

A young child in a blue shirt is smiling and holding a glowing light stick at a night festival. The background is filled with blurred lights and other people, creating a festive atmosphere. The title 'SmartBright Suspension' is overlaid in white text.

SmartBright Suspension

Kelly Cao
Indoor Segment
April 2018

PHILIPS

SmartBright Suspension

- **Стильный** внешний вид светильника
 - **Отличное равномерное распределение** света
 - Энергоэффективность до **90Лм/В**, Производительность светодиодов **3000Лм/1.2м**
 - **Отсутствие мерцания**
 - **100-240В AC** мощность, позволяющая соответствовать нормам большого количества регионов.
 - **Конкурентоспособная цена**
- ✓ Доступные светильники для заказа (начиная с середины мая)




Код	Продукт	Страны	ССТ	Длина	Цвет	Световой поток
911401723752	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey	GM	4000K	1200мм	Серый	3000Лм
911401723762	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Grey	GM	6500K	1200мм	Серый	3000Лм
911401724662	RC095V suspending accessory standard					
911401724682	RC095V connection accessory W120					
911401724722	RC095V connection accessory W70					

SmartBright Suspension – Характеристики и преимущества



- **Стильный** внешний вид светильника
- **Отличное равномерное распределение** света
- Энергоэффективность до **90Лм/В** обеспечивает энергосбережение на 50% выше, чем у традиционных светильников
- Производительность светодиодов **3000Лм/1.2м**
- **Отсутствие мерцания**
- **Подвесной монтаж** с большим выбором аксессуаров

Большой выбор областей применения



Расшифровка обозначений

RC095V LED30S 840 W12L120 Grey GM

1

2

3

1 Световой поток

LED30S – 3000Лм / LED15S – 1500Лм

2 CCT

830 – 3000K

840 – 4000K

865 – 6500K

3 Размеры

W12L120 – 120 X 1200мм

W12L60 – 120 X 600мм

Технические характеристики

		Specification
Характеристика		
Система	Световой поток	3000Лм/ W120L1200
	CCT	3000K, 4000K, 6500K
	Энергоэффективность	90Лм/В (4000K, 6500K) / 80Лм/В (3000K)
	SDCM	≤5
	CRI	80
Оптика	Целевое распределение света	Ламбертский
	Целевая равномерность света	Отсутствует заметная разница цвета
	UGR	25
Электрические	Мощность	220-240VAC, 50/60Гц
	Фактор мощности	0.9
	Мерцание	Нет мерцания
Срок службы	Срок службы драйвера	Такой же, как срок службы светильника
	Срок службы светильника	25 000 часов L70B50 @25C Ta в помещении
Окружающая среда	Диапазон рабочих температур	-10C < Ta < 35C
	IP	IP20
Механические	Размеры	L: 1.2м/0.6мм. W:120мм. H: 65мм
	Монтаж	подвесной
	Другое	Подвес (4 отверстия сздачи светильника), длина подвеса – 1 м
	Цвет	Серый / Черный
Требования / нормы	Минимальные требования	CB, CE
	Устойчивость (RoHS, REACH,...)	China ROHS2.0, RoHS, REACH
Информация об упаковке	Производственана упаковка, цвет, количество светильников в коробке	Производственная упаковка, 1 светильник на коробку

Список продуктов

12NC	Описание продукта	SupplierFunloc	Завод
911401723752	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 Grey	260324	PLS
911401723762	RC095V LED30S/865 PSU W12L120 Grey	260324	PLS
911401724662	RC095V suspending accessory standard	260324	PLS
911401724682	RC095V connection accessory W120	260324	PLS
911401724722	RC095V connection accessory W70	260324	PLS

