

# Home Lighting

Luminarias y Lámparas 2021

Luminárias e Lâmpadas 2021

# Home Lighting

Luminarias y Lámparas 2021

Luminárias e Lâmpadas 2021

# Bienvenidos al **estilo de la iluminación**

**Cada persona tiene un estilo diferente que puede venir definido por muchas variables, incluido el lugar donde vivimos.**
**La elección de una lámpara también supone una expresión de nuestro propio estilo. Bienvenidos al estilo de la iluminación.**

Philips Decorative Lighting te ofrece una amplia gama que se encargará del diseño interior de tu hogar.
Presentamos nuevas colecciones de lámparas para conseguir la experiencia de iluminación ideal, que te ayudará a trabajar, disfrutar del ocio, relajarte y descansar.

# Bem-vindo ao **estilo da iluminação**

**Cada pessoa tem um estilo diferente, definido por muitas variáveis, incluindo o lugar onde vivemos.**
**A escolha de uma lâmpada também requere a expressão do nosso próprio estilo. Bem-vindos ao estilo da iluminação.**

Philips Decorative Lighting ofrece uma ampla gama que completará a decoração da sua casa.
Presentamos novas colecções de luminárias que permitem criar uma experiência de luz ideal, que o ajudará a trabalhar, relaxar,divertir ou descansar.

# **Contenido** · Conteúdo

**Introducción** · Introdução

**Sala de estar (my Living Room)**

Focos

Plafones

**Baño** · Bathroom

**Funcional** · Functional Lighting

Downlights y focos empotrados

Regletas y lineales

**Exterior** · Outdoor

**Lámparas LED** · Lâmpadas LED

**Índice**



# Mejoramos tu vida **con la luz**

**En Signify, inspiramos a crear el ambiente perfecto en su hogar con soluciones de iluminación innovadoras.**

Nuestra inversión en investigación y diseño nos sitúa en el centro de la revolución LED.

Impulsamos la transición de bombillas tradicionales a lámparas más eficientes, enseñando a la gente a disfrutar de la luz.

La luz ayuda a que cada espacio de las viviendas se aproveche más, ahorrando energía y cuidando el medio ambiente.

Cuidamos que cada uno de nuestros clientes tenga la información para encontrar el producto que esté buscando.



# Melhoramos a sua vida **com luz**

**Na Signify, inspiram a criar o ambiente perfeito em casa com soluções de iluminação inovadoras**

O nosso investimento em pesquisa e desenvolvimento coloca-nos no centro da revolução LED.

Estamos a fomentar a transição das lâmpadas tradicionais para novas fontes de luz, e apresentamos às pessoas formas para desfrutarem da luz.

A luz ajuda a otimizar todas as áreas do espaço que habitam, poupam energia e protegem o ambiente.

Também desejamos que todos os nossos clientes tenham as informações que necessitam para encontrarem o produto de que estão á procura.

# Nuevo packaging

Signify trabaja activamente para reducir el impacto medioambiental de sus productos. Muestra de ese compromiso es que los embalajes de Signify ya se elaboran con un 80 % de papel reciclado y se empezará a eliminar todo el plástico con la intención de ser “libres de plástico” en 2021.

Actualmente todas las bombillas Led de este catálogo se suministran en cajas de cartón, ofreciendo un diseño mucho más ecológico, mejorando la comunicación y diferenciando cada una de las gamas de una manera mas sencilla.

# Nova embalagem

A Signify trabalha ativamente para reduzir o impacto ambiental de seus produtos. Prova desse compromisso é que as embalagens da Signify já são feitas com 80% de papel reciclado e todo o plástico começará a ser eliminado com o objectivo de serem “sem plástico” em 2021.

Atualmente todas as lâmpadas Led deste catálogo são fornecidas em caixas de cartão, oferecendo um design muito mais ecológico, e melhorada a comunicação, diferenciando cada uma das gamas de forma mais simples.



# EyeComfort



## **Philips LED,** Luz para tu vida, confort para tus ojos.

Signify como líder en iluminación y ante la falta de un estándar global definido ha lanzado al mercado los parámetros **EyeComfort.**

El sello **EyeComfort** se otorga a las bombillas y lámparas que minimizan los factores que causan fatiga visual como parpadeo, deslumbramiento, efecto estroboscópico, seguridad fotobiológica, atenuación, ajuste y reproducción del color, factores que pueden afectar la comodidad de tus ojos.

Las lámparas y accesorios LED **EyeComfort** están diseñados para ofrecer una luz cómoda y de alta calidad. Explora nuestra gama completa de LED para llevar **EyeComfort** a todas las habitaciones de tu hogar.

## **Philips LED,** Luz para a sua vida, conforto para os seus olhos.

A Signify como líder em iluminação e na ausência de um padrão global definido lançou os parâmetros **EyeComfort**.

O selo **EyeComfort** é concedido a lâmpadas e luminárias que minimizam fatores que causam fadiga ocular, como cintilação, brilho, efeito estroboscópio, segurança fotobiológica, escurecimento, ajuste e reprodução de cores, fatores que podem afetar o conforto dos olhos.

As lâmpadas e acessórios LED **EyeComfort** foram desenhados para fornecer uma luz confortável e de alta qualidade. Explore a nossa gama completa de LEDs para levar o **EyeComfort** a todos os espaços da sua casa.

EyeComfort

# myLiving Focos

## Da un nuevo rumbo a tu iluminación

Las posibilidades que ofrecen los focos myLiving son casi ilimitadas. Puedes usarlos para leer de cerca o trabajar, para crear iluminación ambiental o incluso para resaltar tus obras de arte o cuadros favoritos. Los focos myLiving lo hacen todo y además tienen un diseño fantástico. Da un nuevo rumbo a tu iluminación.

# myLiving Spots

## Dê uma nova direcção à sua iluminação.

As possibilidades do que se pode fazer com os focos myLiving são praticamente ilimitadas. Utilize-os para ler ou para executar tarefas, para criar iluminação ambiente ou até para realçar os seus quadros e obras de arte favoritos. Os focos myLiving adequam-se a todas as situações e têm um excelente design. Dê uma nova direcção à sua iluminação.



# Regulación WarmGlow

## mientras más se atenúa, más cálida es la luz

La gama Philips Warm Glow brinda un efecto de iluminación cálido que lleva la regulación mediante LED a un nuevo nivel creando un ambiente cálido y relajante para los mejores momentos de los consumidores.

# Regulação WarmGlow

## quanto mais atenua a regulação, mais suave é a luz

A gama Philips Warm Glow proporciona um efeito de iluminação suave, levando a regulação com LED a um novo nível, criando um ambiente suave e relaxante para desfrutar dos melhores momentos.



# Philips Scene Switch LED

Una bombilla.
**Tu interruptor.**
Tres ambientes distintos.
No necesitas regulador.

Uma lâmpada.
**Seu switch.**
Três ambientes diferentes.
Não precisa de um regulador.





Regulable Eye Confort blanca cálida 30.000 20,2 cmx20,2 cmx10 cm 1,260 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Warmglow Foco cuádruple Box | Foco | blanca cálida | 4.5 | 2000 | metal | IP20 | blanco | Sí | 5049431P0 | 915005528301 | 103,95€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 30.000 20,2 cmx20,2 cmx10 cm 1,260 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Warmglow Foco cuádruple Box | Foco | blanca cálida | 4.5 | 2000 | metal | IP20 | negra | Sí | 5049430P0 | 915005528401 | 103,95€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 30.000 20,2 cmx10,2 cmx10 cm 0,860 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Warmglow Foco doble Box | Foco | blanca cálida | 4.5 | 1000 | metal | IP20 | blanco | Sí | 5049231P0 | 915005528101 | 77,95€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 30.000 20,2 cmx10,2 cmx10 cm 0,860 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Warmglow Foco doble Box | Foco | blanca cálida | 4.5 | 1000 | metal | IP20 | negra | Sí | 5049230P0 | 915005528201 | 77,95€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 30.000 10,3 cmx10,3 cmx10 cm 0,610 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Warmglow Foco individual Box | Foco | blanca cálida | 4.5 | 500 | metal | IP20 | blanco | Sí | 5049131P0 | 915005527901 | 51,95€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 30.000 10,3 cmx10,3 cmx10 cm 0,610 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Warmglow Foco individual Box | Foco | blanca cálida | 4.5 | 500 | metal | IP20 | negra | Sí | 5049130P0 | 915005528001 | 51,95€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 25.000 75,4 cmx11 cmx17 cm 1,249 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SceneSwitch Foco cuádruple Bukko | Foco | blanca cálida | 4.3 | 1720 | metal | IP20 | blanco | Sí | 5060431P0 | 915005687901 | 176,55€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 25.000 75,4 cmx11 cmx17 cm 1,249 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SceneSwitch Foco cuádruple Bukko | Foco | blanca cálida | 4.3 | 1720 | metal | IP20 | negra | Sí | 5060430P0 | 915005688001 | 176,55€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 25.000 36,6 cmx11 cmx17 cm 0,598 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SceneSwitch Foco doble Bukko | Foco | blanca cálida | 4.3 | 860 | metal | IP20 | blanco | Sí | 5060231P0 | 915005687601 | 93,55€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 25.000 36,6 cmx11 cmx17 cm 0,598 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SceneSwitch Foco doble Bukko | Foco | blanca cálida | 4.3 | 860 | metal | IP20 | negra | Sí | 5060230P0 | 915005687501 | 93,55€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 25.000 14,9 cmx11 cmx16,5 cm 0,267 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SceneSwitch Foco individual Bukko | Foco | blanca cálida | 4.3 | 430 | metal | IP20 | blanco | Sí | 5060131P0 | 915005687301 | 41,55€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 25.000 14,9 cmx11 cmx16,5 cm 0,267 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SceneSwitch Foco individual Bukko | Foco | blanca cálida | 4.3 | 430 | metal | IP20 | negra | Sí | 5060130P0 | 915005687401 | 41,55€ |




fly



Regulable Eye Confort blanca cálida 25.000 36,6 cmx36,6 cmx17 cm 0,612 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SceneSwitch Foco triple Bukko | Foco | blanca cálida | 4.3 | 1290 | metal | IP20 | blanco | Sí | 5060331P0 | 915005687701 | 134,55€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 25.000 36,6 cmx36,6 cmx17 cm 0,612 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SceneSwitch Foco triple Bukko | Foco | blanca cálida | 4.3 | 1290 | metal | IP20 | negra | Sí | 5060330P0 | 915005687801 | 134,55€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 25.000 104,9 cmx12 cmx19,3 cm 1,645 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SceneSwitch Foco cuádruple Byre | Foco | blanca cálida | 4.3 | 1720 | metal | IP20 | blanco | Sí | 5066431P0 | 915005697401 | 176,55€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 25.000 104,9 cmx12 cmx19,3 cm 1,645 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SceneSwitch Foco cuádruple Byre | Foco | blanca cálida | 4.3 | 1720 | metal | IP20 | plata | Sí | 5066414P0 | 915005697501 | 176,55€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 25.000 42 cmx12 cmx18,8 cm 0,835 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SceneSwitch Foco doble Byre | Foco | blanca cálida | 4.3 | 860 | metal | IP20 | blanco | Sí | 5066231P0 | 915005697001 | 93,55€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 25.000 42 cmx12 cmx18,8 cm 0,835 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SceneSwitch Foco doble Byre | Foco | blanca cálida | 4.3 | 860 | metal | IP20 | plata | Sí | 5066214P0 | 915005697101 | 93,55€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 25.000 11 cmx10 cmx16,2 cm 0,406 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SceneSwitch Foco individual Byre | Foco | blanca cálida | 4.3 | 430 | metal | IP20 | blanco | Sí | 5066131P0 | 915005696801 | 41,55€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 25.000 11 cmx10 cmx16,2 cm 0,406 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SceneSwitch Foco individual Byre | Foco | blanca cálida | 4.3 | 430 | metal | IP20 | plata | Sí | 5066114P0 | 915005696901 | 41,55€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 25.000 72 cmx12 cmx18,8 cm 1,230 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SceneSwitch Foco triple Byre | Foco | blanca cálida | 4.3 | 1290 | metal | IP20 | blanco | Sí | 5066331P0 | 915005697201 | 134,55€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 25.000 72 cmx12 cmx18,8 cm 1,230 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SceneSwitch Foco triple Byre | Foco | blanca cálida | 4.3 | 1290 | metal | IP20 | plata | Sí | 5066314P0 | 915005697301 | 134,55€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 25.000 67 cmx10,2 cmx16 cm 1,447 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SceneSwitch Foco cuádruple Byrl | Foco | blanca cálida | 4.3 | 1720 | metal | IP20 | blanco | Sí | 5067431P0 | 915005698301 | 176,55€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 25.000 67 cmx10,2 cmx16 cm 1,447 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SceneSwitch Foco cuádruple Byrl | Foco | blanca cálida | 4.3 | 1720 | metal | IP20 | negra | Sí | 5067430P0 | 915005698201 | 176,55€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 25.000 28,2 cmx10,2 cmx16 cm 0,680 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SceneSwitch Foco doble Byrl | Foco | blanca cálida | 4.3 | 860 | metal | IP20 | blanco | Sí | 5067231P0 | 915005697901 | 93,55€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 25.000 28,2 cmx10,2 cmx16 cm 0,680 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SceneSwitch Foco doble Byrl | Foco | blanca cálida | 4.3 | 860 | metal | IP20 | negra | Sí | 5067230P0 | 915005697801 | 93,55€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 25.000 10,5 cmx10 cmx15,5 cm 0,330 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SceneSwitch Foco individual Byrl | Foco | blanca cálida | 4.3 | 430 | metal | IP20 | blanco | Sí | 5067131P0 | 915005697701 | 41,55€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 25.000 10,5 cmx10 cmx15,5 cm 0,330 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SceneSwitch Foco individual Byrl | Foco | blanca cálida | 4.3 | 430 | metal | IP20 | negra | Sí | 5067130P0 | 915005697601 | 41,55€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 25.000 25,2 cmx25,2 cmx16 cm 0,980 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SceneSwitch Foco triple Byrl | Foco | blanca cálida | 4.3 | 1290 | metal | IP20 | blanco | Sí | 5067331P0 | 915005698101 | 134,55€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 25.000 25,2 cmx25,2 cmx16 cm 0,980 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SceneSwitch Foco triple Byrl | Foco | blanca cálida | 4.3 | 1290 | metal | IP20 | negra | Sí | 5067330P0 | 915005698001 | 134,55€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 30.000 62,8 cmx9,3 cmx9,0 cm 1,455 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Warmglow Foco cuádruple Clockwork | Foco | blanca cálida | 4.5 | 2000 | metal | IP20 | blanco | Sí | 5317431P0 | 915005306101 | 228,50€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 30.000 25,5 cmx9,3 cmx9,0 cm 0,690 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Warmglow Foco doble Clockwork | Foco | blanca cálida | 4.5 | 1000 | metal | IP20 | blanco | Sí | 5317231P0 | 915005306001 | 119,50€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 30.000 11 cmx11 cmx9,0 cm 0,490 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Warmglow Foco individual Clockwork | Foco | blanca cálida | 4.5 | 500 | metal | IP20 | blanco | Sí | 5317031P0 | 915005306201 | 62,00€ |



Regulable Eye Confort 30.000 62,8 cmx9,3 cmx9,0 cm 1,410 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED regulable Foco cuádruple Clockwork | Foco | 4.5 | 2000 | metal | IP20 | aluminio | Sí | 531744816 | 915004333901 | 215,00€ |



Regulable Eye Confort 30.000 62,8 cmx9,3 cmx9,0 cm 1,430 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED regulable Foco cuádruple Clockwork | Foco | 4.5 | 2000 | metal | IP20 | blanco | Sí | 531743116 | 915004333801 | 215,00€ |



Regulable Eye Confort 30.000 25,5 cmx9,3 cmx9,0 cm 0,690 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED regulable Foco doble Clockwork | Foco | 4.5 | 1000 | metal | IP20 | aluminio | Sí | 531724816 | 915004331101 | 105,95€ |



Regulable Eye Confort 30.000 25,5 cmx9,3 cmx9,0 cm 0,690 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED regulable Foco doble Clockwork | Foco | 4.5 | 1000 | metal | IP20 | blanco | Sí | 531723116 | 915004331001 | 105,95€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 30.000 11 cmx11 cmx9,0 cm 0,455 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED regulable Foco individual Clockwork | Foco | blanca cálida | 4.5 | 500 | metal | IP20 | aluminio | Sí | 531704816 | 915004330901 | 52,95€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 30.000 11 cmx11 cmx9,0 cm 0,468 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED regulable Foco individual Clockwork | Foco | blanca cálida | 4.5 | 500 | metal | IP20 | blanco | Sí | 531703116 | 915004330801 | 52,95€ |





Bombilla no incluida G9 68,6 cmx18 cmx33,2 cm 0,750 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | ud. min | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltoid,cromado | Foco | G9 | No bulb included | 2 | metal | IP20 | cromado | No | 5027411E7 | 915005221101 | 64,35€ |



Bombilla no incluida G9 33,5 cmx18 cmx33,5 cm 0,690 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | ud. min | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltoid,cromado | Foco | G9 | No bulb included | 4 | metal | IP20 | cromado | No | 5027311E7 | 915005221001 | 47,95€ |



Bombilla no incluida G9 38 cmx18 cmx12,2 cm 0,364 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | ud. min | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltoid,cromado | Foco | G9 | No bulb included | 2 | metal | IP20 | cromado | No | 5027211E7 | 915005220901 | 32,15€ |



No regulable | blanca cálida | 15.000 | 80 cmx12 cmx13,5 cm | 1,270 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPIMAS,cromado,LED | Foco | blanca cálida | 17.2 | 1360 | metal | IP20 | cromado | Sí | 5013811P1 | 915005496901 | 83,25€ |



No regulable | blanca cálida | 15.000 | 37,2 cmx8,4 cmx9,2 cm | 0,920 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPIMAS,cromado,LED | Foco | blanca cálida | 12.9 | 1020 | metal | IP20 | cromado | Sí | 5013711P1 | 915005496801 | 62,55€ |



No regulable | blanca cálida | 15.000 | 30,5 cmx12 cmx13,1 cm | 0,645 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPIMAS,cromado,LED | Foco | blanca cálida | 8.6 | 680 | metal | IP20 | cromado | Sí | 5013611P1 | 915005496701 | 41,55€ |



No regulable | blanca cálida | 15.000 | 10 cmx10 cmx10,7 cm | 0,301 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPIMAS,cromado,LED | Foco | blanca cálida | 4.3 | 340 | metal | IP20 | cromado | Sí | 5013511P1 | 915005496601 | 20,75€ |



No regulable | blanca cálida | 15.000 | 60 cmx7,5 cmx13,4 cm | 1,955 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOAT,cromado,LED | Foco | blanca cálida | 5 | 1600 | cristal | IP20 | cromado | Sí | 5014911P1 | 915005495401 | 114,25€ |



No regulable | blanca cálida | 15.000 | 42 cmx7,5 cmx13,4 cm | 1,323 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOAT,cromado,LED | Foco | blanca cálida | 5 | 1200 | cristal | IP20 | cromado | Sí | 5014811P1 | 915005495301 | 88,25€ |



No regulable | blanca cálida | 15.000 | 30 cmx7,5 cmx13,4 cm | 0,905 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOAT,cromado,LED | Foco | blanca cálida | 5 | 800 | cristal | IP20 | cromado | Sí | 5014711P1 | 915005495201 | 57,25€ |



No regulable | blanca cálida | 15.000 | 13 cmx7,5 cmx12,8 cm | 0,440 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOAT,cromado,LED | Foco | blanca cálida | 5 | 400 | cristal | IP20 | cromado | Sí | 5014611P1 | 915005495101 | 29,00€ |



Bombilla no incluida | E14 | 70 cmx17,5 cmx12 cm | 0,926 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | ud. min | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemlock,cromado | Foco | E14 | No bulb included | 4 | cristal | IP20 | cromado | No | 5028411E7 | 915005221501 | 53,95€ |



Bombilla no incluida E14 50 cmx17,5 cmx12 cm 0,850 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | ud. min | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemlock,cromado | Foco | E14 | No bulb included | 6 | cristal | IP20 | cromado | No | 5028311E7 | 915005221401 | 40,55€ |



Bombilla no incluida E14 28,5 cmx17,5 cmx12 cm 0,550 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | ud. min | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemlock,cromado | Foco | E14 | No bulb included | 8 | cristal | IP20 | cromado | No | 5028211E7 | 915005221301 | 26,95€ |



Bombilla no incluida E14 8,0 cmx17,5 cmx12 cm 0,249 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | ud. min | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemlock,cromado | Foco | E14 | No bulb included | 8 | cristal | IP20 | cromado | No | 5028011E7 | 915005221201 | 13,45€ |



Bombilla no incluida GU10 62,8 cmx11,8 cmx9,2 cm 1,675 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSIPO,aluminio | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | aluminio | No | 5059448PN | 915005532401 | 67,55€ |

* Hasta fin de existencias



Bombilla no incluida GU10 44,3 cmx11,8 cmx9,2 cm 1,250 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSIPO,aluminio | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | aluminio | No | 5059348PN | 915005532201 | 51,95€ |

* Hasta fin de existencias



Bombilla no incluida GU10 24 cmx11,8 cmx9,2 cm 0,800 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSIPO,aluminio | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | aluminio | No | 5059248PN | 915005532001 | 38,45€ |

* Hasta fin de existencias



Bombilla no incluida | GU10 | 13,4 cmx10,2 cmx9,2 cm | 0,440 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSIPO,aluminio | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | aluminio | No | 5059148PN | 915005531801 | 22,85€ |

* Hasta fin de existencias



Bombilla no incluida | GU10 | 62,8 cmx11,8 cmx9,2 cm | 1,675 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSIPO,negra | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | negra | No | 5059430PN | 915005532301 | 67,55€ |



Bombilla no incluida | GU10 | 44,3 cmx11,8 cmx9,2 cm | 1,250 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSIPO,negra | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | negra | No | 5059330PN | 915005532101 | 51,95€ |


2013 PHOTOALBUM
NOW!
TASCHEN



Bombilla no incluida GU10 24 cmx11,8 cmx9,2 cm 0,800 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSIPO,negra | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | negra | No | 5059230PN | 915005531901 | 37,95€ |



Bombilla no incluida GU10 13,4 cmx10,2 cmx9,2 cm 0,440 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSIPO,negra | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | negra | No | 5059130PN | 915005531701 | 22,85€ |



Bombilla no incluida GU10 62,8 cmx11,8 cmx9,2 cm 1,370 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAISLEY,aluminio | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | aluminio | No | 5057448PN | 915005530201 | 67,55€ |



Bombilla no incluida GU10 44,3 cmx11,8 cmx9,2 cm 1,025 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAISLEY,aluminio | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | aluminio | No | 5057348PN | 915005529801 | 51,95€ |



Bombilla no incluida GU10 24 cmx11,8 cmx9,2 cm 0,645 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAISLEY,aluminio | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | aluminio | No | 5057248PN | 915005529401 | 38,45€ |



Bombilla no incluida GU10 13,4 cmx10,2 cmx9,2 cm 0,365 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAISLEY,aluminio | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | aluminio | No | 5057148PN | 915005529001 | 22,75€ |



Bombilla no incluida | GU10 | 62,8 cmx11,8 cmx9,2 cm | 1,370 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAISLEY,blanco | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | blanco | No | 5057431PN | 915005530301 | 67,55€ |



Bombilla no incluida | GU10 | 44,3 cmx11,8 cmx9,2 cm | 1,025 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAISLEY,blanco | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | blanco | No | 5057331PN | 915005529901 | 51,95€ |



Bombilla no incluida | GU10 | 24 cmx11,8 cmx9,2 cm | 0,645 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAISLEY,blanco | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | blanco | No | 5057231PN | 915005529501 | 38,45€ |



Bombilla no incluida | GU10 | 13,4 cmx10,2 cmx9,2 cm | 0,365 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAISLEY,blanco | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | blanco | No | 5057131PN | 915005529101 | 22,75€ |



Bombilla no incluida | GU10 | 62,8 cmx12,2 cmx8,2 cm | 1,415 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONGEE,blanco | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | blanco | No | 5058431PN | 915005531401 | 67,55€ |



Bombilla no incluida | GU10 | 22,4 cmx22,4 cmx8,2 cm | 0,990 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONGEE,blanco | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | blanco | No | 5058331PN | 915005531101 | 51,95€ |



Bombilla no incluida GU10 24 cmx12,2 cmx8,2 cm 0,670 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONGEE,blanco | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | blanco | No | 5058231PN | 915005530801 | 38,55€ |



Bombilla no incluida GU10 13,8 cmx10 cmx8,2 cm 0,345 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONGEE,blanco | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | blanco | No | 5058131PN | 915005530501 | 22,75€ |



Bombilla no incluida GU10 62,8 cmx12,2 cmx8,2 cm 1,415 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONGEE,negra | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | negra | No | 5058430PN | 915005531601 | 67,55€ |



Bombilla no incluida GU10 22,4 cmx22,4 cmx8,2 cm 0,990 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONGEE,negra | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | negra | No | 5058330PN | 915005531301 | 51,95€ |



Bombilla no incluida GU10 24 cmx12,2 cmx8,2 cm 0,670 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONGEE,negra | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | negra | No | 5058230PN | 915005531001 | 38,55€ |



Bombilla no incluida GU10 13,8 cmx10 cmx8,2 cm 0,345 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PONGEE,negra | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | negra | No | 5058130PN | 915005530701 | 22,75€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 30.000 19,2 cmx10,2 cmx8,0 cm 0,957 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED regulable Foco doble Phase | Foco | blanca cálida | 4.5 | 1000 | metal | IP20 | blanco | Sí | 533023116 | 915004935001 | 84,00€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 30.000 19,2 cmx10,2 cmx8,0 cm 0,956 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED regulable Foco doble Phase | Foco | blanca cálida | 4.5 | 1000 | metal | IP20 | negra | Sí | 533023016 | 915004935101 | 84,00€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 30.000 10,2 cmx10,2 cmx8,0 cm 0,605 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED regulable Foco individual Phase | Foco | blanca cálida | 4.5 | 500 | metal | IP20 | blanco | Sí | 533003116 | 915004934801 | 52,00€ |



Regulable | Eye Confort | blanca cálida | 30.000 | 10,2 cmx10,2 cmx8,0 cm | 0,590 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED regulable Foco individual Phase | Foco | blanca cálida | 4.5 | 500 | metal | IP20 | negra | Sí | 533003016 | 915004934901 | 52,00€ |



No regulable | Eye Confort | blanca cálida | 20.000 | 100,9 cmx12 cmx18,2 cm | 1,360 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Foco cuádruple Rivano | Foco | blanca cálida | 4.3 | 1720 | metal | IP20 | blanco | Sí | 5061431P0 | 915005695901 | 116,95€ |



No regulable | Eye Confort | blanca cálida | 20.000 | 100,9 cmx12 cmx18,2 cm | 1,360 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Foco cuádruple Rivano | Foco | blanca cálida | 4.3 | 1720 | metal | IP20 | negra | Sí | 5061430P0 | 915005695801 | 116,95€ |



No regulable | Eye Confort | blanca cálida | 20.000 | 40,8 cmx12 cmx17,7 cm | 0,700 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Foco doble Rivano | Foco | blanca cálida | 4.3 | 860 | metal | IP20 | blanco | Sí | 5061231P0 | 915005688301 | 60,25€ |



No regulable | Eye Confort | blanca cálida | 20.000 | 40,8 cmx12 cmx17,7 cm | 0,700 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Foco doble Rivano | Foco | blanca cálida | 4.3 | 860 | metal | IP20 | negra | Sí | 5061230P0 | 915005688401 | 60,25€ |



No regulable | Eye Confort | blanca cálida | 20.000 | 10 cmx10 cmx15,1 cm | 0,340 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Foco individual Rivano | Foco | blanca cálida | 4.3 | 430 | metal | IP20 | blanco | Sí | 5061131P0 | 915005688101 | 30,15€ |



No regulable | Eye Confort | blanca cálida | 20.000 | 10 cmx10 cmx15,1 cm | 0,340 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Foco individual Rivano | Foco | blanca cálida | 4.3 | 430 | metal | IP20 | negra | Sí | 5061130P0 | 915005688201 | 30,15€ |



No regulable | Eye Confort | blanca cálida | 20.000 | 68 cmx12 cmx17,7 cm | 1,010 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Foco triple Rivano | Foco | blanca cálida | 4.3 | 1290 | metal | IP20 | blanco | Sí | 5061331P0 | 915005695701 | 88,25€ |



No regulable | Eye Confort | blanca cálida | 20.000 | 68 cmx12 cmx17,7 cm | 1,010 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Foco triple Rivano | Foco | blanca cálida | 4.3 | 1290 | metal | IP20 | negra | Sí | 5061330P0 | 915005695601 | 88,25€ |



Bombilla no incluida | GU10 | 48 cmx9,0 cmx10,9 cm | 1,175 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner,aluminio | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | aluminio | No | 530934812 | 915004327701 | 119,00€ |



Bombilla no incluida | GU10 | 30,5 cmx9,0 cmx10,9 cm | 0,795 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner,aluminio | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | aluminio | No | 530924812 | 915004329001 | 81,00€ |



Bombilla no incluida | GU10 | 11 cmx9,0 cmx10,7 cm | 0,345 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner,aluminio | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | aluminio | No | 530904812 | 915004328801 | 40,00€ |



Bombilla no incluida GU10 48 cmx9,0 cmx10,9 cm 1,205 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner,blanco | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | blanco | No | 530933112 | 915004327601 | 119,00€ |



Bombilla no incluida GU10 24 cmx24 cmx10,9 cm 1,450 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner,blanco | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | blanco | No | 530943112 | 915004327801 | 159,00€ |



Bombilla no incluida GU10 30,5 cmx9,0 cmx10,9 cm 0,825 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner,blanco | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | blanco | No | 530923112 | 915004328901 | 81,00€ |


ROBERT LONGO — CHARCOAL
MAPPLETHORPE Perfection in Form
Another ArtBook
LIFE AT THE EDGE
Luuk Leenders



Bombilla no incluida | GU10 | 11 cmx9,0 cmx10,7 cm | 0,345 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runner,blanco | Foco | GU10 | No bulb included | metal | IP20 | blanco | No | 530903112 | 915004328701 | 40,00€ |



No regulable | Eye Confort | blanca cálida | 30.000 | 11,8 cmx6,0 cmx8,2 cm | 0,275 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR,aluminio,LED | Foco | blanca cálida | 4.5 | 500 | aluminio | IP20 | aluminio | Sí | 562404816 | 915004146001 | 27,95€ |



No regulable | Eye Confort | blanca cálida | 30.000 | 11,8 cmx6,0 cmx8,2 cm | 0,280 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR,blanco,LED | Foco | blanca cálida | 4.5 | 500 | aluminio | IP20 | blanco | Sí | 562403116 | 915004145901 | 27,95€ |



Regulable Eye Confort 30.000 62,8 cmx7,0 cmx8,5 cm 1,080 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Warmglow Foco cuádruple Star | Foco | 4.5 | 2000 | metal | IP20 | blanco | Sí | 5624431P0 | 915005307401 | 118,95€ |



Regulable Eye Confort 30.000 24 cmx7,0 cmx8,5 cm 0,530 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Warmglow Foco doble Star | Foco | 4.5 | 1000 | metal | IP20 | blanco | Sí | 5624231P0 | 915005307201 | 67,45€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 30.000 11 cmx11 cmx8,5 cm 0,300 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Warmglow Foco individual Star | Foco | blanca cálida | 4.5 | 500 | metal | IP20 | blanco | Sí | 5624031P0 | 915005307101 | 41,55€ |



Regulable Eye Confort 30.000 44,2 cmx7,0 cmx8,5 cm 0,820 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED Warmglow Foco triple Star | Foco | 4.5 | 1500 | metal | IP20 | blanco | Sí | 5624331P0 | 915005307301 | 93,45€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 30.000 56 cmx6,0 cmx8,2 cm 1,090 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED regulable Foco cuádruple Star | Foco | blanca cálida | 4.5 | 2000 | aluminio | IP20 | aluminio | Sí | 562444816 | 915004146601 | 108,95€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 30.000 56 cmx6,0 cmx8,2 cm 1,110 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED regulable Foco cuádruple Star | Foco | blanca cálida | 4.5 | 2000 | aluminio | IP20 | blanco | Sí | 562443116 | 915004146501 | 108,95€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 30.000 19,8 cmx6,0 cmx8,2 cm 0,495 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED regulable Foco doble Star | Foco | blanca cálida | 4.5 | 1000 | aluminio | IP20 | aluminio | Sí | 562424816 | 915004146201 | 55,95€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 30.000 19,8 cmx6,0 cmx8,2 cm 0,530 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED regulable Foco doble Star | Foco | blanca cálida | 4.5 | 1000 | aluminio | IP20 | blanco | Sí | 562423116 | 915004146101 | 55,95€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 30.000 19,8 cmx19,8 cmx8,2 cm 0,780 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED regulable Foco triple Star | Foco | blanca cálida | 4.5 | 1500 | aluminio | IP20 | aluminio | Sí | 562434816 | 915004146401 | 82,95€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 30.000 19,8 cmx19,8 cmx8,2 cm 0,795 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED regulable Foco triple Star | Foco | blanca cálida | 4.5 | 1500 | aluminio | IP20 | blanco | Sí | 562433116 | 915004146301 | 82,95€ |



Bombilla no incluida E14 69 cmx19,5 cmx14,5 cm 0,950 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | ud. min | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| burlap,cromada mate | Foco | E14 | No bulb included | 2 | cristal | IP20 | cromada mate | No | 5023417E7 | 915005219601 | 41,50€ |



Bombilla no incluida E14 29 cmx19,5 cmx29 cm 0,900 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | ud. min | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| burlap,cromada mate | Foco | E14 | No bulb included | 4 | cristal | IP20 | cromada mate | No | 5023317E7 | 915005219501 | 31,00€ |



Bombilla no incluida | E14 | 29 cmx19,5 cmx14,5 cm | 0,600 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | ud. min | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| burlap,cromada mate | Foco | E14 | No bulb included | 2 | cristal | IP20 | cromada mate | No | 5023217E7 | 915005219401 | 20,65€ |



Bombilla no incluida | E14 | 8,0 cmx18 cmx13 cm | 0,300 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | ud. min | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| burlap,cromada mate | Foco | E14 | No bulb included | 4 | cristal | IP20 | cromada mate | No | 5023017E7 | 915005219301 | 10,25€ |

* Hasta fin de existencias



No regulable | blanca cálida | 15.000 | 72,5 cmx18 cmx14,5 cm | 1,000 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | ud. min | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| decagon,cromada mate,LED | Foco | blanca cálida | 4.3 | 1360 | 2 | cristal | IP20 | cromada mate | SÍ | 5025417E1 | 915005220601 | 63,35€ |



No regulable | blanca cálida | 15.000 | 50 cmx16,5 cmx10,5 cm | 0,800 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | ud. min | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| decagon,cromada mate,LED | Foco | blanca cálida | 4.3 | 1020 | 2 | cristal | IP20 | cromada mate | Sí | 5025317E1 | 915005220501 | 47,95€ |



No regulable | blanca cálida | 15.000 | 8,0 cmx15 cmx10,5 cm | 0,250 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | ud. min | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| decagon,cromada mate,LED | Foco | blanca cálida | 4.3 | 340 | 4 | cristal | IP20 | cromada mate | Sí | 5025017E1 | 915005220301 | 15,55€ |



Bombilla no incluida | GU10 | 8,0 cmx13 cmx8,0 cm | 0,150 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | ud. min | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| limbali,cromada mate | Foco | GU10 | No bulb included | 4 | metal | IP20 | cromada mate | No | 5030017E7 | 915005221601 | 6,35€ |



Bombilla no incluida | GU10 | 122 cmx15,5 cmx81 cm | 1,150 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | ud. min | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meranti,cromada mate | Foco | GU10 | No bulb included | 4 | metal | IP20 | cromada mate | No | 5031617E7 | 915005222501 | 63,55€ |

* Hasta fin de existencias



Bombilla no incluida | GU10 | 69 cmx15,5 cmx10 cm | 0,665 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | ud. min | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meranti,cromada mate | Foco | GU10 | No bulb included | 2 | metal | IP20 | cromada mate | No | 5031417E7 | 915005222401 | 42,55€ |



Bombilla no incluida | GU10 | 49 cmx15,5 cmx10 cm | 0,500 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | ud. min | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meranti,cromada mate | Foco | GU10 | No bulb included | 2 | metal | IP20 | cromada mate | No | 5031317E7 | 915005222301 | 32,00€ |



Bombilla no incluida GU10 28,5 cmx15,5 cmx10 cm 0,333 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | ud. min | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meranti,cromada mate | Foco | GU10 | No bulb included | 2 | metal | IP20 | cromada mate | No | 5031217E7 | 915005222201 | 21,55€ |



Bombilla no incluida GU10 8,0 cmx15,5 cmx10 cm 0,200 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | ud. min | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meranti,cromada mate | Foco | GU10 | No bulb included | 4 | metal | IP20 | cromada mate | No | 5031017E7 | 915005222101 | 10,90€ |

# myLiving Plafones y Apliques

## Efecto de iluminación blanca agradable, sin parpadeo

La colección myLiving Apliques y Plafones de Philips produce una luz blanca cálida o neutra y atractiva, que resulta brillante y uniforme para la iluminación del día a día. Las bombillas Philips incluidas son de alta calidad, potentes y versátiles. Tanto en la pared como en el techo, esta colección es ideal para iluminar cualquier habitación.

# myLiving Deco Wall & Ceiling

## Luz branca difusa maravilhosa, sem cintilação

A colecção myLiving Wall & Ceiling da Philips proporciona uma luz branca suave e uniforme para uma iluminação do dia a dia. As lâmpadas de alta qualidade da Philips incluídas são potentes e versáteis. Quer seja montada no tecto ou na parede, esta colecção é apropriada para iluminar qualquer divisão.


Decora tu hogar
con luz
Decore a sua casa
com luz
DO MORE OF WHAT MAKES YOU HAPPY.



No regulable Eye Confort 3000 15.000 34 cmx34 cmx12 cm 0,52 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanecer CL258,Gris | Plafón | 3000 | 14 | 1100 | metal/plástico | IP20 | gris | Sí | 8718699777371 | 929002514901 | 52,99€ |



No regulable Eye Confort 3000 15.000 34 cmx34 cmx12 cm 0,52 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanecer CL258,Negro | Plafón | 3000 | 14 | 1100 | metal/plástico | IP20 | negra | Sí | 8718699777395 | 929002515001 | 52,99€ |



No regulable Eye Confort 3000 15.000 34 cmx34 cmx12 cm 0,52 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amanecer CL258,White | Plafón | 3000 | 14 | 1100 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699777357 | 929002514801 | 52,99€ |




No regulable Eye Confort 2700 15.000 31,3 cmx31,3 cmx9 cm 0,57 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANCE CL257,Níquel | Plafón | 2700 | 17 | 1500 | metal/plástico | IP44 | níquel | Sí | 8718699778934 | 929002367931 | 41,99€ |



No regulable Eye Confort 2700 15.000 22 cmx22 cmx7 cm 0,26 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANCE CL257,Níquel | Plafón | 2700 | 6 | 600 | metal/plástico | IP44 | níquel | Sí | 8718699778897 | 929002367531 | 31,99€ |



No regulable Eye Confort 2700 15.000 31,3 cmx31,3 cmx9 cm 0,57 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANCE CL257,White | Plafón | 2700 | 17 | 1500 | metal/plástico | IP44 | blanco | Sí | 8718699778910 | 929002367731 | 34,99€ |





No regulable Eye Confort 2700 15.000 22 cmx22 cmx7 cm 0,26 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALANCE CL257,White | Plafón | 2700 | 6 | 600 | metal/plástico | IP44 | blanco | Sí | 8718699778873 | 929002367331 | 23,99€ |



No regulable Scene Switch 2700 15.000 29,8 cmx29,8 cmx7 cm 0,64 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVANAL 27 K CUADRADO,blanco,LED | Plafón | 2700 | 18 | 1500-750-150 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 3281031P0 | 915005676801 | 40,99€ |



No regulable Scene Switch 2700 15.000 35 cmx35 cmx6,7 cm 0,655 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVANAL 27 K,blanco,LED | Plafón | 2700 | 18 | 1500-750-150 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 3280931P0 | 915005676601 | 40,99€ |



No regulable Scene Switch 4000 15.000 29,8 cmx29,8 cmx7 cm 0,64 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVANAL 40 K CUADRADO,blanco,LED | Plafón | 4000 | 18 | 1600-800-160 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 3281031P3 | 915005676701 | 40,99€ |



No regulable Scene Switch 4000 15.000 35 cmx35 cmx6,7 cm 0,655 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAVANAL 40 K,blanco,LED | Plafón | 4000 | 18 | 1600-800-160 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 3280931P3 | 915005676501 | 40,99€ |



No regulable Eye Confort 2700 4000 15.000 22,5 cmx22,5 cmx6,8 cm 0,25 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL200,White | Plafón | 4000 | 6 | 640 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699681050 | 915005777701 | 11,90€ |
| CL200,White | Plafón | 2700 | 6 | 600 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699681036 | 915005777601 | 11,90€ |
| CL200,White | Plafón | 4000 | 10 | 1100 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699681111 | 915005778301 | 14,90€ |
| CL200,White | Plafón | 2700 | 10 | 1000 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699681098 | 915005778201 | 14,90€ |
| CL200,White | Plafón | 4000 | 17 | 1900 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699681159 | 915005778901 | 22,90€ |
| CL200,White | Plafón | 2700 | 17 | 1700 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699681135 | 915005778801 | 22,90€ |


Cambia la intensidad de luz
con el interruptor de pared.
tunable



No regulable Eye Confort 4000 15.000 22,5 cmx22,5 cmx7,3 cm 0,22 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL202,White | Plafón | 4000 | 6 | 640 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699729035 | 915005775331 | 10,89€ |
| CL202,White | Plafón | 4000 | 10 | 1100 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699729059 | 915005775931 | 12,89€ |
| CL202,White | Plafón | 4000 | 17 | 1900 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699729073 | 915005776531 | 19,89€ |



No regulable Sensor movimiento Eye Confort 2700 4000 15.000 26 cmx26 cmx8 cm 0,42 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL253,White | Plafón | 4000 | 12 | 1150 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699680558 | 929002216001 | 38,00€ |
| CL253,White | Plafón | 2700 | 12 | 1000 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699680534 | 929002215901 | 38,00€ |



Regulable Mando incluido Eye Confort 2700-6500 2700-6500 15.000 36,8 cmx36,8 cmx8,5 cm 0,7 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL505,White,Regulación RF | Plafón | 2700-6500 | 23 | 2800 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699680954 | 915005772801 | 74,99€ |



No regulable Scene Switch Eye Confort 4000 20.000 25 cmx25 cmx2,3 cm 0,4 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL550,White | Plafón | 4000 | 15 | 1500 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699681074 | 915005777901 | 44,99€ |



No regulable Scene Switch Eye Confort 2700 20.000 25 cmx25 cmx2,3 cm 0,4 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL550,White | Plafón | 2700 | 15 | 1300 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699681012 | 915005776901 | 44,99€ |



No regulable Scene Switch Eye Confort 4000 20.000 30 cmx30 cmx2,3 cm 0,54 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL550,White | Plafón | 4000 | 18 | 1700 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699680992 | 915005776801 | 52,99€ |




No regulable Scene Switch Eye Confort 2700 20.000 30 cmx30 cmx2,3 cm 0,54 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL550,White | Plafón | 2700 | 18 | 1500 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699680978 | 915005776701 | 52,99€ |




Regulable Mando incluido Eye Confort 2700-6500 2700-6500 15.000 43 cmx43 cmx8 cm 1,86 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL800,marrón,Atenuar | Plafón | 2700-6500 | 28 | 3600 | metal/plástico | IP20 | marrón | Sí | 8718696173848 | 915005810301 | 119,99€ |



Regulable Mando incluido Eye Confort 2700-6500 2700-6500 15.000 55 cmx55 cmx9 cm 3,7 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL800,marrón,Atenuar | Plafón | 2700-6500 | 32 | 4300 | metal/plástico | IP20 | marrón | Sí | 8718696173831 | 915005810201 | 149,99€ |



No regulable 2700 15.000 40,4 cmx40,4 cmx10,64 cm 0,71 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinnabar 2700 K,blanco,LED | Plafón | 2700 | 22 | 2000 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 333653116 | 915004570901 | 32,90€ |



No regulable 2700 15.000 25 cmx25 cmx7 cm 0,25 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinnabar 2700 K,blanco,LED | Plafón | 2700 | 6 | 600 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 333613116 | 915004570701 | 13,90€ |



No regulable 4000 15.000 40,4 cmx40,4 cmx10,64 cm 0,71 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinnabar 4000 K,blanco,LED | Plafón | 4000 | 22 | 2000 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 333653117 | 915004987301 | 32,90€ |



No regulable 4000 15.000 25 cmx25 cmx7 cm 0,25 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinnabar 4000 K,blanco,LED | Plafón | 4000 | 6 | 640 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 333613117 | 915004987101 | 13,90€ |



No regulable 2700 15.000 32 cmx32 cmx7,9 cm 0,5 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinnabar de 2700 K,blanco,LED | Plafón | 2700 | 16 | 1300 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 333623116 | 915004570801 | 23,90€ |



No regulable 4000 15.000 32 cmx32 cmx7,9 cm 0,5 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinnabar de 4000 K,blanco,LED | Plafón | 4000 | 16 | 1500 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 333623117 | 915004987201 | 23,90€ |



No regulable Scene Switch 20.000 35 cmx35 cmx6,6 cm 0,9 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED WAWEL BLN 17 W AJUSTABLE,blanco,LED | Plafón | 2700/4000/6500 | 17 | 1600 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 3182131P5 | 915005315604 | 42,90€ |



No regulable Scene Switch 20.000 38 cmx38 cmx6,6 cm 1,04 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED WAWEL BLN 20 W AJUSTABLE,blanco,LED | Plafón | 2700/4000/6500 | 20 | 2000 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 3182231P5 | 915005315707 | 49,95€ |



No regulable Scene Switch 20.000 48 cmx48 cmx6,9 cm 1,24 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED WAWEL BLN 36 W AJUSTABLE,blanco,LED | Plafón | 2700/4000/6500 | 36 | 3200 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 3182331P5 | 915005315708 | 74,99€ |



No regulable 2700 15.000 32,2 cmx32,2 cmx7,5 cm 0,5 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAUVE 27 K LED TECHO CUAD 17 W,blanco,LED | Plafón | 2700 | 17 | 1700 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 3111031P0 | 915004575602 | 29,90€ |



No regulable 4000 15.000 32,2 cmx32,2 cmx7,5 cm 0,5 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAUVE 40 K LED TECHO CUAD 17 W,blanco,LED | Plafón | 4000 | 17 | 2000 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 3111031P3 | 915004575603 | 29,90€ |



No regulable Sensor movimiento Eye Confort 2700 15.000 32 cmx32 cmx8,2 cm 0,52 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAUVE PIR,blanco,LED | Plafón | 2700 | 16 | 1300 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 6223431P0 | 915005297101 | 39,00€ |



No regulable Sensor movimiento Eye Confort 2700 15.000 25,4 cmx25,4 cmx7,9 cm 0,27 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAUVE PIR,blanco,LED | Plafón | 2700 | 6 | 600 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 6223331P0 | 915005297201 | 28,35€ |



No regulable 2700 20.000 50 cmx50 cmx11,22 cm 1,243 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suede,blanco,LED | Plafón | 2700 | 36 | 3300 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 3180331EO | 915005503901 | 64,90€ |



No regulable 6500 20.000 50 cmx50 cmx11,22 cm 1,243 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suede,blanco,LED | Plafón | 6500 | 36 | 3300 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 3180331E4 | 915005504001 | 64,99€ |



No regulable 2700 20.000 38 cmx38 cmx9,9 cm 0,742 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suede,blanco,LED | Plafón | 2700 | 20 | 2350 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 3180231EO | 915005503701 | 49,90€ |




No regulable 6500 20.000 38 cmx38 cmx9,9 cm 0,742 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suede,blanco,LED | Plafón | 6500 | 20 | 2350 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 3180231E4 | 915005503801 | 49,90€ |




No regulable 6500 20.000 28 cmx28 cmx7,94 cm 0,478 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suede,blanco,LED | Plafón | 6500 | 9.6 | 1200 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 3180131E4 | 915005503601 | 28,90€ |



No regulable 4000 20.000 50 cmx50 cmx11,22 cm 1,243 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suede,blanco,LED | Plafón | 4000 | 36 | 3300 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 318033116 | 915004469201 | 64,90€ |




No regulable 4000 20.000 38 cmx38 cmx9,9 cm 0,742 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suede,blanco,LED | Plafón | 4000 | 20 | 2350 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 318023116 | 915004469101 | 49,90€ |



No regulable 2700 20.000 28 cmx28 cmx7,94 cm 0,478 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suede,blanco,LED | Plafón | 2700 | 9.6 | 1200 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 3180131EO | 915005503501 | 28,90€ |



No regulable 4000 20.000 28 cmx28 cmx7,94 cm 0,478 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suede,blanco,LED | Plafón | 4000 | 9.6 | 1100 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 318013116 | 915004469001 | 28,90€ |



Regulable Mando incluido Eye Confort 2700-6500 2700-6500 15.000 36,8 cmx36,8 cmx8,5 cm 0,77 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBA CL505,White,Atenuación inalámbrica | Plafón | 2700-6500 | 23 | 2800 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699750633 | 915005775031 | 79,99€ |



Regulable Mando incluido Eye Confort 2700-6500 2700-6500 15.000 36,8 cmx36,8 cmx8,5 cm 0,79 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBA CL505,White,Atenuación inalámbrica | Plafón | 2700-6500 | 23 | 2800 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699750619 | 915005774831 | 79,99€ |



No regulable 2700 20.000 34,7 cmx34,7 cmx6,5 cm 0,47 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twirly 2700 K,blanco,LED | Plafón | 2700 | 17 | 1700 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 318153116 | 915004571401 | 49,35€ |



No regulable 2700 20.000 28,7 cmx28,7 cmx6,5 cm 0,4 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twirly 2700 K,blanco,LED | Plafón | 2700 | 12 | 1200 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 318143116 | 915004571201 | 35,95€ |



No regulable 2700 20.000 34,7 cmx34,7 cmx6,5 cm 0,47 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twirly 2700 K,gris,LED | Plafón | 2700 | 17 | 1700 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 318158716 | 915004571501 | 49,35€ |



No regulable 2700 20.000 28,7 cmx28,7 cmx6,5 cm 0,4 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twirly 2700 K,gris,LED | Plafón | 2700 | 12 | 1200 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 318148716 | 915004571301 | 35,95€ |



No regulable 4000 20.000 34,7 cmx34,7 cmx6,5 cm 0,47 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twirly 4000K,White | Plafón | 4000 | 17 | 1900 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696129579 | 915005109501 | 51,95€ |



No regulable 4000 20.000 34,7 cmx34,7 cmx6,5 cm 0,47 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twirly 4000K,White | Plafón | 4000 | 17 | 1900 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696129586 | 915005109601 | 49,35€ |



No regulable 4000 20.000 28,7 cmx28,7 cmx6,5 cm 0,4 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twirly 4000K,blanco,LED | Plafón | 4000 | 12 | 1400 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 318143117 | 915004571601 | 35,95€ |



No regulable 4000 20.000 28,7 cmx28,7 cmx6,5 cm 0,4 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twirly 4000K,gris,LED | Plafón | 4000 | 12 | 1400 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 318148717 | 915004571701 | 35,95€ |



# Ventiladores

## Combina una luz perfecta y una agradable brisa con el ventilador

El ventilador de techo retráctil de Philips LED con mando a distancia cuentan con palas transparentes que se retraen y desaparecen de la vista cuando no están en uso y al tener tres ajustes de luz SceneSwitch, te permite crear la atmósfera perfecta en cualquier espacio

# Ventiladores

## Crie conforto em casa com a brisa e a luz adequadas.

Apenas alguns cliques com o telecomando e a ventoinha de teto retrátil com luz LED Philips proporciona-lhe o conforto simultâneo de ventilação e iluminação. É uma ventoinha com lâmina transparente retrátil que não cria as incómodas sombras no teto. Além disso, a lâmina também pode ser dobrada quando aventoinha não está a ser utilizada. Preenche as necessidades deiluminação para o seu espaço, Com todas as vantagens de EyeComfort e a luz regulável SceneSwitch.

# Gran rendimiento del ventilador

## con una luz cómoda

Con el ventilador Philips, puede tener ventilador de alto rendimiento sin ruidos molestos y, además, una luz brillante y cómoda. Tres colores ajustables que funcionan para la creación de su ambiente para relajarse, concentrarse y pasatiempos. Optimice la brisa del paso 1-3 para su comodidad. Con potente circulación de aire y enfriamiento, enfría uniformemente todo el espacio. Para usar solo o como soporte al aire acondicionado. Cuenta con un motor silencioso para enfríar tu habitación sin perturbar el sueño.

# Excelente desempenho do ventilador

## com luz confortável

Com o ventilador Philips, você pode ter um ventilador de alto desempenho sem ruído irritante, além de luz brilhante e confortável. Três cores ajustáveis que funcionam para criar o seu ambiente de relaxamento, concentração e hobbies. Optimizea brisa dos passos 1-3 para seu conforto. Com circulação de ar e refrigeração potentes, esfria uniformemente todo o espaço. Para uso sozinho ou como suporte de ar condicionado. Possui motor silencioso para resfriar seu ambiente sem incomodar o sonho.





No regulable | Mando incluido | 5500-3000-4000 | 5500-3000-4000 | 15.000 | 48,5 cmx48,5 cmx41,8 cm | 7,5 kg

| Descrip. | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas,Níquel | 5500-3000-4000 | 45+35 | 4500 | metal/plástico | IP20 | níquel | Sí | 8719514334502 | 929002681801 | 189,00€ |



No regulable | Mando incluido | 5500-3000-4000 | 5500-3000-4000 | 15.000 | 51 cmx51 cmx41,8 cm | 7,8 kg

| Descrip. | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bliss,Negro | 5500-3000-4000 | 45+35 | 4500 | metal/plástico | IP20 | negra | Sí | 8719514334465 | 929002681601 | 199,00€ |



No regulable | Mando incluido | 5500-3000-4000 | 5500-3000-4000 | 15.000 | 51 cmx51 cmx41,8 cm | 7,8 kg

| Descrip. | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bliss,Oro | 5500-3000-4000 | 45+35 | 4500 | metal/plástico | IP20 | oro | Sí | 8719514334489 | 929002681701 | 199,00€ |





No regulable | Mando incluido | 5500-3000-4000 | 5500-3000-4000 | 15.000 | 51 cmx51 cmx41,8 cm | 7,8 kg

| Descrip. | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bliss,White | 5500-3000-4000 | 45+35 | 4500 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8719514334441 | 929002681501 | 199,00€ |



# Baño

## Un oasis de serenidad

El cuarto de baño es el lugar en el que comenzamos y terminamos el día. Empezamos la mañana con actividades como cepillarnos los dientes, afeitarnos, peinarnos y asegurarnos de que el maquillaje está perfecto. Por la noche, el cuarto de baño se transforma en un lugar para la comodidad cuando nos relajamos y nos sumergimos en un baño caliente antes de irnos a la cama. Es un oasis de serenidad en cualquier hogar e iluminarlo bien garantizará que empieces y acabes el día disfrutando al máximo.

# Bathroom

## Um oásis de serenidade

A casa de banho é o local onde iniciamos e terminamos o nosso dia. Começamos a nossas actividades com tarefas matinais, como escovar os dentes, barbear, pentear o cabelo e assegurar que a maquilhagem está aplicada na perfeição. À noite, a casa de banho transforma-se num local de conforto enquanto relaxamos mergulhados em água quente, antes de ir para a cama. É um oásis de serenidade em todas as casas, e quando conseguimos um bom desempenho das nossas actividades, asseguramos um início e final de dia extremamente agradável.



# Arréglate con una

## atractiva luz natural

Las fuentes de iluminación de alta calidad de myBathroom proporcionan el tipo de luz adecuado para cada necesidad del baño, ayudándote en tus actividades de cuidado personal diarias y ofreciéndote confianza total en los resultados.
Hay una amplia selección de lámparas para la pared y el techo. La colección ofrece dispositivos para el techo que iluminan todo el baño de forma cómoda y agradable. Además, hay apliques que proporcionan una luz brillante y sin sombras para las tareas que requieren precisión frente al espejo, como afeitarse, maquillarse o ponerse las lentillas.

# Cuide de si com uma luz

## natural maravilhosa

As fontes de luz de alta qualidade da gama myBathroom fornecem o tipo correcto de luz para todas as exigências da casa de banho, auxiliando-o na sua higiene pessoal diária e transmitindo-lhe uma confiança total nos resultados. Existe uma vasta selecção de apliques e plafons. A colecção oferece plafons grandes que iluminam toda a casa de banho de forma confortável e agradável. Para além disso, estão disponíveis apliques que fornecem uma luz brilhante e sem sombras para tarefas de precisão ao espelho, como barbear, aplicar maquilhagem ou colocar lentes de contacto.

## Ventajas
Vantagens



**Color de piel real con luz de alta calidad**
Tom de pele real com luz de alta qualidade



**Calidad de iluminación superior con las bombillas de Philips incluidas**
Qualidade de luz superior com lâmpadas Philips incluídas



**Perfectamente adaptadas a los ambientes húmedos**
Totalmente apropriada para ambientes húmidos



**Ahorro de energía**
Economizadora

# Bien selladas

## Bien selladas para mantener la humedad fuera y disfrutar de un baño bien iluminado y totalmente seguro

Con un sellado estanco con una clasificación IP44* o IP65* y certificación de resistencia al agua, todas las lámparas myBathroom son totalmente adecuadas para entornos húmedos, incluso cerca de la ducha, el lavabo o la bañera. El cuerpo de alta calidad totalmente sellado es estilizado y suave, lo que les aporta además un aspecto fantástico.

# Bem isolada

## Bem isolada para evitar a infiltração de humidade para uma casa de banho totalmente segura e bem iluminada


Isolamento estanque segundo a classificação IP44* ou IP65* e com certificação à prova de água, todos os candeeiros myBathroom são totalmente apropriados para ambientes húmidos – mesmo quando colocados próximos de um chuveiro, lavatório ou banheira. O corpo de alta qualidade totalmente isolado é elegante e delicado e tem uma óptima aparência.

BATHROOM SAFE

IP65 IP44 IP23 IP21

* La clasificación IP identifica la protección establecida frente a la humedad y el polvo. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y el segundo frente al agua.

* A classificação IP identifica o Índice de Protecção contra humidade e pó. A classificação IP é descrita por 2 números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra pó, o segundo à protecção contra água.









No regulable Eye Confort 2700 15.000 32 cmx32 cmx6,8 cm 0,45 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANOPUS CL259,White | Plafón | 2700 | 17 | 1500 | metal/plástico | IP44 | blanco | Sí | 8718699777272 | 929002514401 | 25,99€ |
| CANOPUS CL259,White | Plafón | 2700 | 20 | 2000 | metal/plástico | IP44 | blanco | Sí | 8718699777296 | 929002514501 | 33,99€ |



No regulable Eye Confort 4000 15.000 25 cmx25 cmx8,1 cm 0,22 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL251,White | Plafón | 4000 | 10 | 1050 | metal/plástico | IP44 | blanco | Sí | 8718699680619 | 929002209501 | 18,99€ |



No regulable Eye Confort 2700 15.000 25 cmx25 cmx8,1 cm 0,22 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL251,White | Plafón | 2700 | 10 | 980 | metal/plástico | IP44 | blanco | Sí | 8718699680596 | 929002209401 | 18,99€ |


NEW YORK



Nuevo

Regulable Eye Confort 2700 20.000 36 8,5 cmx8,5 cmx5,5 cm 0,114 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVE SL261,Cromado,Atenuar | Foco | 2700 | 5 | 350 | metal/plástico | IP65 | cromado | Sí | 8718699789657 | 929002527122 | 46,91€ (Pack 3) |



Nuevo

Regulable Eye Confort 2700 20.000 36 8,5 cmx8,5 cmx5,5 cm 0,114 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVE SL261,Cromado,Atenuar | Foco | 2700 | 5 | 350 | metal/plástico | IP65 | cromado | Sí | 8718699789619 | 929002527120 | 17,33€ |



Nuevo

Regulable Eye Confort 4000 20.000 36 8,5 cmx8,5 cmx5,5 cm 0,114 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVE SL261,Níquel,Atenuar | Foco | 4000 | 5.5 | 410 | metal/plástico | IP65 | níquel | Sí | 8719514253629 | 929002535920 | 21,41€ |



Nuevo

Regulable | Eye Confort | 2700 | 20.000 | 36 | 8,5 cmx8,5 cmx5,5 cm | 0,114 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVE SL261,Níquel,Atenuar | Foco | 2700 | 5 | 350 | metal/plástico | IP65 | níquel | Sí | 8718699755959 | 929002374122 | 46,91€ (Pack 3) |
| DIVE SL261,Níquel,Atenuar | Foco | 2700 | 5 | 350 | metal/plástico | IP65 | níquel | Sí | 8718699755669 | 929002374120 | 17,33€ |



Nuevo

Regulable | Eye Confort | 4000 | 20.000 | 36 | 8,5 cmx8,5 cmx5,5 cm | 0,114 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVE SL261,White,Atenuar | Foco | 4000 | 5.5 | 410 | metal/plástico | IP65 | blanco | Sí | 8719514253605 | 929002535820 | 18,35€ |



Nuevo

Regulable | Eye Confort | 2700 | 20.000 | 36 | 8,5 cmx8,5 cmx5,5 cm | 0,114 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVE SL261,White,Atenuar | Foco | 2700 | 5 | 350 | metal/plástico | IP65 | blanco | Sí | 8718699755928 | 929002374022 | 39,77€ (Pack 3) |
| DIVE SL261,White,Atenuar | Foco | 2700 | 5 | 350 | metal/plástico | IP65 | blanco | Sí | 8718699755645 | 929002374020 | 14,27€ |



Nuevo

No regulable Eye Confort 4000 15.000 31,3 cmx31,3 cmx9 cm 0,57 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DORIS CL257,Cromado | Plafón | 4000 | 17 | 1700 | metal/plástico | IP44 | cromado | Sí | 8718699777258 | 929002514301 | 41,99€ |



Nuevo

No regulable Eye Confort 4000 15.000 22 cmx22 cmx7 cm 0,26 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DORIS CL257,Cromado | Plafón | 4000 | 6 | 640 | metal/plástico | IP44 | cromado | Sí | 8718699777210 | 929002514101 | 31,99€ |



Nuevo

No regulable Eye Confort 4000 15.000 31,3 cmx31,3 cmx9 cm 0,57 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DORIS CL257,Níquel | Plafón | 4000 | 17 | 1700 | metal/plástico | IP44 | níquel | Sí | 8718699758943 | 929002368001 | 41,99€ |



Nuevo




No regulable Eye Confort 4000 15.000 22 cmx22 cmx7 cm 0,26 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DORIS CL257,Níquel | Plafón | 4000 | 6 | 640 | metal/plástico | IP44 | níquel | Sí | 8718699758844 | 929002367601 | 31,99€ |



Nuevo




No regulable Eye Confort 4000 15.000 31,3 cmx31,3 cmx9 cm 0,57 kg


| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DORIS CL257,White | Plafón | 4000 | 17 | 1700 | metal/plástico | IP44 | blanco | Sí | 8718699758905 | 929002367801 | 34,99€ |






No regulable Eye Confort 4000 15.000 22 cmx22 cmx7 cm 0,26 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DORIS CL257,White | Plafón | 4000 | 6 | 640 | metal/plástico | IP44 | blanco | Sí | 8718699758806 | 929002367401 | 23,99€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida G9 2.000 12,5 cmx13,3 cmx10 cm 0,550 kg

| Descrip. | forma | casq | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drops,cromado | Aplique mural | G9 | blanca cálida | 42 | 630 | cristal | IP21 | cromado | No | 340541116 | 915004202901 | 43,45€ |

* Hasta fin de existencias



No regulable Eye Confort blanca cálida 15.000 33,3 cmx6,4 cmx6,3 cm 0,500 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fit,cromado,LED | Aplique mural | blanca cálida | 2.5 | 370 | metal | IP44 | cromado | Sí | 340581116 | 915004203301 | 84,35€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida G9 2.000 65 cmx12,7 cmx13,5 cm 1,720 kg

| Descrip. | forma | casq | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrate,cromado | Aplique mural | G9 | blanca cálida | 28 | 370 | cristal | IP21 | cromado | No | 340831116 | 915001285403 | 118,55€ |

* Hasta fin de existencias





Regulable Eye Confort blanca cálida G9 2.000 37 cmx12,7 cmx13,5 cm 0,960 kg

| Descrip. | forma | casq | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrate,cromado | Aplique mural | G9 | blanca cálida | 28 | 370 | cristal | IP21 | cromado | No | 340821116 | 915001285303 | 85,55€ |

* Hasta fin de existencias



Regulable Eye Confort blanca cálida G9 2.000 16,5 cmx12,7 cmx13,5 cm 0,530 kg

| Descrip. | forma | casq | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrate,cromado | Aplique mural | G9 | blanca cálida | 28 | 370 | cristal | IP21 | cromado | No | 340811116 | 915001285203 | 50,55€ |

* Hasta fin de existencias



No regulable Eye Confort blanca cálida 15.000 32 cmx32 cmx8,5 cm 0,700 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parasail,blanco,LED | Plafón | blanca cálida | 16 | 1300 | sintético | IP44 | blanco | Sí | 3434431P0 | 915005477901 | 35,95€ |



No regulable Eye Confort 2700 15.000 34,7 cmx34,7 cmx6,8 cm 0,5 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRAY CL260,Plata | Plafón | 2700 | 17 | 1500 | metal/plástico | IP44 | plata | Sí | 8718699777333 | 929002514701 | 35,99€ |



No regulable Eye Confort 2700 15.000 28,7 cmx28,7 cmx6,5 cm 0,4 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRAY CL260,Plata | Plafón | 2700 | 12 | 1200 | metal/plástico | IP44 | plata | Sí | 8718699777319 | 929002514601 | 25,99€ |



No regulable blanca cálida E27 10.000 31,5 cmx31,5 cmx10 cm 1,554 kg

| Descrip. | forma | casq | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salts,cromada mate | Plafón | E27 | blanca cálida | 20 | 1320 | cristal | IP44 | cromada mate | No | 320101716 | 915000173105 | 50,47€ |

* Hasta fin de existencias



# Funcional

## Iluminación puntual a tu conveniencia

La iluminación funcional garantiza que todas las zonas de la casa estén bien iluminadas y sean seguras, además de que ofrezcan una experiencia agradable. La iluminación funcional de Philips se ha diseñado para que se integre en la decoración de tu hogar e ilumine tus espacios de estar, aLmacenamiento y espacios intermedios. Proporciona una luz clara y cálida por toda la casa.

# Iluminaçao funcional

## Iluminação de acentuação no seu melhor

Uma iluminação funcional assegura que todas as áreas da sua casa estão bem iluminadas e seguras e proporcionam uma experiência agradável. A iluminação funcional da Philips foi concebida para se integrar na sua decoração de interior e iluminar a sua sala de estar, locais de armazenamento e espaços intermédios. Esta, emite um brilho claro e quente por toda a casa.



# Resalta tu hogar
# con luz

La gama de empotrables de Philips consiste en una colección de diseños minimalistas que se adaptan discretamente y de forma elegante en la decoración interiorsin resultar exagerados, los focos se han diseñado para complementar lo que los rodea. Instala focos en las paredes, techos o detalles como librerías o muebles a la vez que conservas el aspecto que deseas. Lo mejor de todo es que esta gama de potentes lámparas utiliza las fuentes de iluminación, de bajo consumo y LED más recientes. Con un brillo atractivo y una calidez maravillosa, la luz es tan llamativa y acogedora como la de las bombillas tradicionales. Además son de bajo consumo y su brillo es cálido para no desentonar con el cálido brillo de la luz.

# Realce a sua casa
# com luz

A gama de encastráveis da Philips é uma coleção de design minimalista, que se adapta discretamente e de forma elegante à sua decoração interior.Esta gama permite-lhe utilizar a iluminação por focos de forma ousada em sua casa. Distintos sem serem exagerados, todos os focos foram concebidos para complementar o seu ambiente circundante. Instale os focos em paredes, tectos ou objectos - como estantes ou armários - enquanto continua a manter o estilo que deseja. Além disso, esta gama de candeeiros potentes utiliza as fontes de luz mais actuais de eficiência energética, economizadoras e LED. Maravilhosamente brilhante e fantasticamente intensa, a luz é tão apelativa e acolhedora como nas lâmpadas convencionais.

## **Ventajas**
## Vantagens



**Iluminación puntual, perfecta para resaltar detalles especiales de la habitación**
Iluminação de acentuação, perfeita para salientar características especiais na divisão



**Calidad de iluminación superior con las bombillas de Philips incluidas**
Qualidade de luz superior com lâmpadas Philips incluídas



**Ahorro de energía**
Economizadora

Nuevo



No regulable Eye Confort 3000 4000 25.000 110 12 cmx12 cmx2 cm 0,138 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compacto,White | Downlight | 4000 | 9 | 630 | Aluminio fundido | IP20 | blanco | Sí | 8718699759995 | 929002357601 | 10,19€ |
| Compacto,White | Downlight | 3000 | 9 | 630 | Aluminio fundido | IP20 | blanco | Sí | 8718699759971 | 929002357501 | 10,19€ |



Nuevo



No regulable Eye Confort 3000 4000 25.000 110 22,5 cmx22,5 cmx2 cm 0,336 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compacto,White | Downlight | 4000 | 20 | 1750 | Aluminio fundido | IP20 | blanco | Sí | 8718699760052 | 929002357901 | 17,33€ |
| Compacto,White | Downlight | 3000 | 20 | 1750 | Aluminio fundido | IP20 | blanco | Sí | 8718699760038 | 929002357801 | 17,33€ |





Bombilla no incluida GU10 30.000 9 cmx9 cmx4,2 cm 0,248 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONEGAL,blanco,LED | Foco | GU10 | sintético | IP20 | blanco | No | 5040331PN | 915005424801 | 22,43€ |



Bombilla no incluida GU10 30.000 9 cmx9 cmx4,2 cm 0,112 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONEGAL,blanco,LED | Foco | GU10 | sintético | IP20 | blanco | No | 5040131PN | 915005424301 | 8,15€ |



Bombilla no incluida GU10 30.000 9 cmx9 cmx4,2 cm 0,248 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONEGAL,blanco,LED | Foco | GU10 | sintético | IP20 | blanco | No | 5039331PN | 915005423601 | 22,43€ |



Bombilla no incluida GU10 30.000 9 cmx9 cmx4,2 cm 0,112 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONEGAL,blanco,LED | Foco | GU10 | sintético | IP20 | blanco | No | 5039131PN | 915005423001 | 8,15€ |



Bombilla no incluida | GU10 | 30.000 | 9 cmx9 cmx4,2 cm | 0,248 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONEGAL,cobre/latón,LED | Foco | GU10 | sintético | IP20 | cobre/latón | No | 5039305PN | 915005423901 | 29,33€ |



Bombilla no incluida | GU10 | 30.000 | 9 cmx9 cmx4,2 cm | 0,112 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONEGAL,cobre/latón,LED | Foco | GU10 | sintético | IP20 | cobre/latón | No | 5039105PN | 915005423201 | 10,45€ |



Bombilla no incluida | GU10 | 30.000 | 9 cmx9 cmx4,2 cm | 0,248 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONEGAL,cromada mate,LED | Foco | GU10 | sintético | IP20 | cromada mate | No | 5040317PN | 915005424701 | 29,33€ |



Bombilla no incluida | GU10 | 30.000 | 9 cmx9 cmx4,2 cm | 0,112 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONEGAL,cromada mate,LED | Foco | GU10 | sintético | IP20 | cromada mate | No | 5040117PN | 915005424201 | 10,45€ |



Bombilla no incluida | GU10 | 30.000 | 9 cmx9 cmx4,2 cm | 0,248 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONEGAL,cromada mate,LED | Foco | GU10 | sintético | IP20 | cromada mate | No | 5039317PN | 915005423501 | 29,33€ |



Bombilla no incluida | GU10 | 30.000 | 9 cmx9 cmx4,2 cm | 0,112 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONEGAL,cromada mate,LED | Foco | GU10 | sintético | IP20 | cromada mate | No | 5039117PN | 915005422901 | 10,45€ |



Bombilla no incluida | GU10 | 30.000 | 9 cmx9 cmx4,2 cm | 0,248 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONEGAL,cromado,LED | Foco | GU10 | sintético | IP20 | cromado | No | 5039311PN | 915005423801 | 29,33€ |



Bombilla no incluida | GU10 | 30.000 | 9 cmx9 cmx4,2 cm | 0,112 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONEGAL,cromado,LED | Foco | GU10 | sintético | IP20 | cromado | No | 5039111PN | 915005423101 | 10,45€ |



Bombilla no incluida | GU10 | 30.000 | 9 cmx9 cmx4,2 cm | 0,248 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONEGAL,gris,LED | Foco | GU10 | sintético | IP20 | gris | No | 5040399PN | 915005425101 | 29,33€ |



Bombilla no incluida GU10 30.000 9 cmx9 cmx4,2 cm 0,112 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONEGAL,gris,LED | Foco | GU10 | sintético | IP20 | gris | No | 5040199PN | 915005424601 | 10,45€ |



Bombilla no incluida GU10 30.000 9 cmx9 cmx4,2 cm 0,248 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONEGAL,gris,LED | Foco | GU10 | sintético | IP20 | gris | No | 5039399PN | 915005424001 | 29,33€ |



Bombilla no incluida GU10 30.000 9 cmx9 cmx4,2 cm 0,112 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONEGAL,gris,LED | Foco | GU10 | sintético | IP20 | gris | No | 5039199PN | 915005423401 | 10,45€ |


Wok &
Stir-Fry




Nuevo

No regulable Eye Confort 3000 4000 15.000 110 14 cmx14 cmx4,4 cm 0,135 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Cut DL251,White | Downlight | 3000 | 13 | 1000 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8719514250123 | 915005812431 | 13,25€ |
| Diamond Cut DL251,White | Downlight | 4000 | 13 | 1100 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8719514250147 | 915005812531 | 13,25€ |




Nuevo

No regulable Eye Confort 3000 4000 15.000 110 16,5 cmx16,5 cmx4,4 cm 0,18 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Cut DL251,White | Downlight | 4000 | 17 | 1600 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8719514250185 | 915005813131 | 18,35€ |
| Diamond Cut DL251,White | Downlight | 3000 | 17 | 1500 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8719514250161 | 915005813031 | 18,35€ |




Nuevo

No regulable 3000 4000 15.000 110 10,5 cmx10,5 cmx4,4 cm 0,085 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Cut DL251,White | Downlight | 4000 | 5 | 450 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699775155 | 915005811331 | 8,15€ |
| Diamond Cut DL251,White | Downlight | 3000 | 5 | 420 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699775131 | 915005811231 | 8,15€ |




Nuevo

No regulable | Eye Confort | 3000 | 4000 | 15.000 | 110 | 9,5 cmx9,5 cmx4,4 cm | 0,076 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Cut DL251,White | Downlight | 4000 | 3.5 | 320 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699775117 | 915005810731 | 6,62€ |
| Diamond Cut DL251,White | Downlight | 3000 | 3.5 | 300 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699775094 | 915005810631 | 6,62€ |



Bombilla no incluida | GU10 | 15.000 | 9 cmx9 cmx4,2 cm | 0,248 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENNEPER,blanco,LED | Foco | GU10 | sintético | IP20 | blanco | No | 5019331PN | 915005418401 | 22,43€ |



Bombilla no incluida | GU10 | 15.000 | 9 cmx9 cmx4,2 cm | 0,112 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENNEPER,blanco,LED | Foco | GU10 | sintético | IP20 | blanco | No | 5019131PN | 915005416801 | 8,15€ |



Bombilla no incluida GU10 15.000 9 cmx9 cmx4,2 cm 0,248 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENNEPER,blanco,LED | Foco | GU10 | sintético | IP20 | blanco | No | 5018331PN | 915005418701 | 22,43€ |



Bombilla no incluida GU10 15.000 9 cmx9 cmx4,2 cm 0,112 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENNEPER,blanco,LED | Foco | GU10 | sintético | IP20 | blanco | No | 5018131PN | 915005418301 | 8,15€ |



No regulable Eye Confort 4000 15.000 110 21 cmx21 cmx2,7 cm 0,357 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCASITE,White | Foco empotrable | 4000 | 21 | 2100 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696163771 | 915005508601 | 22,43€ |



No regulable Eye Confort 3000 15.000 110 21 cmx21 cmx2,7 cm 0,357 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCASITE,blanco,LED | Downlight | 3000 | 21 | 2100 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 5952931P1 | 915005508501 | 22,43€ |



No regulable Eye Confort 4000 15.000 110 16 cmx16 cmx2,7 cm 0,357 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCASITE,blanco,LED | Downlight | 4000 | 14 | 1370 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 5952331P3 | 915005508401 | 15,29€ |



No regulable Eye Confort 3000 15.000 110 16 cmx16 cmx2,7 cm 0,357 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCASITE,blanco,LED | Downlight | 3000 | 14 | 1370 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 5952331P1 | 915005508301 | 15,29€ |



No regulable Eye Confort 4000 15.000 110 11 cmx11 cmx2,9 cm 0,357 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCASITE,blanco,LED | Downlight | 4000 | 9 | 860 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 5952131P3 | 915005508201 | 11,21€ |



No regulable Eye Confort 3000 15.000 110 11 cmx11 cmx2,9 cm 0,357 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCASITE,blanco,LED | Downlight | 3000 | 9 | 860 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 5952131P1 | 915005508101 | 11,21€ |



No regulable Eye Confort 4000 15.000 110 9,5 cmx9,5 cmx4,55 cm 0,082 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESON,White | Downlight | 4000 | 6 | 550 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699759148 | 915005805503 | 12,23€ (Pack 3) |
| MESON,White | Downlight | 4000 | 24 | 2550 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699759162 | 915005807302 | 22,43€ (Pack 2) |



No regulable | Eye Confort | 3000 | 4000/6500 | 15.000 | 110 | 21,5 cmx21,5 cmx4,7 cm | 0,31 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESON,White | Downlight | 6500 | 24 | 2550 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173763 | 915005807401 | 11,21€ |
| MESON,White | Downlight | 4000 | 24 | 2550 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173756 | 915005807301 | 11,21€ |
| MESON,White | Downlight | 3000 | 24 | 2400 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173749 | 915005807201 | 11,21€ |



No regulable | Eye Confort | 3000 | 4000/6500 | 15.000 | 110 | 19 cmx19 cmx4,7 cm | 0,24 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESON,White | Downlight | 6500 | 21 | 2200 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173732 | 915005807101 | 9,68€ |
| MESON,White | Downlight | 4000 | 21 | 2200 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173725 | 915005807001 | 9,68€ |
| MESON,White | Downlight | 3000 | 21 | 2100 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173718 | 915005806901 | 9,68€ |



No regulable | Eye Confort | 3000 | 4000/6500 | 15.000 | 110 | 16,5 cmx16,5 cmx4,7 cm | 0,198 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESON,White | Downlight | 6500 | 17 | 1700 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173701 | 915005806801 | 7,64€ |
| MESON,White | Downlight | 4000 | 17 | 1700 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173695 | 915005806701 | 7,64€ |
| MESON,White | Downlight | 3000 | 17 | 1600 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173688 | 915005806601 | 7,64€ |

No regulable | Eye Confort | 3000 | 4000/6500 | 15.000 | 110 | 16,5 cmx16,5 cmx4,7 cm | 0,18 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESON,White | Downlight | 6500 | 17 | 1750 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173671 | 915005806501 | 7,64€ |
| MESON,White | Downlight | 4000 | 17 | 1750 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173664 | 915005806401 | 7,64€ |
| MESON,White | Downlight | 3000 | 17 | 1600 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173657 | 915005806301 | 7,64€ |



No regulable | Eye Confort | 3000 | 4000/6500 | 15.000 | 110 | 14 cmx14 cmx4,7 cm | 0,148 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESON,White | Downlight | 6500 | 13 | 1300 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173640 | 915005806201 | 6,62€ |
| MESON,White | Downlight | 4000 | 13 | 1300 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173633 | 915005806101 | 6,62€ |
| MESON,White | Downlight | 3000 | 13 | 1200 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173626 | 915005806001 | 6,62€ |



No regulable | Eye Confort | 3000 | 4000/6500 | 15.000 | 110 | 14 cmx14 cmx4,7 cm | 0,121 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESON,White | Downlight | 6500 | 13 | 1300 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173619 | 915005805901 | 6,62€ |
| MESON,White | Downlight | 4000 | 13 | 1300 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173602 | 915005805801 | 6,62€ |
| MESON,White | Downlight | 3000 | 13 | 1200 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173596 | 915005805701 | 6,62€ |



No regulable | Eye Confort | 3000 | 4000/6500 | 15.000 | 110 | 9,5 cmx9,5 cmx4,55 cm | 0,082 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESON,White | Downlight | 6500 | 6 | 550 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173589 | 915005805601 | 4,07€ |
| MESON,White | Downlight | 4000 | 6 | 550 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173572 | 915005805501 | 4,07€ |
| MESON,White | Downlight | 3000 | 6 | 500 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173565 | 915005805401 | 4,07€ |



Nuevo

No regulable | Eye Confort | 3000 | 4000 | 15.000 | 110 | 17,2 cmx17,2 cmx5,3 cm | 0,28 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meson,blanco | Downlight | 4000 | 17 | 1300 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8719514251007 | 915005784231 | 12,23€ |
| Meson,blanco | Downlight | 3000 | 17 | 1200 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8719514250987 | 915005784131 | 12,23€ |
| Meson,blanco | Downlight | 4000 | 24 | 1820 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8719514250963 | 915005784531 | 18,35€ |
| Meson,blanco | Downlight | 3000 | 24 | 1700 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8719514250949 | 915005784431 | 18,35€ |




No regulable | Eye Confort | 2700 | 15.000 | 30 | 9 cmx9 cmx6,7 cm | 0,103 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POMERON DIM 070 3 W 27 K,White | Foco | 2700 | 3 | 200 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173770 | 915005808301 | 9,44€ |




No regulable Eye Confort 4000 15.000 30 9 cmx9 cmx6,7 cm 0,103 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POMERON DIM 070 3 W 40 K,White | Foco | 4000 | 3 | 210 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173787 | 915005808401 | 9,44€ |




No regulable Eye Confort 2700 15.000 30 9 cmx9 cmx6,7 cm 0,113 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POMERON DIM 070 5 W 27 K,White | Foco | 2700 | 5 | 330 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173794 | 915005808501 | 11,58€ |




No regulable Eye Confort 4000 15.000 30 9 cmx9 cmx6,7 cm 0,113 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POMERON DIM 070 5 W 40 K,White | Foco | 4000 | 5 | 350 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173800 | 915005808601 | 11,58€ |




No regulable Eye Confort 2700 15.000 30 9 cmx9 cmx7,05 cm 0,127 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POMERON DIM 070 7 W 27 K,White | Foco | 2700 | 7 | 420 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173817 | 915005808701 | 12,59€ |




No regulable Eye Confort 4000 15.000 30 9 cmx9 cmx7,05 cm 0,127 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POMERON DIM 070 7 W 40 K,White | Foco | 4000 | 7 | 450 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718696173824 | 915005808801 | 12,59€ |



Nuevo

Regulable Eye Confort 2700 4000 20.000 36 8,5 cmx8,5 cmx5,5 cm 0,118 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPARKLE SL261,Níquel,Atenuar | Foco | 4000 | 5.5 | 410 | metal/plástico | IP20 | níquel | Sí | 8719514253582 | 929002535720 | 17,33€ |
| SPARKLE SL261,Níquel,Atenuar | Foco | 2700 | 5.5 | 350 | metal/plástico | IP20 | níquel | Sí | 8718699756017 | 929002374322 | 46,91€ (Pack 3) |
| SPARKLE SL261,Níquel,Atenuar | Foco | 2700 | 5.5 | 350 | metal/plástico | IP20 | níquel | Sí | 8718699755706 | 929002374320 | 17,33€ |



Nuevo

Regulable | Eye Confort | 2700 | 4000 | 20.000 | 36 | 8,5 cmx8,5 cmx5,5 cm | 0,118 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPARKLE SL261,White,Atenuar | Foco | 4000 | 5.5 | 410 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8719514253568 | 929002535620 | 14,27€ |
| SPARKLE SL261,White,Atenuar | Foco | 2700 | 5.5 | 350 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699755980 | 929002374222 | 40,79€ (Pack 3) |
| SPARKLE SL261,White,Atenuar | Foco | 2700 | 5.5 | 350 | metal/plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699755683 | 929002374220 | 14,27€ |



Nuevo

No regulable | Eye Confort | 2700 | 20.000 | 36 | 8,5 cmx8,5 cmx4,2 cm | 0,076 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARAGON SL262,Níquel | Foco | 2700 | 4.5 | 380 | plástico | IP20 | níquel | Sí | 8718699755836 | 929002374722 | 32,63€ (Pack 3) |
| TARAGON SL262,Níquel | Foco | 2700 | 4.5 | 380 | plástico | IP20 | níquel | Sí | 8718699755782 | 929002374720 | 12,23€ |



Nuevo

No regulable | Eye Confort | 2700 | 20.000 | 36 | 8,5 cmx8,5 cmx4,2 cm | 0,076 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARAGON SL262,White | Foco | 2700 | 4.5 | 380 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699755805 | 929002374622 | 25,49€ (Pack 3) |
| TARAGON SL262,White | Foco | 2700 | 4.5 | 380 | plástico | IP20 | blanco | Sí | 8718699755768 | 929002374620 | 9,17€ |



Regulable Eye Confort 20.000 100 cmx0,25 cmx1 cm 131 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIRAS DE LUZ 1 M RGB,multicolor,LED | Downlight y focos | RGB | 6 | 65 | plástico | IP20 | Transparente | Sí | 7010031P6 | 915005517501 | 31,57€ |



No regulable 2700 20.000 100 cmx0,13 cmx0,8 cm 122 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIRAS DE LUZ 1 M,blanco,LED | Downlight y focos | 2700 | 6.5 | 460 | plástico | IP20 | Transparente | Sí | 7010031P2 | 915005515101 | 23,10€ |



Regulable Eye Confort 20.000 200 cmx0,25 cmx1 cm 173 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIRAS DE LUZ 2 M RGB,multicolor,LED | Downlight y focos | RGB | 11 | 130 | plástico | IP20 | Transparente | Sí | 7010131P6 | 915005517701 | 41,82€ |



No regulable 2700 20.000 200 cmx0,13 cmx0,8 cm 135 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIRAS DE LUZ 2 M,blanco,LED | Downlight y focos | 2700 | 14 | 1080 | plástico | IP20 | Transparente | Sí | 7010131P2 | 915005517601 | 31,57€ |



Regulable Mando incluido Eye Confort 20.000 500 cmx0,25 cmx1 cm 302 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIRAS DE LUZ 5 M RGB,multicolor,LED | Downlight y focos | RGB | 21 | 260 | plástico | IP20 | Transparente | Sí | 7010231P6 | 915005517301 | 61,97€ |



No regulable 2700 20.000 500 cmx0,13 cmx0,8 cm 278 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIRAS DE LUZ 5 M,blanco,LED | Downlight y focos | 2700 | 24.8 | 1850 | plástico | IP20 | Transparente | Sí | 7010231P2 | 915005517101 | 47,45€ |



Bombilla no incluida GU10 30.000 9,0 cmx9,0 cmx10 cm 0,080 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enif,blanco | Foco | GU10 | 500 | metal | IP20 | blanco | No | 5924031E7 | 915005223301 | 5,10€ |



Bombilla no incluida GU10 30.000 9,0 cmx9,0 cmx10 cm 0,080 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enif,cromada mate | Foco | GU10 | 500 | metal | IP20 | cromada mate | No | 5924317E7 | 915005223501 | 12,23€ |



Bombilla no incluida GU10 30.000 9,0 cmx9,0 cmx10 cm 0,080 kg

| Descrip. | forma | casq | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enif,cromada mate | Foco | GU10 | 500 | metal | IP20 | cromada mate | No | 5924017E7 | 915005223201 | 5,10€ |





No regulable 20.000 54 cmx4,0 cmx5,5 cm 0,340 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danubio 3000 K,gris,LED | Aplique | 11 | 780 | aluminio | IP20 | gris | Sí | 3116599P1 | 915005283003 | 30,80€ |



No regulable 20.000 55 cmx3,6 cmx7,7 cm 0,402 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMINE 3000 K,gris,LED | Aplique | 11 | 790 | aluminio | IP20 | gris | Sí | 3116799P1 | 915005283203 | 41,10€ |



No regulable 15.000 57,5 cmx12 cmx6,6 cm 0,687 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED AQUALINE 24 W 2700 K,blanco,LED | Plafón | 24 | 2200 | sintético | IP65 | blanco | 3124831P0 | 915005684301 | 49,00€ |



No regulable 15.000 57,5 cmx12 cmx6,6 cm 0,687 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED AQUALINE 24 W 4000 K,blanco,LED | Plafón | 24 | 2350 | sintético | IP65 | blanco | 3124831P3 | 915005684401 | 49,00€ |



No regulable 15.000 117,5 cmx12 cmx6,6 cm 1,231 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED AQUALINE 50 W 2700 K,blanco,LED | Plafón | 50 | 5000 | sintético | IP65 | blanco | 3124731P0 | 915005683903 | 79,00€ |




No regulable 15.000 117,5 cmx12 cmx6,6 cm 1,231 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED AQUALINE 50 W 4000 K,blanco,LED | Plafón | 50 | 5300 | sintético | IP65 | blanco | 3124731P3 | 915005684201 | 79,00€ |

No regulable | blanca cálida | 20.000 | 112,4 cmx2,2 cmx3,6 cm | 0,255 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED LINEAL 2700K,blanco,LED | Aplique | blanca cálida | 18 | 1600 | sintético | IP20 | blanco | 850873116 | 915004985802 | 30,90€ |



No regulable | blanca cálida | 20.000 | 54,8 cmx2,5 cmx3,6 cm | 0,143 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED LINEAL 2700K,blanco,LED | Aplique | blanca cálida | 9 | 800 | sintético | IP20 | blanco | 850863116 | 915005058701 | 22,65€ |



No regulable | 20.000 | 28,7 cmx2,5 cmx3,6 cm | 0,096 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED LINEAL 2700K,blanco,LED | Aplique | 4 | 400 | sintético | IP20 | blanco | 3123231P0 | 915005499401 | 20,50€ |




No regulable 20.000 84,8 cmx2,5 cmx3,6 cm 0,215 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED LINEAL 2700K,blanco,LED | Aplique | 13 | 1200 | sintético | IP20 | blanco | 3123131P0 | 915005499201 | 28,75€ |



No regulable blanca fría 20.000 112,4 cmx2,5 cmx3,6 cm 0,255 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED LINEAL 4000 K,blanco,LED | Aplique | blanca fría | 18 | 1600 | sintético | IP20 | blanco | 850893116 | 915005058901 | 30,90€ |



No regulable blanca fría 20.000 54,8 cmx2,5 cmx3,6 cm 0,143 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED LINEAL 4000 K,blanco,LED | Aplique | blanca fría | 9 | 800 | sintético | IP20 | blanco | 850883116 | 915005059001 | 22,65€ |



No regulable 20.000 28,7 cmx2,5 cmx3,6 cm 0,096 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED LINEAL 4000 K,blanco,LED | Aplique | 4 | 420 | sintético | IP20 | blanco | 3123231P3 | 915005499501 | 20,50€ |



No regulable 20.000 84,8 cmx2,5 cmx3,6 cm 0,215 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED LINEAL 4000 K,blanco,LED | Aplique | 13 | 1270 | sintético | IP20 | blanco | 3123131P3 | 915005499301 | 28,75€ |



No regulable 15.000 57 cmx11,5 cmx6,0 cm 0,574 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SOFTLINE 24 W 2700 K,blanco,LED | Plafón | 24 | 2200 | sintético | IP20 | blanco | 3124631P0 | 915005683902 | 45,00€ |





No regulable 15.000 57 cmx11,5 cmx6,0 cm 0,574 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SOFTLINE 24 W 4000 K,blanco,LED | Plafón | 24 | 2350 | sintético | IP20 | blanco | 3124631P3 | 915005684101 | 45,00€ |



No regulable 15.000 117 cmx11,5 cmx6,0 cm 1,106 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SOFTLINE 50 W 2700 K,blanco,LED | Plafón | 50 | 5000 | sintético | IP20 | blanco | 3124531P0 | 915005683901 | 75,00€ |



No regulable 15.000 117 cmx11,5 cmx6,0 cm 1,106 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED SOFTLINE 50 W 4000 K,blanco,LED | Plafón | 50 | 5300 | sintético | IP20 | blanco | 3124531P3 | 915005684001 | 75,00€ |



No regulable 15.000 60,5 cmx2,8 cmx3,4 cm 0,112 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHELLLINE 3000 K,blanco,LED | Aplique | 9 | 900 | sintético | IP20 | blanco | Sí | 3123831P1 | 915005500501 | 13,30€ |



No regulable 15.000 120,5 cmx2,8 cmx3,4 cm 0,205 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHELLLINE 3000 K,blanco,LED | Aplique | 18 | 1800 | sintético | IP20 | blanco | Sí | 3123731P1 | 915005500401 | 19,50€ |



No regulable 15.000 32,6 cmx2,5 cmx3,9 cm 0,080 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUNKLINEA 3000 K,blanco,LED | Aplique | 3.2 | 250 | sintético | IP20 | blanco | Sí | 3123631P1 | 915005500201 | 15,35€ |



No regulable 15.000 58,6 cmx2,5 cmx3,9 cm 0,124 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUNKLINEA 3000 K,blanco,LED | Aplique | 6 | 500 | sintético | IP20 | blanco | Sí | 3123531P1 | 915005500001 | 17,45€ |



No regulable 15.000 88,6 cmx2,5 cmx3,9 cm 0,171 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUNKLINEA 3000 K,blanco,LED | Aplique | 8.3 | 750 | sintético | IP20 | blanco | Sí | 3123431P1 | 915005499801 | 20,50€ |



No regulable 15.000 32,6 cmx2,5 cmx3,9 cm 0,080 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUNKLINEA 4000 K,blanco,LED | Aplique | 3.2 | 250 | sintético | IP20 | blanco | Sí | 3123631P3 | 915005500301 | 15,35€ |



No regulable 15.000 58,6 cmx2,5 cmx3,9 cm 0,124 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUNKLINEA 4000 K,blanco,LED | Aplique | 6 | 500 | sintético | IP20 | blanco | Sí | 3123531P3 | 915005500101 | 17,45€ |



No regulable 15.000 88,6 cmx2,5 cmx3,9 cm 0,171 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUNKLINEA 4000 K,blanco,LED | Aplique | 8.3 | 750 | sintético | IP20 | blanco | Sí | 3123431P3 | 915005499901 | 20,50€ |



No regulable 20.000 55 cmx5,5 cmx6,0 cm 0,396 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLGA 3000K,gris,LED | Aplique | 11 | 790 | aluminio | IP20 | gris | Sí | 3116699P1 | 915005499601 | 35,95€ |



# Outdoor

## Ilumina tu vida fuera de casa

Ilumine a sua vida no exterior



# Desfrute de um maravilhoso jardim com luz

A iluminação para exterior pode favorecer o seu jardim ou espaço exterior através da iluminação de recantos e passagens de forma atractiva e elegante, criando o ambiente para aqueles serões memoráveis com os amigos e a família. Foi por este motivo que a Philips desenvolveu a linha myGarden, uma gama de candeeiros decorativos para exterior com o toque e a funcionalidade necessários para tirar o máximo partido do seu espaço exterior ao seu próprio estilo.

# Disfruta de un atractivo jardín con luz

La iluminación para exteriores puede mejorar el aspecto de tu jardín o espacio exterior, destacando características atractivas, iluminando caminos con estilo o creando el ambiente perfecto para esas memorables veladas con amigos y familia. Por eso Philips ha creado myGarden, una gama de lámparas para exteriores decorativas y de gran belleza con la clase y funcionalidad idóneas para ayudarte a sacarle el máximo partido a tu espacio exterior con tu propio estilo.

## Ventajas
## Vantagens

**Luz de alta calidad con bombillas Philips incluidas**
Qualidade de luz superior com lâmpadas Philips incluídas

**Con diversas aplicaciones que se adaptan a tus necesidades**
Várias aplicações para satisfazer as suas necessidades

**Material resistente de alta calidad, creado para durar**
Material resistente de alta qualidade

**Ahorro de energía**
Economizadora



Regulable | Eye Confort | blanca cálida | 30.000 | 15 cmx15 cmx23,3 cm | 0,580 kg

| Descrip. | forma | temp | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abelia,blanco,LED | Lámpara de mesa | blanca cálida | 350 | sintético | IP44 | blanco | Sí | 1736031P0 | 915005443201 | 46,75€ |

* Hasta fin de existencias



Regulable | Eye Confort | blanca cálida | 30.000 | 15 cmx15 cmx23,3 cm | 0,580 kg

| Descrip. | forma | temp | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abelia,negra,LED | Lámpara de mesa | blanca cálida | 350 | sintético | IP44 | negra | Sí | 1736030P0 | 915005427401 | 46,75€ |

* Hasta fin de existencias



No regulable | blanca cálida | 25.000 | 18,9 cmx18,9 cmx7,4 cm | 0,550 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actea,negra,LED | Aplique mural | blanca cálida | 12 | 1200 | aluminio | IP44 | negra | Sí | 1739030P0 | 915005554301 | 62,45€ |




No regulable 25.000 19,9 cmx8,9 cmx26,9 cm 0,450 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antelope 4000K,blanco,LED | Aplique mural | 6 | 600 | sintético | IP44 | blanco | Sí | 1732031P3 | 915005197702 | 41,55€ |



No regulable 25.000 19,9 cmx8,9 cmx26,9 cm 0,450 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antelope 4000K,negra,LED | Aplique mural | 6 | 600 | sintético | IP44 | negra | Sí | 1732030P3 | 915005197602 | 41,55€ |



No regulable 25.000 10 cmx10 cmx77 cm 2,010 kg


| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbour 4000K,antracita,LED | Sobremuro/pie | 6 | 600 | aluminio | IP44 | antracita | Sí | 1646393P3 | 915005194102 | 115,95€ |


PHILIPS



No regulable 25.000 10 cmx10 cmx40 cm 1,325 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbour 4000K,antracita,LED | Sobremuro/pie | 6 | 600 | aluminio | IP44 | antracita | Sí | 1646293P3 | 915005194002 | 90,25€ |



No regulable 25.000 16,6 cmx7,5 cmx22,1 cm 0,670 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbour 4000K,antracita,LED | Aplique mural | 6 | 600 | aluminio | IP44 | antracita | Sí | 1646093P3 | 915005193802 | 47,95€ |



No regulable Sensor movimiento 25.000 16,6 cmx7,5 cmx22,1 cm 0,695 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbour IR 4000K,antracita,LED | Aplique mural | 6 | 600 | aluminio | IP44 | antracita | Sí | 1646193P3 | 915005193902 | 67,25€ |




Regulable | Eye Confort | blanca cálida | 25.000 | 13 cmx12,7 cmx13 cm | 0,525 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbour,antracita,LED | Aplique mural | blanca cálida | 4.5 | 800 | aluminio | IP44 | antracita | Sí | 164599316 | 915005193701 | 62,25€ |



Bombilla no incluida | E27 | 17,8 cmx17,8 cmx17,5 cm | 0,505 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astilbe,negra | Aplique mural | E27 | aluminio | IP44 | negra | No | 1738030PN | 915005553201 | 31,25€ |



No regulable | blanca cálida | E27 | 6.000 | 26,8 cmx14,8 cmx9,3 cm | 1,367 kg

| Descrip. | forma | casq | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Border,antracita | Aplique mural | E27 | blanca cálida | 23 | 1.430 | aluminio | IP44 | antracita | No | 169429316 | 915003817201 | 103,90€ |



No regulable | blanca cálida | E27 | 6.000 | 26,8 cmx14,8 cmx9,3 cm | 1,367 kg

| Descrip. | forma | casq | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Border,gris | Aplique mural | E27 | blanca cálida | 23 | 1.430 | aluminio | IP44 | gris | No | 169428716 | 915003817101 | 103,90€ |




No regulable | Eye Confort | blanca cálida | 25.000 | 12,2 cmx9,4 cmx13 cm | 0,224 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calgary,acero inoxidable,LED | Aplique mural | blanca cálida | 3.5 | 320 | aluminio | IP44 | acero inoxidable | Sí | 173154716 | 915004988901 | 39,50€ |



No regulable | blanca cálida | 25.000 | 12,2 cmx8,8 cmx13 cm | 0,200 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calgary,acero inoxidable,LED | Aplique mural | blanca cálida | 3 | 270 | aluminio | IP44 | acero inoxidable | Sí | 173144716 | 915004988801 | 29,00€ |



No regulable | 25.000 | 21,4 cmx7,8 cmx21,4 cm | 0,447 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capricorn 4000K,antracita,LED | Aplique mural | 6 | 600 | aluminio | IP44 | antracita | SÍ | 1645593P3 | 915005192802 | 41,55€ |

* Hasta fin de existencias



Bombilla no incluida | E27 | 26,6 cmx25 cmx20,7 cm | 0,630 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cormorant,negra | Aplique mural | E27 | aluminio | IP44 | negra | No | 1738130PN | 915005553301 | 46,75€ |



Bombilla no incluida | E27 | 20 cmx20 cmx18 cm | 0,715 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curassow,marrón | Aplique mural | E27 | aluminio | IP44 | marrón | No | 1738643PN | 915005553801 | 31,25€ |



Bombilla no incluida | E27 | 18,1 cmx13,4 cmx17 cm | 0,425 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curassow,marrón | Aplique mural | E27 | aluminio | IP44 | marrón | No | 1738543PN | 915005553701 | 25,95€ |



No regulable | blanca cálida | 25.000 | 19 cmx7,4 cmx19 cm | 0,565 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drosera,negra,LED | Aplique mural | blanca cálida | 12 | 1200 | aluminio | IP44 | negra | Sí | 1739330P0 | 915005554701 | 62,45€ |



No regulable | 25.000 | 17,8 cmx9,0 cmx12 cm | 0,310 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dust,antracita,LED | Aplique mural | 3 | 270 | aluminio | IP44 | antracita | Sí | 164079316 | 915004499501 | 28,00€ |



No regulable | Sensor movimiento | Eye Confort | blanca cálida | 25.000 | 17 cmx7,4 cmx17 cm | 0,251 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagle,negra,LED | Aplique mural | blanca cálida | 3.5 | 320 | sintético | IP44 | negra | Sí | 173183016 | 915004494001 | 32,00€ |



No regulable | blanca cálida | 25.000 | 17 cmx7,4 cmx17 cm | 0,248 kg


| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagle,negra,LED | Aplique mural | blanca cálida | 3 | 270 | sintético | IP44 | negra | Sí | 173043016 | 915004435101 | 21,75€ |



Regulable | Eye Confort | blanca cálida | 25.000 | 12,8 cmx14,5 cmx12,8 cm | 0,570 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass,acero inoxidable,LED | Aplique mural | blanca cálida | 4.5 | 800 | acero inoxidable | IP44 | acero inoxidable | Sí | 173214716 | 915005197001 | 72,75€ |

* Hasta fin de existencias



Regulable | Eye Confort | blanca cálida | 25.000 | 12,9 cmx14,5 cmx12,8 cm | 0,570 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grass,antracita,LED | Aplique mural | blanca cálida | 4.5 | 800 | aluminio | IP44 | antracita | SÍ | 173219316 | 915005196801 | 62,55€ |



Bombilla no incluida | E27 | 16 cmx18,2 cmx9,1 cm | 0,709 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedgehog,antracita | Aplique mural | E27 | aluminio | IP44 | antracita | No | 1733793PN | 915005361101 | 33,35€ |



Bombilla no incluida | E27 | 16 cmx18,2 cmx9,1 cm | 0,709 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedgehog,gris | Aplique mural | E27 | aluminio | IP44 | gris | No | 1733787PN | 915005361001 | 33,35€ |



No regulable | blanca cálida | E27 | 10.000 | 12,1 cmx12,1 cmx80,2 cm | 2,950 kg

| Descrip. | forma | casq | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hue Bridge,antracita | Sobremuro/pie | E27 | blanca cálida | 14 | 810 | aluminio | IP44 | antracita | No | 163549316 | 915003761601 | 145,50€ |



No regulable | blanca cálida | E27 | 10.000 | 12,1 cmx12,1 cmx40,2 cm | 1,583 kg

| Descrip. | forma | casq | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hue Bridge,antracita | Sobremuro/pie | E27 | blanca cálida | 14 | 810 | aluminio | IP44 | antracita | No | 163539316 | 915003761501 | 88,95€ |



No regulable | blanca cálida | E27 | 10.000 | 11,8 cmx10,1 cmx21,2 cm | 0,889 kg

| Descrip. | forma | casq | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hue Bridge,antracita | Aplique mural | E27 | blanca cálida | 15 | 970 | aluminio | IP44 | antracita | No | 163519316 | 915003761401 | 47,75€ |



No regulable 25.000 21 cmx8,8 cmx26,6 cm 0,930 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karp 4000K,antracita,LED | Aplique mural | 6 | 600 | aluminio | IP44 | antracita | Sí | 1729393P3 | 915005194202 | 70,55€ |



Bombilla no incluida Sensor movimiento E27 19,7 cmx14 cmx24,5 cm 0,585 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiskadee IR,antracita | Aplique mural | E27 | aluminio | IP44 | antracita | No | 1738493PN | 915005553601 | 57,25€ |



Bombilla no incluida E27 19,7 cmx14 cmx21,2 cm 0,545 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiskadee,antracita | Aplique mural | E27 | aluminio | IP44 | antracita | No | 1738393PN | 915005553501 | 41,55€ |



No regulable | blanca fría | 25.000 | 12,2 cmx8,5 cmx13 cm | 0,267 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macaw 4000K,negra,LED | Aplique mural | blanca fría | 3 | 320 | sintético | IP44 | negra | Sí | 1730230P3 | 915004435002 | 29,00€ |

* Hasta fin de existencias



No regulable | blanca cálida | 25.000 | 12,2 cmx8,5 cmx13 cm | 0,236 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macaw,acero inoxidable,LED | Aplique mural | blanca cálida | 3 | 270 | aluminio | IP44 | acero inoxidable | Sí | 173034716 | 915004434901 | 29,00€ |



No regulable | Sensor movimiento | Eye Confort | blanca cálida | 25.000 | 12,7 cmx9,1 cmx13,7 cm | 0,311 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macaw,negra,LED | Aplique mural | blanca cálida | 3.5 | 320 | sintético | IP44 | negra | Sí | 173173016 | 915004989101 | 39,55€ |



No regulable | blanca cálida | 25.000 | 12,2 cmx8,5 cmx13 cm | 0,267 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macaw,negra,LED | Aplique mural | blanca cálida | 3 | 270 | sintético | IP44 | negra | Sí | 173023016 | 915004435001 | 29,00€ |




Bombilla no incluida | E27 | 26 cmx26 cmx8,1 cm | 0,933 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moonshine,antracita | Plafón | E27 | aluminio | IP44 | antracita | No | 1735093PN | 915005382401 | 54,00€ |



No regulable | 25.000 | 0,320 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moss,acero inoxidable,LED | Empotrable suelo | 3 | 270 | acero inoxidable | IP67 | acero inoxidable | Sí | 173064716 | 915004498701 | 44,75€ |



No regulable | blanca cálida | E14 | 10.000 | 32,2 cmx9,6 cmx14,1 cm | 0,592 kg

| Descrip. | forma | casq | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oriole,acero inoxidable | Aplique mural | E14 | blanca cálida | 11 | 1.200 | acero inoxidable | IP44 | acero inoxidable | No | 171854716 | 915002148002 | 54,00€ |

* Hasta fin de existencias



No regulable | blanca cálida | 25.000 | 19 cmx5,3 cmx19 cm | 0,570 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petronia,antracita,LED | Aplique mural | blanca cálida | 12 | 1200 | aluminio | IP44 | antracita | Sí | 1739493P0 | 915005554801 | 62,25€ |



No regulable | Eye Confort | blanca cálida | 25.000 | 16,2 cmx6,6 cmx20,5 cm | 0,600 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raccoon,acero inoxidable,LED | Aplique mural | blanca cálida | 3 | 270 | acero inoxidable | IP44 | acero inoxidable | Sí | 172734716 | 915004308601 | 50,25€ |



No regulable | Eye Confort | blanca cálida | 25.000 | 16,2 cmx6,6 cmx20,5 cm | 0,620 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raccoon,antracita,LED | Aplique mural | blanca cálida | 3 | 270 | acero inoxidable | IP44 | antracita | Sí | 172739316 | 915004308701 | 49,90€ |



No regulable | blanca fría | 25.000 | 19 cmx9,0 cmx19 cm | 0,625 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samondra 4000K,antracita,LED | Aplique mural | blanca fría | 12 | 1200 | aluminio | IP44 | antracita | Sí | 1739193P3 | 915005555101 | 62,45€ |



No regulable | blanca cálida | 25.000 | 19 cmx9,0 cmx19 cm | 0,625 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samondra,antracita,LED | Aplique mural | blanca cálida | 12 | 1200 | aluminio | IP44 | antracita | Sí | 1739193P0 | 915005554401 | 62,45€ |





No regulable | blanca cálida | E27 | 6.000 | 30,9 cmx10,8 cmx15 cm | 0,580 kg

| Descrip. | forma | casq | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedling,acero inoxidable | Aplique mural | E27 | blanca cálida | 23 | 1.430 | acero inoxidable | IP44 | acero inoxidable | No | 171664716 | 915001906902 | 47,90€ |



Bombilla no incluida | E27 | 18,2 cmx13,3 cmx17 cm | 0,385 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serres,negra | Aplique mural | E27 | aluminio | IP44 | negra | No | 1738930PN | 915005554201 | 31,25€ |




No regulable | blanca cálida | E27 | 10.000 | 17,1 cmx17 cmx8,2 cm | 0,740 kg

| Descrip. | forma | casq | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shades,antracita | Aplique mural | E27 | blanca cálida | 15 | 970 | aluminio | IP44 | antracita | No | 171829316 | 915002150002 | 41,55€ |



No regulable | blanca cálida | E27 | 10.000 | 17,1 cmx17 cmx8,2 cm | 0,740 kg

| Descrip. | forma | casq | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shades,gris | Aplique mural | E27 | blanca cálida | 15 | 970 | aluminio | IP44 | gris | No | 171828716 | 915002149902 | 41,55€ |



Bombilla no incluida | E27 | 14,7 cmx15,5 cmx12,7 cm | 0,295 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shovel,acero inoxidable | Aplique mural | E27 | acero inoxidable | IP44 | acero inoxidable | No | 1733547PN | 915005301601 | 25,95€ |



No regulable | blanca cálida | E27 | 10.000 | 26 cmx26 cmx8,1 cm | 1,000 kg

| Descrip. | forma | casq | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skies,antracita | Plafón | E27 | blanca cálida | 14 | 1.620 | aluminio | IP44 | antracita | No | 171849316 | 915002147302 | 56,00€ |



No regulable | blanca cálida | E27 | 10.000 | 26 cmx26 cmx8,1 cm | 1,000 kg

| Descrip. | forma | casq | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skies,gris | Plafón | E27 | blanca cálida | 14 | 1.620 | aluminio | IP44 | gris | No | 171848716 | 915002148102 | 56,00€ |



Bombilla no incluida | E27 | 34,4 cmx30 cmx21,8 cm | 0,935 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skua,negra | Aplique mural | E27 | aluminio | IP44 | negra | No | 1738230PN | 915005553401 | 51,95€ |



No regulable | Eye Confort | blanca fría | 30.000 | 20,3 cmx6,8 cmx6,3 cm | 0,365 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratosphere 4000 K,antracita,LED | Aplique mural | blanca fría | 4.5 | 500 | aluminio | IP44 | antracita | Sí | 1735493P3 | 915005382702 | 41,45€ |





Regulable Eye Confort blanca fría 30.000 6,0 cmx7,6 cmx77 cm 1,294 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratosphere 4000 K,antracita,LED | Sobremuro/pie | blanca fría | 4.5 | 1000 | aluminio | IP44 | antracita | Sí | 1648993P3 | 915005378902 | 117,45€ |



Regulable Eye Confort blanca fría 30.000 6,0 cmx7,6 cmx42 cm 0,854 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratosphere 4000 K,antracita,LED | Sobremuro/pie | blanca fría | 4.5 | 1000 | aluminio | IP44 | antracita | Sí | 1648893P3 | 915005378802 | 88,45€ |



Regulable Eye Confort blanca fría 30.000 20,3 cmx9,3 cmx7,6 cm 0,529 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratosphere 4000 K,antracita,LED | Aplique mural | blanca fría | 4.5 | 1000 | aluminio | IP44 | antracita | Sí | 1648793P3 | 915005378702 | 72,75€ |



Bombilla no incluida | GU10 | 9,8 cmx8,0 cmx20 cm | 0,299 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trowel,aluminio | Aplique mural | GU10 | sintético | IP44 | aluminio | No | 1733948PN | 915005361401 | 27,00€ |



No regulable | Eye Confort | blanca cálida | 25.000 | 9,2 cmx10,3 cmx12,2 cm | 0,400 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virga,acero inoxidable,LED | Aplique mural | blanca cálida | 3 | 270 | aluminio | IP44 | acero inoxidable | Sí | 172874716 | 915004309001 | 44,75€ |



Bombilla no incluida | E27 | 17,4 cmx17,4 cmx89,9 cm | 1,454 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpenglow,negra | Sobremuro/pie | E27 | aluminio | IP44 | negra | No | 1649730PN | 915005382301 | 56,95€ |



Bombilla no incluida | E27 | 17,4 cmx17,4 cmx30,2 cm | 0,869 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpenglow,negra | Sobremuro/pie | E27 | aluminio | IP44 | negra | No | 1649630PN | 915005382201 | 36,25€ |



Bombilla no incluida | E27 | 18,1 cmx13 cmx17 cm | 0,424 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpenglow,negra | Aplique mural | E27 | aluminio | IP44 | negra | No | 1649430PN | 915005382001 | 25,95€ |



Bombilla no incluida | E27 | 13 cmx17,5 cmx29 cm | 0,867 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buzzard,negra | Aplique mural | E27 | aluminio | IP44 | negra | No | 1723630PN | 915005309001 | 33,25€ |



Bombilla no incluida | E27 | 18 cmx13 cmx19,5 cm | 0,500 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creek,blanco | Aplique mural | E27 | aluminio | IP44 | blanco | No | 153873116 | 915002790402 | 23,90€ |



Bombilla no incluida | E27 | 17,5 cmx20 cmx24 cm | 0,633 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creek,blanco | Aplique mural | E27 | aluminio | IP44 | blanco | No | 153813116 | 915002790002 | 25,90€ |



Bombilla no incluida | E27 | 17,5 cmx20 cmx23,5 cm | 0,633 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creek,blanco | Aplique mural | E27 | aluminio | IP44 | blanco | No | 153803116 | 915002789602 | 25,90€ |



Bombilla no incluida | E27 | 18 cmx13 cmx19,5 cm | 0,500 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creek,negra | Aplique mural | E27 | aluminio | IP44 | negra | No | 153873016 | 915002790302 | 23,90€ |



Bombilla no incluida | E27 | 17,5 cmx17,5 cmx82 cm | 0,720 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creek,negra | Lámparas colgantes | E27 | aluminio | IP44 | negra | No | 153863016 | 915002790102 | 25,90€ |



Bombilla no incluida | E27 | 48 cmx45 cmx184 cm | 3,800 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creek,negra | Farola | E27 | aluminio | IP44 | negra | No | 153853016 | 915002790902 | 25,90€ |



Bombilla no incluida | E27 | 17,5 cmx17,5 cmx30 cm | 0,640 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creek,negra | Sobremuro/pie | E27 | aluminio | IP44 | negra | No | 153823016 | 915002790502 | 25,90€ |



Bombilla no incluida | E27 | 17,5 cmx20 cmx24 cm | 0,633 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creek,negra | Aplique mural | E27 | aluminio | IP44 | negra | No | 153813016 | 915002789902 | 25,90€ |



Bombilla no incluida | E27 | 17,5 cmx20 cmx23,5 cm | 0,633 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creek,negra | Aplique mural | E27 | aluminio | IP44 | negra | No | 153803016 | 915002789502 | 25,90€ |





Bombilla no incluida | E27 | 17,4 cmx20 cmx17,9 cm | 0,784 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downlight Alpenglow,negra | Aplique mural | E27 | aluminio | IP44 | negra | No | 1649530PN | 915005382101 | 30,25€ |



Bombilla no incluida | E27 | 30 cmx36,6 cmx23,7 cm | 0,850 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammock,negra | Aplique mural | E27 | aluminio | IP44 | negra | No | 0164330PN | 915005308601 | 55,00€ |



Bombilla no incluida | E27 | 20,8 cmx12,7 cmx22,9 cm | 0,833 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harvest,negra | Aplique mural | E27 | aluminio | IP44 | negra | No | 1723530PN | 915005308901 | 51,95€ |



Bombilla no incluida | E27 | 18 cmx18 cmx86,5 cm | 1,600 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedge,marrón | Lámparas colgantes | E27 | aluminio | IP44 | marrón | No | 1540686PN | 915005694001 | 50,85€ |

* Hasta fin de existencias



Bombilla no incluida | E27 | 18 cmx23 cmx36 cm | 1,783 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedge,marrón | Aplique mural | E27 | aluminio | IP44 | marrón | No | 1540186PN | 915005693901 | 57,00€ |

* Hasta fin de existencias



Bombilla no incluida | E27 | 22,2 cmx24,8 cmx22,4 cm | 0,967 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoverfly,negra | Aplique mural | E27 | aluminio | IP44 | negra | No | 1723730PN | 915005309101 | 41,55€ |





Bombilla no incluida | E27 | 30 cmx35,5 cmx30,3 cm | 1,550 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasture,negra | Aplique mural | E27 | aluminio | IP44 | negra | No | 1627030PN | 915005308801 | 62,45€ |



No regulable | Sensor movimiento | Eye Confort | 25.000 | 17,4 cmx22,8 cmx26 cm | 0,690 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin,negra,LED | Aplique mural | 4.5 | 430 | aluminio | IP44 | negra | Sí | 154793016 | 915004565501 | 69,55€ |



No regulable | 25.000 | 17,4 cmx17,4 cmx33,5 cm | 0,650 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin,negra,LED | Sobremuro/pie | 4.5 | 430 | aluminio | IP44 | negra | Sí | 154723016 | 915004566101 | 49,95€ |

* Hasta fin de existencias



No regulable 25.000 17,4 cmx20 cmx23 cm 0,610 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin,negra,LED | Aplique mural | 4.5 | 430 | aluminio | IP44 | negra | Sí | 154713016 | 915004565901 | 46,75€ |



Bombilla no incluida E27 30 cmx35 cmx29 cm 1,575 kg

| Descrip. | forma | casq | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topiary,negra | Aplique mural | E27 | aluminio | IP44 | negra | No | 0181630PN | 915005308701 | 57,00€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 30.000 26,4 cmx17,5 cmx30 cm 1,994 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afterglow,antracita,LED | Aplique mural | blanca cálida | 4.5 | 1000 | aluminio | IP44 | antracita | Sí | 1735293P0 | 915005382501 | 103,95€ |



Regulable Eye Confort blanca fría 30.000 22 cmx9,0 cmx70 cm 2,555 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bustan 4000 K,antracita,LED | Sobremuro/pie | blanca fría | 4.5 | 1000 | aluminio | IP44 | antracita | Sí | 1648693P3 | 915005378602 | 155,95€ |



Regulable Eye Confort blanca fría 30.000 22 cmx9,0 cmx40 cm 1,610 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bustan 4000 K,antracita,LED | Sobremuro/pie | blanca fría | 4.5 | 1000 | aluminio | IP44 | antracita | Sí | 1648593P3 | 915005378502 | 103,95€ |



Regulable Eye Confort blanca fría 30.000 22 cmx7,8 cmx9,2 cm 0,524 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bustan 4000 K,antracita,LED | Aplique mural | blanca fría | 4.5 | 1000 | aluminio | IP44 | antracita | Sí | 1648393P3 | 915005378302 | 72,75€ |





Regulable Sensor movimiento Eye Confort blanca fría 30.000 22 cmx7,8 cmx9,2 cm 0,575 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bustan IR 4000 K,antracita,LED | Aplique mural | blanca fría | 4.5 | 1000 | aluminio | IP44 | antracita | Sí | 1648493P3 | 915005378402 | 93,25€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 25.000 10,1 cmx12,6 cmx14 cm 0,659 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buxus,acero inoxidable,LED | Aplique mural | blanca cálida | 4.5 | 1000 | acero inoxidable | IP44 | acero inoxidable | Sí | 1735747P0 | 915005403801 | 72,75€ |



Regulable Eye Confort blanca cálida 25.000 10,9 cmx11,7 cmx14 cm 0,689 kg

| Descrip. | forma | temp | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cistus,acero inoxidable,LED | Aplique mural | blanca cálida | 4.5 | 1000 | acero inoxidable | IP44 | acero inoxidable | Sí | 1735847P0 | 915005403901 | 72,75€ |




No regulable 25.000 10 cmx10 cmx77 cm 1,855 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parterre,negra,LED | Sobremuro/pie | 8 | 800 | aluminio | IP44 | negra | Sí | 1648230P0 | 915005378201 | 117,55€ |



No regulable 25.000 10 cmx10 cmx40 cm 1,160 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parterre,negra,LED | Sobremuro/pie | 8 | 800 | aluminio | IP44 | negra | Sí | 1648130P0 | 915005378101 | 88,45€ |



No regulable 25.000 13 cmx13 cmx13 cm 0,660 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parterre,negra,LED | Aplique mural | 8 | 800 | aluminio | IP44 | negra | Sí | 1648030P0 | 915005377201 | 57,00€ |



Regulable Eye Confort 25.000 9,5 cmx7,7 cmx22,4 cm 0,565 kg

| Descrip. | forma | consum | lm | Material | IP | Color | Led integrado | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadow,antracita,LED | Aplique mural | 4.5 | 1000 | aluminio | IP44 | antracita | Sí | 1735193P0 | 915005377301 | 65,50€ |



# Lámparas LED

## Experimenta la iluminación mediante LED de Philips

Siéntete en casa con la tecnología LED de Philips más avanzada. La luz LED de Philips te garantiza que te sentirás como en casa tan pronto como enciendas las luces. Las bombillas LED combinan una bonita luz blanca cálida con una vida útil excepcionalmente larga. Las bombillas LED proporcionan ahorros de energía significativos e inmediatos al mismo tiempo que enriquecen la atmósfera del hogar.

# Lâmpadas LED

## Experimentar a iluminação LED da Philips

Sinta-se em casa com a mais recente tecnologia LED da Philips. A luz LED da Philips faz com que se sinta em casa assim que as luzes são acesas. As lâmpadas LED combinam uma bonita luz branca suave com um tempo de vida útil excecionalmente longo. As lâmpadas LED oferecem poupanças de energia imediatas e significativas, enquanto melhoram a atmosfera da sua casa


PHILIPS
SceneSwitch
PHILIPS

# Índice

## Gama Estandar y Globo


Gama Estandar Cristal Mate no regulable ..... 190
Gama Estandar Cristal transparente no ..... 191
Gama Estandar Cristal transparente no ..... 191
Gama Estandar Cristal mate regulable War ..... 194
Gama Estandar Cristal transparente regu ..... 194
Gama Estandar stick no regulable ..... 195
Gama Globo cristal mate no regulable G93 ..... 198
Gama Globo cristal mate no regulable G12 ..... 198
Gama Globo cristal transparente no regul ..... 199
Gama Globo cristal transparente regulab ..... 199


## Gama Velas y Esféricas


Gama Velas cristal mate no regulable ..... 202
Gama Velas cristal transparente no reg ..... 202
Gama esfericas cristal mate no regulabl ..... 203
Gama esfericas cristal filamento no regu ..... 203
Gama esfericas cristal filamento no regu ..... 204
Gama esfericas cristal filamento no regu ..... 204


## Gama Spot


Gama Spot GU10 Cristal 35w a 65w no reg ..... 207
Gama Spot GU10 Cristal 35w a 80w regula ..... 207
Gama Spot GU10 Cristal 35w a 80w regula ..... 208
Gama Spots Cristal GU5.3 35w a 50w no ..... 208
Gama Spots Cristal GU5.3 50w regulable ..... 209


## Gama Reflectoras


Gama Reflectoras cristal no regulable ..... 211
Gama Reflectoras cristal regulable ..... 211


## Gama Cápsulas


Gama Cápsulas No Regulables G4/G9 ..... 213


## Gama Especiales


Gama Especiales No regulable T25 ..... 214
Gama Especiales No regulable T25 filamen ..... 214
Gama Especiales No Regulable GX53 ..... 214
Gama Estandar SceneSwitch ..... 216
Gama Sensor ..... 216
Gama Spot SceneSwitch GU10 ..... 216


## Gama Lineales


Gama Lineales No Regulable R7S ..... 219
Gama Lineales Regulable R7S ..... 219


## Gama Tubos


Tubos 18 a 36W ..... 221
Tubos 54W ..... 221
Lineales 35W ..... 221
Lineales 60W ..... 222
PLC ..... 222


## Gama Decorativas


Gama Vintage Filamento Ambar no regulab ..... 224
Gama Vintage Filamento Espiral Gigante ..... 224
Gama Vintage Filamento Espiral regulabl ..... 225
Gama Vintage Filamento regulable ..... 225
Gama Vintage decorativo ..... 225
Gama Vintage cordones ..... 227
Gama Moderna Regulable ..... 227

# Índice fotográfico

## Gama Estandar y Globo




Gama Estandar Cristal Mate no regulable
Pág. 190




Gama Estandar Cristal transparente no regulable 40W a 60W
Pág. 191




Gama Estandar Cristal transparente no regulable 75W a 150W
Pág. 191




Gama Estandar Cristal mate regulable Warmglow
Pág. 194




Gama Estandar Cristal transparente regulable Warmglow
Pág. 194




Gama Estandar stick no regulable
Pág. 195




Gama Globo cristal mate no regulable G93
Pág. 198




Gama Globo cristal mate no regulable G120
Pág. 198




Gama Globo cristal transparente no regulable G93
Pág. 199




Gama Globo cristal transparente regulable warmglow G93
Pág. 199

## Gama Velas y Esféricas




Gama Velas cristal mate no regulable
Pág. 202




Gama Velas cristal transparente no regulable
Pág. 202




Gama esfericas cristal mate no regulable
Pág. 203




Gama esfericas cristal filamento no regulable 25W
Pág. 203




Gama esfericas cristal filamento no regulable 40W
Pág. 204




Gama esfericas cristal filamento no regulable 60W
Pág. 204

## Gama Spot




Gama Spot GU10 Cristal 35w a 65w no regulable
Pág. 207




Gama Spot GU10 Cristal 35w a 80w regulable
Pág. 207




Gama Spot GU10 Cristal 35w a 80w regulable warmglow
Pág. 208




Gama Spots Cristal GU5.3 35w a 50w no regulable
Pág. 208




Gama Spots Cristal GU5.3 50w regulable
Pág. 209

## Gama Reflectoras




Gama Reflectoras cristal no regulable
Pág. 211




Gama Reflectoras cristal regulable
Pág. 211

## Gama Cápsulas




Gama Cápsulas No Regulables G4/G9
Pág. 213

## Gama Especiales




Gama Especiales No regulable T25
Pág. 214




Gama Especiales No regulable T25 filamento
Pág. 214




Gama Especiales No Regulable GX53
Pág. 214




Gama Estandar SceneSwitch
Pág. 216





Gama Sensor
Pág. 216




Gama Spot SceneSwitch
GU10
Pág. 216

## Gama Lineales



Gama Lineales No
Regulable R7S
Pág. 219




Gama Lineales Regulable
R7S
Pág. 219


## Gama Tubos




Tubos 18 a 36W
Pág. 221



Tubos 54W
Pág. 221



Lineales 35W
Pág. 221



Lineales 60W
Pág. 222



PLC
Pág. 222

## Gama Decorativas



Gama Vintage Filamento Ambar no regulable
Pág. 224



Gama Vintage Filamento Espiral Gigante regulable
Pág. 224



Gama Vintage Filamento Espiral regulable
Pág. 225



Gama Vintage Filamento regulable
Pág. 225




Gama Vintage decorativo
Pág. 225



Gama Vintage cordones
Pág. 227



Gama Moderna Regulable
Pág. 227




Congo
China

# Gama Estandar Cristal Mate no regulable



1



2



3





Eye Confort | No regulable | 2700 | 4000/6500 | E27 | 15.000

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4,5 W - 40 W,E27,Blanco cálido | Estandar | 4,5 | 40 | 2700 | 470 | E27 | 104 | A++ | 4 | si | 763312 | 929001242955 | 3,05€ |
| 1 4,5 W - 40 W,E27,Blanco frío | Estandar | 4,5 | 40 | 4000 | 470 | E27 | 104 | A++ | 10 | si | 762490 | 929001323655 | 3,05€ |
| 1 4,5 W - 40 W,E27,Luz de día fría | Estandar | 4,5 | 40 | 6500 | 470 | E27 | 104 | A++ | 10 | si | 762513 | 929001372555 | 3,05€ |
| 1 7 W - 60 W,E27,Blanco cálido | Estandar | 7 | 60 | 2700 | 806 | E27 | 115 | A++ | 4 | si | 763336 | 929001243055 | 4,07€ |
| 1 7 W - 60 W,E27,Blanco frío | Estandar | 7 | 60 | 4000 | 806 | E27 | 115 | A++ | 10 | si | 763350 | 929001323555 | 4,07€ |
| 1 7 W - 60 W,E27,Luz de día fría | Estandar | 7 | 60 | 6500 | 806 | E27 | 115 | A++ | 10 | si | 762551 | 929001372655 | 4,07€ |
| 1 8,5 W - 75 W,E27,Blanco cálido | Estandar | 8,5 | 75 | 2700 | 1055 | E27 | 124 | A++ | 4 | si | 763251 | 929002025755 | 6,11€ |
| 1 8,5 W - 75 W,E27,Blanco frío | Estandar | 8,5 | 75 | 4000 | 1055 | E27 | 124 | A++ | 10 | si | 762575 | 929002025855 | 6,11€ |
| 1 8,5 W - 75 W,E27,Luz de día fría | Estandar | 8,5 | 75 | 6500 | 1055 | E27 | 124 | A++ | 10 | si | 762599 | 929002025955 | 6,11€ |
| 1 10,5 W - 100 W,E27,Blanco cálido | Estandar | 10,5 | 100 | 2700 | 1521 | E27 | 144 | A++ | 4 | si | 763275 | 929002026455 | 8,15€ |
| 1 10,5 W - 100 W,E27,Blanco frío | Estandar | 10,5 | 100 | 4000 | 1521 | E27 | 144 | A++ | 10 | si | 777494 | 929002026595 | 8,15€ |
| 1 10,5 W - 100 W,E27,Luz de día fría | Estandar | 10,5 | 100 | 6500 | 1521 | E27 | 144 | A++ | 10 | si | 762612 | 929002026655 | 8,15€ |
| 2 13 W - 120 W,E27,Blanco cálido | Estandar | 13 | 120 | 2700 | 2000 | E27 | 153 | A++ | 4 | si | 764517 | 929002371801 | 10,19€ |
| 2 13 W - 120 W,E27,Blanco frío | Estandar | 13 | 120 | 4000 | 2000 | E27 | 153 | A++ | 4 | si | 764531 | 929002371901 | 10,19€ |
| 2 13 W - 120 W,E27,Luz de día fría | Estandar | 13 | 120 | 6500 | 2000 | E27 | 153 | A++ | 4 | si | 764555 | 929002372001 | 10,19€ |
| 2 17,5 W - 150 W,E27,Blanco cálido | Estandar | 17,5 | 150 | 2700 | 2452 | E27 | 140 | A++ | 4 | si | 764579 | 929002372601 | 12,23€ |
| 2 17,5 W - 150 W,E27,Blanco frío | Estandar | 17,5 | 150 | 4000 | 2452 | E27 | 140 | A++ | 4 | si | 764593 | 929002372701 | 12,23€ |
| 2 17,5 W - 150 W,E27,Luz de día fría | Estandar | 17,5 | 150 | 6500 | 2452 | E27 | 140 | A++ | 4 | si | 764616 | 929002372801 | 12,23€ |
| 3 23 W - 200 W,E27,Blanco cálido | Estandar | 23 | 200 | 2700 | 3452 | E27 | 150 | A++ | 4 | si | 764630 | 929002372901 | 15,29€ |
| 3 23 W - 200 W,E27,Blanco frío | Estandar | 23 | 200 | 4000 | 3452 | E27 | 150 | A++ | 4 | si | 764654 | 929002373001 | 15,29€ |
| 3 23 W - 200 W,E27,Luz de día fría | Estandar | 23 | 200 | 6500 | 3452 | E27 | 150 | A++ | 4 | si | 764678 | 929002373101 | 15,29€ |

# Gama Estandar Cristal transparente no regulable 40W a 60W








Eye Confort No regulable 2700 4000 E27 15.000

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4,3 W - 40 W,E27,Blanco cálido | Estandar | 4,3 | 40 | 2700 | 470 | E27 | 109 | A++ | 4 | si | 761998 | 929001890055 | 3,05€ |
| 2 4,3 W - 40 W,E27,Blanco frío | Estandar | 4,3 | 40 | 4000 | 540 | E27 | 125 | A++ | 10 | si | 762018 | 929001890655 | 3,05€ |
| 3 7 W - 60 W,E27,Blanco cálido | Estandar | 7 | 60 | 2700 | 806 | E27 | 115 | A++ | 4 | si | 777579 | 929001387395 | 4,07€ |
| 4 7 W - 60 W,E27,Blanco frío | Estandar | 7 | 60 | 4000 | 850 | E27 | 121 | A++ | 10 | si | 784003 | 929001815053 | 4,07€ |

# Gama Estandar Cristal transparente no regulable 75W a 150W




Eye Confort No regulable 2700 4000 E27 15.000

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8,5 W - 75 W,E27,Blanco cálido | Estandar | 8,5 | 75 | 2700 | 1055 | E27 | 124 | A++ | 4 | si | 762995 | 929002025455 | 6,11€ |
| 1 8,5 W - 75 W,E27,Blanco frío | Estandar | 8,5 | 75 | 4000 | 1055 | E27 | 124 | A++ | 10 | si | 762032 | 929002025555 | 6,11€ |
| 2 10,5 W - 100 W,E27,Blanco cálido | Estandar | 10,5 | 100 | 2700 | 1521 | E27 | 144 | A++ | 4 | si | 763015 | 929002026155 | 8,15€ |
| 2 10,5 W - 100 W,E27,Blanco frío | Estandar | 10,5 | 100 | 4000 | 1521 | E27 | 144 | A++ | 10 | si | 762070 | 929002026255 | 8,15€ |
| 3 13 W - 120 W,E27,Blanco frío | Estandar | 13 | 120 | 4000 | 2000 | E27 | 153 | A++ | 4 | si | 764371 | 929002371601 | 10,19€ |
| 4 17 W - 150 W,E27,Blanco cálido | Estandar | 17 | 150 | 2700 | 2452 | E27 | 144 | A++ | 4 | si | 762377 | 929002055055 | 12,23€ |
| 4 17 W - 150 W,E27,Blanco frío | Estandar | 17 | 150 | 4000 | 2452 | E27 | 144 | A++ | 4 | si | 764395 | 929002372401 | 12,23€ |





# Gama Estandar Cristal mate regulable Warmglow



REGULABLE EN TEMPERATURA DE COLOR E INTENSIDAD

Eye Confort | Regulable | 2700-2200 | E27 | 15.000 | 270

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 W - 60 W,E27,Brillo cálido,Regulación | Estandar | 7 | 60 | 2700-2200 | 806 | E27 | 115 | A++ | 4 | si | 780111 | 929002392301 | 7,33€ |
| 10,5 W - 75 W,E27,Brillo cálido,Regulación | Estandar | 10,5 | 75 | 2700-2200 | 1055 | E27 | 100 | A+ | 4 | si | 770921 | 929002392401 | 9,48€ |
| 12 W - 100 W,E27,Brillo cálido,Regulación | Estandar | 12 | 100 | 2700-2200 | 1521 | E27 | 126 | A++ | 4 | si | 770884 | 929002392501 | 10,50€ |

# Gama Estandar Cristal transparente regulable Warmglow










REGULABLE EN TEMPERATURA DE COLOR E INTENSIDAD

Eye Confort | Regulable | 2700-2200 | E27 | 15.000 | 270

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 W - 40 W,E27,Brillo cálido,Regulación | Estandar | 5 | 40 | 2700-2200 | 470 | E27 | 94 | A+ | 4 | si | 770525 | 929002391601 | 6,31€ |
| 2 7 W - 60 W,E27,Brillo cálido,Regulación | Estandar | 7 | 60 | 2700-2200 | 806 | E27 | 115 | A++ | 4 | si | 770402 | 929002391701 | 7,33€ |
| 3 7 W - 60 W,E27,Brillo cálido,Regulación | Estandar | 7 | 60 | 2700-2200 | 806 | E27 | 115 | A++ | 4 | si | 770440 | 929002393101 | 9,48€ |

# Gama Estandar stick no regulable







Eye Confort No regulable 3000 4000 E27 15.000 240

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 W - 68 W,E27,White | Estandar | 9,5 | 68 | 3000 | 950 | E27 | 100 | A+ | 12 | si | 771379 | 929001901455 | 5,09€ |
| 9,5 W - 75 W,E27,Blanco frío | Estandar | 9,5 | 75 | 4000 | 1050 | E27 | 110 | A+ | 12 | si | 771393 | 929001901555 | 5,09€ |





# Gama Globo cristal mate no regulable G93



Eye Confort | No regulable | 2700 | 4000/6500 | E27 | 15.000

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 W - 60 W,E27,Blanco cálido | Globo | 7 | 60 | 2700 | 806 | E27 | 115 | A++ | 4 | si | 764692 | 929002370801 | 9,17€ |
| 7 W - 60 W,E27,Blanco frío | Globo | 7 | 60 | 4000 | 806 | E27 | 115 | A++ | 4 | si | 764715 | 929002370901 | 9,17€ |
| 7 W - 60 W,E27,Luz de día fría | Globo | 7 | 60 | 6500 | 806 | E27 | 115 | A++ | 4 | si | 764739 | 929002371001 | 9,17€ |

# Gama Globo cristal mate no regulable G120



Eye Confort | No regulable | 2700 | 4000/6500 | E27 | 15.000

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7 W - 60 W,E27,Blanco frío | Globo | 7 | 60 | 4000 | 806 | E27 | 115 | | 6 | si | 648114 | 929002025301 | 9,17€ |
| 1 7 W - 60 W,E27,Blanco cálido | Globo | 7 | 60 | 2700 | 806 | E27 | 115 | | 4 | si | 648176 | 929002025201 | 9,17€ |
| 2 8,5 W - 75 W,E27,Blanco cálido | Globo | 8,5 | 75 | 2700 | 1055 | E27 | 124 | A++ | 4 | si | 764753 | 929002371101 | 11,21€ |
| 2 8,5 W - 75 W,E27,Blanco frío | Globo | 8,5 | 75 | 4000 | 1055 | E27 | 124 | A++ | 4 | si | 764777 | 929002371201 | 11,21€ |
| 2 8,5 W - 75 W,E27,Luz de día fría | Globo | 8,5 | 75 | 6500 | 1055 | E27 | 124 | A++ | 4 | si | 764791 | 929002371301 | 11,21€ |
| 3 10,5 W - 100 W,E27,Blanco cálido | Globo | 10,5 | 100 | 2700 | 1521 | E27 | 144 | | 4 | si | 665142 | 929002067801 | 11,21€ |
| 3 10,5 W - 100 W,E27,Blanco frío | Globo | 10,5 | 100 | 4000 | 1521 | E27 | 144 | | 6 | si | 665166 | 929002067901 | 11,21€ |
| 2 13 W - 120 W,E27,Blanco cálido | Globo | 13 | 120 | 2700 | 2000 | E27 | 153 | A++ | 4 | si | 764814 | 929002372101 | 16,31€ |
| 2 13 W - 120 W,E27,Blanco frío | Globo | 13 | 120 | 4000 | 2000 | E27 | 153 | A++ | 4 | si | 764838 | 929002372201 | 16,31€ |
| 2 13 W - 120 W,E27,Luz de día fría | Globo | 13 | 120 | 6500 | 2000 | E27 | 153 | A++ | 4 | si | 764975 | 929002372301 | 16,31€ |

# Gama Globo cristal transparente no regulable G93



Eye Confort | No regulable | 2700 | E27 | 15.000

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718696 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 W (60 W),E27,Blanco cálido,No regulable | Globo | 7 | 60 | 2700 | 806 | E27 | 115 | A++ | 4 | si | 742457 | 929001387901 | 9,17€ |

# Gama Globo cristal transparente regulable warmglow G93



REGULABLE EN TEMPERATURA DE COLOR E INTENSIDAD

Eye Confort | Regulable | 2700-2200 | E27 | 15.000 | 270

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 W - 60 W,E27,Brillo cálido,Regulación | Globo | 7 | 60 | 2700-2200 | 806 | E27 | 115 | A++ | 4 | si | 770488 | 929002393001 | 10,50€ |





# Gama Velas cristal mate no regulable










Eye Confort No regulable 2700 4000/6500 E14 15.000

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,2 W - 25 W,E14,Blanco cálido | Vela | 2,2 | 25 | 2700 | 250 | E14 | 113 | A++ | 4 | si | 763374 | 929001345255 | 3,05€ |
| 2 2,2 W - 25 W,E14,Blanco cálido | Vela | 2,2 | 25 | 2700 | 250 | E14 | 113 | A++ | 4 | si | 762933 | 929001345855 | 3,05€ |
| 1 2,2 W - 25 W,E14,Blanco frío | Vela | 2,2 | 25 | 4000 | 250 | E14 | 113 | A++ | 12 | si | 762636 | 929002026855 | 3,05€ |
| 1 4,3 W - 40 W,E14,Blanco cálido | Vela | 4,3 | 40 | 2700 | 470 | E14 | 109 | A++ | 4 | si | 763398 | 929001345355 | 4,07€ |
| 1 4,3 W - 40 W,E14,Blanco frío | Vela | 4,3 | 40 | 4000 | 470 | E14 | 109 | A++ | 12 | si | 762650 | 929002027055 | 4,07€ |
| 1 4,3 W - 40 W,E14,Luz de día fría | Vela | 4,3 | 40 | 6500 | 470 | E14 | 109 | A++ | 12 | si | 762674 | 929002249655 | 4,07€ |
| 1 6,5 W - 60 W,E14,Blanco cálido | Vela | 6,5 | 60 | 2700 | 806 | E14 | 124 | A++ | 4 | si | 762698 | 929002028255 | 6,11€ |
| 1 6,5 W - 60 W,E14,Blanco frío | Vela | 6,5 | 60 | 4000 | 806 | E14 | 124 | A++ | 12 | si | 762711 | 929002028355 | 6,11€ |
| 1 6,5 W - 60 W,E14,Luz de día fría | Vela | 6,5 | 60 | 6500 | 806 | E14 | 124 | A++ | 12 | si | 762735 | 929002028455 | 6,11€ |

# Gama Velas cristal transparente no regulable













Eye Confort No regulable 2700 4000 E14 15.000

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,2 W - 25 W,E14,Blanco frío | Vela | 2,2 | 25 | 4000 | 250 | E14 | 113 | A++ | 12 | si | 762131 | 929002023755 | 3,05€ |
| 2 4,3 W - 40 W,E14,Blanco cálido | Vela | 4,3 | 40 | 2700 | 470 | E14 | 109 | A++ | 4 | si | 763077 | 929001889755 | 4,07€ |
| 2 4,3 W - 40 W,E14,Blanco frío | Vela | 4,3 | 40 | 4000 | 470 | E14 | 109 | A++ | 12 | si | 762179 | 929002024355 | 4,07€ |
| 3 6,5 W - 60 W,E14,Blanco frío | Vela | 6,5 | 60 | 4000 | 806 | E14 | 124 | A++ | 12 | si | 762216 | 929002028155 | 6,11€ |
| 3 6,5 W - 60 W,E14,Blanco cálido | Vela | 6,5 | 60 | 2700 | 806 | E14 | 124 | A++ | 4 | si | 762193 | 929002028055 | 6,11€ |

# Gama esfericas cristal mate no regulable




1




2

Eye Confort No regulable 2700 4000/6500 15.000

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,2 W - 25 W,E14,Blanco cálido | Esférica | 2,2 | 25 | 2700 | 250 | E14 | 113 | A++ | 4 | si | 763411 | 929001345455 | 3,05€ |
| 2 2,2 W - 25 W,E27,Blanco cálido | Esférica | 2,2 | 25 | 2700 | 250 | E27 | 113 | A++ | 4 | si | 763459 | 929001345655 | 3,05€ |
| 1 2,2 W - 25 W,E14,Blanco frío | Esférica | 2,2 | 25 | 4000 | 250 | E14 | 113 | A++ | 10 | si | 762759 | 929002027255 | 3,05€ |
| 1 4,3 W - 40 W,E14,Blanco cálido | Esférica | 4,3 | 40 | 2700 | 470 | E14 | 109 | A++ | 4 | si | 763435 | 929001345555 | 4,07€ |
| 2 4,3 W - 40 W,E27,Blanco cálido | Esférica | 4,3 | 40 | 2700 | 470 | E27 | 109 | A++ | 4 | si | 763473 | 929001345755 | 4,07€ |
| 1 4,3 W - 40 W,E14,Blanco frío | Esférica | 4,3 | 40 | 4000 | 470 | E14 | 109 | A++ | 10 | si | 762797 | 929002027655 | 4,07€ |
| 2 4,3 W - 40 W,E27,Blanco frío | Esférica | 4,3 | 40 | 4000 | 470 | E27 | 109 | A++ | 10 | si | 762810 | 929002027755 | 4,07€ |
| 1 4,3 W - 40 W,E14,Luz de día fría | Esférica | 4,3 | 40 | 6500 | 470 | E14 | 109 | A++ | 10 | si | 763572 | 929002249755 | 4,07€ |
| 1 6,5 W - 60 W,E14,Blanco cálido | Esférica | 6,5 | 60 | 2700 | 806 | E14 | 124 | A++ | 4 | si | 762834 | 929002028755 | 6,11€ |
| 1 6,5 W - 60 W,E14,Blanco frío | Esférica | 6,5 | 60 | 4000 | 806 | E14 | 124 | A++ | 10 | si | 762872 | 929002028855 | 6,11€ |
| 2 6,5 W - 60 W,E27,Blanco cálido | Esférica | 6,5 | 60 | 2700 | 806 | E27 | 124 | A++ | 4 | si | 762858 | 929002029255 | 6,11€ |
| 2 6,5 W - 60 W,E27,Blanco frío | Esférica | 6,5 | 60 | 4000 | 806 | E27 | 124 | A++ | 10 | si | 762896 | 929002029355 | 6,11€ |
| 1 6,5 W - 60 W,E14,Luz de día fría | Esférica | 6,5 | 60 | 6500 | 806 | E14 | 124 | A++ | 10 | si | 762919 | 929002028955 | 6,11€ |

# Gama esfericas cristal filamento no regulable 25W




1




2

Eye Confort No regulable 2700 15.000

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 W - 25 W,E14,Blanco cálido | Esférica | 2 | 25 | 2700 | 250 | E14 | 125 | A++ | 4 | si | 777555 | 929001238695 | 3,05€ |
| 2 2 W - 25 W,E27,Blanco cálido | Esférica | 2 | 25 | 2700 | 250 | E27 | 125 | A++ | 4 | si | 763299 | 929001238755 | 3,05€ |

# Gama esfericas cristal filamento no regulable 40W













Eye Confort No regulable 2700 4000 15.000

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4,3 W - 40 W,E14,Blanco cálido | Esférica | 4,3 | 40 | 2700 | 470 | E14 | 109 | A++ | 4 | si | 763152 | 929001890455 | 4,07€ |
| 2 4,3 W - 40 W,E27,Blanco cálido | Esférica | 4,3 | 40 | 2700 | 470 | E27 | 109 | A++ | 4 | si | 763176 | 929001890555 | 4,07€ |
| 1 4,3 W - 40 W,E14,Blanco frío | Esférica | 4,3 | 40 | 4000 | 470 | E14 | 109 | A++ | 10 | si | 762278 | 929002024655 | 4,07€ |
| 3 4,3 W - 40 W,E27,Blanco frío | Esférica | 4,3 | 40 | 4000 | 470 | E27 | 109 | A++ | 10 | si | 764296 | 929002378001 | 4,07€ |

# Gama esfericas cristal filamento no regulable 60W










Eye Confort No regulable 2700 4000 15.000

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6,5 W - 60 W,E14,Blanco cálido | Esférica | 6,5 | 60 | 2700 | 806 | E14 | 124 | A++ | 4 | si | 762292 | 929002028555 | 6,11€ |
| 1 6,5 W - 60 W,E14,Blanco frío | Esférica | 6,5 | 60 | 4000 | 806 | E14 | 124 | A++ | 10 | si | 762339 | 929002028655 | 6,11€ |
| 2 6,5 W - 60 W,E27,Blanco frío | Esférica | 6,5 | 60 | 4000 | 806 | E27 | 124 | A++ | 10 | si | 764333 | 929002378201 | 6,11€ |





# Gama Spot GU10 Cristal 35w a 65w no regulable



Eye Confort | No regulable | 2700/3000 | 4000/6500 | GU10 | 15.000 | 36/120

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,5 W - 35 W,GU10,Blanco cálido | Reflectora | 3,5 | 35 | 2700 | 255 | GU10 | 72 | A+ | 4 | si | 774158 | 929001217855 | 4,07€ |
| 1 3,5 W - 35 W,GU10,White | Reflectora | 3,5 | 35 | 3000 | 265 | GU10 | 75 | A++ | 12 | si | 775650 | 929001217950 | 4,07€ |
| 1 3,5 W - 35 W,GU10,Blanco frío | Reflectora | 3,5 | 35 | 4000 | 275 | GU10 | 78 | A++ | 12 | si | 776534 | 929001218050 | 4,07€ |
| 1 4,6 W - 50 W,GU10,Blanco frío | Reflectora | 4,6 | 50 | 4000 | 390 | GU10 | 84 | A++ | 12 | si | 776992 | 929001218250 | 5,09€ |
| 1 4,6 W - 50 W,GU10,White | Reflectora | 4,6 | 50 | 3000 | 370 | GU10 | 80 | A+ | 12 | si | 775674 | 929001218155 | 5,09€ |
| 1 4,6 W - 50 W,GU10,Blanco cálido | Reflectora | 4,6 | 50 | 2700 | 355 | GU10 | 77 | A+ | 4 | si | 774134 | 929001215255 | 5,09€ |
| 1 4,6 W - 50 W,GU10,Luz de día fría | Reflectora | 4,6 | 50 | 6500 | 390 | GU10 | 84 | A++ | 12 | si | 775698 | 929001218355 | 5,09€ |
| 2 5 W - 65 W,GU10,Blanco frío | Reflectora | 5 | 65 | 4000 | 485 | GU10 | 97 | A++ | 12 | si | 775759 | 929001381350 | 7,13€ |
| 3 5 W - /W,GU10,White | Lineas | 5 | | 3000 | 550 | GU10 | 110 | A+ | 12 | si | 775735 | 929001297250 | 5,09€ |

# Gama Spot GU10 Cristal 35w a 80w regulable



Eye Confort | Regulable | 3000 | 4000 | GU10 | 25.000/15.000 | 36

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 W - 35 W,GU10,Blanco frío,Regulación | Reflectora | 3 | 35 | 4000 | 240 | GU10 | 80 | A++ | 12 | si | 775773 | 929002065650 | 6,31€ |
| 4 W - 50 W,GU10,White,Regulación | Reflectora | 4 | 50 | 3000 | 345 | GU10 | 86 | A++ | 12 | si | 775810 | 929002068350 | 7,13€ |
| 4 W - 50 W,GU10,Blanco frío,Regulación | Reflectora | 4 | 50 | 4000 | 350 | GU10 | 87 | A++ | 12 | si | 775995 | 929002065850 | 7,33€ |
| 6,2 W - 80 W,GU10,Blanco frío,Regulación | Reflectora | 6,2 | 80 | 4000 | 575 | GU10 | 92 | A++ | 12 | si | 775834 | 929002066050 | 9,48€ |

# Gama Spot GU10 Cristal 35w a 80w regulable warmglow




REGULABLE EN TEMPERATURA DE COLOR E INTENSIDAD

Eye Confort Regulable 2200-2700 GU10 25.000/15.000 36

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6 W - 35 W,GU10,Brillo cálido,Regulación | Reflectora | 2,6 | 35 | 2200-2700 | 230 | GU10 | 88 | A++ | 4 | si | 774110 | 929002065503 | 7,13€ |
| 3,8 W - 50 W,GU10,Brillo cálido,Regulación | Reflectora | 3,8 | 50 | 2200-2700 | 345 | GU10 | 90 | A++ | 4 | si | 774233 | 929002065703 | 7,13€ |
| 6,2 W - 80 W,GU10,Brillo cálido,Regulación | Reflectora | 6,2 | 80 | 2200-2700 | 575 | GU10 | 92 | A++ | 4 | si | 774097 | 929002065903 | 9,48€ |

# Gama Spots Cristal GU5.3 35w a 50w no regulable




1




2

Eye Confort No regulable 2700 4000 GU5.3 15.000 36

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 W - 35 W,GU5.3,Blanco cálido | Foco | 5 | 35 | 2700 | 345 | GU5.3 | 69 | A+ | 4 | si | 773939 | 929001344303 | 6,11€ |
| 1 5 W - 35 W,GU5.3,Blanco frío | Foco | 5 | 35 | 4000 | 390 | GU5.3 | 78 | A+ | 12 | si | 777050 | 929001344550 | 6,11€ |
| 2 7 W - 50 W,GU5.3,Blanco cálido | Foco | 7 | 50 | 2700 | 621 | GU5.3 | 88 | A+ | 4 | si | 773977 | 929001904855 | 9,17€ |
| 2 7 W - 50 W,GU5.3,Blanco frío | Foco | 7 | 50 | 4000 | 660 | GU5.3 | 94 | A+ | 4 | si | 783907 | 929001905055 | 9,17€ |

# Gama Spots Cristal GU5.3 50w regulable







Eye Confort Regulable 2700 GU5.3 15.000 60

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 W - 50 W,GU5.3,Blanco cálido,Regulación | Foco | 7 | 50 | 2700 | 621 | GU5.3 | 88 | A+ | 12 | si | 775957 | 929001904350 | 11,62€ |



# Gama Reflectoras cristal no regulable



Eye Confort | No regulable | 2700 | 15.000 | 36

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,4 W - 25 W,E14,Blanco cálido | Reflectora | 1,4 | 25 | 2700 | 105 | E14 | 75 | A++ | 4 | si | 773779 | 929001891055 | 6,11€ |
| 2 1,8 W - 30 W,E14,Blanco cálido | Reflectora | 1,8 | 30 | 2700 | 150 | E14 | 83 | A++ | 4 | si | 773755 | 929001890955 | 5,60€ |
| 1 2,8 W - 40 W,E14,Blanco cálido | Reflectora | 2,8 | 40 | 2700 | 210 | E14 | 75 | A++ | 10 | si | 773793 | 929001891150 | 6,11€ |
| 3 3 W - 40 W,E27,Blanco cálido | Reflectora | 3 | 40 | 2700 | 210 | E27 | 70 | A+ | 4 | si | 773816 | 929001891355 | 8,46€ |
| 4 4 W - 60 W,E27,Blanco cálido | Reflectora | 4 | 60 | 2700 | 345 | E27 | 86 | A++ | 4 | si | 773854 | 929001891503 | 9,48€ |
| 4 8 W - 100 W,E27,Blanco cálido | Reflectora | 8 | 100 | 2700 | 670 | E27 | 83 | A+ | 4 | si | 773878 | 929001891603 | 10,50€ |

# Gama Reflectoras cristal regulable



Eye Confort | Regulable | 2700 | 15.000 | 36

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4,3 W - 60 W,E14,Blanco cálido,Regulación | Reflectora | 4,3 | 60 | 2700 | 320 | E14 | 74 | A+ | 4 | si | 774219 | 929001891255 | 7,84€ |
| 2 4,5 W - 60 W,E27,Blanco cálido,Regulación | Reflectora | 4,5 | 60 | 2700 | 345 | E27 | 76 | A+ | 4 | si | 773830 | 929001891455 | 9,48€ |



# Gama Cápsulas No Regulables G4/G9















No regulable



2700/3000



10.000/15.000




| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 W - 25 W,G9,Blanco cálido | Capsula | 2 | 25 | 2700 | 200 | G9 | 100 | A++ | 6 | no | 758400 | 929002326201 | 7,13€ |
| 2 1,8 W - 20 W,G4,White | Capsula | 1,8 | 20 | 3000 | 215 | G4 | 119 | A++ | 6 | no | 767679 | 929002389117 | 6,11€ |
| 3 3,5 W - 40 W,G9,White | Capsula | 3,5 | 40 | 3000 | 400 | G9 | 114 | A++ | 6 | no | 758486 | 929002326601 | 8,15€ |
| 4 4,8 W - 60 W,G9,White | Capsula | 4,8 | 60 | 3000 | 570 | G9 | 118 | A++ | 6 | no | 775872 | 929002059803 | 13,25€ |

# Gama Especiales No regulable T25







Eye Confort No regulable 2700 E14 15.000 160/240

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1,7 W - 15 W,E14,Blanco cálido | Esférica | 1,7 | 15 | 2700 | 150 | E14 | 88 | A++ | 12 | si | 771935 | 929001325718 | 6,11€ |
| 2 3,2 W - 25 W,E14,Blanco cálido | Esférica | 3,2 | 25 | 2700 | 250 | E14 | 78 | A+ | 4 | si | 771959 | 929001325855 | 7,13€ |

# Gama Especiales No regulable T25 filamento





Eye Confort No regulable 2700 E14 15.000

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,1 W - 25 W,E14,Blanco cálido | Esférica | 2,1 | 25 | 2700 | 250 | E14 | 119 | A++ | 12 | si | 783334 | 929001949055 | 5,09€ |
| 2 4,5 W - 40 W,E14,Blanco cálido | Esférica | 4,5 | 40 | 2700 | 470 | E14 | 104 | A++ | 12 | si | 783358 | 929001956755 | 6,11€ |

# Gama Especiales No Regulable GX53




Eye Confort No regulable 2700 15.000

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5 W - /W,GX53,Blanco cálido | Estandar | 5,5 | | 2700 | 500 | GX53 | 90 | A+ | 4 | si | 773717 | 929001264503 | 7,13€ |



# Gama Estandar SceneSwitch



Eye Confort No regulable E27 15.000

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5 - 3 - 1,6 W - 60 - 30 - 16 W,E27,Blanco cálido/llama | Estandar | 7,5 | 60-30-16 | 2700/2500/2200 | 806-320-150 | E27 | 107 | A+ | 4 | si | 772130 | 929001888655 | 10,50€ |

# Gama Sensor







Eye Confort No regulable 2700 4000 E27 15.000 280/250

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6,5 W - 60 W,E27,Blanco frío | Estandar | 6,5 | 60 | 4000 | 806 | E27 | 124 | A++ | 4 | si | 782719 | 929001383731 | 12,64€ |
| 2 7,5 W - 60 W,E27,Blanco cálido | Estandar | 7,5 | 60 | 2700 | 806 | E27 | 107 | A+ | 4 | si | 782696 | 929001383631 | 12,64€ |
| 3 8 W - 60 W,E27,Blanco frío | Estandar | 8 | 60 | 4000 | 806 | E27 | 100 | A+ | 4 | si | 782757 | 929002058831 | 10,19€ |

# Gama Spot SceneSwitch GU10



Eye Confort No regulable 2200-2500-2700 GU10 15.000 36

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 3,5 - 1,5 W - 50 - 20 - 5 W,GU10,2200-2500-2700 | Reflectora | 5 | 50-20-5 | 2200-2500-2700 | 345 | GU10 | 69 | A+ | 4 | si | 773632 | 929001346055 | 9,48€ |





# Gama Lineales No Regulable R7S








No regulable 3000 4000 R7S 10.000/15.000

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 7,5 W - 60 W,R7S,White | Otro | 7,5 | 60 | 3000 | 950 | R7S | 126 | A++ | 4 | no | 773670 | 929001339003 | 16,31€ |
| 1 7,5 W - 60 W,R7S,Blanco frío | Otro | 7,5 | 60 | 4000 | 1000 | R7S | 133 | A++ | 12 | no | 776091 | 929001339150 | 16,31€ |
| 2 8,1 W - 60 W,R7S,White | Lineas | 8,1 | 60 | 3000 | 900 | R7S | 111 | A+ | 4 | no | 758547 | 929002327201 | 15,29€ |
| 2 8,1 W - 60 W,R7S,Blanco frío | Lineas | 8,1 | 60 | 4000 | 970 | R7S | 119 | A++ | 4 | no | 758561 | 929002327301 | 15,29€ |

# Gama Lineales Regulable R7S








Regulable 3000 4000 R7S 15.000

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 14 W - 100 W,R7S,Blanco frío,Regulación | Lineas | 14 | 100 | 4000 | 1800 | R7S | 128 | A++ | 12 | no | 780395 | 929001243850 | 18,35€ |
| 1 14 W - 100 W,R7S,White,Regulación | Lineas | 14 | 100 | 3000 | 1600 | R7S | 114 | A+ | 4 | no | 780371 | 929001243755 | 18,35€ |
| 1 14 W - 120 W,R7S,White,Regulación | Lineas | 14 | 120 | 3000 | 2000 | R7S | 142 | A++ | 4 | no | 773694 | 929001353603 | 22,43€ |
| 1 14 W - 120 W,R7S,Blanco frío,Regulación | Lineas | 14 | 120 | 4000 | 2000 | R7S | 142 | A++ | 12 | no | 776039 | 929001353750 | 22,43€ |
| 2 17,5 W - 150 W,R7S,Blanco frío,Regulación | Lineas | 17,5 | 150 | 4000 | 2460 | R7S | 140 | A++ | 12 | no | 775896 | 929002016750 | 31,20€ |



# Tubos 18 a 36W







Eye Confort | No regulable | 4000/6500 | G13 | 15.000

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718696 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 W,G13,Blanco frío,No regulable | Tubo | 8 | 18 | 4000 | 800 | G13 | 100 | A+ | 4 | si | 662274 | 929001276201 | 9,17€ |
| 2 8 W,G13,Luz de día fría,No regulable | Tubo | 8 | 18 | 6500 | 800 | G13 | 100 | A+ | 4 | si | 662298 | 929001276301 | 9,17€ |
| 3 16 W,G13,Blanco frío,No regulable | Tubo | 16 | 36 | 4000 | 1600 | G13 | 100 | A+ | 4 | si | 662236 | 929001276001 | 11,21€ |
| 4 16 W,G13,Luz de día fría,No regulable | Tubo | 16 | 36 | 6500 | 1600 | G13 | 100 | A+ | 4 | si | 662250 | 929001276101 | 11,21€ |

# Tubos 54W







Eye Confort | No regulable | 4000/6500 | G13 | 15.000 | 240

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718696 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 20 W (54 W),G13,Blanco frío,No regulable | Tubo | 20 | 54 | 4000 | 2000 | G13 | 100 | A+ | 4 | si | 710975 | 929001338101 | 14,27€ |
| 2 20 W (54 W),G13,Luz de día fría,No regulable | Tubo | 20 | 54 | 6500 | 2000 | G13 | 100 | A+ | 4 | si | 711019 | 929001338201 | 14,27€ |

# Lineales 35W







Eye Confort | No regulable | 2700 | 30.000 | 140

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8719514 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,2 W - 35 W,S14D,Blanco cálido | Otro | 2,2 | 35 | 2700 | 250 | S14D | 113 | A++ | 4 | si | 263628 | 929002444001 | 12,23€ |
| 2 2,2 W - 35 W,S14S,Blanco cálido | Otro | 2,2 | 35 | 2700 | 250 | S14S | 113 | A++ | 4 | si | 263567 | 929002444201 | 12,23€ |

# Lineales 60W







Eye Confort No regulable 2700 30.000 140/175

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8719514 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,5 W - 60 W,S14D,Blanco cálido | Otro | 3,5 | 60 | 2700 | 375 | S14D | 107 | A++ | 4 | si | 263642 | 929002444101 | 14,27€ |
| 2 3,5 W - 60 W,S14S,Blanco cálido | Otro | 3,5 | 60 | 2700 | 375 | S14S | 107 | A++ | 4 | si | 263581 | 929002444301 | 14,27€ |
| 3 4,5 W - 60 W,S19,Blanco cálido | Otro | 4,5 | 60 | 2700 | 480 | S19 | 106 | A++ | 4 | si | 263604 | 929002443801 | 16,31€ |

# PLC






No regulable 4000 G24D 30.000

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718696 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5 W (26 W),G24D-3,Blanco frío,No regulable | Tubo | 8,5 | 26 | 4000 | 1000 | G24d-3 | 105 | A+ | 10 | no | 733714 | 929001201301 | 12,23€ |



# Gama Vintage Filamento Ambar no regulable










Eye Confort No regulable 2000 E27 15.000

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718696 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 W (25 W),E27,Llama,No regulable | Otro | 5 | 25 | 2000 | 300 | E27 | | A | 2 | si | 768068 | 929001817101 | 37,73€ |
| 2 5 W (25 W),E27,Llama,No regulable | Globo | 5 | 25 | 2000 | 300 | E27 | | A | 2 | si | 768082 | 929001817201 | 37,73€ |

# Gama Vintage Filamento Espiral Gigante regulable













Eye Confort Regulable 2000 E27 15.000

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718696 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6,5 W (40 W),E27,Llama,Regulable | Globo | 6,5 | 40 | 2000 | 470 | E27 | 72 | A+ | 2 | si | 803479 | 929001873401 | 45,18€ |
| 2 6,5 W (40 W),E27,Llama,Regulable | Estandar | 6,5 | 40 | 2000 | 470 | E27 | 72 | A+ | 2 | si | 803493 | 929001873501 | 45,18€ |
| 3 6,5 W (40 W),E27,Llama,Regulable | Estandar | 6,5 | 40 | 2000 | 470 | E27 | 72 | A+ | 2 | si | 803516 | 929001873601 | 45,18€ |

# Gama Vintage Filamento Espiral regulable







Eye Confort Regulable 2000 E27 15.000

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5,5 W - 25 W,E27,Llama,Regulación | Estandar | 5,5 | 25 | 2000 | 250 | E27 | 45 | A | 4 | si | 774837 | 929002223855 | 11,62€ |
| 2 5,5 W - 25 W,E27,Llama,Regulación | Estandar | 5,5 | 25 | 2000 | 250 | E27 | 45 | A | 4 | si | 774851 | 929002223955 | 15,80€ |

# Gama Vintage Filamento regulable



Eye Confort Regulable 2200 E27 15.000 270

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,2 W - 50 W,E27,Llama,Regulación | Globo | 7,2 | 50 | 2200 | 650 | E27 | 90 | A+ | 4 | si | 782511 | 929002413001 | 13,25€ |

# Gama Vintage decorativo




Eye Confort Regulable 2000 E27 15.000

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718699 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 W (30 W),E27,Llama,Regulación | Otros | 5 | 30 | 2000 | 350 | E27 | 70 | A+ | 4 | si | 593513 | 929001935601 | 35,69€ |



# Gama Vintage cordones



1



2



No regulable E27 10.950

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN 8718696 | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 40 W,E27 | Accesorio | 40 | | | | E27 | 0 | | 4 | no | 167779 | 929001978001 | 15,80€ |
| 2 40 W,E27 | Accesorio | 40 | | | | E27 | 0 | | 4 | no | 167762 | 929001977901 | 15,80€ |

# Gama Moderna Regulable



1



2



3



4



Eye Confort Regulable 2700 4000 E27 15.000 270

| Descrip. | forma | consum | equiv | temp | lm | casq | lm/ w | EEL | ud. min | Eye Confort | EAN | GPC | PVPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6,5 W (40 W),E27,Blanco frío,Regulación | Globo | 6,5 | 25 | 4000 | 270 | E27 | 41 | A | 2 | si | 8718696815069 | 929001903101 | 35,69€ |
| 2 6,5 W (40 W),E27,Blanco frío,Regulación | Estandar | 6,5 | 25 | 4000 | 270 | E27 | 41 | A | 2 | si | 8718696815106 | 929001903201 | 35,69€ |
| 3 6,5 W (40 W),E27,Blanco frío,Regulable | Estandar | 6,5 | 25 | 4000 | 270 | E27 | 41 | A | 2 | si | 8718696815120 | 929001903301 | 35,69€ |
| 4 7,2 W - 50 W,E27,Blanco cálido,Regulación | Globo | 7,2 | 50 | 2700 | 650 | E27 | 90 | A+ | 4 | si | 8718699782498 | 929002412901 | 12,64€ |




LED Warmglow Foco cuádruple Box
Pág. 14



LED Warmglow Foco cuádruple Box
Pág. 14




LED Warmglow Foco doble Box
Pág. 14



LED Warmglow Foco doble Box
Pág. 15



LED Warmglow Foco individual Box
Pág. 15



LED Warmglow Foco individual Box
Pág. 15



LED SceneSwitch Foco cuádruple Bukko
Pág. 16



LED SceneSwitch Foco cuádruple Bukko
Pág. 16



LED SceneSwitch Foco doble Bukko
Pág. 16



LED SceneSwitch Foco doble Bukko
Pág. 17



LED SceneSwitch Foco individual Bukko
Pág. 17



LED SceneSwitch Foco individual Bukko
Pág. 17



LED SceneSwitch Foco triple Bukko
Pág. 20



LED SceneSwitch Foco triple Bukko
Pág. 20



LED SceneSwitch Foco cuádruple Byre
Pág. 20



LED SceneSwitch Foco cuádruple Byre
Pág. 21



LED SceneSwitch Foco doble Byre
Pág. 21



LED SceneSwitch Foco doble Byre
Pág. 21



LED SceneSwitch Foco individual Byre
Pág. 22



LED SceneSwitch Foco individual Byre
Pág. 22



LED SceneSwitch Foco triple Byre
Pág. 22



LED SceneSwitch Foco triple Byre
Pág. 23



LED SceneSwitch Foco cuádruple Byrl
Pág. 23



LED SceneSwitch Foco cuádruple Byrl
Pág. 23



LED SceneSwitch Foco doble Byrl
Pág. 24



LED SceneSwitch Foco doble Byrl
Pág. 24



LED SceneSwitch Foco individual Byrl
Pág. 24



LED SceneSwitch Foco individual Byrl
Pág. 25



LED SceneSwitch Foco triple Byrl
Pág. 25




LED SceneSwitch Foco triple Byrl
Pág. 25



LED Warmglow Foco cuádruple Clockwork
Pág. 26



LED Warmglow Foco doble Clockwork
Pág. 26



LED Warmglow Foco individual Clockwork
Pág. 26



LED regulable Foco cuádruple Clockwork
Pág. 27



LED regulable Foco cuádruple Clockwork
Pág. 27



LED regulable Foco doble Clockwork
Pág. 27



LED regulable Foco doble Clockwork
Pág. 28



LED regulable Foco individual Clockwork
Pág. 28



LED regulable Foco individual Clockwork
Pág. 28




Deltoid,cromado
Pág. 30




Deltoid,cromado
Pág. 30



Deltoid,cromado
Pág. 30



ESPIMAS,cromado,LED
Pág. 31



ESPIMAS,cromado,LED
Pág. 31



ESPIMAS,cromado,LED
Pág. 31



ESPIMAS,cromado,LED
Pág. 32



FLOAT,cromado,LED
Pág. 32



FLOAT,cromado,LED
Pág. 32



FLOAT,cromado,LED
Pág. 33




FLOAT,cromado,LED
Pág. 33



Hemlock,cromado
Pág. 33



Hemlock,cromado
Pág. 34



Hemlock,cromado
Pág. 34



Hemlock,cromado
Pág. 34



KOSIPO,aluminio
Pág. 35



KOSIPO,aluminio
Pág. 35



KOSIPO,aluminio
Pág. 35



KOSIPO,aluminio
Pág. 36



KOSIPO,negra
Pág. 36



KOSIPO,negra
Pág. 36



KOSIPO,negra
Pág. 38



KOSIPO,negra
Pág. 38



PAISLEY,aluminio
Pág. 38



PAISLEY,aluminio
Pág. 39



PAISLEY,aluminio
Pág. 39



PAISLEY,aluminio
Pág. 39



PAISLEY,blanco
Pág. 40



PAISLEY,blanco
Pág. 40



PAISLEY,blanco
Pág. 40



PAISLEY,blanco
Pág. 41



PONGEE,blanco
Pág. 41



PONGEE,blanco
Pág. 41



PONGEE,blanco
Pág. 42



PONGEE,blanco
Pág. 42



PONGEE,negra
Pág. 42



PONGEE,negra
Pág. 43



PONGEE,negra
Pág. 43



PONGEE,negra
Pág. 43



LED regulable Foco doble Phase
Pág. 44



LED regulable Foco doble Phase
Pág. 44



LED regulable Foco individual Phase
Pág. 44



LED regulable Foco individual Phase
Pág. 45



LED Foco cuádruple Rivano
Pág. 45



LED Foco cuádruple Rivano
Pág. 45



LED Foco doble Rivano
Pág. 46



LED Foco doble Rivano
Pág. 46



LED Foco individual Rivano
Pág. 46



LED Foco individual Rivano
Pág. 47



LED Foco triple Rivano
Pág. 47



LED Foco triple Rivano
Pág. 47



Runner,aluminio
Pág. 48



Runner,aluminio
Pág. 48



Runner,aluminio
Pág. 48



Runner,blanco
Pág. 49



Runner,blanco
Pág. 49



Runner,blanco
Pág. 49



Runner,blanco
Pág. 51



STAR,aluminio,LED
Pág. 51



STAR,blanco,LED
Pág. 51



LED Warmglow Foco cuádruple Star
Pág. 52




LED Warmglow Foco doble Star
Pág. 52



LED Warmglow Foco individual Star
Pág. 52



LED Warmglow Foco triple Star
Pág. 53



LED regulable Foco cuádruple Star
Pág. 53



LED regulable Foco cuádruple Star
Pág. 53



LED regulable Foco doble Star
Pág. 54



LED regulable Foco doble Star
Pág. 54



LED regulable Foco triple Star
Pág. 54



LED regulable Foco triple Star
Pág. 55



burlap,cromada mate
Pág. 55



burlap,cromada mate
Pág. 55



burlap,cromada mate
Pág. 56



burlap,cromada mate
Pág. 56



decagon,cromada mate,LED
Pág. 56




decagon,cromada mate,LED
Pág. 57



decagon,cromada mate,LED
Pág. 57



limbali,cromada mate
Pág. 57



meranti,cromada mate
Pág. 58



meranti,cromada mate
Pág. 58



meranti,cromada mate
Pág. 58



meranti,cromada mate
Pág. 59



meranti,cromada mate
Pág. 59



Amanecer CL258,Gris
Pág. 62



Amanecer CL258,Negro
Pág. 62




Amanecer CL258,White
Pág. 62



BALANCE CL257,Níquel
Pág. 63



BALANCE CL257,Níquel
Pág. 63



BALANCE CL257,White
Pág. 63



BALANCE CL257,White
Pág. 65



CAVANAL 27 K CUADRADO,blanco,LED
Pág. 65




CAVANAL 27 K,blanco,LED
Pág. 65



CAVANAL 40 K CUADRADO,blanco,LED
Pág. 66




CAVANAL 40 K,blanco,LED
Pág. 66




CL200,White
Pág. 66



CL202,White
Pág. 68



CL253,White
Pág. 68



CL505,White,Regulación RF
Pág. 68



CL550,White
Pág. 69



CL550,White
Pág. 69




CL550,White
Pág. 69




CL550,White
Pág. 70



CL800,marrón,Atenuar
Pág. 70




CL800,marrón,Atenuar
Pág. 70



Cinnabar 2700 K,blanco,LED
Pág. 71



Cinnabar 2700 K,blanco,LED
Pág. 71



Cinnabar
4000 K,blanco,LED
Pág. 71



Cinnabar
4000 K,blanco,LED
Pág. 72



Cinnabar de 2700
K,blanco,LED
Pág. 72



Cinnabar de 4000
K,blanco,LED
Pág. 72



LED WAWEL BLN 17 W
AJUSTABLE,blanco,LED
Pág. 73



LED WAWEL BLN 20 W
AJUSTABLE,blanco,LED
Pág. 73



LED WAWEL BLN 36 W
AJUSTABLE,blanco,LED
Pág. 73



MAUVE 27 K LED TECHO
CUAD 17 W,blanco,LED
Pág. 74



MAUVE 40 K LED TECHO
CUAD 17 W,blanco,LED
Pág. 74



MAUVE PIR,blanco,LED
Pág. 74



MAUVE PIR,blanco,LED
Pág. 75



Suede,blanco,LED
Pág. 75



Suede,blanco,LED
Pág. 75




Suede,blanco,LED
Pág. 76




Suede,blanco,LED
Pág. 76



Suede,blanco,LED
Pág. 76



Suede,blanco,LED
Pág. 77



Suede,blanco,LED
Pág. 77



Suede,blanco,LED
Pág. 77



Suede,blanco,LED
Pág. 78



TOBA
CL505,White,Atenuación
inalámbrica
Pág. 78



TOBA
CL505,White,Atenuación
inalámbrica
Pág. 78



Twirly 2700 K,blanco,LED
Pág. 79



Twirly 2700 K,blanco,LED
Pág. 79



Twirly 2700 K,gris,LED
Pág. 79



Twirly 2700 K,gris,LED
Pág. 80



Twirly 4000K,White
Pág. 80



Twirly 4000K,White
Pág. 80



Twirly 4000K,blanco,LED
Pág. 81



Twirly 4000K,gris,LED
Pág. 81



Atlas,Níquel
Pág. 85




Bliss,Negro
Pág. 85




Bliss,Oro
Pág. 85




Bliss,White
Pág. 86



CANOPUS CL259,White
Pág. 92



CL251,White
Pág. 92



CL251,White
Pág. 92



DIVE
SL261,Cromado,Atenuar
Pág. 94



DIVE
SL261,Cromado,Atenuar
Pág. 94



DIVE SL261,Níquel,Atenuar
Pág. 94



DIVE SL261,Níquel,Atenuar
Pág. 95



DIVE SL261,White,Atenuar
Pág. 95



DIVE SL261,White,Atenuar
Pág. 95



DORIS CL257,Cromado
Pág. 96



DORIS CL257,Cromado
Pág. 96



DORIS CL257,Níquel
Pág. 96




DORIS CL257,Níquel
Pág. 97



DORIS CL257,White
Pág. 97



DORIS CL257,White
Pág. 97



Drops,cromado
Pág. 98



Fit,cromado,LED
Pág. 98



Hydrate,cromado
Pág. 98



Hydrate,cromado
Pág. 100



Hydrate,cromado
Pág. 100



Parasail,blanco,LED
Pág. 100




SPRAY CL260,Plata
Pág. 101



SPRAY CL260,Plata
Pág. 101




Salts,cromada mate
Pág. 101



Compacto,White
Pág. 106




Compacto,White
Pág. 106



DONEGAL,blanco,LED
Pág. 106



DONEGAL,blanco,LED
Pág. 107



DONEGAL,blanco,LED
Pág. 107




DONEGAL,blanco,LED
Pág. 107



DONEGAL,cobre/latón,LED
Pág. 108



DONEGAL,cobre/latón,LED
Pág. 108



DONEGAL,cromada
mate,LED
Pág. 108



DONEGAL,cromada
mate,LED
Pág. 109



DONEGAL,cromada
mate,LED
Pág. 109




DONEGAL,cromada
mate,LED
Pág. 109




DONEGAL,cromado,LED
Pág. 110



DONEGAL,cromado,LED
Pág. 110



DONEGAL,gris,LED
Pág. 110



DONEGAL,gris,LED
Pág. 111



DONEGAL,gris,LED
Pág. 111



DONEGAL,gris,LED
Pág. 111



Diamond Cut DL251,White
Pág. 113




Diamond Cut DL251,White
Pág. 113



Diamond Cut DL251,White
Pág. 113




Diamond Cut DL251,White
Pág. 114



ENNEPER,blanco,LED
Pág. 114



ENNEPER,blanco,LED
Pág. 114



ENNEPER,blanco,LED
Pág. 115



ENNEPER,blanco,LED
Pág. 115



MARCASITE,White
Pág. 115



MARCASITE,blanco,LED
Pág. 116



MARCASITE,blanco,LED
Pág. 116



MARCASITE,blanco,LED
Pág. 116



MARCASITE,blanco,LED
Pág. 117



MARCASITE,blanco,LED
Pág. 117



MESON,White
Pág. 117



MESON,White
Pág. 118



MESON,White
Pág. 118



MESON,White
Pág. 118



MESON,White
Pág. 119



MESON,White
Pág. 119



MESON,White
Pág. 119



MESON,White
Pág. 120



Meson,blanco
Pág. 120



POMERON DIM 070 3 W
27 K,White
Pág. 120



POMERON DIM 070 3 W
40 K,White
Pág. 121



POMERON DIM 070 5 W
27 K,White
Pág. 121



POMERON DIM 070 5 W
40 K,White
Pág. 121



POMERON DIM 070 7 W
27 K,White
Pág. 122



POMERON DIM 070 7 W
40 K,White
Pág. 122



SPARKLE
SL261,Níquel,Atenuar
Pág. 122



SPARKLE
SL261,White,Atenuar
Pág. 123



TARAGON SL262,Níquel
Pág. 123



TARAGON SL262,White
Pág. 123



TIRAS DE LUZ 1 M
RGB,multicolor,LED
Pág. 124



TIRAS DE LUZ
1 M,blanco,LED
Pág. 124



TIRAS DE LUZ 2 M
RGB,multicolor,LED
Pág. 124



TIRAS DE LUZ
2 M,blanco,LED
Pág. 125



TIRAS DE LUZ 5 M
RGB,multicolor,LED
Pág. 125




TIRAS DE LUZ
5 M,blanco,LED
Pág. 125



enif,blanco
Pág. 126



enif,cromada mate
Pág. 126



enif,cromada mate
Pág. 126



Danubio 3000 K,gris,LED
Pág. 128



LAMINE 3000 K,gris,LED
Pág. 128



LED AQUALINE 24 W
2700 K,blanco,LED
Pág. 128



LED AQUALINE 24 W
4000 K,blanco,LED
Pág. 129



LED AQUALINE 50 W
2700 K,blanco,LED
Pág. 129



LED AQUALINE 50 W
4000 K,blanco,LED
Pág. 129



LED LINEAL
2700K,blanco,LED
Pág. 130




LED LINEAL
2700K,blanco,LED
Pág. 130



LED LINEAL
2700K,blanco,LED
Pág. 131



LED LINEAL
4000 K,blanco,LED
Pág. 131



LED LINEAL
4000 K,blanco,LED
Pág. 131



LED LINEAL
4000 K,blanco,LED
Pág. 132



LED LINEAL
4000 K,blanco,LED
Pág. 132



LED SOFTLINE 24 W
2700 K,blanco,LED
Pág. 132



LED SOFTLINE 24 W
4000 K,blanco,LED
Pág. 134



LED SOFTLINE 50 W
2700 K,blanco,LED
Pág. 134



LED SOFTLINE 50 W
4000 K,blanco,LED
Pág. 134



SHELLLINE
3000 K,blanco,LED
Pág. 135



SHELLLINE
3000 K,blanco,LED
Pág. 135



TRUNKLINEA
3000 K,blanco,LED
Pág. 135



TRUNKLINEA
3000 K,blanco,LED
Pág. 136



TRUNKLINEA
3000 K,blanco,LED
Pág. 136



TRUNKLINEA
4000 K,blanco,LED
Pág. 136



TRUNKLINEA
4000 K,blanco,LED
Pág. 137





TRUNKLINEA
4000 K,blanco,LED
Pág. 137



VOLGA 3000K,gris,LED
Pág. 137



Abelia,blanco,LED
Pág. 142



Abelia,negra,LED
Pág. 142




Actea,negra,LED
Pág. 142




Antelope 4000K,blanco,LED
Pág. 143




Antelope 4000K,negra,LED
Pág. 143



Arbour 4000K,antracita,LED
Pág. 143



Arbour 4000K,antracita,LED
Pág. 145



Arbour 4000K,antracita,LED
Pág. 145



Arbour IR
4000K,antracita,LED
Pág. 145



Arbour,antracita,LED
Pág. 146



Astilbe,negra
Pág. 146



Border,antracita
Pág. 146




Border,gris
Pág. 147



Calgary,acero
inoxidable,LED
Pág. 147



Calgary,acero
inoxidable,LED
Pág. 147



Capricorn
4000K,antracita,LED
Pág. 148




Cormorant,negra
Pág. 148



Curassow,marrón
Pág. 148



Curassow,marrón
Pág. 149



Drosera,negra,LED
Pág. 149



Dust,antracita,LED
Pág. 149




Eagle,negra,LED
Pág. 150




Eagle,negra,LED
Pág. 150




Grass,acero inoxidable,LED
Pág. 150



Grass,antracita,LED
Pág. 151



Hedgehog,antracita
Pág. 151



Hedgehog,gris
Pág. 151




Hue Bridge,antracita
Pág. 152



Hue Bridge,antracita
Pág. 152



Hue Bridge,antracita
Pág. 152



Karp 4000K,antracita,LED
Pág. 153



Kiskadee IR,antracita
Pág. 153



Kiskadee,antracita
Pág. 153



Macaw 4000K,negra,LED
Pág. 154



Macaw,acero inoxidable,LED
Pág. 154




Macaw,negra,LED
Pág. 154



Macaw,negra,LED
Pág. 155




Moonshine,antracita
Pág. 155



Moss,acero inoxidable,LED
Pág. 155



Oriole,acero inoxidable
Pág. 156



Petronia,antracita,LED
Pág. 156



Raccoon,acero inoxidable,LED
Pág. 156



Raccoon,antracita,LED
Pág. 157



Samondra
4000K,antracita,LED
Pág. 157



Samondra,antracita,LED
Pág. 157



Seedling,acero inoxidable
Pág. 159




Serres,negra
Pág. 159



Shades,antracita
Pág. 159



Shades,gris
Pág. 160



Shovel,acero inoxidable
Pág. 160




Skies,antracita
Pág. 160



Skies,gris
Pág. 161



Skua,negra
Pág. 161



Stratosphere
4000 K,antracita,LED
Pág. 161



Stratosphere
4000 K,antracita,LED
Pág. 163



Stratosphere
4000 K,antracita,LED
Pág. 163



Stratosphere
4000 K,antracita,LED
Pág. 163



Trowel,aluminio
Pág. 164



Virga,acero inoxidable,LED
Pág. 164



Alpenglow,negra
Pág. 164



Alpenglow,negra
Pág. 165



Alpenglow,negra
Pág. 165



Buzzard,negra
Pág. 165



Creek,blanco
Pág. 166



Creek,blanco
Pág. 166



Creek,blanco
Pág. 166



Creek,negra
Pág. 167



Creek,negra
Pág. 167



Creek,negra
Pág. 167



Creek,negra
Pág. 168



Creek,negra
Pág. 168



Creek,negra
Pág. 168



Downlight Alpenglow,negra
Pág. 170



Hammock,negra
Pág. 170



Harvest,negra
Pág. 170



Hedge,marrón
Pág. 171



Hedge,marrón
Pág. 171



Hoverfly,negra
Pág. 171



Pasture,negra
Pág. 173



Robin,negra,LED
Pág. 173



Robin,negra,LED
Pág. 173



Robin,negra,LED
Pág. 174



Topiary,negra
Pág. 174



Afterglow,antracita,LED
Pág. 174



Bustan
4000 K,antracita,LED
Pág. 175



Bustan
4000 K,antracita,LED
Pág. 175




Bustan
4000 K,antracita,LED
Pág. 175



Bustan IR
4000 K,antracita,LED
Pág. 177




Buxus,acero inoxidable,LED
Pág. 177




Cistus,acero inoxidable,LED
Pág. 177



Parterre,negra,LED
Pág. 178



Parterre,negra,LED
Pág. 178



Parterre,negra,LED
Pág. 178



Shadow,antracita,LED
Pág. 179



Gama Estandar Cristal Mate
no regulable
Pág. 190



Gama Estandar Cristal
transparente no regulable
40W a 60W
Pág. 191



Gama Estandar Cristal
transparente no regulable
75W a 150W
Pág. 191



Gama Estandar Cristal mate
regulable Warmglow
Pág. 194



Gama Estandar Cristal
transparente regulable
Warmglow
Pág. 194



Gama Estandar stick no
regulable
Pág. 195



Gama Globo cristal mate no
regulable G93
Pág. 198



Gama Globo cristal mate no
regulable G120
Pág. 198



Gama Globo cristal
transparente no regulable
G93
Pág. 199



Gama Globo cristal
transparente regulable
warmglow G93
Pág. 199



Gama Velas cristal mate no
regulable
Pág. 202



Gama Velas cristal
transparente no regulable
Pág. 202



Gama esfericas cristal mate no regulable
Pág. 203



Gama esfericas cristal filamento no regulable 25W
Pág. 203



Gama esfericas cristal filamento no regulable 40W
Pág. 204



Gama esfericas cristal filamento no regulable 60W
Pág. 204



Gama Spot GU10 Cristal 35w a 65w no regulable
Pág. 207



Gama Spot GU10 Cristal 35w a 80w regulable
Pág. 207



Gama Spot GU10 Cristal 35w a 80w regulable warmglow
Pág. 208



Gama Spots Cristal GU5.3 35w a 50w no regulable
Pág. 208




Gama Spots Cristal GU5.3 50w regulable
Pág. 209



Gama Reflectoras cristal no regulable
Pág. 211



Gama Reflectoras cristal regulable
Pág. 211



Gama Cápsulas No Regulables G4/G9
Pág. 213



Gama Especiales No regulable T25
Pág. 214



Gama Especiales No regulable T25 filamento
Pág. 214



Gama Especiales No Regulable GX53
Pág. 214




Gama Estandar SceneSwitch
Pág. 216




Gama Sensor
Pág. 216



Gama Spot SceneSwitch GU10
Pág. 216




Gama Lineales No Regulable R7S
Pág. 219




Gama Lineales Regulable R7S
Pág. 219




Tubos 18 a 36W
Pág. 221



Tubos 54W
Pág. 221



Lineales 35W
Pág. 221




Lineales 60W
Pág. 222



PLC
Pág. 222



Gama Vintage Filamento Ambar no regulable
Pág. 224




Gama Vintage Filamento Espiral Gigante regulable
Pág. 224



Gama Vintage Filamento Espiral regulable
Pág. 225



Gama Vintage Filamento regulable
Pág. 225




Gama Vintage decorativo
Pág. 225



Gama Vintage cordones
Pág. 227



Gama Moderna Regulable
Pág. 227

# Tipos de descuento

## PRECIOS:

Los precios indicados junto a las referencias son Precios de Venta al Público recomendados, IVA incluido (PVPr)
Las actualizaciones periódicas pueden afectar a los datos técnicos así como a los PVPr aquí reflejados.
En cualquier caso, serán comunicados previamente a su entrada en vigor.

### Tipo de Descuento Gamas

- Gama general
- Gama Lámparas LED, Luminarias “Philips Essential”, Infantil y Ambiente

## *PREÇOS:*

*Os preços indicados são Preços de Venda ao Público recomendados (PVPr), IVA incluído à taxa legal.*
*Os dados técnicos bem como os PVPr comunicados no catalogo, podem sofrer alterações.*
*Em qualquer caso, serão comunicadas previamente à sua entrada em vigor.*

### *Tipos de Desconto Gamas*

- *Gama geral*
- *Gama Lámpadas LED, Luminárias “Philips Essential”, Infantil e Ambiente*

*Las características y los precios de venta al público recomendados son válidos salvo error tipográfico.*
*Las actualizaciones periódicas pueden afectar a los datos técnicos así como a los precios aquí reflejados.*




**©2020 Philips Lighting Holding B.V. Reservados todos los derechos. Philips Lighting se reserva el derecho de modificar las especificaciones y/o descatalogar cualquier producto sin notificación previa, y no será responsable de ninguna consecuencia que resulte de esa publicación.**

**www.philips.es**

©2020 Philips Lighting Holding B.V. Todos direitos reservados. A Philips Lighting reserva-se o direito de fazer alterações nas especificações e/ou descontinuar qualquer produto sem aviso prévio, e não se responsabiliza por quaisquer consequências decorrentes do uso desta publicação.

www.philips.pt