

Índice

Introducción			
·	9	Puente Hue: el poder de la iluminación inteligente ¿Cómo funciona Philips Hue? El ecosistema Hue Tres gamas para elegir	16 18
Hue White and Color Ambiance			26
Bombillas Hue	32	Lámparas exterior	66
E27 Hue White and Color Ambiance	34	Hue Outdoor StripLily Hue Sistemas de bajo voltajeLily XL Hue Sistemas de bajo voltaje	72
Lámparas interior	36	Calla Hue Sistemas de bajo voltaje	
Hue Bloom Black and White Hue Iris Black and White Hue Play Hue Go White Hue LightStrip Plus Signe Hue Sana Hue Liane Hue Ensis Hue		Discover Hue proyector Econic Hue apliques Econic Hue pedestal Impress Hue aplique Sist. de bajo voltaje Impress Hue pedestal Impress Hue pedestal Impress Hue pedestal Sist.de bajo voltaje Daylo Hue aplique Resonate Hue aplique Appear Hue aplique	82 86 90 92 94
Flourish Hue	58 60 62	Appear Inox Attract Hue aplique Nyro Hue Amarant Sistemas de bajo voltaje	100 102 104 106
Ceritara i lue	04	Cables v Extensiones Hue	108

Hue White Ambiance			110
Bombillas Hue White Ambiance	114	Devote Hue suspendida	134
E27 Hue White Ambiance	115	Wellner Hue sobremesa	
GU10 Hue White Ambiance		Wellness Hue sobremesa	
E14 Hue White Ambiance	117	Struana Hue plafónAdore Hue	
Lámparas interior	118	Pillar foco	
		Runner foco	
Being Hue plafón		Buckram foco	
Still Hue plafón Fair Hue plafón		Milliskin foco	154
Fair Hue suspendida		Aurelle	156
Cher Hue plafón			
Cher Hue suspendida			
Amaze Hue suspendida			
Hue White			158
Bombillas Hue	162	Lámparas exterior	168
E27 Hue White	163	Turaco Hue White	170
GU10 Hue White	166	Lucca Hue White	172
E14 Hue White	167	Tuar Hue White	174
		Fuzo Hue White	176
		Welcome Hue White	178
Controles inteligentes			180
Puente Hue	182	Sensor interior Hue	188
Módulo de interruptor a pared	184	Sensor exterior Hue	190
Interruptor inalámbrico V2	186	Enchufe inteligente Hue	192

¿Dónde quieres utilizar **Philips Hue**?

Baño



Salón





Salón - Dormitorio













Hue Bloom White mesa 38

Hue Iris mesa 40

Hue Go mesa 44

Hue LightStrip Plus 46

Wellner Hue mesa 136

Wellness Hue mesa 138

Salón - Dormitorio - Pasillo









Buckram foco 152

Milliskin foco empotrado 154

Pillar foco 148

Runner foco 150

Salón - Dormitorio - Cocina



Salón - Cocina




Sala de estar - Sala de juegos





Exterior







Cable extensión Hue 108 Fuente alimentación Hue 108



¿Qué es Hue?

Philips Hue es tu sistema de iluminación inalámbrico personal, diseñado para la vida real.







Combina luz LED brillante y energéticamente eficiente con tecnología intuitiva. En conjunto, la luz, el puente y los controles inteligentes cambiarán para siempre tu manera de controlar y experimentar la luz. La riqueza de la iluminación es tan mágica como la vida real cuando la enciendes.

Dos formas de usar Philips Hue

» Usando Bluetooth



Comienza en 2 sencillos pasos:



Paso 1
Instala las bombillas y enciende el interruptor.



Paso 2
Descarga la App Hue
Bluetooth y sigue las
indicaciones.









» Usando Puente Hue



Comienza en 3 sencillos pasos:




Paso 1 Instala las bombillas y enciende el interruptor.



Paso 2
Enciende el puente
Hue y conéctalo a
tu rooter Wi-Fi.



Paso 3
Descarga la App
Puente HUE y sigue
las indicaciones.



Nuevo sistema de control por **Bluetooth**

Philips Hue con Bluetooth es la forma más fácil de comenzar con la iluminación inteligente. Controla hasta 10 luces en una habitación, crea un ambiente adecuado para cada ocasión o controla las luces con la voz. Y no se preocupe, incluso si comienza con un sistema controlado por Bluetooth, siempre puede agregar un Puente Hue, activando la red Zigbee y controlar las luces de una forma más avanzada.

Bluetooth		Puente Hue
10	Nº máx de luces	50
1 habitación	Alcance	Toda la casa
*	Q Control con voz	•
•	Regulación-sin instalación	•
•	Funciona con Hue Dimmer Switch	•
•	De luz cálida a luz fría **	•
Ø	16 milliones de colores de luz ***	•
•	Programa rutinas diarias **	•
-	Accesorios inteligentes Hue	•
•	Temporizadores y horarios	
-	Control fuera de casa	•
•	Rutinas para despertarse y dormir	•
-	Sincronizar luces con música y películas ***	②
-	Luz sincronizada con tus juegos ***	•

 $^{^{\}ast}$ Con Amazon Alexa y Google Home | ** Con White ambiance y White and color ambiance | *** Con White and color ambiance



Controla con la voz

Philips Hue funciona con los principales asistentes de voz para permitirte controlar las luces con tu voz. Utiliza el servicio de voz de Alexa para encender tus luces Philips Hue antes de irte a la cama, para regularlas desde el sofá y ver una película o para ajustar las luces para leer en tu sillón favorito, todo sin mover un dedo. Constantemente se añaden nuevas funcionalidades para ofrecer la mejor experiencia de iluminación controlada por la voz.





Con la aplicación controla hasta 10 luces en una habitación y crea el ambiente perfecto para cualquier ocasión. Controla tus luces fácil y cómodamente con la aplicación Philips Hue Bluetooth.

Busca los productos Hue compatibles con Bluetooth







Gama White and Color Ambiance

Gama White Ambiance

Gama White

Puente Hue: el poder de la iluminación inteligente

El puente Hue, es el corazón del sistema Philips Hue, te brinda un control total sobre tus luces a través de la app Hue, administra todas tus luces LED y almacena tus configuraciones personalizadas.

El puente se incluye en todos los kits de inicio de Philips Hue. También puedes comprarlo por separado para crear tu propio sistema.



Hue Bridge + Hue app una combinación poderosa

- · Conecta hasta 50 luces LED
- · Controla tus luces incluso lejos de casa
- Crea tus propios ambientes
- Configura tus accesorios inteligentes





Juega con la luz

Juega con la luz y elige entre 16 millones de colores de la aplicación Hue para adaptar la luz a tu estado de ánimo. Usa tu foto favorita y revive ese momento especial con toques de luz. Guarda tus ajustes de luz favoritos y recupéralos cuando quieras.

Control inteligente

Controla tus luces desde tu teléfono inteligente o tu tableta mediante la aplicación Philips Hue o añade interruptores al sistema para activar las luces. Programa temporizadores, notificaciones, alarmas...







Sincroniza las luces con música, películas o juegos

Philips Hue Sync es una aplicación para PC o Mac que captura lo que estés viendo, escuchando o a lo que estés jugando y lo traduce en una receta de luz...



Siéntete seguro con la iluminación inteligente Hue

Con la aplicación Philips Hue, puedes controlar tus luces desde cualquier lugar. Haz que las luces se enciendan cuando llegues a casa o imita tu presencia encendiendo y apagando aleatoriamente luces cuando estás lejos.



Luz para tu bienestar

La luz afecta a nuestro estado de ánimo, al comportamiento, a la atención y a las rutinas. Mediante la aplicación, puedes ajustar la luz óptima para cada momento, activarte, concentrarte, leer o relajarte. Personaliza tus rutinas diarias.



Compatible con Apple Homekit y con los asistentes de voz de Google y Amazón

Utiliza la voz para controlar tu iluminación HUE. Ya no necesitas levantarte del sofá para cambiar el color de las luces o para encenderlas y apagarlas.

¿Cómo funciona Philips Hue?
















El ecosistema Hue

Es fácil configurar y ampliar tu sistema personal de iluminación sin cables Phillips Hue.

Descubre cómo puedes dar vida a tu hogar inteligente con distintas bombillas, lámparas, interruptores y sensores inteligentes.







El sistema

Philips Hue está basado en ZigBee LightLink, una tecnología de baja potencia, segura y fiable para controlar las luces. Continuamente se añaden nuevas características y mejoras al sistema para hacerlo aún más útil. Las actualizaciones de software y firmware pueden hacerse de manera inalámbrica y directa en las luces. El sistema Philips Hue puede integrarse fácilmente con otros sistemas basados en ZigBee para automatizar otros elementos del hogar.



El puente

El puente es el corazón del sistema Philips Hue, que conecta tu dispositivo inteligente a las luces de Philips Hue. Puedes añadir hasta 50 luces y accesorios Philips Hue a un puente. Con el enlace Wi-Fi a través del router, también conecta el sistema con el mundo exterior, para poder controlarlo desde fuera de casa.

El puente se incluye en todos los kits de inicio de Philips Hue. También puedes comprarlo por separado para crear tu propio sistema.



Bluetooth

Philips Hue con Bluetooth es la forma más fácil de comenzar con la iluminación inteligente. Establezca el ambiente de una habitación individual con una bombilla LED con capacidad Bluetooth y la aplicación Bluetooth de Hue y podrá controlar hasta 10 luces



Hue bombillas y lámparas

Las luces LED, inteligentes y energéticamente eficientes, hacen que Philips Hue cobre vida. Proporcionan luz hermosa y brillante para tus actividades diarias, momentos especiales y experiencias envolventes. También son prácticas. Se atenúan. Parpadean. Envían impulso. Hacen prácticamente cualquier cosa que tú desees. Además, están disponibles en diferentes formas, tamaños y modelos para adaptarse a tu hogar. Disfruta de Hue tanto en interior como en exterior.





Aplicaciones

HUE PUENTE APP | HUE BLUETOOTH APP para móvil

Las nuevas APP tiene un nuevo aspecto y cómodos accesos directos para que ajustes la iluminación inteligente. Descárgate la app correspondiente al sistema de control elegido (Puente Hue o Bluetooth). Las aplicaciones también incorporan escenas diseñadas una a una por nuestros expertos en iluminación.



HUE APP para ordenador

Philips Hue Sync es una aplicación para PC o Mac que captura el contenido que estés viendo, escuchando o de lo que estés jugando y lo traduce en una receta de luz inmediata para una experiencia envolvente. Sincroniza tus luces con vídeos, música y juegos.

Aplicaciones de terceros



Sync My Lights Entertainment



Lightbow Lifestyle



Hue Disco



Sleep Cycle alarm clock Healthcare and Fitness



iConnectHue C



OnSwitch Lifestyle



Thunderstorm for Hue Entertainment



storm hueTube Entertainment



Utakata moodlight Lifestyle



Yonomi Lifestyle













Controles inteligentes

Puedes controlar tu sistema Philips Hue desde cualquier dispositivo, estés donde estés. Para ajustar la luminosidad, crear temporizadores y cambiar los colores facilmente, elige la aplicación Philips Hue. Prueba una de las aplicaciones desarrolladas por terceros para Philips Hue y descubre diferentes funcionalidades.

HueLabs

HueLabs es una plataforma donde cualquier persona con un sistema de Hue puede probar prototipos y conceptos nuevos en una etapa incipiente. ¡Sus comentarios pueden realmente hacer la diferencia! En HueLabs estamos interesados en encontrar maneras de sacar más provecho a su sistema Hue, queremos saber lo que es valioso para el consumidor y la mejor manera de averiguarlo es simplemente preguntarle!



El portal My hue

Puedes controlar tu sistema Philips Hue desde cualquier dispositivo, estés donde estés. Para ajustar la luminosidad, crear temporizadores y cambiar los colores facilmente, elige la aplicación Philips Hue. Prueba una de las aplicaciones desarrolladas por terceros para Philips Hue y descubre diferentes funcionalidades

www.meethue.es

Friends of Hue

Con Friends of Hue, la iluminación de tu hogar se convierte en mucho más; eso es lo que ocurre cuando los productos y dispositivos inteligentes funcionan juntos sin problemas. Y debido a que las casas de hoy son más inteligentes, tu vida es más fácil









Works with Apple HomeKit

Utiliza el control por voz con Siri o contecta Philips Hue con otros accesorios de Apple HomeKit y controla tu hogar.



Conoce al instante cuando sucede algo con las recetas de iluminación personal, cuando recibes correos electrónicos, Me gusta, acciones u otros eventos web.



Cuida tu hogar con Nest, que automatiza tu iluminación Philips Hue y simula tu presencia cuando estás lejos.

XFINITY Home

Aumenta tu tranquilidad con una solución de hogar inteligente basada en la nube que te permite controlar tus luces Philips Hue desde una aplicación central.



Funciona con el Asistente de **Google**

Controla las luces en toda tu casa simplemente preguntando al Asistente de Google. Comienza diciendo "Ok Google" y tu asistente estará listo para ayudarte.

logitech

La vida es más divertida cuando las luces Philips Hue y el entretenimiento en el hogar funcionan como uno, dirigidos por el control remoto Logitech Harmony.



Controla tu iluminación Philips Hue desde tu teléfono inteligente con Samsung SmartThings y conecta los dispositivos conectados para trabajar en conjunto.




Haz que tu experiencia de juego sea más envolvente vinculando tus luces Philips Hue a los equipos Razer Chroma™





Tres gamas para elegir





Gama White and Color Ambiance

16 millones de colores

Combina luz LED brillante y eficiente energéticamente con tecnología intuitiva. En conjunto, la luz, el puente y los controles inteligentes cambiarán para siempre tu manera de controlar y experimentar la luz.







Gama White Ambiance

Cambia la temperatura de color de cálidas a frías (2200K-6500K)

Personaliza tus rutinas diarias y conviértelas en momentos para disfrutar. Philips Hue te despierta y te ayuda a recargar la energía, a leer, a concentrarte y a relajarte.

Gama White

Regula la intensidad de la luz. Sólo temperatura de color cálida 2700K

Controla tu iluminación inteligente desde la cama hasta el jardín. Se trata de hacerte la vida más fácil...







Control inteligente

Control desde fuera de casa





Dormir y despertar

Bienestar





Programaciones de luz

Regulación cómoda





Pinta con luz

Sincroniza con música





Crea tu ambiente

Sincroniza con videos

Enciende tu imaginación

- · Juega con la luz y elige uno de los 16 millones de colores disponibles
- · Sincroniza las bombillas Hue de Philips con las películas y la música

Intensifica tus momentos

- · De luz blanca cálida a fría y brillante
- · Llénate de energía, concéntrate, lee y relájate con luz
- · Crea tu propio amanecer y despiértate poco a poco

Disfruta de tu tranquilidad

- · Controla tus luces desde cualquier parte
- · Programa horarios de iluminación para automatizar tu hogar de manera sencilla
- · Controla las luces a tu manera

Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

- · Conecta hasta 50 bombillas Hue de Philips
- · Compatible con la tecnología HomeKit de Apple

Diviértete con tus luces

Mira, escucha o juega como nunca mientras tus efectos favoritos de vídeo, audio y juegos llenan la habitación. No tienes más que vincular tu sistema de iluminación inteligente Philips Hue a vídeos, música o juegos y transformar tu habitación en un escenario para el ocio.





Sincroniza tus luces **con videos y películas**

Siéntete como si estuvieras en el cine desde tu propio sofá. Disfruta de efectos de luz inmediatos y envolventes que se adaptan a lo que ocurra en tu pantalla. Convierte cada luz en un efecto especial durante las secuencias de acción y experimenta los efectos ambientales de una iluminación más sutil que complementa a la perfección la fotografía de cada película.



Sincroniza tus luces con juegos

Descubre una nueva dimensión de inmersión espacial llevando los entornos y los efectos de juego a tu habitación. Desde efectos de cámara lenta a la medida de los entornos de juego hasta destellos rápidos durante secuencias llenas de acción, Philips Hue te sumerge a fondo en el juego.



Asegúrate de que el bridge cuadrado y las luces white and color ambiance estén conectados y cuenten con alimentación eléctrica.



Configura una nueva área de ocio en la aplicación Philips Hue.









Utiliza la aplicación Philips Hue Sync en tu PC o Mac, o conecta con Razer.

Sincroniza tus luces con música

Crea un entorno relajado y evocador para descansar. O bien, convierte cada compás en un efecto de luz y transforma cualquier habitación en una pista de baile. Los efectos de luz son personalizables y pueden utilizarse, junto con la música, para adaptarse a cualquier estado de ánimo o situación.

Enriquece tu espacio exterior

Deleita tu imaginación y deja que Philips Hue haga que tu espacio al aire libre se vea perfecto. Puedes adaptar el ambiente a cualquier ocasión: una gran fiesta, una cena íntima o un momento de relajación en una noche de verano.





Crea el **ambiente exterior perfecto**

Transforma un jardín sin brillo en un hermoso espacio al aire libre con Philips Hue. Coloca lámparas con luz de colores, desde sobremuros para iluminación de caminos y apliques hasta focos y mucho más. Lámparas con luz blanca o luz blanca y de colores para preparar el escenario para un evento al aire libre increíble.

Relájate con **luz blanca de cálida a fría**

Alarga tus veladas con la iluminación exterior de Philips Hue. Establece el ambiente adecuado en tu patio o terraza y relájate. Desde la cálida luz blanca de un sol de verano hasta la fresca luz del día en invierno: puedes disfrutar de cualquier tono de luz blanca para adaptarla a tu estado de ánimo durante todo el año.







Luz especial para ocasiones especiales

¿Esperas a la familia o amigos? Prepara tu iluminación exterior para la ocasión. Ya sea una cena acogedora en la terraza, una barbacoa en el patio o una fiesta en el jardín, puedes agregar un toque de magia a cada reunión con Philips Hue. Crea escenas coloridas o efectos dinámicos para disfrutar estos momentos especiales.

Fácil de **instalar y extender**

Ilumina caminos, crea aspectos destacados en tus jardines o crea un ambiente único en el patio. Puedes hacerlo tú mismo, usando focos Hue o bolardos. El sistema es de bajo voltaje, seguro para el jardín y fácil de instalar. Olvídate del electricista: crea y extiende tu sistema de iluminación inteligente como quieras.





E27 Hue White and Color Ambiance





Características

- · Casquillo: E27
- · Duración: 25.000 horas
- · Consumo: 9 W
- · Equivalencia en incandescencia: 60 W
- · Voltaje de entrada: 220 V-240 V
- · Emisión de luz: 16 millones de colores
- · Todas las tonalidades de luz blanca
- Regulable solo a través de dispositivo inteligente
- · Ángulo de apertura: 160° +- 20°
- · Flujo en lúmenes: 806 lm
- · Eficacia de 80 lúmenes/W a 4000K
- · IRC >80 desde 2000K-4000K

Starter Kit

Philips HueWCA 9W A60 E27 3set sw 2 EUR **8718699696917**



PVPR **199,95** €

Incluye 3 bombillas, puente Hue y 2 mandos a distancia

Pack dual

Philips HueWCA 9W A60 E27 2P EUR **8718699673284**

PVPR **99,95** €



Pack individual

Philips HueWCA 9W A60 E27 **8718699673109**

PVPR **59,95** €





GU10 Hue White and Color Ambiance





Características

- · Casquillo: GU10
- · Duración: 15.000 horas
- · Consumo: 5,7 W
- · Emisión de luz: 16 millones de colores
- · Todas las tonalidades de luz blanca
- · Regulable solo a través de dispositivo inteligente
- · Ángulo de apertura: 36
- · Flujo en lúmenes: 350 lm (a 4000K)
- · IRC >80 desde 2000K-4000K

Starter Kit

Philips HueWCA 5.7W GU10 3set EUR 8718699629274



PVPR **169,95** €

Incluye 3 bombillas, y puente Hue

Pack dual

Philips HueWCA 5,7W GU10 2P EUR 8718699629250

PVPR **99,95** €



Pack individual

Philips HueWCA 5,7W GU10 EUR 8718699628659

PVPR **59,95** €





E14 Hue White and Color Ambiance



Características

- · Casquillo: E14
- · Duración: 25.000 horas
- · Consumo: 6,5 W
- · Equivalencia en incandescencia: 40 W
- · Flujo en lúmenes: 470 lm (a 4000K)

Pack dual

Philips Hue 6,5W B39 E14 EU 2P 8718699726331

PVPR **99,95** €




Pack individual

Philips Hue 6,5W B39 E14 EU 8718699726317

PVPR **59,95** €







Transforma el ambiente de tu hogar con solo pulsar un botón. Utiliza más de 16 millones de colores y 50.000 tonos de luz blanca fría a cálida para crear momentos especiales, crear el ambiente para una fiesta o sencillamente relajarte por la noche.

Hue **Bloom** Black and White * hue personal wireless








Define el ambiente que quieras sin esfuerzo en cualquier estancia de tu hogar, con esta lámpara compacta y original Philips Hue Bloom disponible en dos colores. Simplemente conéctala a una toma de pared y utiliza este producto bluetooth para emitir una colorida luz como lámpara independiente o añádela a tu sistema HUE.

Características

- · Vida útil de hasta 20.000 h.
- · Flujo luminoso total de la lámpara 500 lm








COL Bloom Black 8718699771126

PVPR **79,95** €













El icónico diseño de la lámpara Philips Hue Iris se ha reinventado. La lámpara Iris, disponible en blanco o negro, cuenta con cable forrado, materiales combinados, tubo interior de aluminio y un efecto de iluminación único —una estela de color con suave retroiluminación— para crear una lámpara inteligente y sofisticada.

Características

- · Vida útil de hasta 20.000 h.
- · Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 90 W
- · Flujo luminoso total de la lámpara 210 lm
- · Tecnología de la bombilla LED 24 V

- · Red eléctrica Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED: Sí
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección II: doble aislamiento



Iris blanco 8719514264465

PVPR **99,95** €



Iris negro 8719514264489

PVPR **99,95** €





Hue Play



Crea un ambiente vibrante con las barras de luces Hue Play. Elige entre 16 millones de colores para experimentar diferentes efectos de iluminación. Colócalas en el suelo, sobre el armario o móntalas en la parte posterior del televisor y llena tu pared de luz

Características

- · Flujo luminoso total : 500-600 lm (4000K)
- · Consumo: 6,6 W
- · Flujo luminoso 530 lúmenes
- · Vida útil de hasta: 20.000 h.
- · IP20 Clase II
- · 16 millones de colores
- · Todas las tonalidades de blanco
- · Solo utilización con el puente HUE
- Con un alimentador podremos conectar hasta 3 HUE PLAYS
- El alargador de 5 metros de cable
 HUE PLAY te permite realizar el montaje
 donde desees
- · Precisa del puente HUE

↑ 252 **→** 43 **⊅** 36

Hue Play Pack 1

Incluyen alimentador y accesorios para la instalación

Hue Play 1 Kit Negro **7820130P7**

Hue Play 1 Kit Blanco 7820131P7





PVPR **69.95** €

Hue Play Pack 2

Incluyen alimentador y accesorios para la instalación

Hue Play Doble Pack Negro **7820230P7**

Hue Play Doble Pack Blanco **7820231P7**





PVPR **129,95** €





Hue Play Extensiones

No incluyen alimentador

Hue Play Extensión Negro **7820330P7**

Hue Play Extensión Blanco **7820331P7**



PVPR **59,95** €

Alargador de Cable HUE PLAY 5 m **7820430P7**



PVPR **14,95** €

Hue Go White 3 @



Esta nueva versión cuenta con capacidad Bluetooth, lo que significa que se puede controlar con la aplicación gratuita Hue Bluetooth o con la voz a través de asistentes de voz. Manteniendo su diseño característico, el nuevo Philips Hue Go cuenta con una duración de la batería mejorada, lo que significa que puedes llevarla a cualquier lugar durante un período de tiempo aún más largo.

Características

- · Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- · Vida útil de hasta: 20.000 h.
- · Flujo luminoso total de la lámpara: 300 lm
- · Tecnología de la bombilla: 24 V
- Es inalámbrica, portátil y recargable, hasta 3 horas de autonomía.
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED: integrado Sí
- · Consumo 6 W
- · Flujo: 520 lúmenes
- · Potencia de la bombilla incluida: 6 W
- · Código IP: IP20
- Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad.



COL Hue Go V2 EU White **7602031P7**

PVPR **79,95** €









Hue LightStrip Plus 🕸 🐵





La nueva Hue Lightstrip Plus ahora tambien con bluetooth, crea una experiencia única para el entretenimiento. Te ofrece flexibilidad para adaptar, recortar y ampliar la aplicación que elijas.

Características

- · Vida útil de hasta: 25.000 h.
- · Red eléctrica: 50-60 Hz
- · Rango: 220 V-240 V
- · Consumo: 20 W
- · Flujo: 1600 lúmenes
- · Código IP: IP20
- · Posibilidad de reutilizar las partes que cortemos de las tiras
- · No es compatible con la versión anterior





Extensión LightStrip Plus (1m de tira + accesorios para esquinas) 8718699703448

PVPR **24,95** €









Signe Hue * ®



Decora tus paredes con luz indirecta en cualquier color o tono de blanco con la lámpara Signe de Philips Hue White and Color Ambiance. Su diseño fino combina a la perfección con cualquier interior y crea un efecto único de luz sobre tus paredes.

Características

- · Controla al instante mediante Bluetooth.
- · Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- · Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso total : 1000lm (14 W); 2500lm (32 W)
- · Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED Integrado.
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad.



Signe Hue lámpara de mesa aluminio 1x14W 24V (Producto con enchufe) 4080148P9

PVPR **169,95** €

Signe Hue lámpara de pie aluminio 1x32W 24V (Producto con enchufe) 4080248P9

PVPR **269,95** €



Sana Hue 🔻 🖲



La lámpara mural Sana de Philips Hue White and Color Ambiance tiene un diseño elegante y un efecto de luz indirecta que añaden un toque moderno a tu interior. Se usa para crear el ambiente perfecto con cualquier tono de luz blanca o de color que te guste.

Características

- · Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
- · Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 175 W
- · Flujo luminoso total de la lámpara: 1500 lm
- Color de la luz 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- · Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED integrado.
- Potencia: 20 W
- · Código IP: IP20
- Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad.



Sana Hue aplique mural negro 1x20W 24V (Producto con enchufe) 4090130P9

PVPR **169,95** €



Sana Hue aplique mural blanco 1x20W 24V (Producto con enchufe) 4090131P9

PVPR **169,95** €



Liane Hue 🔻 🔟



La lámpara mural Liane de Philips Hue White and Color Ambiance tiene un diseño elegante y un efecto de luz indirecta que añaden un toque moderno a tu interior. Se usa para crear el ambiente perfecto con cualquier tono de luz blanca o de color que te guste.

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- · Vida útil de hasta 25.000 h.
- · Flujo luminoso total de la lámpara 900 lm
- Color de la luz 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 100 V-240 V
- · LED integrado.
- · Potencia: 12 W
- · Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento.



Liane Hue aplique mural negro 1x12W 24V 4090230P9

PVPR **169,95** €

Liane Hue aplique mural blanco 1x12W 24V 4090231P9

PVPR **169,95** €



Ensis Hue 🔻 📵



El diseño fino y la iluminación ascendente y descendente de la lámpara colgante Ensis White Color Ambiance permiten obtener fácilmente una combinación perfecta de luz funcional y ambiental. Funciona como una lámpara independiente o como parte de tu sistema de iluminación inteligente con el Hue Bridge.

Características

- · Controla al instante mediante Bluetooth.
- · Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- · Vida útil de hasta 25.000 h.
- · Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 175 W
- · Flujo luminoso total de la lámpara: 6000 lm
- · Color de la luz 2200-6500K Hue White Color **Ambiance**

- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED integrado.
- · Potencia: 39 W
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección I: con toma de tierra.



Ensis Hue Lámpara suspendida blanca 2x39W 24V 4090331P9

PVPR **399,95** €

Ensis Hue Lámpara suspendida negra 2x39W 24V

4090330P9

PVPR **399,95** €



Flourish Hue * 100





Obtén una luz potente para cualquier ocasión con la lámparas Flourish, que te permiten configurar una luz cálida a fría y de color. Funcionan como una lámpara independiente o como parte de tu sistema de iluminación inteligente con el Hue Bridge.



Flourish Hue plafón blanco 1x32W 24V 4090531P9

PVPR **249,95** €

Características

- · Controla al instante mediante Bluetooth.
- · Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- · Fluio luminoso total : 1x2400 lm
- · Tonalidades: 2200-6500K
- · Vida útil de hasta: 25 000 h
- · LED integrado
- · Código IP: IP20
- · Material: Cristal

↑ 141 → 359 **↗** 359



Flourish Hue lámpara de sobremesa blanco 1x9.5W 23 (Producto con enchufe) 4090431P9

PVPR **129,95** €

Características

- · Controla al instante mediante Bluetooth.
- · Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- · Flujo luminoso total: 1x806 lm
- · Tonalidades: 2200-6500K
- · Vida útil de hasta: 25.000 h.
- · Bombilla WACA E27 incluida
- · Código IP: IP20
- Material: Cristal

↑ 175 → 261 **7** 261



Flourish Hue lámpara suspendida blanco 1x31W 24V 4090631P9

PVPR **349,95** €

Características

- · Controla al instante mediante Bluetooth.
- · Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- · Fluio luminoso total : 1x3000 lm
- Tonalidades: 2200-6500K
- · Vida útil de hasta: 25.000 h.
- LED integrado
- · Código IP: IP20
- · Material: Cristal

↑ 1800 → 401 **7** 401



Fugato Hue 🔻 🗓




Resalta tus objetos favoritos con Hue Fugato, que ofrece un precioso haz de luz en cualquier tonalidad blancos y hasta 16 millones de colores.

Características

- · Controla al instante mediante Bluetooth.
- · Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- · Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED: Sí
- · LED integrado: No
- · Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- · Número de bombillas: 1-4 según modelo
- · Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5.7 W
- · Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 6 W
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección I: con toma de tierra.







Fugato Hue negro 2L 5063230P7

PVPR **169,95** €



Fugato Hue blanco 3L 5063331P7



Fugato Hue negro 3L 5063330P7

PVPR **239,95** €



Fugato Hue blanco 1L **5063131P7**



Fugato Hue negro 1L 5063130P7



Fugato Hue blanco 4L **5063431P7**



Fugato Hue negro 4L 5063430P7

PVPR **89,95** €

PVPR **269,95** €



Argenta Hue 🔻 📵



Resalta tus objetos favoritos con Hue Argenta, que ofrece un precioso haz de luz en cualquier tonalidad blanca y más de 16 millones de colores.

Características

- · Controla al instante mediante Bluetooth.
- · Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- · Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED: Sí
- · LED integrado: No
- · Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- · Número de bombillas: 1-4 según modelo
- · Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5.7 W
- · Flujo en lúmenes: 350lm (a 4000K)
- · Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 6 W
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección I: con toma de tierra





Argenta Hue blanco 2L 5062231P7

Argenta Hue alumnio 2L **5062248P7**

PVPR **169,95** €





Argenta Hue blanco 3L 5062331P7

Argenta Hue aluminio 3L **5062348P7**

PVPR **239,95** €



Argenta Hue blanco 1L 5062131P7



Argenta Hue alumnio 1L 5062148P7

PVPR **89,95** €



Argenta Hue blanco 4L 5062431P7



Argenta Hue aluminio 4L **5062448P7**

PVPR **269,95** €





Obtén una iluminación de ambiente y funcional con una sola luminaria. Centris Hue dispone de un plafón fijo y focos cuyo ángulo se puede ajustar de forma individual. Ajusta cada luz en la luminaria con cualquiera de los millones de colores disponibles para lograr un aspecto realmente exclusivo.

Características

- · Controla al instante mediante Bluetooth.
- · Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- · Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED: Sí
- · LED integrado: Sí
- · Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- · Casquillo: GU10
- · Potencia de la bombilla incluida: 5.7 W
- · Flujo en lúmenes: 1600-3550-3050-4400lm
- · Materila: Aluminio
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección I: con toma de tierra





Centris Hue 3L-Ceiling White **5060931P7**

Centris Hue 3L-Ceiling Black **5060930P7**

↑ 128 **→** 782 **↗** 85

PVPR **399,95** €





Centris Hue 3Lcross-Ceiling White **5060831P7**

Centris Hue 3Lcross-Ceiling Black **5060830P7**

↑ 128 **→** 408 **↗** 337

PVPR **429,95** €







Centris Hue 2L-Ceiling Black **5061030P7**

↑ 128 → 408 **↗** 85

PVPR **279,95** €







Centris Hue 4L-Ceiling Black **5060730P7**

↑ 128 **→** 990 **7** 85

PVPR **449,95** €



Centura Hue 🔻 📵



Hue Centura ofrece el toque perfecto de ambiente en cualquier ocasión. Ideal para el salón y el dormitorio. Contrólalo por Bluetooth para ajustar al instante escenas de iluminación en una sala o emparéjalo con un Hue Bridge para disfrutar de toda una variedad de funciones de iluminación.

Características

- · Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- · Vida útil de hasta: 15.000 h.
- · Flujo luminoso de la bombilla incluida: 350 lm
- · Tecnología de la bombilla: LED 240 V
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED: Si
- · LED integrado: No
- · Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- · Número de bombillas: 1
- · Casquillo: GU10
- · Potencia de la bombilla incluida: 5,7 W
- · Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 6 W
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección II: doble aislamiento.







Centura Hue empotrable aluminio redonda **5045148P7**

PVPR **64,95** €







Centura Hue aluminio empotrable cuadrada **5055148P7**

PVPR **64,95** €







Haz que tus luces exteriores se adapten a la ocasión. Ya se trate de una cena íntima en el balcón, una barbacoa en el patio o una fiesta en jardín... puedes darle ese toque mágico a cualquier reunión con Philips Hue.

Crea escenas coloridas o efectos dinámicos lentos para disfrutar esos momentos especiales al máximo.

Hue Outdoor ilumina tu exterior con la luz conectada

Siéntete bienvenido en casa

Configura las luces para recibirte cuando llegues a casa. Philips Hue enciende automáticamente las luces en el jardín y en el camino de entrada cuando llega, al igual que las luces conectadas para interiores. También puedes usar las luces para dar la impresión de estar en casa, incluso cuando no estás allí. Philips Hue garantiza tranquilidad en casa y fuera.

Enriquece tus ambientes al aire libre

Libera tu imaginación y deja que Philips Hue ilumine tus espacios al aire libre. Puede elegir el ambiente más adecuado para todas las ocasiones: una fiesta con muchos invitados, una cena romántica o un momento de relajación en una noche de verano. Al ajustar el color y el nivel de luz, puede crear la atmósfera más adecuada para disfrutar cada minuto al aire libre.





Hue Outdoor Strip * ©





La tira de luz bluetooth para exteriores te permite moldearla y adaptarla como tú quieras. Colócala a lo largo de un sinuoso camino exterior o deja que suba por una pared o columna; puedes instalarla en cualquier lugar con los clips y tornillos que incluye.

Características

- Duración: 25.000 h
- · Código IP: IP67
- · Consumo 19 W
- Flujo: 850lm (2m), 1600lm (5m)
- · Red eléctrica: 24 V
- · Características adicionales: Efecto de luz difusa







Lightstrip para exteriores 2 m (alimentador incluido) 8718699709839

PVPR **109,95** €



Lightstrip para exteriores 5 m (alimentador incluido) 8718699709853











Lily Hue Sistemas de bajo voltaje



Solo tienes que conectarlo para disfrutar de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o crear cualquier ambiente que desees. La unidad básica proporciona 1 o 3 puntos de luz y todos los cables y la fuente de alimentación que necesitas para empezar.

Características

- · Vida útil de hasta: 25.000 h.
- · Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 49 W
- · Flujo luminoso total de la lámpara: 600 lm
- · Tecnología de la bombilla: LED 24 V
- · Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- · LED integrado
- · Potencia: 8 W
- · Código IP: IP65 a prueba de polvo protección frente a agua a presión.
- · Clase de protección II: doble aislamiento.
- · Dimensiones por unidad:

↑ 194 **→** 84 **⊅** 70



Lily Hue antracita kit 1 foco 1742830P7

PVPR **129,99** €



Que incluye el Kit:

Lily Hue antracita Kit 3 focos 1741430P7

PVPR **299,99** €



Lily Hue extensión 1 foco (no incluye enchufe) 1741530P7

PVPR **89,99** €



Que incluye el Kit:







Lily XL Hue Sistemas de bajo voltaje



Disfrute del estilo del foco Lily con una luz más grande y más potente, pero en una luminaria de baja tensión. Utilice el accesorio para reducir el resplandor, tanto si la utiliza con luz blanca o con uno de los 16 millones de colores.

Características

- · Vida útil de hasta: 25.000 h.
- · Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 80 W
- · Flujo luminoso total de la lámpara: 1050 lm
- · Tecnología de la bombilla LED: 24 V
- · Color de la luz: 2000-6500 Hue White Color **Ambiance**
- · Red eléctrica: 24 V
- · LED integrado
- · Potencia: 15 W
- · Código IP: IP65 a prueba de polvo protección frente a agua a presión
- · Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad


↑ 190 → 112 **7** 112



Lily XL Hue negro kit 1 foco (no incluye enchufe) 1746230P7

Que incluye el Kit:









Calla Hue Sistemas de bajo voltaje



Solo tienes que conectarlo para disfrutar de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o darle un uso más funcional para la iluminación de caminos. La unidad de ampliación Calla proporciona 1 punto de luz y puede utilizarse para ampliar tu sistema de baja tensión.

Características

- · Vida útil de hasta: 25.000 h.
- · Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 49 W
- · Flujo luminoso total de la lámpara: 600 lm
- · Tecnología de la bombilla: LED 24 V
- · Color de la luz 2200-6500K Hue White Color **Ambiance**

↑ 252 **→** 104 **↗** 104

- · Red eléctrica: 24 V
- · LED integrado
- · Potencia: 8 W
- · Código IP: IP65 a prueba de polvo protección frente a agua a presión
- · Clase de protección III: voltaje extra bajo





Calla Hue Sistemas de bajo voltaje



Solo tienes que conectarlo para disfrutar de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o darle un uso más funcional para la iluminación de caminos. La unidad de ampliación Calla proporciona 1 punto de luz y puede utilizarse para ampliar tu sistema de baja tensión.

Características

- · Vida útil de hasta: 25.000 h.
- · Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 49 W
- · Flujo luminoso total de la lámpara: 600 lm
- · Tecnología de la bombilla: LED 24 V
- · Color de la luz 2200-6500K Hue White Color **Ambiance**
- · Red eléctrica: 24 V

- · LED integrado
- · Potencia: 8 W
- · Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 8 W
- · Código IP: IP65 a prueba de polvo protección frente a agua a presión
- · Clase de protección III: voltaje extra bajo

↑ 400 **→** 104 **⊅** 104



Calla Hue base pedestal grande negro 1745130P7

PVPR **149,99** €



Que incluye el Kit:



Calla Hue extensión pedestal grande negro 1743730P7





Discover Hue proyector hue personal hue pers





Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El proyector Discover puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades que te dan una acogedora bienvenida a casa. Con millones de opciones de colores, también puedes crear cualquier ambiente. El puente Hue no está incluido..



Características

- · Vida útil de hasta: 25.000 h.
- · Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 141 W
- · Flujo luminoso total de la lámpara: 2300 lm
- · Color de la luz 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED integrado.
- · Potencia: 15 W
- · Código IP: IP44
- · Clase de protección I: con toma de tierra.

Discover Hue WACA EU 1743530P7



Econic Hue apliques





Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El aplique Econic puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia, y crear cualquier tipo de ambiente. El puente Hue no está incluido.



↑ 115 → 260 **↗** 260

Econic Hue WACA EU aplique cuadrado 1743830P7

PVPR **149,99** €

Características

- · Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 79 W
- · Flujo luminoso total de la lámpara: 1150 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED integrado.
- · Potencia: 15 W
- · Código IP: IP44
- · Clase de protección I: con toma de tierra.



↑ 301 **→** 194 **⊅** 244

Econic Hue WACA EU aplique up 1743930P7

PVPR **149,99** €



↑ 312 **→** 194 **↗** 244

Econic Hue WACA EU aplique down 1744030P7



Econic Hue pedestal



Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. La lámpara de pedestal Econic puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las ventajas, como el control y la programación a distancia, y crear cualquier tipo de ambiente. El puente Hue no está incluido.

Características

- · Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 79 W
- · Flujo luminoso total de la lámpara: 1150 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED integrado.
- · Potencia: 15 W
- · Código IP: IP44
- · Clase de protección I: con toma de tierra.





Econic Hue WACA EU pedestal 1744130P7

PVPR **139,99** €



↑ 1000 → 163 **↗** 163

Econic Hue WACA EU poste

1744230P7



Impress Hue aplique



Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El aplique Impress puede conectarse a tu puente Hue existente para que te beneficies de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia, pero también es ideal para crear ambiente. El puente Hue no está incluido.

Características

- · Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 80 W
- · Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED integrado.
- · Potencia: 8 W
- · Código IP: IP44
- · Clase de protección II: doble aislamiento.



↑ 240 **→** 120 **⊅** 141

Impress Hue WACA EU aplique 1742930P7

PVPR **119,99** €



↑ 240 **→** 190 **↗** 117

Impress Hue WACA EU aplique grande 1743030P7



Impress Hue aplique



Sistemas de bajo voltaje

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El aplique Impress puede conectarse a tu puente Hue existente para que te beneficies de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia, pero también es ideal para crear ambiente y puede utilizarse para ampliar tu sistema de baja tensión.

Características

- · Vida útil de hasta: 25.000 h.
- · Bajo voltaje 24 V
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 80 W
- Flujo luminoso total de la lámpara:
 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60 Hz
- · LED integrado.
- · Potencia: 16 W
- · Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 240 **→** 120 **⊅** 141



Impress Hue ext. WACA EU aplique 1745930P7



Impress Hue pedestal 🖲



Disfruta de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o darle un uso más funcional para la iluminación de caminos. Requiere un puente Hue.

Características

- · Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 49 W
- · Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 100 V-240 V
- · LED integrado
- · Potencia: 8 W
- · Código IP: IP44
- · Clase de protección II: doble aislamiento



↑ 400 → 100 ⊅ 100

Impress Hue WACA EU pedestal negro 1743130P7

PVPR **139,99** €



↑ 770 **→** 100 **⊅** 100

Impress Hue WACA EU poste

1743230P7

PVPR **159,95** €



Impress Hue pedestal sistemas de bajo voltaje



Disfruta de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o darle un uso más funcional para la iluminación de caminos. Con el sistema de baja tensión, ya no necesitas instalación previa. Requiere un puente HUE y el kit básico con el enchufe, puedes ampliar tu sistema hasta 5 dispositivos.

Características

- · Vida útil de hasta: 25.000 h.
- · Bajo voltaje 24 V
- · Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 80 W
- · Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- · Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color **Ambiance**
- · Red eléctrica: Rango 100 V-240 V
- · LED integrado
- · Código IP: IP44
- · Clase de protección II: doble aislamiento
- · Se pueden conectar hasta 5 dispositivos con 1 transformador.



↑ 400 **→** 100 **⊅** 100

Impress Hue WACA EU pedestal negro 2xNW 1745430P7

PVPR **164,99** €

Que incluye el Kit:







Daylo Hue aplique



Ilumina y personaliza convenientemente tu espacio al aire libre, ajusta el nivel de luz a tu necesidad del día, creando el ambiente adecuado para disfrutar plenamente de tus momentos.

Características

- · Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 82W
- Flujo luminoso total de la lámpara:
 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60Hz
- · LED integrado.
- · Potencia: 16 W
- · Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 220 **→** 75 **↗** 220



Daylo Hue aplique de pared inox

1746547P7

PVPR **119,99** €



Daylo Hue aplique de pared Negro

1746530P7



Resonate Hue aplique





Ilumina y personaliza convenientemente tu espacio al aire libre, ajusta el nivel de luz a tu necesidad del día, creando el ambiente adecuado para disfrutar plenamente de tus momentos. Espectacular efecto de luz gracias a su luz bidireccional. Baña tu pared de luz y color.

Características

- · Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 82W
- · Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- · Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60Hz
- · LED integrado.
- · Potencia: 16 W
- · Código IP: IP44
- · Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 180 **→** 100 **⊅** 120



Resonate Hue aplique de pared up/down Inox 1746447P7

PVPR **139,99** €



Resonate Hue aplique de pared Up/Down Negro 1746430P7



Appear Hue aplique



Ilumina y personaliza convenientemente tu espacio al aire libre, ajusta el nivel de luz a tu necesidad del día, creando el ambiente adecuado para disfrutar plenamente de tus momentos. Espectacular efecto de luz gracias a su luz bidireccional. Baña tu pared de luz y color.

Características

- · Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 82W
- · Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- · Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60Hz
- · LED integrado.
- · Potencia: 16 W
- · Código IP: IP44
- · Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 240 **→** 120 **↗** 85



Appear Hue aplique de pared Up/Down Negro 1746330P7



Appear Inox (in Novedad)





Ilumine y personalice convenientemente su espacio al aire libre, ajuste el nivel de luz a sus necesidades del día, creando el ambiente adecuado para disfrutar plenamente de sus momentos

- · Luz hacia arriba y hacia abajo con una fuerte identidad de diseño Hue.
- · Luz direccional que proporciona un efecto de luz fuerte y único.
- · Acabado de acero inoxidable cepillado.

Características

- · 16 milliones de colores
- · Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lumen (2x600) @ 4000K
- · Color de la luz: 2000-6500K Hue White Color Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60 Hz
- · LED integrado
- · Potencia: 16 W
- · Código IP: IP44
- · Clase: I
- · Material: acero inoxidable

↑ 240 **→** 117 **∧** 84



Appear Inox 1746347P7



Attract Hue aplique



Con su pantalla de cristal y su efecto de iluminación exclusivo que emite un arco sutil de luz colorida en la pared, el farol de pared para exteriores Attract es un toque tradicional y al mismo tiempo moderno para su porche, para el jardín o el sendero de la parte delantera de su casa. Con su pantalla de cristal y su efecto de iluminación exclusivo que emite un arco sutil de luz colorida en la pared, el farol de pared para exteriores Attract es un toque tradicional y al mismo tiempo moderno. Ideal para su porche, para el jardín o el sendero de la parte delantera de su casa.

Características

- · Vida útil de hasta: 25.000 h.
- · Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 49 W
- · Flujo luminoso total de la lámpara: 600 lm
- · Bajo voltaje 24 V
- · Color de la luz: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60 Hz
- · LED integrado
- · Potencia: 8 W
- · Código IP: IP44
- · Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 250 **→** 230 **⊅** 190



Attract Hue aplique de pared negro **1746130P7**

Nyro Hue 📵



Ilumina y personaliza convenientemente tu espacio al aire libre, ajusta el nivel de luz a tu necesidad del día, creando el ambiente adecuado para disfrutar plenamente de tus momentos.

Características

- · Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 42 W
- · Flujo luminoso total de la lámpara: 1000 lm
- Color de la luz: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60 Hz
- LED integrado
- · Potencia: 13,5 W
- Código IP: IP44
- · Clase de protección II: doble aislamiento



↑ 101 → 88 **↗** 254

Nyro Hue aplique a pared negro 1745630P7

PVPR **119,99**€



↑ 400 **→** 99 **↗** 255

Nyro Hue pedestal negro 1745530P7




Amarant Sistemas de bajo voltaje Novedad





Ilumine y personalice convenientemente su espacio al aire libre, ajuste el nivel de luz a sus necesidades del día, creando el ambiente adecuado para disfrutar plenamente de sus momentos.

- · Efecto de luz de baño de pared para resaltar superficies exteriores más grandes.
- · Trabajando con el sistema Low Volt a través del cableado para simplemente conectar más accesorios.
- · Escudo de metal para evitar el deslumbramiento.
- · Posibilidad de montaje en suelo / suelo o al revés (más alto en la superficie).
- · Resalte la belleza de su jardín o utilícelo para entretener o relajarse.
- · Juega con 16 millones de colores para sintonizar el momento y la ocasión adecuados.
- · Se adapta perfectamente a los demás productos para exteriores de la gama de colores y blanco.



PVPR **149,99** €

Que incluye el Kit:



Características

- · 16 milliones de colores
- · Flujo luminoso total de la lámpara:

1500 Lumen @ 4000K

- · Color de la luz: 2000-6500K Hue White Color Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60 Hz

- LED integrado
- · Potencia: 15 W
- · Código IP: IP65
- · Clase de protección II: doble aislamiento
- Material: Sintético/metal

↑ 68 **→** 795 **↗** 50



Aumente la iluminación de sus ambientes exteriores







El cable de alimentación de 40 W permite la configuración básica bajo voltaje



El cable de alimentación de 100 W permite la configuración a bajo voltaje más ancho



Fácil de conectar y extender mediante conexión por rosca



Conecte fácilmente múltiples cables bajos voltaje con doble conexión



Combina múltiples luces en función de la potencia del alimentador



Combina múltiples luces en función de la potencia del alimentador









Cable extensión Hue 2,5M + T-part 1748930PN

↑ 2500 **→** 13 **↗** 13

↑ 48 **→** 80 **⊅** 20

PVPR **17,95** €



PVPR **14,95** €

1742430PN



Novedad

LV T-part 1736930PN

↑ 80 **→** 48 **↗** 20

PVPR **11,49** €



Novedad

LV Cable 2,5M 1736830PN

↑ 2500 **→** 7,3 **7** 7,3

PVPR **11,49** €



Fuente alimentación 100W Hue 1748830PN

↑ 2200 **→** 40 **⊅** 70

PVPR **59,90** €



Fuente alimentación 40W Hue 1734830PN

↑ 2200 **→** 40 **↗** 70

PVPR **39,99** €





Control inteligente

Control desde fuera de casa





Dormir y despertar

Bienestar





Programaciones de luz

Regulación cómoda



Crea tu ambiente

Intensifica tus momentos

- · De luz blanca cálida a fría de 2200 a 6500k
- · Llénate de energía, concéntrate, lee y relájate con luz
- Crea tu propio amanecer y despiértate poco a poco

Disfruta de tu tranquilidad

· Controla las luces a tu manera

Control sencillo

· Control mediante mando inalámbrico Philips Hue incluido

Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

- · Conecta hasta 50 bombillas Hue de Philips
- · Conéctala a tus wearables
- Compatible con la tecnología HomeKit de Apple

¡Un ambiente para cada actividad!



Recetas de luz

Gracias a la iluminación regulable, puedes utilizar el mismo espacio para cada actividad, con la iluminación idónea para cada una de ellas. Elige una luz cálida para estimular tu creatividad o relajarte. Ilumina la estancia con una luz más fría para trabajar con eficacia y llenarte de energía.






Disfruta del momento y relájate

Deja que la luz cálida te abrace y disfruta de tu momento de evasión.



Devora tu libro favorito

Para relajarte mientras lees tu novela favorita elige una luz blanca con un toque cálido.



Mantén la concentración **mientras trabajas**

La luz ligeramente fría te mantendrá concentrado en sus tareas diarias.



Llénate de energía con la iluminación

Estimula tu metabolismo y llénate de la energía que te transmite la luz blanca fría.





E27 Hue White Ambiance



Starter Kit

Philips HueWA 8,5W A60 E27 3set sw EUR **8718699673345**



PVPR **129,95** €

Incluye 3 bombillas, puente Hue y mando a distancia

Kit con mando

Philips HueWA LRK 8,5W A60 E27 EU **8718699673208**

PVPR **34,95** €

Incluye **bombilla y mando a distancia**





Pack individual

Philips HueWA 8,5W A60 E27 EU 8718699673147

PVPR **29,95** €

Características

- · Casquillo: E27
- · Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2200 K-6500 K
- · Consumo: 8,5 W
- Equivalencia en incandescencia: 60 W
- · Flujo en lúmenes: 806 lm



Pack dual

Philips HueWA 8,5W A60 E27 2P EUR **8718699673369**

PVPR **44,95** €





GU10 Hue White Ambiance *



Características

· Casquillo: GU10

· Duración: 15.000 horas

· Temperatura del color: 2200K-6500K

· Consumo: 5 W

· Equivalencia en incandescencia: 50 W

· Flujo en lúmenes: 350 lm (4000K)

Pack dual

Philips HueWA 5W GU10 2P EUR 8718699629298

PVPR **44,95** €



Pack individual

Philips HueWA 5W GU10 EUR 8718699628673

PVPR **29,95** €





E14 Hue White Ambiance

Características

- · Casquillo: E14
- · Duración: 25.000 horas
- · Consumo: 6 W
- · Equivalencia en incandescencia: 40 W
- · Flujo en lúmenes: 470 lm (a 4000K)

Pack dual

Philips HueAmbiance 6W B39 E14 EU 2P **8718699726355**

PVPR **44,95** €



Pack individual

Philips HueAmbiance 6W B39 E14 EU **8718699726294**

PVPR **29,95** €







Estas lámparas ofrecen distintas tonalidades de luz blanca cálida a luz blanca fría.

Con la completa regulación de las luces, de brillo elevado a tenue, puedes ajustar tus luces a la tonalidad y el brillo de iluminación perfectos para tus necesidades diarias.

Being Hue plafón con mando a distancia



Disfruta de un sutil resplandor con el plafón en negro Being White ambiance de Philips Hue. Los círculos delgados de aluminio difunden la luz blanca de cálida a fría en tres direcciones. Controla al instante con el mando incluido o mediante Bluetooth. Si incorporas además un Hue Bridge podrás disfrutar de todo lo que te proporciona la iluminación inteligente.

Características

- · Vida útil de hasta 25.000 h.
- · Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 145 W
- · Flujo luminoso total de la lámpara 2400 lm
- · Color de la luz: 2200-6500K Hue White **Ambiance**
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED Integrado
- · Potencia: 32 W
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 50 **→** 350 **⊅** 350





Being Hue plafón negro 1x32W 24V 3261030P6



Being Hue plafón aluminio 1x32W 24V 3261048P6



Being Hue plafón blanco 1x32W 24V 3261031P6

PVPR **159,95** €



Still Hue plafón con mando a distancia



El diseño redondo exclusivo del plafón Still White ambiance de Philips Hue proporciona tonos de luz blanca de cálida a fría para cualquier hora del día. Controla al instante con el mando incluido o via Bluetooth. Si incorporas además un Hue Bridge podrás disfrutar de todo lo que te proporciona la iluminación inteligente.

Crea el ambiente

momento.

adecuado en cada

Características

- · Vida útil de hasta 25 000 h
- · Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 145 W
- · Flujo luminoso total de la lámpara 2400 lm
- · Color de la luz: 2200-6500K Hue White **Ambiance**
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED Integrado
- · Potencia: 32 W
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección I: con toma de tierra



Still Hue plafón negro 1x32W 24V 3261330P6



Still Hue plafón aluminio 1x32W



3261348P6



Still Hue plafón blanco 1x32W 24V 3261331P6

PVPR **159,95** €




↑ 72 → 390 **↗** 390









Fair Hue plafón con mando a distancia





El plafón Fair White ambiance de Philips Hue ofrece una luz blanca de cálida a fría y fórmulas de iluminación integradas. Controla al instante con el mando incluido o mediante Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para disfrutar de otras características de iluminación inteligente

> Crea el ambiente adecuado en cada

momento.

Características

- · Vida útil de hasta 25.000 h.
- · Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 180 W
- · Flujo luminoso total de la lámpara 3000 lm
- · Color de la luz: 2200-6500K Hue White **Ambiance**
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED Integrado
- · Potencia: 32 W
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección I: con toma de tierra




Fair Hue plafón negro 1x39W 24V 4034030P6



Fair Hue plafón blanco 1x39W 24V 4034031P6

PVPR **219,95** €














Fair Hue suspendida con mando a distancia



El colgante Fair White ambiance de Philips Hue ilumina hacia arriba y hacia abajo con una luz blanca de cálida a fría y fórmulas de iluminación integradas para las rutinas diarias. Controla al instante con el mando incluído o mediante Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para disfrutar de otras características de iluminación inteligente.

Características

- · Vida útil de hasta 25.000 h.
- · Fuente de luz equivalente a una bombilla
- · tradicional de 180 W
- \cdot Flujo luminoso total de la lámpara 3000 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- · Potencia: 39 W
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 120 a 1500 → 444 **7** 444





Fair Hue suspendida negro 1x39W 24V 4033930P6

PVPR **229,95** €



Fair Hue suspendida blanca 1x39W 24V 4033931P6



Cher Hue plafón con mando a distancia

Con el plafón Philips Hue white ambiance Cher en tu hogar puedes controlar fácilmente las rutinas de luz para cada momento del día. Utiliza el interruptor inalámbrico para establecer la luz correcta que te ayudará a relajarte, leer, concentrarte y cargarte de energía.

Características

- · Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 180 W
- · Flujo luminoso total de la lámpara 3000 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED Integrado
- Potencia: 39 W
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección I: con toma de tierra



Cher plafón negro 1x39W 24V **4096730P6**

PVPR **219,95** €





Cher Hue suspendida con mando a distancia



La luz colgante Cher White ambiance de Philips Hue ofrece una luz blanca de cálida a fría para ayudarte a leer, relajarte, concentrarte y llenarte de energía a lo largo del día. Controla al instante con el mando incluido o mediante Bluetooth, o bien añade un Hue Bridge para disfrutar de aún más características de iluminación inteligente

Características

- · Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 180 W
- · Flujo luminoso total de la lámpara 3000 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- · Potencia: 39 W
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección I: con toma de tierra

Cher Hue suspendida negro 1x39W 24V 4076130P6

↑ 291 a 1750 → 475 **↗** 475









Cher Hue suspendida blanco 1x39W 24V **4076131P6**

PVPR **229,95** €



Amaze Hue suspendida con mando a distancia





El colgante Amaze White ambiance de Philips Hue ofrece un diseño único que combina con cualquier cocina o comedor. Consigue una luz blanca natural de cálida a fría y fórmulas de iluminación integradas con Bluetooth o el mando incluido. La incorporación de un Hue Bridge te permitirá descubrir más características de iluminación inteligente.

Características

- · Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 180 W
- · Flujo luminoso total de la lámpara 3000 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED Integrado
- · Potencia: 39 W
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección I: con toma de tierra







Devote Hue suspendida 🔻



Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta de este diseño elegante y de su agradable luz en tu techo.

Características

- · Vida útil de hasta: 25.000 h.
- · Flujo luminoso de la bombilla incluida: 806 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 60 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED: Sí
- · Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- · Número de bombillas: 1
- · Casquillo: E27
- · Potencia: 9 W
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 430 a 2430 → 110 **↗** 110



Devote suspendida blanco 1x9W 230V Extensión

4300631P6

PVPR **79,95** €



Wellner Hue sobremesa



Consigue una luz blanca de cálida a fría y fórmulas de iluminación integradas con la lámpara de mesa Wellner White ambiance de Philips Hue, que añade un toque de estilo único a cualquier estancia de tu hogar. Controla al instante con el mando incluido o mediante Bluetooth, o añade un Hue Bridge para descubrir más características.

Características

- · Vida útil de hasta: 25.000 h.
- · Flujo luminoso de la bombilla incluida: 806 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 60 W
- Color de la luz: 2200-6500 K Hue White Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED: Sí

- Clase energética de la fuente de luz incluida LED bombilla de clase A+
- · Número de bombillas: 1
- · Casquillo: E27
- · Potencia: 9 W
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección II: doble aislamiento





Wellner Hue lámpara de mesa blanco 1x9W 230V 4440156P6

PVPR **99,95** €





Wellness Hue sobremesa



La luz blanca de cálida a fría de la lámpara de mesa Wellness White ambiance de Philips Hue te permite leer, relajarte, concentrarte y llenarte de energía con la luz perfecta. Controla al instante con el mando incluido o mediante Bluetooth, o bien añade un Hue Bridge para disfrutar de toda la gama de características de iluminación inteligente.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- · Flujo luminoso de la bombilla incluida: 806 lm
- · Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 60 W
- · Color de la luz: 2200-6500K Hue White **Ambiance**
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED: Sí

- · Clase energética de la fuente de luz incluida LED bombilla de clase A+
- · Número de bombillas: 1
- · Casquillo: E27
- · Potencia: 9 W
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección II: doble aislamiento









Wellness Hue lámpara de mesa blanco 1x9W 230V 4080130P6

PVPR **99,95** €







Struana Hue plafón con mando a distancia



Fabricado especialmente para el baño con una clasificación IP44, el plafón Struana White ambiance de Philips Hue proporciona la luz blanca adecuada de cálida a fría para tus rutinas diarias. Controla al instante la luminaria con el mando incluido o mediante Bluetooth o conéctate a un Hue Bridge para disfrutar de más características.

Características

- · Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 145 W
- · Flujo luminoso total de la lámpara 2400 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED Integrado
- · Potencia: 32 W
- · Código IP: IP44
- · Clase de protección I: con toma de tierra



Struana Hue plafón blanco 1x32W **3418931P6**

PVPR **169,95** €













Adore Hue con mando a distancia



La familia Adore White ambiance de Philips Hue diseñada especialmente para baño con IP44 te da la luz necesaria que necesitas en tus rutinas diarias. Controla al instante la luminaria con el mando incluido o la aplicación Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para descubrir más características de iluminación inteligente.

Características

- · Vida útil de hasta 30.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 158 W (espejo y plafón) / 180 W (aplique)
- Flujo luminoso total de la lámpara 2400 lm (espejo y plafón) / 3000 lm (aplique)
- · Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED Integrado
- · Potencia: 40 W
- · Código IP: IP44
- · Clase de protección II: doble aislamiento



↑ 60 **→** 407 **↗** 407

Adore Hue plafón cromo 40W a 24V **3418411P6**

PVPR **199,95** €



↑ 51 → 560 **↗** 560

Adore Hue Espejo blanco 40W a 24V 3418631P6

PVPR **249,95** €



↑ 64 **→** 595 **↗** 138

Adore Hue aplique de pared 40W a 24V **3417711P6**

PVPR **169,95** €



Adore Hue con mando a distancia



La familia Adore White ambiance de Philips Hue diseñada especialmente para baño con IP44 te da la luz necesaria que necesitas en tus rutinas diarias. Controla al instante la luminaria con el mando incluido o la aplicación Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para descubrir más características de iluminación inteligente.







Adore Hue WA foco empotrado. Pack 3 **3417611P6**

PVPR **159,95** €



Adore Hue Luz Espejo grande **3418231P6**

PVPR **199,95** €



Adore Hue Luz Espejo pequeña **3418331P6**

PVPR **149,95** €



Adore Hue WA foco empotrado. **3417511P9**

PVPR **49,95** €

Características

- · Vida útil de hasta 20.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional: 112 W
- · Flujo luminoso: 1750 lm (grande) y 1050 lm (pequeño)
- · Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- · Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- · Potencia: 20 W
- · Código IP: IP44
- · Clase de protección II: doble aislamiento

Características

- · Vida útil de hasta 15.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional: 50 W
- · Flujo luminoso: 350 lm por foco
- Color de la luz: 2200-6500 K Hue White Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED: Sí
- · Casquillo GU10
- · Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- · Potencia: 5 W
- · Código IP: IP44
- · Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 93,5 **→** 93,5 **∧** 92,7



Adore Hue con mando a distancia



La familia Adore White ambiance de Philips Hue diseñada especialmente para baño con IP44 te da la luz necesaria que necesitas en tus rutinas diarias. Controla al instante la luminaria con el mando incluido o la aplicación Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para descubrir más características de iluminación inteligente.

Características

- · Vida útil de hasta 15.000 h.
- · Flujo luminoso de la bombilla incluida 250 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 25 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED: Sí
- · Clase energética de la fuente de luz incluida A

- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases A+ a E
- · Casquillo: GU10
- · Potencia de la bombilla incluida 5,5 W
- · Potencia máxima de la bombilla de repuesto 5,5 W
- · Código IP: IP44
- · Clase de protección II: doble aislamiento



↑ 64 **→** 595 **↗** 138

Adore Hue Foco 1L blanco 3417831P6

PVPR **79,95** €



↑ 90 → 366 7 120

Adore Hue Foco 2L blanco 3417931P6

PVPR **129,95** €



↑ 91 → 626 **7** 121

Adore Hue Foco 3L blanco 3418031P6

PVPR **179,95** €



↑ 120 → 275 **↗** 250

Adore Hue Foco 3L redondo blanco 3418131P6

PVPR **179,95** €



Pillar foco con mando a distancia




Con la familia de focos Pillar White ambiance de Philips Hue consegues una luz blanca de cálida a fría en cualquier estancia de tu hogar. Controla al instante con el mando incluido o mediante Bluetooth, o bien disfruta de toda la gama de características de iluminación inteligente con un Philips Hue Bridge.

Características

- · Vida útil de hasta: 15 000 h
- · Flujo luminoso de la bombilla incluida: 250 lm
- · Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 25 W
- · Color de la luz: 2200-6500K Hue White **Ambiance**
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED: Sí
- · Clase energética de la fuente de luz incluida: A

- · La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A+ a E
- · Número de bombillas: 1-2 según modelo
- Casquillo: GU10
- · Potencia de la bombilla incluida: 5.5 W
- · Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5,5 W
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección II: doble aislamiento









↑ 120 → 103 **7** 103

Versión con mando

Pillar Hue Foco 1L negro 1x5.5W 230V 5633030P6

PVPR **84,95** €

Versión sin mando*

Pillar Hue ext. Foco 1L negro 1x5.5W 230V 5633030P9

PVPR **64.95** €

↑ 120 → 103 **↗** 103

Versión con mando

Pillar Hue Foco 1L blanco 1x5 5W 230V 5633031P6

PVPR **84,95** €

Versión sin mando*

Pillar Hue ext. Foco 1L blanco 1x5 5W 230V 5633031P9

PVPR **64,95** €

* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación. El mando controla hasta 10 puntos de luz.

Crea el ambiente adecuado en cada momento.





↑ 120 **→** 193 **⊅** 103

Pillar Hue Foco negro 2L 2×5,5W 230V **5633230P6**

PVPR **149,95** €



↑ 120 **→** 193 **⊅** 103

Pillar Hue Foco blanco 2L 2x5,5W 230V **5633231P6**

PVPR **149,95** €

Runner foco con mando a distancia



Con el foco Runner Philips Hue de luz blanca ambiental en tu sistema Philips Hue podrás disfrutar de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Conectalo al puente y descubre todo el potencial del sistema Philips Hue.

Características

- Vida útil de hasta 15.000 h.
- · Flujo luminoso de la bombilla incluida: 250 lm
- · Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 25 W
- · Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED: Sí
- · Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- · La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- · Número de bombillas: 1-3 según modelo
- · Casquillo: GU10
- · Potencia de la bombilla incluida: 5.5 W
- · Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5,5 W
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección I: con toma de tierra





↑ 107 → 110 **⊅** 90

Versión con mando Runner Hue foco blanco 1L 5309031P6

Versión con mando Runner Hue foco negro 1L 5309030P6

PVPR **84,95** €

Versión sin mando* 5309031P9

Versión sin mando* 5309030P9

PVPR **64.95** €



↑ 109 → 305 **7** 90

Runner Hue foco blanco 2L2x5,5W 5309231P6

Runner Hue foco blanco 2L2x5,5W 5309230P6

PVPR **149.95** €



↑ 107 **→** 480 **↗** 90

Runner Hue foco blanco 3L 3x5.5W 5309331P6



Runner Hue foco negro 3L3x5,5W 5309330P6

PVPR **199,95** €

^{*} La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación. El mando controla hasta 10 puntos de luz.



Buckram foco con mando a distancia



Incorporan un mando inalámbrico y una bombilla LED GU10 de luz blanca ambiental que te ayuda a leer, relajarte, concentrarte y llenarte de energía. Disfruta de una luz blanca natural que se ajusta a tu rutina.

Características

- · Vida útil de hasta 15.000 h.
- · Flujo luminoso de la bombilla incluida: 250 lm
- · Fuente de luz equivalente a una bombilla
- · tradicional de: 25 W
- · Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED: Sí
- · Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- · Número de bombillas: 1-4 según modelo
- Casquillo: GU10
- · Potencia de la bombilla incluida: 5,5 W
- · Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5,5 W
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección I: con toma de tierra



↑ 103 → 102 **7** 102

Versión con mando Buckram Hue foco blanco 1L 5047131P6

Versión con mando Buckram Hue foco negro 1L 5047130P6

PVPR **74,95** €

Versión sin mando* 5047131P9 Versión sin mando* 5047130P9

PVPR **54,95** €





↑ 103 **→** 252 **↗** 82

Buckram Hue foco blanco 2L 2x5,5W **5047231P6** Buckram Hue foco negro 2L 2x5,5W 5047230P6

PVPR **129,95** €





↑ 103 **→** 448 **⊅** 82

Buckram Hue foco blanco 3L 3x5,5W 5047331P6 Buckram Hue foco negro 3L 3x5,5W **5047330P6**

PVPR **169,95** €





↑ 103 **→** 448 **∧** 82

Buckram Hue foco blanco 4L 4x5,5W 5047431P6 Buckram Hue foco negro 4L 4x5,5W 5047430P6

PVPR **199,95** €

^{*} La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación. El mando controla hasta 10 puntos de luz.



Milliskin foco * 10

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Se trata de un foco de alta calidad diseñado para durar con detalles cuidados.

Características

- · Vida útil de hasta: 15.000 h.
- · Flujo luminoso de la bombilla incluida: 250 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 25 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED: Sí
- · Clase energética de la fuente de luz incluida: A

- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A+ a E
- · Número de bombillas: 1
- · Casquillo: GU10
- · Potencia de la bombilla incluida: 5,5 W
- · Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 6,5 W
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección II: doble aislamiento



Milliskin Hue foco blanco empotrado 1 x 5,5 W 5041131P9



Milliskin Hue foco aluminio empotrado 1 x 5,5 W 5041148P9

↑ 100 **→** 90 **⊅** 90

PVPR **39,95** €



Milliskin Hue foco cuadrado blanco empotrado 1 x 5,5 W **5042131P9**



Milliskin Hue foco cuadrado aluminio empotrado 1 x 5,5 W 5042148P9

↑ 100 **→** 90 **⊅** 90

PVPR **39,95** €



Aurelle con mando a distancia



Los paneles Aurelle White ambiance de Philips Hue te permite disfrutar de una luz blanca de cálida a fría con fórmulas de iluminación integradas. Controla al instante con el mando incluido o a través de la aplicación Hue Bluetooth. Añade un Philips Hue Bridge para disfrutar de toda la gama de características de iluminación inteligente.

Características

- · Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: de 2200 lm y 4200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- · Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED Integrado
- · Código IP: IP20
- · Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 46 **→** 600 **⊅** 600

Aurelle Hue panel blanco 1x55W, 1x4200 lm **3216231P6**

PVPR **199,95** €

↑ 46 **→** 300 **⊅** 300

Aurelle Hue panel blanco 1x28W, 1x2200 lm **3216131P6**

PVPR **134,95** €





↑ 46 → 1200 **7** 600

Aurelle Hue panel blanco 1x55W, 1x4200 lm **3216331P6**


PVPR **199,95** €

↑ 47 **→** 395 **⊅** 395

Aurelle Hue panel blanco 1x28W, 1x2200 lm 3216431P6

PVPR **149,95** €













Control inteligente

Control desde fuera de casa



Programacione de luz

Disfruta de tu tranquilidad

- · Controla tus luces desde cualquier parte
- · Programa horarios de iluminación para automatizar tu hogar de manera sencilla
- · Atenuación inalámbrica suave garantizada
- · Controla las luces a tu manera

Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

- Conecta hasta 50 bombillas o lámparas Hue de Philips
- Compatible con la tecnología HomeKit de Apple

Siéntete seguro con Philips Hue

Las luces inteligentes Hue, hacen que parezca que estás en casa, lo que ayuda a disuadir a los invitados no deseados mientras estás fuera.



Luces tan inteligentes que te dan **la bienvenida** a casa

Se acabó volver a casa en la oscuridad. Configura las luces para que se enciendan automáticamente cuando te acerques a casa (y se apaguen cuando salgas) en la aplicación Philips Hue, con la opción Rutinas. También puedes usar el nuevo sensor de exterior para darte la bienvenida a casa cuando detecte tu movimiento.



Disuade a los invitados **no deseados**

Las luces Philips Hue están diseñadas para la seguridad de tu familia. El sensor exterior detecta el movimiento y enciende automáticamente las luces, exponiendo a los invitados no deseados y asegurando que te sientes seguro en tu entorno. También puedes configurar tus luces para imitar tu presencia mientras estás fuera.







Establece temporizadores a tu gusto

Disfruta de noches más largas fuera, haz que tus luces Philips Hue se enciendan automáticamente al establecer horarios o usar la rutina de puesta de sol/amanecer. También puedes apagar o atenuar las luces de esta manera. Nunca tendrás que preocuparte de si has dejado alguna luz encendida.





Características

· Casquillo: E27

· Duración: 25.000 horas

· Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)

· Consumo: 9 W

· Equivalencia en incandescencia: 60 W

· Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad

· IRC >80

· Fluio en lúmenes: 806 lm

Starter Kit

Philips HueW 9W A60 E27 2set FU 8718696785218





Incluye 2 bombillas. y puente Hue

PVPR **79,95** €

Kit con mando

Philips Hue DIM kit 9W A60 F27 FUR



PVPR **24,95** €

Starter Kit

Philips HueW 9W A60 E27 3set sw EUR 8718696785232





Características

· Casquillo: E27

· Duración: 25.000 horas

· Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)

· Consumo: 15,5 W

· Equivalencia en incandescencia: 100 W

· Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad

· Flujo en lúmenes: 1600 lm

Pack individual 100W

Philips HueW 1600lm A67 E27 1P **8718699747992**

PVPR **24,95** €



Pack individual 60W

Philips HueW 9W A60 E27 EUR **8718696785317**



Pack dual 60W

Philips Huewhite 9W A60 E27 EU 2P **8718696785270**

PVPR **29,95** €



· Casquillo: E27

· Duración: 25.000 horas

· Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)

· Consumo: 9 W

· Equivalencia en incandescencia: 60 W

· Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad

· IRC >80

· Flujo en lúmenes: 806 lm





Características

- · Casquillo: E27
- · Duración: 15.000 horas
- · Temperatura del color: 2100K (blanco cálido)
- · Consumo: 7 W
- · Equivalencia en incandescencia: 40 W
- · Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- · IRC >80
- · Flujo en lúmenes: 550 lm

Pack individual ST64

Philips HueW 7W Fil ST64 E27 EU **8718699688868**

PVPR **24**,95 €



Pack individual A60

Philips HueW 7W Fil A60 E27 EU 8718699688820

PVPR **19,95** €



Pack individual G93

Philips HueW 7W Fil G93 E27 EU **8718699688882**

PVPR **29,95** €





Pack individual G125

Novedad

Philips HueW 7W Fil G125 EUR E27 8719514279131

PVPR **39,95** €



Pack individual ST72

Novedad

Philips HueW 7W Fil ST72 EUR E27 **8719514279179**

PVPR **35,95** €



GU10 Hue White *

Características

· Casquillo: GU10

· Duración: 15.000 horas

· Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)

· Consumo: 6 W

· Equivalencia en incandescencia: 57 W

· Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad

· IRC >80

· Flujo en lúmenes: 350 lm

Pack dual

Philips HueW 6W GU10 2P EU **8718699629311**

PVPR **34,95** €



Pack individual

Philips HueW 6W GU10 EU **8718699628697**

PVPR **19,95** €





E14 Hue White *

Características

- · Casquillo: E14
- · Duración: 25.000 horas
- · Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)
- · Consumo: 5,5 W
- · Equivalencia en incandescencia: 40 W
- · Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- · IRC >80
- · Flujo en lúmenes: 470 lm

Pack individual

Novedad

Philips HueW 5.5W Luster E14 EU 1p **8719514266896**

PVPR **19,95** €



Pack dual

Philips HueW 5.5W B39 E14 EU 2P **8718699671273**

PVPR **29,95** €



Pack individual

Philips HueW 5.5W B39 E14 EU **8718699671211**

PVPR **19,95** €



PVPR **29,95** €







Tus luces pueden encenderse cuando llegues a casa. Philips Hue se enciende automáticamente en tu jardín y en la entrada cuando llegas, al igual que tus luces interiores inteligentes. ¿Olvidaste apagar las luces al salir? Hue se encargará de ello. Y cuando estés fuera, usa tus luces para hacer que otros piensen que todavía estás en casa.

Philips Hue te brinda tranquilidad tanto dentro como fuera de casa.

Turaco Hue White

Puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potente luz. El puente Hue no está incluido.

Características

- · Vida útil de hasta: 25.000 h.
- · Flujo luminoso total de la lámpara: 806 lm
- · Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED: Sí
- · Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- · Número de bombillas: 1
- · Casquillo: E27
- · Potencia: 9 W
- · Código IP: IP44
- · Clase de protección II: doble aislamiento.

Turaco pedestal

Turaco pedestal antracita 1x9W 230V 1647393P0

↑ 420 **→** 121 **↗** 121

PVPR **99,99** €



Turaco aplique

Turaco aplique antracita 1x9W

1647293P0

↑ 212 **→** 118 **↗** 101

PVPR **69,99** €



Turaco poste

Turaco poste antracita 1x9W 230V 1647493P0

↑ 802 **→** 121 **↗** 121

PVPR **129,99** €







Lucca Hue White

Puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potente luz. El puente Hue no está incluido.

Características

- · Vida útil de hasta: 25.000 h.
- · Flujo luminoso total de la lámpara: 806 lm
- · Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED: Sí
- · Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- · Número de bombillas: 1
- · Casquillo: E27
- · Potencia: 9 W
- · Código IP: IP44
- · Clase de protección II: doble aislamiento.

Lucca pedestal

Lucca pedestal antracita 1x9W 230V 1740293P0

↑ 400 **→** 142 **↗** 142

PVPR **99,99** €



Lucca aplique

Lucca aplique antracita 1x9W 230V

1740193P0

↑ 115 **→** 215 **↗** 170

PVPR **69,99** €



Lucca poste

Lucca poste antracita 1x9W 230V 1740393P0

↑ 770 **→** 142 **↗** 142

PVPR **129,99** €





Tuar Hue White

Puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potente luz. El puente Hue no está incluido.

Características

- · Vida útil de hasta: 25.000 h.
- · Fluio luminoso total de la lámpara: 806 lm
- · Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED: Sí
- · Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- La lámpara es compatible con bombillas de las siguientes clases: A++ a E
- · Número de bombillas: 1
- · Casquillo: E27
- · Potencia: 9 W
- · Código IP: IP44
- · Clase de protección II: doble aislamiento.

Tuar pedestal

Tuar pedestal aluminio 1x9W 230V 1740547P0

↑ 400 **→** 142 **↗** 142

PVPR **99,99** €



Tuar aplique

Tuar aplique aluminio 1x9W 230V 1740447P0

↑ 115 **→** 215 **↗** 170

PVPR **69,99** €



Tuar poste

Tuar poste aluminio 1x9W 230V 1740647P0

↑ 770 → 142 **↗** 142

PVPR **129,99** €





Fuzo Hue White

Puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potente luz. El puente Hue no está incluido.

Características

- · Vida útil de hasta: 25.000 h.
- · Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- · Fuente de luz equivalente a una bombilla
- · tradicional de: 80 W
- · Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED: Sí
- · LED integrado
- · Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- · Código IP: IP44
- · Clase de protección II: doble aislamiento.

Fuzo aplique

Fuzo aplique negro 1x15W 1744430P7

↑ 130 → 130 **↗** 127

PVPR **84,99** €





Fuzo aplique negro 1x15W 1744530P7

↑ 140 **→** 130 **↗** 127

PVPR **84,99** €



Fuzo pedestal negro 1x15W 1744730P7

↑ 400 **→** 100 **⊅** 100

PVPR **119,99** €



Fuzo aplique negro 1x15W 1744630P7

↑ 211 **→** 166 **↗** 75

PVPR **89,99** €



Fuzo poste

Fuzo poste negro 1x15W 230V 1744830P7

↑ 770 **→** 100 **⊅** 100

PVPR **139,99** €



Welcome Hue White

El proyector Welcome puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potente luz. El puente Hue no está incluido.

Características

- · Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 141 W
- · Flujo luminoso total de la lámpara: 2300 lm
- · Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
- · Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- · LED: Sí
- · LED integrado
- · Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- · Potencia: 15 W
- · Código IP: IP44
- · Clase de protección I: con toma de tierra.



Welcome Hue White EU- Proyector 1743630P7

↑ 153 **→** 220 **↗** 160

PVPR **139,99** €







Puedes controlar tu sistema Philips Hue desde cualquier dispositivo, estés donde estés. Para ajustar la luminosidad, crear temporizadores y cambiar los colores facilmente, elige la aplicación Philips Hue.

También puedes probar los interruptores Friends of Hue que comercializan fabricantes europeos de controles como Feller, Niko y Vimar, con ellos podrás controlar tu iluminación HUE.

Puente Hue El corazón de tu sistema Hue

El Hue Bridge, el cerebro del sistema de iluminación inteligente Philips Hue, te permite conectar y controlar hasta 50 luces y 10 accesorios. Basta enchufarlo y utilizar la app Hue para configurar rutinas, temporizadores, escenas de luz personalizadas, etc.

Empieza con el puente Hue de Philips y **crea como quieras tu propio y exclusivo sistema Hue**

- Integra Hue en tu casa con las bombillas que desees
- · Amplíala con accesorios Hue de Philips
- · Número máximo de accesorios: 10
- · Número máximo de bombillas y lámparas: 50

Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

Lleva incorporado homekit Apple. HomeKit servirá de hub para nuestras casas inteligentes, podremos configurar los sistemas conectados y controlarlos a través de Siri logrando además que varios dispositivos trabajen juntos incluso aunque sean de diferentes fabricantes. Esto significa que podrás utilizar tu voz para dar una sola orden y que, por ejemplo, se apaguen todas las luces.



↑ 26 **→** 90,9 **↗** 90,6

Philips HUE Bridge EU 8718696511800

PVPR **59,95** €





Módulo de interruptor a pared



Instalado detrás de los interruptores de luz, el módulo de interruptor de pared Philips Hue te permite usar los interruptores actuales con las luces inteligentes Philips Hue. Las luces siempre permanecen encendidas y accesibles, e incluso puedes usar el interruptor para configurar múltiples escenas en una luz individual o en una habitación o zona.

↑ 43,3 **→** 38 **⊅** 10,2

Disponible a partir de mayo 2021




Philips Hue wall switch module 8719514318045

PVPR **39,95** €



Philips Hue wall switch module 2 8719514318021

PVPR **69,95** €







Interruptor inalámbrico V2 Novedad





Controla y regula las luces con un interruptor regulador Hue. Este interruptor inteligente, que funciona como interruptor de pared y como mando a distancia, se fija fácilmente a la pared con el adhesivo incluido y se puede soltar de su base magnética para utilizarlo como mando a distancia.

Control total sin necesidad de otro dispositivo

Conecta el mando Hue DIM Switch a tu puente Hue de Philips, configúralo a través de la aplicación y controla tu entorno lumínico favorito.

- Pilas incluidas: 1x CR2450
- · Duración mínima de la pila: 3 años
- · Se pueden controlar hasta un máximo de 10 puntos de luz por mando
- · Alcance en interiores hasta 12 metros



Interruptor

↑ 92 **→** 35

Placa

↑ 125 **→** 80

Philips Hue DIM Switch EU 8719514274617

PVPR **19,95** €







Sensor interior Hue

Activa las luces inteligentes con movimiento mediante el detector de movimiento Hue. El sensor alimentado con pilas se puede colocar en cualquier lugar de la casa con una instalación sin complicaciones.

Ahorra energía, luz solamente cuando la necesitas

- · Fácil de configurar a través de la aplicación Philips Hue
- · Colócalo en cualquier parte
- · Sensor de luz diurna integrado para ahorrar energía
- · Enciende y apaga automáticamente tus luces Hue
- Enciende tus luces Hue en cuanto detecta movimiento
- · Enciende automáticamente una suave luz nocturna
- Captura movimientos dentro de 100 grados de apertura y hasta 5 metros
- Pilas incluidas



↑ 92 **→** 35 **↗** 11

Philips Hue Motion Sensor EU 8718696743171

PVPR **39,95** €







Sensor exterior Hue

Controla tus luces automáticamente añadiendo el sensor Philips Hue a tu sistema. Puedes colocar el sensor en cualquier lugar porque funciona con pilas y es totalmente inalámbrico. Solo tienes que pasar por delante para activar las luces. La configuración del sensor y el ajuste de la sensibilidad de luz diurna y movimiento se realiza a través de la app Philips Hue.



Ahorra energía, luz solamente cuando la necesitas

- · Fácil de configurar a través de la aplicación Philips Hue
- · Colócalo en cualquier parte
- \cdot Sensor de luz diurna integrado para ahorrar energía
- \cdot Enciende y apaga automáticamente tus luces Hue
- · Enciende tus luces Hue en cuanto detecta movimiento
- · Enciende automáticamente una suave luz nocturna
- $\cdot\,$ Captura movimientos dentro de 100 grados de apertura y hasta 5 metros
- Pilas incluidas







Enchufe inteligente Hue

Este pequeño y sencillo accesorio permite convertir cualquier lámpara, incluso las que no admiten bombillas Hue, en una lámpara inteligente que puedes controlar mediante la aplicación Hue o la voz. Utiliza Bluetooth para controlar la luz al instante o conecta con el Hue Bridge para poder usar más funcionalidades.

Convierte cualquier lámpara, en una lámpara inteligente

- · Añade cualquier luz a tu sistema Hue
- · Control al instante mediante Bluetooth
- · Control con aplicación o voz
- · Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
- · Temperatura de funcionamiento: 0 °C 35 °C
- Garantía 2 años
- · IP20



↑ 84 **→** 51 **7** 51

Enchufe inteligente (Toma tipo F) 8718699689285

PVPR **29,95** €







