

**PHILIPS**

Tiras LED

Los verdaderos profesionales eligen  
**tiras compactas para  
un gran rendimiento**

Las nuevas tiras LED de Philips: más  
rendimiento y flexibilidad para una  
iluminación sencillamente excelente.

Nueva y  
lista para  
brillar

**REAL  
PROs**  
**REAL  
QUALITY**



## La nueva referencia en tiras LED

Las tiras LED adecuadas, pueden transformar cualquier entorno dándole un aspecto moderno y un toque sofisticado. Las nuevas tiras LED de Philips te ofrecen una amplia variedad de iluminación de alta calidad que se adapta a distintas aplicaciones y presupuestos. Por tanto, tanto si se trata de la tira CorePro LEDstrip para una excelente relación calidad-precio o de la tira MASTER LEDstrip con una calidad de iluminación superior, dispones de la calidad, la fiabilidad y la facilidad de instalación que siempre esperas de Philips.

Una amplia cartera de componentes electrónicos y accesorios a juego te brinda la flexibilidad necesaria para satisfacer todas las demandas del cliente y requisitos de aplicación. Incluida la posibilidad de integrar las tiras LED en un sistema de iluminación inteligente como Interact: basta con añadir el conector RF Interact Ready y un transformador LED DALI.

### Componentes del sistema



#### Tiras LED

- Temperaturas de color de 2700 a 6500 K
- Flujo luminoso de 270 a 2500 lm/m
- Capacidad conectada: utiliza el kit Interact Ready\* para integrarlo en un sistema de iluminación inteligente



#### Accesorios

- Distintos conectores disponibles (esquina, cinta a cinta, cinta a cable)
- Clips de montaje



#### Transformadores LED de voltaje constante

- DALI regulable
- ON/OFF
- Voltaje de salida estable
- Rango de temperatura ambiente amplio
- Protección frente a exceso de potencia

## ¡Convierte tu tira LED en inteligente!

Las tiras de luz Philips MASTER y CorePro LEDstrip también se pueden utilizar con el sistema inteligente Interact para conseguir una personalización y optimización aún mayores de la instalación de iluminación. El kit de tira LED Interact Ready\* consta de:



\*Consta de conector RF Interact Ready, transformador LED DALI y tira LED. Todos los productos están disponibles como unidades de venta comerciales independientes

## Rendimiento en la familia

Las tiras LED no solo deben adaptarse a su entorno, sino también a los presupuestos y planes. Por esta razón, las tiras LED de Philips están disponibles en dos familias: MASTER y CorePro. Cada una de ellas ofrece una iluminación excepcional con eficiencia energética y facilidad de instalación, a la vez que brinda a cada lugar su toque propio y único.

### MASTER LEDstrip

Valor y características:



¿Necesitas una iluminación excepcional que ofrezca diversas opciones de brillo y color y un rendimiento más sostenible e inteligente? Entonces, haz que la familia MASTER forme parte de tu solución perfecta.

- Calidad de luz superior (CRI 90, SDCM  $\leq 3$ )
- Cinco flujos luminosos distintos (500 - 2500 lm/m a 4000 K) y cuatro temperaturas de color (2700 - 6500 K) para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones distintas
- Capacidad conectada: utiliza el kit Interact Ready para incluirla en un sistema de iluminación inteligente
- Fácil instalación
- Planificación sin complicaciones gracias a la longitud flexible de 5 m y al tamaño de corte de solo 5 cm
- Extremadamente duradera: 60 000 horas de vida útil y 5 años de garantía\*
- Índice IP20

### CorePro LEDstrip

Valor y características:



¿Buscas tiras LED fiables, con una buena relación calidad-precio, que sean finas y luminosas y que estén preparadas para satisfacer las demandas de iluminación del día a día, ahorrando más? ¡Te damos la bienvenida a la familia CorePro!

- Muy buena calidad de luz (CRI 80, SDCM  $\leq 5$ )
- Cuatro flujos luminosos distintos (300 - 1,600 lm/m a 4000 K) y cuatro temperaturas de color (2700 - 6500 K) para una mayor variedad de aplicaciones
- Capacidad conectada: utiliza el kit Interact Ready para incluirla en un sistema de iluminación inteligente
- Fácil instalación
- Planificación sin complicaciones gracias a la longitud flexible de 5 m y al tamaño de corte de 10 cm
- Duradera: 35 000 horas de vida útil y 3 años de garantía\*
- Índice IP20



\*Si desea conocer las condiciones de la garantía, visite [www.lighting.philips.com/main/support/support/warranty](http://www.lighting.philips.com/main/support/support/warranty)



## Sobresaliente en todas las aplicaciones

Ya sean espacios comerciales, de hostelería o de oficinas, las tiras LED de Philips permiten que cada lugar brille con la luz que merece. Distintas temperaturas de color y hasta cinco flujos luminosos te brindan las herramientas que necesitas para crear el ambiente adecuado para cada ocasión: desde dar un toque de energía a la oficina hasta la iluminación de ambiente de restaurantes, pasando por experiencias comerciales lujosas y estancias relajantes en hoteles. Adecuadas para todos los momentos, en los que la gente debe sentirse cómoda y bienvenida.

### Comercios



### Hostelería



### Oficinas



#### Iluminación general


Disfruta de una luz brillante y acogedora que se adapta a cualquier ambiente y, al mismo tiempo, proporciona la eficiencia energética necesaria en lugares donde la iluminación está encendida la mayor parte del día. Tanto las tiras Philips CorePro LEDstrip como MASTER LEDstrip ofrecen flujos luminosos de 1000 a 2000 lm/m que son ideales para iluminación general.

#### Iluminación ambiental

Crea la iluminación de acento adecuada con matices sutiles: las tiras LED de Philips están disponibles en flujos luminosos de 300 a 700 lm/m y cuatro colores de luz blanca. Un transformador regulable te permite crear escenas aún más especiales.

#### Iluminación de foseados

Consigue una iluminación indirecta y acogedora que ponga el acento a todas las zonas en las que se desee un ambiente íntimo y privado. Hay disponibles flujos luminosos de 500 a 1000 lm/m en ambas gamas.



# Fácil instalación desde el principio hasta el fantástico acabado





Tanto Philips MASTER como CorePro LEDstrips ofrecen una instalación sencilla y flexible lista para usar de inmediato con una larga vida útil de ahorro de energía, fiabilidad y durabilidad.

- Manejo y cableado sencillos
- Precableado
- Cinta autoadhesiva para un montaje sencillo en la mayoría de las superficies lisas
- Es fácil seleccionar el transformador LED y el regulador correctos con una regla sencilla: la carga de tira LED no debe superar el 90 % de la potencia nominal máxima del transformador.

Consulta las instrucciones de instalación independientes para obtener información más detallada



## Dimensiones



**Atención:** al usar conectores, ten en cuenta la limitación de la longitud máxima de la cinta. No excedas nunca de 2 A o 48 W para una conexión en serie. Puedes encontrar información detallada en el manual de instalación.

# Información de pedido

## MASTER LEDstrip

60 000 h 

Tipo de producto	LED/m	Flujo luminoso	Potencia/1 m	Potencia/2 m	Potencia/3 m	Potencia/4 m	Potencia/5 m	m/rollo	Código EOC
		lm/m	W	W	W	W	W		
MAS LEDstrip 4,3W 927 475 LM/M 5 M		475						5	34432700
MAS LEDstrip 4,3W 930 475 LM/M 5 M			4.3	8.5	13	17	19	5	34434100
MAS LEDstrip 4,3W 940 500 LM/M 5 M		500						5	34436500
MAS LEDstrip 4,3W 965 500 LM/M 5 M								5	34438900
MAS LEDstrip 8,3W 927 920 LM/M 5 M		920						5	34440200
MAS LEDstrip 8,3W 930 920 LM/M 5 M			8.3	16	23	29.5	37	5	34442600
MAS LEDstrip 8,3W 940 1000 LM/M 5 M		1000						5	34444000
MAS LEDstrip 8,3W 965 950 LM/M 5 M		950						5	34446400
MAS LEDstrip 12,5 W 927 1380 LM/M 5 M		1380						5	34448800
MAS LEDstrip 12,5 W 930 1380 LM/M 5 M	140		12.5	24	35	42	52	5	34450100
MAS LEDstrip 12,5 W 940 1500 LM/M 5 M		1500						5	34452500
MAS LEDstrip 12,5 W 965 1450 LM/M 5 M		1450						5	34454900
MAS LEDstrip 16,6 W 927 1830 LM/M 5 M		1830						5	34456300
MAS LEDstrip 16,6 W 930 1830 LM/M 5 M			16.6	31	43	52	67	5	34458700
MAS LEDstrip 16,6 W 940 2000 LM/M 5 M		2000						5	34460000
MAS LEDstrip 16,6 W 965 2000 LM/M 5 M								5	34462400
MAS LEDstrip 21,3 W 927 2400 LM/M 5 M		2400						5	34464800
MAS LEDstrip 21,3 W 930 2400 LM/M 5 M			21.3	42	60	74	81	5	34466200
MAS LEDstrip 21,3 W 940 2500 LM/M 5 M		2500						5	34468600
MAS LEDstrip 21,3 W 965 2450 LM/M 5 M		2450						5	34470900

## CorePro LEDstrip

35 000 h 

Tipo de producto	LED/m	Flujo luminoso	Potencia/1 m	Potencia/2 m	Potencia/3 m	Potencia/4 m	Potencia/5 m	m/rollo	Código EOC
		lm/m	W	W	W	W	W		
CorePro LEDstrip 2,3 W 827 270 LM/M 5 M		270						5	34400600
CorePro LEDstrip 2,3 W 830 270 LM/M 5 M			2.3	4.5	6.6	8.8	10.5	5	34402000
CorePro LEDstrip 2,3 W 840 270 LM/M 5 M		300						5	34404400
CorePro LEDstrip 2,3 W 865 300 LM/M 5 M								5	34406800
CorePro LEDstrip 6 W 827 750 LM/M 5 M		750						5	34408200
CorePro LEDstrip 6 W 830 750 LM/M 5 M			6	11.5	17	22	27	5	34410500
CorePro LEDstrip 6 W 840 800 LM/M 5 M		800						5	34412900
CorePro LEDstrip 6 W 865 780 LM/M 5 M	70	780						5	34414300
CorePro LEDstrip 9,2 W 827 1080 LM/M 5 M		1080						5	34416700
CorePro LEDstrip 9,2 W 830 1080 LM/M 5 M			9.2	18	25	33	39	5	34418100
CorePro LEDstrip 9,2 W 840 1200 LM/M 5 M		1200						5	34420400
CorePro LEDstrip 9,2 W 865 1180 LM/M 5 M		1180						5	34422800
CorePro LEDstrip 12,3 W 827 1450 LM/M 5 M		1450						5	34424200
CorePro LEDstrip 12,3 W 830 1450 LM/M 5 M			12.3	24	35	44	52	5	34426600
CorePro LEDstrip 12,3 W 840 1600 LM/M 5 M		1600						5	34428000
CorePro LEDstrip 12,3 W 865 1580 LM/M 5 M		1580						5	34430300

## Accesorios





Tipo de producto	Código EOC
1 Clips de montaje LS IP20 50 uds EU	35497500
2 Conector de esquina LS IP20 50 uds EU 6500	35499900
3 Conector de cinta a cinta LS IP20 50 uds EU	35501900
4 Conector de cinta a cable LS IP20 50 uds EU	35503300

# Información de pedido

## Equipos



Tipo de producto	Pack	Código EOC
<b>1 Equipos para MASTER LEDstrip</b>		
Transformador LED 60 W 24 VCC TD 220~240 V	20	93150500
Transformador LED 100 W 24 VCC TD 220~240 V	10	93152900
Transformador LED 150 W 24 VCC TD 220~240 V	10	93154300
Transformador LED 20 W 24 VCC 120~277 V	20	77531500
Transformador LED 40 W 24 VCC 120~277 V	24	77532200
Transformador LED 60 W 24 VCC 220-240 V	20	72909000
Transformador LED 120 W 24 VCC 220~240 V	20	10202000
Transformador LED 150 W 24 VCC 220~240 V	10	77534600
<b>2 Equipos para CorePro LEDstrip</b>		
Transformador LED CertaDrive 30 W 24 VCC	50	90946700
Transformador LED CertaDrive 60 W 24 VCC	20	90948100
Transformador LED CertaDrive 120 W 24 VCC	20	90950400
Transformador LED CertaDrive 180 W 24 VCC	9	90952800



© 2021 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía alguna con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos.

Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.

[www.philips.com/ledstrip](http://www.philips.com/ledstrip)