

**PHILIPS**

**hue** personal  
wireless  
lighting

Catálogo  
Conectividad  
2022

**Bienvenido a**  
la iluminación  
inteligente





# Catálogo **Conectividad** **2022**

# Índice

## Introducción

¿Dónde quieres utilizar Philips Hue?.....	6	¿Cómo funciona Philips Hue?.....	18
¿Qué es Hue?.....	11	El ecosistema Hue.....	20
Dos formas de usar Philips Hue.....	12	Tres gamas para elegir.....	26
Nuevo sistema de control por Bluetooth.....	14	Diviértete con tus luces.....	30
Puente Hue: el poder de la iluminación inteligente.....	16	Enriquece tu espacio exterior.....	32

## Hue White and Color Ambiance..... 28

### Bombillas Hue 34

E27 Hue White and Color Ambiance.....	35
GU10 Hue White and Color Ambiance.....	38
E14 Hue White and Color Ambiance.....	39

### Lámparas interior 40

Hue Bloom Black and White.....	42
Hue Iris Black and White.....	44
Hue Iris edición especial.....	46
Hue Play.....	48
Signe Gradient.....	50
Signe Gradient.....	52
Signe Gradient roble <b>Novedad disponible julio</b> .....	54
Signe aluminio <b>Disponible últimas unidades noviembre</b> .....	56
Signe Gradient.....	58
Hue Go White.....	60
Hue LightStrip Plus.....	62
Sana Hue.....	64
Liane Hue.....	66
Ensis Hue.....	68
Flourish Hue.....	70
Fugato Hue.....	72
Argenta Hue.....	74
Centris Hue.....	76
Centura Hue.....	78
Xamento Hue.....	80

Xamento Hue <b>Novedad disponible julio</b> .....	82
Infuse Hue.....	84
Surimu Hue.....	86

### Lámparas exterior 88

Hue Outdoor Strip.....	92
Lily Hue Sistemas de bajo voltaje.....	94
Lily XL Hue Sistemas de bajo voltaje.....	96
Calla Hue Inox <b>Novedad</b> .....	98
Calla Hue Sistemas de bajo voltaje.....	100
Calla Hue Sistemas de bajo voltaje.....	102
Discover Hue proyector.....	104
Econic Hue apliques.....	106
Econic Hue pedestal.....	108
Impress Hue aplique.....	110
Impress Hue aplique Sist. de bajo voltaje.....	112
Impress Hue pedestal.....	114
Impress Hue pedestal Sist. de bajo voltaje.....	116
Daylo Hue aplique.....	118
Resonate Hue aplique.....	120
Appear Hue aplique.....	122
Appear Inox.....	124
Attract Hue aplique.....	126
Nyro Hue.....	128
Amarant Sistemas de bajo voltaje.....	130
Cables y Extensiones Hue exteriores.....	132



Hue White Ambiance ..... 134

**Bombillas Hue 138**

E27 Hue White Ambiance ..... 139  
GU10 Hue White Ambiance ..... 142  
E14 Hue White Ambiance ..... 143  
E27 Hue White Ambiance filamento ..... 144

**Lámparas interior 146**

Being Hue plafón ..... 148  
Being Hue suspendida ..... 150  
Still Hue plafón ..... 152  
Fair Hue plafón ..... 154  
Fair Hue suspendida ..... 156  
Cher Hue plafón ..... 158  
Cher Hue suspendida ..... 160  
Amaze Hue suspendida ..... 162

Devote Hue suspendida ..... 164  
Explore Hue suspendida ..... 166  
Devere Hue plafón de baño ..... 168  
Enrave Hue plafón ..... 170  
Enrave Hue suspendida ..... 172  
Wellner Hue sobremesa ..... 174  
Wellness Hue sobremesa ..... 176  
Struana Hue plafón ..... 178  
Adore Hue ..... 180  
Adore Hue ..... 182  
Adore Hue ..... 184  
Pillar foco ..... 186  
Runner foco ..... 188  
Buckram foco ..... 190  
Milliskin foco ..... 192  
Aurrelle con mando a distancia ..... 194

Hue White ..... 196

**Bombillas Hue 200**

E27 Hue White ..... 201  
E27 Hue White filamento ..... 204  
E14 Hue White filamento ..... 205  
GU10 Hue White ..... 206  
E14 Hue White ..... 207

**Lámparas exterior 208**

Turaco Hue White ..... 210  
Lucca Hue White ..... 212  
Tuar Hue White ..... 214  
Fuzo Hue White ..... 216  
Welcome Hue White ..... 218  
Inara Hue **Novedad** ..... 220

Controles inteligentes ..... 222

Puente Hue El corazón de tu sistema Hue ..... 224  
Módulo de interruptor a pared ..... 226  
Interruptor inalámbrico V2 ..... 228  
Interruptor tap **Novedad disponible en junio** ..... 230

Sensor interior Hue ..... 232  
Sensor exterior Hue ..... 234  
Enchufe inteligente Hue ..... 236

# ¿Dónde quieres utilizar Philips Hue?

## Baño

					
<b>Xamento Hue</b> plafón blanco 80	<b>Xamento Hue</b> foco empotrado aluminio 80	<b>Novedad</b> <b>Xamento Hue</b> plafón negro 82	<b>Novedad</b> <b>Xamento Hue</b> foco empotrado negro 82	<b>Devere Hue</b> plafón 168	<b>Struana</b> plafón 178
					
<b>Adore</b> espejo 180	<b>Adore</b> plafón 180	<b>Adore</b> aplique 180	<b>Adore</b> luz espejo 182	<b>Adore</b> foco empotrado 182	<b>Adore</b> focos 184









## Salón - Dormitorio - Pasillo

					
<b>Centura Hue</b> foco empotrado 78	<b>Enrave Hue</b> plafón 170	<b>Pillar</b> foco 186	<b>Runner</b> foco 188	<b>Buckram</b> foco 190	<b>Milliskin</b> foco empotrado 192

## Salón

						
<b>Sana Hue</b> aplique 64	<b>Liane Hue</b> aplique 66	<b>Fugato Hue</b> foco 72	<b>Argenta Hue</b> foco 74	<b>Centris Hue</b> plafón+foco 76	<b>Infuse Hue</b> plafón 84	<b>Surimu Hue</b> plafón 86
						
<b>Being Hue</b> suspendida 150	<b>Fair Hue</b> suspendida 156	<b>Cher Hue</b> suspendida 160	<b>Enrave Hue</b> suspendida 172			

## Salón - Dormitorio

					
<b>Hue Bloom White</b> mesa 42	<b>Hue Iris</b> mesa 44	<b>Hue Iris edición especial</b> mesa 46	<b>Signe Gradient</b> sobremesa/pie 52	<b>Signe Gradient roble</b> sobremesa/pie 54	<b>Signe aluminio</b> pie 56
					
<b>Signe Gradient</b> 58	<b>Hue Go</b> mesa 60	<b>Hue LightStrip Plus</b> 62	<b>Wellner Hue</b> mesa 174	<b>Wellness Hue</b> mesa 176	

## Salón - Dormitorio - Cocina

---



**Being Hue**  
plafón  
148

**Still Hue**  
plafón  
152

**Fair Hue**  
plafón  
154

**Cher Hue**  
plafón  
158

## Salón - Cocina

---



**Devote Hue**  
suspendida  
164

**Explore Hue**  
suspendida  
166

**Aurette Hue**  
plafón  
194

## Sala de estar - Sala de juegos

---
















**Hue Play**  
48

**Ensis Hue**  
suspendida  
68

**Flourish Hue**  
70

## Exterior

					
<b>Hue Outdoor Strip</b> 92	<b>Lily Hue</b> 94	<b>Lily XL Hue</b> 96	<b>Novedad</b> <b>Calla Hue Inox</b> 98	<b>Calla Hue</b> 100	<b>Discover Hue proyector</b> 104
					
<b>Econic Hue aplique/pedestal</b> 106	<b>Impress Hue aplique/pedestal</b> 110	<b>Daylo Hue aplique</b> 118	<b>Resonate Hue aplique</b> 120	<b>Appear Hue aplique</b> 122	<b>Appear Inox aplique</b> 124
					
<b>Attract Hue aplique</b> 126	<b>Nyro Hue</b> 128	<b>Amarant</b> 130	<b>Cable extensión Hue</b> 132	<b>Fuente alimentación Hue</b> 132	<b>Turaco Hue</b> 210
					
<b>Lucca Hue</b> 212	<b>Tuar Hue</b> 214	<b>Fuzo Hue</b> 216	<b>Welcome Hue White proyector</b> 218	<b>Novedad</b> <b>Inara Hue aplique</b> 220	




hue personal  
wireless  
lighting

# Enciende tu imaginación

# ¿Qué es Hue?

**Philips Hue** es tu sistema de iluminación inalámbrico personal, diseñado para la vida real.



Combina luz LED brillante y energéticamente eficiente con tecnología intuitiva. En conjunto, la luz, el puente y los controles inteligentes cambiarán para siempre tu manera de controlar y experimentar la luz. La riqueza de la iluminación es tan mágica como la vida real cuando la enciendes.



# Dos formas de usar Philips Hue

## » Usando Bluetooth



Comienza en  
2 sencillos pasos:




### Paso 1

Instala las bombillas y  
enciende el interruptor.



### Paso 2

Descarga la App Hue  
Bluetooth y sigue las  
indicaciones.







hue personal wireless lighting

# » Usando Puente Hue



Comienza en 3 sencillos pasos:



## Paso 1

Instala las bombillas y enciende el interruptor.



## Paso 2

Enciende el puente Hue y conéctalo a tu router Wi-Fi.





































## Paso 3

Descarga la App Puente HUE y sigue las indicaciones.



# Nuevo sistema de control por **Bluetooth**

Philips Hue con Bluetooth es la forma más fácil de comenzar con la iluminación inteligente. Controla hasta 10 luces en una habitación, crea un ambiente adecuado para cada ocasión o controla las luces con la voz. Y no se preocupe, incluso si comienza con un sistema controlado por Bluetooth, siempre puede agregar un Puente Hue, activando la red Zigbee y controlar las luces de una forma más avanzada.

Bluetooth		Puente Hue
10	 N° máx de luces	50
1 habitación	 Alcance	Toda la casa
 *	 Control con voz	
	 Regulación-sin instalación	
	 Funciona con Hue Dimmer Switch	
	 De luz cálida a luz fría **	
	 16 millones de colores de luz ***	
	 Programa rutinas diarias **	
-	 Accesorios inteligentes Hue	
	 Temporizadores y horarios	
-	 Control fuera de casa	
	 Rutinas para despertarse y dormir	
-	 Sincronizar luces con música y películas ***	
-	 Luz sincronizada con tus juegos ***	

\* Con Amazon Alexa y Google Home | \*\* Con White ambiance y White and color ambiance | \*\*\* Con White and color ambiance


## Fácil de instalar

Tan fácil como instalar bombillas Hue compatibles con Bluetooth y descargarse la app.



## Controla con la voz

Philips Hue funciona con los principales asistentes de voz para permitirte controlar las luces con tu voz. Utiliza el servicio de voz de Alexa para encender tus luces Philips Hue antes de irte a la cama, para regularlas desde el sofá y ver una película o para ajustar las luces para leer en tu sillón favorito, todo sin mover un dedo. Constantemente se añaden nuevas funcionalidades para ofrecer la mejor experiencia de iluminación controlada por la voz.





## Ilumina tus momentos

Crea escenas basadas en la configuración de luz actual o configura la escena con las escenas Philips Hue y ajústala a tu gusto



## Control inteligente desde tú móvil

Con la aplicación controla hasta 10 luces en una habitación y crea el ambiente perfecto para cualquier ocasión. Controla tus luces fácil y cómodamente con la aplicación Philips Hue Bluetooth.

Busca los productos Hue compatibles con Bluetooth 



Gama **White and Color Ambiance**



Gama **White Ambiance**



Gama **White**

# Puente Hue: el poder de la iluminación inteligente

El puente Hue, es el corazón del sistema Philips Hue, te brinda un control total sobre tus luces a través de la app Hue, administra todas tus luces LED y almacena tus configuraciones personalizadas.

El puente se incluye en todos los kits de inicio de Philips Hue. También puedes comprarlo por separado para crear tu propio sistema.




## Hue Bridge + Hue app una combinación poderosa

- Conecta hasta 50 luces LED
- Controla tus luces incluso lejos de casa
- Crea tus propios ambientes
- Configura tus accesorios inteligentes



## Juega con la luz

Juega con la luz y elige entre 16 millones de colores de la aplicación Hue para adaptar la luz a tu estado de ánimo. Usa tu foto favorita y revive ese momento especial con toques de luz. Guarda tus ajustes de luz favoritos y recupéralos cuando quieras.



## Control inteligente

Controla tus luces desde tu teléfono inteligente o tu tableta mediante la aplicación Philips Hue o añade interruptores al sistema para activar las luces. Programa temporizadores, notificaciones, alarmas...







## Sincroniza las luces con música, películas o juegos

Philips Hue Sync es una aplicación para PC o Mac que captura lo que estás viendo, escuchando o a lo que estás jugando y lo traduce en una receta de luz...



## Siéntete seguro con la iluminación inteligente Hue

Con la aplicación Philips Hue, puedes controlar tus luces desde cualquier lugar. Haz que las luces se enciendan cuando llegues a casa o imita tu presencia encendiendo y apagando aleatoriamente luces cuando estás lejos.



## Luz para tu bienestar

La luz afecta a nuestro estado de ánimo, al comportamiento, a la atención y a las rutinas. Mediante la aplicación, puedes ajustar la luz óptima para cada momento, activarte, concentrarte, leer o relajarte. Personaliza tus rutinas diarias.



## Compatible con Apple Homekit y con los asistentes de voz de Google y Amazon

Utiliza la voz para controlar tu iluminación HUE. Ya no necesitas levantarte del sofá para cambiar el color de las luces o para encenderlas y apagarlas.

# ¿Cómo funciona Philips Hue?





2

## Elige tu sistema de control



® Mediante Bluetooth controlarás hasta 10 luces en una habitación.



Mediante el Puente Hue puedes controlar el sistema en casa y desde fuera de casa y añadir hasta 50 lámparas y accesorios.

3

## Descarga la app Hue Puente Philips o Hue Bluetooth Philips

A través de las App gratuitas puedes empezar a jugar y disfrutar al completo de la experiencia Hue.





# El ecosistema Hue

Es fácil configurar y ampliar tu sistema personal de iluminación sin cables Phillips Hue.

**Descubre cómo puedes dar vida a tu hogar inteligente con distintas bombillas, lámparas, interruptores y sensores inteligentes.**



**Elige tus bombillas o lámparas Hue**

+



**Elige tu sistema de control**

+



**Controles inteligentes**



**Descárgate la app Hue**







## El sistema

Philips Hue está basado en ZigBee LightLink, una tecnología de baja potencia, segura y fiable para controlar las luces. Continuamente se añaden nuevas características y mejoras al sistema para hacerlo aún más útil. Las actualizaciones de software y firmware pueden hacerse de manera inalámbrica y directa en las luces. El sistema Philips Hue puede integrarse fácilmente con otros sistemas basados en ZigBee para automatizar otros elementos del hogar.



## El puente

El puente es el corazón del sistema Philips Hue, que conecta tu dispositivo inteligente a las luces de Philips Hue. Puedes añadir hasta 50 luces y accesorios Philips Hue a un puente. Con el enlace Wi-Fi a través del router, también conecta el sistema con el mundo exterior, para poder controlarlo desde fuera de casa.

El puente se incluye en todos los kits de inicio de Philips Hue. También puedes comprarlo por separado para crear tu propio sistema.



## Bluetooth

Philips Hue con Bluetooth es la forma más fácil de comenzar con la iluminación inteligente. Establezca el ambiente de una habitación individual con una bombilla LED con capacidad Bluetooth y la aplicación Bluetooth de Hue y podrá controlar hasta 10 luces.



## Hue bombillas y lámparas

Las luces LED, inteligentes y energéticamente eficientes, hacen que Philips Hue cobre vida. Proporcionan luz hermosa y brillante para tus actividades diarias, momentos especiales y experiencias envolventes. También son prácticas. Se atenúan. Parpadean. Envían impulso. Hacen prácticamente cualquier cosa que tú desees. Ahora disponibles productos con tecnología gradient que permite combinar varios colores en una única tira de luz.



## Aplicaciones

### HUE PUENTE APP | HUE BLUETOOTH APP para móvil

Las nuevas APP tiene un nuevo aspecto y cómodos accesos directos para que ajustes la iluminación inteligente. Descárgate la app correspondiente al sistema de control elegido (Puente Hue o Bluetooth). Las aplicaciones también incorporan escenas diseñadas una a una por nuestros expertos en iluminación.



### HUE APP para ordenador

Philips Hue Sync es una aplicación para PC o Mac que captura el contenido que estás viendo, escuchando o de lo que estás jugando y lo traduce en una receta de luz inmediata para una experiencia envolvente. Sincroniza tus luces con vídeos, música y juegos.

## Aplicaciones de terceros



**Sync My Lights**  
Entertainment



**Lightbow**  
Lifestyle



**Hue Disco**  
Music



**Sleep Cycle alarm clock**  
Healthcare and Fitness



**iConnectHue**  
Utilities



**OnSwitch**  
Lifestyle



**Thunderstorm for Hue**  
Entertainment



**hueTube**  
Entertainment



**Utakata moodlight**  
Lifestyle



**Yonomi**  
Lifestyle



## Controles inteligentes

Puedes controlar tu sistema Philips Hue desde cualquier dispositivo, estés donde estés. Para ajustar la luminosidad, crear temporizadores y cambiar los colores fácilmente, elige la aplicación Philips Hue. Prueba una de las aplicaciones desarrolladas por terceros para Philips Hue y descubre diferentes funcionalidades.

## HueLabs

HueLabs es una plataforma donde cualquier persona con un sistema de Hue puede probar prototipos y conceptos nuevos en una etapa incipiente. ¡Sus comentarios pueden realmente hacer la diferencia! En HueLabs estamos interesados en encontrar maneras de sacar más provecho a su sistema Hue, queremos saber lo que es valioso para el consumidor y la mejor manera de averiguarlo es simplemente preguntarle!




## El portal My hue

Puedes controlar tu sistema Philips Hue desde cualquier dispositivo, estés donde estés. Para ajustar la luminosidad, crear temporizadores y cambiar los colores fácilmente, elige la aplicación Philips Hue. Prueba una de las aplicaciones desarrolladas por terceros para Philips Hue y descubre diferentes funcionalidades.

[www.meethue.es](http://www.meethue.es)

## Friends of Hue

Con Friends of Hue, la iluminación de tu hogar se convierte en mucho más; eso es lo que ocurre cuando los productos y dispositivos inteligentes funcionan juntos sin problemas. Y debido a que las casas de hoy son más inteligentes, tu vida es más fácil.



Works with  
**Apple HomeKit**

Utiliza el control por voz con Siri o conecta Philips Hue con otros accesorios de Apple HomeKit y controla tu hogar.

### IFTTT

Conoce al instante cuando sucede algo con las recetas de iluminación personal, cuando recibes correos electrónicos, me gusta, acciones u otros eventos web.



WORKS WITH  
**alexa**

Conecta cualquier dispositivo habilitado para Alexa, como Echo o Echo Dot, a Philips Hue para aprovechar las ventajas de las luces inteligentes activadas por voz.

### XFINITY Home

Aumenta tu tranquilidad con una solución de hogar inteligente basada en la nube que te permite controlar tus luces Philips Hue desde una aplicación central.



Funciona con el  
**Asistente de Google**

Controla las luces en toda tu casa simplemente preguntando al Asistente de Google. Comienza diciendo "Ok Google" y tu asistente estará listo para ayudarte.

### logitech

La vida es más divertida cuando las luces Philips Hue y el entretenimiento en el hogar funcionan como uno, dirigidos por el control remoto Logitech Harmony.



Works with  
**SmartThings**

Controla tu iluminación Philips Hue desde tu teléfono inteligente con Samsung SmartThings y conecta los dispositivos conectados para trabajar en conjunto.



**R A Z E R**

Haz que tu experiencia de juego sea más envolvente vinculando tus luces Philips Hue a los equipos Razer Chroma™



# Y ahora mucho más Philips Hue + Spotify

Philips Hue y Spotify se han unido con la intención de crear una experiencia más rica al **combinar la reproducción musical con nuestras soluciones de iluminación inteligente.**

Sólo vas a necesitar asociar tu cuenta de Spotify a la aplicación de Philips Hue para dispositivos móviles y listo.



# Tres gamas para elegir



## Gama **White and Color Ambiance**

16 millones de colores

Combina luz LED brillante y eficiente energéticamente con tecnología intuitiva. En conjunto, la luz, el puente y los controles inteligentes cambiarán para siempre tu manera de controlar y experimentar la luz.





## Gama **White Ambiance**

Cambia la temperatura de color de cálidas a frías (2200K-6500K)

Personaliza tus rutinas diarias y conviértelas en momentos para disfrutar. Philips Hue te despierta y te ayuda a recargar la energía, a leer, a concentrarte y a relajarte.



## Gama **White**

Regula la intensidad de la luz. Sólo temperatura de color cálida 2700K

Controla tu iluminación inteligente desde la cama hasta el jardín. Se trata de hacerte la vida más fácil...

# Hue White and Color Ambiance

## Posibilidades infinitas

Empieza con el kit de inicio Philips Hue de luz blanca y de color, y da rienda suelta a tu imaginación. Descubre todo lo que puedes hacer con la luz blanca y de color, ahora con colores aún más intensos, para unos entornos optimizados.







Control inteligente



Control desde fuera de casa



Dormir y despertar



Bienestar



Programaciones de luz



Regulación cómoda



Pinta con luz



Sincroniza con música



Crea tu ambiente



Sincroniza con videos

## Enciende tu imaginación

- Juega con la luz y elige uno de los 16 millones de colores disponibles
- Sincroniza las bombillas Hue de Philips con las películas y la música

## Intensifica tus momentos

- De luz blanca cálida a fría y brillante
- Llénate de energía, concéntrate, lee y relájate con luz
- Crea tu propio amanecer y despiértate poco a poco

## Disfruta de tu tranquilidad

- Controla tus luces desde cualquier parte
- Programa horarios de iluminación para automatizar tu hogar de manera sencilla
- Controla las luces a tu manera

## Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

- Conecta hasta 50 bombillas Hue de Philips
- Compatible con la tecnología HomeKit de Apple

# Diviértete con tus luces

Mira, escucha o juega como nunca mientras tus efectos favoritos de vídeo, audio y juegos llenan la habitación. No tienes más que vincular tu sistema de iluminación inteligente Philips Hue a vídeos, música o juegos y transformar tu habitación en un escenario para el ocio.

Requiere un puente Philips Hue



## Sincroniza tus luces **con vídeos y películas**

Siéntete como si estuvieras en el cine desde tu propio sofá. Disfruta de efectos de luz inmediatos y envolventes que se adaptan a lo que ocurra en tu pantalla. Convierte cada luz en un efecto especial durante las secuencias de acción y experimenta los efectos ambientales de una iluminación más sutil que complementa a la perfección la fotografía de cada película.



## Sincroniza tus luces **con juegos**

Descubre una nueva dimensión de inmersión espacial llevando los entornos y los efectos de juego a tu habitación. Desde efectos de cámara lenta a la medida de los entornos de juego hasta destellos rápidos durante secuencias llenas de acción, Philips Hue te sumerge a fondo en el juego.



Asegúrate de que el bridge cuadrado y las luces white and color ambiance estén conectados y cuenten con alimentación eléctrica.

Configura una nueva área de ocio en la aplicación Philips Hue.



Utiliza la aplicación Philips Hue Sync en tu PC o Mac, o conecta con Razer.

## Sincroniza tus luces **con música**

Crea un entorno relajado y evocador para descansar. O bien, convierte cada compás en un efecto de luz y transforma cualquier habitación en una pista de baile. Los efectos de luz son personalizables y pueden utilizarse, junto con la música, para adaptarse a cualquier estado de ánimo o situación.

# Enriquece tu espacio exterior

Deleita tu imaginación y deja que Philips Hue haga que tu espacio al aire libre se vea perfecto. Puedes adaptar el ambiente a cualquier ocasión: una gran fiesta, una cena íntima o un momento de relajación en una noche de verano.



## Crea el ambiente exterior perfecto

Transforma un jardín sin brillo en un hermoso espacio al aire libre con Philips Hue. Coloca lámparas con luz de colores, desde sobremuros para iluminación de caminos y apliques hasta focos y mucho más. Lámparas con luz blanca o luz blanca y de colores para preparar el escenario para un evento al aire libre increíble.



## Relájate con luz blanca de cálida a fría

Alarga tus veladas con la iluminación exterior de Philips Hue. Establece el ambiente adecuado en tu patio o terraza y relájate. Desde la cálida luz blanca de un sol de verano hasta la fresca luz del día en invierno: puedes disfrutar de cualquier tono de luz blanca para adaptarla a tu estado de ánimo durante todo el año.

Requiere un puente Philips Hue







## Luz especial para ocasiones especiales

¿Esperas a la familia o amigos? Prepara tu iluminación exterior para la ocasión. Ya sea una cena acogedora en la terraza, una barbacoa en el patio o una fiesta en el jardín, puedes agregar un toque de magia a cada reunión con Philips Hue. Crea escenas coloridas o efectos dinámicos para disfrutar estos momentos especiales.

hue personal wireless lighting

Hue White and Color Ambiance



## Fácil de instalar y extender

Ilumina caminos, crea aspectos destacados en tus jardines o crea un ambiente único en el patio. Puedes hacerlo tú mismo, usando focos Hue o bolardos. El sistema es de bajo voltaje, seguro para el jardín y fácil de instalar. Olvídate del electricista: crea y extiende tu sistema de iluminación inteligente como quieras.

# Bombillas Hue White and Color Ambiance



# E27 Hue White and Color Ambiance



## Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 9 W
- Equivalencia en incandescencia: 75 W
- Voltaje de entrada: 220 V-240 V
- Temperatura del color: 2200K-6500K
- Emisión de luz: 16 millones de colores
- Todas las tonalidades de luz blanca
- Regulable solo a través de dispositivo inteligente
- Ángulo de apertura: 160° +- 20°
- Flujo en lúmenes:  
806 lm a 2700K 1055 lm a 4000K
- IRC >80 desde 2000K-4000K

## Kit de inicio E27

Philips HueWCA 9W A60  
E27 2set sw EU ( packs ls y diy)  
8719514291379



« Incluye 2 bombillas,  
puente Hue y 1 mando  
a distancia



# E27 Hue White and Color Ambiance



## Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 6,5 W
- Equivalencia en incandescencia: 60 W
- Voltaje de entrada: 220 V-240 V
- Emisión de luz: 16 millones de colores
- Todas las tonalidades de luz blanca
- Regulable solo a través de dispositivo inteligente
- Ángulo de apertura: 160° +- 20°
- Flujo en lúmenes: 570 lm a 2700 K  
806 lm a 4000 K
- IRC >80 desde 2000K-4000K

## Pack dual 60W

Philips HueWCA 6,5W A60  
E27 2P EUR  
**8719514328365**



## Pack triple 60W

Philips HueWCA 6,5W A60  
E27 3P EUR  
**8719514328389**







# E27 Hue White and Color Ambiance



## Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 9 W
- Equivalencia en incandescencia: 75 W
- Voltaje de entrada: 220 V-240 V
- Temperatura del color: 2200K-6500K
- Emisión de luz: 16 millones de colores
- Todas las tonalidades de luz blanca
- Regulable solo a través de dispositivo inteligente
- Ángulo de apertura: 160° +- 20°
- Flujo en lúmenes: 1100 lm (4000K)
- IRC >80 desde 2000K-4000K



## Pack individual 75W

Philips HueWCA 9W A60 E27 (75W)  
8719514291171

## Pack dual 75W

Philips HueWCA 9W A60  
E27 2P EU (75W)  
8719514291317



## Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 13,5 W
- Equivalencia en incandescencia: 100 W
- Voltaje de entrada: 220 V-240 V
- Emisión de luz: 16 millones de colores
- Todas las tonalidades de luz blanca
- Regulable solo a través de dispositivo inteligente
- Ángulo de apertura: 160° +- 20°
- Flujo en lúmenes: hasta 1521 lm (4000K)
- IRC >80 desde 2000K-4000K

## Pack individual 100W

Philips HueWCA 13,5W A67  
E27 EUR (100W)  
8719514288157





# GU10 Hue White and Color Ambiance

## Características

- Casquillo: GU10
- Duración: 15.000 horas
- Consumo: 4,3 W
- Equivalencia en incandescencia: 35 W
- Emisión de luz: 16 millones de colores
- Todas las tonalidades de luz blanca
- Regulable solo a través de dispositivo inteligente
- Ángulo de apertura: 36
- Flujo en lúmenes: 350 lm (a 4000K)
- IRC >80 desde 2000K-4000K

## Pack individual

Philips HueWCA 4,3W  
GU10 EUR  
8719514339880



## Kit de inicio GU10

Philips HueWCA 4,3W GU10 3set EUR  
8719514340107



◀ Incluye **3 bombillas,**  
**punteo Hue y**  
**1 mando a distancia**

## Pack dual

Philips HueWCA 4,3W  
GU10 2P EUR  
8719514340084



## Pack triple

Philips HueWCA 4,3W GU10 3P EUR  
8719514342767





# E14 Hue White and Color Ambiance



## Características

- Casquillo: E14
- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 5,3 W
- Equivalencia en incandescencia: 40 W
- Flujo en lúmenes: 470 lm (a 4000K)
- 2000 K - 6500 K >IRC 80 De color blanco cálido a frío

## Pack individual

Philips HueWCA 5,3W B39 E14 EU 1p  
8719514356610

PVPR **59,95 €**

## Pack dual

Philips HueWCA 5,3W B39 E14 EU 2p  
8719514356719

PVPR **99,99 €**



# Lámparas interior

## Hue White and Color Ambiance



hue personal  
wireless  
lighting

Transforma el ambiente de tu hogar con solo pulsar un botón. Utiliza más de 16 millones de colores y 50.000 tonos de luz blanca fría a cálida para crear momentos especiales, crear el ambiente para una fiesta o sencillamente relajarte por la noche.

# Hue Bloom Black and White



hue personal wireless lighting

Define el ambiente que quieras sin esfuerzo en cualquier estancia de tu hogar, con esta lámpara compacta y original Philips Hue Bloom. Simplemente conéctala a una toma de pared y utiliza Bloom para emitir una colorida luz como lámpara independiente o añádela a tu sistema Hue existente como iluminación de acento. Añade un Hue Bridge para disfrutar de toda una variedad de funciones.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara 500 lm
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- Consumo: 7,1 W
- Material: metal / plástico
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento
- Mejora la reproducción cromática

↑ 101 → 126 ↗ 129





New Hue Bloom (gen4) EMEA black  
8718699771126



New Hue Bloom (gen4) EMEA white  
8718699770983





# Hue Iris Black and White



hue personal wireless lighting

Define el ambiente que quieras en cualquier habitación de tu hogar con la elegante lámpara Philips Hue Iris en color blanco. La lámpara Iris, con una luz que inunda la pared con color y ofrece una suave retroiluminación, aporta un efecto sofisticado y único. Añade un Philips Hue Bridge para disfrutar de toda una variedad de funciones de iluminación inteligente.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 90 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 210 lm
- Tecnología de la bombilla LED 24 V
- Red eléctrica Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- Consumo: 8,1 W
- Material: sintético y metal
- LED: Sí
- Código IP20; protección frente a objetos de tamaño superior a 12,5 mm; no protegido frente al agua
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 194 → 204 ↗ 188



Hue Iris gen4 EU/UK white  
8719514264465



Hue Iris gen4 EU/UK black  
8719514264489



Hue White and Color Ambiance



# Hue Iris edición especial



hue personal wireless lighting

Define el ambiente que quieras en cualquier habitación con la lámpara de edición limitada Philips Hue Iris, disponible en color plata, oro y cobre. La lámpara Iris, con una luz que inunda la pared con color y ofrece una suave retroiluminación, aporta un efecto sofisticado y único. Añade un Philips Hue Bridge para descubrir más características.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 90 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 210 lm
- Tecnología de la bombilla LED 24 V
- Red eléctrica Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- Consumo: 8,2 W
- Flujo en lúmenes: 570 lm (a 4000K)
- Material: sintético y metal
- LED: Sí
- Código IP20; protección frente a objetos de tamaño superior a 12,5 mm; no protegido frente al agua
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 194 → 204 ↗ 188



Hue Iris gen4 EU/UK gold  
8719514410732



Hue Iris gen4 EU/UK copper  
8719514411586




Hue Iris gen4 EU/UK silver  
8719514411524





Hue White and Color Ambiance



# Hue Play

hue personal wireless lighting

Crea un amplio efecto de iluminación con la barra de luces Hue Play de diseño estilizado en color blanco. Se suministra con una fuente de alimentación que permite conectar hasta tres barras de luces y se puede posar en el suelo en vertical u horizontal o instalar en la parte posterior del televisor con los soportes incluidos.

## Características

- Flujo luminoso total : 500-600 lm (4000K)
- Consumo: 6,6 W
- Flujo luminoso 530 lúmenes
- Vida útil de hasta: 20.000 h.
- IP20 - Clase II
- 16 millones de colores
- Todas las tonalidades de blanco
- Solo utilización con el puente HUE
- Con un alimentador podremos conectar hasta 3 HUE PLAYS
- El alargador de 5 metros de cable HUE PLAY te permite realizar el montaje donde desees
- Precisa del puente HUE

↑ 252 → 43 ↗ 36

## Hue Play Pack 1

Incluyen alimentador y accesorios para la instalación

COL HUE PLAY SINGLEPK  
EU/UK black  
7820130P7



COL HUE PLAY SINGLEPK  
EU/UK white  
7820131P7



## Hue Play Pack 2

Incluyen alimentador y accesorios para la instalación

COL HUE PLAY DOUBLEPK  
EU/UK black  
7820230P7



COL HUE PLAY DOUBLEPK  
EU/UK white  
7820231P7







Hue White and Color Ambiance

## Hue Play Extensiones

No incluyen alimentador

COL HUE PLAY EXT KIT 1PC  
EU&UK black  
7820330P7

COL HUE PLAY EXT KIT 1PC  
EU&UK white  
7820331P7

Hue play extension cable 5m black  
7820430P7



# Signe Gradient

hue personal wireless lighting

La lámpara de mesa Gradient Signe no solo se integra perfectamente con la decoración de tu hogar gracias a su elegante y estilizado diseño negro, sino que también combina varios colores para pintar las paredes con un degradado de luz único.

## Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso total: 1040lm (4000K)
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- Acabado: Aluminio
- Código IP: IP20
- Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad.


↑ 533 → 111 ↗ 111




Gradient Signe mesa blanco  
EU/UK  
8718696176238



Gradient Signe mesa negro  
EU/UK  
8718696176245



Hue White and Color Ambiance



# Signe Gradient


hue personal wireless lighting

Complemente la decoración de su hogar con el elegante y estilizado diseño en blanco y negro de la lámpara de pie Gradient Signe, que combina varios colores para pintar las paredes con un degradado de luz único.

## Características


- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Consumo: 29 W
- Flujo luminoso total: 2550lm (4000K)
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- Acabado: Aluminio
- Código IP: IP20
- Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad.

↑ 1458 → 111 ↗ 111



Gradient Signe lámpara de pie blanco EU  
8718696176252

Gradient Signe lámpara de pie negro EU  
8718696176269



# Signe Gradient roble

**Novedad disponible julio**

La lámpara Signe Gradient no sólo se integra perfectamente con la decoración de tu hogar, gracias a su elegante y estilizado diseño, que permite combinar varios colores de luz al mismo tiempo para pintar las paredes con un degradado de luz único.

## Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Consumo: 11,8 W (mesa) 29 W (lámpara de pie)
- Flujo luminoso total: 1040lm (mesa), 2550lm (lámpara de pie) (4000K)
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- Acabado: roble
- Código IP: IP20
- Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad.



Gradient Signe mesa  
roble EU/UK  
**8719514433465**

↑ 533 → 111 ↗ 111



Gradient Signe lámpara  
de pie roble EU  
**8719514433526**

↑ 1458 → 111 ↗ 111



hue personal wireless lighting

Hue White and Color Ambiance



# Signe aluminio



Disponible últimas unidades noviembre

Añade el ambiente de 16 millones de colores, luz blanca cálida a fría y estilo moderno a cualquier estancia con la lámpara de pie Signe. Funciona como una lámpara independiente o como parte de tu sistema de iluminación inteligente con el Hue Bridge.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso total: 1050lm (mesa), 2500lm (lámpara de pie)
- Red eléctrica: 50 - 60 Hz
- Luminaria regulable: Sí
- Consumo: 14 W (mesa) 32 W (lámpara de pie)
- Código IP: IP20
- Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad (mesa)
- Clase de protección II: doble aislamiento (lámpara de pie)



Signe Hue mesa  
aluminio 1x14W 24V  
**8718696174517**

↑ 628 → 77 ↗ 65



Signe Hue lámpara de pie  
aluminio 1x32W 24V  
**8718291488668**

↑ 1490 → 110 ↗ 93



# Signe Gradient

hue personal wireless lighting

Con tecnología Gradient y diseño flexible, la Philips Hue gradient lightstrip ofrece una potente combinación de luz colorida para cualquier estancia de tu hogar.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso total: Base: 1800 lm (4000K); Extensión: 1000 lm (4000K)
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Acabado: Silicona
- Código IP: IP20
- Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad.



Gradient lightstrip 2m base  
8719514339965

→ 2000 ↗ 145



Gradient lightstrip 1m extent  
8719514339989

→ 1000 ↗ 145









# Hue Go White



hue personal wireless lighting

Llévate la luz inteligente a cualquier lugar con el Hue Go portátil. Desde un toque de color a una pieza central para animar un lugar, con el Hue Go lograrás el ambiente perfecto. Funciona como una luz independiente o como parte del sistema de iluminación inteligente con el Hue Bridge.

## Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta: 20.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 570 lm
- Tecnología de la bombilla: 24 V
- Es inalámbrica, portátil y recargable, hasta 3 horas de autonomía.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- Material: sintético
- LED: integrado Sí
- Consumo 8,2 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad.

↑ 79 → 150 ↗ 150



COL Hue Go V2 EU White  
7602031P7



Hue White and Color Ambiance



# Hue LightStrip Plus



hue personal wireless lighting

Ilumina con colores brillantes cualquier estancia de tu hogar con la tira de luz flexible con fuente de alimentación incluida. Combina la tira de luz con un Hue Bridge para disfrutar de toda una variedad de funciones de iluminación inteligente.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Red eléctrica: 50-60 Hz
- Rango: 220 V-240 V
- Consumo: 20 W
- Flujo: 1600 lúmenes
- Material: silicona
- Código IP: IP20
- Posibilidad de reutilizar las partes que cortemos de las tiras
- No es compatible con la versión anterior

LightStrip Plus  
(alimentador+ tira de 2 metros+ accesorio para unir tiras cortadas)  
**8718699703424**

↑ 55 → 2000 ↗ 145



Extensión LightStrip Plus  
V4 (1m de tira + accesorios  
para esquinas)  
**8718699703448**

↑ 55 → 1000 ↗ 145





Hue White and Color Ambiance





# Sana Hue



hue personal wireless lighting

El aplique mural Sana tiene un elegante diseño y un efecto de iluminación indirecta. Crea la atmósfera perfecta con cualquier tonalidad de blanco o con luz de color. Funciona como una lámpara independiente o como parte de tu sistema de iluminación inteligente con Hue Bridge.

## Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 175 W
- Flujo luminoso total : 1400 lm (4000K)
- Material: metal
- Color de la luz 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- LED integrado.
- Potencia: 20 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad.

↑ 255 → 255 ↗ 52



Sana Hue aplique mural negro 1x20W 24V  
(Producto con enchufe)  
**8719514343382**



Sana Hue aplique mural blanco 1x20W 24V  
(Producto con enchufe)  
**8719514343405**





# Liane Hue



hue personal wireless lighting

El aplique mural Liane tiene un elegante diseño y un efecto de iluminación indirecta. Crea la atmósfera perfecta con cualquier tonalidad de blanco o con luz de color. Funciona como una lámpara independiente o como parte de tu sistema de iluminación inteligente con Hue Bridge.

## Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara 850 lm (4000 K)
- Material: metal / plástico
- Color de la luz 2200–6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V–240 V
- LED integrado.
- Potencia: 12,2 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 558 → 31 ↗ 107



Liane Hue aplique mural negro 1x12W 24V  
**8719514343429**



Liane Hue aplique mural blanco 1x12W 24V  
**8719514343443**



# Ensis Hue



hue personal wireless lighting

El diseño fino y la iluminación ascendente y descendente de la lámpara colgante Ensis permiten obtener fácilmente una combinación perfecta de luz funcional y ambiental. Funciona como una lámpara independiente o como parte de tu sistema de iluminación inteligente con el Hue Bridge.

## Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 175 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 5500 lm (4000K)
- Color de la luz 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- Material: metal
- LED integrado
- Potencia: 79 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra.

↑ 0 → 1298 ↗ 70



Ensis Hue lámpara suspendida blanca 2x39W 24V  
8719514343467



Ensis Hue lámpara suspendida negra 2x39W 24V  
8719514343368







# Flourish Hue



hue personal wireless lighting

Obtén una luz potente para cualquier ocasión con la lámparas Flourish, que te permiten configurar una luz cálida a fría y de color. Funcionan como una lámpara independiente o como parte de tu sistema de iluminación inteligente con el Hue Bridge.



Flourish Hue plafón blanco  
1x32W 24V  
**8719514343504**

## Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Flujo luminoso total 2250 lm (4000K)
- Tonalidades: 2200-6500K
- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- LED integrado
- Código IP: IP20
- Material: Cristal

↑ 141 → 359 ↗ 359



Flourish Hue lámpara de sobremesa blanco 1x9.5W 23  
(Producto con enchufe)  
**8719514343481**

## Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Flujo luminoso total: 800 lm (4000K)
- Tonalidades: 2200-6500K
- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Bombilla WACA E27 incluida
- Código IP: IP20
- Material: Cristal

↑ 175 → 261 ↗ 261



Flourish Hue lámpara suspendida blanco 1x31W 24V  
**8719514343528**

## Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Flujo luminoso total: 2750 lm (4000K)
- Tonalidades: 2200-6500K
- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- LED integrado
- Código IP: IP20
- Material: Cristal

↑ 1800 → 401 ↗ 401



# Fugato Hue



hue personal wireless lighting

Resalta tus objetos favoritos con Hue Fugato, que ofrece un precioso haz de luz en cualquier tonalidad blancos y hasta 16 millones de colores. Contrólalo al instante por Bluetooth en una sala o emparéjalo con un Hue Bridge para disfrutar de toda una variedad de funciones.

## Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- LED integrado: No
- Número de bombillas: 1-4 según modelo
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5,7 W
- Flujo en lúmenes: 350 lm (a 4000K)
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 6 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra.



Fugato Hue blanco 2L  
5063231P7



Fugato Hue negro 2L  
5063230P7

↑ 153 → 195 ↗ 80



Fugato Hue blanco 3L  
5063331P7



Fugato Hue negro 3L  
5063330P7

↑ 153 → 195 ↗ 195



Fugato Hue blanco 1L  
5063131P7



Fugato Hue negro 1L  
5063130P7

↑ 163 → 82 ↗ 82



Fugato Hue blanco 4L  
5063431P7



Fugato Hue negro 4L  
5063430P7

↑ 153 → 425 ↗ 80



# Argenta Hue



hue personal wireless lighting

Resalta tus objetos favoritos con Hue Argenta, que ofrece un precioso haz de luz en cualquier tonalidad blanca y más de 16 millones de colores. Contrólalo al instante por Bluetooth en una habitación o emparéjalo con un puente Hue para disfrutar de toda una variedad de funciones.

## Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- LED integrado: No
- Número de bombillas: 1-4 según modelo
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5,7 W
- Flujo en lúmenes: 350lm a 4000K
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 6 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra



Argenta Hue blanco 2L  
5062231P7



Argenta Hue aluminio 2L  
5062248P7

↑ 127 → 305 ↗ 89



Argenta Hue blanco 3L  
5062331P7



Argenta Hue aluminio 3L  
5062348P7

↑ 127 → 480 ↗ 89



Argenta Hue blanco 1L  
5062131P7



Argenta Hue aluminio 1L  
5062148P7

↑ 127 → 110 ↗ 90



Argenta Hue blanco 4L  
5062431P7



Argenta Hue aluminio 4L  
5062448P7

↑ 127 → 240 ↗ 240





# Centris Hue



hue personal wireless lighting

Obtén una iluminación de ambiente y funcional con una sola luminaria. Centris Hue dispone de un plafón fijo y focos cuyo ángulo se puede ajustar de forma individual. Ajusta cada luz en la luminaria con cualquiera de los millones de colores disponibles para lograr un aspecto realmente exclusivo.

## Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Color de la luz: 2200–6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V–240 V, 50–60 Hz
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5,7 W
- Flujo en lúmenes: 1560lm–2810lm–3550lm–4200lm (a 4000K)
- Materila: Aluminio
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra




Centris Hue 3L-Ceiling White **5060931P7**




Centris Hue 3L-Ceiling Black **5060930P7**

↑ 128 → 782 ↗ 85



Centris Hue 3Lcross-Ceiling White **5060831P7**



Centris Hue 3Lcross-Ceiling Black **5060830P7**

↑ 128 → 408 ↗ 337



Centris Hue 2L-Ceiling White **5061031P7**



Centris Hue 2L-Ceiling Black **5061030P7**

↑ 128 → 408 ↗ 85



Centris Hue 4L-Ceiling White **5060731P7**



Centris Hue 4L-Ceiling Black **5060730P7**

↑ 128 → 990 ↗ 85



# Centura Hue




hue personal wireless lighting

Crea el ambiente perfecto con Hue Centura, que ofrece 16 millones de colores. Ideal para el salón y el dormitorio. Contrólalo por Bluetooth al instante en una sala o emparéjalo con un Hue Bridge para disfrutar de toda una variedad de funciones de iluminación inteligente.

## Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 350 lm (1 foco), 1050 lm (3 focos)
- Tecnología de la bombilla: LED 240 V
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Si
- LED integrado: No
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5,7 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 6 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento.



Centura Hue foco blanco empotrado 3x5W 230V  
8719514342880



Centura Hue empotrable blanca redonda  
8719514338647



Centura Hue empotrable aluminio redonda  
8719514338623



Centura Hue empotrado R. black 1x5.7W  
8719514342927



Centura Hue foco aluminio empotrado 3x5W 230V  
8719514342866



Centura Hue blanca empotrable cuadrada  
8719514338920



Centura Hue aluminio empotrable cuadrada  
8719514338807



Centura Hue empotrado R. black 3x5.7W  
8719514342903





# Xamento Hue



hue personal wireless lighting

Añade un poco de diversión a tu rutina diaria con gama de Baño Xamento HUE, que ofrece millones de colores de luz inteligente. Con una protección IP44 y un diseño contemporáneo, esta luz se integra en la decoración de cualquier baño.

## Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Flujo luminoso: 350 lm (empotrable), 2350 lm (lámpara M), 3700 lm (lámpara L).
- Tecnología de la bombilla: LED 240 V
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- Potencia de la bombilla incluida:  
5,7 W (empotrable), 33,5 W (lámpara M), 52,5 W (lámpara L)
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.



Xamento Hue empotrable cromado 1x5,7W  
**8719514355347**

↑ 0 → 94 ↗ 93



Xamento Hue empotrable cromado 3x5,7 W  
**8719514355392**

↑ 0 → 94 ↗ 93



Xamento Hue M lámpara de techo blanco  
**4116731P9**

↑ 84 → 381 ↗ 381



Xamento Hue L lámpara de techo blanco  
**4116831P9**

↑ 84 → 425 ↗ 425



# Xamento Hue



Novedad disponible julio

hue personal wireless lighting

Añade un poco de diversión a tu rutina diaria con gama de Baño Xamento HUE, que ofrece millones de colores de luz inteligente. Con una protección IP44 y un diseño contemporáneo, esta luz se integra en la decoración de cualquier baño.

## Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Flujo luminoso: 350 lm (empotrable), 2350 lm (lámpara M).
- Tecnología de la bombilla: LED 240 V
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- Potencia de la bombilla incluida: 5,7 W (empotrable), 33,5 W (lámpara M)
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.



Xamento Hue M lámpara de techo negro  
**8719514452251**

↑ 84 → 381 ↗ 381



Xamento Hue empotrable negro 1x5,7W  
**8719514452138**

↑ 0 → 94 ↗ 93



Xamento Hue empotrable negro 3x5,7 W  
**871951445219**

↑ 0 → 94 ↗ 93



# Infuse Hue



hue personal wireless lighting

Haz destacar cualquier habitación con el diseño contemporáneo de las lámparas Infuse. Proyecta un brillo sutil hacia el techo al tiempo que diriges una luz potente hacia abajo, en cualquier tono de luz blanca o de color.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso: Infuse M 2350lm (4000K); Infuse L 3700lm (4000K)
- Tecnología de la bombilla: LED 24 V
- Color de la luz: 2200-6500 Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- Lámpara regulable: Sí
- LED: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: M 33,5W ; L 52,5W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra



Infuse M Hue plafón  
blanco  
**4116331P9**

Infuse M Hue plafón  
negro  
**4116330P9**

Infuse L Hue lámpara  
de techo blanco  
**4116431P9**

Infuse L Hue lámpara  
de techo negro  
**4116430P9**

↑ 84 → 381 ↗ 381

↑ 84 → 425 ↗ 425





# Surimu Hue

hue personal wireless lighting

El panel de techo Surimu ofrece un brillo difuso y suave de luz colorida. Perfecto para salas de estar y dormitorios, el panel de techo Surimu es fácil de instalar y se coloca a ras del techo, llenando la estancia de color.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 100 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 4150 lm
- Tecnología de la bombilla: LED 24 V
- Color de la luz: 2200-6500 Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- Lámpara regulable: Sí
- LED: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 60 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra




Surimu Hue Panel cuadrado  
8719514355071

↑ 48 → 60 ↗ 60



Surimu Hue Panel rectangular  
8719514355057

↑ 48 → 120 ↗ 30





# Lámparas exterior

## Hue White and Color Ambiance



Haz que tus luces exteriores se adapten a la ocasión. Ya se trate de una cena íntima en el balcón, una barbacoa en el patio o una fiesta en jardín... puedes darle ese toque mágico a cualquier reunión con Philips Hue.

Crea escenas coloridas o efectos dinámicos lentos para disfrutar esos momentos especiales al máximo.



# Hue Outdoor ilumina tu exterior con la luz conectada

## Siéntete **bienvenido en casa**

Configura las luces para recibirte cuando llegues a casa. Philips Hue enciende automáticamente las luces en el jardín y en el camino de entrada cuando llega, al igual que las luces conectadas para interiores. También puedes usar las luces para dar la impresión de estar en casa, incluso cuando no estás allí. Philips Hue garantiza tranquilidad en casa y fuera.

## Enriquece **tus ambientes al aire libre**

Libera tu imaginación y deja que Philips Hue ilumine tus espacios al aire libre. Puede elegir el ambiente más adecuado para todas las ocasiones: una fiesta con muchos invitados, una cena romántica o un momento de relajación en una noche de verano. Al ajustar el color y el nivel de luz, puede crear la atmósfera más adecuada para disfrutar cada minuto al aire libre.





# Hue Outdoor Strip



hue personal wireless lighting

Personaliza tus espacios exteriores con una tira de luz Philips Hue para exteriores. Gracias a su brillo difuso perfecto, la tira LED flexible para exteriores es ideal para iluminación directa e indirecta.

## Características

- Duración: 25.000 h
- Código IP: IP67
- Consumo 19 W
- Flujo: 850lm (2m), 1600lm (5m)
- Red eléctrica: 24 V
- Material: silicona
- Características adicionales: Efecto de luz difusa



Lightstrip para exteriores 2 m  
(alimentador incluido)  
8718699709839

↑ 20 → 199 ↗ 11



Lightstrip para exteriores 5 m  
(alimentador incluido)  
8718699709853

↑ 20 → 487 ↗ 11







Hue White and Color Ambiance



# Lily Hue Sistemas de bajo voltaje

hue personal wireless lighting

Solo tienes que conectarlo para disfrutar de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o crear cualquier ambiente que desees. La unidad básica proporciona 1 o 3 puntos de luz y todos los cables y la fuente de alimentación que necesitas para empezar.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 49 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 600 lm
- Tecnología de la bombilla: LED 24 V
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- LED integrado
- Potencia: 8 W
- Material: aluminio
- Código IP: IP65 a prueba de polvo protección frente a agua a presión.
- Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 194 → 84 ↗ 70



Lily Hue antracita kit 1 foco  
1742830P7



Lily Hue antracita Kit 3 focos  
1741430P7

Que incluye el Kit:



Lily Hue extensión 1 foco  
(no incluye enchufe)  
1741530P7

Que incluye el Kit:







# Lily XL Hue Sistemas de bajo voltaje

hue personal wireless lighting

Disfruta del estilo del foco Lily con una luz más grande y más potente, pero en una luminaria de baja tensión. Utiliza la campana desmontable para crear efectos de iluminación direccional, tanto con luz blanca o con uno de los 16 millones de colores.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 80 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1050 lm
- Tecnología de la bombilla LED: 24 V
- Color de la luz: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: 24 V
- LED integrado
- Potencia: 15 W
- Código IP: IP65 a prueba de polvo protección frente a agua a presión
- Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad

↑ 190 → 112 ↗ 112



Low  
volt

Lily XL Hue negro kit 1 foco  
(no incluye enchufe)  
1746230P7

Que incluye el Kit:







Hue White and Color Ambiance



# Calla Hue Inox

**Novedad**

**hue** personal  
wireless  
lighting

Con un exterior de acero inoxidable y millones de tonos de luz colorida, el bolardo Calla aporta un toque de estilo a su patio trasero, así como una luz brillante para iluminar el camino. Fuente de alimentación no incluida.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 590 lm a 4000K
- Color de la luz: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: 220 V-240 V 50-60 HzV
- LED integrado
- Potencia: 8 W
- Código IP: IP44 a prueba de polvo protección frente a agua a presión
- Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad

↑ 252 → 102 ↗ 102



Calla Hue WCA EU LV  
pedestal inox  
8719514388499

### Que incluye el Kit:









Solo tienes que conectarlo para disfrutar de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o darle un uso más funcional para la iluminación de caminos. La unidad de ampliación Calla proporciona 1 punto de luz y puede utilizarse para ampliar tu sistema de baja tensión.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 49 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 600 lm
- Tecnología de la bombilla: LED 24 V
- Color de la luz 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: 24 V
- LED integrado
- Potencia: 8 W
- Material: aluminio; color: negro
- Código IP: IP65 a prueba de polvo protección frente a agua a presión
- Clase de protección III: voltaje extra bajo

↑ 252 → 104 ↗ 104



Calla Hue ext. pedestal  
negro 1x8W 24V  
**1742030P7**

### Que incluye el Kit:





# Calla Hue Sistemas de bajo voltaje

hue personal wireless lighting

Disfruta de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o darle un uso más funcional para la iluminación de caminos. La unidad de ampliación puede utilizarse para ampliar tu sistema de baja tensión. Requiere un puente Hue y un kit básico de baja tensión para funcionar.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 49 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 600 lm
- Tecnología de la bombilla: LED 24 V
- Color de la luz 2200–6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: 24 V
- LED integrado
- Material: metal; color negro
- Potencia: 8 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 8 W
- Código IP: IP65 a prueba de polvo protección frente a agua a presión
- Clase de protección III: voltaje extra bajo

↑ 400 → 104 ↗ 104



Low  
volt

Calla Hue extensión  
pedestal grande negro  
1743730P7

Que incluye el Kit:









# Discover Hue proyector

hue personal wireless lighting

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El proyector Discover puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades que te dan una acogedora bienvenida a casa. Con millones de opciones de colores, también puedes crear cualquier ambiente. El puente Hue no está incluido.



Discover Hue WACA EU  
1743530P7

↑ 153 → 220 ↗ 160

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 141 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 2300 lm
- Color de la luz 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED integrado.
- Potencia: 15 W
- Material: metal, sintético
- Código IP: IP44;protección frente a objetos de tamaño superior a 1 mm;protección frente a agua salpicada
- Clase de protección I: con toma de tierra.



# Econic Hue apliques

hue personal wireless lighting

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El aplique Econic puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia, y crear cualquier tipo de ambiente. El puente Hue no está incluido.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 79 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1150 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED integrado.
- Potencia: 15 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección I: con toma de tierra.



↑ 115 → 260 ↗ 260

Econic Hue WACA EU  
aplique cuadrado  
**1743830P7**



↑ 301 → 194 ↗ 244

Econic Hue WACA EU  
aplique up  
**1743930P7**



↑ 312 → 194 ↗ 244

Econic Hue WACA EU  
aplique down  
**1744030P7**







# Econic Hue pedestal

hue personal wireless lighting

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. La lámpara de pedestal Econic puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las ventajas, como el control y la programación a distancia, y crear cualquier tipo de ambiente. El puente Hue no está incluido.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 79 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1150 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED integrado.
- Potencia: 15 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección I: con toma de tierra.



↑ 322 → 163 ↗ 163

Econic Hue WACA EU  
pedestal  
**1744130P7**



↑ 1000 → 163 ↗ 163

Econic Hue WACA EU  
poste  
**1744230P7**



# Impress Hue applique

hue personal wireless lighting

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El applique Impress puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia, pero también es ideal para crear ambiente. El puente Hue no está incluido.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 80 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED integrado.
- Potencia: 8 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.



Impress Hue WACA EU  
applique  
**1742930P7**

↑ 240 → 120 ↗ 141



Impress Hue WACA EU  
applique grande  
**1743030P7**

↑ 240 → 190 ↗ 117







# Impress Hue applique

hue personal wireless lighting


## Sistemas de bajo voltaje

Cause una excelente impresión con el aplique mural Impress de baja tensión. Esta moderna luminaria con carcasa de cristal solo necesita una toma de pared para ofrecerle luz desde el anochecer hasta el amanecer en cualquiera de los 16 millones de colores.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Bajo voltaje 24 V
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 80 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60 Hz
- LED integrado.
- Potencia: 8 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 240 → 141 ↗ 120



Low  
volt



Impress Hue ext.  
WACA EU applique  
**1745930P7**



# Impress Hue pedestal

hue personal wireless lighting

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. La lámpara de pedestal Impress puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia, pero también es ideal para crear ambiente. El puente Hue no está incluido.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 49 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V
- LED integrado
- Potencia: 8 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento



Impress Hue WACA EU  
pedestal negro  
**1743130P7**

↑ 400 → 100 ↗ 100



Impress Hue WACA EU  
poste  
**1743230P7**

↑ 770 → 100 ↗ 100








# Impress Hue pedestal Sistemas de bajo voltaje

Disfruta de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o darle un uso más funcional para la iluminación de caminos. La unidad básica Impress proporciona un punto de luz y todos los cables y la fuente de alimentación que necesitas para empezar. Requiere un puente Hue.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Bajo voltaje 24 V
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 80 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V
- LED integrado
- Potencia: 8 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento
- Se pueden conectar hasta 5 dispositivos con 1 transformador.

Low  
volt



Impress Hue ext. WACA EU  
pedestal  
**1743430P7**

↑ 400 → 100 ↗ 100

hue personal wireless lighting

Hue White and Color Ambiance



# Daylo Hue applique

hue personal wireless lighting

Añada un anillo de luz en el exterior con el applique mural Daylo en color negro, una luminaria redonda para exteriores que ofrece 16 millones de colores. Consiga un efecto de iluminación suave y difuso hacia fuera, así como una sutil retroiluminación detrás de la luminaria.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 82W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60Hz
- LED integrado.
- Potencia: 15 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 76 → 220 ↗ 220



Daylo Hue applique de pared inox  
**1746547P7**



Daylo Hue applique de pared Negro  
**1746530P7**





# Resonate Hue applique

hue personal wireless lighting

Al dirigir la luz en efectos de luces triangulares tanto hacia arriba como hacia abajo, con el aplique mural Resonate en color negro podrá iluminar sus porches y patios con una luz elegante y colorida.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 82W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60Hz
- LED integrado.
- Potencia: 8 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 180 → 120 ↗ 93



Resonate Hue applique de pared up/down Inox  
**1746447P7**



Resonate Hue applique de pared Up/Down Negro  
**1746430P7**



# Appear Hue applique

hue personal wireless lighting

El aplique mural Appear ofrece 16 millones de colores de luz sutil pero potente, al dirigir sus haces tanto hacia arriba como hacia abajo, con lo que se crea un triángulo de luz nítido y dirigido contra la pared de la fachada de su casa o del patio trasero.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 82W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60Hz
- LED integrado.
- Potencia: 8 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.



Appear Hue applique de pared Up/Down Negro  
**1746330P7**

↑ 240 → 117 ↗ 84





# Appear Inox

hue personal wireless lighting

El aplique mural Appear ofrece 16 millones de colores de luz sutil pero potente, al dirigir sus haces tanto hacia arriba como hacia abajo, con lo que se crea un triángulo de luz nítido y dirigido contra la pared de la fachada de tu casa o del patio trasero.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- 16 millones de colores
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lumen (2x600) @ 4000K
- Color de la luz: 2000-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60 Hz
- LED integrado
- Material: acero inoxidable
- Potencia: 8 W
- Código IP: IP44;protección frente a objetos de tamaño superior a 1 mm;protección frente a agua salpicada
- Clase: I



Appear Inox  
1746347P7

↑ 240 → 117 ↗ 84



# Attract Hue applique

hue personal wireless lighting

Con su pantalla de cristal y su efecto de iluminación exclusivo que emite un arco sutil de luz colorida en la pared, el farol de pared para exteriores Attract es un toque tradicional y al mismo tiempo moderno para su porche, para el jardín o el sendero de la parte delantera de su casa. Con su pantalla de cristal y su efecto de iluminación exclusivo que emite un arco sutil de luz colorida en la pared, el farol de pared para exteriores Attract es un toque tradicional y al mismo tiempo moderno. Ideal para su porche, para el jardín o el sendero de la parte delantera de su casa.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 49 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 600 lm
- Bajo voltaje 24 V
- Color de la luz: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60 Hz
- LED integrado
- Potencia: 8 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 251 → 224 ↗ 182



Attract Hue applique de pared negro  
**1746130P7**





# Nyro Hue

hue personal wireless lighting

Proyecte la luz hacia abajo con la lámpara Nyro, una sofisticada luminaria de color negro que ofrece un sutil efecto de iluminación, tanto con luz blanca brillante como con uno de los 16 millones de colores.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 42 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1000 lm
- Color de la luz: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60 Hz
- LED integrado
- Potencia: 13,5 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento



↑ 101 → 254 ↗ 88

Nyro Hue aplique a pared negro  
**1745630P7**



↑ 400 → 255 ↗ 99

Nyro Hue pedestal negro  
**1745530P7**



# Amarant Sistemas de bajo voltaje

hue personal wireless lighting

Baňa con luz blanca y de color grandes extensiones en espacios al aire libre, como cercas, muros y setos. El foco lineal Amarant, que forma parte del sistema de bajo voltaje, se conecta a una fuente de alimentaci3n Philips Hue e incluso se pueden conectar entre s3, creando un muro de luz continuo.

## Características

- Vida 3til de hasta: 25.000 h.
- 16 millones de colores
- Flujo luminoso total de la l3mpara: 1500 Lumen @ 4000K
- Color de la luz: 2000-6500K Hue White Color Ambiance
- Red el3ctrica: Rango 220V-240V, 50-60 Hz
- LED integrado
- Potencia: 20 W
- C3digo IP: IP65;a prueba de polvo;protecci3n frente a agua a presi3n
- Clase de protecci3n II: doble aislamiento
- Material: sint3tico



Amarant negro  
1746630P7

↑ 50 → 795 ↗ 68

Que incluye el Kit:









# Aumente la iluminación de sus ambientes exteriores



Fácil de conectar y extender mediante conexión por rosca



El cable de alimentación de 40 W permite la configuración básica bajo voltaje



Fácil de conectar y extender mediante conexión por rosca



Combina múltiples luces en función de la potencia del alimentador



El cable de alimentación de 100 W permite la configuración a bajo voltaje más ancho



Conecte fácilmente múltiples cables bajos voltaje con doble conexión



Combina múltiples luces en función de la potencia del alimentador





Cable extensión Hue 2,5M + T-part  
1748930PN

↑ 2500 → 13 ↗ 13

↑ 48 → 80 ↗ 20



Cable extensión Hue 5m  
1742430PN

↑ 5000 → 13 ↗ 13



LV T-part  
1736930PN

↑ 80 → 48 ↗ 20



LV Cable 2,5M  
1736830PN

↑ 2500 → 7,3 ↗ 7,3



**Novedad**

Fuente alimentación 100W Hue  
1748830PN

↑ 2000 → 45 ↗ 70



**Novedad**

Fuente alimentación 40W Hue  
1734830PN

↑ 1320 → 41 ↗ 65

# Hue White Ambiance

## Luz para tus momentos

Comienza con el kit de inicio, crea un ambiente mas confortable y siéntete mejor con una luz natural. Ideal para cualquier momento del día, desde el amanecer hasta el ocaso. Puedes controlarla fácilmente a través de tu dispositivo inteligente o al interruptor inalámbrico incluido y conectarla a los dispositivos disponibles.





Control  
inteligente



Control desde  
fuera de casa



Dormir y  
despertar



Bienestar



Programaciones  
de luz



Regulación  
cómoda



Crea tu  
ambiente

## Intensifica tus momentos

- De luz blanca cálida a fría de 2200 a 6500k
- Llénate de energía, concéntrate, lee y relájate con luz
- Crea tu propio amanecer y despiértate poco a poco

## Disfruta de tu tranquilidad

- Controla las luces a tu manera

## Control sencillo

- Control mediante mando inalámbrico Philips Hue incluido

## Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

- Conecta hasta 50 bombillas Hue de Philips
- Conéctala a tus wearables
- Compatible con la tecnología HomeKit de Apple



# ¡Un ambiente para cada actividad!



## Recetas de luz

Gracias a la iluminación regulable, puedes utilizar el mismo espacio para cada actividad, con la iluminación idónea para cada una de ellas. Elige una luz cálida para estimular tu creatividad o relajarte. Ilumina la estancia con una luz más fría para trabajar con eficacia y llenarte de energía.





### Disfruta del momento **y relájate**

Deja que la luz cálida te abrace y disfruta de tu momento de evasión.



### Devora **tu libro favorito**

Para relajarte mientras lees tu novela favorita elige una luz blanca con un toque cálido.



### Mantén la concentración **mientras trabajas**

La luz ligeramente fría te mantendrá concentrado en sus tareas diarias.



### **Llénete de energía** con la iluminación

Estimula tu metabolismo y llénate de la energía que te transmite la luz blanca fría.

# Bombillas Hue White Ambiance



# E27 Hue White Ambiance



## Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2200 K-6500 K
- Consumo: 8 W
- Equivalencia en incandescencia: 75 W
- Flujo en lúmenes: 806 lm a 2700K  
1055 lm a 4000K



## Kit de inicio E27

Philips HueWA 8W A60 E27 3set sw EU  
8719514291232

« Incluye **3 bombillas,**  
**puente Hue y mando**  
**a distancia**





# E27 Hue White Ambiance



## Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2200 K-6500 K
- Consumo: 6 W
- Equivalencia en incandescencia: 60 W
- Flujo en lúmenes: 570 lm a 2700K  
800 lm a 4000 K

## Pack dual 60W

Philips HueWA 6W A60 E27 2P EUR (60W)  
8719514328242



## Pack triple 60W

Philips HueWA 6W A60 E27 3P EUR (60W)  
8719514328266





# E27 Hue White Ambiance



## Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2200 K-6500 K
- Consumo: 8 W
- Equivalencia en incandescencia: 75 W
- Flujo en lúmenes: 806 lm a 2700K - 1055 lm a 4000K

## Pack individual 75W

Philips HueWA 8W A60 E27 EU (75W)  
8719514291119



## Pack dual 75W

Philips HueWA 8W A60  
E27 2P EU (75W)  
8719514291256

## Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2200 K-6500 K
- Consumo: 13 W
- Equivalencia en incandescencia: 100 W
- Flujo en lúmenes: 1.521 lm a 4000 K

## Pack individual 100W

Philips HueWA 13W A67 E27 EUR (100W)  
8719514288195





# GU10 Hue White Ambiance



## Características

- Casquillo: GU10
- Duración: 15.000 horas
- Temperatura del color: 2200K-6500K
- Consumo: 4,3 W
- Equivalencia en incandescencia: 35 W
- Flujo en lúmenes: 250 lm a 2700K  
350 lm a 4000K

## Pack dual

Philips HueWA 4,3W GU10 2P EUR  
8719514340121



## Pack individual

Philips HueWA 4,3W GU10 EUR  
8719514339903



## Pack triple

Philips HueWA 4,3W GU10 3P EUR  
8719514342804





# E14 Hue White Ambiance



## Características

- Casquillo: E14
- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 4 W
- Equivalencia en incandescencia: 40 W
- Flujo en lúmenes: 320 lm a 2700K  
470 lm a 4000K

## Pack individual

Philips HueWA 4W B39 E14 EU 1p  
8719514356658



## Pack dual

Philips HueWA 4W B39 E14 EU 2p  
8719514356733







# E27 Hue White Ambiance




## Características

- Casquillo: E27
- Duración: 15.000 horas
- Temperatura del color: 2200K-4500K
- Consumo: 7 W
- Equivalencia en incandescencia: 40 W
- Flujo en lúmenes: 550 lm

## Pack individual A60

Philips HueWA 7W Fil A60 EUR E27  
8719514301429




## Pack individual ST64

Philips HueWA 7W Fil ST64 EUR E27  
8719514301467



## Pack individual G93

Philips HueWA 7W Fil G93 EUR E27  
8719514301481





# E27 Hue White Ambiance



## Características

- Casquillo: E27
- Duración: 15.000 horas
- Temperatura del color: 2200K-4500K
- Consumo: 7 W
- Equivalencia en incandescencia: 40 W
- Flujo en lúmenes: 550 lm

## Pack individual G125

Philips HueWA 7W Fil G125 EUR E27  
8719514301542



## Pack individual ST72

Philips HueWA 7W Fil ST72 EUR E27  
8719514301504



# Lámparas interior

## Hue White Ambiance



Estas lámparas ofrecen distintas tonalidades de luz blanca cálida a luz blanca fría.

Con la completa regulación de las luces, de brillo elevado a tenue, puedes ajustar tus luces a la tonalidad y el brillo de iluminación perfectos para tus necesidades diarias.



# Being Hue plafón con mando a distancia

Disfruta de un sutil resplandor con el plafón en blanco Being de Philips Hue White Ambiance. Los círculos delgados de aluminio difunden la luz blanca de cálida a fría en tres direcciones. Controla al instante la luminaria con el Hue Dimmer switch incluido o mediante Bluetooth. Si incorporas además un Hue Bridge podrás disfrutar de todo lo que te proporciona la iluminación inteligente.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 204 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 2500 lm a 4000K
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 22,5 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 50 → 350 ↗ 350



Being Hue plafón negro 1x27W 24V  
8719514341135



Being Hue plafón aluminio 1x27W 24V  
8719514341111



Being Hue plafón blanco 1x27W 24V  
8719514341159

**Crea el ambiente adecuado** en cada momento.



Mando a distancia incluido en el pack




# Being Hue suspendida con mando a distancia

Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Disfruta del diseño elegante de esta lámpara colgante, ideal para todo tipo de interiores.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 180 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 3000 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 39 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 80 a 1580 → 421 ↗ 421



Being Hue suspendida negro 1x39W 24V  
**8718696175286**



Being Hue suspendida aluminio 1x39W 24V  
**8718696175279**



Being Hue suspendida blanca 1x39W 24V  
**8718696175293**

**Crea el ambiente adecuado** en cada momento.



Mando a distancia incluido en el pack





# Still Hue plafón con mando a distancia

El diseño redondo exclusivo del plafón Still de Philips Hue White Ambiance en negro proporciona miles de tonalidades de luz blanca de cálida a fría. Controla al instante la luminaria con el Hue Dimmer switch incluido o mediante la aplicación Bluetooth. Si incorporas además un Hue Bridge podrás disfrutar de todo lo que te proporciona la iluminación inteligente.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 204 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 2500 lm a 4000K
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 22,5 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 72 → 390 ↗ 390



**Crea el ambiente adecuado** en cada momento.



Still Hue plafón negro 1x27W 24V  
8719514341357



Still Hue plafón aluminio 1x27W 24V  
8719514341333



Still Hue plafón blanco 1x27W 24V  
8719514341371

Mando a distancia incluido en el pack



# Fair Hue plafón con mando a distancia

Con una luz única que ilumina hacia arriba y hacia abajo, el plafón blanco Fair de Philips Hue White Ambiance ofrece una luz blanca de cálida a fría y fórmulas de iluminación integradas. Controla al instante la luminaria con el Hue Dimmer switch incluido o mediante Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para disfrutar de otras características de iluminación inteligente.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 180 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 2900 lm a 4000K
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 25 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra



Fair Hue plafón negro 1x33.5W 24V  
8719514341258

↑ 98 → 444 ↗ 444



**Crea el ambiente adecuado** en cada momento.



Fair Hue plafón blanco 1x33.59W 24V  
8719514341272



Mando a distancia incluido en el pack






# Fair Hue suspendida con mando a distancia

El colgante Fair de Philips Hue White Ambiance en negro ilumina hacia arriba y hacia abajo con una luz blanca de cálida a fría y fórmulas de iluminación integradas para las rutinas diarias. Controla al instante con el Hue Dimmer switch incluido o mediante Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para disfrutar de otras características de iluminación inteligente.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 2900 lm a 4000K
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 25 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 120 a 1500 → 444 ↗ 444



Fair Hue suspendida  
negro 1x33.5W 24V  
8719514341296



Fair Hue suspendida  
blanca 1x33.5W 24V  
8719514341319

**Crea el ambiente adecuado** en cada momento.

Mando a distancia incluido en el pack



# Cher Hue plafón con mando a distancia

Consigue miles de tonalidades de luz blanca de cálida a fría con el diseño elegante de la lámpara colgante Devote de Philips Hue White Ambiance. Controla al instante la aplicación Philips Hue Bluetooth o añade un Hue Bridge para descubrir la gama completa de características de iluminación inteligente.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 204 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 2900 lm a 4000K
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 25 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra



Cher plafón negro 1x33.5W 24V  
8719514341173

↑ 94 → 475 ↗ 475



**Crea el ambiente adecuado** en cada momento.

Mando a distancia incluido en el pack





# Cher Hue suspendida con mando a distancia

La luz colgante Cher de Philips Hue White Ambiance en blanco ofrece una luz blanca de cálida a fría para ayudarte a leer, relajarte, concentrarte y llenarte de energía a lo largo del día. Controla al instante con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth, o bien añade un Hue Bridge para disfrutar de aún más características de iluminación inteligente.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 204 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 2900 lm a 4000K
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 25 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 291 a 1750 → 475 ↗ 475



Cher Hue suspendida  
negro 1x33.5W 24V  
**8719514341197**



Cher Hue suspendida  
blanco 1x33.5W 24V  
**8719514341210**

**Crea el ambiente adecuado** en cada momento.



Mando a distancia incluido en el pack




# Amaze Hue suspendida con mando a distancia

El colgante Amaze de Philips Hue White Ambiance en blanco muestra un diseño único que encaja en cualquier cocina o comedor. Obtén una luz blanca natural de cálida a fría y fórmulas de iluminación integradas con Bluetooth o el Hue dimmer switch. La incorporación de un Hue Bridge te permitirá descubrir más características de iluminación inteligente. Coloca la luminaria en horizontal sobre el espejo o instala dos en vertical a ambos lados para crear un ambiente insuperable.

## Características


- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 204 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 2900 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 25 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 131 a 1500 → 434 ↗ 434



Amaze Hue suspendida negro 1x33.5W 24V  
**8719514341074**

Amaze Hue suspendida blanco 1x33.5W 24V  
**8719514341098**



**Crea el ambiente adecuado** en cada momento.

Mando a distancia incluido en el pack





# Devote Hue suspendida



Consigue miles de tonalidades de luz blanca de cálida a fría con el diseño elegante de la lámpara colgante Devote de Philips Hue White Ambiance. Controla al instante la aplicación Philips Hue Bluetooth o añade un Hue Bridge para descubrir la gama completa de características de iluminación inteligente.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida:  
800 lm a 4000K
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 60 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia: 6 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 430 a 2430 → 110 ↗ 110



Devote suspendida blanco 1x6W 230V  
Extensión  
**8719514341234**



# Explore Hue suspendida



Disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Diseñada para dirigir la luz hacia donde más lo necesites.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 204 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 800 lm
- Tecnología de la bombilla: LED 24 V
- Color de la luz: 2200-6500 Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- Lámpara regulable: Sí
- LED: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 6 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra



Explore Hue suspendida blanco  
1x6W 230V  
**4300131P6**

↑ 436 a 2430 → 181 ↗ 181





# Devere Hue plafón de baño

Elige entre miles de tonalidades de luz blanca con Devere Hue. Proyecta un brillo sutil hacia el techo al tiempo que diriges una potente luz hacia abajo para conseguir un aspecto único y disfrutar de la cantidad perfecta de luz blanca cálida a fría.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 2450 lm a 4000K (M), 4300 lm a 4000K (L)
- Tecnología de la bombilla: LED 24 V
- Color de la luz: 2200-6500 Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60Hz
- Lámpara regulable: Sí
- LED: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 19,2W (M), 33,5W (L)
- Código IP: IP44



Devere M Hue  
plafón blanco  
**915005997601**

↑ 84 → 381 ↗ 381



Devere L Hue  
plafón blanco  
**915005997701**

↑ 84 → 425 ↗ 425



Mando a distancia incluido en el pack



# Enrave Hue plafón



Elige entre miles de tonalidades de luz blanca con Enrave Hue. Proyecta un brillo sutil hacia el techo al tiempo que diriges una potente luz hacia abajo para conseguir un aspecto único y disfrutar de la cantidad perfecta de luz blanca cálida a fría.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1220 lm (pequeña), 2450 lm (mediana), 4300 lm (grande) y 6100 lm (extragrande).
- Tecnología de la bombilla: LED 24 V
- Color de la luz: 2200-6500 Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60Hz
- Lámpara regulable: Sí
- LED: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 9,6W (pequeña), 19,2W (mediana), 33,5W (grande) y 48W (extragrande).
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra



Enrave M Hue  
plafón blanco  
**4115931P6**



Enrave M Hue  
plafón negro  
**4115930P6**

↑ 84 → 381 ↗ 381



Enrave L Hue  
plafón blanco  
**4116031P6**



Enrave L Hue  
plafón negro  
**4116030P6**

↑ 84 → 425 ↗ 425



Enrave S Hue  
plafón blanco  
**4115831P6**



Enrave S Hue  
plafón negro  
**4115830P6**

↑ 66 → 261 ↗ 261



Enrave XL Hue  
plafón blanco  
**4116131P6**



Enrave XL Hue  
plafón negro  
**4116130P6**

↑ 84 → 551 ↗ 551



Mando a distancia incluido en el pack





# Enrave Hue suspendida



Con un suave resplandor hacia arriba y la potente luz hacia abajo de la lámpara de techo colgante Enrave en negro la convierten en la opción perfecta para comedores. Utiliza su luz blanca cálida a fría en cualquier tarea, como ayudar a hacer los deberes o crear ambiente para la cena.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 4300 lm a 4000K
- Tecnología de la bombilla: LED 24 V
- Color de la luz: 2200-6500 Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60Hz
- Lámpara regulable: Sí
- LED: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 33,5W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 129 → 425 ↗ 425



Enrave M Hue lámpara  
suspendida blanca  
**4116231P6**



Enrave L Hue lámpara  
suspendida negra  
**4116230P6**



Mando a distancia incluido en el pack



# Wellner Hue sobremesa

Consigue una luz blanca de cálida a fría y fórmulas de iluminación integradas con la lámpara de mesa Wellner de Philips Hue White Ambiance, que añade un toque de estilo único a cualquier estancia de tu hogar. Controla al instante con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth, o añade un Hue Bridge para descubrir más características.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 800 lm a 4000K
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 60 W
- Color de la luz: 2200-6500 K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia: 6,5 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 192 → 268 ↗ 268



Wellner Hue lámpara de mesa  
blanco 1x8,5W 230V  
**8719514341395**



**Crea el ambiente  
adecuado** en cada  
momento.

Mando a distancia incluido en el pack





# Wellness Hue sobremesa

La luz blanca de cálida a fría de la lámpara de mesa Wellness de Philips Hue White Ambiance te permite leer, relajarte, concentrarte y llenarte de energía con la luz perfecta. Controla al instante con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth, o bien añade un Hue Bridge para disfrutar de toda la gama de características de iluminación inteligente.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 800 lm a 4000K
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 60 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia: 6,5 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 193 → 186 ↗ 186



Wellness Hue lámpara de mesa  
blanco 1x8,5W 230V  
**8719514341418**



**Crea el ambiente adecuado** en cada momento.

Mando a distancia incluido en el pack



# Struana Hue plafón con mando a distancia

Fabricado especialmente para el baño con una clasificación IP44, el plafón Struana de Philips Hue White Ambiance proporciona la luz blanca adecuada de cálida a fría para tus rutinas diarias. Controla al instante la luminaria con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth o conéctate a un Hue Bridge para disfrutar de más características.

## Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 204 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 2550 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 23 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección I: con toma de tierra



Struana Hue plafón blanco 1x27W 24V  
**8719514341012**

↑ 59 → 360 ↗ 360



**Crea el ambiente adecuado** en cada momento.

Mando a distancia incluido en el pack





# Adore Hue con mando a distancia

La familia Adore White ambiance de Philips Hue diseñada especialmente para baño con IP44 te da la luz necesaria que necesitas en tus rutinas diarias. Controla al instante la luminaria con el mando incluido o la aplicación Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para descubrir más características de iluminación inteligente.

## Características

- Vida útil de hasta 30.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 204 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 2400 lm (espejo y plafón) / 3000 lm (aplique)
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 27 W (espejo, plafón) 33,5 W (aplique)
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento



↑ 51 → 560 ↗ 560

Adore Hue Espejo blanco  
1x27W a 24V  
8719514340992



↑ 60 → 407 ↗ 407

Adore Hue plafón cromo  
1x27W a 24V  
8719514340978



↑ 64 → 595 ↗ 138

Adore Hue aplique de pared  
1x33,5W a 24V  
8719514340831

\* El código actual sigue estando disponible  
8718696175729

Mando a distancia incluido en el pack



# Adore Hue con mando a distancia

La familia Adore White ambiance de Philips Hue diseñada especialmente para baño con IP44 te da la luz necesaria que necesitas en tus rutinas diarias. Controla al instante la luminaria con el mando incluido o la aplicación Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para descubrir más características de iluminación inteligente.



↑ 116 → 671 ↗ 43

Adore Hue Luz Espejo grande  
1x20W a 24V  
**8719514340930**



↑ 116 → 420 ↗ 43

Adore Hue Luz Espejo pequeña  
1x13W a 24V  
**8719514340954**



↑ 93,5 → 93,5 ↗ 92,7

Adore Hue WA foco empotrado 1x5W 230V  
**8719514340794**

## Características

- Vida útil de hasta 20.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional: 112 W
- Flujo luminoso: 1750 lm (grande) y 1050 lm (pequeño)
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- Potencia: 13 W (pequeña), 20 W (grande)
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento



Adore Hue WA foco empotrado. Pack 3x5W 230V  
**8719514340817**

## Características

- Vida útil de hasta 15.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional: 50 W
- Flujo luminoso: 350 lm por foco
- Color de la luz: 2200-6500 K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Casquillo GU10
- Potencia: 5 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento



Hue White Ambiance



Mando a distancia incluido en el pack





# Adore Hue con mando a distancia

La familia Adore White ambiance de Philips Hue diseñada especialmente para baño con IP44 te da la luz necesaria que necesitas en tus rutinas diarias. Controla al instante la luminaria con el mando incluido o la aplicación Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para descubrir más características de iluminación inteligente.

## Características

- Vida útil de hasta 15.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida 350 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 50 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida 5 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto 5,5 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento



↑ 64 → 595 ↗ 138

Adore Hue Foco 1L blanco  
1x5W 230V  
**8719514340855**



↑ 90 → 366 ↗ 120

Adore Hue Foco 2L blanco  
1x5W 230V  
**8719514340879**



↑ 91 → 626 ↗ 121

Adore Hue Foco 3L blanco 3x5W 230V  
**8719514340893**



↑ 120 → 275 ↗ 250

Adore Hue Foco 3L  
redondo blanco 3x5W 230V  
**8719514340916**

Mando a distancia incluido en el pack



# Pillar foco con mando a distancia

Con la familia de focos Pillar White ambiance de Philips Hue consigues una luz blanca de cálida a fría en cualquier estancia de tu hogar. Controla al instante con el mando incluido o mediante Bluetooth, o bien disfruta de toda la gama de características de iluminación inteligente con un Philips Hue Bridge.

## Características

- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 350lm a 4000K
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 25 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Número de bombillas: 1-2 según modelo
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5,5 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5,5 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 50 → 350 ↗ 350



↑ 120 → 103 ↗ 103

### Versión con mando

Pillar Hue Foco 1L negro  
1x5W 230V  
8719514338449

### Versión sin mando\*

Pillar Hue ext. Foco 1L  
negro 1x5W 230V  
8719514338524

↑ 120 → 103 ↗ 103

### Versión con mando

Pillar Hue Foco 1L blanco  
1x5W 230V  
8719514338487

### Versión sin mando\*


Pillar Hue ext. Foco 1L  
blanco 1x5W 230V  
8719514338500



\* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación. El mando controla hasta 10 puntos de luz.

**Crea el ambiente adecuado**  
en cada momento.

Mando a distancia incluido en el pack



↑ 120 → 193 ↗ 103

Pillar Hue Foco negro 2L  
2x5W 230V  
8719514338425

PVPR **149,95 €**



↑ 120 → 193 ↗ 103

Pillar Hue Foco blanco 2L  
2x5W 230V  
8719514338463

PVPR **149,95 €**



# Runner foco con mando a distancia

La luz Runner de Philips Hue White Ambiance en blanco dispone de focos ajustables para que puedas iluminar con una luz blanca de cálida a fría en cualquier esquina de la habitación. Utiliza las fórmulas de iluminación integradas para tus rutinas diarias y consigue un control instantáneo con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth. Añade un Hue Bridge para disfrutar de más características.

## Características

- Vida útil de hasta 15.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 350lm a 4000K (foco individual)
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 50 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Número de bombillas: 1-3 según modelo
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5,5 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra



↑ 109 → 305 ↗ 90

Runner Hue foco  
blanco 2L 2x5W 230 V  
8719514338142

Runner Hue foco  
blanco 2L 2x5W 230V  
8719514338166



↑ 107 → 110 ↗ 90

### Versión con mando

Runner Hue foco blanco 1L  
8719514338203

### Versión con mando

Runner Hue foco negro 1L  
8719514338326

### Versión sin mando\*

8719514338340

### Versión sin mando\*

8719514338364

\* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación. El mando controla hasta 10 puntos de luz.



↑ 107 → 480 ↗ 90

Runner Hue foco  
blanco 3L 3x5W 230V  
8719514338388

Runner Hue foco  
negro 3L 3x5W 230V  
8719514338401



Mando a distancia incluido en el pack



# Buckram foco con mando a distancia

Con el foco Buckram de Philips Hue White Ambiance en blanco consigues una luz blanca de cálida a fría para tu rutina diaria. Ajusta cada foco individualmente para resaltar la habitación y controla al instante la luminaria con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para disfrutar de más características.



↑ 103 → 252 ↗ 82

Buckram Hue foco  
blanco 2L 2x4,3W 230V  
8719514339064

Buckram Hue foco  
negro 2L 2x4,3W 230V  
8719514339088

## Características

- Vida útil de hasta 15.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 350lm a 4000K (foco individual)
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 50 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Número de bombillas: 1-4 según modelo
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 4,3 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5,5 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra



↑ 103 → 448 ↗ 82

Buckram Hue foco  
blanco 3L 3x4,3W 230V  
8719514339101

Buckram Hue foco  
negro 3L 3x4,3W 230V  
8719514339125



↑ 103 → 102 ↗ 102

### Versión con mando

Buckram Hue foco blanco 1L  
8719514339224

### Versión con mando

Buckram Hue foco negro 1L  
8719514339248



↑ 103 → 448 ↗ 82

Buckram Hue foco  
blanco 4L 4x4,3 W 230V  
8719514339149

Buckram Hue foco  
negro 4L 4x4,3W 230V  
8719514339163

\* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación.  
El mando controla hasta 10 puntos de luz.

Mando a distancia incluido en el pack





# Milliskin foco



El plafón Milliskin de Philips Hue White Ambiance en aluminio se integra a la perfección en su ambiente además de ofrecer una luz blanca de cálida a fría y fórmulas de iluminación integradas para ayudarte a llenarte de energía, a concentrarte, a leer y a relajarte. La incorporación de un Hue Bridge te permitirá descubrir más características de iluminación inteligente.

## Características

- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 350 lm (1 foco), 1050 lm (3 foco)
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 50 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60Hz
- LED: Sí
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5.5 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 0 → 90 ↗ 90



Milliskin Hue foco blanco empotrado 1x5W 230V  
8719514338562



Milliskin Hue foco aluminio empotrado 1x5W 230V  
8719514338548



Milliskin Hue foco cuadrado blanco empotrado 1x5W 230V  
8719514338609



Milliskin Hue foco cuadrado aluminio empotrado 1x5W 230V  
8719514338586



Milliskin Hue foco blanco empotrado 3x5W 230V  
8719514342842



Milliskin Hue foco aluminio empotrado 3x5W 230V  
8719514342828



# Aurelle con mando a distancia

Los paneles Aurelle White ambiance de Philips Hue te permite disfrutar de una luz blanca de cálida a fría con fórmulas de iluminación integradas. Controla al instante con el mando incluido o a través de la aplicación Hue Bluetooth. Añade un Philips Hue Bridge para disfrutar de toda la gama de características de iluminación inteligente.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: de 1940 lm a 3750 lm a 4000K
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- Potencia de la bombilla incluida: 19W / 39W
- LED Integrado
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento.

**Crea el ambiente adecuado** en cada momento.



↑ 46 → 300 ↗ 300

Aurelle Hue panel blanco  
19W 1940 lm  
8719514382626

↑ 46 → 600 ↗ 600

Aurelle Hue panel blanco  
39W 3750 lm  
8719514382640



↑ 46 → 1200 ↗ 600

Aurelle Hue panel blanco  
39W 3750 lm  
8719514382664



↑ 47 → 395 ↗ 395

Aurelle Hue panel blanco  
19W 2450 lm  
8719514382688





Mando a distancia incluido en el pack





# Hue White

## Fácil control y comodidad

Empieza con el kit de inicio del sistema Hue de Philips en blanco y disfruta de una mayor tranquilidad con la posibilidad de controlar la iluminación allá donde estés. Nuestro deseo es facilitarte la vida y ofrecerte tranquilidad de manera inteligente y útil





Control  
inteligente



Control desde  
fuera de casa



Programaciones  
de luz

## Disfruta de tu tranquilidad

- Controla tus luces desde cualquier parte
- Programa horarios de iluminación para automatizar tu hogar de manera sencilla
- Atenuación inalámbrica suave garantizada
- Controla las luces a tu manera

## Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

- Conecta hasta 50 bombillas o lámparas Hue de Philips
- Compatible con la tecnología HomeKit de Apple

# Siéntete seguro con Philips Hue

Las luces inteligentes Hue, hacen que parezca que estás en casa, lo que ayuda a disuadir a los invitados no deseados mientras estás fuera.



## Luces tan inteligentes que te dan la bienvenida a casa

Se acabó volver a casa en la oscuridad. Configura las luces para que se enciendan automáticamente cuando te acerques a casa (y se apaguen cuando salgas) en la aplicación Philips Hue, con la opción Rutinas. También puedes usar el nuevo sensor de exterior para darte la bienvenida a casa cuando detecte tu movimiento.



## Disuade a los invitados no deseados

Las luces Philips Hue están diseñadas para la seguridad de tu familia. El sensor exterior detecta el movimiento y enciende automáticamente las luces, exponiendo a los invitados no deseados y asegurando que te sientes seguro en tu entorno. También puedes configurar tus luces para imitar tu presencia mientras estás fuera.





## Establece temporizadores a tu gusto

Disfruta de noches más largas fuera, haz que tus luces Philips Hue se enciendan automáticamente al establecer horarios o usar la rutina de puesta de sol/amanecer. También puedes apagar o atenuar las luces de esta manera. Nunca tendrás que preocuparte de si has dejado alguna luz encendida.



# Bombillas

## Hue White





# E27 Hue White



## Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)
- Consumo: 9,5 W
- Equivalencia en incandescencia: 75 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 1055 lm a 4000K

## Kit de inicio E27

Philips HueW 9,5W A60 E27 2set sw EUR  
8719514289116



◀ Incluye 2 bombillas,  
y puente Hue

## Kit de inicio E27

Philips HueW 9,5W A60 E27 3set sw EUR  
8719514289130



◀ Incluye 3 bombillas,  
puente Hue y mando  
a distancia



# E27 Hue White



## Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)
- Consumo: 9 W
- Equivalencia en incandescencia: 60 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- Flujo en lúmenes: 800 lm a 4000K

## Pack dual 60W

Philips HueW 9W A60 E27 EU 2P (60W)  
8719514319028



## Pack triple 60W

Philips HueW 9W A60 E27 EU 3P (60W)  
8719514329881





# E27 Hue White



## Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)
- Consumo: 9,5 W
- Equivalencia en incandescencia: 75 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- Flujo en lúmenes: 1055 lm a 4000K

## Pack individual 75W

Philips HueW 9,5W A60 E27 EU (75W)  
8719514288232



## Pack dual 75W

Philips HueW 9,5W A60 E27 EU 2P (75W)  
8719514289192



## Pack individual 100W

Philips HueW 15,5W A67 E27 1P  
8719514343320



## Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)
- Consumo: 15,5 W
- Equivalencia en incandescencia: 100 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- Flujo en lúmenes: 1521 lm a 4000K





# E27 Hue White



## Características

- Casquillo: E27
- Duración: 15.000 horas
- Temperatura del color: 2100K (blanco cálido)
- Consumo: 7 W
- Equivalencia en incandescencia: 40 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 550 lm

## Pack individual A60

Philips HueW 7W Fil A60 E27 EU  
8718699688820



## Pack individual ST64

Philips HueW 7W Fil ST64 E27 EU  
8718699688868



## Pack individual G93

Philips HueW 7W Fil G93 E27 EU  
8718699688882



## Pack individual G125


Philips HueW 7W Fil G125 EUR E27  
8719514279131



## Pack individual ST72

Philips HueW 7W Fil ST72 EUR E27  
8719514279179





# E14 Hue White



## Características

- Casquillo: E14
- Duración: 15.000 horas
- Temperatura del color: 2100K (blanco cálido)
- Consumo: 4,5 W
- Equivalencia en incandescencia: 28 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 300 lm

## Pack dual E14

Philips HueW 4,5W Fil ST72 EUR E27  
8719514302211



## Pack individual E14

Philips HueW 4,5W Fil Candle E14 1p  
8719514302235





# GU10 Hue White



## Características

- Casquillo: GU10
- Duración: 15.000 horas
- Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)
- Consumo: 5,2 W
- Equivalencia en incandescencia: 57 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 400 lm a 2700K

## Pack individual GU10

Philips HueW 5,2W GU10 EUR  
8719514340060



## Pack dual GU10

Philips HueW 5,2W GU10 2P EUR  
8719514340145





# E14 Hue White



## Características

- Casquillo: E14
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)
- Consumo: 5,5 W (vela) / 5,7 W (esférica)
- Equivalencia en incandescencia: 40 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 470 lm

## Pack dual

Philips HueW 5,5W B39 E14 EU 2P  
8719514320628



## Pack individual

Philips HueW 5,5W B39 E14 EU  
8719514320666



## Pack individual

Philips HueW 5,7W Luster E14 EU 1p  
8719514356696



## Pack dual

Philips HueW 5,7W Luster E14 EU 2p  
8719514356771





# Lámparas exterior

## Hue White



Tus luces pueden encenderse cuando llegues a casa. Philips Hue se enciende automáticamente en tu jardín y en la entrada cuando llegas, al igual que tus luces interiores inteligentes. ¿Olvidaste apagar las luces al salir? Hue se encargará de ello. Y cuando estés fuera, usa tus luces para hacer que otros piensen que todavía estás en casa.

Philips Hue te brinda tranquilidad tanto dentro como fuera de casa.

# Turaco Hue White

Ahora, puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. La bombilla mural Turaco puede conectarse a tu puente Hue existente, lo que permite beneficiarse de todas las funcionalidades, como el control a distancia, el geoperimetraje y la programación. El puente Hue no está incluido.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 800 lm
- Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia: 6,5 W
- Material: aluminio; color: antracita
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

## Turaco pedestal

Turaco pedestal antracita  
1x9W 230V  
**1647393PO**

↑ 420 → 121 ↗ 121



## Turaco aplique

Turaco aplique antracita  
1x9W  
**1647293PO**

↑ 212 → 118 ↗ 101



## Turaco poste

Turaco poste antracita  
1x9W 230V  
**1647493PO**

↑ 802 → 121 ↗ 121





Hue White





# Lucca Hue White

Ahora, puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El farol de pared Lucca puede conectarse a tu puente Hue existente, lo que permite beneficiarse de todas las funcionalidades, como el control a distancia, el geoperimetraje y la programación. El puente Hue no está incluido.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 800 lm
- Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia: 6,5 W
- Material: aluminio; color: antracita
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

## Lucca aplique

Lucca aplique antracita  
1x9W 230V  
**1740193PO**

↑ 115 → 215 ↗ 170



## Lucca pedestal

Lucca pedestal antracita  
1x9W 230V  
**1740293PO**

↑ 400 → 142 ↗ 142



## Lucca poste

Lucca poste antracita  
1x9W 230V  
**1740393PO**

↑ 770 → 142 ↗ 142





Hue White



# Tuar Hue White

Ahora, puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El farol de pared Tuar puede conectarse a tu puente Hue existente, lo que permite beneficiarse de todas las funcionalidades, como el control a distancia, el geoperimetraje y la programación. El puente Hue no está incluido.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 800 lm
- Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia: 6,5 W
- Material: aluminio; color: acero inoxidable
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

## Tuar aplique

Tuar aplique aluminio  
1x9W 230V  
**1740447P0**

↑ 185 → 179 ↗ 150



## Tuar pedestal

Tuar pedestal aluminio  
1x9W 230V  
**1740547P0**

↑ 400 → 150 ↗ 150









# Fuzo Hue White

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. La lámpara de poste Fuzo puede conectarse a tu Hue Bridge existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potencia de luz elevada. El Hue Bridge no está incluido.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1160 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 80 W
- Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- Potencia: 9,1 W
- LED: Sí
- LED integrado
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

## Fuzo pedestal

Fuzo pedestal negro  
1x15W  
8719514382848

↑ 400 → 100 ↗ 100



## Fuzo aplique

Fuzo aplique negro 1x15W  
8719514382787

↑ 130 → 130 ↗ 127



Fuzo aplique negro 1x15W  
8719514382800

↑ 140 → 130 ↗ 127



Fuzo aplique negro 1x15W  
8719514382824

↑ 211 → 166 ↗ 75



## Fuzo poste

Fuzo poste negro  
1x15W 230V  
8719514382862

↑ 770 → 100 ↗ 100



# Welcome Hue White

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El proyector Welcome puede conectarse a tu Hue Bridge existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potente luz. El Hue Bridge no está incluido.

## Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 141 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 2600 lm
- Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- LED integrado
- Potencia: 20.5 W
- Código IP: IP44; protección frente a objetos de tamaño superior a 1 mm; protección frente a agua salpicada.
- Clase de protección I: con toma de tierra.



Welcome Hue White EU - Proyector  
**8719514382763**

↑ 153 → 220 ↗ 160







# Inara Hue

**Novedad**

Este aplique mural Inara, que ofrece un estilo tradicional con todas las capacidades del sistema de iluminación inteligente, cuenta con la bombilla de filamento de inspiración vintage. Añade un toque de belleza instantánea a tu espacio al aire libre con luz blanca cálida de brillo regulable.

## Características

- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 550 lm
- Color de la luz: blanca cálida.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- LED integrado
- Potencia: 7 W
- Código IP: IP44, protección frente a agua salpicada.
- Clase de protección II: doble aislamiento.



Inara Hue W fil EU wall lantern black  
8719514388512

↑ 277 → 219 ↗ 256



# Controles inteligentes

## Funcionalidad y control



Puedes controlar tu sistema Philips Hue desde cualquier dispositivo, estés donde estés. Para ajustar la luminosidad, crear temporizadores y cambiar los colores fácilmente, elige la aplicación Philips Hue.

También puedes probar los interruptores Friends of Hue que comercializan fabricantes europeos de controles como Feller, Niko y Vimar, con ellos podrás controlar tu iluminación HUE.



# Puente Hue El corazón de tu sistema Hue

El Hue Bridge, el cerebro del sistema de iluminación inteligente Philips Hue, te permite conectar y controlar hasta 50 luces y 10 accesorios. Basta enchufarlo y utilizar la app Hue para configurar rutinas, temporizadores, escenas de luz personalizadas, etc.

## Empieza con el puente Hue de Philips y **crea como quieras tu propio y exclusivo sistema Hue**

- Integra Hue en tu casa con las bombillas que desees
- Ampliáala con accesorios Hue de Philips
- Número máximo de accesorios: 10
- Número máximo de bombillas y lámparas: 50

## Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

Lleva incorporado homekit Apple. HomeKit servirá de hub para nuestras casas inteligentes, podremos configurar los sistemas conectados y controlarlos a través de Siri logrando además que varios dispositivos trabajen juntos incluso aunque sean de diferentes fabricantes. Esto significa que podrás utilizar tu voz para dar una sola orden y que, por ejemplo, se apaguen todas las luces.



↑ 26 → 90,9 ↗ 90,6

Philips HUE Bridge EU  
8719514342620



Controles inteligentes



# Módulo de interruptor a pared

Instalado detrás de los interruptores de luz, el módulo de interruptor de pared Philips Hue te permite usar los interruptores actuales con las luces inteligentes Philips Hue. Las luces siempre permanecen encendidas y accesibles, e incluso puedes usar el interruptor para configurar múltiples escenas en una luz individual o en una habitación o zona.


↑ 43,3 → 38 ↗ 10,2



Philips Hue wall switch module  
8719514318045



Philips Hue wall switch module 2  
8719514318021



Controles inteligentes





# Interruptor inalámbrico V2

Controla y regula las luces con un interruptor regulador Hue. Este interruptor inteligente, que funciona como interruptor de pared y como mando a distancia, se fija fácilmente a la pared con el adhesivo incluido y se puede soltar de su base magnética para utilizarlo como mando a distancia.

## Control total sin necesidad de otro dispositivo

Conecta el mando Hue DIM Switch a tu puente Hue de Philips, configúralo a través de la aplicación y controla tu entorno lumínico favorito.

- Pilas incluidas: 1 x CR2450
- Duración mínima de la pila: 3 años
- Se pueden controlar hasta un máximo de 10 puntos de luz por mando
- Alcance en interiores hasta 12 metros



Interruptor

↑ 92 → 35

Placa

↑ 125 → 80

Philips Hue DIM Switch EU  
8719514274617



Controles inteligentes



# Interruptor tap

Novedad disponible en junio

Hemos lanzado de nuevo el Tap, con una versión mas renovada. Te permite controlar hasta tres habitaciones o una zona con cada botón individual del interruptor Tap. Está disponible en blanco o negro. Gira la rueda para reducir y aumentar la intensidad de la luz. Móntalo en la pared, colócalo sobre una superficie magnética o utilízalo como mando a distancia.

- Pilas incluidas 1 x CR2032
- Botones configurables 4 botones y la rueda
- Banda de frecuencia 2400m- 2483.5 MHz
- Índice IP20
- Duración 50.000 clicks / 12.000 apagados
- Duración mínima de la pila 2 años

↑ 80 → 80 ↗ 6



Philips Hue Tap dial switch  
EU white  
**8719514440999**



Philips Hue Tap dial switch  
EU Black  
**8719514440937**





# Sensor interior Hue

Activa las luces inteligentes con movimiento mediante el detector de movimiento Hue. El sensor alimentado con pilas se puede colocar en cualquier lugar de la casa con una instalación sin complicaciones.

## Ahorra energía, luz solamente cuando la necesitas

- Fácil de configurar a través de la aplicación Philips Hue
- Colócalo en cualquier parte
- Sensor de luz diurna integrado para ahorrar energía
- Enciende y apaga automáticamente tus luces Hue
- Enciende tus luces Hue en cuanto detecta movimiento
- Enciende automáticamente una suave luz nocturna
- Captura movimientos dentro de 100 grados de apertura y hasta 5 metros
- Pilas incluidas



↑ 92 → 35 ↗ 11

Philips Hue Motion Sensor EU  
8719514342125

Todavía stock disponible del antecesor  
8718696743171



Controles inteligentes



# Sensor exterior Hue

Controla tus luces exteriores automáticamente con un sensor exterior Philips Hue. Puedes colocarlo en cualquier lugar porque funciona con pilas y es totalmente inalámbrico. Después, solo tienes que pasar por delante para activar las luces.

## Ahorra energía, luz solamente cuando la necesitas

- Fácil de configurar a través de la aplicación Philips Hue
- Colócalo en cualquier parte
- Sensor de luz diurna integrado para ahorrar energía
- Enciende y apaga automáticamente tus luces Hue
- Enciende tus luces Hue en cuanto detecta movimiento
- Enciende automáticamente una suave luz nocturna
- Captura movimientos dentro de 100 grados de apertura y hasta 5 metros
- Pilas incluidas



↑ 76 → 56 ↗ 76

Philips Hue Outdoor sensor EU  
8719514342262

Todavía stock disponible del antecesor  
8718699625474



Controles inteligentes





# Enchufe inteligente Hue

Este pequeño y sencillo accesorio permite convertir cualquier lámpara, incluso las que no admiten bombillas Hue, en una lámpara inteligente que puedes controlar mediante la aplicación Hue o la voz. Utiliza Bluetooth para controlar la luz al instante o conecta con el Hue Bridge para poder usar más funcionalidades.

## Convierte cualquier lámpara, en una lámpara inteligente

- Añade cualquier luz a tu sistema Hue
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 35 °C
- Garantía 2 años
- IP20



↑ 84 → 51 ↗ 51

Enchufe inteligente  
(Toma tipo F)  
8719514342309



Controles inteligentes





©2021 Signify Holding. Reservados todos los derechos. Signify Iberia, S.L. se reserva el derecho de modificar las especificaciones y/o descatalogar cualquier producto sin notificación previa, y no será responsable de ninguna consecuencia que resulte de esa publicación.

[www.philips.es](http://www.philips.es)  
[www.meethue.es](http://www.meethue.es)