PHILIPS

hue personal wireless lighting

Catálogo
Conectividad
2024

Bienvenido a la iluminación inteligente

hue personal wireless lighting

Catálogo
Conectividad 2024

Índice

Introducción

¿Dónde quieres utilizar Philips Hue? 6
¿Qué es Hue? 11
Dos formas de usar Philips Hue 12
Nuevo sistema de control por Bluetooth 14
Puente Hue 16
¿Cómo funciona Philips Hue? 18
El ecosistema Hue 20
Tres gamas para elegir 26
Diviértete con tus luces 30
Enriquece tu espacio exterior 32

Hue White and Color Ambiance 28

Bombillas Hue 34

E27 Hue White and Color Ambiance 35
GU10 Hue White and Color Ambiance 38
GU5.3 Hue White and Color Ambiance 39
E14 Hue White and Color Ambiance 40
E27 Hue LG Ellipse + Hue Cord 42

Lámparas interior 44

Hue Bloom Black and White 46
Hue Iris Black and White 48
Hue Iris edición especial 50
Hue Play 52
Signe Gradient lámpara mesa 54
Signe Gradient lámpara pie 56
Signe Gradient roble 58
Tira Luz Led Gradient 60
Tira Luz Led Hue Plus 62
Guirnalda de luces Festavia 64
Hue Perifo Sistema Iluminación Carril 66
Hue Go White 70
Sana Hue 72
Liane Hue 74
Ensis Hue 76
Flourish Hue 78
Fugato Hue 80
Argenta Hue 82
Centris Hue 84
Centura Hue 86
Xamento Hue 88
Infuse Hue 92
Surimu Hue 94

Lámparas exterior 96

Hue Outdoor ilumina tu exterior 98
Hue Go Portable 100
Hue Tira Luz Led exterior 102
Lily Hue Sist. de bajo voltaje 104
Lily XL Hue Sist. de bajo voltaje 106
Calla Hue Inox 108
Calla Hue Sist. de bajo voltaje 110
Discover Hue proyector 114
Econic Hue apliques 116
Econic Hue pedestal 118
Impress Hue aplique 120
Impress Hue aplique Sist. de bajo voltaje 122
Impress Hue pedestal 124
Impress Hue pedestal Sist. de bajo voltaje 126
Daylo Hue aplique 128
Resonate Hue aplique 130
Appear Hue aplique 132
Appear Inox 134
Attract Hue aplique 136
Dymera WACA Hue aplique Novedad 138
Nyro Hue 140
Amarant Sistemas de bajo voltaje 142
Cables y Extensiones Hue exteriores 144

Hue White Ambiance 146

Bombillas Hue 150

E27 Hue White Ambiance 151
GU10 Hue White Ambiance 154
GU5.3 Hue White Ambiance 155
E14 Hue White Ambiance 156
E14 Hue White Ambiance filamento 157
E27 Hue White Ambiance filamento 159

Lámparas interior 160

Being Hue plafón 162
Amaze Hue suspendida 164
Devere Hue plafón de baño 166
Enrave Hue suspendida 170
Wellner Hue sobremesa 172
Struana Hue plafón 174
Adore Hue 176
Pillar foco 180
Runner foco 182
Buckram foco 184
Milliskin foco 186
Aurelle 188

Hue White 190

Bombillas Hue 194

E27 Hue White 195
E27 Hue White filamento 197
E14 Hue White Disponibles hasta octubre 199
GU10 Hue White 200
E14 Hue White 201

Lámparas exterior 202

Turaco Hue White 204
Lucca Hue White 206
Tuar Hue White Disponible hasta agotar existencias 208
Fuzo Hue White Disponible hasta agotar existencias 210
Welcome Hue White 212
Inara Hue 214

Controles inteligentes 216

Puente Hue 218
Módulo de interruptor a pared 220
Interruptor inalámbrico V2 222
Interruptor regulador Hue Tap 224
Sensor interior Hue 226
Sensor exterior Hue 228
Enchufe inteligente Hue 230

¿Dónde quieres utilizar **Philips Hue**?

Baño

Xamento Hue plafón blanco
88

Xamento Hue foco empotrado aluminio
88

Xamento Hue plafón negro
90

Xamento Hue foco empotrado negro
90

Devere Hue plafón
166

Struana plafón
174

Adore foco empotrado
176

Adore focos
178

Salón - Dormitorio - Pasillo

Centura Hue foco empotrado
84

Enrave Hue plafón
168

Pillar foco
180

Runner foco
182

Buckram foco
184

Milliskin foco empotrado
186

Salón

Sana Hue aplique
72

Liane Hue aplique
74

Fugato Hue foco
80

Argenta Hue foco
82

Centris Hue plafón+foco
84

Infuse Hue plafón
92

Amaze Hue suspendida
164

Enrave Hue suspendida
170

Salón - Dormitorio

Hue Bloom White mesa
7

Hue Iris mesa
48

Hue Iris edición especial mesa
50

Signe Gradient sobremesa/pie
54

Signe Gradient roble sobremesa/pie
58

Surimu Hue plafón
94

Tira Luz Led Gradient
60

Hue Go mesa
70

Wellner Hue mesa
172

Salón - Dormitorio - Cocina

Being Hue
plafón
162

Tira Luz Led
Hue Plus
62

Salón - Cocina

Hue LG Ellipse - Hue Cord
42

Hue Perifo
Sist. Iluminación Carril
66

Aurelle Hue
plafón
188

Ensis Hue
76

Flourish Hue
78

Sala de estar - Sala de juegos

Hue Play
52

Hue Tubo de luz Play gradient
236

Tira Luz Led Hue Pixelated
238

Tira Luz Led Hue Play gradient PC
240

Exterior

Guirnalda de luces **Festavia**
64

Hue Belle lámpara portatil
100

Hue Tira de luz exterior
102

Lily Hue
104

Calla Hue Inox
108

Calla Hue
110

Discover Hue proyector
114

Econic Hue aplique/pedestal
116

Impress Hue aplique/pedestal
120

Daylo Hue aplique
128

Resonate Hue aplique
130

Appear Hue aplique
132

Appear Inox aplique
134

Attract Hue aplique
136

Novedad
Dymera WACA aplique
138

Nyro Hue
140

Amarant
142

Cables extensión - Fuentes alimentación
144

Turaco Hue
204

Lucca Hue
206

Tuar Hue
208

Fuzo Hue Poste
210

Welcome Hue White proyector
212

Inara Hue aplique
214

hue
personal
wireless
lighting
Enciende tu
imaginación

¿Qué es Hue?

Philips Hue es tu sistema de iluminación inalámbrico personal, diseñado para la vida real.



Combina luz LED brillante y energéticamente eficiente con tecnología intuitiva. En conjunto, la luz, el puente y los controles inteligentes cambiarán para siempre tu manera de controlar y experimentar la luz. La riqueza de la iluminación es tan mágica como la vida real cuando la enciendes.

Dos formas de usar **Philips Hue**

» Usando Bluetooth®

Comienza en
2 sencillos pasos:

Paso 1
Instala las bombillas y enciende el interruptor.

Paso 2
Descarga la App Hue Bluetooth y sigue las indicaciones.



Disponible en App Store

Disponible en Google play

hue personal wireless lighting

» Usando Puente Hue

Comienza en 3 sencillos pasos:

Paso 1

Instala las bombillas y enciende el interruptor.

Paso 2

Enciende el puente Hue y conéctalo a tu rooter Wi-Fi.

Paso 3

Descarga la App Puente HUE y sigue las indicaciones.

Nuevo sistema de control por **Bluetooth**

Philips Hue con Bluetooth es la forma más fácil de comenzar con la iluminación inteligente. Controla hasta 10 luces en una habitación, crea un ambiente adecuado para cada ocasión o controla las luces con la voz. Y no se preocupe, incluso si comienza con un sistema controlado por Bluetooth, siempre puede agregar un Puente Hue, activando la red Zigbee y controlar las luces de una forma más avanzada.

Bluetooth		Puente Hue
10	Nº máx de luces	50
1 habitación	Alcance	Toda la casa
✓ *	Control con voz	✓
✓	Regulación-sin instalación	✓
✓	Funciona con Hue Dimmer Switch	✓
✓	De luz cálida a luz fría **	✓
✓	16 milliones de colores de luz ***	✓
✓	Programa rutinas diarias **	✓
-	Accesorios inteligentes Hue	✓
✓	Temporizadores y horarios	✓
-	Control fuera de casa	✓
✓	Rutinas para despertarse y dormir	✓
-	Sincronizar luces con música y películas ***	✓
-	Luz sincronizada con tus juegos ***	✓

* Con Amazon Alexa y Google Home | ** Con White ambiance y White and color ambiance | *** Con White and color ambiance

Fácil de instalar

Tan fácil como instalar bombillas Hue compatibles con Bluetooth y descargarse la app.



Controla con la voz

Philips Hue funciona con los principales asistentes de voz para permitirte controlar las luces con tu voz. Utiliza el servicio de voz de Alexa para encender tus luces Philips Hue antes de irte a la cama, para regularlas desde el sofá y ver una película o para ajustar las luces para leer en tu sillón favorito, todo sin mover un dedo. Constantemente se añaden nuevas funcionalidades para ofrecer la mejor experiencia de iluminación controlada por la voz.

Ilumina tus momentos

Crea escenas basadas en la configuración de luz actual o configura la escena con las escenas Philips Hue y ajústala a tu gusto

Control inteligente desde tú móvil

Con la aplicación controla hasta 10 luces en una habitación y crea el ambiente perfecto para cualquier ocasión. Controla tus luces fácil y cómodamente con la aplicación Philips Hue Bluetooth.

Busca los productos Hue compatibles con Bluetooth®

Gama **White and Color Ambiance**

Gama **White Ambiance**

Gama **White**

Puente Hue: el poder de la iluminación inteligente

El puente Hue, es el corazón del sistema Philips Hue, te brinda un control total sobre tus luces a través de la app Hue, administra todas tus luces LED y almacena tus configuraciones personalizadas.
El puente se incluye en todos los kits de inicio de Philips Hue. También puedes comprarlo por separado para crear tu propio sistema.



Hue Bridge + Hue app
una combinación poderosa

- Conecta hasta 50 luces LED
- Controla tus luces incluso lejos de casa
- Crea tus propios ambientes
- Configura tus accesorios inteligentes



Juega con la luz

Juega con la luz y elige entre 16 millones de colores de la aplicación Hue para adaptar la luz a tu estado de ánimo. Usa tu foto favorita y revive ese momento especial con toques de luz. Guarda tus ajustes de luz favoritos y recupéralos cuando quieras.

Control inteligente

Controla tus luces desde tu teléfono inteligente o tu tableta mediante la aplicación Philips Hue o añade interruptores al sistema para activar las luces. Programa temporizadores, notificaciones, alarmas...

Disponible en App Store Disponible en Google play

Sincroniza las luces con música, películas o juegos

Philips Hue Sync es una aplicación para PC o Mac que captura lo que estés viendo, escuchando o a lo que estés jugando y lo traduce en una receta de luz...

Siéntete seguro con la iluminación inteligente Hue

Con la aplicación Philips Hue, puedes controlar tus luces desde cualquier lugar. Haz que las luces se enciendan cuando llegues a casa o imita tu presencia encendiendo y apagando aleatoriamente luces cuando estás lejos.

Luz para tu bienestar

La luz afecta a nuestro estado de ánimo, al comportamiento, a la atención y a las rutinas. Mediante la aplicación, puedes ajustar la luz óptima para cada momento, activarte, concentrarte, leer o relajarte. Personaliza tus rutinas diarias.

Compatible con Apple Homekit y con los asistentes de voz de Google y Amazón

Utiliza la voz para controlar tu iluminación HUE. Ya no necesitas levantarte del sofá para cambiar el color de las luces o para encenderlas y apagarlas.

¿Cómo funciona Philips Hue?

1

Instala la bombilla
y/o luminaria

Elige tu Hue. Puedes comprar los packs que llevan incluido el puente o comprar bombillas y luminarias por separado.

2

Elige tu sistema de control

® Mediante Bluetooth controlaras hasta 10 luces en una habitación.

Mediante el Puente Hue puedes controlar el sistema en casa y desde fuera de casa y añadir hasta 50 lámparas y accesorios.



3

Descarga la app Hue Puente Philips o Hue Bluetooth Philips

A través de las App gratuitas puedes empezar a jugar y disfrutar al completo de la experiencia Hue.

Disponible en App Store

Disponible en Google play

El ecosistema **Hue**

Es fácil configurar y ampliar tu sistema personal de iluminación sin cables Phillips Hue.

Descubre cómo puedes dar vida a tu hogar inteligente con distintas bombillas, lámparas, interruptores y sensores inteligentes.

Elige tus bombillas o lámparas Hue

Elige tu sistema de control

Controles inteligentes

Descárgate la app Hue

El sistema

Philips Hue está basado en ZigBee LightLink, una tecnología de baja potencia, segura y fiable para controlar las luces. Continuamente se añaden nuevas características y mejoras al sistema para hacerlo aún más útil. Las actualizaciones de software y firmware pueden hacerse de manera inalámbrica y directa en las luces. El sistema Philips Hue puede integrarse fácilmente con otros sistemas basados en ZigBee para automatizar otros elementos del hogar.

El puente

El puente es el corazón del sistema Philips Hue, que conecta tu dispositivo inteligente a las luces de Philips Hue. Puedes añadir hasta 50 luces y accesorios Philips Hue a un puente. Con el enlace Wi-Fi a través del router, también conecta el sistema con el mundo exterior, para poder controlarlo desde fuera de casa.
El puente se incluye en todos los kits de inicio de Philips Hue. También puedes comprarlo por separado para crear tu propio sistema.

Bluetooth

Philips Hue con Bluetooth es la forma más fácil de comenzar con la iluminación inteligente. Establezca el ambiente de una habitación individual con una bombilla LED con capacidad Bluetooth y la aplicación Bluetooth de Hue y podrá controlar hasta 10 luces.

Hue bombillas y lámparas

Las luces LED, inteligentes y energéticamente eficientes, hacen que Philips Hue cobre vida. Proporcionan luz hermosa y brillante para tus actividades diarias, momentos especiales y experiencias envolventes. También son prácticas. Se atenúan. Parpadean. Envían impulso. Hacen prácticamente cualquier cosa que tú desees. Ahora disponibles productos con tecnología gradient que permite combinar varios colores en una única tira de luz.

Aplicaciones

HUE PUENTE APP | HUE BLUETOOTH APP para móvil

Las nuevas APP tiene un nuevo aspecto y cómodos accesos directos para que ajustes la iluminación inteligente. Descárgate la app correspondiente al sistema de control elegido (Puente Hue o Bluetooth). Las aplicaciones también incorporan escenas diseñadas una a una por nuestros expertos en iluminación.

HUE APP para ordenador

Philips Hue Sync es una aplicación para PC o Mac que captura el contenido que estés viendo, escuchando o de lo que estés jugando y lo traduce en una receta de luz inmediata para una experiencia envolvente. Sincroniza tus luces con vídeos, música y juegos.

Aplicaciones de terceros

Sync My Lights
Entertainment

Lightbow
Lifestyle

Hue Disco
Music

Sleep Cycle alarm clock
Healthcare and Fitness

iConnectHue
Utilities

OnSwitch
Lifestyle

Thunderstorm for Hue
Entertainment

hueTube
Entertainment

Utakata moodlight
Lifestyle

Yonomi
Lifestyle



Controles inteligentes

Puedes controlar tu sistema Philips Hue desde cualquier dispositivo, estés donde estés. Para ajustar la luminosidad, crear temporizadores y cambiar los colores facilmente, elige la aplicación Philips Hue. Prueba una de las aplicaciones desarrolladas por terceros para Philips Hue y descubre diferentes funcionalidades.

HueLabs

HueLabs es una plataforma donde cualquier persona con un sistema de Hue puede probar prototipos y conceptos nuevos en una etapa incipiente. ¡Sus comentarios pueden realmente hacer la diferencia! En HueLabs estamos interesados en encontrar maneras de sacar más provecho a su sistema Hue, queremos saber lo que es valioso para el consumidor y la mejor manera de averiguarlo es simplemente preguntarle!

El portal My hue

Puedes controlar tu sistema Philips Hue desde cualquier dispositivo, estés donde estés. Para ajustar la luminosidad, crear temporizadores y cambiar los colores facilmente, elige la aplicación Philips Hue. Prueba una de las aplicaciones desarrolladas por terceros para Philips Hue y descubre diferentes funcionalidades.

www.meethue.es

Friends of Hue

Con Friends of Hue, la iluminación de tu hogar se convierte en mucho más; eso es lo que ocurre cuando los productos y dispositivos inteligentes funcionan juntos sin problemas. Y debido a que las casas de hoy son más inteligentes, tu vida es más fácil.



Works with
Apple HomeKit

Utiliza el control por voz con Siri o contecta Philips Hue con otros accesorios de Apple HomeKit y controla tu hogar.

IFTTT

Conoce al instante cuando sucede algo con las recetas de iluminación personal, cuando recibes correos electrónicos, me gusta, acciones u otros eventos web.

WORKS WITH alexa

Conecta cualquier dispositivo habilitado para Alexa, como Echo o Echo Dot, a Philips Hue para aprovechar las ventajas de las luces inteligentes activadas por voz.

XFINITY Home

Aumenta tu tranquilidad con una solución de hogar inteligente basada en la nube que te permite controlar tus luces Philips Hue desde una aplicación central.

Funciona con el
Asistente de Google

Controla las luces en toda tu casa simplemente preguntando al Asistente de Google. Comienza diciendo "Ok Google" y tu asistente estará listo para ayudarte.

logitech

La vida es más divertida cuando las luces Philips Hue y el entretenimiento en el hogar funcionan como uno, dirigidos por el control remoto Logitech Harmony.

Works with SmartThings

Controla tu iluminación Philips Hue desde tu teléfono inteligente con Samsung SmartThings y conecta los dispositivos conectados para trabajar en conjunto.

RAZER

Haz que tu experiencia de juego sea más envolvente vinculando tus luces Philips Hue a los equipos Razer Chroma™

Y ahora mucho más Philips **Hue + Spotify**

Philips Hue y Spotify se han unido con la intención de crear una experiencia más rica al **combinar la reproducción musical con nuestras soluciones de iluminación inteligente.**

Sólo vas a necesitar asociar tu cuenta de Spotify a la aplicación de Philips Hue para dispositivos móviles y listo.

Tres gamas **para elegir**

Gama **White and Color Ambiance**

16 millones de colores

Combina luz LED brillante y eficiente energéticamente con tecnología intuitiva. En conjunto, la luz, el puente y los controles inteligentes cambiarán para siempre tu manera de controlar y experimentar la luz.

Gama **White Ambiance**

Cambia la temperatura de color de cálidas a frías (2200K-6500K)

Personaliza tus rutinas diarias y conviértelas en momentos para disfrutar. Philips Hue te despierta y te ayuda a recargar la energía, a leer, a concentrarte y a relajarte.

Gama **White**

Regula la intensidad de la luz. Sólo temperatura de color cálida 2700K

Controla tu iluminación inteligente desde la cama hasta el jardín. Se trata de hacerte la vida más fácil...

Hue **White and Color Ambiance**

Posibilidades infinitas

Empieza con el kit de inicio Philips Hue de luz blanca y de color, y da rienda suelta a tu imaginación. Descubre todo lo que puedes hacer con la luz blanca y de color, ahora con colores aún más intensos, para unos entornos optimizados.



Control inteligente

Control desde fuera de casa

Dormir y despertar

Bienestar

Programaciones de luz

Regulación cómoda

Pinta con luz

Sincroniza con música

Crea tu ambiente

Sincroniza con videos

hue personal wireless lighting

Enciende tu imaginación

- Juega con la luz y elige uno de los 16 millones de colores disponibles
- Sincroniza las bombillas Hue de Philips con las películas y la música

Intensifica tus momentos

- De luz blanca cálida a fría y brillante
- Llénate de energía, concéntrate, lee y relájate con luz
- Crea tu propio amanecer y despiértate poco a poco

Disfruta de tu tranquilidad

- Controla tus luces desde cualquier parte
- Programa horarios de iluminación para automatizar tu hogar de manera sencilla
- Controla las luces a tu manera

Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

- Conecta hasta 50 bombillas Hue de Philips
- Compatible con la tecnología HomeKit de Apple

Diviértete **con tus luces**

Mira, escucha o juega como nunca mientras tus efectos favoritos de vídeo, audio y juegos llenan la habitación. No tienes más que vincular tu sistema de iluminación inteligente Philips Hue a vídeos, música o juegos y transformar tu habitación en un escenario para el ocio.

Requiere un puente Philips Hue

Sincroniza tus luces **con videos y películas**

Siéntete como si estuvieras en el cine desde tu propio sofá. Disfruta de efectos de luz inmediatos y envolventes que se adaptan a lo que ocurra en tu pantalla. Convierte cada luz en un efecto especial durante las secuencias de acción y experimenta los efectos ambientales de una iluminación más sutil que complementa a la perfección la fotografía de cada película.

Sincroniza tus luces **con juegos**

Descubre una nueva dimensión de inmersión espacial llevando los entornos y los efectos de juego a tu habitación. Desde efectos de cámara lenta a la medida de los entornos de juego hasta destellos rápidos durante secuencias llenas de acción, Philips Hue te sumerge a fondo en el juego.

Asegúrate de que el bridge cuadrado y las luces white and color ambiance estén conectados y cuenten con alimentación eléctrica.

+

Configura una nueva área de ocio en la aplicación Philips Hue.

+

Utiliza la aplicación Philips Hue Sync en tu PC o Mac, o conecta con Razer.

Sincroniza tus luces **con música**

Crea un entorno relajado y evocador para descansar. O bien, convierte cada compás en un efecto de luz y transforma cualquier habitación en una pista de baile. Los efectos de luz son personalizables y pueden utilizarse, junto con la música, para adaptarse a cualquier estado de ánimo o situación.

Enriquece **tu espacio exterior**

Deleita tu imaginación y deja que Philips Hue haga que tu espacio al aire libre se vea perfecto. Puedes adaptar el ambiente a cualquier ocasión: una gran fiesta, una cena íntima o un momento de relajación en una noche de verano.

Requiere un puente Philips Hue

Crea el **ambiente exterior perfecto**

Transforma un jardín sin brillo en un hermoso espacio al aire libre con Philips Hue. Coloca lámparas con luz de colores, desde sobremuros para iluminación de caminos y apliques hasta focos y mucho más. Lámparas con luz blanca o luz blanca y de colores para preparar el escenario para un evento al aire libre increíble.

Relájate con **luz blanca de cálida a fría**

Alarga tus veladas con la iluminación exterior de Philips Hue. Establece el ambiente adecuado en tu patio o terraza y relájate. Desde la cálida luz blanca de un sol de verano hasta la fresca luz del día en invierno: puedes disfrutar de cualquier tono de luz blanca para adaptarla a tu estado de ánimo durante todo el año.

Luz especial **para ocasiones especiales**

¿Esperas a la familia o amigos? Prepara tu iluminación exterior para la ocasión. Ya sea una cena acogedora en la terraza, una barbacoa en el patio o una fiesta en el jardín, puedes agregar un toque de magia a cada reunión con Philips Hue. Crea escenas coloridas o efectos dinámicos para disfrutar estos momentos especiales.

Fácil de **instalar y extender**

Ilumina caminos, crea aspectos destacados en tus jardines o crea un ambiente único en el patio. Puedes hacerlo tú mismo, usando focos Hue o bolardos.
El sistema es de bajo voltaje, seguro para el jardín y fácil de instalar. Olvídate del electricista: crea y extiende tu sistema de iluminación inteligente como quieras.

Bombillas Hue White and Color Ambiance

E27 Hue White and Color Ambiance

Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 9 W
- Equivalencia en incandescencia: 75 W
- Voltaje de entrada: 220 V-240 V
- Temperatura del color: 2200K-6500K
- Emisión de luz: 16 millones de colores
- Todas las tonalidades de luz blanca
- Regulable solo a través de dispositivo inteligente
- Ángulo de apertura: 160° +- 20°
- Flujo en lúmenes:
  806 lm a 2700K 1055 lm a 4000K
- IRC >80 desde 2000K-4000K

Kit de inicio E27

Philips HueWCA 9W A60
E27 2set sw EU (packs ls y diy)
8719514291379

Incluye **2 bombillas, puente Hue y 1 mando a distancia**

Kit de inicio E27

Philips HueWCA 10.5W A60
E27 3set sw*2 EU (pack electro)
8719514291355

Incluye **3 bombillas, puente Hue y 1 mando a distancia**

E27 Hue White and Color Ambiance

Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 6,5 W
- Equivalencia en incandescencia: 60 W
- Voltaje de entrada: 220 V-240 V
- Emisión de luz: 16 millones de colores
- Todas las tonalidades de luz blanca
- Regulable solo a través de dispositivo inteligente
- Ángulo de apertura: 160° +- 20°
- Flujo en lúmenes: 570 lm a 2700 K
  806 lm a 4000 K
- IRC >80 desde 2000K-4000K

Pack dual 60W

Philips HueWCA 6,5W A60
E27 2P EUR
8719514328365

Pack triple 60W

Philips HueWCA 6,5W A60 E27 3P EUR
8719514328389

Pack cuatro 60W

Philips HueWCA 9W A60 E27 4p EUR
8719514328402

E27 Hue White and Color Ambiance

Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 9 W
- Equivalencia en incandescencia: 75 W
- Voltaje de entrada: 220 V-240 V
- Temperatura del color: 2200K-6500K
- Emisión de luz: 16 millones de colores
- Todas las tonalidades de luz blanca
- Regulable solo a través de dispositivo inteligente
- Ángulo de apertura: 160° +- 20°
- Flujo en lúmenes: 1100 lm (4000K)
- IRC >80 desde 2000K-4000K

Pack individual 75W

Philips HueWCA 9W A60 E27 (75W)
8719514291171

Pack dual 75W

Philips HueWCA 9W A60
E27 2P EU (75W)
8719514291317

Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 13,5 W
- Equivalencia en incandescencia: 100 W
- Voltaje de entrada: 220 V-240 V
- Emisión de luz: 16 millones de colores
- Todas las tonalidades de luz blanca
- Regulable solo a través de dispositivo inteligente
- Ángulo de apertura: 160° +- 20°
- Flujo en lúmenes: hasta 1521 lm (4000K)
- IRC >80 desde 2000K-4000K

Pack individual 100W

Philips HueWCA 13,5W A67
E27 EUR (100W)
8719514288157

GU10 Hue White and Color Ambiance

Características

- Casquillo: GU10
- Duración: 15.000 horas
- Consumo: 4,3 W
- Equivalencia en incandescencia: 35 W
- Emisión de luz: 16 millones de colores
- Todas las tonalidades de luz blanca
- Regulable solo a través de dispositivo inteligente
- Ángulo de apertura: 36
- Flujo en lúmenes: 350 lm (a 4000K)
- IRC >80 desde 2000K-4000K

Kit de inicio GU10

Philips HueWCA 4,3W GU10 3set EUR
8719514340107

« Incluye **3 bombillas, puente Hue y 1 mando a distancia**

Pack individual

Philips HueWCA 4,3W
GU10 EUR
8719514339880

Pack dual

Philips HueWCA 4,3W
GU10 2P EUR
8719514340084

Pack triple

Philips HueWCA 4,3W GU10 3P EUR
8719514342767

GU5.3 Hue White and Color Ambiance

Características

- Casquillo: E14
- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 6,3 W
- Índice de reproducción cromática: 80
- Flujo en lúmenes: 400 lm (a 4000K)
- Temperatura del color: 2000K-6500K

Pack individual

Philips HueWCA XW 12V MR16 1P EU
8719514491403

Pack dual

Philips HueWCA XW 12V MR16 2P EU
8719514491649

E14 Hue White and Color Ambiance

Características

- Casquillo: E14
- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 5,3 W
- Equivalencia en incandescencia: 40 W
- Flujo en lúmenes: 470 lm (a 4000K)
- 2000 K - 6500 K >IRC 80 De color blanco cálido a frío

Pack individual

Philips HueWCA 5,3W B39 E14 EU 1p
8719514356610

PVPR **59,95** €

Pack dual

Philips HueWCA 5,3W B39 E14 EU 2p
8719514356719

PVPR **99,99** €

E14 Hue White and Color Ambiance

Características

- Casquillo: E14
- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 5,1 W
- Índice de reproducción cromática: 80
- Flujo en lúmenes: 470 lm (a 4000K)
- Temperatura del color: 2000K-6500K +16 millones de colores

Pack dual

Philips HueWCA 4.3W Luster E14 2P EU
8719514491281

Pack individual

Philips HueWCA 4.3W Luster E14 1P EU
8719514491229

E27 Hue LG Ellipse + Hue Cord

Con su tubo interior y su revestimiento de cristal reflectante, las bombillas Lightguide son una pieza de diseño a juego con el hogar moderno. Esta bombilla inteligente con forma de elipse brinda un resplandor de luz brillante y colorida, que puedes regular al nivel perfecto. Las bombillas Lightguide se han diseñado para mostrarlas y este cordón a juego en negro es la forma perfecta de hacerlo. Con un soporte metálico y un cable revestido de tela, puedes añadir un toque moderno y una luz colorida a cualquier habitación.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso: 500 lm a 2700K
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- Consumo: 6,5 W
- Potencia equivalente: 60 W
- Temperatura de color: 2000K-6500K +16 millones de colores
- Encendido: 100% de emisión de luz al instante

Philips Hue LG Ellipse E27 EU
8719514419278

↑ 205 → 185 ↗ 185

Philips Hue Black Cord
LG E27 EU
8719514419452

Longitud del cable 1500


hue
personal
wireless
lighting

Lámparas interior
Hue White and Color Ambiance



hue personal wireless lighting

Transforma el ambiente de tu hogar con solo pulsar un botón. Utiliza más de 16 millones de colores y 50.000 tonos de luz blanca fría a cálida para crear momentos especiales, crear el ambiente para una fiesta o sencillamente relajarte por la noche.

Hue **Bloom** Black and White

Define el ambiente que quieras sin esfuerzo en cualquier estancia de tu hogar, con esta lámpara compacta y original Philips Hue Bloom. Simplemente conéctala a una toma de pared y utiliza Bloom para emitir una colorida luz como lámpara independiente o añádela a tu sistema Hue existente como iluminación de acento. Añade un Hue Bridge para disfrutar de toda una variedad de funciones.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara 500 lm
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- Consumo: 7,1 W
- Material: metal / plástico
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento
- Mejora la reproduccion cromática

↑ 101 → 126 ↗ 129

New Hue Bloom (gen4) EMEA white
8718699770983

New Hue Bloom (gen4) EMEA black
8718699771126





Hue **Iris** Black and White

Define el ambiente que quieras en cualquier habitación de tu hogar con la elegante lámpara Philips Hue Iris en color blanco. La lámpara Iris, con una luz que inunda la pared con color y ofrece una suave retroiluminación, aporta un efecto sofisticado y único. Añade un Philips Hue Bridge para disfrutar de toda una variedad de funciones de iluminación inteligente.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 90 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 210 lm
- Tecnología de la bombilla LED 24 V
- Red eléctrica Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- Consumo: 8,1 W
- Material: sintético y metal
- LED: Sí
- Código IP20; protección frente a objetos de tamaño superior a 12,5 mm; no protegido frente al agua
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 194 → 204 ↗ 188

Hue Iris gen4 EU/UK white
8719514264465

Hue Iris gen4 EU/UK black
8719514264489

Hue **Iris** edición especial

Define el ambiente que quieras en cualquier habitación con la lámpara de edición limitada Philips Hue Iris, disponible en color plata, oro y cobre. La lámpara Iris, con una luz que inunda la pared con color y ofrece una suave retroiluminación, aporta un efecto sofisticado y único. Añade un Philips Hue Bridge para descubrir más características.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 90 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 210 lm
- Tecnología de la bombilla LED 24 V
- Red eléctrica Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- Consumo: 8,2 W
- Flujo en lúmenes: 570 lm (a 4000K)
- Material: sintético y metal
- LED: Sí
- Código IP20; protección frente a objetos de tamaño superior a 12,5 mm; no protegido frente al agua
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 194 → 204 ↗ 188

Hue Iris gen4 EU/UK gold
8719514410732

Hue Iris gen4 EU/UK copper
8719514411586

Hue Iris gen4 EU/UK silver
8719514411524





Hue **Play**

Crea un amplio efecto de iluminación con la barra de luces Hue Play de diseño estilizado en color blanco. Se suministra con una fuente de alimentación que permite conectar hasta tres barras de luces y se puede posar en el suelo en vertical u horizontal o instalar en la parte posterior del televisor con los soportes incluidos.

Características

- Flujo luminoso total : 500-600 lm (4000K)
- Consumo: 6,6 W
- Flujo luminoso 530 lúmenes
- Vida útil de hasta: 20.000 h.
- IP20 - Clase II
- 16 millones de colores
- Todas las tonalidades de blanco
- Solo utilización con el puente HUE
- Con un alimentador podremos conectar hasta 3 HUE PLAYS
- El alargador de 5 metros de cable HUE PLAY te permite realizar el montaje donde desees
- Precisa del puente HUE

↑ 252 → 43 ↗ 36

Hue Play Pack 1

Incluyen alimentador y accesorios para la instalación

COL HUE PLAY SINGLEPK EU/UK black
7820130P7

COL HUE PLAY SINGLEPK EU/UK white
7820131P7

Hue Play Pack 2

Incluyen alimentador y accesorios para la instalación

COL HUE PLAY DOUBLEPK EU/UK black
7820230P7

COL HUE PLAY DOUBLEPK EU/UK white
7820231P7

Hue Play Extensiones

No incluyen alimentador

COL HUE PLAY EXT KIT 1PC EU&UK black
7820330P7

COL HUE PLAY EXT KIT 1PC EU&UK white
7820331P7

Hue play extension cable 5m black
7820430P7

Signe Gradient

La lámpara de mesa Gradient Signe no solo se integra perfectamente con la decoración de tu hogar gracias a su elegante y estilizado diseño negro, sino que también combina varios colores para pintar las paredes con un degradado de luz único.

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso total: 1040lm (4000K)
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- Acabado: Aluminio
- Código IP: IP20
- Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad.

↑ 533 → 111 ↗ 111

Gradient Signe mesa blanco
EU/UK
8718696176238

Gradient Signe mesa negro
EU/UK
8718696176245





Signe Gradient

hue personal wireless lighting

Complemente la decoración de su hogar con el elegante y estilizado diseño en blanco y negro de la lámpara de pie Gradient Signe, que combina varios colores para pintar las paredes con un degradado de luz único.

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Consumo: 29 W
- Flujo luminoso total: 2550lm (4000K)
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- Acabado: Aluminio
- Código IP: IP20
- Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad.

↑ 1458 → 111 ↗ 111

Gradient Signe lámpara de pie blanco EU
8718696176252

Gradient Signe lámpara de pie negro EU
87195144476219



Signe Gradient roble

La lámpara Signe Gradient no sólo se integra perfectamente con la decoración de tu hogar, gracias a su elegante y estilizado diseño, que permite combinar varios colores de luz al mismo tiempo para pintar las paredes con un degradado de luz único.

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Consumo: 11,8 W (mesa) 29 W (lámpara de pie)
- Flujo luminoso total: 1040lm (mesa), 2550lm (lámpara de pie) (4000K)
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- Acabado: roble
- Código IP: IP20
- Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad.

Gradient Signe mesa roble EU/UK
8719514433465

↑ 533 → 111 ↗ 111

Gradient Signe lámpara de pie roble EU
8719514433526

↑ 1458 → 111 ↗ 111

Tira Luz Led Gradient

Con tecnología Gradient y diseño flexible, la Philips Hue gradient lightstrip ofrece una potente combinación de luz colorida para cualquier estancia de tu hogar.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso total: Base: 1800 lm (4000K); Extensión: 1000 lm (4000K)
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Acabado: Silicona
- Código IP: IP20
- Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad.

Tira luz Led Gradient 2m base
8719514339965

→ 2000 ↗ 145

Tira luz Led Gradient 1m extent
8719514339989

→ 1000 ↗ 145

Tira Luz Led Hue Plus

Ilumina con colores brillantes cualquier estancia de tu hogar con la tira de luz flexible con fuente de alimentación incluida. Combina la tira de luz con un Hue Bridge para disfrutar de toda una variedad de funciones de iluminación inteligente.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Red eléctrica: 50-60 Hz
- Rango: 220 V-240 V
- Consumo: 20 W
- Flujo: 1600 lúmenes
- Material: silicona
- Código IP: IP20
- Posibilidad de reutilizar las partes que cortemos de las tiras
- No es compatible con la versión anterior

Tira Luz Led Hue Plus (alimentador+ tira de 2 metros+ accesorio para unir tiras cortadas)
8718699703424

↑ 55 → 2000 ↗ 145

Extensión Tira Luz Led Hue Plus V4 (1m de tira + accesorios para esquinas)
8718699703448

↑ 55 → 1000 ↗ 145



Guirnalda de luces **Festavia**

Mini leds inteligentes a lo largo de un cable de 20 metros, las guirnaldas de luces Festavia son la decoración perfecta para interiores y exteriores. Crea un degradado de colores en toda la guirnalda o usa un tono de blanco o de color para un aspecto más tradicional.

Características

- Material sintético
- Adecuado para uso en interior y exterior
- Regulable
- Temperatura de color 2000-6500K
- Tensión de entrada 24 V
- Potencia 14 W
- Diámetro LED 5 mm
- Longitud del cable al primer LED 4,4 m
- Longitud de la guirnalda de luces 20 m
- Vida útil de hasta 15.000 h
- Red eléctrica 220-240 V 50-60 Hz
- Clase II
- IP54

Hue Guirnalda de luces
Festavia 250LEDs EU
8720169246621

Hue Guirnalda de luces
Festavia 500LEDs EU
8720169246867

Hue **Perifo** Sistema Iluminación Carril

La iluminación en carril es un sistema de iluminación que te permite colocar luces a lo largo de un carril fijado al techo o la pared. Puedes añadir distintos tipos de luces, como focos y lámparas colgantes. Puedes ajustar tanto la posición de las luces en los carriles como su ángulo. La iluminación en carril se usa a menudo en la cocina y la sala de estar, pero gracias a su gran flexibilidad, puedes instalarla en cualquier lugar de tu hogar.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Red eléctrica: 220 V-240 V
- Consumo: 24 W
- Flujo: 1600 lúmenes
- Color de a luz: 2000 - 6500 Hue White Color Ambiance
- Material: Sintético metal
- Código IP: IP20
- Clase de protección: II y III

Hue Perifo Set techo 4 cyl spot negro
8719514407763

Hue Perifo Set techo 4 cyl spot blanco
8719514407787

→ 2215 ↗ 26

Hue Perifo Set techo 3 cyl pen negro
8719514407725

Hue Perifo Set techo 3 cyl pen blanco
8719514407749

→ 1715 ↗ 26

Hue **Perifo** Sistema Iluminación Carril

Hue Perifo Set techo 3 cyl spot 1 LB negro
8719514407800

Hue Perifo Set techo 3 cyl spot 1 LB blanco
8719514407824

→ 2715 ↗ 26

Hue Perifo Set pared 3 cyl spot negro
8719514407848

Hue Perifo Set pared 3 cyl spot blanco
8719514407862

→ 1504 ↗ 26

Hue Perifo Set pared 2 cyl spot 1 GT negro
8719514407886

Hue Perifo Set pared 2 cyl spot 1 GT blanco
8719514407909

→ 2715 ↗ 26

hue
personal
wireless
lighting

Hue **Go White**

Llévate la luz inteligente a cualquier lugar con el Hue Go portátil. Desde un toque de color a una pieza central para animar un lugar, con el Hue Go lograrás el ambiente perfecto. Funciona como una luz independiente o como parte del sistema de iluminación inteligente con el Hue Bridge.

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta: 20.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 570 lm
- Tecnología de la bombilla: 24 V
- Es inalámbrica, portátil y recargable, hasta 3 horas de autonomía.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- Material: sintético
- LED: integrado Sí
- Consumo 8,2 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad.

↑ 79 → 150 ↗ 150

COL Hue Go V2 EU White
7602031P7

Sana Hue

El aplique mural Sana tiene un elegante diseño y un efecto de iluminación indirecta. Crea la atmósfera perfecta con cualquier tonalidad de blanco o con luz de color. Funciona como una lámpara independiente o como parte de tu sistema de iluminación inteligente con Hue Bridge.

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 175 W
- Flujo luminoso total : 1400 lm (4000K)
- Material: metal
- Color de la luz 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- LED integrado.
- Potencia: 20 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad.

↑ 255 → 255 ↗ 52

Sana Hue aplique mural negro 1x20W 24V (Producto con enchufe)
8719514343382

Sana Hue aplique mural blanco 1x20W 24V (Producto con enchufe)
8719514343405

Liane Hue

El aplique mural Liane tiene un elegante diseño y un efecto de iluminación indirecta. Crea la atmósfera perfecta con cualquier tonalidad de blanco o con luz de color. Funciona como una lámpara independiente o como parte de tu sistema de iluminación inteligente con Hue Bridge.

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara 850 lm (4000 K)
- Material: metal / plástico
- Color de la luz 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V
- LED integrado.
- Potencia: 12,2 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 558 → 31 ↗ 107

Liane Hue aplique mural negro 1x12W 24V
8719514343429

Liane Hue aplique mural blanco 1x12W 24V
8719514343443

Ensis Hue

El diseño fino y la iluminación ascendente y descendente de la lámpara colgante Ensis permiten obtener fácilmente una combinación perfecta de luz funcional y ambiental. Funciona como una lámpara independiente o como parte de tu sistema de iluminación inteligente con el Hue Bridge.

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 175 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 5500 lm (4000K)
- Color de la luz 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- Material: metal
- LED integrado
- Potencia: 79 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra.

↑ 0 → 1298 ↗ 70

Ensis Hue lámpara suspendida blanca 2x39W 24V
8719514343467



Ensis Hue lámpara suspendida negra 2x39W 24V
8719514343368

Flourish Hue

Obtén una luz potente para cualquier ocasión con la lámparas Flourish, que te permiten configurar una luz cálida a fría y de color. Funcionan como una lámpara independiente o como parte de tu sistema de iluminación inteligente con el Hue Bridge.

Flourish Hue plafón blanco
1x32W 24V
8719514343504

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Flujo luminoso total 2250 lm (4000K)
- Tonalidades: 2200-6500K
- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- LED integrado
- Código IP: IP20
- Material: Cristal

↑ 141 → 359 ↗ 359

Flourish Hue lámpara de sobremesa blanco 1x9.5W 23 (Producto con enchufe)
8719514343481

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Flujo luminoso total: 800 lm (4000K)
- Tonalidades: 2200-6500K
- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Bombilla WACA E27 incluida
- Código IP: IP20
- Material: Cristal

↑ 175 → 261 ↗ 261

Flourish Hue lámpara suspendida blanco 1x31W 24V
8719514343528

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Flujo luminoso total: 2750 lm (4000K)
- Tonalidades: 2200-6500K
- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- LED integrado
- Código IP: IP20
- Material: Cristal

↑ 1800 → 401 ↗ 401

Fugato Hue

Resalta tus objetos favoritos con Hue Fugato, que ofrece un precioso haz de luz en cualquier tonalidad blancos y hasta 16 millones de colores. Contrólalo al instante por Bluetooth en una sala o emparéjalo con un Hue Bridge para disfrutar de toda una variedad de funciones.

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- LED integrado: No
- Número de bombillas: 1-4 según modelo
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5,7 W
- Flujo en lúmenes: 350 lm (a 4000K)
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 6 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra.

Fugato Hue blanco 2L
5063231P7

Fugato Hue negro 2L
5063230P7

↑ 153 → 195 ↗ 80

Fugato Hue blanco 3L
5063331P7

Fugato Hue negro 3L
5063330P7

↑ 153 → 195 ↗ 195

Fugato Hue blanco 1L
5063131P7

Fugato Hue negro 1L
5063130P7

↑ 163 → 82 ↗ 82

Fugato Hue blanco 4L
5063431P7

Fugato Hue negro 4L
5063430P7

↑ 153 → 425 ↗ 80

Argenta Hue

Resalta tus objetos favoritos con Hue Argenta, que ofrece un precioso haz de luz en cualquier tonalidad blanca y más de 16 millones de colores. Contrólalo al instante por Bluetooth en una habitación o emparéjalo con un puente Hue para disfrutar de toda una variedad de funciones.

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- LED integrado: No
- Número de bombillas: 1-4 según modelo
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5,7 W
- Flujo en lúmenes: 350lm a 4000K
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 6 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

Argenta Hue blanco 1L
5062131P7

↑ 127 → 110 ↗ 90

Argenta Hue blanco 2L
5062231P7

↑ 127 → 305 ↗ 89

Argenta Hue blanco 3L
5062331P7

↑ 127 → 480 ↗ 89

Argenta Hue blanco 4L
5062431P7

↑ 127 → 240 ↗ 240

Centris Hue

Obtén una iluminación de ambiente y funcional con una sola luminaria. Centris Hue dispone de un plafón fijo y focos cuyo ángulo se puede ajustar de forma individual. Ajusta cada luz en la luminaria con cualquiera de los millones de colores disponibles para lograr un aspecto realmente exclusivo.

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5,7 W
- Flujo en lúmenes: 1560lm-2810lm-3550lm-4200lm (a 4000K)
- Materila: Aluminio
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

Centris Hue 3L-Ceiling White **5060931P7**

Centris Hue 3L-Ceiling Black **5060930P7**

↑ 128 → 782 ↗ 85



Centris Hue 3Lcross-Ceiling White **5060831P7**



Centris Hue 3Lcross-Ceiling Black **5060830P7**

↑ 128 → 408 ↗ 337

Centris Hue 2L-Ceiling White **5061031P7**

Centris Hue 2L-Ceiling Black **5061030P7**

↑ 128 → 408 ↗ 85

Centris Hue 4L-Ceiling White **5060731P7**

Centris Hue 4L-Ceiling Black **5060730P7**

↑ 128 → 990 ↗ 85

Centura Hue

Crea el ambiente perfecto con Hue Centura, que ofrece 16 millones de colores. Ideal para el salón y el dormitorio. Contrólalo por Bluetooth al instante en una sala o emparéjalo con un Hue Bridge para disfrutar de toda una variedad de funciones de iluminación inteligente.

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 350 lm (1 foco), 1050 lm (3 focos)
- Tecnología de la bombilla: LED 240 V
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Si
- LED integrado: No
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5,7 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 6 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 0 → 90 ↗ 90

Centura Hue foco blanco empotrado 3x5W 230V
8719514342880

Centura Hue empotrable blanca redonda
8719514338647

Centura Hue empotrable aluminio redonda
8719514338623

Centura Hue empotrado R. black 1x5.7W
8719514342927

Centura Hue foco aluminio empotrado 3x5W 230V
8719514342866

Centura Hue blanca empotrable cuadrada
8719514338920

Centura Hue aluminio empotrable cuadrada
8719514338807

Centura Hue empotrado R. black 3x5.7W
8719514342903

Xamento Hue

Añade un poco de diversión a tu rutina diaria con gama de Baño Xamento HUE, que ofrece millones de colores de luz inteligente. Con una protección IP44 y un diseño contemporáneo, esta luz se integra en la decoración de cualquier baño.

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Flujo luminoso: 350 lm (empotrable), 2350 lm (lámpara M), 3700 lm (lámpara L).
- Tecnología de la bombilla: LED 240 V
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- Potencia de la bombilla incluida: 5,7 W (empotrable), 33,5 W (lámpara M), 52,5 W (lámpara L)
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

Xamento Hue empotrable cromado 1x5,7W
8719514355347

↑ 0 → 94 ↗ 93

Xamento Hue empotrable cromado 3x5,7 W
8719514355392

↑ 0 → 94 ↗ 93

Xamento Hue M lámpara de techo blanco
4116731P9

↑ 84 → 381 ↗ 381

Xamento Hue L lámpara de techo blanco
4116831P9

↑ 84 → 425 ↗ 425

Xamento Hue

Añade un poco de diversión a tu rutina diaria con gama de Baño Xamento HUE, que ofrece millones de colores de luz inteligente. Con una protección IP44 y un diseño contemporáneo, esta luz se integra en la decoración de cualquier baño.

Características

- Controla al instante mediante Bluetooth.
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones.
- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Flujo luminoso: 350 lm (empotrable), 2350 lm (lámpara M).
- Tecnología de la bombilla: LED 240 V
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- Potencia de la bombilla incluida: 5,7 W (empotrable), 33,5 W (lámpara M)
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

Xamento Hue M lámpara de techo negro
8719514452251

↑ 84 → 381 ↗ 381

Xamento Hue empotrable negro 1x5,7W
8719514452138

↑ 0 → 94 ↗ 93

Xamento Hue empotrable negro 3x5,7 W
871951445219

↑ 0 → 94 ↗ 93

Infuse Hue

Haz destacar cualquier habitación con el diseño contemporáneo de las lámparas Infuse. Proyecta un brillo sutil hacia el techo al tiempo que diriges una luz potente hacia abajo, en cualquier tono de luz blanca o de color.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso: Infuse M 2350lm (4000K); Infuse L 3700lm (4000K)
- Tecnología de la bombilla: LED 24 V
- Color de la luz: 2200-6500 Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- Lámpara regulable: Sí
- LED: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: M 33,5W ; L 52,5W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

Infuse M Hue plafón blanco
4116331P9

Infuse M Hue plafón negro
4116330P9

↑ 84 → 381 ↗ 381

Infuse L Hue lámpara de techo blanco
4116431P9

Infuse L Hue lámpara de techo negro
4116430P9

↑ 84 → 425 ↗ 425

Surimu Hue

El panel de techo Surimu ofrece un brillo difuso y suave de luz colorida. Perfecto para salas de estar y dormitorios, el panel de techo Surimu es fácil de instalar y se coloca a ras del techo, llenando la estancia de color.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 100 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 4150 lm
- Tecnología de la bombilla: LED 24 V
- Color de la luz: 2200-6500 Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- Lámpara regulable: Sí
- LED: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 60 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

Surimu Hue Panel cuadrado
8719514355071

↑ 48 → 600 ↗ 600

Surimu Hue Panel SQ 24.8W
8720169159136

↑ 45 → 300 ↗ 300

Surimu Hue Panel rectangular
8719514355057

↑ 48 → 1200 ↗ 300

Surimu Hue Panel RD 40W
8720169159198

↑ 47 → 395





Lámparas exterior Hue White and Color Ambiance

Haz que tus luces exteriores se adapten a la ocasión. Ya se trate de una cena íntima en el balcón, una barbacoa en el patio o una fiesta en jardín... puedes darle ese toque mágico a cualquier reunión con Philips Hue.

Crea escenas coloridas o efectos dinámicos lentos para disfrutar esos momentos especiales al máximo.

Hue Outdoor ilumina tu exterior con la luz conectada

Siéntete **bienvenido en casa**

Configura las luces para recibirte cuando llegues a casa. Philips Hue enciende automáticamente las luces en el jardín y en el camino de entrada cuando llega, al igual que las luces conectadas para interiores. También puedes usar las luces para dar la impresión de estar en casa, incluso cuando no estás allí. Philips Hue garantiza tranquilidad en casa y fuera.

Enriquece **tus ambientes al aire libre**

Libera tu imaginación y deja que Philips Hue ilumine tus espacios al aire libre. Puede elegir el ambiente más adecuado para todas las ocasiones: una fiesta con muchos invitados, una cena romántica o un momento de relajación en una noche de verano. Al ajustar el color y el nivel de luz, puede crear la atmósfera más adecuada para disfrutar cada minuto al aire libre.

hue
personal
wireless
lighting

Hue **Go Portable**

Lleva la luz inteligente a donde quieras con esta lámpara inteligente portátil en color negro. Ideal para uso en exteriores y con una empuñadura de silicona gris oscuro, es fácil de llevar donde más hace falta la luz, al interior para leer o afuera para cenar.

Características

- Vida útil de hasta 20.000 h.
- Flujo luminoso: 530lm (4000K); 370lm (2700K)
- Color de la luz: 2000-6500 Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220-240 V
- Lámpara regulable: Sí
- LED: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 6W
- Código IP: IP20/54
- Clase de protección: II y III

↑ 350 → 142 ↗ 142

Hue Go Portable negro EU/UK
8719514404595

Hue Go Portable blanca EU/UK
8719514404571

Hue **Tira Luz Led exterior**

Personaliza tus espacios exteriores con una tira de luz Philips Hue para exteriores. Gracias a su brillo difuso perfecto, la tira LED flexible para exteriores es ideal para iluminación directa e indirecta.

Características

- Duración: 25.000 h
- Código IP: IP67
- Consumo 19 W
- Flujo: 850lm (2m), 1600lm (5m)
- Red eléctrica: 24 V
- Material: silicona
- Características adicionales: Efecto de luz difusa

Tira Luz Led para exteriores 2 m (alimentador incluido)
8718699709839

↑ 20 → 199 ↗ 11

Tira Luz Led para exteriores 5 m (alimentador incluido)
8718699709853

↑ 20 → 487 ↗ 11

Lily Hue Sistemas de bajo voltaje

Solo tienes que conectarlo para disfrutar de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o crear cualquier ambiente que desees. La unidad básica proporciona 1 o 3 puntos de luz y todos los cables y la fuente de alimentación que necesitas para empezar.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 49 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 600 lm
- Tecnología de la bombilla: LED 24 V
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- LED integrado
- Potencia: 8 W
- Material: aluminio
- Código IP: IP65 a prueba de polvo protección frente a agua a presión.
- Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 194 → 84 ↗ 70

Lily Hue antracita Kit 3 focos (incluye alimentador)
1741430P7

Que incluye el Kit:

Lily Hue antracita kit 1 foco (incluye alimentador)
1742830P7

Lily Hue extensión 1 foco (no incluye alimentador)
1741530P7

Que incluye el Kit:

Lily XL Hue Sistemas de bajo voltaje

Disfruta del estilo del foco Lily con una luz más grande y más potente, pero en una luminaria de baja tensión. Utiliza la campana desmontable para crear efectos de iluminación direccional, tanto con luz blanca o con uno de los 16 millones de colores.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 80 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1050 lm
- Tecnología de la bombilla LED: 24 V
- Color de la luz: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: 24 V
- LED integrado
- Potencia: 15 W
- Código IP: IP65 a prueba de polvo protección frente a agua a presión
- Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad

↑ 190 → 112 ↗ 112

Lily XL Hue negro kit 1 foco
(no incluye alimentador)
1746230P7

Que incluye el Kit:

Calla Hue Inox

Con un exterior de acero inoxidable y millones de tonos de luz colorida, el bolardo Calla aporta un toque de estilo a su patio trasero, así como una luz brillante para iluminar el camino. Fuente de alimentación no incluida.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 590 lm a 4000K
- Color de la luz: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: 220 V-240 V 50-60 HzV
- LED integrado
- Potencia: 8 W
- Código IP: IP44 a prueba de polvo protección frente a agua a presión
- Clase de protección III: voltaje extra bajo de seguridad

↑ 252 → 102 ↗ 102

Calla Hue WCA EU LV
pedestal inox
8719514388499

Que incluye el Kit:

Calla Hue

Sistemas de bajo voltaje

Solo tienes que conectarlo para disfrutar de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o darle un uso más funcional para la iluminación de caminos. La unidad de ampliación Calla proporciona 1 punto de luz y puede utilizarse para ampliar tu sistema de baja tensión.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 49 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 600 lm
- Tecnología de la bombilla: LED 24 V
- Color de la luz 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: 24 V
- LED integrado
- Potencia: 8 W
- Material: aluminio; color: negro
- Código IP: IP65 a prueba de polvo protección frente a agua a presión
- Clase de protección III: voltaje extra bajo

↑ 252 → 104 ↗ 104

Que incluye el Kit:

Calla Hue ext. pedestal negro
1x8W 24V (no incluye alimentador)
1742030P7

Calla Hue Sistemas de bajo voltaje

Disfruta de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o darle un uso más funcional para la iluminación de caminos. La unidad de ampliación puede utilizarse para ampliar tu sistema de baja tensión. Requiere un puente Hue y un kit básico de baja tensión para funcionar.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 49 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 600 lm
- Tecnología de la bombilla: LED 24 V
- Color de la luz 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: 24 V
- LED integrado
- Material: metal; color negro
- Potencia: 8 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 8 W
- Código IP: IP65 a prueba de polvo protección frente a agua a presión
- Clase de protección III: voltaje extra bajo

↑ 400 → 104 ↗ 104

Low volt

Calla Hue extensión pedestal grande negro (no incluye alimentador)
1743730P7

Que incluye el Kit:

Discover Hue proyector

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El proyector Discover puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades que te dan una acogedora bienvenida a casa. Con millones de opciones de colores, también puedes crear cualquier ambiente. El puente Hue no está incluido.

Discover Hue WACA EU
1743530P7

↑ 153 → 220 ↗ 160

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 141 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 2300 lm
- Color de la luz 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED integrado.
- Potencia: 15 W
- Material: metal, sintético
- Código IP: IP44;protección frente a objetos de tamaño superior a 1 mm;protección frente a agua salpicada
- Clase de protección I: con toma de tierra.

Econic Hue apliques

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El aplique Econic puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia, y crear cualquier tipo de ambiente. El puente Hue no está incluido.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 79 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1150 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED integrado.
- Potencia: 15 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección I: con toma de tierra.

↑ 115 → 260 ↗ 260

Econic Hue WACA EU
aplique cuadrado
1743830P7

↑ 301 → 194 ↗ 244

Econic Hue WACA EU
aplique up
1743930P7

↑ 312 → 194 ↗ 244

Econic Hue WACA EU
aplique down
1744030P7

Econic Hue pedestal

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. La lámpara de pedestal Econic puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las ventajas, como el control y la programación a distancia, y crear cualquier tipo de ambiente. El puente Hue no está incluido.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 79 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1150 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED integrado.
- Potencia: 15 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección I: con toma de tierra.

↑ 322 → 163 ↗ 163

Econic Hue WACA EU pedestal
1744130P7

↑ 1000 → 163 ↗ 163

Econic Hue WACA EU poste
1744230P7

Impress Hue aplique

hue personal wireless lighting

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El aplique Impress puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia, pero también es ideal para crear ambiente. El puente Hue no está incluido.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 80 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED integrado.
- Potencia: 8 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

Impress Hue WACA EU aplique
1742930P7

↑ 240 → 120 ↗ 141

Impress Hue WACA EU aplique grande
1743030P7

↑ 240 → 190 ↗ 117

Impress Hue aplique

Sistemas de bajo voltaje

Cause una excelente impresión con el aplique mural Impress de baja tensión. Esta moderna luminaria con carcasa de cristal solo necesita una toma de pared para ofrecerle luz desde el anochecer hasta el amanecer en cualquiera de los 16 millones de colores.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Bajo voltaje 24 V
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 80 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60 Hz
- LED integrado.
- Potencia: 8 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 240 → 141 ↗ 120

Impress Hue ext.
WACA EU aplique
1745930P7

Impress Hue pedestal

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. La lámpara de pedestal Impress puede conectarse a tu puente Hue existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia, pero también es ideal para crear ambiente. El puente Hue no está incluido.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 49 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V
- LED integrado
- Potencia: 8 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento

Impress Hue WACA EU
pedestal negro
1743130P7

↑ 400 → 100 ↗ 100

Impress Hue WACA EU
poste
1743230P7

↑ 770 → 100 ↗ 100

Impress Hue pedestal Sistemas de bajo voltaje

Disfruta de los 16 millones de colores para mejorar la belleza de tu jardín o darle un uso más funcional para la iluminación de caminos. La unidad básica Impress proporciona un punto de luz y todos los cables y la fuente de alimentación que necesitas para empezar. Requiere un puente Hue.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Bajo voltaje 24 V
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 80 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V
- LED integrado
- Pontencia: 8 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento
- Se pueden conectar hasta 5 dispositivos con 1 transformador.

Impress Hue ext. WACA EU pedestal (no incluye alimentador)
1743430P7

↑ 400 → 100 ↗ 100

hue
personal
wireless
lighting

Daylo Hue aplique

Añada un anillo de luz en el exterior con el aplique mural Daylo en color negro, una luminaria redonda para exteriores que ofrece 16 millones de colores. Consiga un efecto de iluminación suave y difuso hacia fuera, así como una sutil retroiluminación detrás de la luminaria.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 82W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60Hz
- LED integrado.
- Potencia: 15 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

↑ 76 → 220 ↗ 220

Daylo Hue aplique de pared inox
1746547P7

Daylo Hue aplique de pared Negro
1746530P7

Resonate Hue aplique

Al dirigir la luz en efectos de luces triangulares tanto hacia arriba como hacia abajo, con el aplique mural Resonate en color negro podrá iluminar sus porches y patios con una luz elegante y colorida.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 82W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60Hz
- LED integrado.
- Potencia: 8 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

Resonate Hue aplique de pared up/down Inox
8718696174395

↑ 180 → 120 ↗ 93

Resonate Hue aplique de pared Up/Down Negro
8718696174388

↑ 180 → 120 ↗ 93

Resonate Hue WACA downward wall light black 1x8W
8719514466777

↑ 120 → 120 ↗ 95

Appear Hue aplique

El aplique mural Appear ofrece 16 millones de colores de luz sutil pero potente, al dirigir sus haces tanto hacia arriba como hacia abajo, con lo que se crea un triángulo de luz nítido y dirigido contra la pared de la fachada de su casa o del patio trasero.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 82W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Color Ambiance.
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60Hz
- LED integrado.
- Potencia: 8 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

Appear Hue aplique de pared Up/Down Negro
1746330P7

↑ 240 → 117 ↗ 84

Appear Inox

hue personal wireless lighting

El aplique mural Appear ofrece 16 millones de colores de luz sutil pero potente, al dirigir sus haces tanto hacia arriba como hacia abajo, con lo que se crea un triángulo de luz nítido y dirigido contra la pared de la fachada de tu casa o del patio trasero.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- 16 millones de colores
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1200 lumen (2x600) @ 4000K
- Color de la luz: 2000-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60 Hz
- LED integrado
- Material: acero inoxidable
- Potencia: 8 W
- Código IP: IP44;protección frente a objetos de tamaño superior a 1 mm;protección frente a agua salpicada
- Clase: I

Appear Inox
1746347P7

↑ 240 → 117 ↗ 84

Attract Hue aplique

Con su pantalla de cristal y su efecto de iluminación exclusivo que emite un arco sutil de luz colorida en la pared, el farol de pared para exteriores Attract es un toque tradicional y al mismo tiempo moderno para su porche, para el jardín o el sendero de la parte delantera de su casa. Con su pantalla de cristal y su efecto de iluminación exclusivo que emite un arco sutil de luz colorida en la pared, el farol de pared para exteriores Attract es un toque tradicional y al mismo tiempo moderno. Ideal para su porche, para el jardín o el sendero de la parte delantera de su casa.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 49 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 600 lm
- Bajo voltaje 24 V
- Color de la luz: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60 Hz
- LED integrado
- Potencia: 8 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección I: con toma de tierra

Attract Hue aplique de pared negro
1746130P7

↑ 251 → 224 ↗ 182

Dymera WACA Hue aplique Novedad

¡Dale un toque de color a tu porche o patio! Con un triángulo de luz descendente, esta lámpara de exterior aporta un toque de sofisticación. Utiliza el clip incluido para hacer el haz más estrecho o más ancho a fin de que se adapte mejor a tu espacio.

Características

- Material metal negro
- Regulable
- Índice de reproducción cromática 80
- Flujo luminoso 590 lm a 4000 K; 350 lm a 2700 K
- Vida útil hasta 25.000 h
- Color de la luz 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica Rango 220 V-240 V 50-60 Hz
- Potencia 8 W
- Código IP: IP44 protección frente a agua salpicada
- Clase de protección II

Dymera WACA Hue aplique EU
8720169234505

↑ 160 → 230 ↗ 94

Nyro Hue

Proyecte la luz hacia abajo con la lámpara Nyro, una sofisticada luminaria de color negro que ofrece un sutil efecto de iluminación, tanto con luz blanca brillante como con uno de los 16 millones de colores.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 42 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1000 lm
- Color de la luz: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60 Hz
- LED integrado
- Potencia: 13,5 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 101 → 254 ↗ 88

Nyro Hue aplique a pared negro
1745630P7

↑ 400 → 255 ↗ 99

Nyro Hue pedestal negro
1745530P7



Amarant Sistemas de bajo voltaje

hue personal wireless lighting

Baña con luz blanca y de color grandes extensiones en espacios al aire libre, como cercas, muros y setos. El foco lineal Amarant, que forma parte del sistema de bajo voltaje, se conecta a una fuente de alimentación Philips Hue e incluso se pueden conectar entre sí, creando un muro de luz continuo.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- 16 milliones de colores
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1500 Lumen @ 4000K
- Color de la luz: 2000-6500K Hue White Color Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60 Hz
- LED integrado
- Potencia: 20 W
- Código IP: IP65;a prueba de polvo;protección frente a agua a presión
- Clase de protección II: doble aislamiento
- Material: sintético

Low volt

Amarant negro
(no incluye alimentador)
1746630P7

↑ 50 → 795 ↗ 68

Que incluye el Kit:

Aumente la iluminación de sus **ambientes exteriores**

Fácil de conectar y extender mediante conexión por rosca

El cable de alimentación de 40 W permite la configuración básica bajo voltaje

Fácil de conectar y extender mediante conexión por rosca

Combina múltiples luces en función de la potencia del alimentador

El cable de alimentación de 100 W permite la configuración a bajo voltaje más ancho

Conecte fácilmente múltiples cables bajos voltaje con doble conexión

Combina múltiples luces en función de la potencia del alimentador

Cable extensión Hue 2,5M + T-part
1748930PN

↑ 2500 → 13 ↗ 13

↑ 48 → 80 ↗ 20

Cable extensión Hue 5m
1742430PN

↑ 5000 → 13 ↗ 13

LV T-part
1736930PN

↑ 80 → 48 ↗ 20

LV Cable 2,5M
1736830PN

↑ 2500 → 7,3 ↗ 7,3

Fuente alimentación 100W Hue
1748830PN

↑ 2000 → 45 ↗ 70

Fuente alimentación 40W Hue
1734830PN

↑ 1320 → 41 ↗ 65

Hue **White Ambiance**

Luz para tus momentos

Comienza con el kit de inicio, crea un ambiente mas confortable y siéntete mejor con una luz natural. Ideal para cualquier momento del día, desde el amanecer hasta el ocaso. Puedes controlarla fácilmente a través de tu dispositivo inteligente o al interruptor inalámbrico incluido y conectarla a los dispositivos disponibles.

Control inteligente

Control desde fuera de casa

Dormir y despertar

Bienestar

Programaciones de luz

Regulación cómoda

Crea tu ambiente

Intensifica tus momentos

- De luz blanca cálida a fría de 2200 a 6500k
- Llénate de energía, concéntrate, lee y relájate con luz
- Crea tu propio amanecer y despiértate poco a poco

Disfruta de tu tranquilidad

- Controla las luces a tu manera

Control sencillo

- Control mediante mando inalámbrico Philips Hue incluido

Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

- Conecta hasta 50 bombillas Hue de Philips
- Conéctala a tus wearables
- Compatible con la tecnología HomeKit de Apple

¡Un ambiente **para cada actividad!**

Recetas **de luz**

Gracias a la iluminación regulable, puedes utilizar el mismo espacio para cada actividad, con la iluminación idónea para cada una de ellas. Elige una luz cálida para estimular tu creatividad o relajarte. Ilumina la estancia con una luz más fría para trabajar con eficacia y llenarte de energía.

Disfruta del momento **y relájate**

Deja que la luz cálida te abrace y disfruta de tu momento de evasión.

Devora **tu libro favorito**

Para relajarte mientras lees tu novela favorita elige una luz blanca con un toque cálido.



Mantén la concentración **mientras trabajas**

La luz ligeramente fría te mantendrá concentrado en sus tareas diarias.

Llénate de energía con la iluminación

Estimula tu metabolismo y llénate de la energía que te transmite la luz blanca fría.

Bombillas Hue White Ambiance



E27 Hue White Ambiance

Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2200 K-6500 K
- Consumo: 8 W
- Equivalencia en incandescencia: 75 W
- Flujo en lúmenes: 806 lm a 2700K
  1055 lm a 4000K

Kit de inicio E27

Philips HueWA 8W A60 E27 3set sw EU
8719514291232

Incluye **3 bombillas, puente Hue y mando a distancia**

E27 Hue White Ambiance

Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2200 K-6500 K
- Consumo: 6 W / 8,5 W
- Equivalencia en incandescencia: 60 W
- Flujo en lúmenes: 570 lm a 2700K 800 lm a 4000 K

Pack triple 60W

Philips HueWA 6W A60 E27 3P EUR (60W)
8719514328266

Pack dual 60W

Philips HueWA 6W A60 E27 2P EUR (60W)
8719514328242

Pack cuatro 60W

Philips HueWA 8,5W A60 E27 4P EUR (60W)
8719514328280

E27 Hue White Ambiance

Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2200 K-6500 K
- Consumo: 8 W
- Equivalencia en incandescencia: 75 W
- Flujo en lúmenes: 806 lm a 2700K - 1055 lm a 4000K

Pack individual 75W

Philips HueWA 8W A60 E27 EU (75W)
8719514291119

Pack dual 75W

Philips HueWA 8W A60
E27 2P EU (75W)
8719514291256

Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2200 K-6500 K
- Consumo: 13 W
- Equivalencia en incandescencia: 100 W
- Flujo en lúmenes: 1.521 lm a 4000 K

Pack individual 100W

Philips HueWA 13W A67 E27 EUR (100W)
8719514288195

GU10 Hue White Ambiance

Características

- Casquillo: GU10
- Duración: 15.000 horas
- Temperatura del color: 2200K-6500K
- Consumo: 4,3 W
- Equivalencia en incandescencia: 35 W
- Flujo en lúmenes: 250 lm a 2700K
  350 lm a 4000K

Pack individual

Philips HueWA 4,3W GU10 EUR
8719514339903

Pack dual

Philips HueWA 4,3W GU10 2P EUR
8719514340121

Pack triple

Philips HueWA 4,3W GU10 3P EUR
8719514342804

GU5.3 Hue White Ambiance

Características

- Casquillo: GU5.3
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2200K-6500K
- Potencia: 5,1 W
- Indice de reproducción cromática: 80
- Flujo en lúmenes: 400 lm (a 4000K)

Pack individual

Philips HueWA XW 12V MR16 1P EU
8719514491342

Pack dual

Philips HueWA XW 12V MR16 2P EU
8719514491588

E14 Hue White Ambiance

Características

- Casquillo: E14
- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 4 W
- Equivalencia en incandescencia: 40 W
- Flujo en lúmenes: 320 lm a 2700K
  470 lm a 4000K

Pack individual

Philips HueWA 4W B39 E14 EU 1p
8719514356658

Pack dual

Philips HueWA 4W B39 E14 EU 2p
8719514356733

E14 Hue White Ambiance

Características

- Casquillo: E14
- Duración: 25.000 horas
- Potencia: 5,1 W
- Temperatura del color: 2200K-6500K
- Indice de reproducción cromática: 80
- Flujo en lúmenes: 320 lm a 2700K
  470 lm a 4000K

Pack individual

Philips HueWA 4.3W Luster E14 1P EU
8719514491106

Pack dual

Philips HueWA 4.3W Luster E14 2P EU
8719514491168

E14 Hue White Ambiance

Características

- Casquillo: E14
- Duración: 25.000 horas
- Consumo: 4 W
- Equivalencia en incandescencia: 40 W
- Flujo en lúmenes: 320 lm a 2700K
  470 lm a 4000K

Pack individual

HueWA 4.6W Fil Candle E14 1P EU
8719514411807

Pack dual

HueWA 4.6W Fil Candle E14 2P EU
8719514411869

E27 Hue White Ambiance

Características

- Casquillo: E27
- Duración: 15.000 horas
- Temperatura del color: 2200K-4500K
- Consumo: 7 W
- Equivalencia en incandescencia: 40 W
- Flujo en lúmenes: 550 lm

Pack individual A60

Philips HueWA 7W Fil A60 EUR E27
8719514301429

Pack individual ST64

Philips HueWA 7W Fil ST64 EUR E27
8719514301467

Pack individual G93

Philips HueWA 7W Fil G93 EUR E27
8719514301481



Pack individual G125

Philips HueWA 7W Fil G125 EUR E27
8719514301542

Pack individual ST72

Philips HueWA 7W Fil ST72 EUR E27
8719514301504

Lámparas interior
Hue White Ambiance

Estas lámparas ofrecen distintas tonalidades de luz blanca cálida a luz blanca fría.

Con la completa regulación de las luces, de brillo elevado a tenue, puedes ajustar tus luces a la tonalidad y el brillo de iluminación perfectos para tus necesidades diarias.

Being Hue plafón con mando a distancia

Disfruta de un sutil resplandor con el plafón en blanco Being de Philips Hue White Ambiance. Los círculos delgados de aluminio difunden la luz blanca de cálida a fría en tres direcciones. Controla al instante la luminaria con el Hue Dimmer switch incluido o mediante Bluetooth. Si incorporas además un Hue Bridge podrás disfrutar de todo lo que te proporciona la iluminación inteligente.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 204 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 2500 lm a 4000K
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 22,5 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 50 → 350 ↗ 350

Being Hue plafón negro 1x27W 24V
8719514341135

Being Hue plafón aluminio 1x27W 24V
8719514341111

Being Hue plafón blanco 1x27W 24V
8719514341159

Crea el ambiente adecuado en cada momento.

Mando a distancia incluido en el pack
09:41
Home
Reading lamp
Shade
Hue Signe Floor
Hue Flourish
LIGHTS
EXPLORE
SETTINGS

Amaze Hue suspendida con mando a distancia

El colgante Amaze de Philips Hue White Ambiance en blanco muestra un diseño único que encaja en cualquier cocina o comedor. Obtén una luz blanca natural de cálida a fría y fórmulas de iluminación integradas con Bluetooth o el Hue dimmer switch. La incorporación de un Hue Bridge te permitirá descubrir más características de iluminación inteligente. Coloca la luminaria en horizontal sobre el espejo o instala dos en vertical a ambos lados para crear un ambiente insuperable.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 204 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 2900 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 25 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra



Amaze Hue suspendida
negro 1x33.5W 24V
8719514341074



Amaze Hue suspendida
blanco 1x33.5W 24V
8719514341098

↑ 131 a 1500 → 434 ↗ 434

Crea el ambiente adecuado en cada momento.

Mando a distancia incluido en el pack
09:41
All lights
All lights connected
Still Hue ceiling lamp
Hue light 1
Hue light 2

Devere Hue plafón de baño

Elige entre miles de tonalidades de luz blanca con Devere Hue. Proyecta un brillo sutil hacia el techo al tiempo que diriges una potente luz hacia abajo para conseguir un aspecto único y disfrutar de la cantidad perfecta de luz blanca cálida a fría.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 2450 lm a 4000K (M), 4300 lm a 4000K (L)
- Tecnología de la bombilla: LED 24 V
- Color de la luz: 2200-6500 Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60Hz
- Lámpara regulable: Sí
- LED: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 19,2W (M), 33,5W (L)
- Código IP: IP44

Devere M Hue
plafón blanco
8718696176535

↑ 84 → 381 ↗ 381

Devere L Hue
plafón blanco
8718696176542

↑ 84 → 425 ↗ 425

Mando a distancia incluido en el pack

Enrave Hue plafón

Elige entre miles de tonalidades de luz blanca con Enrave Hue. Proyecta un brillo sutil hacia el techo al tiempo que diriges una potente luz hacia abajo para conseguir un aspecto único y disfrutar de la cantidad perfecta de luz blanca cálida a fría.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1220 lm (pequeña), 2450 lm (mediana), 4300 lm (grande) y 6100 lm (extragrande).
- Tecnología de la bombilla: LED 24 V
- Color de la luz: 2200-6500 Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60Hz
- Lámpara regulable: Sí
- LED: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 9,6W (pequeña), 19,2W (mediana), 33,5W (grande) y 48W (extragrande).
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

Enrave M Hue
plafón blanco
4115931P6

Enrave M Hue
plafón negro
4115930P6

↑ 84 → 381 ↗ 381

Enrave L Hue
plafón blanco
4116031P6

Enrave L Hue
plafón negro
4116030P6

↑ 84 → 425 ↗ 425

Enrave S Hue
plafón blanco
4115831P6

Enrave S Hue
plafón negro
4115830P6

↑ 66 → 261 ↗ 261

Enrave XL Hue
plafón blanco
4116131P6

Enrave XL Hue
plafón negro
4116130P6

↑ 84 → 551 ↗ 551

Mando a distancia incluido en el pack

Enrave Hue suspendida

Con un suave resplandor hacia arriba y la potente luz hacia abajo de la lámpara de techo colgante Enrave en negro la convierten en la opción perfecta para comedores. Utiliza su luz blanca cálida a fría en cualquier tarea, como ayudar a hacer los deberes o crear ambiente para la cena.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 4300 lm a 4000K
- Tecnología de la bombilla: LED 24 V
- Color de la luz: 2200-6500 Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60Hz
- Lámpara regulable: Sí
- LED: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 33,5W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 129 → 425 ↗ 425

Enrave M Hue lámpara suspendida blanca
4116231P6

Enrave L Hue lámpara suspendida negra
4116230P6

Mando a distancia incluido en el pack

Wellner Hue sobremesa

Consigue una luz blanca de cálida a fría y fórmulas de iluminación integradas con la lámpara de mesa Wellner de Philips Hue White Ambiance, que añade un toque de estilo único a cualquier estancia de tu hogar. Controla al instante con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth, o añade un Hue Bridge para descubrir más características.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 800 lm a 4000K
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 60 W
- Color de la luz: 2200-6500 K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia: 6,5 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 192 → 268 ↗ 268

Crea el ambiente adecuado en cada momento.

Wellner Hue lámpara de mesa
blanco 1x8,5W 230V
8719514341395

Mando a distancia incluido en el pack
09:41
All lights
All lights connected
Still Hue ceiling lamp
Hue light 1
Hue light 2

Struana Hue plafón con mando a distancia

Fabricado especialmente para el baño con una clasificación IP44, el plafón Struana de Philips Hue White Ambiance proporciona la luz blanca adecuada de cálida a fría para tus rutinas diarias. Controla al instante la luminaria con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth o conéctate a un Hue Bridge para disfrutar de más características.

Características

- Vida útil de hasta 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 204 W
- Flujo luminoso total de la lámpara 2550 lm
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Potencia: 23 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección I: con toma de tierra

Struana Hue plafón blanco 1x27W 24V
8719514341012

↑ 59 → 360 ↗ 360

Crea el ambiente adecuado en cada momento.

Mando a distancia incluido en el pack
09:41
All lights
All lights connected
Still Hue ceiling lamp
Hue light 1
Hue light 2

Adore Hue con mando a distancia

La familia Adore White ambiance de Philips Hue diseñada especialmente para baño con IP44 te da la luz necesaria que necesitas en tus rutinas diarias. Controla al instante la luminaria con el mando incluido o la aplicación Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para descubrir más características de iluminación inteligente.

↑ 93,5 → 93,5 ↗ 92,7

Adore Hue WA foco empotrado 1x5W 230V
8719514340794

Características

- Vida útil de hasta 20.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional: 112 W
- Flujo luminoso: 1750 lm (grande) y 1050 lm (pequeño)
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED Integrado
- Clase energética de la fuente de luz incluida: A+
- Potencia: 13 W (pequeña), 20 W (grande)
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 93,5 → 93,5 ↗ 92,7

Adore Hue WA foco empotrado. Pack 3x5W 230V
8719514340817

Características

- Vida útil de hasta 15.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional: 50 W
- Flujo luminoso: 350 lm por foco
- Color de la luz: 2200-6500 K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Casquillo GU10
- Potencia: 5 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento


Mando a distancia incluido en el pack
09:41
All lights
All lights connected
Still Hue ceiling lamp
Hue light 1
Hue light 2

Adore Hue con mando a distancia

La familia Adore White ambiance de Philips Hue diseñada especialmente para baño con IP44 te da la luz necesaria que necesitas en tus rutinas diarias. Controla al instante la luminaria con el mando incluido o la aplicación Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para descubrir más características de iluminación inteligente.

Características

- Vida útil de hasta 15.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida 350 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de 50 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida 5 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto 5,5 W
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 64 → 595 ↗ 138

Adore Hue Foco 1L blanco
1x5W 230V
8719514340855

↑ 90 → 366 ↗ 120

Adore Hue Foco 2L blanco
1x5W 230V
8719514340879

Mando a distancia incluido en el pack
09:41
All lights
All lights connected
Still Hue ceiling lamp
Hue light 1
Hue light 2

Pillar foco con mando a distancia

Con la familia de focos Pillar White ambiance de Philips Hue consegues una luz blanca de cálida a fría en cualquier estancia de tu hogar. Controla al instante con el mando incluido o mediante Bluetooth, o bien disfruta de toda la gama de características de iluminación inteligente con un Philips Hue Bridge.

Características

- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 350lm a 4000K
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 25 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Número de bombillas: 1-2 según modelo
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5,5 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5,5 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 50 → 350 ↗ 350



↑ 120 → 103 ↗ 103

Versión con mando
Pillar Hue Foco 1L negro 1x5W 230V
8719514338449

Versión sin mando*
Pillar Hue ext. Foco 1L negro 1x5W 230V
8719514338524

↑ 120 → 103 ↗ 103

Versión con mando
Pillar Hue Foco 1L blanco 1x5W 230V
8719514338487

Versión sin mando*
Pillar Hue ext. Foco 1L blanco 1x5W 230V
8719514338500

* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación. El mando controla hasta 10 puntos de luz.

Crea el ambiente adecuado
en cada momento.

↑ 120 → 193 ↗ 103

Pillar Hue Foco negro 2L
2x5W 230V
8719514338425

↑ 120 → 193 ↗ 103

Pillar Hue Foco blanco 2L
2x5W 230V
8719514338463

Runner foco con mando a distancia

La luz Runner de Philips Hue White Ambiance en blanco dispone de focos ajustables para que puedas iluminar con una luz blanca de cálida a fría en cualquier esquina de la habitación. Utiliza las fórmulas de iluminación integradas para tus rutinas diarias y consigue un control instantáneo con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth. Añade un Hue Bridge para disfrutar de más características.

Características

- Vida útil de hasta 15.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 350lm a 4000K (foco individual)
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 50 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Número de bombillas: 1-3 según modelo
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5,5 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

↑ 109 → 305 ↗ 90

Runner Hue foco blanco 2L 2x5W 230 V
8719514338142

Runner Hue foco blanco 2L 2x5W 230V
8719514338166

↑ 107 → 480 ↗ 90

Runner Hue foco blanco 3L 3x5W 230V
8719514338388

Runner Hue foco negro 3L 3x5W 230V
8719514338401

↑ 107 → 110 ↗ 90

Versión con mando
Runner Hue foco blanco 1L
8719514338203

Versión con mando
Runner Hue foco negro 1L
8719514338326

Versión sin mando*
8719514338340

Versión sin mando*
8719514338364

* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación. El mando controla hasta 10 puntos de luz.

Mando a distancia incluido en el pack
09:41
All lights
All lights connected
Still Hue ceiling lamp
Hue light 1
Hue light 2

Buckram foco con mando a distancia

Con el foco Buckram de Philips Hue White Ambiance en blanco consigues una luz blanca de cálida a fría para tu rutina diaria. Ajusta cada foco individualmente para resaltar la habitación y controla al instante la luminaria con el Hue Dimmer switch incluido o Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para disfrutar de más características.

Características

- Vida útil de hasta 15.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 350lm a 4000K (foco individual)
- Fuente de luz equivalente a una bombilla
- tradicional de: 50 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Número de bombillas: 1-4 según modelo
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 4,3 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5,5 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección I: con toma de tierra

Disponible hasta agotar existencias

↑ 103 → 252 ↗ 82

Buckram Hue foco blanco 2L 2x4,3W 230V
8719514339064

Buckram Hue foco negro 2L 2x4,3W 230V
8719514339088

↑ 103 → 102 ↗ 102

Versión con mando

Buckram Hue foco blanco 1L
8719514339224

Versión sin mando*

8719514339187

* La versión sin mando incluido permite ampliar la instalación. El mando controla hasta 10 puntos de luz.

Mando a distancia incluido en el pack
09:41
All lights
All lights connected
Still Hue ceiling lamp
Hue light 1
Hue light 2

Milliskin foco

El plafón Milliskin de Philips Hue White Ambiance en aluminio se integra a la perfección en su ambiente además de ofrecer una luz blanca de cálida a fría y fórmulas de iluminación integradas para ayudarte a llenarte de energía, a concentrarte, a leer y a relajarte. La incorporación de un Hue Bridge te permitirá descubrir más características de iluminación inteligente.

Características

- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Flujo luminoso de la bombilla incluida: 350 lm (1 foco), 1050 lm (3 foco)
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 50 W
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 220V-240V, 50-60Hz
- LED: Sí
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: GU10
- Potencia de la bombilla incluida: 5W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto: 5.5 W
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento

↑ 0 → 90 ↗ 90

Milliskin Hue foco blanco empotrado 1x5W 230V
8719514338562

Milliskin Hue foco aluminio empotrado 1x5W 230V
8719514338548

Milliskin Hue foco blanco empotrado 3x5W 230V
8719514342842

Milliskin Hue foco aluminio empotrado 3x5W 230V
8719514342828

Aurelle con mando a distancia

Los paneles Aurelle White ambiance de Philips Hue te permite disfrutar de una luz blanca de cálida a fría con fórmulas de iluminación integradas. Controla al instante con el mando incluido o a través de la aplicación Hue Bluetooth. Añade un Philips Hue Bridge para disfrutar de toda la gama de características de iluminación inteligente.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: de 1940 lm a 3750 lm a 4000K
- Color de la luz: 2200-6500K Hue White Ambiance
- Red eléctrica: Rango 100 V-240 V, 50-60 Hz
- Potencia de la bombilla incluida: 19W / 39W
- LED Integrado
- Código IP: IP20
- Clase de protección II: doble aislamiento.

Crea el ambiente adecuado en cada momento.





↑ 46 → 300 ↗ 300

Aurelle Hue panel blanco 19W 1940 lm
8719514382626

Aurelle Hue Panel SQ negro 19W
8720169159013

↑ 46 → 600 ↗ 600

Aurelle Hue panel blanco 39W 3750 lm
8719514382640

Aurelle Hue Panel SQ negro 39W
8720169158894



↑ 46 → 1200 ↗ 600

Aurelle Hue panel blanco 39W 3750 lm
8719514382664

Aurelle Hue Panel REC negro 39W
8720169158955

↑ 47 → 395 ↗ 395

Aurelle Hue panel blanco 19W 2450 lm
8719514382688

Aurelle Hue Panel RD negro 21W
8720169159075

Mando a distancia incluido en el pack
09:41
All lights
All lights connected
Still Hue ceiling lamp
Hue light 1
Hue light 2

Hue **White**

Fácil control y comodidad

Empieza con el kit de inicio del sistema Hue de Philips en blanco y disfruta de una mayor tranquilidad con la posibilidad de controlar la iluminación allá donde estés. Nuestro deseo es facilitarte la vida y ofrecerte tranquilidad de manera inteligente y útil

Control inteligente

Control desde fuera de casa

Programaciones de luz

Disfruta de tu tranquilidad

- Controla tus luces desde cualquier parte
- Programa horarios de iluminación para automatizar tu hogar de manera sencilla
- Atenuación inalámbrica suave garantizada
- Controla las luces a tu manera

Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

- Conecta hasta 50 bombillas o lámparas Hue de Philips
- Compatible con la tecnología HomeKit de Apple

Siéntete seguro **con Philips Hue**

Las luces inteligentes Hue, hacen que parezca que estás en casa, lo que ayuda a disuadir a los invitados no deseados mientras estás fuera.

Luces tan inteligentes que te dan **la bienvenida a casa**

Se acabó volver a casa en la oscuridad. Configura las luces para que se enciendan automáticamente cuando te acerques a casa (y se apaguen cuando salgas) en la aplicación Philips Hue, con la opción Rutinas. También puedes usar el nuevo sensor de exterior para darte la bienvenida a casa cuando detecte tu movimiento.

Disuade a los invitados **no deseados**

Las luces Philips Hue están diseñadas para la seguridad de tu familia. El sensor exterior detecta el movimiento y enciende automáticamente las luces, exponiendo a los invitados no deseados y asegurando que te sientes seguro en tu entorno. También puedes configurar tus luces para imitar tu presencia mientras estás fuera.

Establece temporizadores a tu gusto

Disfruta de noches más largas fuera, haz que tus luces Philips Hue se enciendan automáticamente al establecer horarios o usar la rutina de puesta de sol/amanecer. También puedes apagar o atenuar las luces de esta manera. Nunca tendrás que preocuparte de si has dejado alguna luz encendida.

Bombillas
Hue White

E27 Hue White

Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)
- Consumo: 9,5 W
- Equivalencia en incandescencia: 75 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 1055 lm a 4000K

Kit de inicio E27

Philips HueW 9,5W A60 E27 2set sw EUR
8719514289116

« Incluye **2 bombillas, y puente Hue**

Kit de inicio E27

Philips HueW 9,5W A60 E27 3set sw EUR
8719514289130

« Incluye **3 bombillas, puente Hue y mando a distancia**

E27 Hue White

Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)
- Consumo: 9 W
- Equivalencia en incandescencia: 60 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- Flujo en lúmenes: 800 lm a 4000K

Pack dual 60W

Philips HueW 9W A60 E27 EU 2P (60W)
8719514319028

Pack triple 60W

Philips HueW 9W A60 E27 EU 3P (60W)
8719514329881

Pack cuatro 60W

Philips HueW 9W A60 E27 EU 4P (60W)
8719514319141

E27 Hue White

Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)
- Consumo: 9,5 W
- Equivalencia en incandescencia: 75 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- Flujo en lúmenes: 1055 lm a 4000K

Pack individual 75W

Philips HueW 9,5W A60 E27 EU (75W)
8719514288232

Pack dual 75W

Philips HueW 9,5W A60 E27 EU 2P (75W)
8719514289192

Pack individual 100W

Philips HueW 15,5W A67 E27 1P
8719514343320

Características

- Casquillo: E27
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)
- Consumo: 15,5 W
- Equivalencia en incandescencia: 100 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- Flujo en lúmenes: 1521 lm a 4000K

E27 Hue White

Características

- Casquillo: E27
- Duración: 15.000 horas
- Temperatura del color: 2100K (blanco cálido)
- Consumo: 7 W
- Equivalencia en incandescencia: 40 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 550 lm

Pack individual A60

Philips HueW 7W Fil A60 E27 EU
8719514342941

Pack individual ST64

Philips HueW 7W Fil ST64 E27 EU
8719514342989

Pack individual G93

Philips HueW 7W Fil G93 E27 EU
8719514343009

Pack individual G125

Philips HueW 7W Fil G125 EUR E27
8719514343023

Pack individual ST72

Philips HueW 7W Fil ST72 EUR E27
8719514343061

E14 Hue White

Disponibles hasta octubre

Características

- Casquillo: E14
- Duración: 15.000 horas
- Temperatura del color: 2100K (blanco cálido)
- Consumo: 4,5 W
- Equivalencia en incandescencia: 28 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 300 lm

Pack dual E14

Philips HueW 4,5W Fil ST72 EUR E27
8719514302211

Pack individual E14

Philips HueW 4,5W Fil Candle E14 1p
8719514302235

GU10 Hue White

Características

- Casquillo: GU10
- Duración: 15.000 horas
- Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)
- Consumo: 5,2 W
- Equivalencia en incandescencia: 57 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 400 lm a 2700K

Pack individual GU10

Philips HueW 5,2W GU10 EUR
8719514340060

Pack dual GU10

Philips HueW 5,2W GU10 2P EUR
8719514340145

E14 Hue White

Características

- Casquillo: E14
- Duración: 25.000 horas
- Temperatura del color: 2700K (blanco cálido)
- Consumo: 5,5 W (vela) / 5,7 W (esférica)
- Equivalencia en incandescencia: 40 W
- Emisión de luz: Luz blanca de alta calidad
- IRC >80
- Flujo en lúmenes: 470 lm

Pack individual

Philips HueW 5,5W B39 E14 EU
8719514320666

Pack dual

Philips HueW 5,5W B39 E14 EU 2P
8719514320628

Pack individual

Philips HueW 5,7W Luster E14 EU 1p
8719514356696

Pack dual

Philips HueW 5,7W Luster E14 EU 2p
8719514356771

Lámparas exterior
Hue White

Tus luces pueden encenderse cuando llegues a casa. Philips Hue se enciende automáticamente en tu jardín y en la entrada cuando llegas, al igual que tus luces interiores inteligentes. ¿Olvidaste apagar las luces al salir? Hue se encargará de ello. Y cuando estés fuera, usa tus luces para hacer que otros piensen que todavía estás en casa.

Philips Hue te brinda tranquilidad tanto dentro como fuera de casa.

Turaco Hue White

Ahora, puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. La bombilla mural Turaco puede conectarse a tu puente Hue existente, lo que permite beneficiarse de todas las funcionalidades, como el control a distancia, el geoperimetraje y la programación. El puente Hue no está incluido.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 800 lm
- Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia: 6,5 W
- Material: aluminio; color: antracita
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

Turaco aplique

Turaco aplique antracita
1x9W
1647293P0

↑ 212 → 118 ↗ 101

Turaco poste

Turaco poste antracita
1x9W 230V
1647493P0

↑ 802 → 121 ↗ 121

Turaco pedestal

Turaco pedestal antracita
1x9W 230V
1647393P0

↑ 420 → 121 ↗ 121

Lucca Hue White

Ahora, puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El farol de pared Lucca puede conectarse a tu puente Hue existente, lo que permite beneficiarse de todas las funcionalidades, como el control a distancia, el geoperimetraje y la programación. El puente Hue no está incluido.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 800 lm
- Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia: 6,5 W
- Material: aluminio; color: antracita
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

Lucca aplique

Lucca aplique antracita
1x9W 230V
1740193P0

↑ 115 → 215 ↗ 170

Lucca poste

Lucca poste antracita
1x9W 230V
1740393P0

↑ 770 → 142 ↗ 142

Lucca pedestal

Lucca pedestal antracita
1x9W 230V
1740293P0

↑ 400 → 142 ↗ 142

Tuar Hue White

Disponible hasta agotar existencias

Ahora, puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El farol de pared Tuar puede conectarse a tu puente Hue existente, lo que permite beneficiarse de todas las funcionalidades, como el control a distancia, el geoperimetraje y la programación. El puente Hue no está incluido.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 800 lm
- Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- Número de bombillas: 1
- Casquillo: E27
- Potencia: 6,5 W
- Material: aluminio; color: acero inoxidable
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.

Tuar aplique

Tuar aplique aluminio
1x9W 230V
1740447P0

↑ 185 → 179 ↗ 150

Fuzo Hue White

Disponible hasta agotar existencias

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. La lámpara de poste Fuzo puede conectarse a tu Hue Bridge existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potencia de luz elevada. El Hue Bridge no está incluido.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 1160 lm
- Fuente de luz equivalente a una bombilla
- tradicional de: 80 W
- Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- Potencia: 9,1 W
- LED: Sí
- LED integrado
- Código IP: IP44
- Clase de protección II: doble aislamiento.



Fuzo poste

Fuzo poste negro
1x15W 230V
8719514382862

↑ 770 → 100 ↗ 100

Welcome Hue White

Ahora puedes ampliar la tecnología Hue a tus espacios exteriores. El proyector Welcome puede conectarse a tu Hue Bridge existente para disfrutar de todas las funcionalidades, como el control y la programación a distancia. Te da la bienvenida a casa con una potente luz. El Hue Bridge no está incluido.

Características

- Vida útil de hasta: 25.000 h.
- Fuente de luz equivalente a una bombilla tradicional de: 141 W
- Flujo luminoso total de la lámpara: 2600 lm
- Color de la luz: 2200-2700K blanca cálida.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- LED integrado
- Potencia: 20.5 W
- Código IP: IP44; protección frente a objetos de tamaño superior a 1 mm; protección frente a agua salpicada.
- Clase de protección I: con toma de tierra.

Welcome Hue White EU - Proyector
8719514382763

↑ 153 → 220 ↗ 160

Inara Hue

Este aplique mural Inara, que ofrece un estilo tradicional con todas las capacidades del sistema de iluminación inteligente, cuenta con la bombilla de filamento de inspiración vintage. Añade un toque de belleza instantánea a tu espacio al aire libre con luz blanca cálida de brillo regulable.

Características

- Vida útil de hasta: 15.000 h.
- Flujo luminoso total de la lámpara: 550 lm
- Color de la luz: blanca cálida.
- Red eléctrica: Rango 220 V-240 V, 50-60 Hz
- LED: Sí
- LED integrado
- Potencia: 7 W
- Código IP: IP44, protección frente a agua salpicada.
- Clase de protección II: doble aislamiento.

Inara Hue W fil EU wall lantern black
8719514388512

↑ 277 → 219 ↗ 256

Controles inteligentes
Funcionalidad y control

hue personal wireless lighting

Puedes controlar tu sistema Philips Hue desde cualquier dispositivo, estés donde estés. Para ajustar la luminosidad, crear temporizadores y cambiar los colores facilmente, elige la aplicación Philips Hue.

También puedes probar los interruptores Friends of Hue que comercializan fabricantes europeos de controles como Feller, Niko y Vimar, con ellos podrás controlar tu iluminación HUE.

Puente Hue El corazón de tu sistema Hue

El Hue Bridge, el cerebro del sistema de iluminación inteligente Philips Hue, te permite conectar y controlar hasta 50 luces y 10 accesorios. Basta enchufarlo y utilizar la app Hue para configurar rutinas, temporizadores, escenas de luz personalizadas, etc.

Empieza con el puente Hue de Philips y **crea como quieras tu propio y exclusivo sistema Hue**

- Integra Hue en tu casa con las bombillas que desees
- Amplíala con accesorios Hue de Philips
- Número máximo de accesorios: 10
- Número máximo de bombillas y lámparas: 50

Sistema sencillo, fiable y preparado para el futuro

Lleva incorporado homekit Apple. HomeKit servirá de hub para nuestras casas inteligentes, podremos configurar los sistemas conectados y controlarlos a través de Siri logrando además que varios dispositivos trabajen juntos incluso aunque sean de diferentes fabricantes. Esto significa que podrás utilizar tu voz para dar una sola orden y que, por ejemplo, se apaguen todas las luces.

↑ 26 → 90,9 ↗ 90,6

Philips HUE Bridge EU
8719514342620



PHILIPS

Módulo de interruptor a pared

Instalado detrás de los interruptores de luz, el módulo de interruptor de pared Philips Hue te permite usar los interruptores actuales con las luces inteligentes Philips Hue. Las luces siempre permanecen encendidas y accesibles, e incluso puedes usar el interruptor para configurar múltiples escenas en una luz individual o en una habitación o zona.

↑ 43,3 → 38 ↗ 10,2

Philips Hue wall switch module
8719514318045

Philips Hue wall switch module 2
8719514318021

Interruptor inalámbrico V2

Controla y regula las luces con un interruptor regulador Hue. Este interruptor inteligente, que funciona como interruptor de pared y como mando a distancia, se fija fácilmente a la pared con el adhesivo incluido y se puede soltar de su base magnética para utilizarlo como mando a distancia.

Control total sin necesidad de otro dispositivo

Conecta el mando Hue DIM Switch a tu puente Hue de Philips, configúralo a través de la aplicación y controla tu entorno lumínico favorito.

- Pilas incluidas: 1 x CR2450
- Duración mínima de la pila: 3 años
- Se pueden controlar hasta un máximo de 10 puntos de luz por mando
- Alcance en interiores hasta 12 metros

Interruptor

↑ 92 → 35

Placa

↑ 125 → 80

Philips Hue DIM Switch EU
8719514274617

hue

hue

Interruptor regulador Hue Tap

Controla hasta tres habitaciones o una zona con cada botón individual del interruptor Tap. Gira la rueda para reducir y aumentar la intensidad de la luz. Móntalo en la pared, colócalo sobre una superficie magnética o utilízalo como mando a distancia.

Funciona en todos los hogares

- Sin cables, montaje en cualquier lugar
- Fácil acceso a las escenas de iluminación
- Pilas incluidas: 1 x CR2032
- Duración mínima de la pila: 2 años
- Número de botones configurables: 4
- Compatible con HomeKit y aplicaciones Philips Hue IOS 15 y superior, Android 10.0 y superior

↑ 60 → 60 ↗ 20

Philips Hue Tap dial switch
8719514440937

Philips Hue Tap dial switch
8719514440937

Sensor interior Hue

Activa las luces inteligentes con movimiento mediante el detector de movimiento Hue. El sensor alimentado con pilas se puede colocar en cualquier lugar de la casa con una instalación sin complicaciones.

Ahorra energía, luz solamente cuando la necesitas

- Fácil de configurar a través de la aplicación Philips Hue
- Colócalo en cualquier parte
- Sensor de luz diurna integrado para ahorrar energía
- Enciende y apaga automáticamente tus luces Hue
- Enciende tus luces Hue en cuanto detecta movimiento
- Enciende automáticamente una suave luz nocturna
- Captura movimientos dentro de 100 grados de apertura y hasta 5 metros
- Pilas incluidas

↑ 92 → 35 ↗ 11

Philips Hue Motion Sensor EU
8719514342125

Sensor exterior Hue

Controla tus luces exteriores automáticamente con un sensor exterior Philips Hue. Puedes colocarlo en cualquier lugar porque funciona con pilas y es totalmente inalámbrico. Después, solo tienes que pasar por delante para activar las luces.

Ahorra energía, luz solamente cuando la necesitas

- Fácil de configurar a través de la aplicación Philips Hue
- Colócalo en cualquier parte
- Sensor de luz diurna integrado para ahorrar energía
- Enciende y apaga automáticamente tus luces Hue
- Enciende tus luces Hue en cuanto detecta movimiento
- Enciende automáticamente una suave luz nocturna
- Captura movimientos dentro de 100 grados de apertura y hasta 5 metros
- Pilas incluidas

↑ 76 → 56 ↗ 76

Philips Hue Outdoor sensor EU
8719514342262

Enchufe inteligente Hue

Este pequeño y sencillo accesorio permite convertir cualquier lámpara, incluso las que no admiten bombillas Hue, en una lámpara inteligente que puedes controlar mediante la aplicación Hue o la voz. Utiliza Bluetooth para controlar la luz al instante o conecta con el Hue Bridge para poder usar más funcionalidades.

Convierte cualquier lámpara, en una lámpara inteligente

- Añade cualquier luz a tu sistema Hue
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 35 °C
- Garantía 2 años
- IP20

↑ 84 → 51 ↗ 51

Philips Hue 1x Smart plug EU
Enchufe inteligente
(Toma tipo F)
8719514342309

©2024 Signify Holding. Reservados todos los derechos. Signify Iberia, S.L. se reserva el derecho de modificar las especificaciones y/o descatalogar cualquier producto sin notificación previa, y no será responsable de ninguna consecuencia que resulte de esa publicación.

www.philips-hue.com
www.meethue.es