

**REALMENTE INTELIGENTE.  
SORPRENDENTEMENTE  
SENCILLO.**

**CATÁLOGO 2024**



Enero 2024

**wiz**



# ÍNDICE

- 04** INTRODUCCIÓN
- 05** ECOSISTEMA WIZ
- 06** LA VIDA DIARIA
- 07** CONTROLA TUS LUCES
- 07** SIMPLEMENTE CREA EL AMBIENTE
- 08** MONITORIZACIÓN DEL HOGAR
- 09** SPACESENSE™
- 10** BOMBILLAS
- 24** PLAFONES
- 32** FOCOS
- 38** APLIQUES
- 40** TIRAS
- 42** SOBREMESAS Y LÁMPARA DE SUELO
- 44** EXTERIOR
- 46** ACCESORIOS
- 48** PREGUNTAS FRECUENTES

# ILUMINACIÓN CONECTADA WiZ

Iluminación no es sólo visibilidad y luminosidad, no al menos cuando se incluye “inteligente” y “WiZ” en la ecuación. Con la iluminación inteligente de WiZ se convierte en mucho más; en un estado de ánimo, en la atmósfera de tu hogar, en un apoyo diario que te ayuda a mejorar cada momento.


WiZ es una iluminación inteligente que se sincroniza con las necesidades de todos los miembros de tu hogar de forma sencilla e intuitiva, sin complicaciones. Es la cantidad perfecta de luz que garantiza un paso seguro de madrugada, la cálida y luminosa bienvenida a casa en un día oscuro, el apoyo necesario para tu concentración durante el teletrabajo y es también lo que ayuda a que cada miembro de la familia se relaje antes de acostarse.

Desde mejorar los momentos que pasas en casa, hasta ayudar a proteger tu hogar cuando estás fuera, WiZ te ofrece la iluminación inteligente sorprendentemente útil.





# ECOSISTEMA WiZ



\*Bluetooth es necesario solo para enlazar.



## LA VIDA DIARIA

A través de tu red Wi-Fi, con unos sencillos pasos, WiZ te permite personalizar la iluminación de tu hogar para crear un ambiente acogedor y relajante que se adapte a tu estado de ánimo y necesidades.

WiZ ofrece una gama completa de bombillas y luminarias LED. Con tu smartphone podrás configurar fácilmente el ambiente, elegir el tono perfecto de luz blanca e incorporar iluminación de colores a tu hogar. Te resultará muy sencillo crear rutinas y controlar tus luces con el asistente de voz.

WiZ permite crear automáticamente tu **ritmo circadiano**, para tener la luz adecuada en cada momento del día sin necesidad de que tú la vayas cambiando.



### Fácil de instalar - Conectar y listo



**1** Instala tu bombilla o luminaria WiZ.

**2** Descarga la aplicación WiZ y conéctala a tu router Wi-Fi.



# CONTROLA TUS LUCES



Control desde cualquier lugar




Programación de horarios



Optimización energética



Control de voz



# SIMPLEMENTE CREA AMBIENTE



Regulación inteligente



Regulable en gama de blancos



16 millones de colores

Muchas escenas de luz para acompañar tu día



Despertar



Concentración



Luz de vela



Chimenea



Romance



Bosque

# MONITORIZACIÓN DEL HOGAR

Con WIZ podrás, gracias a la luz, detectar, disuadir y alertar.

La combinación de cámaras, sensores y productos de iluminación WIZ, así como la integración de software y tecnología SpaceSense, te permitirán estar permanentemente conectado, independientemente de donde te encuentres, para proteger tu hogar y hacer tu vida diaria mucho más cómoda.





## SPACESENSE™

Con SpaceSense, las luces de tu WiZ se encenderán automáticamente cuando entres en una habitación y se apagarán cuando salgas. SpaceSense utiliza señales de Wi-Fi presentes ya en tu hogar, por lo que es fácil de configurar sin necesidad de hardware ni cableado adicional.

Cuando habilitas SpaceSense, tu iluminación inteligente trabaja por ti. Con la detección de movimiento Wi-Fi, las luces se encienden automáticamente en el modo de iluminación elegido al entrar en una habitación y se apagarán al salir. ¡Es fácil y además ahorrarás energía!


### Da el paso con SpaceSense



- 1** Instala 2 luces WiZ en cualquier habitación a una distancia mínima de 2 m.



- 2** Activa y configura SpaceSense con la aplicación WiZ.



# BOMBILLAS

Regulable en gama  
de blancos



**WFB 60W A60 E27 927-65 TW 1PF/6**

FORMAY CASQUILLO A60, E27  
 POTENCIA 8W ≈ 60W  
 LUMINOSIDAD 806lm  
 T. ° DE COLOR 2700-6500K  
 IRC 90  
 VIDA ÚTIL 25.000hrs  
 MEDIDAS 122 x ø 60 mm  
 EAN 8719514372429

**WFB 60W A60 E27 927-65 TW 2PF/6**

FORMAY CASQUILLO A60, E27  
 POTENCIA 8W ≈ 60W  
 LUMINOSIDAD 806lm  
 T. ° DE COLOR 2700-6500K  
 IRC 90  
 VIDA ÚTIL 25.000hrs  
 MEDIDAS 122 x ø 60 mm  
 EAN 8719514372740

**WFB 60W A60 E27 927-65 FR TW 1PF/6**

FORMAY CASQUILLO A60, E27  
 POTENCIA 7W ≈ 60W  
 LUMINOSIDAD 806lm  
 T. ° DE COLOR 2700-6500K  
 IRC 90  
 VIDA ÚTIL 15.000hrs  
 MEDIDAS 106 x ø 60 mm  
 EAN 8719514371965

**WFB 100W A67 E27 927-65 TW 1PF/6**

FORMAY CASQUILLO A67, E27  
 POTENCIA 13W ≈ 100W  
 LUMINOSIDAD 1521lm  
 T. ° DE COLOR 2700-6500K  
 IRC 90  
 VIDA ÚTIL 15.000hrs  
 MEDIDAS 142 x ø 77 mm  
 EAN 8719514372528

**WFB 75W G95 E27 927-65 TW 1PF/6**

FORMAY CASQUILLO G95, E27  
 POTENCIA 11W ≈ 75W  
 LUMINOSIDAD 1055lm  
 T. ° DE COLOR 2700-6500K  
 IRC 90  
 VIDA ÚTIL 25.000hrs  
 MEDIDAS 139 x ø 95 mm  
 EAN 8719514372603



# BOMBILLAS

Regulable en gama de blancos



**WFB 40W C37 E14 927-65 TW 1PF/6**

FORMAY CASQUILLO C37, E14  
 POTENCIA 4.9W ≈ 40W  
 LUMINOSIDAD 470lm  
 T. ° DE COLOR 2700-6500K  
 IRC 90  
 VIDA ÚTIL 15.000hrs  
 MEDIDAS 116 x ø 39 mm  
 EAN 8719514372382

**WFB 40W C37 E14 927-65 TW 2PF/6**

FORMAY CASQUILLO C37, E14  
 POTENCIA 4.9W ≈ 40W  
 LUMINOSIDAD 470lm  
 T. ° DE COLOR 2700-6500K  
 IRC 90  
 VIDA ÚTIL 15.000hrs  
 MEDIDAS 116 x ø 39 mm  
 EAN 8719514372702

**WFB 50W GU10 927-65 TW 1PF/6**


FORMAY CASQUILLO PAR16, GU10  
 POTENCIA 4.7W ≈ 50W  
 LUMINOSIDAD 400lm  
 T. ° DE COLOR 2700-6500K  
 IRC 90  
 VIDA ÚTIL 15.000hrs  
 MEDIDAS 58 x ø 50 mm  
 EAN 8719514372320

**WFB 50W GU10 927-65 TW 2PF/6**

FORMAY CASQUILLO PAR16, GU10  
 POTENCIA 4.7W ≈ 50W  
 LUMINOSIDAD 400lm  
 T. ° DE COLOR 2700-6500K  
 IRC 90  
 VIDA ÚTIL 15.000hrs  
 MEDIDAS 58 x ø 50 mm  
 EAN 8719514372665

**WFB 50W GU10 927-65 TW 3CT/6**

FORMAY CASQUILLO PAR16, GU10  
 POTENCIA 4.7W ≈ 50W  
 LUMINOSIDAD 400lm  
 T. ° DE COLOR 2700-6500K  
 IRC 90  
 VIDA ÚTIL 15.000hrs  
 MEDIDAS 58 x ø 50 mm  
 EAN 8720169210370



# FILAMENTO CRISTAL

Regulable en gama de blancos



**WFB 60W A60 E27 927-65 CL 1PF/6**

FORMAY CASQUILLO	A60, E27
POTENCIA	7W ≈ 60W
LUMINOSIDAD	806lm
T. ° DE COLOR	2700-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
MEDIDAS	106 x ø 60 mm
EAN	8719514371989

**WFB 60W ST64 E27 927-65 CL 1PF/6**

FORMAY CASQUILLO	ST64, E27
POTENCIA	7W ≈ 60W
LUMINOSIDAD	806lm
T. ° DE COLOR	2700-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
MEDIDAS	143 x ø 64 mm
EAN	8719514372245

**WFB 60W G95 E27 927-65 CL 1PF/6**

FORMAY CASQUILLO	G95, E27
POTENCIA	7W ≈ 60W
LUMINOSIDAD	806lm
T. ° DE COLOR	2700-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
MEDIDAS	142 x ø 95 mm
EAN	8719514372184

**WFB 60W G125 E27 927-65 CL 1PF/6**

FORMAY CASQUILLO	G125, E27
POTENCIA	7W ≈ 60W
LUMINOSIDAD	806lm
T. ° DE COLOR	2700-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
MEDIDAS	180 x ø 125 mm
EAN	8719514372108

**WFB 40W G200 E27 927-65 CL 1CT/2**

FORMAY CASQUILLO	G125, E27
POTENCIA	7W ≈ 60W
LUMINOSIDAD	806lm
T. ° DE COLOR	2700-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
MEDIDAS	180 x ø 125 mm
EAN	8719514372146

**WFB 40W C35 E14 927-65 CL 1PF/6**

FORMAY CASQUILLO	C35, E14
POTENCIA	4.9W ≈ 40W
LUMINOSIDAD	470lm
T. ° DE COLOR	2700-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
MEDIDAS	113 x ø 35 mm
EAN	8719514372061

**WFB 60W A60 E27 827-40 TW EELA 1PF**

**BOMBILLA  
ULTRAEFICIENTE**




**NUEVO**

Primera  
Bombilla  
Conectada  
**CLASE A**

**NUEVO**

FORMAY CASQUILLO	A60, E27
POTENCIA	4.3W ≈ 60W
LUMINOSIDAD	903lm
T. ° DE COLOR	2700-4000 KK
IRC	80
VIDA ÚTIL	50.000hrs
MEDIDAS	127 x ø 60 mm
EAN	8720169241435



# FILAMENTO CRISTAL ÁMBAR

Regulable en gama de blancos



**WFB 50W A60 E27 920-50 AMB 1PF/6**

FORMAY CASQUILLO A60, E27  
 POTENCIA 7W ≈ 50W  
 LUMINOSIDAD 640lm  
 T. ° DE COLOR 2000-5000K  
 IRC 90  
 VIDA ÚTIL 15.000hrs  
 MEDIDAS 106 x ø 60 mm  
 EAN 8719514372023

**WFB 50W ST64 E27 920-50 AMB 1PF/6**

FORMAY CASQUILLO ST64, E27  
 POTENCIA 7W ≈ 50W  
 LUMINOSIDAD 640lm  
 T. ° DE COLOR 2000-5000K  
 IRC 90  
 VIDA ÚTIL 15.000hrs  
 MEDIDAS 143 x ø 64 mm  
 EAN 8719514372269

**WFB 50W ST64 E27 920-50 AMB 2PF/6**

FORMAY CASQUILLO ST64, E27  
 POTENCIA 7W ≈ 50W  
 LUMINOSIDAD 640lm  
 T. ° DE COLOR 2000-5000K  
 IRC 90  
 VIDA ÚTIL 15.000hrs  
 MEDIDAS 143 x ø 64 mm  
 EAN 8719514372641

**WFB 50W G95 E27 920-50 AMB 1PF/6**

FORMAY CASQUILLO G95, E27  
 POTENCIA 7W ≈ 50W  
 LUMINOSIDAD 640lm  
 T. ° DE COLOR 2000-5000K  
 IRC 90  
 VIDA ÚTIL 15.000hrs  
 MEDIDAS 142 x ø 95 mm  
 EAN 8719514372207

**WFB 50W G125 E27 920-50 AMB 1PF/6**

FORMAY CASQUILLO G125, E27  
 POTENCIA 7W ≈ 50W  
 LUMINOSIDAD 640lm  
 T. ° DE COLOR 2000-5000K  
 IRC 90  
 VIDA ÚTIL 15.000hrs  
 MEDIDAS 180 x ø 125 mm  
 EAN 8719514372122

**WFB 25W C35 E14 920-50 AMB 1PF/6**

FORMAY CASQUILLO C35, E14  
 POTENCIA 4.9W ≈ 25W  
 LUMINOSIDAD 370lm  
 T. ° DE COLOR 2000-5000K  
 IRC 90  
 VIDA ÚTIL 15.000hrs  
 MEDIDAS 113 x ø 35 mm  
 EAN 8719514372085



# BOMBILLAS

Color



**WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 1PF/6**

FORMA Y CASQUILLO	A60, E27
POTENCIA	8.5W ≈ 60W
LUMINOSIDAD	806lm
T. ° DE COLOR	2200-6500K
IRC	80
VIDA ÚTIL	25.000hrs
MEDIDAS	122 x ø 60 mm
EAN	8720169170933

**WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 2PF/6**

FORMA Y CASQUILLO	A60, E27
POTENCIA	8.5W ≈ 60W
LUMINOSIDAD	806lm
T. ° DE COLOR	2200-6500K
IRC	80
VIDA ÚTIL	25.000hrs
MEDIDAS	122 x ø 60 mm
EAN	8720169171060

**WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 3CT/6**

FORMA Y CASQUILLO	A60, E27
POTENCIA	8.5W ≈ 60W
LUMINOSIDAD	806lm
T. ° DE COLOR	2200-6500K
IRC	80
VIDA ÚTIL	25.000hrs
MEDIDAS	122 x ø 60 mm
EAN	8720169204423

**WFB 100W A67 E27 922-65 RGB 1PF/6**

FORMA Y CASQUILLO	A67, E27
POTENCIA	13W ≈ 100W
LUMINOSIDAD	1521lm
T. ° DE COLOR	2200-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
MEDIDAS	142 x ø 77 mm
EAN	8719514372542

**WFB 150W A80 E27 922-65 RGB 1PF/6**

FORMA Y CASQUILLO	A80, E27
POTENCIA	18.5W ≈ 150W
LUMINOSIDAD	2452lm
T. ° DE COLOR	2200-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
MEDIDAS	163 x ø 83 mm
EAN	8719514437319

**WFB 75W G95 E27 922-65 RGB 1PF/6**

FORMA Y CASQUILLO	G95, E27
POTENCIA	11W ≈ 75W
LUMINOSIDAD	1055lm
T. ° DE COLOR	2200-6500K
IRC	80
VIDA ÚTIL	25.000hrs
MEDIDAS	139 x ø 95 mm
EAN	8719514372504

**WFB 40W P45 E27 922-65 RGB 1PF/6**

FORMA Y CASQUILLO	P45, E27
POTENCIA	4.9W ≈ 40W
LUMINOSIDAD	470lm
T. ° DE COLOR	2200-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
MEDIDAS	101 x ø 45 mm
EAN	8719514437395

**WFB 40W P45 E14 922-65 RGB 1PF/6**

FORMA Y CASQUILLO	P45, E14
POTENCIA	4.9W ≈ 40W
LUMINOSIDAD	470lm
T. ° DE COLOR	2200-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
MEDIDAS	101 x ø 45 mm
EAN	8719514437333



# BOMBILLAS

Color



**WFB 40W C37 E14 922-65 RGB 1PF/6**

FORMAY CASQUILLO C37, E14  
 POTENCIA 4.9W ≈ 40W  
 LUMINOSIDAD 470lm  
 T. ° DE COLOR 2200-6500K  
 IRC 90  
 VIDA ÚTIL 15.000hrs  
 MEDIDAS 116 x ø 39 mm  
 EAN 8719514372405

**WFB 40W C37 E14 922-65 RGB 2PF/6**

FORMAY CASQUILLO C37, E14  
 POTENCIA 4.9W ≈ 40W  
 LUMINOSIDAD 470lm  
 T. ° DE COLOR 2200-6500K  
 IRC 90  
 VIDA ÚTIL 15.000hrs  
 MEDIDAS 116 x ø 39 mm  
 EAN 8719514372726

**WFB 50W GU10 922-65 RGB 1PF/6**

FORMAY CASQUILLO PAR16, GU10  
 POTENCIA 4.7W ≈ 50W  
 LUMINOSIDAD 400lm  
 T. ° DE COLOR 2200-6500K  
 IRC 90  
 VIDA ÚTIL 15.000hrs  
 MEDIDAS 58 x ø 50 mm  
 EAN 8719514372344

**WFB 50W GU10 922-65 RGB 2PF/6**

FORMAY CASQUILLO PAR16, GU10  
 POTENCIA 4.7W ≈ 50W  
 LUMINOSIDAD 400lm  
 T. ° DE COLOR 2200-6500K  
 IRC 90  
 VIDA ÚTIL 15.000hrs  
 MEDIDAS 58 x ø 50 mm  
 EAN 8719514372689

**WFB 50W GU10 922-65 RGB 3CT/6**

FORMAY CASQUILLO PAR16, GU10  
 POTENCIA 4.7W ≈ 50W  
 LUMINOSIDAD 400lm  
 T. ° DE COLOR 2200-6500K  
 IRC 90  
 VIDA ÚTIL 15.000hrs  
 MEDIDAS 58 x ø 50 mm  
 EAN 8720169210356



# FILAMENTO CRISTAL

Color



**WFB 40W A60 E27 822-65 RGB CL 1PF/6**

FORMAY CASQUILLO A60, E27  
 POTENCIA 6.3W ≈ 40W  
 LUMINOSIDAD 470lm  
 T. ° DE COLOR 2200-6500K  
 IRC 80  
 VIDA ÚTIL 15.000hrs  
 MEDIDAS 108 x ø 60 mm  
 EAN 8720169165779


**WFB 40W ST64 E27 822-65 RGB CL 1PF/6**

FORMAY CASQUILLO ST64, E27  
 POTENCIA 6.3W ≈ 40W  
 LUMINOSIDAD 470lm  
 T. ° DE COLOR 2200-6500K  
 IRC 80  
 VIDA ÚTIL 15.000hrs  
 MEDIDAS 143 x ø 64 mm  
 EAN 8720169165816

**WFB 40W G95 E27 822-65 RGB CL 1PF/6**

FORMAY CASQUILLO G95, E27  
 POTENCIA 6.3W ≈ 40W  
 LUMINOSIDAD 470lm  
 T. ° DE COLOR 2200-6500K  
 IRC 80  
 VIDA ÚTIL 15.000hrs  
 MEDIDAS 142 x ø 95 mm  
 EAN 8720169165793





# PLAFONES

Regulable en una temperatura de color



## ADRIA



POTENCIA 17W  
LUMINOSIDAD 1600lm  
T. ° DE COLOR 2700K  
IRC 80  
VIDA ÚTIL 15.000hrs  
IP IP20  
MEDIDAS 320 x 68 mm  
EAN 8719514338050

## ADRIA



POTENCIA 17W  
LUMINOSIDAD 1700lm  
T. ° DE COLOR 4000K  
IRC 80  
VIDA ÚTIL 15.000hrs  
IP IP20  
MEDIDAS 320 x 68 mm  
EAN 8719514338074





# PLAFONES

Regulable en gama de blancos



**SUPERSLIM**

POTENCIA 14W  
 LUMINOSIDAD 1300lm  
 T.º DE COLOR 2700-6500K  
 IRC 80  
 VIDA ÚTIL 20.000hrs  
 IP IP20  
 MEDIDAS 242 x 23 mm  
 EAN 8719514337992

**SUPERSLIM**

POTENCIA 14W  
 LUMINOSIDAD 1300lm  
 T.º DE COLOR 2700-6500K  
 IRC 80  
 VIDA ÚTIL 20.000hrs  
 IP IP20  
 MEDIDAS 242 x 23 mm  
 EAN 8719514337978

**SUPERSLIM**

POTENCIA 16W  
 LUMINOSIDAD 1500lm  
 T.º DE COLOR 2700-6500K  
 IRC 80  
 VIDA ÚTIL 20.000hrs  
 IP IP20  
 MEDIDAS 292 x 23 mm  
 EAN 8719514338036

**SUPERSLIM**

POTENCIA 16W  
 LUMINOSIDAD 1500lm  
 T.º DE COLOR 2700-6500K  
 IRC 80  
 VIDA ÚTIL 20.000hrs  
 IP IP20  
 MEDIDAS 292 x 23 mm  
 EAN 8719514338012

**SUPERSLIM**

POTENCIA 22W  
 LUMINOSIDAD 2450lm  
 T.º DE COLOR 2700-6500K  
 IRC 80  
 VIDA ÚTIL 20.000hrs  
 IP IP20  
 MEDIDAS 430 x 23 mm  
 EAN 8719514554955

**SUPERSLIM**

POTENCIA 22W  
 LUMINOSIDAD 2450lm  
 T.º DE COLOR 2700-6500K  
 IRC 80  
 VIDA ÚTIL 20.000hrs  
 IP IP20  
 MEDIDAS 430 x 23 mm  
 EAN 8719514554931

**SUPERSLIM**

POTENCIA 32W  
 LUMINOSIDAD 3800lm  
 T.º DE COLOR 2700-6500K  
 IRC 80  
 VIDA ÚTIL 20.000hrs  
 IP IP20  
 MEDIDAS 550 x 28 mm  
 EAN 8720169071018

**SUPERSLIM**

POTENCIA 32W  
 LUMINOSIDAD 3800lm  
 T.º DE COLOR 2700-6500K  
 IRC 80  
 VIDA ÚTIL 20.000hrs  
 IP IP20  
 MEDIDAS 550 x 28 mm  
 EAN 8719514554979



# PANELES

Regulable en gama de blancos



### PANEL CUADRADO



POTENCIA	12W
LUMINOSIDAD	1000lm
T.º DE COLOR	2700-6500K
IRC	80
VIDA ÚTIL	20.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	300 x 300 mm
EAN	8719514554917

### PANEL CUADRADO



POTENCIA	12W
LUMINOSIDAD	1000lm
T.º DE COLOR	2700-6500K
IRC	80
VIDA ÚTIL	20.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	300 x 300 mm
EAN	8719514554894

### PANEL CUADRADO



POTENCIA	36W
LUMINOSIDAD	3400lm
T.º DE COLOR	2700-6500K
IRC	80
VIDA ÚTIL	20.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	600 x 600 mm
EAN	8719514554870

### PANEL CUADRADO



POTENCIA	36W
LUMINOSIDAD	3400lm
T.º DE COLOR	2700-6500K
IRC	80
VIDA ÚTIL	20.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	600 x 600 mm
EAN	8719514554856

### PANEL RECTANGULAR



POTENCIA	36W
LUMINOSIDAD	3400lm
T.º DE COLOR	2700-6500K
IRC	80
VIDA ÚTIL	20.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	1195 x 295 mm
EAN	8720169071414

### PANEL RECTANGULAR



POTENCIA	36W
LUMINOSIDAD	3400lm
T.º DE COLOR	2700-6500K
IRC	80
VIDA ÚTIL	20.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	1195 x 295 mm
EAN	8720169071391



# PLAFONES

Color



## RUNE



POTENCIA	21W
LUMINOSIDAD	2100lm
T. ° DE COLOR	2700-6500K
IRC	80
VIDA ÚTIL	20.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	400 x 45 mm
EAN	8719514554290

## RUNE



POTENCIA	21W
LUMINOSIDAD	2100lm
T. ° DE COLOR	2700-6500K
IRC	80
VIDA ÚTIL	20.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	400 x 45 mm
EAN	8719514554276

## SUPERSLIM



POTENCIA	22W
LUMINOSIDAD	2600lm
T. ° DE COLOR	2200-6500K
IRC	80
VIDA ÚTIL	20.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	423 x 32 mm
EAN	8720169072633

## SUPERSLIM



POTENCIA	22W
LUMINOSIDAD	2600lm
T. ° DE COLOR	2200-6500K
IRC	80
VIDA ÚTIL	20.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	423 x 32 mm
EAN	8720169072619

## SUPERSLIM




POTENCIA	32W
LUMINOSIDAD	3750lm
T. ° DE COLOR	2200-6500K
IRC	80
VIDA ÚTIL	20.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	545 x 38 mm
EAN	8720169072671

## SUPERSLIM



POTENCIA	32W
LUMINOSIDAD	3750lm
T. ° DE COLOR	2200-6500K
IRC	80
VIDA ÚTIL	20.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	545 x 38 mm
EAN	8720169072657



# FOCOS

Regulable en gama de blancos



### IMAGE 1 FOCO



POTENCIA	5W
LUMINOSIDAD	345lm
T.º DE COLOR	2700-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	80 x 105 x 123 mm
EAN	8719514551817

### IMAGE 1 FOCO



POTENCIA	5W
LUMINOSIDAD	345lm
T.º DE COLOR	2700-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	80 x 105 x 123 mm
EAN	8719514551756

### IMAGE 2 FOCOS



POTENCIA	5W (foco)
LUMINOSIDAD	690lm
T.º DE COLOR	2700-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	250 x 105 x 123 mm
EAN	8719514551831

### IMAGE 2 FOCOS



POTENCIA	5W (foco)
LUMINOSIDAD	690lm
T.º DE COLOR	2700-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	250 x 105 x 123 mm
EAN	8719514551770

### IMAGE 3 FOCOS



POTENCIA	5W (foco)
LUMINOSIDAD	1035lm
T.º DE COLOR	2700-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	440 x 105 x 123 mm
EAN	8719514551855

### IMAGE 3 FOCOS




POTENCIA	5W (foco)
LUMINOSIDAD	1035lm
T.º DE COLOR	2700-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	440 x 105 x 123 mm
EAN	8719514551794



**FOCOS**

Color



### IMAGEO 1 FOCO



POTENCIA	5W
LUMINOSIDAD	345lm
T.º DE COLOR	2200-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	80 x 105 x 123 mm
EAN	8719514551930

### IMAGEO 1 FOCO



POTENCIA	5W
LUMINOSIDAD	345lm
T.º DE COLOR	2200-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	80 x 105 x 123 mm
EAN	8719514551879

### IMAGEO 2 FOCOS



POTENCIA	5W (foco)
LUMINOSIDAD	690lm
T.º DE COLOR	2200-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	250 x 105 x 123 mm
EAN	8719514551954

### IMAGEO 2 FOCOS



POTENCIA	5W (foco)
LUMINOSIDAD	690lm
T.º DE COLOR	2200-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	250 x 105 x 123 mm
EAN	8719514551893

### IMAGEO 3 FOCOS



POTENCIA	5W (foco)
LUMINOSIDAD	1035lm
T.º DE COLOR	2200-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	440 x 105 x 123 mm
EAN	8719514551978

### IMAGEO 3 FOCOS



POTENCIA	5W (foco)
LUMINOSIDAD	1035lm
T.º DE COLOR	2200-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	440 x 105 x 123 mm
EAN	8719514551916



**FOCOS**

Color



### IMAGEO 3 FOCOS



POTENCIA	5W (foco)
LUMINOSIDAD	1035lm
T. ° DE COLOR	2200-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	210 x 210 x 123 mm
EAN	8719514554535

### IMAGEO 3 FOCOS



POTENCIA	5W (foco)
LUMINOSIDAD	1035lm
T. ° DE COLOR	2200-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	210 x 210 x 123 mm
EAN	8719514554511

### IMAGEO 4 FOCOS



POTENCIA	5W (foco)
LUMINOSIDAD	1380lm
T. ° DE COLOR	2200-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	220 x 220 x 123 mm
EAN	8719514554573

### IMAGEO 4 FOCOS



POTENCIA	5W (foco)
LUMINOSIDAD	1380lm
T. ° DE COLOR	2200-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	220 x 220 x 123 mm
EAN	8719514554559



# APLIQUES

Color



## UP&DOWN



POTENCIA	5W
LUMINOSIDAD	690lm
T. ° DE COLOR	2200-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	92 x 68 x 150 mm
EAN	8719514554610

## UP&DOWN



POTENCIA	5W
LUMINOSIDAD	690lm
T. ° DE COLOR	2200-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	15.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	92 x 68 x 150 mm
EAN	8719514554597





# TIRAS

Color



### LEDSTRIP 2M



POTENCIA	20W
LUMINOSIDAD	1600lm
T.º DE COLOR	2700-6500K
IRC	80
VIDA ÚTIL	15.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	2000 x 12 x 2,2 mm
EAN	8718699788162

### LEDSTRIP 1M EXT



POTENCIA	11W
LUMINOSIDAD	880lm
T.º DE COLOR	2700-6500K
IRC	80
VIDA ÚTIL	15.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	1000 x 12 x 2,2 mm
EAN	8719514261082

### NEON FLEX STRIP 3M



POTENCIA	24W
LUMINOSIDAD	150lm
T.º DE COLOR	2700-5000K
IRC	N/A
VIDA ÚTIL	15.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	3000 x 10 x 17 mm
EAN	8720169072510

### RGBW LED STRIP STARTKIT 4M



POTENCIA	13W
LUMINOSIDAD	840lm
T.º DE COLOR	2700-5000K
IRC	80
VIDA ÚTIL	15.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	4000 x 10 x 3 mm
EAN	8720169071216





# SOBREMESAS Y LÁMPARA DE SUELO

Regulable en gama de blancos + color



## HERO DESK LAMP



POTENCIA	9W
LUMINOSIDAD	620lm
T. ° DE COLOR	2200-6500K
IRC	80
VIDA ÚTIL	25.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	150 x 158 mm
EAN	8719514551718

## SQUIRE DESK LAMP



POTENCIA	9W
LUMINOSIDAD	620lm
T. ° DE COLOR	2200-6500K
IRC	80
VIDA ÚTIL	25.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	134 x 134 mm
EAN	8719514553026

## MOBILE DESK LAMP



POTENCIA	13.5W
LUMINOSIDAD	400lm
T. ° DE COLOR	2200-6500K
IRC	80
VIDA ÚTIL	25.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	116 x 193 mm
EAN	8719514554412

## WJZ PORTRAIT DESK LAMP SÓLO GAMA BLANCOS



POTENCIA	10W
LUMINOSIDAD	600lm
T. ° DE COLOR	2700-6500K
IRC	90
VIDA ÚTIL	25.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	204 x 195 x 380 mm
EAN	8720169072695

## BAR LINEAR LIGHT 1PACK



POTENCIA	5.5W
LUMINOSIDAD	400lm
T. ° DE COLOR	2200-6500K
IRC	80
VIDA ÚTIL	25.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	300 x 45 x 42 mm
EAN	8719514554153

## BAR LINEAR LIGHT 2PACK



POTENCIA	10.5W
LUMINOSIDAD	800lm
T. ° DE COLOR	2200-6500K
IRC	80
VIDA ÚTIL	25.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	600 x 45 x 42 mm
EAN	8719514554177

## POLE FLOOR LAMP



POTENCIA	13W
LUMINOSIDAD	1080lm
T. ° DE COLOR	2200-6500K
IRC	80
VIDA ÚTIL	25.000hrs
IP	IP20
MEDIDAS	180 x 1500 mm
EAN	8719514554375



# EXTERIOR

Color



## GROUND SPOT STARTER KIT



POTENCIA	10W
LUMINOSIDAD	540lm
T. ° DE COLOR	2700-5000K
IRC	80
VIDA ÚTIL	25.000hrs
IP	IP65
MEDIDAS	8800 x 74 x 202 mm
EAN	8720169071599

## GROUND SPOT EXT



POTENCIA	4W
LUMINOSIDAD	270lm
T. ° DE COLOR	2700-5000K
IRC	80
VIDA ÚTIL	25.000hrs
IP	IP65
MEDIDAS	3000 x 74 x 202 mm
EAN	8720169071650

## STRING LIGHTS



POTENCIA	12W
LUMINOSIDAD	120lm
T. ° DE COLOR	2700-5000K
IRC	80
VIDA ÚTIL	15.000hrs
IP	IP65
MEDIDAS	14800 x 45 x 200 mm
EAN	8719514554450

## ELPAS BOLLARD



POTENCIA	4.8W
LUMINOSIDAD	320lm
T. ° DE COLOR	2700-5000K
IRC	80
VIDA ÚTIL	25.000hrs
IP	IP65
MEDIDAS	108,5 x 518 mm
EAN	8720169071797

## ELPAS BOLLARD EXT



POTENCIA	3.6W
LUMINOSIDAD	320lm
T. ° DE COLOR	2700-5000K
IRC	80
VIDA ÚTIL	25.000hrs
IP	IP65
MEDIDAS	108,5 x 518 mm
EAN	8720169071858

## ELPAS WALL



POTENCIA	8.5W
LUMINOSIDAD	650lm
T. ° DE COLOR	2700-5000K
IRC	80
VIDA ÚTIL	25.000hrs
IP	IP44
MEDIDAS	134 x 109 x 164 mm
EAN	8720169071254

## WALL LIGHT CLASSIC RGBW EU



POTENCIA	9,5W
LUMINOSIDAD	600 lm
T. ° DE COLOR	2700-5000K
IRC	80
VIDA ÚTIL	15.000hrs
IP	IP65
MEDIDAS	227 x 170 x 228 mm
EAN	8720169076181

## LED STRIP 5M



POTENCIA	24W
LUMINOSIDAD	240lm
T. ° DE COLOR	2700-5000K
IRC	80
VIDA ÚTIL	15.000hrs
IP	IP65
MEDIDAS	5000 x 45 x 76 mm
EAN	8720169074859

# ACCESORIOS



## REMOTE



MEDIDAS 135 x 38 x 15 mm  
EAN 8718699789220

## PORTABLE BUTTON



MEDIDAS 64 x 64 x 18,5 mm  
EAN 8719514554795

## MOTION SENSOR



MEDIDAS 62 x 62 x 50 mm  
EAN 8718699788209

## SMART PLUG CON MEDIDOR DE POTENCIA



POTENCIA Max 2300W  
MEDIDAS 59 x 49 x 61 mm  
EAN 8719514552685

## SMART PLUG



POTENCIA Max 2300W  
MEDIDAS 59 x 49 x 61 mm  
EAN 8718699789329

# PREGUNTAS FRECUENTES

## EMPAREJAMIENTO

### 1. ¿Puedo emparejar las luces si mi teléfono está en la red 3G/4G?

No, necesitas estar en la red Wi-Fi que desees usar para vincular las luces.

### 2. ¿Puedo usar lámparas WiZ sin un router? (Wi-Fi directo)

No, las lámparas WiZ deben conectarse a tu router para poder conectarse a su vez a la nube.

### 3. Mi luz no parpadea.

Asegúrate de seguir la secuencia correcta: apaga durante 10 segundos, luego haz ENCENDIDO - APAGADO - ENCENDIDO - APAGADO - ENCENDIDO.

### 4. ¿Cómo puedo estar seguro de que estoy en 2.4GHz?

Introduce tu contraseña en la aplicación. Pon la luz en modo de emparejamiento, luego aléjate del router y presta atención a las “barras” de la señal Wi-Fi en tu teléfono. Descenderán gradualmente y luego subirán repentinamente. Esto indica que has cambiado a 2.4GHz porque 5GHz era demasiado débil. Ahora toca “Iniciar” en la aplicación para comenzar el emparejamiento.

### 5. Tengo un router Mesh, ¿qué hago?

Si desees usar Modos 1-3, es posible que necesites desconectar una o dos unidades para asegurarte de que puedas cambiar a 2.4GHz mientras te alejas de las unidades restantes. De lo contrario, simplemente usa el Modo 4.

### 6. La actualización automática del firmware no se completa. ¿Qué hago?

Espera 10 minutos, luego apaga la luz y vuelve a encenderla. Si no hay cambios, vuelve a hacer el emparejamiento.

### 7. Puedo conectar mis luces a la red Wi-Fi de mi universidad/oficina?

Probablemente no. La mayoría de las empresas utilizan seguridad WPA-Enterprise, que no es compatible con WiZ. Por favor, utiliza una red WPA2-Personal.

## TRABAJAR CON SISTEMAS DE TERCEROS

### 8. Mi nueva luz/escena no aparece en Google/Alexa.

Verifica que la integración esté habilitada correctamente y vinculada.

Si es así, simplemente prueba diciendo “Hey Google, sincroniza mis dispositivos” / “Alexa, descubre dispositivos” y tus nuevas luces o escenas se agregarán.

### 9. ¿Cómo puedo encontrar el código para integrar con Google/Alexa?

Consulta el menú de integraciones en la aplicación WiZ y selecciona la integración que desees habilitar.

### 10. ¿Cómo puedo usar WiZ con Apple HomeKit?

Las luces WiZ no son compatibles con HomeKit, pero puedes usar Siri Shortcuts para llamar a escenas o encender/apagar todas las luces WiZ en el “hogar”. HomeKit es un sistema que permite a los usuarios controlar electrodomésticos inteligentes mediante dispositivos Apple. Siri Shortcuts proporciona una manera sencilla de activar “acciones” (encender una escena en el caso de WiZ) con un toque en tu iPhone o preguntándole a Siri.

### 11. ¿Puedo conectar dispositivos WiZ a la aplicación Tuya ahora o en el futuro?

No, puedes conectar en aplicaciones de terceros como Google Home o Alexa.

### 12. ¿Cuáles son las diferencias entre Bluetooth en WiZ vs. Philips Hue?

Hasta el momento, WiZ solo utiliza Bluetooth para facilitar el emparejamiento, pero no como una capa del sistema central. Philips Hue utiliza Bluetooth para comenzar con el control local de hasta 10 luces en una habitación. Deberás agregar un Hue Bridge para obtener acceso completo a todas las funciones del ecosistema Philips Hue.

### 13. ¿Puedo usar asistentes de voz si has iniciado sesión en la aplicación WiZ a través de Facebook?

El inicio de sesión y las integraciones no tienen ninguna correlación. Puedes usar cualquier integración sin vincular tu cuenta de WiZ con ningún proveedor de identidad de terceros.

### 14. ¿Puedo compartir la biblioteca de comandos de los asistentes de voz?

No, porque depende de sus sistemas.

## OTROS TEMAS

### 15. ¿Las luces WiZ admiten Zigbee / Bluetooth Mesh?

No, hasta la fecha solo admiten Wi-Fi de 2.4GHz.

### 16. ¿Cómo funciona el control “fuera de casa”?

Siempre que las luces estén conectadas a la nube (a través de un router Wi-Fi), cualquier usuario con derecho de acceso de “Propietario” puede controlarlas desde cualquier lugar (siempre que el teléfono utilizado tenga acceso a Internet), a través de la nube.

### 17. No puedo controlar la luz cuando estoy fuera de casa.

Verifica tus configuraciones en “Miembros” para ver si tienes derechos de acceso de “Propietario”, ya que los Invitados no pueden controlar de forma remota. Luego asegúrate de que la luz esté encendida y la conexión a Internet esté funcionando correctamente.

### 18. Mi familia también quiere controlar las luces. ¿Necesita conectarlas a su teléfono también?

No, no es necesario volver a emparejar. Simplemente invítalo/a al sistema.

### 19. ¿Por qué no puedo cambiar la configuración de mis luces? / No veo todas las configuraciones.

Verifica en la pestaña de Configuración si estás registrado como “Invitado” o “Propietario”.

### 20. Mi Ritmo no enciende mis luces.

Los Ritmos nunca encienden activamente las luces, solo definen el comportamiento cuando se activa el “ENCENDIDO”. Prueba con “Eventos Programados”.

### 21. Quiero cambiar de smartphone. ¿Necesito restablecer todo?

No. En tu smartphone actual, ve a la configuración de la aplicación WiZ e inicia sesión con una de las opciones. Al utilizar WiZ en tu nuevo teléfono, simplemente inicia sesión con la misma opción. Nota: iniciar sesión te ayuda a evitar que se pierdan las configuraciones de tu hogar WiZ si pierdes tu teléfono.

### 22. ¿Puedo iniciar sesión con más de una opción?

Sí, por supuesto. Ningún problema al respecto.

### 23. Algunas de mis luces no tienen todos los modos de luz disponibles / no responden a ciertos modos.

Verifica, por favor, si tus luces son luces de color o luces blancas ajustables (solo blanco cálido a frío). Las luces blancas ajustables tienen opciones limitadas para los modos de luz.

### 24. ¿Necesito restablecer mi luz para colocarla en otra habitación?

No. Solo abre la configuración de la luz y cambia su ubicación. Es así de simple.

### 25. Mis luces tardan mucho en apagarse. ¿Es normal?

Verifica la configuración de atenuación en la configuración de la habitación. Puedes ajustarlo.

### 26. ¿Puedo usar mis luces WiZ en un regulador de intensidad?

Los reguladores de intensidad no son compatibles con todos los productos de iluminación inteligente porque es posible que no proporcionen energía estable al chip. Si necesita conectar sus luces WiZ a un regulador de intensidad, manténgalo siempre en el nivel de atenuación máximo para garantizar un suministro de energía estable.

### 27. No puedo controlar mis luces cuando las apago mediante un interruptor de pared o mediante el interruptor de la lámpara de mesa.

Las luces deben permanecer encendidas para estar disponibles en la aplicación y para que los horarios funcionen. El interruptor de pared siempre debe permanecer “encendido”.

### 28. ¿Se pueden utilizar los productos WiZ en exteriores?

WiZ ofrece una gama de productos diseñados específicamente para el exterior. Consulta las pautas para que estos productos se instalen dentro del alcance de la señal Wi-Fi de su ecosistema WiZ.

### 29. ¿Cuál es la distancia máxima a la que las luces WiZ recibirán la señal para poder funcionar? ¿Pueden operar a través de paredes/metal, etc.?

Algunas paredes no son un problema. Las carcasas metálicas pueden interrumpir la conexión con el dispositivo.



© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. La información proporcionada en este documento podría ser modificada sin previo aviso. Signify no declara ni garantiza la precisión o exhaustividad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que se pueda emprender al respecto. La información presentada en este documento no es una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, salvo que se acuerde otra cosa por Signify.

Todas las marcas registradas son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.