

**PHILIPS**

Översikt

Copenhagen2 LED



# Väg och stadsarmaturen Copenhagen2 LED

Typ av armatur	Storlek på armaturhuvud	Copenhagen2 med fyrkantig LED-modul	Copenhagen2 City med rund LED-modul
Armmontage		BRS561	BRS761
Hängande	<b>Liten</b>	BDS561	BDS761
Lina		BSS561	BSS761
Armmontage		BRS562	BRS762
Hängande	<b>Stor</b>	BDS562	BDS762
Lina		BSS562	BSS762
Armmontage		BRS563	BRS763
Hängande	<b>Mega</b>	BDS563	BDS763
Lina		BSS563	BSS763

Opal kupa finns, ange O- före optikvalet (t.ex O-MDW)

## Installationsvarianter

**BRS** Armmontage

**BDS** Hängande 3/4" gänga  
1/2" gänga finns på begäran

**BSS** Linmontage

48 mm  $\emptyset$  är standard  
60 mm  $\emptyset$  ska anges som 60P

Fäste beställes separat

## Linfästen till BSS (Beställes separat)

-240  
12NC 919008612531

-241  
12NC 919008609921

-208  
12NC 919008609981

