

# Hitta rätt LED-lysrör för alla slags behov!

Vi har Philips LED-lysrör för varje behov och installation. Det finns ett brett sortiment av LED-lysrör för EM-don, HF-don och uppkoppling direkt på nätspänningen, för T5- eller T8-armaturer, samt alternativ med mycket högt ljusflöde eller maximal effektivitet. Med denna guide hittar du rätt.



## Stor konsumtion eller stora besparingar?

LED-lysrör är upp till 65% mer effektiva än TL-D (konventionella) lysrör, vilket innebär att du håller en konstant ljus kvalitet och samtidigt sparar energikostnader.

### Varför välja LED lysrör?

- ✓ **Med LED sänker du energiförbrukningen**
  - LED-lysrör förbrukar upp till 60 procent mindre energi än ett kvicksilverlysrör.
- ✓ **Med LED minskar du CO2-utsläppen**
  - Minskad energiförbrukning ger mindre CO2-utsläpp.
- ✓ **LED ger lägre underhållskostnader och effektivare ljus**
  - LED-lysrör ger tillräckligt ljus utan att blända och är flimmerfria med en färgåtergivning, CRI, på 80 eller högre.

\*Dessutom har EU skärpt energieffektivitets- och kvalitetskrav på belysning. 1 september 1 år införs nya ekodesignkrav för belysning och 2023 blir det stopp för de vanligaste T8-lysrören



## Philips LED-lysrör – fördelar

- ✓ Extremt kostnadseffektiva - LED-lysrör betalar vanligtvis av sig själva inom det första året
- ✓ Upp till 65% mer energieffektiva än konventionella TL-D (lysrör)
- ✓ Upp till 3x längre hållbarhet än konventionella TL-D-lysrör
- ✓ Ersättare till befintlig T8-lysrör med EM-ballast installation
- ✓ Prisvärd - lämplig för små och medelstora företag
- ✓ Omedelbart, 100% ljusflöde - inget flimmer eller surr
- ✓ Garanti upp till fem år\*
- ✓ Det är enkelt att hitta rätt produkt för varje belysningsbehov med produktsökaren, imponera på dina kunder med din expertis inom alla typer av LED-lösningar

### Inkluderar:



I tabellerna nedan finner du LED ersättaren till ditt konventionella lysrör.



| E-nummer | Produktbenämning                    |   | E-nummer | Produktbenämning                     |
|----------|-------------------------------------|---|----------|--------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>T8 Lysrör</b>                    | K<br>o<br>n<br>v<br>e<br>r<br>t<br>e<br>r<br>a<br>s<br><br>t<br>i<br>l<br>l | <b>2</b> | <b>EM don/direkt på nätspänning</b>  |
| 8343726  | MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25 |   | 8296355  | MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840  |
| 8343762  | MASTER TL-D Super 80 58W/840 1SL/25 |   | 8296358  | MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8 |
| 8343722  | MASTER TL-D Super 80 36W/830 1SL/25 |   | 8296354  | MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830  |
| 8343688  | MASTER TL-D Super 80 18W/830 1SL/25 |   | 8294759  | MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8   |
| 8343692  | MASTER TL-D Super 80 18W/840 1SL/25 |   | 8294760  | MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8   |
| 8343766  | MASTER TL-D Super 80 58W/865 1SL/25 |   | 8296331  | MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8 |
| 8343730  | MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25 |   | 8296356  | MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865  |
| 8343758  | MASTER TL-D Super 80 58W/830 1SL/25 |   | 8296357  | MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8 |
| 8343723  | MASTER TL-D Super 80 36W/830 UNP/25 |   | 8296354  | MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830  |



| E-nummer | Produktbenämning             |   | E-nummer                          | Produktbenämning                      |
|----------|------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>T5 Lysrör</b>             | K<br>o<br>n<br>v<br>e<br>r<br>t<br>e<br>r<br>a<br>s<br><br>t<br>i<br>l<br>l | <b>2</b>                          | <b>Direkt på nätspänningen</b>        |
| 8343002  | MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40 |   | 8296436                           | MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU     |
| 8343026  | MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40 |   | 8296439                           | MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU |
| 8343242  | MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40 |   | 8293745                           | MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5      |
| 8343030  | MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40 |   | 8296440                           | MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU |
| 8343230  | MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40 |   | 8293742                           | MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5      |
| 8343254  | MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40 |   | 8295809                           | MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5      |
| 8343039  | MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40 |   | 8296442                           | MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU   |
| 8343238  | MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40 |   | 8293744                           | MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5      |
| 8343042  | MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40 |   | 8296443                           | MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU   |
| 8343006  | MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40 | 8296437   | MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU |                                       |
| <b>1</b> | <b>T5 Lysrör</b>             | K<br>o<br>n<br>v<br>e<br>r<br>t<br>e<br>r<br>a<br>s<br><br>t<br>i<br>l<br>l | <b>3</b>                          | <b>HF don</b>                         |
| 8343002  | MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40 |   | 8293245                           | MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5     |
| 8343026  | MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40 |   | 8293248                           | MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5 |
| 8343242  | MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40 |   | 8295583                           | MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840      |
| 8343030  | MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40 |   | 8293249                           | MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5 |
| 8343230  | MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/40 |   | 8295580                           | MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840      |
| 8343254  | MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40 |   | 8292785                           | MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5   |
| 8343039  | MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40 |   | 8293251                           | MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5   |
| 8343238  | MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40 |   | 8295582                           | MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830      |
| 8343042  | MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40 |   | 8293252                           | MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5   |
| 8343006  | MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40 | 8293246   | MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5 |                                       |