

**PHILIPS**

[www.philips.com](http://www.philips.com)

# LED Ljuskällor & Armaturer

## Lansering 1/6

innovation ✨ you



# Det här är de nya armaturerna som lanseras 1 juni




**CoreLine Panel**



**CoreLine Kapslad IP65**



**CoreLine Downlight**



**KeyLine pendlad armatur**



**Ledinaire Highbay**



**Ledinaire Plafond**

# Det här är de nya ljuskällorna som lanseras 1 juni



**Master Connect LED-lysrör**



**Master Connect LED-spotts**



**Master UO**



**Master Value UO**



**TrueForce SOX**



**TrueForce Road**



1. **Interact Pro Scalable system**
2. Nyheter armaturer
3. Nyheter ljuskällor
4. Philips belysningsapp
5. Kontakta oss

interact

# Smart belysning för smarta affärer

Interact Pro - Smart, enkelt och skalbart


**2021**

# Interact Pro – ett nytt skalbart uppkopplat belysningsystem


Vi introducerar Interact Pro – skalbart belysningsystem.

Detta är en kostnadseffektiv och trådlös belysningslösning. Systemet är helt skalbart så att du alltid kan uppgradera senare eller när dina behov ändras.










Börja med en enkel fristående lösning, uppgradera med en gateway för fler funktioner.



interact  
ready.



























# Vi lanserar en bred portfölj Interact pro produkter

Foundation tier	Advanced tier			Enterprise tier				
								
Interact Pro app	Interact Pro app	Interact wireless gateway (LCN 1840/05)	Interact Pro portal	Interact Pro app	Interact trådlös gateway (LCN 1850/05)	Building connectivity bridge (LCN 1860/05)	Interact web software application	Mobile apps Space and workspace management

interact ready.

lighting available from

**PHILIPS**

											
Philips CoreLine batten	Philips CoreLine downlight	Philips CoreLine highbay	Philips CoreLine panel	Philips CoreLine recessed	Philips CoreLine slim downlight	Philips CoreLine surface-mounted	Philips CoreLine trunking	Philips CoreLine waterproof	Philips FlexBlend	Philips GentleSpace	Philips Keyline
											
Philips Maxos Fusion	Philips Maxos Industry LED	Philips Pacific LED	Philips PowerBalance	Philips SlimBlend	Philips TrueLevel	Philips Philips TrueLine	Philips MasterConnect LEDspot	Philips MasterConnect LEDtube	Philips RF-DALI connector kit	Philips wireless sensors	Philips wireless switches (UID8470 & 8480)


interact

# Interact Scalable System – armaturer, lysrör och spottar som lanseras i **Juni 2021**

interact  
ready.

lighting available from

**PHILIPS**



**CoreLine Panel**



**CoreLine Kapslad IP65**



**CoreLine Downlight**



**KeyLine pendlad armatur**



**Master Connect LED-lysrör**



**Master Connect LED-spotts**





1. Interact Pro Scalable system
2. **Nyheter armaturer**
3. Nyheter ljuskällor
4. Philips belysningsapp
5. Kontakta oss

# KeyLine industriarmatur



Keyline pendlad armatur kan installeras som linjemontage och pendlad installation. Fördelen med denna produkt är att den finns i flera längder, färger och ljuseffekter. Tack vare LED är den energieffektivitet och du kan dessutom kontrollera och ansluta armaturen till Interact Pro-systemet.

Vi introducerar en uppdaterad Interact Ready pendlad armatur med en ny trådlös drivrutin. Det möjliggör Bluetooth-funktion för direktkommunikation mellan armatur och smartphone när den används med Interact Pro-system.


Vi kommer att fortsätta använda Zigbee som trådlös kommunikation mellan armaturer och trådlösa sensorer / switchar.

## Specifications

- **Effektivitet:** 130 lm/w
- **Storlekar/Längder:** 600, 1200 och 1500 mm
- **Bländtal:** UGR < 19
- **Färgtemperatur:** 3000 och 4000K
- **Lumen:** Upp till 5000lm i 1500m och 4000lm i 1200m
- **Installation:** Pendlad eller dikt tak
- **Styrsystem:** Interact anslutning med trådlöst drivdon
- **Livslängd:** L80 i 50 000h
- **Garanti:** 5 år




Prestanda



## Trueline

- **Design:** Stilren design
- **Effektivitet:** Upp till 150 lm/w
- **Ljus kvalitet:** OC, NOC, Asymmetrisk optik
- **Styrsystem:** Sensor
- **Avstärningsbar vit:** Ja
- **Livslängd:** L80 | 50 000h
- **Garanti:** 5 år

Nya Versioner



## Keyline

- **Design:** Synliga skruvar
- **Effektivitet:** Upp till 130 lm/w
- **Ljus kvalitet:** PCS med UGR < 19
- **Styrsystem:** Interact anslutning med trådlös drivdon via Bluetooth eller gateway
- **Avstärningsbar vit:** Nej
- **Livslängd:** L80 | 50 000h
- **Garanti:** 5 år

Komfort



# KeyLine e- nummer

Nytt E-nummer	Benämning Svensk
7019574	Arm LED 27S/840 PSU PCS L1200
7019575	Arm LED 40S/840 PSU PCS L1200
7019576	Arm LED 27S/840 PSD PCS L1200
7019577	Arm LED 40S/840 PSD PCS L1200
7019578	Arm LED 27S/840 WIA PCS L1200
7019579	Arm LED 40S/840 WIA PCS L1200
7019580	Arm LED 27S/830 PSU PCS L1200
7019581	Arm LED 40S/830 PSU PCS L1200
7019582	Arm LED 27S/830 PSD PCS L1200
7019583	Arm LED 40S/830 PSD PCS L1200
7019584	Arm LED 34S/840 PSU PCS L1500
7019585	Arm LED 50S/840 PSU PCS L1500
7019586	Arm LED 34S/840 PSD PCS L1500
7019587	Arm LED 50S/840 PSD PCS L1500
<b><u>Tillbehör</u></b>	
7019588	Arm LED Tillbehör SP350Z EP WH
7019589	ArmLED Tillbehör SP350Z SM2 WH

# CoreLine Panel



Vi introducerar en uppdaterad Interact Ready CoreLine-panel med en ny trådlös drivrutin. Det möjliggör Bluetooth-funktion för direktkommunikation mellan armatur och smartphone när den används med Interact Pro-systemet.

Vi kommer att fortsätta använda Zigbee som trådlös kommunikation mellan armaturer och trådlösa sensorer / switchar.

## Specifikationer

- **Effektivitet:** upp till 125 lm/W
- **Storlekar:** Finns i 60x60mm och 30x120mm
- **Lätt att installera:** snabbkoppling eller 3-polig Wieland anslutning
- **Bländning grad:** UGR < 19, inget flimmer
- **Optik:** Mikro textur
- **Livslängd :** L80 i 50 000h
- **Garanti:** 5 år

# CoreLine Panel e-nummer



7019590  
7019591  
7019592  
7019593  
7019594  
7019595  
7019596  
7019597

CORELINE PANEL RC132V G4 LED36S/840 WIA W60L60 NOC  
CORELINE PANEL RC132V G4 LED34S/830 WIA W60L60 NOC  
CORELINE PANEL RC132V G4 LED36S/840 WIA W60L60 OC  
CORELINE PANEL RC132V G4 LED34S/830 WIA W60L60 OC  
CORELINE PANEL RC132V G4 LED36S/840 WIA W30L120 NOC  
CORELINE PANEL RC132V G4 LED36S/840 WIA W30L120 OC  
CORELINE PANEL RC132V G4 LED43S/840 WIA W60L60 OC  
CORELINE PANEL RC132V G4 LED43S/840 WIA W60L60 NOC



# CoreLine Kapslad IP65



Vi introducerar en uppdaterad Interact Ready CoreLine kapslad armatur med en ny trådlös drivrutin. Det möjliggör Bluetooth-funktion för direktkommunikation mellan armatur och smartphone när den används med Interact Pro-system. Vi kommer att fortsätta använda Zigbee som trådlös kommunikation mellan armaturer och trådlösa sensorer / switchar.

## Specifications

- **Effektivitet:** upp till 140 lm/W
- **Storlekar :** 1200 och 1500mm
- **Lätt att installera:** lätt att öppna och stänga igen produkten
- **Lumen:** upp till 6500lm
- **Optik:** Wide Beam
- **Livslängd:** L75 i 50 000h
- **Garanti:** 5 år



# CoreLine Kapslad IP65 e-nummer



Nytt E-nummer	Benämning Svensk
7216351	IndArm IP65 40S/840 WIA L1200
7216352	IndArm IP65 40S/840 WIA ELB3
7216353	IndArm IP65 65S/840 WIA L1500
7216354	IndArmIP65 40/840 WIA TW3 1200
7216355	IndArmIP65 65/840 WIA TW3 1500
7216356	IndArm IP65 65S/840WIA ELB3





# CoreLine DownLight

Vi introducerar en uppdaterad Interact Ready CoreLine Downlight med en ny trådlös drivrutin. Det möjliggör Bluetooth-funktion för direktkommunikation mellan armatur och smartphone när den används med Interact Pro-system. Vi kommer att fortsätta använda Zigbee som trådlös kommunikation mellan armaturer och trådlösa sensorer / switchar.



## Specifications

- **Effektivitet** : Upp till 115 lm/w
- **Håltagningsdiameter**: 200 mm
- **Lumen**: Upp till 2200lm
- **Reflektorer**: Vita och högglansreflektorer
- **Livslängd**: L70 50'h
- **Garanti**: 5 år




# CoreLine Downlight e-nummer



Nytt E-nummer	Benämning Svensk
7474959	Downl LED20S/830 WIA-E C
7474960	Downl LED 20S/830 WIA-E WR
7474961	Downl LED20S/840 WIA-E C
7474962	Downl LED20S/840 WIA-E WR



# Ledinaire Highbay



Ledinaire highbay är ett prisvärt alternativ och är lämplig för utbyte av konventionella 250W / 400W HID-lampor. Ledinaire highbay gen2 har en tunnare design och framförallt, lägre vikt, endast **1,5 kg och 2,65 kg**.

## Specifications

- **Effektivitet** : 120 lm/w
- **Färgtemperatur**: 4000K
- **Lumen**: 10.5 och 20.5 klm
- **Installation**: Pendlad
- **Ljusfördelning**: WB
- **IP/IK Rating**: IP65
- **Livslängd**: L65 50'h
- **Garanti**: 5 år

# Ledinarie Highbay Förbättringar mot tidigare version

**Gen 1**



**Gen2**



**Effektivitet:** 100lm/w  
**Lumen:** 10000 och 20000 lm  
**Wat:** 97 och 190 W  
**Vikt:** 1.6 och 3.2kg

120 lm/w  
10500 och 20500 lm  
95 och 170 W  
1.5 och 2.65 kg



Prestanda

interact  
ready.



## GENTLESPACE

Hög ljuskvalitet med omfattande applikationstäckning

SWP, CLII, Dust (food) cover, Stötfri mot t.ex bollar, XT & Atex versioner

- Bracket or wire mounting
- **Livslängd** : L80 100'h
- **Extra Optiks**: XNB, NB, WB, HRO
- **Lumen output**: Up to 35K lm
- **Effektivitet**: 174 lm/W



## CORELINE HIGHBAY

Lätt att installera armatur av hög kvalitet

- **Livslängd** : L70 70K/L80 50'h
- **Optiks**: NB/WB
- **Lumen**: 10, 20 & 25K lm
- **Effektivitet**: 145 lm/w

Nya versioner



## LEDINAIRE HIGHBAY

Prisvärda armaturer

- **Livslängd** : L65 50'h
- **Optiks**: WB/MB
- **Lumen**: 10.5 & 20.5 klm
- **Effektivitet**: 120 lm/w

Komfort

# Ledinaire Highbay e-nummer



Nytt E-nummer	Benämning Svensk
7216349	Arm LED höghöjd 20500lm/840 WB
7216350	Arm LED höghöjd 10500lm/840 WB



# Ledinaire Plafond

Installatörens bästa alternativ för en plafond i retrofit design



Med Ledinaire plafond får du en bra produkt till ett litet lägre pris, passar för utomhus- (UV-resistent) och inomhusapplikationer, i privata och offentliga byggnader. Plafonden är slag- och fukttålig.

## Specifications

- **Effektivitet:** Upp till 100lm/w
- **Lumen:** 1100 and 1700 lm
- **Rörelsevakt:** standalone option
- **IP/IK Rating:** IP65/IK08
- **Installation :** indoor + outdoor (UV-resistant)
- **Livslängd:** L65 50'h
- **Garanti:** 5 år



# Ledinarie Plafond

Förbättringar från tidigare version

**Nuvarande**



**Effektivitet:** 80 lm/w  
**IP/IK rating:** IP44/IK03  
**Livslängd:** L65 50'h  
**Rörelsevakt:** Tänd/Släck



**Ny**



100 lm/w  
IP65/IK08  
L70 50k'h  
Tänd/Släck + Dimbar sensor





Prestanda

## Coreline Wallmounted



- **Lumen:** upp till 3400lm
- **Effektivitet:** 100 lm/w
- **IP/IK rating:** IP65 + IK08
- **Applikation:** Inomhus + utomhus
- **Rörelsevakt:** grupperingsfunktion
- **Livslängd:** L70 50'h
- **Garanti:** 5 år

New Versions



## Ledinaire Wallmounted

- **Lumen:** 1100-1700 lm
- **Effektivitet :** Upp till 100lm/w
- **IP/IK rating :** IP65/IK08
- **Applikation:** Inomhus + utomhus
- **Rörelsevakt:** Tänd/Släck + Dimbar
- **Livslängd:** L70 50'h
- **Garanti:** 3 år

Komfort

# Ledinarie Plafond e-nummer



Nytt E-nummer	Benämning Svensk
7507893	LEDplafond 1100lm/830 II
7507894	LEDplafond 1100lm/840 II
7507895	LEDplafond 1700lm/830 II
7507896	LEDplafond 1700lm/840 II
7507897	LEDplafond 1700lm/830 sensorII
7507898	LEDplafond 1700lm/840 sensorII



1. Interact Pro Scalable system
2. Nyheter armaturer
3. **Nyheter ljuskällor**
4. Philips belysningsapp
5. Kontakta oss



# Master Connect LED-lysrör

## Ta första steget mot uppkopplad belysning

Med Philips MasterConnect LEDtube EM / Mains T8 kan du enkelt ansluta din belysning. Du installerar och kontrollerar LED-lysröret med hjälp av en app. Tack vare MasterConnect tekniken som dimmerfunktion och närvarosensor får du en energibesparing upp till 85%.

Användningsområden: mötesrum, klassrum, öppna kontor, lager & förvaring, parkeringsgarage

### Specifikationer

- 1050/2500/3700 lumen
- 60 000 timmar livslängd
- 4000 och 6500 Kelvin
- 7/16/25w
- EM don eller direkt anslutning på nätet
- Perfekt dimning via trådlöst interface





# Master Connect Spottar

## Ta första steget mot uppkopplad belysning

Med Philips MasterConnect Spots kan du enkelt ansluta din belysning. Du installerar och kontrollerar LED-spoten med hjälp av en app. Tack vare MasterConnect tekniken som dimmerfunktion och närvarosensor får du en energibesparing upp till 85%.



Användningsområden: butiker, restauranger


### Specifikationer

- 400lm (total lumen)/ 345lm (90D cone)
- 25 000 timmars livslängd
- 2700/3000/4000 Kelvin
- 4,7W (50w ersättare)
- GU10 sockel
- Spridningsvinkel: 36D
- Perfekt diming via trådlöst interface



# Master Connect hemsida

<https://www.lighting.philips.com/main/products/master-connect?nocache>



MasterConnect har en egen hemsida som innehåller:

- Produktinformation
- Installationsvideos och instruktioner
- Broshyr
- Räkna på ditt projekt
- Produktväljare
- ...och mycket mer....

**Philips MasterConnect LEDlamps**

Who says you have to spend a lot of money to have smart lighting? Take your first step with Philips MasterConnect LEDlamps: smart retrofit LED lamps that give you an easy and seamless way to upgrade and embrace all benefits of connected lighting.

There's no better way to take lighting solutions to the next level.

[Download brochure](#)

[Product catalog - MasterConnect LEDlamps](#)

 <b>Easy installation</b> Wires retrofit, no need for a gateway and the intuitive module-top guided set-up make installation quick and hassle-free.	 <b>Convenient and efficient</b> Program the lighting system to deliver wireless dimming, occupancy sensing and daylight harvesting for enhanced comfort and increased energy savings.	 <b>Scalable system</b> Simply add a gateway to enjoy all the benefits of cloud-based systems – without the need to replace or upgrade existing components.
--	---	--



**Make every room be all it can be**

This guide provides you with various inspirational tips and information on which MasterConnect LED lamps and components are right for the great results and "wow" effect you and your customers want to see.

[Download design guide](#)

# Master Connect LED-lysrör och spottar E-nummer


E-nummer	Benämning Svensk
8295281	LysrörLED IA 1200mmUO16W840 T8
8295805	LEDlysrör IA 1200mm UO 16W865
8295282	LysrörLED IA 1500mmUO25W840 T8
8295806	LEDlysrör IA 1500mm UO 25W865
8295286	Lysrör LED IA 600mm HO 7W840 T
8295807	LEDlysrör IA 600mm HO 7W865 T
8295283	Spots LED IA 4.7-50W GU10 927
8295284	Spots LED IA 4.7-50W GU10 930
8295285	Spots LED IA 4.7-50W GU10 940





# Master LED-lysrör UO T8

Högeffektivt LED-lysrör med lång livslängd på 70.000 timmar



Philips MASTER LED-lysrör är en innovativ uppdatering av konventionella lysrör där man integrerat en effektiv LED-ljuskälla. Den unika designen ger ett harmoniskt visuellt intryck som inte går att skilja från konventionell lysrörsbelysning. MASTER LED-lysrören är perfekta för uppgradering av konventionella lysrör i allmänbelysning och det rätta valet för den som vill ha värde för pengarna.

**Användningsområden:** Parkeringsplatser / Lager / Transport- och distributionsområden/Livsmedel/Museum

## Specifications


- Ljusflöde: Upp till 3700 lm
- Effektivitet: Upp till 170 lm/w
- Livslängd : 70 000 timmar
- Färgtemperatur: 3000/4000/6500 K
- Färgåtergivning: CRI 80
- Högre effektivitet från 160lmW till 170lmW
- SLR redo
- 14.7 W (36 w ersättare)
- 21.7 W (58w ersättare)
- Ej dimbar





# Master Value LEDtube UO T8

Högeffektivt LED-lysrör med lång livslängd



Den högeffektiva och professionella LED-lösningen Master Value LED-lysrör är idealisk för att ersätta T8-lysrör som använder EM-driftdon eller för att installera direkt på nätspänningen. Produkten ger en jämn belysningseffekt som passar bra i allmänbelysning, och den omedelbara energieffektiviteten gör det här till ett miljövänligt val.

**Användningsområden; Parkeringsplatser / täckta parkeringsplatser / Lager / Transport- och distributionsområden / Livsmedel / Museer**

## Specifications

- Ljusflöde : Upp till 3700 lumen
- Effektivitet: Upp till 160 lm/w
- Färgtemperatur: 3000/4000/65000 K
- Färgåtergivning: CRI 80
- Högre effektivitet från 154 lmW till 160lmW
- Uppgraderats till EEL - C Label
- Uppgraderats till 60.000 timmars livstid
- SLR redo
- 15.5 w (36 w replacement)
- 23 w (58w replacement)
- Ej dimbar



# Master UO + Master Value UO e-nummer

## Master LED lysrör UO

E-nummer	Benämning Svensk
8296349	LEDlysör 1200mm UO 14,7W830T8
8296350	LEDlysör 1200mm UO 14,7W840T8
8296351	LEDlysör 1200mm UO 14,7W865T8
8296352	LEDlysör 1500mm UO 21.7W830T8
8296353	LEDlysör 1500mm UO 21.7W840T8
8296348	LEDlysör 1500mm UO 21 865 T8



## Master Value LED lysrör UO

E-nummer	Benämning Svensk
8296354	LEDlysör T8 15.5W(36W) 830 UO
8296355	LEDlysör T8 15.5W(36W) 840 UO
8296356	LEDlysör T8 15.5W(36W) 865 UO
8296357	LEDlysör T8 23W(58W) 830 UO
8296358	LEDlysör T8 23W(58W) 840 UO
8296331	LEDLysör VLE 1500mm UO 23W T8





# TrueForce SOX Gen 2

En perfekt LED-lösning för eftermontering av SOX-system



**Philips TrueForce LED SOX är en ljuskälla som ersätter SOX ljuskällor för gatubelysning, vilket gör det enklare att uppgradera befintliga installationer till LED utan att behöva byta armaturer. Det är ett mycket enkelt sätt att spara på energiförbrukningen och förbättra ljuskvaliteten, samtidigt som den initiala investeringen är låg. TrueForce SOX har ett integrerat don och kan anslutas direkt på nätet och passar bra i armaturen tack vare att storleken är liknande den hos en konventionell ljuskälla.**

Applikationsområden: Vägar & gator, allmänna utrymmen, parkering, transport


## Specifikationer

- 2500lm/4000lm/5000lm @4000K
- Livslängd : 50 000 timmar
- Färgtemperatur: 4000 K
- SOX 35W & SOX-E 26/36W & SOX 55W ersättning
- Färgåtergivning: CRI80
- B22/BY22D sockel
- 6KV spänningsskydd
- Ej dimbar

# LED HID - LED SOX Gen2 Direct Mains

Förbättringar från den tidigare versionen

*Direct mains  
100~240V*



- Ny generation med integrerat don
- Kan kopplas direkt på nätet
- Samma prestanda som tidigare generation:
  - ✓ 2500lm/4000lm/5000lm @4000K
  - ✓ SOX 35W & SOX-E 26/36W & SOX 55W ersättare
  - ✓ CRI70
  - ✓ B22/BY22D sockel
  - ✓ 6KV spänningsskydd
  - ✓ 50kh
- Samma storlek och känsla som tidigare generation och konventionell ljuskälla



# TrueForce SOX Gen 2 e-nummer

E-nummer	Benämning Svensk
8296359	LED SOX 16W B22d 840 frost
8296360	LED SOX 28W B22d 840 frost
8296361	LED SOX 36W B22d 840 frost



# TrueForce Road SON-T

Den bästa LED-lösningen och ersättare för urladdningslampor



**Philips TrueForce LED Road är världens första LED ersättare för SON-T LED-ljuskälla för gatubelysning, vilket gör det enkelt att uppgradera befintliga installationer till LED utan att behöva byta armaturer.**

- SLR kompatibel
- TrueForce LED SON-T ersättare i befintlig armatur
- Förbättrad säkerhet och komfort med vitt ljus och bra färgåtergivning
- Perfect Fit - kompakt storlek och låg vikt, passar i de flesta armaturer
- Kopplas direkt på nätspänning

Applikationsområden: Allmänna områden, gator, parker, torg och vägar

## Specifikationer

- Upp till 12000 lumen
- Upp till 176 lm/w
- livslängd : 50 000 timmar
- Färgtemperatur: 3000/4000 K
- Ersätter 50, 70, 100 och 150 w
- CRI 70
- Ej-dimbar

# TrueForce Road SON-T

E-nummer	Benämning Svensk
8296362	LED Road 25W E27 730 MV
8296363	LED Road 25W E27 740 MV
8296364	LED Road 35W E27 730 MV
8296365	LED Road 35W E27 740 MV
8296366	LED Road 35W E27 765 MV
8296367	LED Road 55W E40 740 MV
8296368	LED Road 55W E40 765 MV
8296369	LED Road 55W E40 730 MV
8296370	LED Road 68W E40 730 MV
8296371	LED Road 68W E40 740 MV





# Philips MASTER VALUE MR16



**Philips Master Value MR16 ersätter lågvolts (12V) halogen MR16 lampor. Inte nog med att den använder Philips patenterade lösning för att garantera största möjliga kompatibilitet med standard 12V halogen elektroniska transformatorer, den levererar också en ljustråle vars intensitet motsvarar en 50w Philips halogen MR16 lampa**

- Förbättrad produkt som uppfyller SLR
- Ljusstyrka förbättrad med upp till +26%

Applikationsområden; Perfekt för accentbelysning i hotel, sjukhus, affärer och muséer

## Specifikationer

- Upp till 660 lumen
- 25 000 timmars livslängd
- 2700/300/4000 Kelvin
- 36D and 60D spridningsvinkel
- 35 och 50 w ersättare
- Dimbar
- GU 5.3 sockel





# MASTER VALUE MR16 spottar – E-nummer


E-nummer	Benämning Svensk
8296390	LEDspot 12V 5,8W(35W) 927 36gr
8296391	LEDspot 12V 5,8W(35W) 940 36gr
8296392	LEDspot 12V 5,8W(35W) 930 36gr
8296393	LEDspot 12V 7.5W(50W) 927 36gr
8296394	LEDspot 12V 7.5W(50W) 940 36gr



1. Interact Pro Scalable system
2. Nyheter armaturer
3. Nyheter ljuskällor
4. **Philips belysningsapp**
5. Kontakta oss



# Philips belysningskatalog i din telefon





1. Interact Pro Scalable system
2. Nyheter armaturer
3. Nyheter ljuskällor
4. Philips belysningsapp
5. **Kontakta oss**



# Kontakta oss

**Telefon** **0200-777 200**

Måndag - fredag 08.00 - 15.30  
med undantag för tisdag 08.00 - 15.00

**E-post:** **[lighting.se@signify.com](mailto:lighting.se@signify.com)**

