



CorePro

För dina dagliga belysningsjobb



- LED-uppgradering med bästa värdet för pengarna
- Direktersättning, samt säker och krångelfri installation
- > 50 % energibesparingar och längre livslängd jämfört med lysrör
- Glasplattform som optimerar användningen av armaturoptik
- Välj mellan EM/nätspänning eller Universella produkter som passar alla driftdon

MasterValue

Belysning med maximalt värde som är enkel att installera



- Direktersättning, samt säker och krångelfri installation
- Högeffektiv på upp till 160lm/W vilket minskar driftskostnaderna
- Glasplattform med en bredare spridningsvinkel för enhetlig belysning
- Minskade underhålls-cykler tack vare längre livslängd
- Välj mellan EM/nätspänning eller Universella produkter som passar alla driftdon

MASTER T8

Bästa prestanda för tuffa miljöer



- Snabbaste och enklaste sättet att uppgradera befintliga armaturer till LED-teknik
- Förstklassig energibesparing med effektivitet på upp till 185lm/W
- Splittersäker tack vare konstruktionen i plast
- Roterbara ändar för maximal flexibilitet under installation
- Högre ljusflöde tack vare smalare spridningsvinkel
- Välj mellan EM/nätspänning eller HF-produkter med oslagbar drift-donskompatibilitet

Hitta rätt Philips LED-alternativ för varje konventionell ljuskälla med vår LED lysrörsväljare: <https://www.lighting.philips.se/support/produktsupport/verktyg/ledtube-selectortool>

3 års garanti 30000h

CorePro HO Universal T8

Produktbenämning	Effekt	Ljusflöde¹	EEL¹
CorePro LEDtube UN	W	lm	
600mm HO 8W T8	18	900	E
1200mm HO 18W T8	36	2.000	E
1500mm HO 23W T8	58	2.700	E

CorePro SO EM/mains T8

CorePro LEDtube	W	lm	
600mm 8W	18	800	F
1200mm 14.5W	36	1.600	E
1500mm 20W	58	2.200	E

Med införandet av energimärkningsförordningen ändras skalan av energiklasserna A till G baserat på de nya effektivitetskraven.

EEL Europe	
Klass	Lm/W
A	210
B	185
C	160
D	135
E	110
F	85
G	0

5 års garanti 60000 timmar

Master Value UO Universal T8

Produktbenämning	Effekt	Ljusflöde¹	EEL¹
MAS LEDtube VLE UN	W	lm	
1200mm UO 15.5W T8	36	2.500	C
1500mm UO 23W T8	58	3.700	C

Master Value UO EM/mains T8

MAS LEDtube VLE	W	lm	
1200mm UO 15.5W T8	36	2.500	C
1500mm UO 23W T8	58	3.700	C

Master Value HO EM/mains T8

MAS LEDtube VLE	W	lm	
600mm HO 8W T8	18	1.050	E
1200mm HO 14W T8	36	2.100	D
1500mm HO 20.5W T8	58	3.100	D

UO = Ultra-output HE = Hög effektivitet
HO = Hög output UE = Ultra effektivitet
SO = Standard Output

5 års garanti 60000 timmar

Master HF T8

Produktbenämning	Effekt	Ljusflöde¹	EEL¹
MAS LEDtube HF	W	lm	
1200mm UO 16W T8	36	2.500	D
1500mm UO 24W T8	58	3.700	D
600mm HO 8W T8	18	1.050	E
1200mm HO 14W T8	36	2.100	D
1500mm HO 20W T8	58	3.100	D

upp till 7 års garanti 70000 timmar

Master EM/mains T8

MAS LEDtube	W	lm	
1200mm UE 13.5W T8	36	2.500	B
1500mm UE 20W T8	58	3.700	B
1200mm UO 14.7W T8	36	2.500	C
1500mm UO 21.7W T8	58	3.700	C
600mm HO 8W T8	18	1.050	E
900mm HO 12W T8	30	1.575	E
1200mm HO 12.5W T8	36	2.100	C
1500mm HO 18.2W T8	58	3.100	C

¹All information om ljusflöde och EEL avser versionerna 4000K och 6500K. Kontrollera tillgänglighet och specifikationer för 3000K i respektive produktdatablad.

MASTER T5

- Den snabbaste och enklaste uppgraderingen till LED
- Optimerad glaskonstruktion² för minskad bländning
- Energieffektivitet på upp till 155lm/W
- Välj mellan Nätspänning och HF-produkter med oslagbar drift-donskompatibilitet

5 års garanti 60000 timmar

Master HF T5

Produktbenämning	Effekt	Ljusflöde ¹	EEL ¹
MAS LED-lysrör HF	W	lm	
1500mm UO 36W T5	80	5.600	D
1200mm HO 26W T5 OE	54	3.900	D
1500mm HO 26W T5 OE	49	3.900	D
600mm HE 8W T5	14	1.050	E
1200mm HE 16.5W T5	28	2.500	D
1500mm HE 20W T5	35	3.000	D

5 års garanti 50000 timmar

Master Nätspänning T5

MAS LEDtube	W	lm	
1500mm UO 36W T5	80	5.600	D
1200mm HO 26W T5	54	3.900	D
1500mm HO 26W T5	49	3.900	D
600mm HE 8W T5	14	1.050	E
1200mm HE 16.5W T5	28	2.500	D
1500mm HE 20W T5	35	3.000	D



¹All information om ljusflöde och EEL avser versionerna 4000K och 6500K. Kontrollera tillgänglighet och specifikationer för 3000K i respektive produktdatablad.
²Förutom Master HF T5 UO

© 2021 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Det här dokumentet innehåller information om Signifys produktportfölj. Observera att den tillhandahållna informationen är föremål för ändringar. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V., Signify Holding B.V. eller deras respektive ägare.

322263572855

Säker – och enkel installation



Snabb och enkel installation

Philips LED-lysrör direktersätter konventionella lysrör, vilket innebär en snabb installation



Problemfri kompatibilitet

- Kräver inget byte av ledningar eller driftdon
- InstantFit-lösning fungerar med elektroniska HF-don
- Universella LED-lysrör tillgängliga – kompatibla med alla driftdon



Stiftsäkerhet

- Säkert att röra ändarna under installation
- Integrerat driftdon isolerat från berörbara delar
- Uppfyller UL- och IEC-stiftsäkerhetskrav



Pålitlig prestanda

- Garanti på upp till 5 år
- Högt resistans mot driftcykler

Prestanda



interact ready.

MasterConnect

Ett enkelt första steg mot intelligent belysning

- Smart LED-ersättningslösning som gör befintliga armaturer trådlöst anslutna
- Upp till 90% energibesparingar jämfört med lysrör tack vare avancerad ljusstyrning
- Interact Ready, fungerar trådlöst med det skalbara Interact Pro-systemet

5 års garanti 60000 timmar

MasterConnect EM/Nätspänning UO T8

Produktbenämning	Effekt	Ljusflöde ¹	EEL ¹
MC LED-lysrör IA	W	lm	
600mm HO 7W T8	18	1.050	D
1200mm UO 16W T8	36	2.700	D
1500mm UO 25W T8	56	3.700	D

PHILIPS

EU säger byt till LED. Vi säger inga problem.

Det har aldrig varit enklare för riktiga proffs att byta till LED. Använd denna guide för att hitta rätt LED-lysrör som motsvarar konventionella installationer.

LED på ett enkelt sätt

REAL PROs REAL QUALITY

Från utdaterat till enastående på ett enkelt sätt

EU är övertygat om de många fördelarna med LED och sätter dem i rampljuset: med införandet av den nya EU-förordningen om ekodesign som träder i kraft den 1 september 2021 kommer EU-länderna att byta till mer effektiv, miljövänlig belysning och fasa ut särskilda konventionella ljuskällor tills år 2023, såsom linjära T8-lysrör.

För installatörer som är redo för LED är detta **en unik chans att skapa nya affärskontrakt** – tänk bara på alla konventionella lysrör som behöver bytas ut!

Använd informationen i den här guiden för att hitta rätt LED-lysrör för vilken konventionell installation som helst och besök vår hemsida för mer information, produktlinänkar och användbara verktyg:

www.lighting.philips.se/produkter/trueforce

