

**PHILIPS**

LED-lysrör

# Hitta rätt LED-lysrör för alla slags behov!

Vi har Philips LED-lysrör för varje behov och installation. Det finns ett brett sortiment av LED-lysrör för EM-don, HF-don och uppkoppling direkt på nätspänningen, för T5- eller T8-armaturer, samt alternativ med mycket högt ljusflöde eller maximal effektivitet. Med denna guide hittar du rätt.

## Stor konsumtion eller stora besparingar?

LED-lysrör är upp till 65% mer effektiva än TL-D (konventionella) lysrör, vilket innebär att du håller en konstant ljuskvalitet och samtidigt sparar energikostnader.

### Varför välja LED lysrör?

- ✓ **Med LED sänker du energiförbrukningen**
  - LED-lysrör förbrukar upp till 60 procent mindre energi än ett kvicksilverlysrör.
- ✓ **Med LED minskar du CO2-utsläppen**
  - Minskad energiförbrukning ger mindre CO2-utsläpp.
- ✓ **LED ger lägre underhållskostnader och effektivare ljus**
  - LED-lysrör ger tillräckligt ljus utan att blända och är flimmerfria med en färgåtergivning, CRI, på 80 eller högre.

\* Dessutom har EU skärpt energieffektivitets- och kvalitetskrav på belysning. I september i år införs nya ekodesignkrav för belysning och 2023 blir det stopp för de vanligaste T8-lysrören



## Philips LED-lysrör – fördelar

- ✓ Extremt kostnadseffektiva - LED-lysrör betalar vanligtvis av sig själva inom det första året
- ✓ Upp till 65% mer energieffektiva än konventionella TL-D (lysrör)
- ✓ Upp till 3x längre hållbarhet än konventionella TL-D-lysrör
- ✓ Ersättare till befintlig T8-lysrör med EM-ballast installation
- ✓ Prisvärd - lämplig för små och medelstora företag
- ✓ Omedelbart, 100% ljusflöde - inget flimmer eller surr
- ✓ Garanti upp till fem år\*
- ✓ Det är enkelt att hitta rätt produkt för varje belysningsbehov med produktsökaren, imponera på dina kunder med din expertis inom alla typer av LED-lösningar

## Användningsområden:



Kontor/Klassrum



Entréer/hall



Förråd &lt; 3m



Lager &gt; 3m



Industrier



Parkeringsgarage



Livsmedel

Konventionella  
ljuskällor som utgår:

Konventionella Lysrör

| E-nummer  | Benämning                    | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | Effektivitet (lm/W) | Färgtemp (K) |
|-----------|------------------------------|------------|----------------|---------------------|--------------|
| MASTER T8 |                              |            |                |                     |              |
| 8343676   | TL-D Super 80 15W/830 SLV/25 | 15         | 1000           | 67                  | 3000         |
| 8343680   | TL-D Super 80 15W/840 SLV/25 | 15         | 1000           | 67                  | 4000         |
| 8343688   | TL-D Super 80 18W/830 1SL/25 | 18         | 1350           | 75                  | 3000         |
| 8343692   | TL-D Super 80 18W/840 1SL/25 | 18         | 1350           | 75                  | 4100         |
| 8343696   | TL-D Super 80 18W/865 1SL/25 | 18         | 1300           | 68                  | 6500         |
| 8343710   | TL-D Super 80 30W/830 1SL/25 | 30         | 2400           | 80                  | 3000         |
| 8343714   | TL-D Super 80 30W/840 1SL/25 | 30         | 2400           | 80                  | 4000         |
| 8343722   | TL-D Super 80 36W/830 1SL/25 | 36         | 3350           | 93                  | 3000         |
| 8343726   | TL-D Super 80 36W/840 1SL/25 | 36         | 3350           | 93                  | 4000         |
| 8343730   | TL-D Super 80 36W/865 1SL/25 | 36         | 3250           | 84                  | 6500         |
| 8343758   | TL-D Super 80 58W/830 1SL/25 | 58,5       | 5240           | 90                  | 3000         |
| 8343762   | TL-D Super 80 58W/840 1SL/25 | 58,5       | 5240           | 90                  | 4000         |
| 8343766   | TL-D Super 80 58W/865 1SL/25 | 58,5       | 5000           | 81                  | 6500         |

Konventionella Lysrör

| E-nummer  | Benämning                    | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | Effektivitet (lm/W) | Färgtemp (K) |
|-----------|------------------------------|------------|----------------|---------------------|--------------|
| MASTER T8 |                              |            |                |                     |              |
| 8343676   | TL-D Super 80 15W/830 SLV/25 | 15         | 1000           | 67                  | 3000         |
| 8343680   | TL-D Super 80 15W/840 SLV/25 | 15         | 1000           | 67                  | 4000         |
| 8343688   | TL-D Super 80 18W/830 1SL/25 | 18         | 1350           | 75                  | 3000         |
| 8343692   | TL-D Super 80 18W/840 1SL/25 | 18         | 1350           | 75                  | 4100         |
| 8343696   | TL-D Super 80 18W/865 1SL/25 | 18         | 1300           | 68                  | 6500         |
| 8343710   | TL-D Super 80 30W/830 1SL/25 | 30         | 2400           | 80                  | 3000         |
| 8343714   | TL-D Super 80 30W/840 1SL/25 | 30         | 2400           | 80                  | 4000         |
| 8343722   | TL-D Super 80 36W/830 1SL/25 | 36         | 3350           | 93                  | 3000         |
| 8343726   | TL-D Super 80 36W/840 1SL/25 | 36         | 3350           | 93                  | 4000         |
| 8343730   | TL-D Super 80 36W/865 1SL/25 | 36         | 3250           | 84                  | 6500         |
| 8343758   | TL-D Super 80 58W/830 1SL/25 | 58,5       | 5240           | 90                  | 3000         |
| 8343762   | TL-D Super 80 58W/840 1SL/25 | 58,5       | 5240           | 90                  | 4000         |
| 8343766   | TL-D Super 80 58W/865 1SL/25 | 58,5       | 5000           | 81                  | 6500         |

Konventionella Lysrör

| E-nummer  | Benämning                    | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | Effektivitet (lm/W) | Färgtemp (K) |
|-----------|------------------------------|------------|----------------|---------------------|--------------|
| MASTER T8 |                              |            |                |                     |              |
| 8343676   | TL-D Super 80 15W/830 SLV/25 | 15         | 1000           | 67                  | 3000         |
| 8343680   | TL-D Super 80 15W/840 SLV/25 | 15         | 1000           | 67                  | 4000         |
| 8343688   | TL-D Super 80 18W/830 1SL/25 | 18         | 1350           | 75                  | 3000         |
| 8343692   | TL-D Super 80 18W/840 1SL/25 | 18         | 1350           | 75                  | 4100         |
| 8343696   | TL-D Super 80 18W/865 1SL/25 | 18         | 1300           | 68                  | 6500         |
| 8343710   | TL-D Super 80 30W/830 1SL/25 | 30         | 2400           | 80                  | 3000         |
| 8343714   | TL-D Super 80 30W/840 1SL/25 | 30         | 2400           | 80                  | 4000         |
| 8343722   | TL-D Super 80 36W/830 1SL/25 | 36         | 3350           | 93                  | 3000         |
| 8343726   | TL-D Super 80 36W/840 1SL/25 | 36         | 3350           | 93                  | 4000         |
| 8343730   | TL-D Super 80 36W/865 1SL/25 | 36         | 3250           | 84                  | 6500         |
| 8343758   | TL-D Super 80 58W/830 1SL/25 | 58,5       | 5240           | 90                  | 3000         |
| 8343762   | TL-D Super 80 58W/840 1SL/25 | 58,5       | 5240           | 90                  | 4000         |
| 8343766   | TL-D Super 80 58W/865 1SL/25 | 58,5       | 5000           | 81                  | 6500         |

Ersättare:

LED

| E-nummer                        | Benämning               | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | Effektivitet (lm/W) | Färgtemp (K) |
|---------------------------------|-------------------------|------------|----------------|---------------------|--------------|
| CorePro                         |                         |            |                |                     |              |
| Ingen LED ersättare tillgänglig |                         |            |                |                     |              |
| Ingen LED ersättare tillgänglig |                         |            |                |                     |              |
| Tillgänglig i 840               |                         |            |                |                     |              |
| 8296430                         | LEDtube 600mm 8W840     | 8          | 800            | 100                 | 4000         |
| 8296431                         | LEDtube 600mm 8W865     | 8          | 800            | 100                 | 6500         |
| Ingen LED ersättare tillgänglig |                         |            |                |                     |              |
| Ingen LED ersättare tillgänglig |                         |            |                |                     |              |
| Tillgänglig i 840               |                         |            |                |                     |              |
| 8296432                         | LEDtube 1200mm 14.5W840 | 14,5       | 1600           | 110                 | 4000         |
| 8296433                         | LEDtube 1200mm 14.5W865 | 14,5       | 1600           | 110                 | 6500         |
| Tillgänglig i 840               |                         |            |                |                     |              |
| 8296434                         | LEDtube 1500mm 20W 840  | 20         | 2200           | 110                 | 4000         |
| 8296435                         | LEDtube 1500mm 20W 865  | 20         | 2200           | 110                 | 6500         |

LED

| E-nummer                        | Benämning                  | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | Effektivitet (lm/W) | Färgtemp (K) |
|---------------------------------|----------------------------|------------|----------------|---------------------|--------------|
| MASTER VLE UO                   |                            |            |                |                     |              |
| Ingen LED ersättare tillgänglig |                            |            |                |                     |              |
| Ingen LED ersättare tillgänglig |                            |            |                |                     |              |
| 8294759                         | VLE 600mm HO 8W 830 T8     | 8          | 1000           | 125                 | 3000         |
| 8294760                         | VLE 600mm HO 8W 840 T8     | 8          | 1050           | 131                 | 4000         |
| 8294761                         | VLE 600mm HO 8W 865 T8     | 8          | 1050           | 131                 | 6500         |
| Ingen LED ersättare tillgänglig |                            |            |                |                     |              |
| Ingen LED ersättare tillgänglig |                            |            |                |                     |              |
| 8296354                         | VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8 | 15,5       | 2300           | 148                 | 3000         |
| 8296355                         | VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8 | 15,5       | 2500           | 161                 | 4000         |
| 8296356                         | VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8 | 15,5       | 2500           | 161                 | 6500         |
| 8296357                         | VLE 1500mm UO 23W 830 T8   | 23         | 3400           | 147                 | 3000         |
| 8296358                         | VLE 1500mm UO 23W 840 T8   | 23         | 3700           | 160                 | 4000         |
| 8296331                         | VLE 1500mm UO 23W 865 T8   | 23         | 3700           | 160                 | 6500         |

LED

| E-nummer                          | Benämning              | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | Effektivitet (lm/W) | Färgtemp (K) |
|-----------------------------------|------------------------|------------|----------------|---------------------|--------------|
| MASTER UO                         |                        |            |                |                     |              |
| Ingen LED ersättare tillgänglig   |                        |            |                |                     |              |
| Ingen LED ersättare tillgänglig   |                        |            |                |                     |              |
| 8295237                           | 600mm HO 8W830 T8      | 8          | 1000           | 125                 | 3000         |
| 8295238                           | 600mm HO 8W840 T8      | 8          | 1050           | 131                 | 4000         |
| 8295239                           | 600mm HO 8W865 T8      | 8          | 1050           | 131                 | 6500         |
| 900mm tillgänglig i 840 eller 865 |                        |            |                |                     |              |
| Ingen LED ersättare tillgänglig   |                        |            |                |                     |              |
| 8296349                           | 1200mm UO 14.7W 830 T8 | 14,7       | 2300           | 156                 | 3000         |
| 8296350                           | 1200mm UO 14.7W 840 T8 | 14,7       | 2500           | 170                 | 4000         |
| 8296351                           | 1200mm UO 14.7W 865 T8 | 14,7       | 2500           | 170                 | 6500         |
| 8296352                           | 1500mm UO 21.7W 830 T8 | 21,7       | 3400           | 157                 | 3000         |
| 8296353                           | 1500mm UO 21.7W 840 T8 | 21,7       | 3700           | 171                 | 4000         |
| 8296348                           | 1500mm UO 21.7W 865 T8 | 21,7       | 3700           | 171                 | 6500         |

Konventionella  
ljuskällor som utgår:

Konventionella Lysrör

| E-nummer  | Benämning                    | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | Effektivitet (lm/W) | Färgtemp (K) |
|-----------|------------------------------|------------|----------------|---------------------|--------------|
| MASTER T8 |                              |            |                |                     |              |
| 8343676   | TL-D Super 80 15W/830 SLV/25 | 15         | 1000           | 67                  | 3000         |
| 8343680   | TL-D Super 80 15W/840 SLV/25 | 15         | 1000           | 67                  | 4000         |
| 8343688   | TL-D Super 80 18W/830 1SL/25 | 18         | 1350           | 75                  | 3000         |
| 8343692   | TL-D Super 80 18W/840 1SL/25 | 18         | 1350           | 75                  | 4100         |
| 8343696   | TL-D Super 80 18W/865 1SL/25 | 18         | 1300           | 68                  | 6500         |
| 8343710   | TL-D Super 80 30W/830 1SL/25 | 30         | 2400           | 80                  | 3000         |
| 8343714   | TL-D Super 80 30W/840 1SL/25 | 30         | 2400           | 80                  | 4000         |
| 8343722   | TL-D Super 80 36W/830 1SL/25 | 36         | 3350           | 93                  | 3000         |
| 8343726   | TL-D Super 80 36W/840 1SL/25 | 36         | 3350           | 93                  | 4000         |
| 8343730   | TL-D Super 80 36W/865 1SL/25 | 36         | 3250           | 84                  | 6500         |
| 8343758   | TL-D Super 80 58W/830 1SL/25 | 58,5       | 5240           | 90                  | 3000         |
| 8343762   | TL-D Super 80 58W/840 1SL/25 | 58,5       | 5240           | 90                  | 4000         |
| 8343766   | TL-D Super 80 58W/865 1SL/25 | 58,5       | 5000           | 81                  | 6500         |
| MASTER T8 |                              |            |                |                     |              |
| 8344022   | TL-D Secura 18W/840 SLV/25   | 18         | 1300           | 72                  | 4000         |
| 8344026   | TL-D Secura 36W/840 SLV/25   | 36         | 3200           | 89                  | 4000         |
| 8344030   | TL-D Secura 58W/840 SLV/25   | 58,5       | 5000           | 85,5                | 4000         |
| MASTER T8 |                              |            |                |                     |              |
| 8344022   | TL-D Secura 18W/840 SLV/25   | 18         | 1300           | 72                  | 4000         |
| 8344026   | TL-D Secura 36W/840 SLV/25   | 36         | 3200           | 89                  | 4000         |
| 8344030   | TL-D Secura 58W/840 SLV/25   | 58,5       | 5000           | 85,5                | 4000         |

Ersättare:

LED

| E-nummer                        | Benämning              | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | Effektivitet (lm/W) | Färgtemp (K) |
|---------------------------------|------------------------|------------|----------------|---------------------|--------------|
| MASTER HF UO                    |                        |            |                |                     |              |
| Ingen LED ersättare tillgänglig |                        |            |                |                     |              |
| Ingen LED ersättare tillgänglig |                        |            |                |                     |              |
| 8295277                         | HF 600mm HO 8W830 T8   | 8          | 1000           | 125                 | 3000         |
| 8295278                         | HF 600mm HO 8W840 T8   | 8          | 1050           | 131                 | 4000         |
| 8295279                         | HF 600mm HO 8W865 T8   | 8          | 1050           | 131                 | 6500         |
| Ej tillgänglig i LED            |                        |            |                |                     |              |
| Ej tillgänglig i LED            |                        |            |                |                     |              |
| 8291675                         | HF 1200mm UO 16W830 T8 | 16         | 2350           | 147                 | 3000         |
| 8291676                         | HF 1200mm UO 16W840 T8 | 16         | 2500           | 156                 | 4000         |
| 8291677                         | HF 1200mm UO 16W865 T8 | 16         | 2500           | 156                 | 6500         |
| 8291678                         | HF 1500mm UO 24W830 T8 | 24         | 3500           | 146                 | 3000         |
| 8291679                         | HF 1500mm UO 24W840 T8 | 24         | 3700           | 154                 | 4000         |
| 8291680                         | HF 1500mm UO 24W865 T8 | 24         | 3700           | 154                 | 6500         |
| MASTER UO                       |                        |            |                |                     |              |
| 8295238                         | 600mm HO 8W840 T8      | 8          | 1050           | 131                 | 4000         |
| 8296350                         | 1200mm UO 14.7W 840 T8 | 14,7       | 2500           | 170                 | 4000         |
| 8296353                         | 1500mm UO 21.7W 840 T8 | 21,7       | 3700           | 171                 | 4000         |
| MASTER HF UO                    |                        |            |                |                     |              |
| 8295278                         | HF 600mm HO 8W840 T8   | 8          | 1050           | 131                 | 4000         |
| 8291676                         | HF 1200mm UO 16W840 T8 | 16         | 2500           | 156                 | 4000         |
| 8291679                         | HF 1500mm UO 24W840 T8 | 24         | 3700           | 154                 | 4000         |

### Konventionella ljuskällor som utgår:

## Konventionella Lysrör

| E-nummer  | Benämning                       | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | Effektivitet (lm/W) | Färgtemp (K) |
|-----------|---------------------------------|------------|----------------|---------------------|--------------|
| MASTER T5 |                                 |            |                |                     |              |
| 8343002   | TL5 HE 14W/830 SLV/40           | 14         | 1350           | 86                  | 3000         |
| 8343006   | TL5 HE 14W/840 SLV/40           | 14         | 1350           | 86                  | 4000         |
| 8343014   | TL5 HE 21W/830 SLV/40           | 20,6       | 2100           | 90                  | 3000         |
| 8343018   | TL5 HE 21W/840 SLV/40           | 20,6       | 2100           | 90                  | 4000         |
| 8343026   | TL5 HE 28W/830 SLV/40           | 27,9       | 2900           | 96                  | 3000         |
| 8343030   | TL5 HE 28W/840 SLV/40           | 27,9       | 2900           | 96                  | 4000         |
| 8343039   | TL5 HE 35W/830 SLV/40           | 35,5       | 3650           | 94                  | 3000         |
| 8343042   | TL5 HE 35W/840 SLV/40           | 35,5       | 3650           | 94                  | 4000         |
| MASTER T5 |                                 |            |                |                     |              |
| 8343002   | TL5 HE 14W/830 SLV/40           | 14         | 1350           | 86                  | 3000         |
| 8343006   | TL5 HE 14W/840 SLV/40           | 14         | 1350           | 86                  | 4000         |
| 8343014   | TL5 HE 21W/830 SLV/40           | 20,6       | 2100           | 90                  | 3000         |
| 8343018   | TL5 HE 21W/840 SLV/40           | 20,6       | 2100           | 90                  | 4000         |
| 8343026   | TL5 HE 28W/830 SLV/40           | 27,9       | 2900           | 96                  | 3000         |
| 8343030   | TL5 HE 28W/840 SLV/40           | 27,9       | 2900           | 96                  | 4000         |
| 8343039   | TL5 HE 35W/830 SLV/40           | 35,5       | 3650           | 94                  | 3000         |
| 8343042   | TL5 HE 35W/840 SLV/40           | 35,5       | 3650           | 94                  | 4000         |
| MASTER T5 |                                 |            |                |                     |              |
| 8343202   | TL5 HO 24W/830 SLV/40           | 22,5       | 1950           | 76                  | 3000         |
| 8343206   | TL5 HO 24W/840 SLV/40           | 22,5       | 1950           | 76                  | 4000         |
| 8343214   | TL5 HO 39W/830 SLV/40           | 38         | 3500           | 82                  | 3000         |
| 8343218   | TL5 HO 39W/840 SLV/40           | 38         | 3500           | 82                  | 4000         |
| 8343238   | TL5 HO 49W/830 SLV/40           | 49,2       | 4900           | 89                  | 3000         |
| 8343242   | TL5 HO 49W/840 SLV/40           | 49,2       | 4900           | 89                  | 4000         |
| 8343226   | TL5 HO 54W/830 SLV/40           | 54,1       | 5000           | 83                  | 3000         |
| 8343230   | TL5 HO 54W/840 SLV/40           | 54,1       | 5000           | 83                  | 4000         |
| 8343250   | TL5 HO 80W/830 SLV/40           | 79,8       | 7000           | 82                  | 3000         |
| 8343254   | TL5 HO 80W/840 SLV/40           | 79,8       | 7000           | 82                  | 4000         |
| MASTER T5 |                                 |            |                |                     |              |
| 8343202   | TL5 HO 24W/830 SLV/40           | 22,5       | 1950           | 76                  | 3000         |
| 8343206   | TL5 HO 24W/840 SLV/40           | 22,5       | 1950           | 76                  | 4000         |
| 8343214   | TL5 HO 39W/830 SLV/40           | 38         | 3500           | 82                  | 3000         |
| 8343218   | TL5 HO 39W/840 SLV/40           | 38         | 3500           | 82                  | 4000         |
| 8343238   | TL5 HO 49W/830 SLV/40           | 49,2       | 4900           | 89                  | 3000         |
| 8343242   | TL5 HO 49W/840 SLV/40           | 49,2       | 4900           | 89                  | 4000         |
| 8343226   | TL5 HO 54W/830 SLV/40           | 54,1       | 5000           | 83                  | 3000         |
| 8343230   | TL5 HO 54W/840 SLV/40           | 54,1       | 5000           | 83                  | 4000         |
| 8343250   | TL5 HO 80W/830 SLV/40           | 79,8       | 7000           | 82                  | 3000         |
| 8343254   | TL5 HO 80W/840 SLV/40           | 79,8       | 7000           | 82                  | 4000         |
| MASTER T5 |                                 |            |                |                     |              |
| 8343652   | MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX | 7,1        | 470            | 59                  | 3000         |
| 8343656   | MST TL Mini 8W/840 FAM/10X25BOX | 7,1        | 470            | 59                  | 4000         |
| MASTER T5 |                                 |            |                |                     |              |
| 8344312   | TL5 Circular 22W/830 1CT/10     | 22,3       | 1800           | 82                  | 3000         |
| 8344316   | TL5 Circular 22W/840 1CT/10     | 22,3       | 1800           | 82                  | 4100         |
| 8344324   | TL5 Circular 40W/830 1CT/10     | 39,9       | 3300           | 83                  | 3000         |
| 8344336   | TL5 Circular 55W/830 1CT/10     | 55         | 4200           | 76                  | 3000         |
| 8344340   | TL5 Circular 55W/840 1CT/10     | 55         | 4200           | 76                  | 4100         |
| 8344348   | TL5 Circular 60W/830 1CT/10     | 60         | 5000           | 83                  | 3000         |
| 8344352   | TL5 Circular 60W/840 1CT/10     | 60         | 5000           | 83                  | 4000         |

Ersättare:

## LED

[illegible]

### Konventionella ljuskällor som utgår:

### Konventionella kompaktlysrör

| E-nummer | Benämning                    | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | Effektivitet (lm/W) | Färgtemp (K) |
|----------|------------------------------|------------|----------------|---------------------|--------------|
| MASTER   |                              |            |                |                     |              |
| 8344700  | PL-L 18W/827/4P 1CT/25       | 18         | 1200           | 67                  | 2700         |
| 8344702  | PL-L 18W/830/4P 1CT/25       | 18         | 1200           | 67                  | 3000         |
| 8344704  | PL-L 18W/840/4P 1CT/25       | 18         | 1200           | 67                  | 4000         |
| 8344712  | PL-L 24W/840/4P 1CT/25       | 24         | 1800           | 75                  | 4000         |
| 8344718  | PL-L 36W/830/4P 1CT/25       | 36         | 2900           | 81                  | 3000         |
| 8344720  | PL-L 36W/840/4P 1CT/25       | 36         | 2900           | 81                  | 4000         |
| 8344732  | PL-L 55W/830/4P 1CT/25       | 55         | 4800           | 87                  | 3000         |
| 8344734  | PL-L 55W/840/4P 1CT/25       | 55         | 4800           | 87                  | 4000         |
| MASTER   |                              |            |                |                     |              |
| 8344902  | PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX  | 10         | 600            | 60                  | 3000         |
| 8344910  | PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX  | 13,4       | 925            | 69                  | 3000         |
| 8344912  | PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX  | 13,4       | 925            | 69                  | 4000         |
| 8344918  | PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX | 17,9       | 1200           | 67                  | 3000         |
| 8344920  | PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX  | 17,9       | 1200           | 67                  | 4000         |
| 8344926  | PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX  | 26,5       | 1800           | 68                  | 3000         |
| 8344928  | PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX  | 26,5       | 1800           | 68                  | 4000         |
| 8345010  | PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX  | 13         | 900            | 72                  | 3000         |
| 8345012  | PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX  | 13         | 925            | 69                  | 4000         |
| 8345018  | PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX  | 16,5       | 1200           | 67                  | 3000         |
| 8345020  | PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX  | 18         | 1200           | 67                  | 4000         |
| 8345026  | PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX  | 26         | 1800           | 67                  | 3000         |
| 8345028  | PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX  | 26         | 1800           | 67                  | 4000         |
| MASTER   |                              |            |                |                     |              |
| 8344520  | PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX   | 7,1        | 400            | 57                  | 3000         |
| 8344526  | PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX   | 8,7        | 600            | 67                  | 2700         |
| 8344528  | PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX   | 8,7        | 600            | 67                  | 3000         |
| 8344530  | PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC    | 8,7        | 600            | 67                  | 4000         |
| 8344534  | PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX  | 11,6       | 900            | 77                  | 2700         |
| 8344536  | PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX  | 11,6       | 900            | 77                  | 3000         |
| 8344538  | PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX  | 11,6       | 900            | 77                  | 4000         |
| MASTER   |                              |            |                |                     |              |
| 8345185  | PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX  | 18         | 1200           | 67                  | 3000         |
| 8345186  | PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX  | 18         | 1200           | 67                  | 4000         |
| 8345189  | PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX  | 26         | 1800           | 66                  | 3000         |
| 8345190  | PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10BOX  | 26         | 1800           | 66                  | 4000         |
| 8345197  | PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX  | 16,5       | 1200           | 67                  | 3000         |
| 8345198  | PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX  | 16,5       | 1200           | 67                  | 4000         |
| 8345201  | PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX  | 24         | 1800           | 66                  | 3000         |
| 8345202  | PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX  | 24         | 1800           | 66                  | 4000         |
| 8345205  | PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX  | 32         | 2400           | 75                  | 3000         |
| 8345206  | PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX  | 32         | 2400           | 75                  | 4000         |
| 8345209  | PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX  | 41         | 3200           | 74                  | 3000         |
| 8345210  | PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX  | 41         | 3200           | 74                  | 4000         |
| 8345213  | PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10BOX  | 56         | 4300           | 75                  | 3000         |
| 8345214  | PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10BOX  | 56         | 4300           | 75                  | 4000         |

Ersättare:

## LED

[illegible]