

Belysning för toaletter med LED-downlights

Tack för ditt intresse för denna belysningslösning! Denna belysningslösning ger en uppfattning på hur du kan belysa ett toalett med LuxSpace, GreenSpace och CoreLine. Vill du för en belysningslösning som är skräddarsydd för din egen situation? Ta då kontakt med din kontaktperson på Signify eller våra Signify-ljusspecialister.




LuxSpace
DN570B




LuxSpace
DN570B



GreenSpace
DN460B/DN470B



GreenSpace
DN140B




CoreLine
DN140B

Förutsättning för förslaget:

Reflektionsfaktorer: Tak 0,80
Väggar 50%
Golv 20%

Takhöjd: 2,40 m
Bibehållningsfaktor: 0,80
Toalett bås: 1,50 m²
Förrum: 4,00 m²


Layout



Belysnings nivå för toalett (Em 200lux)

Belysnings nivå för toalett (Em 200lux)							
Toalett				Förrum toaletter			
Kod	Familjenamn	Typ beteckning	W/m ²	Kod	Familjenamn	Typ beteckning	W/m ²
A	LuxSpace Compact	DN560B 1xLED12S/940 C	7,37	B	LuxSpace Compact	DN570B LED20S/940 C WH	5,75
A	GreenSpace	DN460B LED11S/840 WH	6,45	B	GreenSpace	DN470B LED20S/840 WH	4,20
A	Coreline	DN140B LED11S/840 C	6,25	B	Coreline	DN140B LED20S/840 C	4,75
A	Coreline	DN140B LED11S/840 WR	6,25	B	Coreline	DN140B LED20S/840 WR	4,75

Belysning för toaletter med LED-downlights




LuxSpace DN560B
Mått i mm

LuxSpace DN560B

Produktinformation

- Finns med fyra optiker: högglanspolerad, fasetterad, matt och vit
- Finns i versioner för UGR19 och UGR22
- Färgtemperatur: 3000K och 4000K
- Täckram: vit (RAL9003), grå (RAL9006), svart
- Finns även i utpåliggande version
- Ytterligare alternativ: Skyddsglas PG (IP54) och PGO (IP54) och nedpendlat dekorativt glas




LuxSpace DN570B
Mått i mm

LuxSpace DN570B

Produktinformation

- Finns med fyra optiker: högglanspolerad, fasetterad, matt och vit
- Finns i versioner för UGR19 och UGR22
- Täckram: vit (RAL9003), grå (RAL9006), svart
- Finns även i utpåliggande version
- Ytterligare alternativ: Skyddsglas PG (IP54) och PGO (IP54) och nedpendlat dekorativt glas




GreenSpace DN460B
Mått i mm

GreenSpace DN460B/DN470B


Produktinformation

- Energi effektiv: upp till 131lm/W
- Finns med PSU, DALI och InterActReady
- Finns i 3000K och 4000K
- Finns med skyddsglas (IP54)
- Finns i versioner för UGR19 och UGR22



GreenSpace DN470B
Mått i mm

Belysning för toaletter med LED-downlights



CoreLine Downlight DN140B
Mått i mm

CoreLine Downlight DN140B

Produktinformation

- Energi effektiv: upp till 115 lm/W
- Finns med PSU, DALI och InterActReady
- Finns i 3000K och 4000K
- Skyddsglas finns som tillval (möjliggör även IP44-skydd)

Downlight med LED och Dali styrning

Familjenamn	Typ beteckning	Färgtemp. (K)
LuxSpace	DN560B LED12S/930 PSD-E C WH	3000
LuxSpace	DN560B LED12S/940 PSD-E C WG	4000
LuxSpace	DN570B LED20S/930 PSD-E C WH	3000
LuxSpace	DN570B LED20S/940 PSD-E C WH	4000

Downlight med LED

Familjenamn	Typ beteckning	Färgtemp. (K)
LuxSpace	DN560B LED12S/930 PSU-E C WH	3000
LuxSpace	DN560B LED12S/940 PSU-E C WH	4000
LuxSpace	DN570B LED20S/930 PSU-E C WH	3000
LuxSpace	DN570B LED20S/940 PSU-E C WH	4000

Downlight med LED och Dali styrning

Familjenamn	Typ beteckning	Färgtemp. (K)
GreenSpace 3D	DN460B LED11S/830 PSD-VLC-E C WH P	3000
GreenSpace 3D	DN460B LED11S/840 PSD-VLC-E C WH P	4000
GreenSpace 3D	DN470B LED20S/830 PSD-VLC-E C WH P	3000
GreenSpace 3D	DN470B LED20S/840 PSD-VLC-E C WH P	4000

Downlight med LED

Familjenamn	Typ beteckning	Färgtemp. (K)
GreenSpace 3D	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	3000
GreenSpace 3D	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	4000
GreenSpace 3D	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	3000
GreenSpace 3D	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	4000

Downlight med LED och InterActReady		
Familjenamn	Typ beteckning	Färgtemp. (K)
CoreLineDownlight	DN140B LED20S/830 WIA-E C	3000
CoreLineDownlight	DN140B LED20S/840 WIA-E C	4000
CoreLineDownlight	DN140B LED20S/830 WIA-E WR	3000
CoreLineDownlight	DN140B LED20S/840 WIA-E WR	4000
Downlight med LED och Dali styrning		
Familjenamn	Typ beteckning	Färgtemp. (K)
CoreLineDownlight	DN140B LED10S/830 PSD-E C	3000
CoreLineDownlight	DN140B LED10S/840 PSD-E C	4000
CoreLineDownlight	DN140B LED20S/830 PSD-E C	3000
CoreLineDownlight	DN140B LED20S/840 PSD-E C	4000
CoreLineDownlight	DN140B LED10S/830 PSD-E WR	3000
CoreLineDownlight	DN140B LED10S/840 PSD-E WR	4000
CoreLineDownlight	DN140B LED20S/830 PSD-E WR	3000
CoreLineDownlight	DN140B LED20S/840 PSD-E WR	4000
Downlight med LED		
Familjenamn	Typ beteckning	Färgtemp. (K)
CoreLineDownlight	DN140B LED10S/830 PSU C	3000
CoreLineDownlight	DN140B LED10S/840 PSU C	4000
CoreLineDownlight	DN140B LED20S/830 PSU C	3000
CoreLineDownlight	DN140B LED20S/840 PSU C	4000
CoreLineDownlight	DN140B LED10S/830 PSU WR P16	3000
CoreLineDownlight	DN140B LED10S/840 PSU WR P16	4000
CoreLineDownlight	DN140B LED20S/830 PSU WR P16	3000
CoreLineDownlight	DN140B LED20S/840 PSU WR P16	4000

Andra förutsättningar i projektet?

Detta är en standardlösning, men har du behov av en anpassad lösning med andra förutsättningar.

[Klicka här](#)

© 2021 Signify Holding. Alla rättigheter förbehållna. Detta dokument innehåller information relaterad till Signifys produktportfölj, denna information kan komma att ändras. Inga rättigheter kan härledas från denna information, inte heller ges någon garanti med avseende av informationens riktighet eller fullständighet, något ansvar i samband med informationen avvisas uttryckligen. Informationen i detta dokument är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och ingår inte i någon offert eller kontrakt. Beteckningarna Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Philips N.V. Signify Holding är ägare till alla andra varumärken som används såvida de inte ägs av andra rättighetssinnehavare.

