

PHILIPS

LED-lysrör

Rätt LED-lysrör för rätt uppdrag!

Vi erbjuder Philips LED-lysrör för alla behov och projekt. Välj utifrån ett brett sortiment av LED-rör för EM-don, HF-don, uppkoppling direkt på nätspänning. För T5- och T8-armaturer. Med rätt ljusflöde och hög effektivitet. Med denna guide hittar du rätt!

Högre effektivitet, större besparingar!

LED-lysrör är upp till 65% effektivare än konventionella lysrör. Helt enkelt får du en konstant hög ljuskvalitet och sparar samtidigt energi och pengar.

Varför välja LED-lysrör?

- ✓ **Sänkt energiförbrukning**
 - LED-lysrör är mer än dubbelt så effektiva som äldre konventionella rör med kvicksilver.
- ✓ **Minskat koldioxidavtryck**
 - Minskad energiförbrukning ger mindre CO₂-utsläpp
- ✓ **Minskat underhållsbehov och effektivare belysning**
 - LED-lysrör kan skapa tillräckligt med ljus utan att blända, är flimmerfria och med färgåtergivning på CRI 80 eller högre. Länge.

*Dessutom har EU skärpt energieffektivitets- och kvalitetskrav på belysning. I september 2021 infördes nya ekodesignkrav för belysning och 2023 blir det stopp för de konventionella T8-rören



Fördelar med LED-lysrör från Philips

- ✓ Extremt kostnadseffektiva - LED-lysrör betalar vanligtvis av sig själva inom det första året
- ✓ Upp till 65% mer energieffektiva än konventionella TL-D-rör
- ✓ Upp till 3x längre hållbarhet än konventionella TL-D-rör
- ✓ Direktersätter T8-ljusrör i befintliga armaturer
- ✓ Prisvärd - lämplig för små och medelstora företag
- ✓ Omedelbart, 100% ljusflöde - inget flimmer eller surr
- ✓ Garanti upp till fem år*
- ✓ LED-lösning för ett nytt och växande affärsområde, med kvalitet och användarvänlighet som du och dina kunder förväntar er från en Philipsprodukt.

Användningsområden:

**Kontor/Klassrum****Entréer/lobby****Förråd < 3m****Lager > 3m****Industrier****Parkeringsgarage****Livsmedel**



MASTER T8

Bästa prestanda för de tuffaste miljöerna



- Högklassig, snabb och enkel uppgradering av befintliga armaturer till LED.
- Förstklassig energibesparing med effektivitet på upp till 185lm/W
- Splittersäker tack vare konstruktionen i plast
- Roterbara ändar för maximal flexibilitet under installering
- Högre ljusflöde tack vare optimerad spridningsvinkel
- Välj mellan EM/nätspänning eller HF-produkter med oslagbar drivdonskompatibilitet

Konventionella
ljuskällor som utgår:

Konventionella lysrör

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemp (K)
MASTER T8					
8343676	TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	15	1000	67	3000
8343680	TL-D Super 80 15W/840 SLV/25	15	1000	67	4000
8343688	TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	18	1350	75	3000
8343692	TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	18	1350	75	4100
8343696	TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	18	1300	68	6500
8343710	TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	30	2400	80	3000
8343714	TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	30	2400	80	4000
8343722	TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	36	3350	93	3000
8343726	TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	36	3350	93	4000
8343730	TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	36	3250	84	6500
8343758	TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	58,5	5240	90	3000
8343762	TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	58,5	5240	90	4000
8343766	TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	58,5	5000	81	6500
MASTER T8					
8344022	TL-D Secura 18W/840 SLV/25	18	1300	72	4000
8344026	TL-D Secura 36W/840 SLV/25	36	3200	89	4000
8344030	TL-D Secura 58W/840 SLV/25	58,5	5000	85,5	4000
MASTER T8					
8344022	TL-D Secura 18W/840 SLV/25	18	1300	72	4000
8344026	TL-D Secura 36W/840 SLV/25	36	3200	89	4000
8344030	TL-D Secura 58W/840 SLV/25	58,5	5000	85,5	4000

Konventionella lysrör

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemp (K)
MASTER T8					
8343676	TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	15	1000	67	3000
8343680	TL-D Super 80 15W/840 SLV/25	15	1000	67	4000
8343688	TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	18	1350	75	3000
8343692	TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	18	1350	75	4100
8343696	TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	18	1300	68	6500
8343710	TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	30	2400	80	3000
8343714	TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	30	2400	80	4000
8343722	TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	36	3350	93	3000
8343726	TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	36	3350	93	4000
8343730	TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	36	3250	84	6500
8343758	TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	58,5	5240	90	3000
8343762	TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	58,5	5240	90	4000
8343766	TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	58,5	5000	81	6500

Ersättare:

LED-lysrör

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemp (K)
MASTER HF UO					
Ingen LED ersättare tillgänglig					
Ingen LED ersättare tillgänglig					
8295277	HF 600mm HO 8W830 T8	8	1000	125	3000
8295278	HF 600mm HO 8W840 T8	8	1050	131	4000
8295279	HF 600mm HO 8W865 T8	8	1050	131	6500
Ej tillgänglig i LED					
Ej tillgänglig i LED					
8291675	HF 1200mm UO 16W830 T8	16	2350	147	3000
8291676	HF 1200mm UO 16W840 T8	16	2500	156	4000
8291677	HF 1200mm UO 16W865 T8	16	2500	156	6500
8291678	HF 1500mm UO 24W830 T8	24	3500	146	3000
8291679	HF 1500mm UO 24W840 T8	24	3700	154	4000
8291680	HF 1500mm UO 24W865 T8	24	3700	154	6500
MASTER UO					
8295238	600mm HO 8W840 T8	8	1050	131	4000
8296350	1200mm UO 14.7W 840 T8	14,7	2500	170	4000
8296353	1500mm UO 21.7W 840 T8	21,7	3700	171	4000
MASTER HF UO					
8295278	HF 600mm HO 8W840 T8	8	1050	131	4000
8291676	HF 1200mm UO 16W840 T8	16	2500	156	4000
8291679	HF 1500mm UO 24W840 T8	24	3700	154	4000

LED-lysrör

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemp (K)
MASTER UO					
Ingen LED ersättare tillgänglig					
Ingen LED ersättare tillgänglig					
8295237	600mm HO 8W830 T8	8	1000	125	3000
8295238	600mm HO 8W840 T8	8	1050	131	4000
8295239	600mm HO 8W865 T8	8	1050	131	6500
900mm tillgänglig i 840 eller 865					
Ingen LED ersättare tillgänglig					
8296349	1200mm UO 14.7W 830 T8	14,7	2300	156	3000
8296350	1200mm UO 14.7W 840 T8	14,7	2500	170	4000
8296351	1200mm UO 14.7W 865 T8	14,7	2500	170	6500
8296352	1500mm UO 21.7W 830 T8	21,7	3400	157	3000
8296353	1500mm UO 21.7W 840 T8	21,7	3700	171	4000
8296348	1500mm UO 21.7W 865 T8	21,7	3700	171	6500



MASTER T5



- Den snabbaste och enklaste uppgraderingen till LED
- Optimerad glaskonstruktion² för minskad bländning
- Energieffektivitet på upp till 155lm/W
- Välj mellan Nätspänning och HF-produkter med oslagbar drivdonskompatibilitet

Konventionella
ljuskällor som utgår:

Konventionella lysrör						LED-lysrör					
E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemp (K)	E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemp (K)
MASTER T5						MASTER UO Mains					
8343002	TL5 HE 14W/830 SLV/40	14	1350	86	3000	8296436	600mm HE 8W 830 T5 EU	8	1000	125	3000
8343006	TL5 HE 14W/840 SLV/40	14	1350	86	4000	8296437	600mm HE 8W 840 T5 EU	8	1050	131	4000
8343014	TL5 HE 21W/830 SLV/40	20,6	2100	90	3000	Ej tillgänglig i LED					
8343018	TL5 HE 21W/840 SLV/40	20,6	2100	90	4000	Ej tillgänglig i LED					
8343026	TL5 HE 28W/830 SLV/40	27,9	2900	96	3000	8296439	1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	16,5	2300	139	3000
8343030	TL5 HE 28W/840 SLV/40	27,9	2900	96	4000	8296440	1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	16,5	2500	152	4000
8343039	TL5 HE 35W/830 SLV/40	35,5	3650	94	3000	8296442	1500mm HE 20W 830 T5 EU	20	2800	140	3000
8343042	TL5 HE 35W/840 SLV/40	35,5	3650	94	4000	8296443	1500mm HE 20W 840 T5 EU	20	3000	150	4000
MASTER T5						MASTER HF					
8343002	TL5 HE 14W/830 SLV/40	14	1350	86	3000	8293245	HF 600mm HE 8W 830 T5	8	1000	125	3000
8343006	TL5 HE 14W/840 SLV/40	14	1350	86	4000	8293246	HF 600mm HE 8W 840 T5	8	1050	131	4000
8343014	TL5 HE 21W/830 SLV/40	20,6	2100	90	3000	Ej tillgänglig i LED					
8343018	TL5 HE 21W/840 SLV/40	20,6	2100	90	4000	Ej tillgänglig i LED					
8343026	TL5 HE 28W/830 SLV/40	27,9	2900	96	3000	8293248	HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	16,5	2300	139	3000
8343030	TL5 HE 28W/840 SLV/40	27,9	2900	96	4000	8293249	HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	16,5	2500	152	4000
8343039	TL5 HE 35W/830 SLV/40	35,5	3650	94	3000	8293251	HF 1500mm HE 20W 830 T5	20	2800	140	3000
8343042	TL5 HE 35W/840 SLV/40	35,5	3650	94	4000	8293252	HF 1500mm HE 20W 840 T5	20	3000	150	4000
MASTER T5						MASTER UO Mains					
8343202	TL5 HO 24W/830 SLV/40	22,5	1950	76	3000	Ingen LED ersättare tillgänglig					
8343206	TL5 HO 24W/840 SLV/40	22,5	1950	76	4000	Ingen LED ersättare tillgänglig					
8343214	TL5 HO 39W/830 SLV/40	38	3500	82	3000	Ingen LED ersättare tillgänglig					
8343218	TL5 HO 39W/840 SLV/40	38	3500	82	4000	Ingen LED ersättare tillgänglig					
8343238	TL5 HO 49W/830 SLV/40	49,2	4900	89	3000	8293744	1500mm HO 26W 830 T5	26	3600	138	3000
8343242	TL5 HO 49W/840 SLV/40	49,2	4900	89	4000	8293745	1500mm HO 26W 840 T5	26	3900	150	4000
8343226	TL5 HO 54W/830 SLV/40	54,1	5000	83	3000	8293741	1200mm HO 26W 830 T5	26	3600	138	3000
8343230	TL5 HO 54W/840 SLV/40	54,1	5000	83	4000	8293742	1200mm HO 26W 840 T5	26	3900	150	4000
8343250	TL5 HO 80W/830 SLV/40	79,8	7000	82	3000	8295808	1500mm UO 36W 830 T5	36	5200	144	3000
8343254	TL5 HO 80W/840 SLV/40	79,8	7000	82	4000	8295809	1500mm UO 36W 840 T5	36	5600	156	4000
MASTER T5						MASTER HF					
8343202	TL5 HO 24W/830 SLV/40	22,5	1950	76	3000	Ingen LED ersättare tillgänglig					
8343206	TL5 HO 24W/840 SLV/40	22,5	1950	76	4000	Ingen LED ersättare tillgänglig					
8343214	TL5 HO 39W/830 SLV/40	38	3500	82	3000	Ingen LED ersättare tillgänglig					
8343218	TL5 HO 39W/840 SLV/40	38	3500	82	4000	Ingen LED ersättare tillgänglig					
8343238	TL5 HO 49W/830 SLV/40	49,2	4900	89	3000	8295582	HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	26	3700	142	3000
8343242	TL5 HO 49W/840 SLV/40	49,2	4900	89	4000	8295583	HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	26	3900	150	4000
8343226	TL5 HO 54W/830 SLV/40	54,1	5000	83	3000	8295579	HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	26	3700	142	3000
8343230	TL5 HO 54W/840 SLV/40	54,1	5000	83	4000	8295580	HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	26	3900	150	4000
8343250	TL5 HO 80W/830 SLV/40	79,8	7000	82	3000	8295579	HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	26	3700	142	3000
8343254	TL5 HO 80W/840 SLV/40	79,8	7000	82	4000	Ingen LED ersättare tillgänglig					
MASTER T5											
8343652	MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX	7,1	470	59	3000	Ingen LED ersättare tillgänglig					
8343656	MST TL Mini 8W/840 FAM/10X25BOX	7,1	470	59	4000	Ingen LED ersättare tillgänglig					
MASTER T5											
8344312	TL5 Circular 22W/830 1CT/10	22,3	1800	82	3000	Ingen LED ersättare tillgänglig					
8344316	TL5 Circular 22W/840 1CT/10	22,3	1800	82	4100	Ingen LED ersättare tillgänglig					
8344324	TL5 Circular 40W/830 1CT/10	39,9	3300	83	3000	Ingen LED ersättare tillgänglig					
8344336	TL5 Circular 55W/830 1CT/10	55	4200	76	3000	Ingen LED ersättare tillgänglig					
8344340	TL5 Circular 55W/840 1CT/10	55	4200	76	4100	Ingen LED ersättare tillgänglig					
8344348	TL5 Circular 60W/830 1CT/10	60	5000	83	3000	Ingen LED ersättare tillgänglig					
8344352	TL5 Circular 60W/840 1CT/10	60	5000	83	4000	Ingen LED ersättare tillgänglig					

Ersättare:



MasterValue

Riktigt bra belysning med högt värdeskapande



- Direktersättare med säker och snabb installering
- Effektivitet upp till 160 lm/W vilket minskar driftskostnader kraftigt
- Glasplattform med bred spridningsvinkel för enhetlig belysning
- Lång livstid vilket minskar underhållsbehovet
- Välj mellan EM/nätspänning eller universella produkter som passar alla drivdon

Konventionella
ljuskällor som utgår:

Konventionella lysrör

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemp (K)
MASTER T8					
8343676	TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	15	1000	67	3000
8343680	TL-D Super 80 15W/840 SLV/25	15	1000	67	4000
8343688	TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	18	1350	75	3000
8343692	TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	18	1350	75	4100
8343696	TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	18	1300	68	6500
8343710	TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	30	2400	80	3000
8343714	TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	30	2400	80	4000
8343722	TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	36	3350	93	3000
8343726	TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	36	3350	93	4000
8343730	TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	36	3250	84	6500
8343758	TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	58,5	5240	90	3000
8343762	TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	58,5	5240	90	4000
8343766	TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	58,5	5000	81	6500

Ersättare:

LED-lysrör

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemp (K)
MASTER VLE UO					
Ingen LED ersättare tillgänglig					
Ingen LED ersättare tillgänglig					
8294759	VLE 600mm HO 8W 830 T8	8	1000	125	3000
8294760	VLE 600mm HO 8W 840 T8	8	1050	131	4000
8294761	VLE 600mm HO 8W 865 T8	8	1050	131	6500
Ingen LED ersättare tillgänglig					
Ingen LED ersättare tillgänglig					
8296354	VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	15,5	2300	148	3000
8296355	VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	15,5	2500	161	4000
8296356	VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	15,5	2500	161	6500
8296357	VLE 1500mm UO 23W 830 T8	23	3400	147	3000
8296358	VLE 1500mm UO 23W 840 T8	23	3700	160	4000
8296331	VLE 1500mm UO 23W 865 T8	23	3700	160	6500



CorePro

För dina rutinuppdrag



- LED-uppgradering med mycket för pengarna
- Direktersätter konventionella rör
- Säker och smidig installering
- > 50 % energibesparingar och längre livslängd jämfört med konventionella rör
- Glasplattform för optimerad optik
- Välj mellan EM/nätspänning eller universella produkter som passar alla drivdon

Year	Konventionella kompaktlysrör (%)	LED-lysrör (%)
2012	~95	~5
2013	~85	~15
2014	~75	~25
2015	~65	~35
2016	~55	~45
2017	~5	~95

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemp (K)
MASTER					
8344700	PL-L 18W/827/4P 1CT/25	18	1200	67	2700
8344702	PL-L 18W/830/4P 1CT/25	18	1200	67	3000
8344704	PL-L 18W/840/4P 1CT/25	18	1200	67	4000
8344712	PL-L 24W/840/4P 1CT/25	24	1800	75	4000
8344718	PL-L 36W/830/4P 1CT/25	36	2900	81	3000
8344720	PL-L 36W/840/4P 1CT/25	36	2900	81	4000
8344732	PL-L 55W/830/4P 1CT/25	55	4800	87	3000
8344734	PL-L 55W/840/4P 1CT/25	55	4800	87	4000
MASTER					
8344902	PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX	10	600	60	3000
8344910	PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX	13,4	925	69	3000
8344912	PL-C 13W/840/2P 1CT/5X10BOX	13,4	925	69	4000
8344918	PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX	17,9	1200	67	3000
8344920	PL-C 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	17,9	1200	67	4000
8344926	PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	26,5	1800	68	3000
8344928	PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	26,5	1800	68	4000
8345010	PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX	13	900	72	3000
8345012	PL-C 13W/840/4P 1CT/5X10BOX	13	925	69	4000
8345018	PL-C 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	16,5	1200	67	3000
8345020	PL-C 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	18	1200	67	4000
8345026	PL-C 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	26	1800	67	3000
8345028	PL-C 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	26	1800	67	4000
MASTER					
8344520	PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX	7,1	400	57	3000
8344526	PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10BOX	8,7	600	67	2700
8344528	PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX	8,7	600	67	3000
8344530	PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	8,7	600	67	4000
8344534	PL-S 11W/827/2P 1CT/5X10BOX	11,6	900	77	2700
8344536	PL-S 11W/830/2P 1CT/5X10BOX	11,6	900	77	3000
8344538	PL-S 11W/840/2P 1CT/5X10BOX	11,6	900	77	4000
MASTER					
8345185	PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	18	1200	67	3000
8345186	PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX	18	1200	67	4000
8345189	PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10BOX	26	1800	66	3000
8345190	PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	26	1800	66	4000
8345197	PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX	16,5	1200	67	3000
8345198	PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX	16,5	1200	67	4000
8345201	PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	24	1800	66	3000
8345202	PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX	24	1800	66	4000
8345205	PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX	32	2400	75	3000
8345206	PL-T 32W/840/4P 1CT/5X10BOX	32	2400	75	4000
8345209	PL-T 42W/830/4P 1CT/5X10BOX	41	3200	74	3000
8345210	PL-T 42W/840/4P 1CT/5X10BOX	41	3200	74	4000
8345213	PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10BOX	56	4300	75	3000
8345214	PL-T 57W/840/4P 1CT/5X10BOX	56	4300	75	4000

► LED-lysrör

[illegible]

Konventionella
ljuskällor som utgår:

Konventionella Lysrör

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemp (K)
MASTER T8					
8343676	TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	15	1000	67	3000
8343680	TL-D Super 80 15W/840 SLV/25	15	1000	67	4000
8343688	TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	18	1350	75	3000
8343692	TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	18	1350	75	4100
8343696	TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	18	1300	68	6500
8343710	TL-D Super 80 30W/830 1SL/25	30	2400	80	3000
8343714	TL-D Super 80 30W/840 1SL/25	30	2400	80	4000
8343722	TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	36	3350	93	3000
8343726	TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	36	3350	93	4000
8343730	TL-D Super 80 36W/865 1SL/25	36	3250	84	6500
8343758	TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	58,5	5240	90	3000
8343762	TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	58,5	5240	90	4000
8343766	TL-D Super 80 58W/865 1SL/25	58,5	5000	81	6500

Ersättare:

LED-lysrör

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemp (K)
CorePro					
Ingen LED ersättare tillgänglig					
Ingen LED ersättare tillgänglig					
Tillgänglig i 840					
8296430	LEDtube 600mm 8W840	8	800	100	4000
8296431	LEDtube 600mm 8W865	8	800	100	6500
Ingen LED ersättare tillgänglig					
Ingen LED ersättare tillgänglig					
Tillgänglig i 840					
8296432	LEDtube 1200mm 14.5W840	14,5	1600	110	4000
8296433	LEDtube 1200mm 14.5W865	14,5	1600	110	6500
Tillgänglig i 840					
8296434	LEDtube 1500mm 20W 840	20	2200	110	4000
8296435	LEDtube 1500mm 20W 865	20	2200	110	6500



PHILIPS

Allmänbelysning

TrueForce



Upptäck möjligheterna med TrueForce LED

Perfekta LED-ersättare – för urladdningslampor



**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**

Philips TrueForce är ett sortiment LED-ljuskällor som är perfekta ersättare till konventionella lampor. De är enkla att installera och högeffektiva, vilket ger dig omedelbara energibesparingar utan krångel.

Varför välja TrueForce?

✓ LED-teknologi

- Högt ljusflöde
- Energieffektiv
- Enhetlig ljusfördelning

✓ Optimerad design

- För att ge dig en belysningsupplevelse som liknar konventionella lampor

✓ Hög ljus kvalitet

- Lyser upp områden ordentligt för att skapa trygghet



Rätt TrueForce för dina behov!

 Gator	 Parkering	 Industri	 Gator	 Lager	 Industri
 Parker	 Gator	 Parker	 Parkeing	 Butik	 Idrottshallar
 SON-T Ersättare för SON-T/CDO-TT/NAV-T	 HPL * Ej lämplig för industri	 Core HPL Ersättare för HPL/SON/CDO	 SOX Ersättare för SOX	 Core Highbay Ersättare för HPL/SON/CDM	 Highbay Universal * Ej lämplig för butik

Produktöversikt

☒ = Ej dimbar



E-nummer	Produktbenämning	Ersätter	Effekt	Ljusflöde	Effektivitet	CRI	Färgtemp.	Livslängd	EEL	Don
	TForce LED Road	W	W	lm	lm/W		K	tim.		
8296662	17W 730 E27 MV	50	17	2800	165	70	3000	25000	C	EM/230V
8296663	17W 740 E27 MV			3000	176	70	4000	25000	C	EM/230V
8296664	26W 730 E27 MV	70	26	4200	162	70	3000	25000	C	EM/230V
8296665	26W 740 E27 MV			4500	173	70	4000	25000	C	EM/230V
8296666	40W 730 E40 MV	100	40	7200	180	70	3000	25000	C	EM/230V
8296667	40W 740 E40 MV			7500	188	70	4000	25000	B	EM/230V

Kan monteras horisontellt

☒ = Ej dimbar



E-nummer	Produktbenämning	Ersätter	Effekt	Ljusflöde	Effektivitet	CRI	Färgtemp.	Livslängd	EEL	Don
	TForce LED HPL ND	W	W	lm	lm/W		K	tim.		
8294557	28-21W E27 830	80	21	2 850	135	80	3 000	50 000	D	EM/230V
8294561	30-21W E27 840			3 000	142	80	4 000	50 000	D	EM/230V
8294558	38-28W E27 830	125	28	3 800	135	80	3 000	50 000	D	EM/230V
8294562	40-28W E27 840			4 000	142	80	4 000	50 000	D	EM/230V
8294559	57-42W E27 830			5 700	135	80	3 000	50 000	D	EM/230V
8294563	60-42W E27 840	200	42	6 000	142	80	4 000	50 000	D	EM/230V
8294560	57-42W E40 830			5 700	135	80	3 000	50 000	D	EM/230V
8294564	60-42W E40 840			6 000	142	80	4 000	50 000	D	EM/230V

☒ = Ej dimbar



E-nummer	Produktbenämning	Ersätter	Effekt	Ljusflöde	Effektivitet	CRI	Färgtemp.	Livslängd	EEL	Don
	TForce Core LED HPL	W	W	lm	lm/W		K	tim.		
8295291	13W E27 830 FR	50	13	2 000	153	80	3 000	25 000	D	EM/230V
8295292	13W E27 840 FR			2 000	153	80	4 000	25 000	D	EM/230V
8295293	18W E27 830 FR	80	18	3 000	166	80	3 000	25 000	C	EM/230V
8295294	18W E27 840 FR			3 000	166	80	4 000	25 000	C	EM/230V
8295295	26W E27 830 FR	125	26	4 000	153	80	3 000	25 000	D	EM/230V
8295296	26W E27 840 FR			4 000	153	80	4 000	25 000	D	EM/230V

FR = Frostad glastyp

Kan monteras horisontellt



B22/B22d 6 PACK



E-nummer	Produktbenämning	Ersätter	Effekt	Ljusflöde	Effektivitet	CRI	Färgtemp.	Livslängd	EEL	Don
	TForce LED SOX D	W	W	lm	lm/W		K	tim.		
8296359	18W B22 840 FR	26	18	2 500	139	80	4000	50 000	D	100-240V
8296360	28W B22 840 FR	36	28	4 000	143	80	4000	50 000	D	100-240V

FR = Frostad glastyp

* Speciellt LED-don behövs:

Xi LP 40W 0.2-0.7A S1 230V S175 sXt (929000930706)

☒ = Ej dimbar



E-nummer	Produktbenämning	Ersätter	Effekt	Ljusflöde	Effektivitet	CRI	Färgtemp.	Livslängd	EEL	Don
	TForce Core HB MV ND	W	W	lm	lm/W		K	tim.		
8295629	20W E27 830 G3	40	20	2 600	130	80	3 000	15 000	E	230V
8295630	20W E27 840 G3			2 700	135	80	4 000	15 000	D	230V
8295627	30W E27 830 G3	55	30	3 700	123	80	3 000	15 000	E	230V
8295628	30W E27 840 G3			4 000	133	80	4 000	15 000	E	230V
8295631	35W E27 830 G3	70	35	4 800	137	80	3 000	15 000	D	230V
8295632	35W E27 840 G3			5 000	142	80	4 000	15 000	D	230V

☒ = Ej dimbar



E-nummer	Produktbenämning	Ersätter	Effekt	Ljusflöde	Effektivitet	CRI	Färgtemp.	Livslängd	EEL	Don
	TForce LED HPI UN	W	W	lm	lm/W		K	tim.		
8295649	95W E40 840 NB	250	95	13 000	136	80	4 000	50 000	F	Universal*
8295696	95W E40 840 WB			13 000		80	4 000	50 000	E	Universal*
8295650	140W E40 840 NB	400	140	20 000	142	80	4 000	50 000	F	Universal*
8295651	140W E40 840 WB			20 000		80	4 000	50 000	D	Universal*

NB = Smal spridningsvinkel (60°)

WB = Bred spridningsvinkel (120°)

* Universal: Ljuskällan fungerar med alla typer av don och 230V



Konventionella
ljuskällor som utgår:

Konventionella HID

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemp (K)
MASTER					
8348262	CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12	20,1	1800	90	3000
8348249	CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	39,1	4050	98	3000
8348268	CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	73,2	7800	103	3000
8348258	CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	39,1	4000	102	3000
8348273	CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	73,2	7800	107	3000
MASTER					
8348265	CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	39,1	3100	79	3000
8348266	CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	39,1	3000	77	4200
8348270	CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	73,2	6200	85	3000
8348285	CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	73,2	6200	85	4200
8348300	CDM-T 150W/830 G12 1CT	150,1	13000	88	3000
8348310	CDM-T 150W/942 G12 1CT	150,1	12100	82	4200
8348260	CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	39,1	3100	79	3000
8348275	CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	73,2	6300	86	3000
MASTER					
8348050	CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	71	6000	85	3000
8348060	CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	71,5	5450	76	4200
8348070	CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	147	12750	87	3000
8348080	CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT	152	13650	90	4200
MASTER					
8346791	SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12	54	2400	44	2500
8346796	SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12	102	5300	52	2500
8346790	SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	55,5	2500	45,45	2500
8346795	SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	97	5100	52,58	2500
MASTER					
8346710	SON-T PIA Plus 50W/220 E27 1SL/12	53	4400	83,02	2000
8346715	SON-T PIA Plus 70W/220 E27 1SL/12	73	6600	90,41	2000
8346720	SON-T PIA Plus 100W/220 E40 1SL/12	100	10600	106	2000
8346735	SON-T PIA Plus 150W/220 E40 - 1SL/12	155	17800	115	2000
8346740	SON-T PIA Plus 250W E E40 1SL/12	260	32800	126,15	2000
8346755	SON-T PIA Plus 400W E E40 1SL/12	408	56700	138,97	2000
MASTER Colour					
8348301	CDM-T MW eco 230W/842 E40	228	21800	96	4200
8348304	CDM-E MW eco 360W/842 E40	360	32400	90	4200
8348303	CDM-T MW eco 360W/842 E40	361	35400	98	4200
8348302	CDM-E MW eco 230W/842 E40	229	21000	92	4200

Ersättare:

LED-lysrör

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemp (K)
	Ingen LED ersättare tillgänglig				
	Ingen LED ersättare tillgänglig				
	Ingen LED ersättare tillgänglig				
	Ingen LED ersättare tillgänglig				
	Ingen LED ersättare tillgänglig				
	Ingen LED ersättare tillgänglig				
	Ingen LED ersättare tillgänglig				
	Ingen LED ersättare tillgänglig				
	Ingen LED ersättare tillgänglig				
	Ingen LED ersättare tillgänglig				
	Ingen LED ersättare tillgänglig				
	Ingen LED ersättare tillgänglig				
	Ingen LED ersättare tillgänglig				
	Ingen LED ersättare tillgänglig				
	Ingen LED ersättare tillgänglig				
	Ingen LED ersättare tillgänglig				
TrueForce					
8294610	LED Road 42-25W E27 740	25	4200	168	4000
8296363	LED Road 25W E27 740 MV	25	4200	168	4000
8296665	Core LED road 26W 740 E27 MV	26	4500	173	4000
8293739	LED Road 60-35W E27 740	35	6000	171	4000
8296365	LED Road 35W E27 740 MV	35	6000	171	4000
8296665	Core LED road 26W 740 E27 MV	26	4500	173	4000
8294612	LED Road 90-55W E40 740	55	9000	163	4000
8296367	LED Road 55W E40 740 MV	55	9000	164	4000
8296667	Core LED road 40W 740 E40 MV	40	7500	188	4000
8294614	LED Road 120-68W E40 740	68	12000	176	4000
8296371	LED Road 68W E40 740 MV	68	12000	176	4000
	Ingen LED ersättare tillgänglig				
	Ingen LED ersättare tillgänglig				
TrueForce					
8295649	LED HPI UN 88W E40 840 NB	95	13 000	137	4000
8295696	LED HPI UN 88W E40 840 WB	95	13 000	137	4000
8295650	LED HPI UN 145W E40 840 NB	140	20 000	143	4000
8295651	LED HPI UN 145W E40 840 WB	140	20 000	143	4000
8295650	LED HPI UN 145W E40 840 NB	140	20 000	143	4000
8295651	LED HPI UN 145W E40 840 WB	140	20 000	143	4000
8295649	LED HPI UN 88W E40 840 NB	95	13 000	137	4000
8295696	LED HPI UN 88W E40 840 WB	95	13 000	137	4000





© 2022 Signify Holding. Med ensamrätt. Informationen som anges här kan ändras utan föregående meddelande. Signify lämnar inga garantier om att information som ingår häri är korrekt eller fullständig och ansvarar inte för någon åtgärd som grundar sig på denna information. Informationen som presenteras i detta dokument är inte avsett som något kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av någon offert eller kontrakt, såvida inte annat samtyckts av Signify.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. Alla andra varumärken ägs av Signify Holding eller respektive ägare.