

Vilken typ av LED-lysrör behöver jag?



Vilket driftdon?

Vilket driftdon?

Magnetiskt med tändare

~~Koppla bort driftdonet~~

Elektroniskt

3 Alternativ:
Magnetiskt med tändare,
Koppla bort driftdonet & Elektroniskt

Elektroniskt

~~Koppla bort driftdonet~~

Kontrollera kompatibilitet

Kontrollera kompatibilitet

Kontrollera kompatibilitet

Välj och installera produkt

Välj och installera produkt

Välj och installera produkt

EM/Mains T8
CorePro
1 x blå ring

EM/Mains T8
CorePro
1 x blå ring

InstantFit HF T8
2 x blå ringar

Universal T8
CorePro & CorePro UN
3 x blå ringar/3 x grå ringar

InstantFit HF T5
2 x blå ringar

Mains T5

Installera LED-lysrör med tändare

Installera LED-lysrör utan tändare

Installera LED-lysrör

Installera LED-lysrör och tändare

Installera LED-lysrör

Installera LED-lysrör

Besparing*

Besparing*

Cirka 40%



Cirka 60%

Cirka 50%



Cirka 40-50%



Cirka 50%



Cirka 60%

* Exakta besparingar beror helt på kombinationen av driftdon och det valda LED-lysröret



I detta fall uppfyller belysningsystemet de krav som armaturtillverkaren ställde när certifikatet utfärdades.

Kompatibilitetslistan finns också på vår hemsida:
<https://signify.link/compatibilitet>

T8 - EM/Mains

Produktbeskrivning	E-nr	Effekt	Ersätter	Ljusflöde	Effektivitet	Färgtemp.
Master VLE HO & UO						
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 830 T8	8294759	8	18	1000	125	3000
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	8294760	8	18	1050	131	4000
MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 865 T8	8294761	8	18	1050	131	6500
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8	8296354	15.5	36	2300	148	3000
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8	8296355	15.5	36	2500	161	4000
MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8	8296356	15.5	36	2500	161	6500
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 830 T8	8296357	23	58	3400	148	3000
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8	8296358	23	58	3700	161	4000
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8	8296331	23	58	3700	161	6500
Master HO & UO						
MAS LEDtube 600mm HO 8W830 T8	8295237	8	18	1000	125	3000
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	8295238	8	18	1050	131	4000
MAS LEDtube 600mm HO 8W865 T8	8295239	8	18	1050	131	6500
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	8295238	8	18	1050	131	4000
MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 830 T8	8296349	14.7	36	2300	156	3000
MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	8296350	14.7	36	2500	170	4000
MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8	8296351	14.7	36	2500	170	6500
MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	8296350	14.7	36	2500	170	4000
MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 830 T8	8296352	21.7	58	3400	157	3000
MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	8296353	21.7	58	3700	171	4000
MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 865 T8	8296348	21.7	58	3700	171	6500
MAS LEDtube 1500mm UO 21.7W 840 T8	8296353	21.7	58	3700	171	4000

T8 - HF Instant Fit

Produktbeskrivning	E-nr	Effekt	Ersätter	Ljusflöde	Effektivitet	Färgtemp.
Master T8 - HF Instant Fit HO & UO						
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	8295277	8	18	1000	125	3000
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	8295278	8	18	1050	131	4000
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W865 T8	8295279	8	18	1050	131	6500
MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	8295278	8	18	1050	131	4000
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	8291675	16	36	2350	147	3000
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	8291676	16	36	2500	156	4000
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W865 T8	8291677	16	36	2500	156	6500
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	8291676	16	36	2500	156	4000
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	8291678	24	58	3500	146	3000
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	8291679	24	58	3700	154	4000
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W865 T8	8291680	24	58	3700	154	6500
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	8291679	24	58	3700	154	4000

T8 - HF Universal

Produktbeskrivning	E-nr	Effekt	Ersätter	Ljusflöde	Effektivitet	Färgtemp.
Master T8 - HF Universal UO						
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	8296424	15.5	36	2300	148	3000
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W840 T8	8296425	15.5	36	2500	161	4000
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W865 T8	8296426	15.5	36	2500	161	6500
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W830 T8	8296427	23	58	3400	147	3000
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W840 T8	8296428	23	58	3700	160	4000
MAS LEDtube VLE UN 1500mm UO 23W865 T8	8296429	23	58	3700	160	6500

T5 - Mains

Produktbeskrivning	E-nr	Effekt	Ersätter	Ljusflöde	Effektivitet	Färgtemp.
Master T5 - Mains HE, HO & UO						
MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	8296436	8	14	1000	125	3000
MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU	8296437	8	14	1050	131	4000
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	8296439	16.5	28	2300	139	3000
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	8296440	16.5	28	2500	152	4000
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	8296442	20	35	2800	140	3000
MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	8296443	20	35	3000	150	4000
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	8293744	26	49	3600	138	3000
MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	8293745	26	49	3900	150	4000
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	8293741	26	54	3600	138	3000
MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 T5	8293742	26	54	3900	150	4000
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	8295808	36	80	5200	144	3000
MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	8295809	36	80	5600	156	4000

T5 - HF Instant Fit

Produktbeskrivning	E-nr	Effekt	Ersätter	Ljusflöde	Effektivitet	Färgtemp.
Master T5 - HF Instant Fit HE & HO						
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	8293245	8	14	1000	125	3000
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	8293246	8	14	1050	131	4000
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	8293248	16.5	28	2300	139	3000
MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	8293249	16.5	28	2500	152	4000
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	8293251	20	35	2800	140	3000
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	8293252	20	35	3000	150	4000
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	8295582	26	49	3700	142	3000
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	8295583	26	49	3900	150	4000
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	8295579	26	54	3700	142	3000
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	8295580	26	54	3900	150	4000
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	8295579	26	54	3700	142	3000

CorePro - EM/Mains T8

Produktbeskrivning	E-nr	Effekt	Ersätter	Ljusflöde	Effektivitet	Färgtemp.
CorePro T5 - HF Instant Fit UO & HO						
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	8296430	8	18	800	100	4000
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	8296431	8	18	800	100	6500
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865	8296433	14.5	36	1600	110	6500
CorePro LEDtube 1200mm 14.5W840	8296432	14.5	36	1600	110	4000
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	8296434	20	58	2200	110	4000
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	8296435	20	58	2200	110	6500

CorePro - Universal T8

Produktbeskrivning	E-nr	Effekt	Ersätter	Ljusflöde	Effektivitet	Färgtemp.
CorePro LEDtube Universal T8 UO & HO						
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8	8295633	8	18	850	106	3000
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W840 T8	8295634	8	18	900	112	4000
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	8295635	8	18	900	112	6500
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	8293747	18	36	1850	102	3000
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8	8293748	18	36	2000	111	4000
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	8293749	18	36	2000	111	6500
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8	8293750	23	58	2500	108	3000
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8	8293751	23	58	2700	117	4000
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	8293752	23	58	2700	117	6500