

Lathund LED-lysrör T8



EM/230V

Vid installation vid nätspänning (220-240V) ska drivdon, tändare och kondensator kopplas bort.

Konventionella ljuskällor som utgår:

Ersättare:

Konventionella lysrör

T8 LED-lysrör

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusstöde (lm)	Färgtemp (K)
T8 Lysrör				
83 436 88	TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	18	1350	3000
83 436 92	TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	18	1350	4000
83 437 22	TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	36	3350	3000
83 437 26	TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	36	3350	4000
83 437 58	TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	58	5240	3000
83 437 62	TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	58	5240	4000

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusstöde (lm)	Färgtemp (K)
CorePro				
82 981 85	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	8	850	3000
82 978 01	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	8	900	4000
82 981 88	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 830 T8	21.5	2250	3000
82 977 99	CorePro LEDtube 1200mm UO 21.5W 840 T8	21.5	2400	4000
82 981 89	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 830 T8	31.5	3320	3000
82 977 98	CorePro LEDtube 1500mm UO 31.5W 840 T8	31.5	3500	4000

HF

Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektroniskt (HF) drivdon och kan inte installeras vid direkt nätspänning. Kontrollera kompatibilitet mellan LED-lysrör och befintligt drivdon innan installation.

Konventionella ljuskällor som utgår:

Ersättare:



Konventionella lysrör

T8 LED-lysrör

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusstöde (lm)	Färgtemp (K)
T5 Lysrör				
83 436 88	TL-D Super 80 18W/830 1SL/25	18	1350	3000
83 436 92	TL-D Super 80 18W/840 1SL/25	18	1350	4000
83 437 22	TL-D Super 80 36W/830 1SL/25	36	3350	3000
83 437 26	TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	36	3350	4000
83 437 58	TL-D Super 80 58W/830 1SL/25	58	5240	3000
83 437 62	TL-D Super 80 58W/840 1SL/25	58	5240	4000

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusstöde (lm)	Färgtemp (K)
MASTER				
82 981 56	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8	8	1000	3000
82 981 57	MAS LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	8	1050	4000
82 981 67	MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8	16	2350	3000
82 981 65	MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	16	2500	4000
82 981 70	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W830 T8	24	3500	3000
82 981 68	MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	24	3700	4000

T5



HF

Skall monteras endast i armaturer med befintligt elektroniskt (HF) drivdon och kan inte installeras vid direkt nätspänning. Kontrollera kompatibilitet mellan LED-lysrör och befintligt drivdon innan installation.

Konventionella ljuskällor som utgår:

Ersättare:

Konventionella lysrör

T5 LED-lysrör

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
T8 Lysrör				
83 430 02	TL5 HE 14W/830 SLV/40	14	1200	3000
83 430 06	TL5 HE 14W/840 SLV/40	14	1200	4000
83 430 26	TL5 HE 28W/830 SLV/40	28	2675	3000
83 430 30	TL5 HE 28W/840 SLV/40	28	2675	4000
83 430 39	TL5 HE 35W/830 SLV/40	35	3315	3000
83 430 42	TL5 HE 35W/840 SLV/40	35	3315	4000
83 432 38	TL5 HO 49W/830 SLV/40	49	4375	3000
83 432 42	TL5 HO 49W/840 SLV/40	49	4375	4000
83 432 50	TL5 HO 80W/830 SLV/40	80	6550	3000
83 432 54	TL5 HO 80W/840 SLV/40	80	6550	4000

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
CorePro				
82 932 45	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	8	1000	3000
82 932 46	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	8	1050	4000
82 932 48	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 830 T5	16.5	2300	3000
82 932 49	MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5	16.5	2500	4000
82 932 51	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5	20	2800	3000
82 932 52	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	20	3000	4000
82 955 82	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	26	3700	3000
82 955 83	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	26	3900	4000
82 977 23	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 830 T5	36	5200	3000
82 977 24	MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 840 T5	36	5600	4000

230V

Skall endast monteras vid direkt nätspänning (220-240V). Vid installation ska drivdon, tändare och kondensator kopplas bort.

Konventionella ljuskällor som utgår:

Ersättare:

Konventionella lysrör

T5 LED-lysrör

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
T5 Lysrör				
83 430 02	MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40	14	1200	3000
83 430 06	MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40	14	1200	4000
83 430 26	MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40	28	2675	3000
83 430 30	MASTER TL5 HE 28W/840 SLV/40	28	2675	4000
83 430 39	MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/40	35	3315	3000
83 430 42	MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/40	35	3315	4000
83 432 38	MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/40	49	4375	3000
83 432 42	MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/40	49	4375	4000
83 432 50	MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40	80	6550	3000
83 432 54	MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40	80	6550	4000

E-nummer	Benämning	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemp (K)
MASTER				
82 964 36	MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	8	1000	3000
82 964 37	MAS LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU	8	1050	4000
82 964 39	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU	16.5	2300	3000
82 964 40	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU	16.5	2500	4000
82 964 42	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU	20	2800	3000
82 964 43	MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU	20	3000	4000
82 937 44	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 830 T5	26	3600	3000
82 937 45	MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5	26	3900	4000
82 958 08	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	36	5200	3000
82 958 09	MAS LEDtube 1500mm UO 36W 840 T5	36	5600	4000