

高效能 LED 燈泡

型號	929002225445A	929002225445	929002225545	929002225645
註冊商標或製造廠商或則認廠商	PHILIPS			
額定輸入電壓或電壓範圍(V)	100-240Vac			
額定消耗功率(W)	13W			
額定頻率(Hz)	50/60Hz			
額定電流(A)	60-145mA			
	不適用調光			
光生物風險類別	Exempt 無風險			
額定光通量(lm)	1600 (lm)			
中心光強(cd)及光束角(度)(指向型燈泡才需標示)	非指向型燈泡			
光學特性代碼	830/7 ⁺ 7 ⁺ 8	830/7 ⁺ 7 ⁺ 8	840/7 ⁺ 7 ⁺ 8	865/7 ⁺ 7 ⁺ 8
額定壽命(h)	25000h (L ₇₀ ,F ₅₀)			
額定色溫	F3000	F3000	F4000	F6500
額定演色性指數	81			
額定發光效率(lm/W)	123 (lm/W)			
尺寸(包含許可差)	直徑 65 mm×高度 120 mm (±2mm)			
相移因數(cosφ ₁)	>0.9			
配光型式	非指向型半周光分布			
商品原產地	中國			
委製廠商名稱、地址及電話	委製/ 進口商: 台灣昕諾飛股份有限公司 地址: 台北市南港區園區街3-1號15樓之一 商品原產地: 昕諾飛授權於中國製造 服務專線: 0800-808-268			
燈帽型式	E27			
其他標示說明	LED 燈泡之重量明顯大於所替換之光源時，應留意所增加之重量可能降低某些燈具及燈座之機械穩定性，並可能損及 LED 燈泡與燈座之接觸性及固著性。			
合格標籤	 R3A588 RoHS			
燈泡外觀圖				
可取代鎢絲燈泡瓦數	103W			

高效能 LED 燈泡			
型號	929002225415	929002225515	929002225615
註冊商標或製造廠商或則認廠商	PHILIPS		
額定輸入電壓或電壓範圍(V)	100-240Vac		
額定消耗功率(W)	12.5W		
額定頻率(Hz)	50/60Hz		
額定電流(A)	60-145mA		
	不適用調光		
光生物風險類別	Exempt 無風險		
額定光通量(lm)	1600 (lm)		
中心光強(cd)及光束角(度)(指向型燈泡才需標示)	非指向型燈泡		
光學特性代碼	830/7 ⁺ 7 ⁺ 8	840/7 ⁺ 7 ⁺ 8	865/7 ⁺ 7 ⁺ 8
額定壽命(h)	25000h (L ₇₀ ,F ₅₀)		
額定色溫	F3000	F4000	F6500
額定演色性指數	81		
額定發光效率(lm/W)	128 (lm/W)		
尺寸(包含許可差)	直徑 65 mm×高度 120 mm (±2mm)		
相移因數(cosφ ₁)	>0.9		
配光型式	非指向型半周光分布		
商品原產地	中國		
委製廠商名稱、地址及電話	委製/進口商:台灣昕諾飛股份有限公司 地址:台北市南港區園區街3-1號15樓之一 商品原產地:昕諾飛授權於中國製造 服務專線:0800-808-268		
燈帽型式	E27		
其他標示說明	LED 燈泡之重量明顯大於所替換之光源時，應留意所增加之重量可能降低某些燈具及燈座之機械穩定性，並可能損及 LED 燈泡與燈座之接觸性及固著性。		
合格標籤	 R3A588 RoHS		
燈泡外觀圖			
可取代鎢絲燈泡瓦數	100W		