

Надежная экономия

Экологичный светодиодный прожектор

Прожектор имеет компактный и прочный дизайн. Его легкий вес с корпусом из литого алюминия и антикоррозийным порошковым покрытием подходит для общего наружного применения. Высокая эффективность, разработанная с использованием новейших светодиодных технологий, обеспечивает существенную экономию энергии по сравнению с обычными прожекторами.

Особенности и преимущества


- Идеальная замена для обычного галогенного прожектора
- Надежная гарантия качества без проблем для наружного применения
- Прочный корпус из литого алюминия
- Экономия энергии

Характеристики

Семейство	Essential SmartBright LED Floodlight		
Вид	BVP156		
Системная светоотдача*	2400lm	4000lm	8000lm
Мощность	30W	50W	100W
Фактор мощности	>0.9		
Угол	SWB(110°)		
ССТ	3000K(WW) / 4000K(NW) / 6500K(CW)		
CRI	70		
Температурный режим	-20°C ~ +40°C		
Срок службы	10,000 часов(L70B50@25°C)		
IP/IK класс	IP65 / IK06		
Класс электробезопасности	Class I		
Входное напряжение	220-240V~, 50/60Hz		
Кабель	300mm flying cable / 500mm flying cable(for 70W only)		
Монтаж	Bracket mounted		
Материал и покрытие	Housing: Die-cast aluminum, powder coated black Front cover: Textured tempered glass Bracket: Steel, powder coated black		
Approbation	EAC		

*Системный люмен относится к типичному выходному люмену продукта NW (4000K), это может привести к меньшему люмену в WW (3000K) или большему люмену в CW (6500K).

Размеры



Type	Power	A	B	C	D	E	F	G	J
BVP156									
	30W	170	168	29	130	110	90	4.4	4.4
	50W	200	181	33	145	114	90	6.5	6.5
	100W	245	220	36	185	154	130	8.5	8.5

Unit: mm

Вид



Информация для размещения заказа

12nc	EAN	Описание	Мощность	CCT	Угол светораспределения
911401828981	8719514500068	BVP156 LED24/NW 220-240 30W WB	30	4000K	SWB (110°)
911401829381	8719514500211	BVP156 LED24/CW 220-240 30W WB	30	6500K	SWB (110°)
911401829481	8719514500228	BVP156 LED22/WW 220-240 30W WB	30	3000K	SWB (110°)
911401829081	8719514500075	BVP156 LED40/NW 220-240 50W WB	50	4000K	SWB (110°)
911401829581	8719514500235	BVP156 LED40/CW 220-240 50W WB	50	6500K	SWB (110°)
911401829681	8719514500242	BVP156 LED37/WW 220-240 50W WB	50	3000K	SWB (110°)
911401829181	8719514500082	BVP156 LED80/NW 220-240 100W WB	100	4000K	SWB (110°)
911401829781	8719514500259	BVP156 LED80/CW 220-240 100W WB	100	6500K	SWB (110°)
911401829881	8719514500266	BVP156 LED75/WW 220-240 100W WB	100	3000K	SWB (110°)