



Batten

BN015C Mounting instruction




Product Type	Voltage/Frequency	Wattage	Lumen Output	CCT	CRI	Installation	Dimensionon(L*W*H)
BN015C DE SET 1xTLED L600 9W 765	220-240V~/50/60Hz	9W	900lm	6500K	70	Ceiling/Plafon	609*34*44mm
BN015C DE SET 1xTLED L600 9W 740	220-240V~/50/60Hz	9W	900lm	4000K	70	Ceiling/Plafon	609*34*44mm
BN015C DE SET 1xTLED L600 8W 765	220-240V~/50/60Hz	8W	800lm	6500K	70	Ceiling/Plafon	609*34*44mm
BN015C DE SET 1xTLED L600 8W 740	220-240V~/50/60Hz	8W	800lm	4000K	70	Ceiling/Plafon	609*34*44mm
BN015C DE SET 1xTLED LI200 18W 765	220-240V~/50/60Hz	18W	1800lm	6500K	70	Ceiling/Plafon	1219*34*44mm
BN015C DE SET 1xTLED LI200 18W 740	220-240V~/50/60Hz	18W	1800lm	4000K	70	Ceiling/Plafon	1219*34*44mm
BN015C DE SET 1xTLED LI200 16W 765	220-240V~/50/60Hz	16W	1600lm	6500K	70	Ceiling/Plafon	1219*34*44mm
BN015C DE SET 1xTLED LI200 16W 740	220-240V~/50/60Hz	16W	1600lm	4000K	70	Ceiling/Plafon	1219*34*44mm
BN015C DE SET 1xTLED L600 9W 765 TH	220-240V~/50/60Hz	9W	900lm	6500K	70	Ceiling/Plafon	609*34*44mm
BN015C DE SET 1xTLED L600 9W 740 TH	220-240V~/50/60Hz	9W	900lm	4000K	70	Ceiling/Plafon	609*34*44mm
BN015C DE SET 1xTLED L600 8W 765 TH	220-240V~/50/60Hz	8W	800lm	6500K	70	Ceiling/Plafon	609*34*44mm
BN015C DE SET 1xTLED L600 8W 740 TH	220-240V~/50/60Hz	8W	800lm	4000K	70	Ceiling/Plafon	609*34*44mm
BN015C DE SET 1xTLED LI200 16W 765 TH	220-240V~/50/60Hz	16W	1600lm	6500K	70	Ceiling/Plafon	1219*34*44mm
BN015C DE SET 1xTLED LI200 16W 740 TH	220-240V~/50/60Hz	16W	1600lm	4000K	70	Ceiling/Plafon	1219*34*44mm
BN015C DE SET 1xTLED LI200 18W 765 TH	220-240V~/50/60Hz	18W	1800lm	6500K	70	Ceiling/Plafon	1219*34*44mm
BN015C DE SET 1xTLED LI200 18W 740 TH	220-240V~/50/60Hz	18W	1800lm	4000K	70	Ceiling/Plafon	1219*34*44mm

Ceiling Mounting



Mounting distance (L)


Type	L600	LI200
L	300-500	800-1000



Type	L600	LI200
L	505	1114

Units:mm

Connection cable




Ⓛ L:Brown; N:Blue
Ⓝ

Please use IP20 or above terminal box
(Suggest power supply cable: minimum 2×0.75mm², luminaire cable: 60227 IEC52 2×0.75mm²) for power connection (it is not provided.)




Danger of electric shock.
Please turn off the power supply when installing and replacing the light source
This Batten is designed for double ended TLED lamps, and not for conventional Fluorescent tube lights.





1. This product is designed only for indoor use, please do not use it anywhere humid, wet or outdoor.
2. The luminaire shall be installed by a qualified electrician and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
3. Do not use the fixture if the housing or power cables are damaged.
4. Do not use in supply voltage exceeding $220-240V \pm 10\%$ for extended periods.
5. The corrosive atmosphere or hazardous materials such as sulfur, chlorine, phthalate, etc must be avoided during the use and storage.
6. The luminaire is suitable for direct mounting on normally flammable material.
7. Do not place readily flammable material near the lamp.
8. In case of operation failure, please switch off the power and contact your nearest dealer.
9. Please switch off the power supply before changing the product or connection!
10. The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.





Светильник. Страна производства (Made in) см. на упаковке: China/P.R.C - Китай, Poland- Польша, Belgium- Бельгия, Italy- Италия, Netherlands- Нидерланды, Finland- Финляндия, Spain- Испания, Germany- Германия, Hungary- Венгрия, Australia- Австралия, Turkey- Турция, USA/US- США, Mexico- Мексика, EU- ЕС, India- Индия. Назначение: общее освещение. Мощность ($W=Ватт$), напряжение ($V=Вольт$), срок службы ($h=часы$), световой поток ($lm=Люмен$), частота переменного тока (Hz – Герц) - см. на упаковке/продукте. Правила эксплуатации, меры при обнаружении неисправности: не разбирать, см. правила монтажа и демонтажа. Правила монтажа и демонтажа: перед установкой отключить питание, руководство по экспл: lighting.philips.ru. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа Л по ГОСТ 23216. 4.2 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150. Не бросать. Правила реализации: товар сертифицирован, спрашивайте сертификат у продавца. Условия утилизации узнавайте в местных органах власти или у поставщика. Срок гарантии (если имеется) см. на упаковке. Изготовитель: "Сигнифай Неделендз Б.В.", Хай Тек Кампус 48, 5656 АЕ г.Эйндховен, Нидерланды. Импортёр на территорию России и Таможенного Союза: ООО «Сигнифай Евразия», 127018, Россия, Москва, ул Двинцев, д.12, стр.1, этаж 2 Тел. 8 10 800 7445 47 75. В случае неисправности: не разбирать, обратиться к продавцу. Дату производства смотри на изделии: ММ/ГГГГ или календарная неделя/год или ДД/ММ/ГГ

Світильник. Виготовлено в China/P.R.C- Китай, Poland- Польща, Belgium- Бельгія, Italy- Італія, Netherlands- Нідерланди, Finland- Фінляндія, Spain- Іспанія, Germany- Німеччина, Hungary- Угорщина, Australia- Австралія, Turkey- Туреччина, USA/US- США, Mexico- Мексика, EU- ЄС, India- Індія. Призначення: освітлення. Відомості про клас електробезпеки, напругу ($V=Вольт$), термін служби ($h=години$), світловий потік ($lm=Люмен$), допустиму кількість і потужність ламп ($W=Ватт$), робочу частоту ($Hz=Герц$), струм ($A=Ампер$), ступінь захисту IP/IK, робочу температуру T_s , температуру оточуючого середовища T_a і інші тех. хар-ки див. в монтажній інструкції або на упаковці. Правила експлуатації, заходи при виявленні несправності: не розбирати, див. Правила монтажу і демонтажу. Не містить шкідливих речовин. Зберігати в сухому прохолодному місці. Правила монтажу і демонтажу: перед встановленням відключити живлення, див. керівництво з експл: lighting.philips.ua. Допускається транспортування в заводській упаковці усіма видами транспорту за умови захисту від механічних пошкоджень і впливу атмосферних опадів. Не кидати. Правила реалізації: товар не підлягає обов'язковій сертифікації. Адресу заводу та відповідність стандартам див. у декларації про відповідність вимогам Технічних регламентів в Україні. Декларацію запитуйте у продавця. Умови утилізації дізнавайтесь в місцевих органах влади або у постачальника. У разі пошкодження світильника утилізувати як побутові відходи, за винятком джерел освітлення, які повинні бути утилізовані відповідно до чинного законодавства. Термін гарантії (якщо є) див. на пакуванні. Виробник: Signify Netherlands B.V. (Сігніфай Нідерланди Б.В., Хай Тек Кампус, 48, 5656 АЕ, м. Ейндховен, Нідерланди). Імпортёр: ТОВ «Сігніфай Україна», юридична та фактична адреса: вул. Миколи Грінченка, будинок № 4, корпус № 2, м. Київ, 03680, Україна. У разі несправності: не розбирати, звернутися до імпортера. Дату виготовлення див. на виробі/упаковці: ММ/РРРР або календарний тиждень/рік або ДД/ММ/РР. Термін придатності необмежений.

Тұрақты шырағдан, Өндіріс елі (Made in) қаптамадан қараңыз China/P.R.C - Қытай, Poland- Польша, Belgium- Бельгия, Italy- Италия, Netherlands- Нидерланды, Finland- Финляндия, Spain- Испания, Germany- Германия, Hungary- Венгрия, Australia- Австралия, Turkey- Түркия, USA/US- АҚШ, Mexico- Мексика, EU- ЕС, India- Үндістан. Арнаулы: жалпы жарықтандыру. Қуатын ($W=Ватт$), кернеуін ($V=Вольт$), қызмет ету мерзімін ($h=сағат$), жарық ағынын ($lm=Люмен$), цоколін – қаптамадан қараңыз. Пайдалану ережелері, бұзушылықты анықтау кезіндегі шаралар: бөлшектемеңіз, монтаждау және бөлшектеу ережелерін қараңыз. Монтаждау және бөлшектеу ережелері: орнату алдында қорек көзінен ажырату керек, пайдалану жөніндегі нұсқаулық: lighting.philips.kz. Тасымалдау және сақтау ежелері мен шарттары ГОСТ 25834-83 сәйкес. Тастамаңыз. Сату ережелері: тауар сертификатталған, сертификатты сатушыдан сұраңыз. Кәдеге жарату шарттарын жергілікті билік органдарынан немесе жеткізушілерден біліңіз. Кепілдік мерзімін (болған жағдайда) қаптамадан қараңыз.

Өндіруші: “Сигнифай Нидерланд Б.В.”, Хай Тек Кампус 48, 5656 AE Эйндрховен қ., Нидерланды. Ресей мен Кеден Одағының аумағында импорттаушы: «Сигнифай Еуразия» ЖШҚ.

Мекенжайы: 127018, Ресей, Мәскеу, Двинцев к-сі, 12, 1-ғимарат, Двинцев бизнес орталығының кеңсес. Тел.: 8 10 800 7445 47 75. Дұрыс жұмыс істемеуіне жағдайда: бөлшектемеңіз, сатушыға хабарласыңыз. Дайындалған күні: нұсқаулықтан қараңыз.