

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

1. Модель апаратури/виріб:

Світлодіодні лампи торгової марки "Philips" згідно Додатку до даної Декларації про відповідність, код УКТЗЕД 8539500000

(номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер)

2. Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника:

Виробник: компанія Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands (Сініфай Нідерланди Б.В., Хай Тек Кампус, 48, 5656 AE, м. Ейндховен, Нідерланди) **на виробничих потужностях:** Signify (China) Investment Co. Ltd., No.9, Lane 888, Tianlin Road, Shanghai, 200233, China (Сініфай (Чайна) Інвестмент Ко. Лтд., №9, Лейн 888, Тяньлін Роуд, Шанхай, 200233, Китай); Signify Poland sp. z o.o., ul. Kossaka 150, 64-920, Pila, Poland (Сініфай Польща сп.з.о.о., вул. Коссака, 150, 64-920, Піла, Польща);

Уповноважений представник: ТОВ «СІГНІФАЙ УКРАЇНА», Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, корпус 2, код ЄДРПОУ 39883953 (доручення від виробника б/н від 15.02.2019р.)

3. Ця декларація видана під відповідальність виробника.

4.Об'єкт декларації:

Світлодіодні лампи торгової марки "Philips" згідно Додатку до даної Декларації про відповідність, код УКТЗЕД 8539500000

(ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеної апаратури)

5.Об'єкт відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015р. № 1067.

Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015р. № 1077;

6. Посилання на відповідні стандарти, включені до переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації, стосовно яких декларується відповідність:

ДСТУ EN 62560:2016 (EN 62560:2012; EN 62560:2012/A1:2015; EN 62560:2012/AC:2015, IDT); ДСТУ EN 62493:2016 (EN 62493:2010, IDT); ДСТУ EN 62471:2017 (EN 62471:2008, IDT; IEC 62471:2006, MOD); ДСТУ EN 55015:2017 (EN 55015:2013; EN 55015:2013/A1:2015, IDT); ДСТУ EN 61000-3-2:2016 (EN 61000-3-2:2014, IDT); ДСТУ EN 61000-3-3:2017 (EN 61000-3-3:2013, IDT; IEC 61000-3-3:2013, IDT); ДСТУ EN 61547:2016 (EN 61547:2009, IDT)

на підставі протоколів випробувань наданих виробником (наведені в Додатку до Декларації про відповідність)

7. Додаткова інформація:

Застосована процедура оцінки відповідності – внутрішній контроль виробництва.

Підписано від імені: компанії Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands (Сініфай Нідерланди Б.В., Хай Тек Кампус, 48, 5656 AE, м. Ейндховен, Нідерланди)

м. Київ, «01» липня 2020р.

(місце та дата підпису)

Директор ТОВ «СІГНІФАЙ УКРАЇНА»



(підпис)

О.М. Шершень

(ініціали та прізвище)

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Додаток до Декларації відповідності від 01 липня 2020
Лампи світлодіодні торгової марки «PHILIPS», код УКТЗЕД 8539500000.

№	Тип	Протоколи випробувань наданні компанією Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands (Сігніфай Нідерланди Б.В., Хай Тек Кампус, 48, 5656 AE, м. Ейндховен, Нідерланди)
1.	LEDbulb (MASTER, MAS, Master LED bulb, MAS LEDbulb, MST, ESS LEDBulb, ESSENTIAL, D, Dim, Dimm, DimTone, Dimmable, DT, SS): від 1,7W до 45W	EMC №3183155.50 від 15.03.2016р. №3187918.50 від 27.06.2016р., LVD №3183153.50 від 09.03.2016р. № 3191991.50 від 12.07.2016р. виконано лабораторією DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., Shanghai, China (Китай)
2.	Ecohome LED Bulb: 7W; 9W; 11W; 13W	EMC №4359065.50 від 22.11.2019р.; LVD №4359064.50 від 22.11.2019р. виконано лабораторією DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., Shanghai, China (Китай)
3.	LED (Essential LED, ESS LED, LED spot, ESS LEDspots, LED candle, LED classic, LED lustre, MR16, GX53): від 2W до 20 W; 25W, 32W, 35W, 40W, 48W, 50W, 60W, 75W	EMC №3183197.51 від 12.06.2016р. № 3197920.50 від 17.11.2016р., LVD № 3183195.51 від 11.07.2016р., № 3197919.50 від 17.11.2016р. виконано лабораторією DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., Shanghai, China (Китай)
4.	CorePro (LED bulb, LEDcandle, candle, LEDluster, LEDlustre, luster, lustre, LEDcapsuleLV, LEDcapsuleMV, LEDspot, LEDspotLV, LEDspotMV, ND) : від 1.2W до 35W	EMC №3182434.50 від 22.03.2016р., LVD № 3182432.50 від 22.03.2016р., виконано лабораторією DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., Shanghai, China (Китай) EMC № 6006992.50 від 11.05.2017р., LVD № 6006990.50 від 09.05.2017р., виконано лабораторією DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., Shanghai, China (Китай) EMC №708881741605 від 15.05.2017р., LVD №704021741605 від 09.05.2017, виконано лабораторією TUV Certification Testing China (Китай)
5.	MASTER LED (MAS LED, MASTER, Master LEDspot, MAS LEDcandle, MAS LEDluster, , MST LED, MAS LEDspotMV, MAS LEDspotLV, , LEDspot, D, DimTone, DT, VLE, PAR30S, PAR38, ExpertColor (MR16), Master LED Poultry, CLA): від 2W до 20W.	EMC № 6002663.50 від 23.02.2017р., №6008765.50 від 05.06.2017р., № 6010443.50 від 17.08.2017р.; № 6008771.50 від 19.07.2017р.; № 6005351.50 від 10.05.2017р.; LVD № 6002661.50 від 15.02.2017р., № 6008763.50 від 18.05.2017р., № 6010441.51 від 28.07.2017р., № 6008769.50 від 18.07.2017р. № 6005347.50 від 21.04.2017р. виконано лабораторією DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., Shanghai, China (Китай)
6.	ESS (ESSENTIAL, LED, LEDCandle, LEDLustre(Luster), LEDBulb, MASTER, MAS, MST, D, Dim, Dimm, DimTone, Dimmable, DT, SS, MR16): 1,7W- 13W	EMC № 6010512.50 від 28.07.2017р., LVD № 6010511.50 від 26.07.2017р., виконано лабораторією DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., Shanghai, China (Китай)
7.	TForce (LED HPL, LED HPI, LED HIL, LED Road, Core HB, Core LED PT, CL, ND, MV, FR, D, PT): 28-21W 26-30W, 27-30W, 28-30W, 29-25W, 30-21W, 30-27W, 32-25W, 36-40W, 37-40W, 38-28W 40-28W, 40-40W, 44-33W, 45-50W, 48-33W, 48-50W, 50-42W, 50-50W, 54-60W, 55-35W, 57-42W, 58-35W, 60-35W, 60-42W, 70-65W, 72-70W, 84-55W, 90-55W, 90-80W, 90-90W, 100-85W, 110-88W, 112-65W, 120-100W, 120-65W, 150-400W, 200-145W, 200-160W	EMC № 6003512.50 від 24.04.2017р., № 6013104.50 28.08.2017р., № 6008224.50 від 31.07.2017р., №6032133.50 від 21.06.2018р. LVD № 6003510.50 від 24.04.2017р., № 6013102.50 від 25.08.2017р., №6008220.50 від 26.07.2017р., №6032132.50 від 27.06.2018р., виконано лабораторією DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., Shanghai, China (Китай)
8.	LEDClassic (LEDCLa, CDL, ND, WW, CL, D, PAR30S, FL, CL GOLD, ND, D, DIM, Heart, Mushroom, Diamond, classic-giant, SSW): від 2 W до 12W, 25W, 30W, 35W, 40W, 48W, 50W, 60W, 75W	EMC №3183659.50 від 08.05.2016р., № 6005549.50 від 07.04.2017р., № 6010978.50 від 26.06.2017р.; LVD № 3183657.50 від 27.04.2016р., 6005542.50 від 05.04.2017р., 6010512.50 від 16.06.2017р. виконано лабораторією DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., Shanghai, China (Китай)
9.	CLA (Classic, LED classic, LEDBulb, LEDCandle, LED Luster, LED lustre, ND): від 2W до 25W; 2W, 2,2W, 2,7W, 4,3-40W, 5-32W, 5-40W, 5,5-40W, 8-50W, 8-60W, 8-75W, 11-100W, 100W	EMC № 6005539.50 від 07.04.2017р., LVD № 6005537.50 від 05.04.2017р. виконано лабораторією DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., Shanghai, China (Китай)

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

10.	MR11: 3,5-25W	EMC № 6004584.50 від 08.05.2017р., LVD № 6004582.50 від 14.04.2017р. виконано лабораторією DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., Shanghai, China (Китай)
11.	Vintage LED, Modern LED, Dimmable LED,(Heart, Mushroom, LEDmodern Diamond GOLD, ND, DIM): 6,5W, 12W, 30W, 40W	EMC № 6028159.50 від 25.04.2018р., № 6023701.50 від 16.02.2018р., LVD № 6023699.50 від 08.02.2018р., №.6028157.50 від 2018р. виконано лабораторією DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., Shanghai, China (Китай).
12.	Scene Switch(LED, LED SSW), Scene Switch Color(SSC): від 1,5W до 9.5W.	EMC №3185390.50 від 26.04.2016р., №3165996.50 від 28.04.2015р. ; LVD № 3185388.50 від 12.04.2016р., № 3165994.50/51 від 28.04.2015р., виконано лабораторією DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., Shanghai, China (Китай)
13.	LEDGlobe: від 3W до 13W	EMC №3182187.50 від 02.03.2016р., LVD №3182185 від 02.03.2016р. виконано лабораторією DEKRA Testing and Certification (Shanghai) Ltd., Shanghai, China (Китай)
14.	GP LED flowering (GreenPower LED flowering, fr , dr/w, dr/w/fr, FR, DR/W, DR/W/FR):11 W, 13W, 16W, 18W	EMC №6011942.01 від 31.07.2017р., LVD №6011940.50від 28.07.2017р. виконано лабораторією DEKRA Certification B.V., The Netherlands

Директор ТОВ «СІГНІФАЙ
УКРАЇНА»



О.М. Шершень
(ініціали та прізвище)