



CB057

10023
ДСТУ ISO/IEC 17065

001

Зареєстровано в реєстрі за №
Ref. Certif. No.

UA 1.001.011624-16



«ДП Укрметртестстандарт»

SE"UKRMETRTESTSTANDART"

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Продукція
ProductСвітильники стаціонарні загального призначення
(LED Recessed Luminarie) з радіопультот керування освітленням
Код УКТ ЗЕД 9405Торгова марка
Trademark

PHILIPS

Модель/Тип
Model/Type Ref.Світильники: 59062, 59061
Радіопульт: 5906131M7Відповідає вимогам
Comply with the requirementsДСТУ EN 60598-1:2014, ДСТУ EN 60598-2-2:2014, ДСТУ EN 61347-1:2015,
ДСТУ EN 61347-2-13:2015, ДСТУ EN 62031:2014, ДСТУ EN 62471:2014,
ДСТУ EN 60950-1:2014, ДСТУ EN 55015:2014, ДСТУ EN 61000-3-2:2015,
ДСТУ EN 61000-3-3:2014, ДСТУ EN 61547:2014, ДСТУ EN 301 489-1:2014,
ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008, ДСТУ ETSI EN 300 440-2:2014Назва та адреса заявника
Name and address of the applicantТОВ "ФІЛІПС СВІТЛОВІ РІШЕННЯ УКРАЇНА",
03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, корпус 2, Україна (діє за
дорученням "Philips Lighting B.V.", Нідерланди № б/н від 23.09.2015)
Код ЄДРПОУ 39883953Назва та адреса виробника
Name and address of the manufacturer"Philips Lighting B.V.",
High Tech Campus 45, 5656 AE Eindhoven, НідерландиНазва та місцезнаходження заводу
Name and factory location"HUIZHOU FORYOU OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.",
NO. 1 North Shangxia Road, Dongjiang Hi-tech Industry, Park, Huizhou, КитайДодаткова інформація
Additional informationСвітильники: 100-240V~, 50/60Hz, 0.1A, 9W; pf: 0.7; Class II, ta=25
Радіопульт: DC 3VВиданий на підставі
Issued on the grounds ofсертифіката CB № SE-81516 від 15.12.2015 виданого NCB Intertek Semko AB, Швеція,
протоколу УкрТЕСТ ДП "Укрметртестстандарт" № 954УкрТЕСТ2-16 від 15.08.2016
(атестат акредитації № 10023 від 26.04.2015) та протоколу випробувань ВЦ
УКРЧАСТОТНАГЛЯД ТЕСТ № 9264-16 від 03.08.2016 (атестат акредитації № 2Н120
від 25.07.2014)Сертифікат видано ООВ ДП "Укрметртестстандарт" (Реєстр № UA-TR-001) вул. Метрологічна 4, м. Київ, 03143, Україна
Certificate issued by the CAB SE "Ukrmetrteststandart" (Ref.No.UA-TR-001) 4, Metrologichna str., Kyiv, 03143, UkraineДата реєстрації
Date

15.08.2016



Заступник керівника органу з сертифікації

Ример В.Д.

М.П.

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на
Validity of the certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at
<http://www.ukrtest.kiev.ua/reestr>



Зареєстровано в реєстрі за №
Ref. Certif. No.

UA 1.001.011624-16



«ДП Укрметртестстандарт»

SE "UKRMETRTESTSTANDART"

ДОДАТОК № 1 Addition

1. Радіопульт керування освітленням т.м. PHILIPS моделі 5906131M7 у складі світильників стаціонарних загального призначення (LED Recessed Luminaire) т.м. PHILIPS моделей 59062, 59061 з технічними характеристиками, що наведені нижче, відповідає узагальненим умовам застосування у сфері використання радіочастотного ресурсу України, які визначені РІ 24-5 (додаток 13 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18).

Застосування (експлуатація) в Україні зазначеного у цьому сертифікаті радіообладнання у складі та з технічними характеристиками, наведеними нижче, здійснюється без оформлення дозволів УДЦР (Рішення НКРЗІ № 844 від 23.12.2014 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.02.2015 за № 201/26646) за умови внесення його до реєстру РЕЗ та ВП НКРЗІ.

2. Склад обладнання:

2.1 Світильники стаціонарні загального призначення (LED Recessed Luminaire) т.м. PHILIPS моделей:

- 59062;

- 59061;

2.2 Радіообладнання (код УКТЗЕД за неосновним призначенням 8517):

- радіопульт керування освітленням т.м. PHILIPS моделі 5906131M7

3. Технічні характеристики:

Радіотехнологія згідно з Планом використання радіочастотного ресурсу України – широкосмуговий радіодоступ;

Діапазон частот, МГц: 2400,0 ... 2483,5;

Максимальна вихідна потужність передавача, мВт (дБм): 1,50 (1,76);

Клас випромінювання: 2M00G1D;

Ширина смуги частот випромінювання передавача на рівні мінус 30 дБ – контрольна, не більше МГц: 2,5;

Тип антени / ЕІВП, мВт (дБм)/ Коефіцієнт підсилення, дБі: інтегрована / 25 (14) / 1,0

Сертифікат видано ООВ ДП "Укрметртестстандарт" (Реєстр. № UA-TR-001) вул. Метрологічна 4, м. Київ, 03143, Україна
Certificate issued by the CAB SE "Ukrmetrteststandart" (Ref. No. UA-TR-001) 4, Metrologichna Str., Kiev, 03143, Ukraine

15.08.2016

Дата реєстрації
Date

підпис (signature)



Заступник керівника органу з сертифікації
Ример В.Д.

М.П.



Зареєстровано в реєстрі за №
Ref. Certif. No.

UA 1.001.011625-16-СДК



ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»
SE"UKRMETRTTESTSTANDART"
СЕРТИФІКАТ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ
DESIGN RESEARCH CERTIFIKATE

Продукція
Product

Світильники стаціонарні загального призначення
(LED Recessed Luminaire) з радіопультот керування освітленням
Код УКТ ЗЕД **9405**

Торгова марка
Trademark

PHILIPS

Модель/Тип
Model/Type Ref.

Світильники: 59062, 59061
Радіопульт: 5906131M7

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

узагальнених умов застосування згідно з Додатком № 13 до Рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18 та вимогам пунктів 9.3 Технічного регламенту радіобладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого Постановою КМ України від 24.06.2009 № 679 та ДСТУ EN 301 489-1:2014, ДСТУ ETSI EN 301 489-17:2008, ДСТУ ETSI EN 300 440-2:2014

Назва та адреса заявника
Name and address of the applicant

ТОВ "ФІЛІПС СВІТЛОВІ РІШЕННЯ УКРАЇНА",
03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, корпус 2, Україна (діє за
дорученням "Philips Lighting B.V.", Нідерланди № б/н від 23.09.2015)
Код ЄДРПОУ **39883953**

Назва та адреса виробника
Name and address of the manufacturer

"Philips Lighting B.V.",
High Tech Campus 45, 5656 AE Eindhoven, Нідерланди

Назва та місцезнаходження заводу
Name and factory location

"HUIZHOU FORYOU OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.",
NO. 1 North Shangxia Road, Dongjiang Hi-tech Industry, Park, Huizhou, Китай

Додаткова інформація
Additional information

Світильники: 100-240V~, 50/60Hz, 0.1A, 9W; pf: 0.7; Class II, ta=25
Радіопульт: DC 3V

Виданий на підставі
Issued on the grounds of

протоколу випробувань ВЦ УКРЧАСТОТНАГЛЯД ТЕСТ № 9264-16
від 03.08.2016 (атестат акредитації № 2Н120 від 25.07.2014), висновку
призначеного органу з оцінки відповідності ДП "Укрметртестстандарт"
№ 954УкрТЕСТ2-16 від 15.08.2016 (атестат акредитації № 10023 від
26.04.2015 та Рішення про погодження НКРЗІ № 691 від 27.12.2012)

Сертифікат видано ООВ ДП "Укрметртестстандарт" (Реєстр № UA-TR-001) вул. Метрологічна 4, м. Київ, 03143, Україна
Certificate issued by the CA8 SE "Ukrmetrtteststandart" (Ref. No. UA-TR-001) 4 Metrologichna st., Kiev, 03143, Ukraine

15.08.2016

Дата реєстрації
Date

підпис signature

Заступник керівника органу з сертифікації
Ример В.Д.

М.П.

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at
<http://www.ukrtest.kiev.ua/reestr>