

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Світильники стаціонарні загального призначення торгової марки "Color Kinetics": серії BGC481, BGC495 та аксесуарів ZGC491, ZGC494 . Код УКТЗЕД 9405

1. Модель
апаратури/виріб:

(номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер)

Виробник: Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands (Сігніфай Нідерланди Б.В., Хай Тек Кампус, 48, 5656 АЕ, м. Ейндховен, Нідерланди) **на виробничих потужностях:** Vtech (Dongguan) Electronics Industrial Co., Ltd., Xia Ling Bei, Liaobu, Dongguan, Guangdong, 523411, China. (Китай);

2. Найменування та
адреса виробника або
його уповноваженого
представника:

Уповноважений представник: ТОВ "СІГНІФАЙ УКРАЇНА", Україна, 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 4, корпус 2, код ЄДРПОУ 39883953 (доручення від виробника б/н від 15.02.2019р.)

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

4. Об'єкт декларації:

Світильники стаціонарні загального призначення торгової марки "Color Kinetics": серії BGC481, BGC495 та аксесуарів ZGC491, ZGC494 . Код УКТЗЕД 9405

(ідентифікація апаратури, яка дає змогу забезпечити її простежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для ідентифікації зазначеної апаратури)

Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015р. № 1067.

Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015р. № 1077;

Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017р. № 139.

5. Об'єкт
відповідає
вимогам
відповідних
технічних
регламентів:

6. Посилання на
відповідні стандарти з
переліку національних
стандартів, що були
застосовані, або
посилання на інші
технічні специфікації,
стосовно яких
декларується
відповідність:

ДСТУ EN 60598-1:2015 (EN 60598-1:2015, IDT), ДСТУ EN 60598-2-1:2015(EN 60598-2-1:1989, IDT); ДСТУ EN 55015:2014(EN 55015:2013), ДСТУ EN 55024:2014 ; ДСТУ EN 55032:2014; ДСТУ EN 61000-3-2:2015(EN 61000-3-2:2014), ДСТУ EN 61000-3-3:2014(EN 61000-3-3:2013, ДСТУ EN 61547:2014 (ДСТУ EN 61547:2009);ДСТУ EN 50581:2014 (EN 50581:2012)ДСТУ EN 62368-1:2015(EN 62368-1:2014, IDT)EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011 + A1:2010 + A2:2013 Примітка 2.1); ДСТУ EN 62471:2014(EN 62471:2008);

ДСТУ EN 50581:2014 (EN 50581:2012)

на підставі CE Декларації (Європейської декларації відповідності)

SNAC CE DoC 190129-r8.docx від 29.01.2019р.

7. Додаткова інформація:

Застосована виробником процедура оцінки відповідності – внутрішній контроль виробництва

Підписано від імені та за дорученням Виробника компанії Signify Netherlands B.V., High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, The Netherlands (Сігніфай Нідерланди Б.В., Хай Тек Кампус, 48, 5656 АЕ, м. Ейндховен, Нідерланди))

м.Київ «03» квітня 2020р.

(місце та дата видачі)

Директор ТОВ «СІГНІФАЙ УКРАЇНА»



(підпис)

О.М. Шершень

(ініціали та прізвище)

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Додаток до Декларації про відповідність: Світильники стаціонарні загального призначення торгової марки "Color Kinetics": серії BGC481, BGC495 та аксесуарів ZGC491, ZGC494 . Код УКТЗЕД 9405

| Material (12NC) | Material Description | CK P/N |
|-----------------|------------------------------|---------------|
| 910503705491 | BGC495 50 RGB CLFT4 BK | 101-000077-00 |
| 912400130023 | BGC495 50 RGB CLFT12 BK | 101-000077-01 |
| 912400130024 | BGC495 50 RGB CLFT4 WH | 101-000077-02 |
| 912400130025 | BGC495 50 RGB CLFT12 WH | 101-000077-03 |
| 912400130026 | BGC495 50 RGB TSDM4 BK | 101-000077-04 |
| 912400130027 | BGC495 50 RGB TSDM12 BK | 101-000077-05 |
| 912400130028 | BGC495 50 RGB TSDM4 WH | 101-000077-06 |
| 912400130029 | BGC495 50 RGB TSDM12 WH | 101-000077-07 |
| 912400130030 | BGC495 50 RGB CLFT75MM BK | 101-000077-08 |
| 912400135778 | BGC495 50 RGB NRRW BK P102 | 101-000077-09 |
| 912400135779 | BGC495 50 RGB NRRW BK P305 | 101-000077-10 |
| 912400135780 | BGC495 50 RGB NRRW WH P102 | 101-000077-11 |
| 912400135781 | BGC495 50 RGB NRRW WH P305 | 101-000077-12 |
| 912400130619 | BGC481 50 2700K CLFT WH P102 | 500-000012-00 |
| 912400130620 | BGC481 50 2700K CLFT BK P102 | 500-000012-01 |
| 912400130621 | BGC481 50 2700K TSDM WH P102 | 500-000012-02 |
| 912400130622 | BGC481 50 2700K TSDM BK P102 | 500-000012-03 |
| 912400130623 | BGC481 50 2700K CLFT WH P305 | 500-000012-04 |
| 912400130624 | BGC481 50 2700K CLFT BK P305 | 500-000012-05 |
| 912400130625 | BGC481 50 2700K TSDM WH P305 | 500-000012-06 |
| 912400130626 | BGC481 50 2700K TSDM BK P305 | 500-000012-07 |
| 912400130627 | BGC481 50 3000K CLFT WH P102 | 500-000012-08 |
| 912400130628 | BGC481 50 3000K CLFT BK P102 | 500-000012-09 |
| 912400130629 | BGC481 50 3000K TSDM WH P102 | 500-000012-10 |
| 912400130630 | BGC481 50 3000K TSDM BK P102 | 500-000012-11 |
| 912400130631 | BGC481 50 3000K CLFT WH P305 | 500-000012-12 |
| 912400130632 | BGC481 50 3000K CLFT BK P305 | 500-000012-13 |
| 912400130633 | BGC481 50 3000K TSDM WH P305 | 500-000012-14 |
| 912400130634 | BGC481 50 3000K TSDM BK P305 | 500-000012-15 |
| 912400130635 | BGC481 50 3500K CLFT WH P102 | 500-000012-16 |
| 912400130636 | BGC481 50 3500K CLFT BK P102 | 500-000012-17 |
| 912400130637 | BGC481 50 3500K TSDM WH P102 | 500-000012-18 |
| 912400130638 | BGC481 50 3500K TSDM BK P102 | 500-000012-19 |
| 912400130639 | BGC481 50 3500K CLFT WH P305 | 500-000012-20 |
| 912400130640 | BGC481 50 3500K CLFT BK P305 | 500-000012-21 |
| 912400130641 | BGC481 50 3500K TSDM WH P305 | 500-000012-22 |
| 912400130642 | BGC481 50 3500K TSDM BK P305 | 500-000012-23 |
| 912400130643 | BGC481 50 4000K CLFT WH P102 | 500-000012-24 |
| 912400130644 | BGC481 50 4000K CLFT BK P102 | 500-000012-25 |
| 912400130645 | BGC481 50 4000K TSDM WH P102 | 500-000012-26 |
| 912400130646 | BGC481 50 4000K TSDM BK P102 | 500-000012-27 |
| 912400130647 | BGC481 50 4000K CLFT WH P305 | 500-000012-28 |
| 912400130648 | BGC481 50 4000K CLFT BK P305 | 500-000012-29 |
| 912400130649 | BGC481 50 4000K TSDM WH P305 | 500-000012-30 |
| 912400130650 | BGC481 50 4000K TSDM BK P305 | 500-000012-31 |
| 912400130651 | BGC481 50 5700K CLFT WH P102 | 500-000012-32 |
| 912400130652 | BGC481 50 5700K CLFT BK P102 | 500-000012-33 |

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------|
| 912400130653 | BGC481 50 5700K TSDM WH P102 | 500-000012-34 |
| 912400130654 | BGC481 50 5700K TSDM BK P102 | 500-000012-35 |
| 912400130655 | BGC481 50 5700K CLFT WH P305 | 500-000012-36 |
| 912400130656 | BGC481 50 5700K CLFT BK P305 | 500-000012-37 |
| 912400130657 | BGC481 50 5700K TSDM WH P305 | 500-000012-38 |
| 912400130658 | BGC481 50 5700K TSDM BK P305 | 500-000012-39 |
| 912400130659 | BGC481 50 6500K CLFT WH P102 | 500-000012-40 |
| 912400130660 | BGC481 50 6500K CLFT BK P102 | 500-000012-41 |
| 912400130661 | BGC481 50 6500K TSDM WH P102 | 500-000012-42 |
| 912400130662 | BGC481 50 6500K TSDM BK P102 | 500-000012-43 |
| 912400130663 | BGC481 50 6500K CLFT WH P305 | 500-000012-44 |
| 912400130664 | BGC481 50 6500K CLFT BK P305 | 500-000012-45 |
| 912400130665 | BGC481 50 6500K TSDM WH P305 | 500-000012-46 |
| 912400130666 | BGC481 50 6500K TSDM BK P305 | 500-000012-47 |
| 912400133735 | BGC481 50 5000K CLFT WH P102 | 500-000012-48 |
| 912400133736 | BGC481 50 5000K CLFT BK P102 | 500-000012-49 |
| 912400133737 | BGC481 50 5000K TSDM WH P102 | 500-000012-50 |
| 912400133738 | BGC481 50 5000K TSDM BK P102 | 500-000012-51 |
| 912400133739 | BGC481 50 5000K CLFT WH P305 | 500-000012-52 |
| 912400133740 | BGC481 50 5000K CLFT BK P305 | 500-000012-53 |
| 912400133741 | BGC481 50 5000K TSDM WH P305 | 500-000012-54 |
| 912400133742 | BGC481 50 5000K TSDM BK P305 | 500-000012-55 |
| 912400135782 | BGC481 50 2700K NRRW WH P102 | 500-000012-56 |
| 912400135783 | BGC481 50 2700K NRRW BK P102 | 500-000012-57 |
| 912400135784 | BGC481 50 2700K NRRW WH P305 | 500-000012-58 |
| 912400135785 | BGC481 50 2700K NRRW BK P305 | 500-000012-59 |
| 912400135786 | BGC481 50 3000K NRRW WH P102 | 500-000012-60 |
| 912400135787 | BGC481 50 3000K NRRW BK P102 | 500-000012-61 |
| 912400135788 | BGC481 50 3000K NRRW WH P305 | 500-000012-62 |
| 912400135789 | BGC481 50 3000K NRRW BK P305 | 500-000012-63 |
| 912400135790 | BGC481 50 3500K NRRW WH P102 | 500-000012-64 |
| 912400135791 | BGC481 50 3500K NRRW BK P102 | 500-000012-65 |
| 912400135792 | BGC481 50 3500K NRRW WH P305 | 500-000012-66 |
| 912400135793 | BGC481 50 3500K NRRW BK P305 | 500-000012-67 |
| 912400135798 | BGC481 50 4000K NRRW WH P102 | 500-000012-72 |
| 912400135799 | BGC481 50 4000K NRRW BK P102 | 500-000012-73 |
| 912400135801 | BGC481 50 4000K NRRW WH P305 | 500-000012-74 |
| 912400135802 | BGC481 50 4000K NRRW BK P305 | 500-000012-75 |
| 912400135803 | BGC481 50 5000K NRRW WH P102 | 500-000012-76 |
| 912400135804 | BGC481 50 5000K NRRW BK P102 | 500-000012-77 |
| 912400135805 | BGC481 50 5000K NRRW WH P305 | 500-000012-78 |
| 912400135806 | BGC481 50 5000K NRRW BK P305 | 500-000012-79 |
| 912400135807 | BGC481 50 5700K NRRW WH P102 | 500-000012-80 |
| 912400135808 | BGC481 50 5700K NRRW BK P102 | 500-000012-81 |
| 912400135809 | BGC481 50 5700K NRRW WH P305 | 500-000012-82 |
| 912400135810 | BGC481 50 5700K NRRW BK P305 | 500-000012-83 |
| 912400135811 | BGC481 50 6500K NRRW WH P102 | 500-000012-84 |
| 912400135812 | BGC481 50 6500K NRRW BK P102 | 500-000012-85 |
| 912400135813 | BGC481 50 6500K NRRW WH P305 | 500-000012-86 |
| 912400135814 | BGC481 50 6500K NRRW BK P305 | 500-000012-87 |
| 912400135815 | BGC481 50 2700-6500K CLFT WH P102 | 501-000016-00 |
| 912400135816 | BGC481 50 2700-6500K CLFT BK P102 | 501-000016-01 |

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------|
| 912400135817 | BGC481 50 2700-6500K TSDM WH P102 | 501-000016-02 |
| 912400135818 | BGC481 50 2700-6500K TSDM BK P102 | 501-000016-03 |
| 912400135819 | BGC481 50 2700-6500K CLFT WH P305 | 501-000016-04 |
| 912400135820 | BGC481 50 2700-6500K CLFT BK P305 | 501-000016-05 |
| 912400135821 | BGC481 50 2700-6500K TSDM WH P305 | 501-000016-06 |
| 912400135822 | BGC481 50 2700-6500K TSDM BK P305 | 501-000016-07 |
| 912400135823 | BGC481 50 2700-6500K NRRW WH P102 | 501-000016-08 |
| 912400135824 | BGC481 50 2700-6500K NRRW BK P102 | 501-000016-09 |
| 912400135825 | BGC481 50 2700-6500K NRRW WH P305 | 501-000016-10 |
| 912400135826 | BGC481 50 2700-6500K NRRW BK P305 | 501-000016-11 |
| 823500406348 | BGC495 55 RGB CLFT WH P100 S160 | 999-008580-00 |
| 823500501408 | BGC495 50 RGB CLFT WH P300 L2000 | 999-008905-32 |
| 823500409790 | BGC495 60 RGB CLFT BK P610 HE | 999-008593-13 |
| 823500403593 | BGC495 60 RGB CLFT WH P203 | 999-008142-00 |
| Акcesуари: | | |
| 822220987899 | ZGC494 C750 EXTENDER | 999-000667-00 |
| 910503700044 | ZGC491 RA WH | 101-000057-00 |
| 910503700696 | ZGC494 C7620 | 108-000045-00 |
| 910503700697 | ZGC494 C15240 | 108-000045-01 |

м.Київ

«03» квітня 2020р.

Директор ТОВ «СІГНІФАЙ УКРАЇНА»

МП



(підпис)

О.М. Шершень

(ініціали та прізвище)