

PHILIPS

Bộ đèn UV-C



Bộ đèn khử trùng không khí trên cao Philips UV-C Upper Air

Hít thở không khí sạch khuẩn

Là một trong số các sản phẩm khử trùng không khí trên cao bằng UV-C, Bộ đèn khử trùng không khí trên cao Philips UV-C Upper Air được thiết kế để lắp đặt trên trần giả nhằm khử trùng không khí, ứng dụng đa dạng, linh hoạt, phù hợp cho nhiều không gian. Với thiết kế đặc biệt, bộ đèn có khả năng chiếu tia UV-C ở gần thiết bị và các khu vực cao hơn. Điều này cho phép hoạt động kinh doanh, sản xuất hoạt động bên dưới bình thường trong khi quá trình khử trùng vẫn diễn ra liên tục.

Những lợi ích

- Không gây tiếng ồn, cho phép khử trùng không khí một cách yên tĩnh trong khi các hoạt động kinh doanh vẫn tiếp tục ở bên dưới
- Ánh sáng UV-C được chứng minh có thể vô hiệu hóa các mầm bệnh đã được thử nghiệm¹ một cách hiệu quả
- Sử dụng đèn Philips UV-C và bộ điện
- Sản phẩm thân thiện với môi trường - Không thải ra ozone trong hoặc sau khi sử dụng

Tính năng

- Bao gồm đèn Philips PL-S TUV: 4x9W
- Định bức xạ UV sóng ngắn ở 253,7 nm (UV-C)
- Mài hắt và gương phản xạ kiểm soát nghiêm ngặt sự phân bố của UV-C ở trên cao, không ảnh hưởng con người, cây cối bên dưới
- Có thiết kế khung để gắn trên trần giả
- Tuân thủ theo tiêu chuẩn IEC 62471 về an toàn quang sinh học

¹Reed, N.G. 2010. Lịch sử của chiếu xạ diệt khuẩn bằng tia cực tím để khử trùng không khí. Theo báo cáo Y tế Công cộng Tháng Một – Tháng Hai, 125 (1): 15–27.

Bộ đèn khử trùng không khí trên cao Philips UV-C Upper Air

Ứng dụng

Văn phòng
Cửa hàng bán lẻ
Cửa hàng ăn uống
Dịch vụ
Trường học
Ngân hàng
Nhà vệ sinh

Cảnh báo và an toàn

NGUY HIỂM: Rủi ro Nhóm 3 Sản phẩm UV theo IEC 62471. Giống như bất kỳ hệ thống khử trùng nào, đèn và thiết bị UV-C phải được lắp đặt và sử dụng đúng cách. Tiếp xúc trực tiếp với UV-C có thể nguy hiểm và dẫn đến phản ứng giống như cháy nắng trên da và tổn thương nghiêm trọng đến giác mạc. Do UV-C không thể nhìn thấy bằng mắt thường nên Bộ đèn khử trùng không khí trên cao Philips UV-C Upper Air phải được sử dụng và lắp đặt theo đúng các yêu cầu trong hướng dẫn sử dụng và/hoặc hướng dẫn lắp đặt.

Hệ thống đèn chiếu sáng UV-C của Philips chỉ được bán và lắp đặt bởi các chuyên gia theo các yêu cầu pháp lý và an toàn nghiêm ngặt của Signify. Các sản phẩm UV-C của Signify không được sử dụng trong các ứng dụng hoặc hoạt động có thể gây ra và/hoặc dẫn đến tử vong, thương tích cá nhân và/hoặc thiệt hại cho môi trường.

Tuyên bố khước từ trách nhiệm

Hiệu quả của Bộ đèn khử trùng không khí trên cao Philips UV-C Upper Air trong việc bất hoạt một số vi rút, vi khuẩn, động vật nguyên sinh, nấm hoặc các vi sinh vật có hại khác như được mô tả ở trên với tiêu đề "Lợi ích". Signify và các công ty trực thuộc không hứa hẹn hoặc đảm bảo rằng việc sử dụng sản phẩm Bộ đèn khử trùng không khí trên cao Philips UV-C Upper Air sẽ bảo vệ bất kỳ người dùng nào khỏi hoặc ngăn ngừa nhiễm trùng và/hoặc nhiễm bất kỳ loại vi rút, vi khuẩn, động vật nguyên sinh, nấm, bệnh tật hoặc dịch bệnh nào. Bộ đèn khử trùng không khí trên cao Philips UV-C Upper Air không được FDA và/hoặc bất kỳ cơ quan quản lý nào khác phê duyệt và/hoặc chứng nhận là thiết bị y tế, không dành cho và không được sử dụng như là thiết bị y tế hoặc lắp đặt trong trong các thiết bị y tế. Ngoài và không giới hạn bất kỳ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý nào của Signify và các công ty trực thuộc như được quy định trong bất kỳ thỏa thuận nào về việc bán, phân phối hoặc cung cấp Bộ đèn khử trùng không khí trên cao Philips UV-C, Signify và các công ty trực thuộc sẽ không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ khiếu nại hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Bộ đèn khử trùng không khí trên cao Philips UV-C Upper Air ngoài mục đích sử dụng hoặc trái với hướng dẫn lắp đặt và vận hành, mỗi hướng dẫn như được mô tả trong tài liệu này, hướng dẫn sử dụng và/hoặc hướng dẫn lắp đặt.

Bộ đèn khử trùng không khí trên cao Philips UV-C Upper Air

Thông số kỹ thuật

Loại	SM345C	Chất liệu gương phản xạ	Nhôm
Nguồn sáng	Đèn UV-C: 4x TUV PL-S/ 9W	Màu sắc	Đen/Trắng
Đèn kèm theo	Có	Phạm vi nhiệt độ tối ưu	+20 + 40°C
Thiết bị	Chấn lưu tần số cao (HF-M)	Dòng đời	9000giờ - 90% UV-C @ dòng đời
Kết nối	Đầu nối dây vào (PI)	Khung	Khung gắn trần
Vỏ bọc	Nhôm	Cài đặt	Hốc tường phía trong trần giả, khuyến dùng cáp an toàn

Các phiên bản




SM345C 4x9W



SM345C 4x9W

Bản vẽ kích thước



Sản phẩm	Dài	Rộng	Cao
SM345C 4xTUV PLS 9W HFM	595 mm	595 mm	192 mm

Bộ đèn khử trùng không khí trên cao Philips UV-C Upper Air

Được phê duyệt và ứng dụng	
Mech. mã bảo vệ tác động	IK02
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Vận hành và điện năng	
Điện áp đầu vào	230 đến 240V
Tần số đầu vào	50 đến 60Hz
Thông tin chung	
Nhãn CE	Nhãn CE
Lớp bảo vệ IEC	Lớp an toàn I
Dấu hiệu sản phẩm dễ cháy	Không gắn trên các bề mặt dễ bắt lửa
Mã dòng đèn	Có khung gắn
Mã dòng sản phẩm	SM345C

Thông tin chung

Mã mua hàng	Tên sản phẩm đầy đủ	Loại đèn	Loại thiết bị	Phản xạ
919206000021	SM345C 4xTUV PLS 9W HFM	4x 9W TUV	HF-M	Có

Bức xạ UV-C

Tên thành phần đầy đủ	Đèn chiếu bức xạ UV-C	Bức xạ UV-C ở khoảng cách 2m	Mã mua hàng
	W	µW/cm²	GPC
SM345C 4xTUV PLS 9W HFM	4x2.2	7	919206000021



© 2021 Signify Holding. Đã đăng ký Bản quyền. Thông tin được cung cấp ở đây có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin được trích dẫn từ nguồn thứ ba và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào liên quan đến thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không nhằm mục đích đưa ra bất kỳ đề nghị thương mại nào và không phải là một phần của bất kỳ báo giá hoặc hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng Philips Shield là các nhãn hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V. Tất cả các nhãn hiệu khác đều thuộc sở hữu của Signify Holding hoặc các chủ sở hữu tương ứng của Signify.



Quét mã để liên hệ
Philips Lighting



Quét mã để xem thêm nhiều sản phẩm
Philips UV-C khác