



PILA Světelná lišta

PILA BN007C LED30S/840 L1200

PILA Světelná lišta – LED svítidlo, světelný tok 3000 lm
840 studená bílá – Délka 1200 mm

Benefits

- Široká škála použití
- Vysoké úspory energie
- Spolehlivá kvalita



CRI



20,000 h




220-240 W



Bezpečnostní
třída



IP20



Produktová data

Obecné informace

Kód řady svítidel	LED30S [svítidlo LED, světelný tok 3000 lm]
Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Přibližná náhrada	-
Počet předřadnikových jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/transformátor	PSU [zdroj napájení]
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Přípojení	Volný vodič 0.15 m
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	BN007C [PILA Batten]

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhového proudu	-
Výkonový faktor (min.)	> 0.9

Přepětová ochrana	-
-------------------	---

Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál optického krytu/čochky	-
Optický kryt/povrch čochky	-
Celková délka	1187 mm
Celková šířka	54 mm
Celková výška	36 mm
Barva	Bílá
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP20
Odolnost proti nárazu	-

Světelné technické (podle IEC)

Světelný tok	3000 lm
CCT	4000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	30 W

Výkonnost v průběhu času (podle IEC)

Životnost L70B50	20,000 h
------------------	----------

Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _a	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednací název produktu	PILA BN007C LED30S/840 L1200
EAN/UPC výrobek	8710163335087
Objednací kód	911401735152
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	911401735152
Celková hmotnost	0.255 kg

Rozměrové výkresy

