



# PILA Světlo met MDU

## PILA BVP008 20W 4000K MDU

PILA Světlo met (MDU verze) – LED svítidlo 20 W  
4000 K – Jednotka pro detekci pohybu

### Benefity

- Robustní provedení
- Vysoká úspora energie
- Spolehlivá kvalita



CRI



35,000 h



220-240 W



Bezpečnostní  
třída



IP65



IK06

### Produktová data

#### Obecné informace

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Barva světelného zdroje           | 840 studená bílá         |
| Přibližná náhrada                 | -                        |
| Včetně předřadníku                | Ano                      |
| Nouzové osvětlení                 | -                        |
| Typ optiky                        | -                        |
| Ovládací rozhraní                 | Ne                       |
| Připojení                         | Volné vodiče             |
| Třída ochrany IEC                 | Bezpečnostní třída I     |
| Montáž                            | -                        |
| Značka CE                         | Ano                      |
| Splňuje požadavky EU RoHS         | Ano                      |
| Stálý světelný tok                | Ne                       |
| Počet produktů na MCB 16 A typu B | -                        |
| Servisní štítek                   | -                        |
| Kód produktové řady               | BVP008 [PILA Světlo met] |

#### Provozní a elektrické

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Vstupní napětí         | 220-240 V   |
| Frekvence sítě         | 50 to 60 Hz |
| Náběhový proud         | -           |
| Doba náběhu            | -           |
| Výkonový faktor (min.) | > 0.9       |
| Přepětová ochrana      | -           |



#### Ovládání a stmívání

|                |     |
|----------------|-----|
| Stmívatelné    | Ne  |
| Pohybové čidlo | Ano |

#### Mechanické a materiály

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Materiál těla                  | Hliník |
| Materiál optického krytu/čochy | Sklo   |
| Optický kryt/povrch čochy      | -      |
| Celková délka                  | 141 mm |
| Celková šířka                  | 28 mm  |
| Celková výška                  | 122 mm |
| Barva                          | Černá  |
| Příslušenství                  | -      |

#### Schválení a aplikace

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Stupeň krytí          | IP65 |
| Odolnost proti nárazu | IK06 |

#### Světelné technické (splňuje normu IEC)

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Světelný tok               | 1900 lm |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 95 lm/W |
| CCT                        | 4000 K  |
| CRI                        | > 80    |
| Počáteční chromatičnost    | -       |
| Počáteční vstupní výkon    | 20 W    |

## Výkonnost v průběhu času (splňuje normu IEC)

|                  |          |
|------------------|----------|
| Životnost L70B50 | 35,000 h |
|------------------|----------|


## Podmínky použití

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Provozní okolní teplota T <sub>q</sub> | - |
|----------------------------------------|---|

## Produktová data

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Celý kód produktu            | -                         |
| Objednací název produktu     | PILA BVP008 20W 4000K MDU |
| EAN/UPC výrobek              | 87195145329199            |
| Objednací kód                | -                         |
| Množství ks v balení         | 1                         |
| Počet ks v kartonové krabici | 1                         |
| Číslo materiálu (12NC)       | 911401874983              |
| Celková hmotnost             | -                         |

## Rozměrové výkresy





# PILA Světlo met MDU

## PILA BVP008 50W 4000K MDU

PILA Světlo met (MDU verze) – LED svítidlo 50 W  
4000 K – Jednotka pro detekci pohybu

### Benefity

- Robustní provedení
- Vysoká úspora energie
- Spolehlivá kvalita



CRI



35,000 h



220-240 W



Bezpečnostní  
třída



IP65



IK06

### Produktová data

#### Obecné informace

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Barva světelného zdroje           | 840 studená bílá         |
| Přibližná náhrada                 | -                        |
| Včetně předřadníku                | Ano                      |
| Nouzové osvětlení                 | -                        |
| Typ optiky                        | -                        |
| Ovládací rozhraní                 | Ne                       |
| Připojení                         | Volné vodiče             |
| Třída ochrany IEC                 | Bezpečnostní třída I     |
| Montáž                            | -                        |
| Značka CE                         | Ano                      |
| Splňuje požadavky EU RoHS         | Ano                      |
| Stálý světelný tok                | Ne                       |
| Počet produktů na MCB 16 A typu B | -                        |
| Servisní štítek                   | -                        |
| Kód produktové řady               | BVP008 [PILA Světlo met] |

#### Provozní a elektrické

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Vstupní napětí         | 220-240 V   |
| Frekvence sítě         | 50 to 60 Hz |
| Náběhový proud         | -           |
| Doba náběhu            | -           |
| Výkonový faktor (min.) | > 0.9       |
| Přepětová ochrana      | -           |



#### Ovládání a stmívání

|                |     |
|----------------|-----|
| Stmívatelné    | Ne  |
| Pohybové čidlo | Ano |

#### Mechanické a materiály

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Materiál těla                  | Hliník |
| Materiál optického krytu/čochy | Sklo   |
| Optický kryt/povrch čočky      | -      |
| Celková délka                  | 220 mm |
| Celková šířka                  | 31 mm  |
| Celková výška                  | 175 mm |
| Barva                          | Černá  |
| Příslušenství                  | -      |

#### Schválení a aplikace

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Stupeň krytí          | IP65 |
| Odolnost proti nárazu | IK06 |

#### Světelné technické (splňuje normu IEC)

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Světelný tok               | 4750 lm |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 95 lm/W |
| CCT                        | 4000 K  |
| CRI                        | > 80    |
| Počáteční chromatičnost    | -       |
| Počáteční vstupní výkon    | 50 W    |

## Výkonnost v průběhu času (splňuje normu IEC)

|                  |          |
|------------------|----------|
| Životnost L70B50 | 35,000 h |
|------------------|----------|

## Podmínky použití

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Provozní okolní teplota T <sub>q</sub> | - |
|----------------------------------------|---|

## Produktová data

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Celý kód produktu            | -                         |
| Objednávací název produktu   | PILA BVP008 50W 4000K MDU |
| EAN/UPC výrobek              | 87195145329799            |
| Objednávací kód              | -                         |
| Množství ks v balení         | 1                         |
| Počet ks v kartonové krabici | 1                         |
| Číslo materiálu (12NC)       | 911401875583              |
| Celková hmotnost             | -                         |

## Rozměrové výkresy

