



PILA Prachotěs

PILA WT007C LED17S/840 PSU L600

PILA Prachotěs – LED svítidlo, světelný tok 1700 lm
840 studená bílá – Zdroj napájení – Délka 600 mm

Benefity

- Robustní provedení
- Vysoká úspora energie
- Dostupné ve třech rozměrech



CRI



35,000 h



220-240 W



Bezpečnostní
třída



IP65



IK06

Produktová data

Obecné informace

Kód řady svítidel	LED17S [LED svítidlo, světelný tok 1700 lm]
Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Barva světelného zdroje	-
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/transformátor	PSU [Zdroj napájení]
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	Vodič
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	WT007C [PILA Prachotěs]

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhového proudu	-



Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-

Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál optického krytu/čochy	-
Optický kryt/povrch čočky	-
Celková délka	598 mm
Celková šířka	35.5 mm
Celková výška	73 mm
Barva	Šedý
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK06

Světelné technické (podle IEC)

Světelný tok	1700 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W
CCT	4000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	17 W

Výkonnost v průběhu času (podle IEC)

Životnost L70	35,000 h
---------------	----------


Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _q	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednací název produktu	PILA WT007C LED17S/840 PSU L600
EAN/UPC výrobek	8710163343112
Objednací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	911401809680
Celková hmotnost	-

Rozměrové výkresy





PILA Prachotěs

PILA WT007C LED34S/840 PSU L1200

PILA Prachotěs – LED svítidlo, světelný tok 3400 lm
840 studená bílá – Zdroj napájení – Délka 1200 mm

Benefity

- Robustní provedení
- Vysoká úspora energie
- Dostupné ve třech rozměrech



CRI



35,000 h



220-240 W



Bezpečnostní
třída



IP65



IK06

Produktová data

Obecné informace

Kód řady svítidel	LED34S [LED svítidlo, světelný tok 3400 lm]
Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Barva světelného zdroje	-
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/transformátor	PSU [Zdroj napájení]
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	Vodič
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	WT007C [PILA Prachotěs]

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhového proudu	-



Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-

Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál optického krytu/čochy	-
Optický kryt/povrch čočky	-
Celková délka	1198 mm
Celková šířka	35.5 mm
Celková výška	73 mm
Barva	Šedý
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK06

Světelné technické (podle IEC)

Světelný tok	3400 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W
CCT	4000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	34 W

Výkonnost v průběhu času (podle IEC)

Životnost L70	35,000 h
---------------	----------


Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _q	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednací název produktu	PILA WT007C LED34S/840 PSU L1200
EAN/UPC výrobek	8710163335148
Objednací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	911401735772
Celková hmotnost	-

Rozměrové výkresy





PILA Prachotěs

PILA WT007C LED34S/865 PSU L1200

PILA Prachotěs – LED svítidlo, světelný tok 3400 lm
865 studené denní světlo – Zdroj napájení – Délka 1200 mm

Benefity

- Robustní provedení
- Vysoká úspora energie
- Dostupné ve třech rozměrech



CRI



35,000 h



220-240 W



Bezpečnostní
třída



IP65



IK06

Produktová data

Obecné informace

Kód řady svítidel	LED34S [LED svítidlo, světelný tok 3400 lm]
Barva světelného zdroje	865 studené denní světlo
Barva světelného zdroje	-
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/transformátor	PSU [Zdroj napájení]
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	Vodič
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	WT007C [PILA Prachotěs]

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhového proudu	-



Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-

Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál optického krytu/čochy	-
Optický kryt/povrch čočky	-
Celková délka	1198 mm
Celková šířka	35.5 mm
Celková výška	73 mm
Barva	Šedý
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK06

Světelné technické (podle IEC)

Světelný tok	3400 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W
CCT	6500 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	34 W

Výkonnost v průběhu času (podle IEC)

Životnost L70	35,000 h
---------------	----------


Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _q	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednací název produktu	PILA WT007C LED34S/865 PSU L1200
EAN/UPC výrobek	8710163335148
Objednací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	911401735772
Celková hmotnost	-

Rozměrové výkresy





PILA Prachotěs

PILA WT007C LED54S/840 PSU L1500

PILA Prachotěs – LED svítidlo, světelný tok 5400 lm
840 studená bílá – Zdroj napájení – Délka 1500 mm

Benefity

- Robustní provedení
- Vysoká úspora energie
- Dostupné ve třech rozměrech



CRI



35,000 h



220-240 W



Bezpečnostní
třída



IP65



IK06

Produktová data

Obecné informace

Kód řady svítidel	LED54S [LED svítidlo, světelný tok 5400 lm]
Barva světelného zdroje	840 studená bílá
Barva světelného zdroje	-
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/transformátor	PSU [Zdroj napájení]
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	Vodič
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	WT007C [PILA Prachotěs]

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhového proudu	-



Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-

Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál optického krytu/čochy	-
Optický kryt/povrch čočky	-
Celková délka	1498 mm
Celková šířka	35.5 mm
Celková výška	73 mm
Barva	Šedý
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK06

Světelné technické (podle IEC)

Světelný tok	5400 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W
CCT	4000 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	54 W

Výkonnost v průběhu času (podle IEC)

Životnost L70	35,000 h
---------------	----------


Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _q	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednací název produktu	PILA WT007C LED54S/840 PSU L1500
EAN/UPC výrobek	8710163335155
Objednací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	911401735782
Celková hmotnost	-

Rozměrové výkresy





PILA Prachotěs

PILA WT007C LED54S/865 PSU L1500

PILA Prachotěs – LED svítidlo, světelný tok 5400 lm
865 studené denní světlo – Zdroj napájení – Délka 1500 mm

Benefity

- Robustní provedení
- Vysoká úspora energie
- Dostupné ve třech rozměrech



CRI



35,000 h



220-240 W



Bezpečnostní
třída



IP65



IK06

Produktová data

Obecné informace

Kód řady svítidel	LED54S [LED svítidlo, světelný tok 5400 lm]
Barva světelného zdroje	865 studené denní světlo
Barva světelného zdroje	-
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Ovladač/napájecí jednotka/transformátor	PSU [Zdroj napájení]
Včetně předřadníku	Ano
Nouzové osvětlení	-
Typ optiky	-
Ovládací rozhraní	Ne
Připojení	Vodič
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Montáž	-
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky EU RoHS	Ano
Stálý světelný tok	Ne
Počet produktů na MCB 16 A typu B	-
Servisní štítek	-
Kód produktové řady	WT007C [PILA Prachotěs]

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220-240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Náběhový proud	-
Doba náběhového proudu	-



Výkonový faktor (min.)	> 0.9
Přepětová ochrana	-

Ovládání a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál optického krytu/čochy	-
Optický kryt/povrch čočky	-
Celková délka	1498 mm
Celková šířka	35.5 mm
Celková výška	73 mm
Barva	Šedý
Příslušenství	-

Schválení a aplikace

Stupeň krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK06

Světelné technické (podle IEC)

Světelný tok	5400 lm
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W
CCT	6500 K
CRI	> 80
Počáteční chromatičnost	-
Počáteční vstupní výkon	54 W

Výkonnost v průběhu času (podle IEC)

Životnost L70	35,000 h
---------------	----------

Podmínky použití

Provozní okolní teplota T _q	-
--	---

Produktová data

Celý kód produktu	-
Objednací název produktu	PILA WT007C LED54S/865 PSU L1500
EAN/UPC výrobek	8710163351131
Objednací kód	-
Množství ks v balení	1
Počet ks v kartonové krabici	1
Číslo materiálu (12NC)	911401851180
Celková hmotnost	-

Rozměrové výkresy

