



Mayores beneficios,
al mejor costo.

PILA Proyector Flood



80

CRI



120V-277V



20,000 h



No dimeable

Características técnicas:

Descripción del producto	PILA BVP008 100W 120-277 CW	PILA BVP008 150W 120-277 CW	PILA BVP008 200W 120-277 CW
12NC	911401847381	911401836482	911401836582
Lumen output	8500 lm	12750 lm	17000 lm
Potencia	100W	150W	200W
SDCM	<7		
CRI	>80		
CCT	6500 K (CW)		
Voltage	120-277V~ 50-60Hz		
Factor potencia	>0.9		
Hermeticidad	IP65		
Protección de impacto	IK07		
Surge protection	2kV-4kV		
LED driver	Fixed output (Integrated with luminaire)		
Connection	0,3 flying cable		
Material and finishing	Die-cast aluminum housing black, Tempered glass		
Lifetime	20.000 hours (L65B50@35°C)		
Working temp.	-20°C < ta < + 40°C		


Aplicaciones:

- Edificios
- Aeropuertos
- Ideal para estacionamientos
- Oficinas
- Industria

Beneficios:

- Eficiente
- Ahorro de energía
- Fácil y rápido de instalar
- 1 año de garantía

Dimensiones:



BVPO08	100 W	150 W	200 W
A (mm)	302	375	429
B (mm)	231	292	334
C (mm)	35	38	38
D (mm)	200	250	300

12NC	Descripción	Temperatura de color (K)	Dimensiones Ax B x C (mm)	 Kg
911401847381	PILA BVPO08 100W 120-277 CW	6500	302x231x35	1.345
911401836482	PILA BVPO08 150W 120-277 CW	6500	375x292x38	2.267
911401836582	PILA BVPO08 200W 120-277 CW	6500	200x250x300	2.9