



Mayores beneficios,  
al mejor costo.

## PILA Panel RC007 G2

80     
CRI 120V-277V 25,000 h No dimeable

### Características técnicas:

Descripción del producto	PILA RC007B LED36S/865 W60L60 UNV LA G2
12NC	911401873782
Lumen output	3600lm
Potencia	40W
SDCM	<5
CRI	>80
Temperatura de color	6500 K (CW)
Voltage	120-277V~ 50-60Hz
Factor potencia	>0.9
Hermeticidad	IP20
Protección de impacto	IK02
UGR	<25
Ripple(flicker)	<30%
Efficacy	Typ 90lm/w
Lifetime	25khrs (L70)
Working temp.	-10 ~ 35°C
Garantía	2 años

**Accesorios** Clips de PVC, kit de suspensión y kit de montaje en superficie (pedir por separado)


### Aplicaciones:

- Oficinas
- Hoteles
- Escuelas
- Edificios

### Beneficios:

- Eficiente
- Ahorro de energía
- Amplio rango de aplicación
- 2 años de garantía

## Dimensiones:



L (mm)	W (mm)	H (mm)
605	605	33

12NC	Descripción	Temperatura de color (K)	Dimensiones AxBxC (mm)	 Kg
911401873782	PILA RCO07B LED36S/865 W60L60 UNV LA G2	6500	605x605x33	1.9