



Lámpara LED Bulbo PILA

Mayores beneficios, al menor costo.

Especificaciones

80 CRI **⚡** 120V **~** 50/60HZ **🕒** 15,000 h **⊘** No dimerizable

Nombre comercial	PILA LEDBulb 10W E27 6500KLV 1PF/12	PILA LEDBulb 16W E27 6500KLV 1PF/12
12NC	929003760334	929003760734
Formato	A60	A60
Consumo (W)	10	16
Reemplazo (W)	80	95
Flujo luminoso (lm)	910	1500
Eficiencia (lm/W)	91	94
Temperatura de color (K)	6.500	6.500
Factor de potencia	> 0.50	> 0.50
IP	IP20	IP20
Base	E27	E27

Beneficios:

- ▶ Confiabilidad
- ▶ Ahorro de energía
- ▶ Amplio rango de aplicación
- ▶ 1 año de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Residencial
- ▶ Escuelas
- ▶ Hotelería
- ▶ Oficinas