





# Panel RC007B G3

Confort y eficiencia para oficinas,  
aulas y comercios.

## Especificaciones

**80** CRI  120-277V  50/60HZ  25,000 h  No dimerizable

Nombre comercial	PILA RC007B LED36S/865 W60L60 UNV LA G3
12NC	911401881285
Potencia (W)	40
Flujo luminoso (lm)	3.600
Eficiencia (lm/W)	90
Temperatura de color (K)	6.500
IP	IP20
IK	IK02
Clase de seguridad	Clase I
Factor de potencia	> 0.9
Conexión	Cable

Modelos aptos para colocar simplemente apoyados en perfilería de cielorrasos modulares tipo "americano" de 610 mm X 610 mm.  
Clips de fijación metálicos para instalación empotrada en cielorrasos suspendidos y accesorios para suspender disponibles por separado.

### Beneficios:

- ▶ Eficiencia
- ▶ Gran ahorro de energía
- ▶ Fácil y rápido de instalar
- ▶ Tipo Backlit
- ▶ Amplio rango de aplicaciones
- ▶ Larga vida útil
- ▶ 2 años de garantía

### Aplicaciones:

- ▶ Comercios
- ▶ Oficinas
- ▶ Hoteles
- ▶ Escuelas
- ▶ Edificios