

Proyector BVP008 SE

Iluminación exterior de seguridad o destaque.



Especificaciones

80 CRI 120-277V 50/60HZ 10,000 h No dimerizable

Nombre comercial	PILA BVP008 10W 120-277 CW	PILA BVP008 30W 120-277 CW	PILA BVP008 50W 110-240 CW SE G2
12NC	911401894685	911401846481	911401820588
Potencia (W)	10	30	50
Flujo luminoso (lm)	850	3.000	3.500
Eficiencia (lm/W)	85	100	70
Temperatura color (K)	6.500	6.500	6.500
IP	IP65	IP65	IP65
IK	IK06	IK07	IK05
Clase de seguridad	Clase I	Clase I	Clase I
Factor de potencia	> 0.9	> 0.9	> 0.9
Conexión	Cable	Cable	Cable


Incluye cable anti sifón.

Beneficios:

- ▶ Eficiencia
- ▶ Gran ahorro de energía
- ▶ Fácil y rápido de instalar
- ▶ 1 año de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Áreas exteriores
- ▶ Fachadas
- ▶ Áreas deportivas
- ▶ Plazas y jardines
- ▶ Seguridad







Proyector BVP008 SE



Cubre grandes áreas exteriores con bajo consumo.

Especificaciones

80 CRI  120-277V  50/60HZ  10,000 h  No dimerizable

Nombre comercial	PILA BVP008 100W 110-240 CW SE G2	PILA BVP008 150W 110-277 CW SE	PILA BVP008 200W 110-240 CW SE G2
12NC	911401820788	911401820988	911401821188
Potencia (W)	100	150	200
Flujo luminoso (lm)	7.000	12.750	14.000
Eficiencia (lm/W)	70	85	70
Temperatura color (K)	6.500	6.500	6.500
IP	IP65	IP65	IP65
IK	IK05	IK06	IK05
Clase de seguridad	Clase I	Clase I	Clase I
Factor de potencia	> 0.9	> 0.9	> 0.9
Conexión	Cable	Cable	Cable

Incluye cable anti sifón.

Beneficios:

- ▶ Eficiencia
- ▶ Gran ahorro de energía
- ▶ Fácil y rápido de instalar
- ▶ 1 año de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Áreas exteriores
- ▶ Fachadas
- ▶ Áreas deportivas
- ▶ Plazas y jardines
- ▶ Seguridad