



Alumbrado Público SL207

Eficiente, confiable y duradero

Especificaciones

70

CRI



220-240V



50/60HZ



50,000 h



No dimerizable

Nombre comercial	PILA SL207 LED70/ NW 50W DMO PSU	PILA SL207 LED98/ NW 70W DMO PSU	PILA SL207 LED140/ NW 100W DMO PSU	PILA SL207 LED210/ NW 150W DMO PSU	PILA SL207 LED280/ NW 200W DMO PSU
12NC	911401872387	911401872487	911401872087	911401872187	911401872287
Potencia (W)	50	70	100	150	200
Flujo luminoso (lm)	7.000	9.800	14.000	21.000	28.000
Eficiencia (lm/W)	140	140	140	140	140
Temperatura color (K)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
IP	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
IK	IK08	IK08	IK08	IK08	IK08
Clase de seguridad	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Factor de potencia	> 0.9	> 0.9	> 0.9	> 0.9	> 0.9
Conexión	Cable	Cable	Cable	Cable	Cable

Incluye cable anti sifón.

Beneficios:

- ▶ Gran eficiencia y ahorro de energía
- ▶ Protección contra descargas atmosféricas 10kV incluida
- ▶ Fácil y rápido de instalar sin necesidad de apertura en poste (postop) o pescante
- ▶ Angulo ajustable (tilt) +/-15°
- ▶ Larga vida útil: 50.000 h L70B50
- ▶ 3 años de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Avenidas
- ▶ Calles
- ▶ Estacionamientos
- ▶ Perímetros de seguridad
- ▶ Sendas peatonales
- ▶ Bicisendas