



# Campana BY007 G2

La solución perfecta para grandes áreas cubiertas.

## Especificaciones

>70 CRI    ⚡ 220-240V    ~ 50/60HZ    ⌚ 30,000 h    ⓧ No dimerizable

Nombre comercial	PILA BY007 100W/ CW 220-240 WB G2	PILA BY007 150W/ CW 220-240 WB G2	PILA BY007 200W/ CW 220-240 WB G2
12NC	911401851487	911401851687	911401851587
Potencia (W)	100	150	200
Flujo luminoso (lm)	11.000	16.500	22.000
Eficiencia (lm/W)	110	110	110
Temperatura color (K)	6.500	6.500	6.500
IP	IP65	IP65	IP65
IK	IK06	IK06	IK06
Clase de seguridad	Clase I	Clase I	Clase I
Factor de potencia	>0.95	>0.95	>0.95
Conexión	Cable	Cable	Cable

Accesorio gancho para suspender incluido.

### Beneficios:

- ▶ Eficiencia
- ▶ Gran ahorro de energía
- ▶ Fácil y rápido de instalar
- ▶ Amplio rango de aplicaciones
- ▶ Larga vida útil
- ▶ 3 años de garantía

### Aplicaciones:

- ▶ Talleres
- ▶ Industrias y depósitos
- ▶ Áreas deportivas cubiertas
- ▶ Áreas de manufactura
- ▶ Salas de exposiciones
- ▶ Salones de techo alto