



Estanco WT007 C



Ideal para áreas con polvo y humedad.

Especificaciones

70    
CRI 220-240V 50/60HZ 20,000 h No dimerizable

Nombre comercial	PILA WT007C LED34S/ 865 PSU L1200	PILA WT007C LED54S/ 865 PSU L1500
12NC	911401851080	911401851180
Potencia (W)	34	54
Flujo luminoso (lm)	3.400	5.400
Eficiencia (lm/W)	100	100
Temperatura de color (K)	6.500	6.500
IP	IP65	IP65
IK	IK06	IK06
Clase de seguridad	Clase II	Clase II
Factor de potencia	0.9	0.9
Conexión	Cable	Cable

Accesorios para aplicar y suspender, tornillos y tarugos incluidos.

Beneficios:

- ▶ Eficiencia
- ▶ Gran ahorro de energía
- ▶ Fácil y rápido de instalar
- ▶ Amplio rango de aplicaciones
- ▶ Larga vida útil
- ▶ 2 años de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Oficinas e industrias
- ▶ Edificios y aeropuertos
- ▶ Ideal para estacionamientos
- ▶ Espacios interiores húmedos y con presencia de polvo
- ▶ Espacios semicubiertos o de circulación