



# Lámpara LED Alta Potencia PILA

Mayores beneficios, al menor costo.

## Especificaciones

**80**     
CRI 220-240V 10,000 h No dimerizable

Nombre comercial	PILA LED HB 2500lm 25W 865 E27	PILA LED HB 3500lm 35W 865 E27	PILA LED HB 4500lm 45W 865 E27
12NC	929003000612	929003000812	929003001012
Formato	T80	T100	T120
Consumo (W)	25	35	45
Reemplazo (W)	55W CFLi	65W CFLi	82W CFLi
Flujo luminoso (lm)	2.500	3.500	4.500
Eficiencia (lm/W)	108	102	100
Temperatura de color (K)	6.500	6.500	6.500
Factor de potencia	> 0.50	> 0.50	> 0.50
IP	IP20	IP20	IP20
Base	E27	E27	E27

### Beneficios:

- ▶ Confiabilidad
- ▶ Ahorro de energía
- ▶ Amplio rango de aplicación
- ▶ 1 año de garantía

### Aplicaciones:

- ▶ Talleres
- ▶ Industrias
- ▶ Depósitos
- ▶ Áreas cerradas de gran altura