



Proyector BVP008 SE



Cubre grandes áreas exteriores con bajo consumo.

Especificaciones

80 CRI 120-277V 50/60HZ 10,000 h No dimerizable

Nombre comercial	PILA BVP008 100W 110-277 CW SE	PILA BVP008 150W 110-277 CW SE	PILA BVP008 200W 110-277 CW SE
12NC	911401895285	911401895485	911401895685
Potencia (W)	100	150	200
Flujo luminoso (lm)	8.500	12.750	17.000
Eficiencia (lm/W)	85	85	85
Temperatura color (K)	6.500	6.500	6.500
IP	IP65	IP65	IP65
IK	IK07	IK07	IK07
Clase de seguridad	Clase I	Clase I	Clase I
Factor de potencia	> 0.9	> 0.9	> 0.9
Conexión	Cable	Cable	Cable

Incluye cable anti sifón.

Beneficios:

- ▶ Eficiencia
- ▶ Gran ahorro de energía
- ▶ Fácil y rápido de instalar
- ▶ 1 año de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Áreas exteriores
- ▶ Fachadas
- ▶ Áreas deportivas
- ▶ Plazas y jardines
- ▶ Seguridad