



Alumbrado Público SL30x

Iluminación de carreteras competitiva,
completa y estética.

Especificaciones

70    
CRI 220-240V 50/60HZ 100,000 h Dimerizable

Nombre comercial	PILA SL300 LED43/740 DML 30W 1-10V P7	PILA SL300 LED74/740 DML 55W 1-10V P7	PILA SL301 LED153/740 DML 108W 1-10V P7	PILA SL302 LED240/740 DML 160W 1-10V P7
12NC	911401658109	911401658309	911401658509	911401658709
Potencia (W)	30	55	108	160
Flujo luminoso (lm)	4.300	7.400	15.300	24.000
Eficiencia (lm/W)	143	135	142	150
Temperatura color (K)	4.000	4.000	4.000	4.000
IP	IP66	IP66	IP66	IP66
IK	IK10	IK10	IK10	IK10
Clase de seguridad	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Factor de potencia	> 0.9	> 0.9	> 0.9	> 0.9
Conexión	Cable	Cable	Cable	Cable

Incluye cable anti sifón.

Beneficios:

- ▶ Gran eficiencia y ahorro de energía
- ▶ Robusta protección contra impactos para una mayor durabilidad
- ▶ Excelente protección contra sobretensiones – 20kV
- ▶ Angulo ajustable (tilt) +/-15°
- ▶ Larga vida útil: 100.000 h L80
- ▶ 10 años de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Carreteras
- ▶ Calles
- ▶ Aparcamientos



Alumbrado Público SL30x

Iluminación de carreteras competitiva,
completa y estética.

Especificaciones

80

CRI



220-240V



50/60HZ



100,000 h



Dimerizable

Nombre comercial	PILA SL300 LED31/822 DML 30W 1-10V P7	PILA SL300 LED56/822 DML 55W 1-10V P7	PILA SL301 LED115/822 DML 108W 1-10V P7	PILA SL302 LED172/822 DML 160W 1-10V P7
12NC	911401658009	911401658209	911401658409	911401658609
Potencia (W)	30	55	108	160
Flujo luminoso (lm)	3.100	5.600	11.500	17.200
Eficiencia (lm/W)	103	102	106	108
Temperatura color (K)	2.200	2.200	2.200	2.200
IP	IP66	IP66	IP66	IP66
IK	IK10	IK10	IK10	IK10
Clase de seguridad	Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Factor de potencia	> 0.9	> 0.9	> 0.9	> 0.9
Conexión	Cable	Cable	Cable	Cable

Incluye cable anti sifón.

Beneficios:

- ▶ Gran eficiencia y ahorro de energía
- ▶ Robusta protección contra impactos para una mayor durabilidad
- ▶ Excelente protección contra sobretensiones – 20kV
- ▶ Angulo ajustable (tilt) +/-15°
- ▶ Larga vida útil: 100.000 h L80
- ▶ 10 años de garantía

Aplicaciones:

- ▶ Carreteras
- ▶ Calles
- ▶ Aparcamientos