

Luminaire

Projecteur d'illumination



Projet: _____

Emplacement: _____

No de cat.: _____

Type: _____

Lampes: _____ Qté: _____

Notes: _____

Gamme de produits


Code CUP	Code de catalogue	Description	Qté par boîte (un./boîte)	Qté par palette (un./palette)
190096130726	FL10W40K1	10W, 850 LUMENS, 4 000K, ENTRÉE 120V C.A., FINI NOIR	24	2016
190096130740	FL30W40K1	30W, 2550 LUMENS, 4 000K, ENTRÉE 120V C.A., FINI NOIR	16	800
190096130757	FL50W40K1	50W, 4250 LUMENS, 4 000K, ENTRÉE 120V C.A., FINI NOIR	8	480
190096130764	FL70W40K1	70W, 5950 LUMENS, 4 000K, ENTRÉE 120V C.A., FINI NOIR	8	320

Spécifications techniques

Puissance nominale	10W, 30W, 50W, 70W
Lumens nominaux	850, 2550, 4250, 5950 lumens
Tension à l'entrée	120VCA
TCP	4000K
IRC	80
Largeur du faisceau	Symétrique faisceau large 120°
Connexion d'alimentation	Câble flexible à 3 fils (FL10/FL30/FL15 offrent une longueur de câble flexible de 0,3 mètre, FL70 offre une longueur de câble flexible de 0,5 mètre)
Matériau et finition	Boîtier en aluminium moulé avec fini noir texturé, lentille de verre trempé texturé
Montage	Sur étrier


Poids	FL10: 0,28 lb FL30: 0,56 lb FL50: 0,79 lb FL70: 1,23 lb
Plage de températures d'exploitation	de -40°C à +40°C
Classification de sécurité I	
Classification IP/IK	IP65 / IK06
Conformité	cETLus
Garantie	limitée de 3 ans






Dimensions


10W



30W



50W



70W

