

Luminaire Shop light

Projet: _____
Emplacement: _____
No de cat.: _____
Type: _____
Lampes: _____
Notes: _____



Gamme de produits


Code de catalogue	Description	Code CUP	Qté par boîte (un./boîte)	Qté par palette (un./palette)
SH45L40K1	45W, 4500 LUMENS, 4000K, ENTRÉE 120V C.A., FINI BLANC	190096130719	12	108

Spécifications techniques

Puissance nominale	45W
Lumens nominaux	4500 lm
Tension à l'entrée	120VCA, 60HZ
TCP	4000K
IRC	>80
Largeur du faisceau	120°±10°
Connexion d'alimentation	Cordon d'alimentation blanc de 5,5 pi, 2 broches, calibre 16. Jusqu'à 8 Shop light peuvent être connectés ensemble, chaîne à tirette de 11 po
Matériau et finition	Acier peint blanc, lentille en acrylique
Montage	Suspendu, (2) câbles de suspension de 6 po inclus. En saillie, (2) vis de montage incluses

Poids	1,7 lb (0,77 kg)
Plage de températures d'exploitation	-20°C à +40°C
Classification de sécurité	Classe II
Classification IP/IK	IP20 / IK03
Conformité	cETLus pour endroits mouillés
Garantie	limitée de 3 ans





Dimensions

45W

