



Luminaire Enveloppant

Projet: _____
Emplacement: _____
No de cat.: _____
Type: _____
Notes: _____



Le luminaire DEL enveloppant WP de Pila est polyvalent et installé en saillie. Il devient une option élégante, profilée à faible éblouissement pour l'éclairage général des couloirs, aires d'entrepasage, magasins de détail et autres aires commerciales.

Gamme de produits

| Code du catalogue | Description | Code CUP | Qté par boîte (un./boîte) | Qté par palette (un./palette) |
|-------------------|--|--------------|---------------------------|-------------------------------|
| WP440L40KU | Enveloppant de 4 pi, 48W, 4 000 LUMENS, 4 000K, 120-277V | 190096130924 | 8 | 72 |

Spécifications techniques

| | |
|-----------------------------|--|
| Puissance nominale | 46W |
| Lumens nominaux | 4000lm |
| Tension à l'entrée | 120-277V, 50/60Hz |
| TCP | 4 000K |
| IRC | >80 |
| Matériau et finition | Boîtier de polycarbonate blanc, lentille de polycarbonate givré |
| Montage | Installation au plafond, ferrures incluses: (3) capuchons de connexion, (4) vis à bois, (4) boulons d'ancrage pour placoplâtre |
| Connecteur | Connecteurs d'alimentation inclus: connecteur affleurant. Connecteur de câble de 5 pi |
| Poids | 3,3 lb (1,5kg) |
| Classification IP/IK | IP20 / IK03 |

| | |
|---|---|
| Plage de températures d'exploitation | -10°C à 35°C (14°F à 95°F) |
| Durée de vie utile | 30 000 heures à L70 B50 à Ta 25°C |
| Conformité | Homologué cETLus pour utilisation dans les endroits humides |
| Garantie | Garantie limitée de 3 ans |



