



LED球泡

高效节能 明亮安全

- 高光节能，经济实惠
- 外型经典，可靠省心



功率	9W	14W
流明输出	900lm	1500lm
寿命	15000小时	
显色指数	80	
色温	6500K	
输入电压	220-240V 50/60Hz	



高光节能



经济实惠



外型经典



可靠省心

产品型号	功率	亮度	色温	尺寸	电压	12NC
浦利乐LED 球泡 9W E27 865	9W	900lm	6500K	60x60x106mm	220-240V	929002306470
浦利乐LED 球泡 14W E27 865	14W	1500lm	6500K	60x60x115mm	220-240V	929002307070