



## LED中低天棚灯

### 节能优秀 明亮耐久

中低天棚灯具有LED光源高效节能的特点，可以简易替换和维护，可大幅降低升级成本，目前广泛适用于各种商业环境以及需降低能耗并提供更亮效果的工作环境。



功率	24W	35W	45W
流明输出	2500lm	3400lm	4300lm
寿命	15000小时		
显色指数	80		
色温	6500K		
输入电压	220-240V 50/60Hz		
灯座	E27		

- 高流明输出、光效分布明亮均匀
- 使用寿命长、稳定耐用
- 高显色指数、色彩更还原



光效柔和



高效节能



光生物安全



使用寿命长

产品型号	功率	灯座	流明输出	箱入数	12NC
浦利乐中低天棚灯 LED HPI MV 2.5Klm 24W 865 E27	24W	E27	2500lm	6	929003000645
浦利乐中低天棚灯 LED HPI MV 3.4Klm 35W 865 E27	35W	E27	3400lm	6	929003602845
浦利乐中低天棚灯 LED HPI MV 4.3Klm 45W 865 E27	45W	E27	4300lm	6	929003603045