



LED灯管

双端进电 即插即用

浦利乐是绿色照明市场的主导者，拥有创新设计和丰富经验，提供的产品和服务遍布世界。作为荧光灯照明的升级换代产品，双端进电LED T8灯管具备完善的产品系列，先进的照明科技与值得信赖的可靠品质，营造优质的照明效果，助您轻松实现绿色节能目标。



功率	16W	22W
流明输出	1600lm	2000lm
效率	100lm/w	90lm/w
显色指数	70	
色温	6500K	
输入电压	220-240V 50/60Hz	

- 双端进电，同时兼容传统电感式驱动或直接电压，无需改线，轻松替换传统光源
- 符合IEC62471无光生物危害标准，确保用眼健康
- 采用筛选高品质芯片，高效节能
- 采用绝缘灯头与内部电路隔离设计，避免触电，防护升级



用眼健康
无蓝光危害



真正取代
传统荧光灯管



即插即用

产品型号	功率	长度	流明输出	箱入数	12NC
浦利乐双端进电灯管 DE LEDtube 1200mm 16W 765 T8	16W	1200mm	1600lm	25	929002351911
浦利乐双端进电灯管 DE LEDtube 1200mm 22W 765 T8	22W	1200mm	2000lm	25	929003576211