



LED球泡

高效节能 明亮安全

- 高光节能，经济实惠
- 外型经典，可靠省心

功率	9W	14W
流明输出	900lm	1500lm
寿命	15000小时	
显色指数	80	
色温	6500K	
输入电压	220-240V 50/60Hz	



产品型号	功率	亮度	色温	尺寸	电压	12NC
浦利乐LED球泡 9W E27 865	9W	900lm	6500K	60x60x106mm	220-240V	929002306470
浦利乐LED球泡 14W E27 865	14W	1500lm	6500K	60x60x115mm	220-240V	929002307070

LED筒灯

轻巧结实 安装便捷

筒灯采用一体式设计，除简洁美观外，发光面大于一般品牌，让出光更均匀明亮，可普遍应用在泛光照明环境中，是取代节能灯的不二选择；同时也通过CCC强制认证及无蓝光危害测试，舒适安全有保障。



功率	3.7W	5.7W
色温	4000K 6500K	4000K 6500K
流明输出	255lm	430lm
开孔尺寸	75mm	90mm
CRI	>80	
防护等级	IP20	
产品尺寸	Ø90xH35mm	Ø105xH35mm

- 防摔耐震动 - 整体成型后盖，强度高
- 不伤手 - 高强度护套弹簧夹，弹力大
- 超薄设计 - 壳体高度≤5cm，满足狭小吊顶空间
- 高性能LED颗粒 - 满足能源之星测试标准，长效有保障
- 显色指数>80 - 高度还原物体原本色彩
- 严选LED芯片 - 确保光效寿命15000小时



产品型号	功率	开孔	亮度	色温	箱入数	12NC
浦利乐筒灯 3.7W 4000K D75	3.7W	75mm	255lm	4000K	12	929004075039
浦利乐筒灯 3.7W 6500K D75	3.7W	75mm	255lm	6500K	12	929004075139
浦利乐筒灯 5.7W 4000K D90	5.7W	90mm	430lm	4000K	12	929004075239
浦利乐筒灯 5.7W 6500K D90	5.7W	90mm	430lm	6500K	12	929004075339

LED射灯

做工精良 光效明亮

射灯运用高效光学透镜，让光束聚焦无波浪纹，是重点照明的优选方案，有效取代传统射灯；源自于欧洲的专业与高品质，产品通过CCC强制认证及无蓝光危害测试，舒适安全有保障。



功率	4.2W
色温	4000K
流明输出	380lm
开孔尺寸	75mm
CRI	>80
防护等级	IP20
产品尺寸	Ø90xH44mm

- 一体式驱动，结构更紧凑
- 飞线快接，提高安装效率
- 高度降低至4.4cm，满足狭小空间需求
- 高强度包胶弹簧夹，弹力大不勒手
- 优质光学透镜，出光优秀



产品型号	功率	开孔	亮度	色温	箱入数	12NC
浦利乐射灯 4.2W 4000K D75	4.2W	75mm	380lm	4000K	12	929004075439

LED中低天棚灯

节能优秀 明亮耐久

中低天棚灯具有LED光源高效节能的特点，可以简易替换和维护，可大幅降低升级成本，目前广泛适用于各种商业环境以及需降低能耗并提供更亮效果的工作环境。



功率	24W	35W	45W
流明输出	2500lm	3400lm	4300lm
寿命	15000小时		
显色指数	80		
色温	6500K		
输入电压	220-240V 50/60Hz		
灯座	E27		

- 高流明输出、光效分布明亮均匀
- 使用寿命长、稳定耐用
- 高显色指数、色彩更还原



产品型号	功率	灯座	流明输出	箱入数	12NC
浦利乐中低天棚灯 LED HPI MV 2.5Klm 24W 865 E27	24W	E27	2500lm	6	929003000645
浦利乐中低天棚灯 LED HPI MV 3.4Klm 35W 865 E27	35W	E27	3400lm	6	929003602845
浦利乐中低天棚灯 LED HPI MV 4.3Klm 45W 865 E27	45W	E27	4300lm	6	929003603045

LED高天棚灯

轻巧结实 安装便捷

H8007是一款经济型高天棚灯具，采用了大尺寸铝压铸壳体做散热器，具有坚固可靠、工矿环境适应性强、散热效果佳等特点。本产品提供了100W、200W两种选择，可以防御IP65、IK06恶劣环境对灯具的挑战。同时，发光效率高、明亮不刺眼、使用寿命长、高度稳定和可靠使其成为车间、仓库、体育场馆、展馆等场合绝佳照明利器。



结构和材质	铝压铸	
瓦数	100W	200W
电压	220-240V, 50/60Hz	
流明	11000lm	22000lm
色温	6500K	
出光角	110度	
芯片组型号	2835	
绝缘等级	一类	
功率因数	>0.95	
壳体颜色	黑色（喷粉），RAL9005	
防护等级	IP65, IK06	
盐雾测试	300小时	
工作温度范围	-20°C to +45°C（环境温度）	
电源线	飞线，0.3米	
寿命	30,000小时（L70）	
附件	M10钢制挂钩，含在包装内	
尺寸	φ220*H50mm	φ300*H50mm
包装	一箱一个	

- 坚固可靠、工矿环境适应性强、散热效果佳
- 发光效率高、明亮不刺眼
- 使用寿命长、高度稳定和可靠



产品型号	功率	亮度	色温	箱入数	12NC
PILAH8007G2100W/865CN	100W	11000lm	6500K	1只一箱	911401854285
PILAH8007G2200W/865CN	200W	22000lm	6500K	1只一箱	911401854385

LED背发光平板灯

纯净明亮 舒适时尚

PL007 LED背发光平板灯，四角无缝一体化，发光均匀无斑点，手机拍摄无频闪，轻巧灵活应用广。



流明输出	2900lm
功率	36W
光效	≥80lm/w
色温	4000K/6500K
显色指数	≥80
SDCM	≤5
输入电压	220-240V, 50/60Hz
寿命	15,000小时 L70/B50 @ Ta 25°C
尺寸 (L*W*H)	Normal: 595*595*35mm / CPC: 600*600*35mm
驱动/IP/IK等级	Class I, IP20, IK02
功率因数	> 0.9
UGR	≤ 25
扩散板	P5 0.8mm
安装方式	龙骨、石膏板、悬吊、集成吊顶、吸顶
Ta	25°C
认证	CCC

- 全尺寸发光，均匀无斑点
- 手机拍摄无频闪
- 超薄设计，狭窄空间
- 适合龙骨及石膏板吊顶
- 轻巧灵活，应用范围广



产品型号	流明输出	尺寸	色温	功率因数	12NC
PILA PL007 600x600/865 CN	2900lm	595*595*35mm	6500K	龙骨、悬吊	911401853385
PILA PL007 600x600/840 CN	2900lm	595*595*35mm	4000K	龙骨、悬吊	911401853485
PILA PL007 600x600/865 CPC CN	2900lm	600*600*35mm	6500K	集成吊顶	911401852685
PILA PL007 600x600/840 CPC CN	2900lm	600*600*35mm	4000K	集成吊顶	911401852585

源自欧洲 专业可靠



浦利乐 源自欧洲的经典照明品牌

浦利乐的故事起源于1958年，从1958年生产第一支传统灯泡到2014年向LED转型，其产品饱受欧洲市场青睐。

在欧洲，浦利乐品牌不仅收获专业电工的高度认可，在所覆盖的消费照明市场也拥有很高的知晓度。品牌旗下囊括了LED光源、LED灯管及全系列的经济型专业灯具产品。

2019年，浦利乐首次进入中国。浦利乐是昕诺飞旗下品牌，昕诺飞(原飞利浦照明)的业务涵盖专业照明，消费照明，以及物联网照明。借助旗下飞利浦等品牌的产品、系统和服务，昕诺飞用照明传递商业价值，改善家居生活、美化建筑和公共景观。



浦利乐 专业可靠的LED照明

- 依托昕诺飞先进的研发技术
- 开发适配中国行业标准的LED灯具及光源
- 为中国用户带来高效可靠的经济型照明产品

浦利乐产品满足了用户日益提高的需求，其具有价格竞争力的高可靠性LED产品成为传统光源及灯具的理想替代者。

专业之选

浦利乐是全球专业电工的优选品牌之一。凭借多年来在行业内累积的优良口碑，浦利乐产品在各国照明批发渠道获得经销商、电工及用户的认可和青睐。

高效可靠

依托昕诺飞研发中心的先进技术，适配各国行业标准，采用严苛的品控和生产管理体系，浦利乐在各主要销售市场秉持统一的产品品质——高效节能，安全可靠。



LED投光灯

均匀光效 纤巧节能

FL007 LED投光灯采用了紧凑设计，外形更加纤巧，铝压铸壳体，坚固耐用。IP65、IK06防护等级加上防腐蚀粉末涂层，确保产品可以长期应用于户外或者工矿环境。更可靠的工艺，更先进的LED科技，更高的系统光效，可以用来替代普通LED户外、工矿灯具以及传统泛光灯具，实现可持续发展。

壳体材质	铝压铸		
壳体涂层	黑色喷粉, RAL9017		
瓦数	30W	50W	100W 200W
功率因数	>0.9		
色温	6500K		
防护等级	IP65, IK06		
防虹吸设计	是		
呼吸器	否		
盐雾测试	200小时		
绝缘等级	一类		
工作温度范围	-20°C~40°C (环境温度)		
电源线长度	150mm		
灯具尺寸(mm)	148x29x139	185x32x177	261x38x255 362x54x354
包装	12只一箱	6只一箱	4只一箱

- 出光柔和舒适，重新设计的优质钢化玻璃面罩，增加美观，并降低眩光对眼睛的刺激
- 超薄集成式设计，更加紧凑，极好地降低灯具的曝光，见光不见灯
- 高品质压铸铝外壳，防水防尘防冲击，适用在宽范围温度变化的环境
- 采用了紧凑设计，外形纤巧，坚固耐用，长效免维护，降低使用成本



产品型号	功率	色温	12NC
PILA FL007 G2 30W/865 CN	30W	6500K	911401853885
PILA FL007 G2 50W/865 CN	50W	6500K	911401853985
PILA FL007 G2 100W/865 CN	100W	6500K	911401854085
PILA FL007 G2 200W/865 CN	200W	6500K	911401854185



LED灯管

双端进电 即插即用

浦利乐是绿色照明市场的主导者，拥有创新设计和丰富经验，提供的产品和服务遍布世界。作为荧光灯照明的升级换代产品，双端进电LED T8灯管具备完善的产品系列，先进的照明科技与值得信赖的可靠品质，营造优质的照明效果，助您轻松实现绿色节能目标。

功率	16W	22W
流明输出	1600lm	2000lm
效率	100lm/w	90lm/w
显色指数	70	
色温	6500K	
输入电压	220-240V 50/60Hz	

- 双端进电，同时兼容传统电感式驱动或直接电压，无需改线，轻松替换传统光源
- 符合IEC62471无光生物危害标准，确保用眼健康
- 采用筛选高品质芯片，高效节能
- 采用绝缘灯头与内部电路隔离设计，避免触电，防护升级



产品型号	功率	长度	流明输出	箱入数	12NC
浦利乐双端进电灯管 DE LEDtube 1200mm 16W 765 T8	16W	1200mm	1600lm	25	929002351911
浦利乐双端进电灯管 DE LEDtube 1200mm 22W 765 T8	22W	1200mm	2000lm	25	929003576211



LED空包三防灯

即插即用 品质保证

WPT007空包三防灯，专为4尺长双端进电LED灯管设计，采用了上下盖设计，通过锁扣和防水结构实现IP65的防水效果。本产品最大支持18W和2x18W光源，二类绝缘等级，自带PG13.5标准格兰头，方便施工人员快速安装，坚固耐用，可以广泛应用于车间，仓库，走廊，天棚，雨棚，停车场等场所。

壳体结构	上下盖可打开, 可换光源	
壳体材质, 颜色	ABS, RAL 7040	
罩子材质	聚碳酸酯 PC	
光源种类	双端进电LED TLD光源	
灯管配置	单只	双只
光源最大瓦数	18W	2x18W
绝缘等级	二类	
防护等级	IP65, IK06	
尺寸	1275x70x84mm	1275x95x84mm
工作温度范围	-20°C to +35°C (环境温度)	
格兰头配置	PG13.5	
包装	12支一箱	9支一箱

- 坚固, 防水防尘, 适用恶劣环境
- 容易替换光源
- 安装简单



产品型号	光源配置	瓦数	长度	包装	12NC
PILA WPT007 1L1200 DE CN	1灯	最大18W	1.2米	12支一箱	911401856085
PILA WPT007 2L1200 DE CN	2灯	最大2x18W	1.2米	9支一箱	911401856185



LED T5支架灯

即插即用 品质保证

B5007是一款聚碳酸酯外壳的T5 LED支架灯，外观纤细，容易隐藏，通过公母头设计，方便使用不同长短的规格自由组合，形成无缝无断点灯带，多被应用在灯槽、货架、橱柜、展柜等处。本产品提供了从暖光到冷光三种色温，容易安装，隐蔽性强，氛围照明效果突出，色温一致性高。

结构和材质	聚碳酸酯 PC, 管状挤出	
长度	0.6米	1.2米
瓦数	6.5W	13W
电压	220-240V, 50/60Hz	
绝缘等级	二类	
色温	3000K/4000K/6500K	
防护等级	IP20, IK02	
尺寸	585x21x32.3(mm) 1185x21x32.3(mm)	
灯具联结	公母头接插	
电源线	另购, 同飞利浦牌BNO58C 附件	
包装	单支独立包装, 24支一箱	

- 全外观纤细, 容易隐藏
- 自由组合, 形成无缝无断点灯带
- 色温一致性高



产品型号	功率	长度	色温	包装	12NC
PILA B5007 13W/865-120	13W	1.2米	6500K	24支一箱	911401813782
PILA B5007 13W/840-120	13W	1.2米	4000K	24支一箱	911401813682
PILA B5007 13W/830-120	13W	1.2米	3000K	24支一箱	911401813582
PILA B5007 6.5W/865-60	6.5W	0.6米	6500K	24支一箱	911401814382
PILA B5007 6.5W/840-60	6.5W	0.6米	4000K	24支一箱	911401814282
PILA B5007 6.5W/830-60	6.5W	0.6米	3000K	24支一箱	911401814182

*本手册所有数据来源于昕诺飞实验室。
https://www.pila-led.com/zh-cn
本资料所列数据仅供参考，具体产品数据以产品说明书为准，如有更改恕不另行通知。
昕诺飞控股版权所有，未经许可，禁止全部及部分复制。
2023年 印刷于上海