



Pila Horti

WLS Pila Horti 600W EL E40 SLV/12

Натриевая лампа высокого давления с прозрачной внешней колбой, высокой эффективностью света для роста растений и длительным сроком службы



Информация о продукте

Основная информация

Цоколь	E40
Положение горения	Горизонтальное
Номинальный срок службы при 10 % отказов (ч)	10 000
Описание системы	Электронная
Время повторного зажигания (макс.)	5 мин
Время зажигания (макс.)	300 сек
Напряжение (макс.)	230 В
Напряжение (мин.)	190 В
Напряжение (ном.)	210 В

Технические характеристики

Цветовой код	220 [цветовая температура 2000 К]
Световой поток (лм)	82 000
Фотосинтетический поток фотонов (PPF)	1100
Поддержание фотосинтетического фотонного потока через 4000 часов	95%
Поддержание фотосинтетического фотонного потока через 8000 часов	90%
Поддержание фотосинтетического фотонного потока через 10 000 часов	85%
Координата цветности X (ном.)	533

Координата цветности Y (ном.)	417
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2000 К
Светоотдача (лм/Вт)	134
Индекс цветопередачи (ном.)	36

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачная
--------------------------	------------

Соответствие требованиям и область применения

Индекс энергоэффективности A++	A++
Содержание ртути (ном.)	42,0 мг
Энергопотребление, кВт·час/1000 ч	635 кВт/ч

Требования к светильнику

Макс. Т колбы (°С)	450 °С
--------------------	--------

Название продукта для заказа	WLS Pila Horti 600W EL E40 SLV/12
EAN/UPC	8727900965841
Код товара	928152319236
Количество в упаковке	1

Количество в транспортной упаковке	12
Материал (12NC)	928152319236
Вес нетто (шт.)	0,111 кг

Предупреждение

Маловероятно, что сломанная лампа повлияет на ваше здоровье. Если лампа разобьется, проветрите помещение в течение 30 минут и уберите лампу и ее части, предпочтительно в перчатках. Поместите их в герметично закрытый пластиковый пакет и отнесите в пункт переработки отходов. Не используйте пылесос.

Спектральное распределение излучения

