

Modern design.
All-in flexibiliteit.

De nieuwe CoreLine Slim Wandarmatuur



De betere
keuze van
professionals

PHILIPS

Philips CoreLine Slim Wandarmatuur geeft moderne binnenruimtes een strakke, ultradunne uitstraling en is daarmee ideaal voor woningbouw, portieken, trappenhuisen, gangen, entree-gebieden en algemene ruimten. Met All-in flexibiliteit, een gelijkmatige lichtverdeling en een hoge energie-efficiëntie biedt het een eenvoudig te kiezen en eenvoudig te installeren oplossing voor zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten.

Slank en onopvallend ontwerp

- Vlakke kap met een moderne uitstraling en Halo-effect op de muur
- Slechts 57 mm hoog
- Geschikt voor diverse decoratieve binnentoepassingen, zoals entreegebieden, trappenhuisen en algemene ruimtes

Flexibel en duurzaam

- Verkrijgbaar in 3 diameters: 220 mm, 300 mm en 400 mm
- All-in: tot 4 lumenoutputniveaus en 2 kleurtemperaturen in één armatuur
- Flexibele bedieningsmogelijkheden, waaronder DALI-dimbaar met DC-compatibele voeding
- Stof- en spatwaterbestendig (IP54) en slagvast (IK08)

Installeer slimmer. Sneller klaar.

- Push-in connectoren
- Mogelijkheid voor doorvoerbedrading (loop-in/loop-out)
- Schroefloze opening en sluiting
- Geschikt voor montage over een aansluitdoos

Duurzame keuze

- Hoge energie-efficiëntie tot 140 lm/W
- Lange levensduur: 100.000 uur (L70) / 50.000 uur (L90)
- Optionele bewegingsdetectie met daglichtregeling, stapdimming en draadloze groepsfunctie voor extra energiebesparing¹

Beschikbaar met noodverlichtingskit


- Maak CoreLine Slim Wandarmaturen eenvoudig geschikt voor noodverlichting met batterij die 3 uur mee gaat¹






Dimensies (mm)


D220



D300



D400



Bestel informatie

Product omschrijving	CRI	Wattage	Lichtstroom ¹ (instelbaar met All-in)	Efficiëntie ¹	Kleurtemperatuur (instelbaar met All-in)	IP/IK	EAN
CoreLine Slim Wandarmatuur		W	lm	lm/W	K		
WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220	≥80	4-13	550/850/1400/1850	137-142	3000/4000	IP54/IK08	8721103339201
WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300		8-24	1150/1700/2800/3400	141-143			8721103339218
WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400		10-30	1400/2100/3400/4200	140-141			8721103339225
WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220		5-13	550/850/1400/1850	108-138			8721103339232
WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300		8-24	1150/1700/2800/3400	138-142			8721103339249
WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400		11-30	1400/2100/3400/4200	133-140			8721103339256
WL200V 18S/830_840 PSED D220		13	1700	130			8721103339263
WL200V 33S/830_840 PSED D300		24	3200	133			8721103339270
WL200V 42S/830_840 PSED D400		30	4200	140			8721103339287

¹ Met 4000K PSU

Bekijk alle productinformatie en opties op de [online catalogus](#).



© 2026 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
www.philips.com

een verlichtingsmerk van Signify