



Livraison rapide du Prêt à partir

Guide de prix des produits sélectionnables sur le site

3^e trimestre 2023



LIGHTOLIER

Day-Brite
CFI

KEENE



Une longue tradition d'excellence

En tant que leader mondial de l'éclairage depuis plus de 130 ans, Signify possède le savoir-faire et la gamme la plus complète pour répondre aux besoins de toutes les applications. Nous avons atteint la neutralité carbone à 100 % en 2020. Nous sommes numéro 1 dans le domaine des lampes traditionnelles, des DEL et de l'éclairage connecté. Nous possédons plus de 17 750 brevets. Nous investissons 4,8 % de notre chiffre d'affaires total dans la recherche et le développement, soit deux fois plus que notre concurrent le plus proche ! Nous comprenons que les partenariats sont plus que des ventes.

Évoluons ensemble. Nous sommes prêts à vous accompagner.

Un service
rapide et fiable
à partir de nos
deux centres de
distribution et de
nos deux usines
de fabrication.



Trouvez ce dont vous avez besoin

Notre gamme de produits Prêts à partir vous permet de trouver facilement ce dont vous avez besoin. Nos produits sont conçus pour être commandés facilement via le portail MyLighting de Signify. Les produits prêts à partir sont faciles à installer avec un minimum d'étapes, et à des prix concurrentiels pour répondre aux demandes des projets soucieux de leur budget et axés sur les coûts et l'énergie. Les distributeurs peuvent également bénéficier de notre programme Prêt à partir qui offre des réductions sur la livraison, des ventes garanties, le remboursement des changements de prix, des notifications de retrait de la gamme, un soutien marketing, le merchandising et plus encore.

Homologations et étiquettes




Produits sélectionnables sur le site

Grâce à la possibilité de régler la température de couleur et/ou le flux lumineux, notre nouvelle gamme de produits sélectionnables sur le site permet d'avoir toujours le bon produit pour le travail à effectuer.

Les produits sélectionnables sur le site vous offrent l'avantage supplémentaire de n'avoir qu'une seule UGS au lieu de plusieurs, ce qui vous permet de réduire vos inventaires et d'augmenter votre taux de roulement. Ces produits sélectionnables sur le site sont offerts à un prix raisonnable et font tous partie de notre offre de produits prêts à partir !

Pour en savoir davantage sur les offres additionnelles « Prêts à partir », veuillez consulter le www.signify.com/readytogo


LIGHTOLIER
par @signify



Day-Brite CFI
par @signify



KEENE
par @signify





Applique murale à double sélection



Numéro de catalogue	Code CUP	Description du produit	Qté boîte/palette	No DLC	Prix
Applique murale à double sélection					
WP100-SCT-G2-10-BZ	19009613141	28W/40W/60W à double sélection 3 000K, 4 000K, 5 000K, IRC de 70, 120-347V	2/24	PLDEKKDYR83Y	\$
WP60-SCT-G2-10-BZ	19009613134	70W/80W/90W/100W à double sélection 3 000K, 4 000K, 5 000K, IRC de 70, 120-347V	2/24	PLS3A95FM210	\$

Applique murale mince réglable sélectionnable



Numéro de catalogue	Code CUP	Description du produit	Qté boîte/palette	No DLC	Prix
Applique murale mince réglable sélectionnable					
ASW25-SCT-G1-10-BW	190096182053	15W/20W/25W à double sélection 3 000K, 4 000K, 5 000K, IRC de 70, 120-347V	4/144	S-L10Z13	\$
ASW75-SCT-G1-10-BW	190096182060	45W/60W/75W à double sélection 3 000K, 4 000K, 5 000K, IRC de 70, 120-347V	4/120	S-W278UM	\$

SlimFlood à double sélection



Numéro de catalogue	Code CUP	Description du produit	Qté boîte/palette	No DLC	Prix
SlimFlood à double sélection 15W/25/35W					
SF15-SCT-K-G2-10-BZ	190096196005	15W sélectionnable 3 000K, 4 000K, 5 000K, IRC de 70, 120-347V - montage sur rotule	180	S-XDAS9R	\$
SF15-SCT-Y-G2-10-BZ	190096196012	15W sélectionnable 3 000K, 4 000K, 5 000K, IRC de 70, 120-347V - montage sur étrier	300	S-XDAS9R	\$
SF35-SCT-K-G2-10-PCB-BZ	190096196029	15W/25W/35W à double sélection 3 000K, 4 000K, 5 000K, IRC de 70, 120-347V - montage sur rotule, cellule photoélectrique	180	S-17Z86U	\$
SF35-SCT-Y-G2-10-PCB-BZ	190096196036	15W/25W/35W à double sélection 3 000K, 4 000K, 5 000K, IRC de 70, 120-347V - montage sur étrier, cellule photoélectrique	240	S-17Z86U	\$
SlimFlood à double sélection 15W/35/60W					
SF60-SCT-K-G2-10-PCB-BZ	190096196043	15W/35W/60W à double sélection 3 000K, 4 000K, 5 000K, IRC de 70, 120-347V - montage sur rotule, cellule photoélectrique	120	S-746YXP	\$
SF60-SCT-Y-G2-10-PCB-BZ	190096196050	15W/35W/60W à double sélection 3 000K, 4 000K, 5 000K, IRC de 70, 120-347V - montage sur étrier, cellule photoélectrique	120	S-746YXP	\$
SlimFlood à double sélection 60W/80/100W					
SF100-SCT-S-G2-10-PCB-BZ	190096196067	60W/80W/100W à double sélection 3 000K, 4 000K, 5 000K, IRC de 70, 120-347V - montage sur raccord lisse, cellule photoélectrique	60	S-RENDJO	\$
SF100-SCT-T-G2-10-PCB-BZ	190096196074	60W/80W/100W à double sélection 3 000K, 4 000K, 5 000K, IRC de 70, 120-347V - montage sur tourillon, cellule photoélectrique	90	S-RENDJO	\$
SlimFlood à double sélection 100W/120/150W					
SF150-SCT-S-G2-10-PCB-BZ	190096196081	100W/120W/150W à double sélection 3 000K, 4 000K, 5 000K, IRC de 70, 120-347V - montage sur raccord lisse, cellule photoélectrique	40	S-M8YAEV	\$
SF150-SCT-T-G2-10-PCB-BZ	190096196098	100W/120W/150W à double sélection 3 000K, 4 000K, 5 000K, IRC de 70, 120-347V - montage sur tourillon, cellule photoélectrique	40	S-M8YAEV	\$
SlimFlood à double sélection 120W/150/205W					
SF205-SCT-S-G2-10-BZ	190096196104	120W/150W/205W à double sélection 3 000K, 4 000K, 5 000K, IRC de 70, 120-347V - montage sur raccord lisse	24	S-DT894A	\$
SF205-SCT-T-G2-10-BZ	190096196111	120W/150W/205W à double sélection 3 000K, 4 000K, 5 000K, IRC de 70, 120-347V - montage sur tourillon	24	S-DT894A	\$
SlimFlood à double sélection 205W/225/300W					
SF300-SCT-S-G2-10-BZ	190096196128	205W/255W/300W à double sélection 3 000K, 4 000K, 5 000K, IRC de 70, 120-347V - montage sur raccord lisse.	20	S-F10Y78	\$
SF300-SCT-T-G2-10-BZ	190096196135	205W/255W/300W à double sélection 3 000K, 4 000K, 5 000K, IRC de 70, 120-347V - montage sur tourillon.	20	S-F10Y78	\$

Garage et auvent à double sélection



Numéro de catalogue	Code CUP	Description du produit	Qté boîte/palette	No DLC	Prix
Garage et auvent à double sélection					
GC60-SCT-G2-SM-5-10-BZ	190096131310	Luminaire pour garage et auvent carré à puissance (W) et TCP sélectionnables 28-40-60W / 3 000K, 4 000K, 5 000K	2/24	PLVXWEOIQDC5	\$
GC90-SCT-G2-SM-5-10-BZ	190096131327	Luminaire pour garage et auvent carré à puissance (W) et TCP sélectionnables 70-80-90W / 3 000K, 4 000K, 5 000K	2/24	PLWNEI9VD4T5	\$
GCR60-SCT-G1-SM-5-10-BZ	190096181957	Luminaire pour garage et auvent rond à puissance (W) et TCP sélectionnables 28-40-60W / 3 000K, 4 000K, 5 000K		PL29WA55ASGM	\$
GCR90-SCT-G1-SM-5-10-BZ	190096181964	Luminaire pour garage et auvent rond à puissance (W) et TCP sélectionnables 70-80-90W / 3 000K, 4 000K, 5 000K		PLFS6QA93NGG	\$
Accessoire					
GC60/90-MH10	190096131556	Contrôleur à double sélection pour luminaire de garage et auvent		S.O.	\$

En bout de fût à puissance (W) sélectionnable



Numéro de catalogue	Code CUP	Description du produit	Qté boîte/palette	No DLC	Prix
Sites et grandes surfaces en bout de fût de type 3					
PT50-WW-G1-T2-3-HV3-FAWS-TLRPC-BK	783352026064	3 000K, type 3, 120-347V, puissance (W) réglable sur le site, réceptacle à verrouillage par rotation, avec fiche de mise en court-circuit	1	PL93CH3J24MU	\$
PT50-NW-G1-T2-3-HV3-FAWS-TLRPC-BK	783352026088	4 000K, type 3, 120-347V, puissance (W) réglable sur le site, réceptacle à verrouillage par rotation, avec fiche de mise en court-circuit	1	PL15T6Z3FCOE	\$
Sites et grandes surfaces en bout de fût de type 5					
PT50-WW-G1-T2-5-HV3-FAWS-TLRPC-BK	783352026071	3 000K, type 5, 120-347V, puissance (W) réglable sur le site, réceptacle à verrouillage par rotation, avec fiche de mise en court-circuit	1	PL3KYCJH4R02	\$
PT50-NW-G1-T2-5-HV3-FAWS-TLRPC-BK	783352026095	4 000K, type 5, 120-347V, puissance (W) réglable sur le site, réceptacle à verrouillage par rotation, avec fiche de mise en court-circuit	1	PLQASEYVWBL1	\$

Éclairage de grande surface gén. 2 à puissance (W) sélectionnable




Numéro de catalogue	Code CUP	Description du produit	Qté boîte/palette	No DLC	Prix
Éclairage de grande surface gén. 2 de type 3					
AL150-NW-G2-AR-3-8-FAWS-BZ	190096180585	4 000K, type 3, puissance (W) réglable sur le site, 95-115-130-145W, 120-277V	15	S-6BUKAR	\$
AL70-NW-G2-AR-3-8-FAWS-BZ	190096180578	4 000K, type 3, puissance (W) réglable sur le site, 50-57-65-72W, 120-277V	15	S-ZLIVG8	\$
AL150-NW-G2-AR-3-6-FAWS-BZ	190096180585	4 000K, type 3, puissance (W) réglable sur le site, 95-115-130-145W, 347-480V	15	PLSOUWJ3RNNW	\$
AL70-NW-G2-AR-3-6-FAWS-BZ	190096180578	4 000K, type 3, puissance (W) réglable sur le site, 50-57-65-72W, 347-480V	15	PLZABA9BN8X7	\$
Éclairage de grande surface gén. 2 de type 4					
AL150-NW-G2-AR-4-8-FAWS-BZ	190096180622	4 000K, type 4, puissance (W) réglable sur le site, 95-115-130-145W, 120-277V	15	S-26RB EY	\$
AL70-NW-G2-AR-4-8-FAWS-BZ	190096180615	4 000K, type 4, puissance (W) réglable sur le site, 50-57-65-72W, 120-277V	15	S-RGNVW4	\$
AL150-NW-G2-AR-4-6-FAWS-BZ	190096180622	4 000K, type 4, puissance (W) réglable sur le site, 95-115-130-145W, 347-480V	15	PL38DXHUBY7V	\$
AL70-NW-G2-AR-4-6-FAWS-BZ	190096180615	4 000K, type 4, puissance (W) réglable sur le site, 50-57-65-72W, 347-480V	15	PL0D6LZUHINA	\$
Accessoires					
AL-SF-G2-BZ	190096180639	Accessoire pour montage avec raccord lisse		S.O.	\$
AL-RP-G2-BZ	190096182008	Accessoire adaptateur de fût rond		S.O.	\$



Idées lumineuses

Notes, dessins, et plus!



Insérer le logo de l'agence ici



© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. L'information retrouvée dans la présente est sujette à changement sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify.

Field Selectable Guide_fr 3^e trimestre 2023

Signify North America Corporation
400 Crossing Blvd, Suite 600
Bridgewater, NJ 08807
Téléphone : 855-486-2216

281 Hillmount Road,
Markham, ON, Canada L6C 2S3
Téléphone : 800-668-9008

Toutes les marques déposées appartiennent à Signify Holding et à leurs propriétaires respectifs.

www.signify.com