

A nighttime photograph of a city street, likely in Buenos Aires, Argentina. The scene is dominated by a large, ornate, multi-story building with a prominent dome and classical architectural details. The building is illuminated from within, with many windows glowing. The street is lined with streetlights, and a traffic light is visible in the foreground. The overall atmosphere is dark and urban.

©ignify

Iluminación profesional

North Latam



¿Por qué Signify?

Signify, líder mundial en iluminación

Signify es el nuevo nombre de Philips Lighting.

Somos líderes mundiales en iluminación y ofrecemos a nuestros clientes productos, servicios y sistemas de iluminación de alta calidad y eficientes desde el punto de vista energético. Convertimos las fuentes de luz en puntos de datos para conectar más dispositivos, lugares y personas a través de la luz para contribuir a un mundo más conectado, productivo y seguro.

La elección del nuevo nombre de la empresa surgió del hecho de que la luz es un lenguaje inteligente que conecta y confiere significado.

Con más de 96 millones de puntos de luz conectados en el mundo, aproximadamente 32,000 empleados y presencia en más de 70 países, nuestro objetivo es desbloquear el extraordinario potencial de la luz para vidas más brillantes y un mundo mejor. Intentamos lograrlo a través de nuestros valores, la innovación, la pasión por la sostenibilidad y el deseo de transformar la vida de las personas.

La innovación está en nuestro ADN



Durante más de 125 años, hemos sido pioneros en diversos avances revolucionarios en iluminación y la fuerza impulsora que ha propiciado diferentes innovaciones.



Nuestro historial de innovación es realmente sólido e invertimos aproximadamente el 4.8% de nuestras ventas en I+D para mantenernos a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos.



Signify sigue innovando en la iluminación mediante LED y lidera la expansión de la industria a los sistemas de iluminación para el mercado profesional y para los consumidores.



Nuestra posición como líder de la industria en iluminación conectada, convierte a Signify en la empresa de iluminación para Internet de las cosas IOT.



Nuestra pasión por la sostenibilidad

La sostenibilidad es fundamental
en todo lo que hacemos.



Estamos comprometidos a hacer realidad un futuro con bajas emisiones de carbono. Ofrecemos a las empresas, ciudades y consumidores; productos, sistemas y servicios energéticamente eficientes para reducir el consumo global de electricidad destinado a la iluminación en más de un tercio y apoyarte en la contribución para crear vidas más brillantes y un mundo mejor.

Hemos demostrado nuestro compromiso con la innovación y el liderazgo sostenible con tecnologías de vanguardia como la iluminación ultraeficiente en energía y la iluminación EyeComfort, el diseño para la economía circular, el uso de materiales sostenibles que se pueden reciclar y biocircular,

y la eliminación gradual de la mayoría de los materiales de embalaje de plástico para productos de consumo.

Con nuestro programa Brighter Lives, Better World 2025, estamos tomando medidas específicas y medibles para duplicar nuestro impacto positivo en el medio ambiente y la sociedad, utilizando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas como nuestra brújula estratégica.

Conoce más de nuestra compañía en
Colombia: www.signify.com/es-co
Centro América: www.signify.com/es-ce





La iluminación está en todas partes y Signify está listo para iluminar tus proyectos.

La innovación y la sostenibilidad están en nuestro ADN. Desde los albores de la luz eléctrica, hemos sido pioneros en muchas de las innovaciones de la industria.

Es por esto, que cada día nos esforzamos por dar un mejor servicio a nuestros clientes con innovaciones revolucionarias para seguir transformando la iluminación en este nuevo mundo digital.

Conectando las luces LED a controles inteligentes, redes, dispositivos y aplicaciones, podemos ayudar a nuestros clientes a conseguir nuevos niveles de eficiencia energética, creando nuevas experiencias de iluminación asombrosas y resultados empresariales sobresalientes.

Puedes contar con que entenderemos tus objetivos y te ayudaremos a especificar y ejecutar soluciones perfectas que garanticen la iluminación ideal.

Nuestras marcas

Signify se enorgullece de comercializar grandes marcas de iluminación a nivel mundial, queremos que conozcas más acerca de cada una de ellas:

PHILIPS

LIGHTOLIER

Day-Brite
CFI

 **LEDALITE**

©ignify
interact

 **COLOR KINETICS**

CHLORIDE

LUMEC

Stonco



Encuentra más información de nuestras soluciones de iluminación en:



Página WEB
Profesionales
Philips
iluminación
Colombia



Página WEB
Profesionales
Philips
iluminación
Centro América

PHILIPS

Philips, nuestra marca mundial de iluminación profesional y para consumidores

La marca Philips representa la calidad y eficiencia energética en iluminación. Durante más de 125 años, los productos de Philips han estado a la vanguardia de la innovación. Actualmente Philips goza de reconocimiento como una de las mejores marcas de iluminación. Ofrecemos productos, sistemas y servicios de iluminación energéticamente eficientes de alta calidad.

Philips es una de las marcas más confiables de iluminación en el mundo. Desde 1891, Philips ha sido un sinónimo de tecnología de alta calidad, confiable e innovadora que mejora la vida de las personas. Es nuestra marca principal en cuanto lámparas, luminarios y otros productos de iluminación para profesionales y consumidores; ofrecemos una gama completa de aplicaciones de iluminación LED y convencionales, desde hogares, oficinas e industria, hasta alumbrado público, iluminación para horticultura, deportes, túneles, carreteras, parques y mucho más.



LIGHTOLIER

Lightolier, soluciones de iluminación de downlight y de riel interior

Lightolier es nuestra marca líder del mercado mundial ampliamente reconocida por sus innovadoras soluciones de iluminación LED especializada en soluciones para interior. Impulsado por la inspiración en los diseños arquitectónicos, Lightolier comenzó hace más de 120 años. En sus inicios, la compañía se especializó en luminarios decorativos, luego hizo un cambio hacia los mercados arquitectónicos y de diseño de alta gama.

Con su compromiso inigualable con la innovación y el liderazgo continuo en el mercado, hace 60 años, Lightolier reconoció la necesidad de un portafolio de productos de iluminación de downlight e iluminación para riel, dando el siguiente paso en la definición de la industria.

A medida que los avances en las tecnologías de iluminación continúan transformándose, la iluminación de Downlight no es una excepción; de hecho, fue una de las primeras aplicaciones de iluminación en adoptar LED comercialmente, con su larga vida útil, eficiencia robusta, sostenibilidad y bajo costo de energía.



Iluminación impresa 3D

Lightolier suma sus años de experiencia, conocimiento y tecnología a una de nuestras soluciones más revolucionarias y sostenibles para la industria, la iluminación impresa en 3D. Esta reciente introducción, permite crear luminarias personalizadas junto a nuestro equipo Signify para crear sus propios diseños o elegir entre nuestra serie de luminarias prediseñadas y personalizables.

Nuestra gama de luminarias prediseñadas de alta calidad incluye downlights, proyectores y colgantes, además, ofrece una solución rápida y fácil para satisfacer sus necesidades. Puede mezclar y combinar elementos de diseño, como color o textura, para obtener posibilidades casi infinitas sin dejar de lado nuestro compromiso con la sustentabilidad.

Nuestro proceso de impresión 3D elimina el metal pesado del proceso de fabricación de luminarias para permitir accesorios personalizados. Los clientes pueden trabajar directamente con el equipo de diseño de Signify para crear sus propios diseños únicos desde cero, o elegir entre nuestra serie de luminarias prediseñadas y personalizables.



Day-Brite CFI

Day-Brite CFI, soluciones de iluminación interior comercial e industrial

Day-Brite CFI es nuestra marca líder en la industria de sistemas de iluminación de uso general y rendimiento. Con productos que van desde plafones empotrados de alto rendimiento hasta luminarias highbays de grado industrial, el amplio portafolio de Day-Brite CFI ofrece lo mejor en calidad, rendimiento y eficiencia para una gran variedad de aplicaciones, como oficinas, comercios, luminarias lineales, estacionamientos, industrias y especiales para el cuidado de la salud.

Day-Brite CFI, cuenta con soluciones de iluminación interior comercial e industrial versátiles diseñadas para brindar funcionalidad y rendimiento confiable durante todo el ciclo de vida del producto. Adicional, son soluciones independientes y conectadas a un precio asequible y energéticamente eficientes.

Ledalite, iluminación arquitectónica interior de alta calidad

Establecido en 1982, Ledalite es un fabricante con certificación Lean que se adhiere a los principios de fabricación de clase mundial (WCM). Nuestra marca Ledalite, está enfocada en brindar una iluminación arquitectónica de calidad, explora toda la oferta de las soluciones de iluminación innovadoras, inspiradoras y galardonadas de Ledalite, que permiten a los prescriptores crear una visión única para los edificios comerciales e institucionales.

La iluminación adecuada puede aumentar el confort visual y maximizar la productividad de las personas, creamos productos con el objetivo de crear una iluminación agradable y uniforme minimizando, además, el uso de energía en un espacio.

Nuestra reputación como innovadores en iluminación se basa en mantener relaciones cercanas con la comunidad de diseño para brindar información valiosa, lo que a su vez impulsa nuestra fuerte inversión en I+D. Nuestra filosofía es ofrecer soluciones de iluminación de la más alta calidad, con innovaciones que van más allá, un ajuste y acabado únicos e inspiradores.

La iluminación es una ciencia

Con el verdadero espíritu de ampliar los límites de la innovación, recurrimos a la ciencia de la naturaleza para crear una tecnología revolucionaria, inspirada en la mariposa, que llamamos MesoOptics. Ofrece la mejor combinación posible de control de iluminación y brillo, con eficiencias casi un 20 % más altas que los productos tradicionales.





@ignify interact

Interact, nuestra plataforma de Internet de las cosas y sistemas de iluminación conectada

Le damos la bienvenida a un mundo en que los datos le aportan conocimientos en que basar tus decisiones e impulsan la innovación para mejorar las operaciones y reducir los costos. Interact es nuestra plataforma de IOT, es segura y escalable, obtiene información a partir de un sistema de iluminación conectado mediante LED integrado con los sensores y dispositivos de iluminación conectada compatibles.

De este modo, permite beneficiarse de las tecnologías más avanzadas, el procesamiento y el análisis de big data y el aprendizaje automático. Ofrecemos gran variedad de posibilidades para oficinas, ciudades, comercios, industrias, deportes, hoteles e iluminación arquitectónica.

Las API abiertas permiten que el software de iluminación y la arquitectura del sistema intercambien datos entre los puntos de luz LED, los sensores y la plataforma Interact.

Esta plataforma de IoT lleva a cabo millones de transacciones de datos al día utilizando las mejores prestaciones de procesamiento disponibles. Esto le permite aprovechar tecnologías de nueva generación, procesamiento y análisis de macrodatos y aprendizaje automático. De este modo, le aporta conocimientos que puede utilizar para impulsar la eficiencia operativa y tomar decisiones más acertadas.

LUMEC

Lumec, iluminación exterior urbana, vial y de túneles

Lumec es una marca líder reconocida por ofrecer aplicaciones de iluminación de carreteras y soluciones decorativas para exteriores y de alta calidad ambientalmente sostenibles.

Entendemos que la luz es una parte esencial de nuestras vidas y que ilumina nuestro entorno. Brinda seguridad y protección, brinda atmósfera y estilo.

Estamos comprometidos con fabricar productos de iluminación para exteriores de alta calidad, sostenibles y confiables que vivan en armonía con su entorno.





Stonco

Stonco, luminarias para exteriores de uso general


La marca Stonco presenta soluciones de iluminación para exteriores amigables para los contratistas que ayudan a aprovechar al máximo su tiempo y presupuesto. Luminarias confiables, duraderas, energéticamente eficientes, asequibles y fáciles de instalar, adecuadas para una gran variedad de aplicaciones comerciales.



Color Kinetics, nuestra marca mundial de sistemas de iluminación arquitectónica dinámica

Damos libertad a las mentes creativas para que exploren el gran poder de la luz. Nuestras soluciones de iluminación avanzadas inspiran experiencias memorables, crean belleza, atraen a multitudes, crean marcas y obtienen resultados.

A través de nuestras innovaciones, ponemos en valor el extraordinario potencial de la luz para inspirar una vida más brillante y crear un mundo mejor.



La fábrica en Piła comenzó la producción de bulbos tradicionales en 1958. Debido a la transformación de la tecnología en LED, aparecieron las primeras lámparas LED PILA en el mercado en 2014 y tubos LED en 2017.

en el mercado europeo, PILA es una marca con alta reputación y conocimiento entre consumidores (34% fuente: HeartBeat) y es altamente reconocido en el mercado profesional entre instaladores.

Por lo tanto, en 2018, decidimos expandir la oferta con una categoría completa de luminarios profesionales LED.




PILA Una marca establecida

PILA es la respuesta a las necesidades de aquellos clientes que buscan Productos LED confiables y accesibles. Nuestros luminarios LED son un excelente reemplazo por sus equivalentes en luminarios convencionales.

CHLORIDE

Nuestra marca mundial de sistemas de iluminación de emergencia para cada necesidad

Chloride ofrece una amplia gama de soluciones de iluminación de emergencia confiables que brindan confianza cuando y donde la necesitas, abarcando aplicaciones comerciales e industriales. Desde los espacios comerciales de lujo más sensibles al diseño hasta los entornos industriales más hostiles, Chloride ofrece iluminación de emergencia innovadora y funcional diseñada para satisfacer cualquier necesidad cuando más importa.



Índice

01	Paneles Essential LED Panel 25 Accesorios Panel 25
02	Industriales BY320P 27
03	Herméticas WT063C 29 TCW063 (Carcasa) 29
04	Proyectores ST033T 31 Accesorios 31
05	Emergencia LEDR1W5 33 Rótulo Salida 33
06	Cintas LED LS170S 35 Drivers & Accesorios 35
07	Alumbrado público Essential Force 37

Índice

08

Reflectores

Essential Led Mini Flood	39
Essential Led Maxi Flood	39
BVP152	40
BVP153	40
Tango G4 LED flood	41
Tango High Flux	41

09

Lámparas y tubos LED

TForce Core HB	43
TForce Core	43
MAS LED SON-T	43
TForce Core LED road	44
T8 - Ecofit LEDtube	44
T8 - CorePro LEDtube	44
T8 - MAS LEDtube	45
T5 - CorePro LEDtube	45
T5 - 25T5HO	45
PAR 38	46
PAR High Lumen	46

10

Portafolio Selectable

Downlights selectables

ModuLyte LED 4"	49
ModuLyte LED 6"	50
ModuLyte LED 8"	50
Commercial Retrofit Downlight	51
Downlight 3" 4" 6"	51
Gimbal 3" 4" 6"	51
Accesorios Downlight 3" 4" 6" & Gimbal	52
Surface mount Downlight	52
Flat Downlight	53

Industriales selectables

HCY Sealed High Bay	54
Accesorios HCY Sealed High Bay	55
FCY Value High Bay	55
Accesorios FCY Value High Bay	55

Paneles selectables

DSRT Gen2	56
Accesorios DSRT Gen2	57
Selectable Backlit Panel	57
Accesorios	57
Field Emergency Kit (FPEM)	57

Lineal Selectables

NWL Selectable Wraparound	58
Accesorios	58
SDS Selectable Strip	59
Accesorios	59
VTS Sealed Strip LED dual select	59

Emergencia Selectables

Value+ LED Señales de salida	60
Value+ LED Unidades de emergencia	61

Reflectores Selectables

SlimFlood	62
-----------	----

Wall Pack

Wall Pack LED dual select	63
Slim Wall Pack LED dual select	64
Residential Wall Pack LED select	64

Exteriores

LytePro Area	65
--------------	----

No Selectables

High Focus	66
FBZ LED High Bay	67
FluxPanel gen 2	67
Accesorios FluxPanel gen 2	68

Línea PILA

Tubo LED	70
Paneles	70
Reflectores	70
Industriales	71
Herméticas	71





iluminación general LED

Categorías de nuestros productos

Con el objetivo de ofrecer la solución más acorde a las necesidades de iluminación para cada aplicación, teniendo en cuenta todas las variables posibles, es que podemos ofrecer una amplia gama de productos que se adecuen a las prestaciones necesarias según la exigencia de su utilización.

Categoría	Valor	Características
Essential	\$ \$ \$	   
Un amplio rango de opciones para cada tipo de aplicación con el mejor precio y calidad.		

Categoría	Valor	Características
Core	\$ \$ \$	   
La gama más eficiente dentro de la familia con excelente diseño, robustez y confiabilidad.		

Categoría	Valor	Características
Performance	\$ \$ \$	   
Productos que cuentan con materiales de alta calidad y tecnología, lo que los hace duraderos y confiables.		



Paneles



Los Paneles Philips Essential son la solución LED profesional más económica que brinda iluminación de calidad y confiabilidad en las áreas de trabajo, con una extensa vida útil, creando un entorno de oficinas más seguro y confortable.



PHILIPS



Essential LED Panel

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp. de color	Driver	IP
		W	V	lm	Hs.	K		
911401857385	RC048B LED42S/840 100-277 W59L59 LA	34	100-277	4.260	50.000	4000	ON-OFF	44 frontal/ 20 Trasera
911401857485	RC048B LED42S/865 100-277 W59L59 LA	34	100-277	4.260	50.000	6500	ON-OFF	44 frontal/ 20 Trasera
911401857985	RC048B LED42S/840 100-277 W30L121 LA	34	100-277	4.260	50.000	4000	ON-OFF	44 frontal/ 20 Trasera
911401858085	RC048B LED42S/865 100-277 W30L121 LA	34	100-277	4.260	50.000	6500	ON-OFF	44 frontal/ 20 Trasera



Accesorios

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp. de color	Driver	IP
		W	V	lm	Hs.	K		
911401824580	RC048Z SMB-PLC	-	-	-	-	-	-	-
911401824680	RC048Z SME-2	-	-	-	-	-	-	-
911401824780	RC048Z SC	-	-	-	-	-	-	-
911401862782	RC065Z SMB W60L60 G2	-	-	-	-	-	-	-
911401879784	RC065Z SMB W30L120 G2	-	-	-	-	-	-	-

02

Industriales



Nuestras luminarias High-Bay innovadoras, elegantes y fáciles de instalar son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones de iluminación industrial en interiores, ya sea que estés buscando iluminación para almacenes, tiendas u oficinas.



PHILIPS



BY320P

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp. de color	Driver	IP
		W	V	lm	Hs.	K		
911401885685	BY320P G2 LED140/NW PSU 120-277 WB	100	120-277	14000	50.000	4000	ON-OFF	65
911401885785	BY320P G2 LED140/CW PSU 120-277 WB	100	120-277	14000	50.000	6500	ON-OFF	65
911401885885	BY320P G2 LED140/CW PSU 120-277 MB	100	120-277	14000	50.000	6500	ON-OFF	65
911401885985	BY320P G2 LED210/NW PSU 120-277 WB	150	120-277	21000	50.000	4000	ON-OFF	65
911401886085	BY320P G2 LED210/CW PSU 120-277 WB	150	120-277	21000	50.000	6500	ON-OFF	65
911401886185	BY320P G2 LED210/CW PSU 120-277 MB	150	120-277	21000	50.000	6500	ON-OFF	65
911401886285	BY320P G2 LED280/NW PSU 120-277 WB	200	120-277	28000	50.000	4000	ON-OFF	65
911401886385	BY320P G2 LED280/CW PSU 120-277 WB	200	120-277	28000	50.000	6500	ON-OFF	65
911401886485	BY320P G2 LED280/CW PSU 120-277 MB	200	120-277	28000	50.000	6500	ON-OFF	65

* WB: Ángulo abierto - MB: Ángulo medio

Ø3

Herméticas



Encuentra soluciones de iluminación interior resistentes al agua, altamente eficientes, confiables, duraderas y con protección a la entrada de agua. Nuestra innovadora gama de luces LED resistentes al agua son de fácil instalación en uso interior.

Core

\$\$\$



PHILIPS



WT063C

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp. de color	Driver	IP
		W	V	lm	Hs.	K		
911401803787	WT063C LED20S/NW PSU G2	17	120-277	2000	30.000	4000	ON-OFF	65
911401803887	WT063C LED20S/CW PSU G2	17	120-277	2000	30.000	6500	ON-OFF	65
911401803987	WT063C LED43S/NW PSU G2	37	120-277	4300	30.000	4000	ON-OFF	65
911401804087	WT063C LED43S/CW PSU G2	37	120-277	4300	30.000	6500	ON-OFF	65

Essential

\$\$\$



PHILIPS



TCW063 (Carcasa)

No incluye tubos, el flujo, potencia, vida útil y temp de color dependerán de la fuente o tubo utilizada (T5 O T8)

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp. de color	Driver	IP
		W	V	lm	Hs.	K		
919053055550	TCW063 2XTLED PW	-	-	-	-	-	-	65
919053055551	TCW063 2XTL-D36W PSU PW	-	-	-	-	-	-	65
919053055552	TCW063 2XTL-D/TL5/LED	-	-	-	-	-	-	65

PW= Pre Wired

04

Proyectores



El proyector LED Essential SmartBright es un producto de gran relación calidad-precio con alta eficacia, buena calidad y confiabilidad. Ofrece diversas configuraciones y un mejor rendimiento del haz de luz con su diseño de lente. Puede aplicarse a centros comerciales, tiendas minoristas, es un producto familiar ideal para distribuir en el mercado comercial.



PHILIPS



ST033T

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp. de color	Driver	IP
		W	V	lm	Hs.	K		
911401892382	ST033T LED6/840 7W 110-240V I WB WH TW	7	110-240	600	30.000	4000	ON-OFF	20
911401892482	ST033T LED6/830 7W 110-240V I WB BK TW	7	110-240	600	30.000	3000	ON-OFF	20
911401892582	ST033T LED6/840 7W 110-240V I MB BK TW	7	110-240	600	30.000	4000	ON-OFF	20
911401892682	ST033T LED9/830 10W 110-240V I MB WH TW	10	110-240	900	30.000	3000	ON-OFF	20
911401892782	ST033T LED9/840 10W 110-240V I MB WH TW	10	110-240	900	30.000	4000	ON-OFF	20
911401892882	ST033T LED9/830 10W 110-240V I MB BK TW	10	110-240	900	30.000	3000	ON-OFF	20
911401892982	ST033T LED9/840 10W 110-240V I MB BK TW	10	110-240	900	30.000	4000	ON-OFF	20
911401893082	ST033T LED17/830 20W 110-240V I MB WH TW	20	110-240	1700	30.000	3000	ON-OFF	20
911401893182	ST033T LED17/840 20W 110-240V I MB WH TW	20	110-240	1700	30.000	4000	ON-OFF	20
911401893282	ST033T LED17/830 20W 110-240V I MB BK TW	20	110-240	1700	30.000	3000	ON-OFF	20
911401893382	ST033T LED17/840 20W 110-240V I MB BK TW	20	110-240	1700	30.000	4000	ON-OFF	20
911401893482	ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB WH TW	30	110-240	2500	30.000	3000	ON-OFF	20
911401893582	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB WH TW	30	110-240	2500	30.000	4000	ON-OFF	20
911401893682	ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB BK TW	30	110-240	2500	30.000	3000	ON-OFF	20
911401893782	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB BK TW	30	110-240	2500	30.000	4000	ON-OFF	20

* WB: Ángulo abierto - MB: Ángulo medio

Accesorios

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp. de color	Driver	IP
		W	V	lm	Hs.	K		
911401501832	RCS180 1C L1000 WH - 2 lines	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
911401501932	RCS180 1C L1000 BK - 2 lines	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
911401502132	RCS180 1C L2000 BK - 2 lines	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
911401502032	RCS180 1C L2000 WH - 2 lines	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
911401560061	RCS180 1C L1000 WH	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
911401560161	RCS180 1C L1000 BK	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

05

Emergencia



Nuestras luminarias LED para emergencia, son una línea económica de unidades remotas para emergencias, que brindan una solución para aplicaciones comerciales y minoristas a buen precio, buena calidad y excelente apariencia.



PHILIPS



LEDRIW5

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp. de color	Driver	IP
		W	V	lm	Hs.	K		
919406020731	Lum Emergencia LEDRIW5	2	120 - 277	220	30.000	6500	ON-OFF	20



Rótulo de Salida

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp. de color	Driver	IP
		W	V	lm	Hs.	K		
910523318158	Rótulo Salida EZSRXTEU2GWEM	3.8	120	NA	NA	Verde	ON-OFF	20

06

Cintas LED



Nuestras tira LED pueden transformar cualquier lugar y darle un aspecto moderno y sofisticado, ofrecemos una amplia variedad de iluminación de alta calidad que se ajusta a diversas aplicaciones y presupuestos.



PHILIPS



LS170S

Disponible en IRC9, Tunnable white, y RGBW

12NC	Descripción del producto	Potencia*	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp. de color	Driver	IP
		W	V	lm	Hs.	K		
911401553742	LS170S LED4 840 IP44 L5000 G2	18,5	24VDC	425	30000	4000	Externo	44
911401553642	LS170S LED4 827 IP44 L5000 G2	18,5	24VDC	400	30000	2700	Externo	44
911401553542	LS170S LED4 840 IP20 L5000 G2	18,5	24VDC	435	30000	4000	Externo	20
911401553442	LS170S LED4 827 IP20 L5000 G2	18,5	24VDC	405	30000	2700	Externo	20
911401554142	LS170S LED8 840 IP44 L5000 G2	34	24VDC	800	30000	4000	Externo	44
911401554042	LS170S LED8 827 IP44 L5000 G2	34	24VDC	745	30000	2700	Externo	44
911401553942	LS170S LED8 840 IP20 L5000 G2	34	24VDC	830	30000	4000	Externo	20
911401553842	LS170S LED8 827 IP20 L5000 G2	34	24VDC	775	30000	2700	Externo	20
911401554642	LS170S LED8 S 840 IP44 L5000 G2	35	24VDC	850	30000	4000	Externo	44
911401554542	LS170S LED8 S 827 IP44 L5000 G2	35	24VDC	790	30000	2700	Externo	44
911401554342	LS170S LED8 S 840 IP20 L5000 G2	35	24VDC	875	30000	4000	Externo	20
911401554242	LS170S LED8 S 827 IP20 L5000 G2	35	24VDC	815	30000	2700	Externo	20
911401555542	LS170S LED12 840 IP44 L5000 G2	49	24VDC	1205	30000	4000	Externo	44
911401555442	LS170S LED12 827 IP44 L5000 G2	49	24VDC	1125	30000	2700	Externo	44
911401554942	LS170S LED12 840 IP20 L5000 G2	49	24VDC	1250	30000	4000	Externo	20
911401554842	LS170S LED12 827 IP20 L5000 G2	49	24VDC	1165	30000	2700	Externo	20
911401556042	LS170S LED16 840 IP44 L5000 G2	63	24VDC	1680	30000	4000	Externo	44
911401555942	LS170S LED16 827 IP44 L5000 G2	63	24VDC	1500	30000	2700	Externo	44
911401555842	LS170S LED16 840 IP20 L5000 G2	63	24VDC	1665	30000	4000	Externo	20
911401555742	LS170S LED16 827 IP20 L5000 G2	63	24VDC	1550	30000	2700	Externo	20

*La potencia esta dada por la totalidad del rollo de 5 metros



Drivers


12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp. de color	Driver	IP
		W	V	lm	Hs.	K		
929002105580	LED Transformer 20W 24VDC 120-277V	20	24	-	50.000	-	On - Off	20
929002105680	LED Transformer 40W 24VDC 120-277V	40	24	-	50.000	-	On - Off	20
929002105780	LED Transformer 60W 24V 120-277V	50	24	-	50.000	-	On - Off	20
929002105880	LED Transformer 100W 24VDC 120-277V	100	24	-	50.000	-	On - Off	20

Accesorios

12NC	Descripción del producto
911401760352	AC170Z PC-OP L1000 Cubierta difusa opal (Para LED4, LED8, versión IP20, IP44)
911401760362	AC170Z TR-U L1000U tipo carril (Para LED4, LED8, versión IP20, IP44)
911401760372	AC170Z TR-V L1000V tipo carril (Para LED4, LED8, versión IP20, IP44)
911401760382	AC170Z PC-OP L1000 TW Cubierta difusa opal (Para LED12,LED16, versión IP20, IP44 y TNW)
911401760392	AC170Z TR-U L1000 TWU tipo carril (Para LED12,LED16, versión IP20, IP44 y TNW)
911401760402	AC170Z TR-V L1000 TW V tipo carril (Para LED12,LED16, versión IP20, IP44 y TNW)
911401760412	AC170Z Kit de montaje con clip para versión IP20
911401760422	AC170Z Kit de montaje con clip para versión IP44
911401760432	AC170Z Tapa final para después del corte (Para LED4, LED8, versión IP20, IP44)
911401760442	AC170Z Tapa final para después del corte TW (Para LED12,LED16, versión IP20, IP44 y TNW)
911401760452	AC170Z Conector mecánico después del corte (Para LED4, LED8, versión IP20, IP44)
911401760462	AC170Z Conector mecánico TW después del corte (Para LED12,LED16, versión IP20, IP44 y TNW)
911401760472	AC170Z Conector con cable líder LE conexión eléctrica después del corte (Para LED4 y LED8, versión IP20, IP44)

07

Alumbrado público



Las complejidades de la infraestructura de transporte implican la necesidad de distintos tipos de iluminación para garantizar que el tráfico fluya sin problemas, que las personas se sientan seguras y que las ciudades ahorren en costos. El alumbrado urbano LED de Signify es una opción sostenible para las ciudades de hoy en día.



PHILIPS



EssentialForce

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp. de color	Driver	IP
		W	V	lm	Hs.	K		
919306037981	BRP230 LED30-2S NW 18W DMLN P7 PSR EXP	18	120-277	3000	100000	4000	0-10V	66
919306038001	BRP230 LED50-2S NW 31W DMLN P7 PSR EXP	31	120-277	5000	100000	4000	0-10V	66
919306038021	BRP230 LED65-2S NW 42W DMLN P7 PSR EXP	42	120-277	6500	100000	4000	0-10V	66
919306038041	BRP230 LED78-2S NW 52W DMLN P7 PSR EXP	52	120-277	7800	100000	4000	0-10V	66
919306038061	BRP230 LED90-2S NW 65W DMLN P7 PSR EXP	65	120-277	9000	100000	4000	0-10V	66
919306037971	BRP230 LED30-2S CW 18W DMLN P7 PSR EXP	18	120-277	3000	100000	6500	0-10V	66
919306037991	BRP230 LED50-2S CW 31W DMLN P7 PSR EXP	31	120-277	5000	100000	6500	0-10V	66
919306038011	BRP230 LED65-2S CW 42W DMLN P7 PSR EXP	42	120-277	6500	100000	6500	0-10V	66
919306038031	BRP230 LED78-2S CW 52W DMLN P7 PSR EXP	52	120-277	7800	100000	6500	0-10V	66
919306038051	BRP230 LED90-2S CW 65W DMLN P7 PSR EXP	65	120-277	9000	100000	6500	0-10V	66

08

Reflectores



Nuestros reflectores LED son fáciles de instalar y están diseñados para satisfacer las necesidades de una amplia gama de aplicaciones de iluminación, lo que los convierte en el reemplazo perfecto para los reflectores LED convencionales.



PHILIPS



Essential LED Mini Flood

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp. de color	Driver	IP
		W	V	lm	Hs.	K		
911401831885	BVP150 G2 LED8/CW 110-277V 10W	10	110 - 277	800	30000	6500	ON-OFF	65
911401831985	BVP150 G2 LED17/CW 110-277V 20W	20	110 - 277	1700	30000	6500	ON-OFF	65
911401832085	BVP150 G2 LED25/CW 110-277V 30W	30	110 - 277	2500	30000	6500	ON-OFF	65
911401832185	BVP150 G2 LED42/CW 110-277V 50W	50	110 - 277	4200	30000	6500	ON-OFF	65
911401832685	BVP150 G2 LED8/WW 110-277V 10W	10	110 - 277	800	30000	3000	ON-OFF	65
911401832785	BVP150 G2 LED17/WW 110-277V 20W	20	110 - 277	1700	30000	3000	ON-OFF	65
911401832885	BVP150 G2 LED25/WW 110-277V 30W	30	110 - 277	2500	30000	3000	ON-OFF	65
911401832985	BVP150 G2 LED42/WW 110-277V 50W	50	110 - 277	4200	30000	3000	ON-OFF	65



Essential LED Maxi Flood

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp. de color	Driver	IP
		W	V	lm	Hs.	K		
911401832285	BVP150 G2 LED85/CW 110-277V 100W	100	110 - 277	8500	30000	6500	ON-OFF	65
911401832385	BVP150 G2 LED127/CW 110-277V 150W	150	110 - 277	12700	30000	6500	ON-OFF	65
911401832485	BVP150 G2 LED170/CW 110-277V 200W	200	110 - 277	17000	30000	6500	ON-OFF	65



PHILIPS



BVPI52

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp. de color	Driver	IP
		W	V	lm	Hs.	K		
911401811586	BVP152 G3 LED9/WW 10W 110-277V SWB	10	110 - 277	900	30000	3000	ON-OFF	65
911401831586	BVP152 G3 LED10/CW 10W 110-277V SWB	10	110 - 277	1000	30000	6500	ON-OFF	65
911401812586	BVP152 G3 LED18/WW 20W 110-277V SWB	20	110 - 277	1800	30000	3000	ON-OFF	65
911401832586	BVP152 G3 LED20/CW 20W 110-277V SWB	20	110 - 277	2000	30000	6500	ON-OFF	65
911401813586	BVP152 G3 LED28/WW 30W 110-277V SWB	30	110 - 277	2800	30000	3000	ON-OFF	65
911401833586	BVP152 G3 LED30/CW 30W 110-277V SWB	30	110 - 277	3000	30000	6500	ON-OFF	65
911401814586	BVP152 G3 LED47/WW 50W 110-277V SWB	50	110 - 277	4700	30000	3000	ON-OFF	65
911401834586	BVP152 G3 LED50/CW 50W 110-277V SWB	50	110 - 277	5000	30000	6500	ON-OFF	65



BVPI53

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp. de color	Driver	IP
		W	V	lm	Hs.	K		
911401816586	BVP153 G3 LED94/WW 100W 110-277V SWB	100	110 - 277	9400	30000	3000	ON-OFF	65
911401836586	BVP153 G3 LED100/CW 100W 110-277V SWB	100	110 - 277	10000	30000	6500	ON-OFF	65
911401817586	BVP153 G3 LED141/WW 150W 110-277V SWB	150	110 - 277	14100	30000	3000	ON-OFF	65
911401837586	BVP153 G3 LED150/CW 150W 110-277V SWB	150	110 - 277	15000	30000	6500	ON-OFF	65
911401818586	BVP153 G3 LED188/WW 200W 110-277V SWB	200	110 - 277	18800	30000	3000	ON-OFF	65
911401838586	BVP153 G3 LED200/CW 200W 110-277V SWB	200	110 - 277	20000	30000	6500	ON-OFF	65



PHILIPS



Tango G4 LED FLOOD

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp. de color	Driver	IP
		W	V	lm	Hs.	K		
911401654707	BVP431 LED135/CW 120-277V 100W SWB	100	120 - 277	13500	50000 / 100000	6500	ON-OFF / 0-10V	66
911401654907	BVP432 LED161/CW 120-277V 120W SWB	120	120 - 277	16100	50000 / 100000	6500	ON-OFF / 0-10V	66
911401655707	BVP432 LED272/CW 120-277V 200W SWB	200	120 - 277	27200	50000 / 100000	6500	ON-OFF / 0-10V	66
911401656307	BVP433 LED465/CW 120-277V 345W SMB	345	120 - 277	46500	50000 / 100000	6500	ON-OFF / 0-10V	66




Tango High Flux

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp. de color	Driver	IP
		W	V	lm	Hs.	K		
911401682107	BVP384 LED700/757 580W 220-240V SMB GM	580	220-240	70000	50000	5700	ON-OFF	66
911401682007	BVP384 LED725/757 580W 220-240V AMB GM	580	220-240	72500	50000	5700	ON-OFF	66
823807620621	BVP384 LED700/757 580W 220-240V SMB PSR	580	220-240	70000	50000	5700	0-10V	66
911401682207	BVP384 LED733/757 580W 220-240V NB GM	580	220-240	73300	50000	5700	ON-OFF	66
823807620721	BVP384 LED733/757 580W 220-240V S6 PSR	580	220-240	73300	50000	5700	ON-OFF	66



Lámparas y tubos LED



Nuestra gama de luminarias LED de Philips es tu mejor elección. Te ofrecen mayor vida útil y una solución sostenible y con ahorros energéticos. Crea un ambiente de iluminación versátil y atractivo con nuestras luces LED

Core

\$\$\$



PHILIPS



TForce Core HB

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp de color
		W	V	lm	Hs.	K
929002409612	TForce Core HB 60W E40 865 WV G3	60	100-277	7000	25000	6500
929002409912	TForce Core HB 80W E40 865 WV G3	80	100-277	9000	25000	6500
929002281712	TForce HB 140W E40 840 WB LA	140	110-277	20000	50000	4000
929002281912	TForce HB 140W E40 865 WB LA	140	110-277	20000	50000	6500
929002282112	TForce HB 160W E40 865 WB Sensor LA	160	110-277	25000	50000	6500



TForce Core

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp de color
		W	V	lm	Hs.	K
929003759042	TForce Core HB 2.5Klm 30W E27 865 WV	30	110-240	2500	15000	6500
929003759142	TForce Core HB 3Klm 40W E27 865 WV	40	110-240	3000	15000	6500
929003759242	TForce Core HB 4Klm 50W E27 865 WV	50	110-240	4000	15000	6500
929003792642	TForce Core HB 4Klm 50W E40 865 WV	50	110-240	4000	15000	6500
929003759342	TForce Core HB 5Klm 60W E27 865 WV	60	110-240	5000	15000	6500
929003759442	TForce Core HB 5Klm 60W E40 865 WV	60	110-240	5000	15000	6500

Performance

\$\$\$



MAS LED SON-T

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp de color
		W	V	lm	Hs.	K
929003467818	MAS LED SON-T EM 3.6Klm 23W 727 E27	23	120-240	3600	70000	2700
929003467918	MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27	23	120-240	4000	70000	4000
929003468218	MAS LED SON-T EM 6Klm 34W 740 E27	34	120-240	6000	70000	4000
929003468118	MAS LED SON-T EM 5.4Klm 34W 727 E27	34	120-240	5400	70000	2700
929003468518	MAS LED SON-T EM 9Klm 50W 740 E40	50	120-240	9000	70000	4000
929003468418	MAS LED SON-T EM 8.1Klm 50W 727 E40	50	120-240	8100	70000	2700
929003468718	MAS LED SON-T EM 10.8Klm 65W 727 E40	65	120-240	10800	70000	2700
929003468818	MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40	65	120-240	12000	70000	4000

Core

\$\$\$



PHILIPS




TForce Core LED road

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp de color
		W	V	lm	Hs.	K
929002485002	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	26	220-240	4200	25000	3000
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	26	220-240	4200	25000	4000
929002485202	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	40	220-240	7200	25000	3000
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	40	220-240	7200	25000	4000

Essential

\$\$\$



T8 -Ecofit LEDtube

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp de color
		W	V	lm	Hs.	K
929003561411	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 740 T8 WV	16	100-240	1600	15000	4000
929003561511	ECOFIT E LEDtube 1200mm 16W 765 T8 WV	16	100-240	1600	15000	6500
929003561611	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 740 T8 WV	8	100-240	800	15000	4000
929003561711	ECOFIT E LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV	8	100-240	800	15000	6500
929001979412	ECOFIT LEDtube 1200mm 16W 765 T8 CLEAR	16	100-240	1600	15000	6500

Core

\$\$\$



T8 CorePro LEDtube

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp de color
		W	V	lm	Hs.	K
929003534411	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 VVW T8	8	100-277	900	30000	4000
929003534511	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 VVW T8	8	100-277	900	30000	6500
929003534811	CorePro LEDtube HO 1200mm 18W840 VVW T8 2100 lm	18	100-277	2100	30000	4000
929003534911	CorePro LEDtube HO 1200mm 18W865 VVW T8 2100 lm	18	100-277	2100	30000	6500
929003605012	CorePro LEDTube 36 8ft 32W 865 T8 CT WV	32	100-240	3600	30000	6500
929003604912	CorePro LEDTube 36 8ft 32W 865 T8 WV	32	100-240	3600	30000	6500

Performance

\$\$\$



PHILIPS



T8 MAS LEDtube

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp de color
		W	V	lm	Hs.	K
929003557512	MAS LEDtube 1200mm HO VWV 18W 840 T8	18	100-277	2100	50000	4000
929003557612	MAS LEDtube 1200mm HO VWV 18W 865 T8	18	100-277	2100	50000	6500
929003557712	MAS LEDtube 600mm HO VWV 10W 840 T8	10	100-277	1050	50000	4000
929003557812	MAS LEDtube 600mm HO VWV 10W 865 T8	10	100-277	1050	50000	6500

Core

\$\$\$



T5 - CorePro LEDtube

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp de color
		W	V	lm	Hs.	K
929001275212	CorePro LEDtube 1200mm 16W840 G5 I MX	16	100-240	1850	30000	4000
929001275312	CorePro LEDtube 1200mm 16W865 G5 I MX	16	100-240	1850	30000	6500
929001275412	CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I MX	8	100-240	900	30000	4000
929001275512	CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I MX	8	100-240	900	30000	6500

Performance

\$\$\$



T5 - 25T5HO

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp de color
		W	V	lm	Hs.	K
929003122504	25T5HO/COR/46-840/MF35/G 25/1	25	120-277	3500	50000	4000
929003123912	25T5HO/COR/46-865/MF35/G 25/1 LA	25	120-277	3500	50000	6500

**PHILIPS****PAR38**

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp de color
		W	V	lm	Hs.	K
929003516512	PAR38 13-120W 830 25D 120V G ULW Dim E27	14	120	1200	25000	3000
929003516612	PAR38 13-120W 850 25D 120V G ULW Dim E27	14	120	1200	25000	5000

**PAR High Lumen**

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp de color
		W	V	lm	Hs.	K
929001941912	Master LED PAR30L 30W 15D 830 100-277V	30	100-277	3000	25000	3000
929001942012	Master LED PAR30L 30W 30D 830 100-277V	30	100-277	3000	25000	3000



Portafolio Selectable

Productos integrales y versátiles
para iluminar tus proyectos industriales

¡Versatilidad de temperatura y potencia en un sólo producto!

Paneles



Reflectores




Emergencia



Industriales



Lineal



Downlights



Wall pack



Exteriores



Nuestra línea de productos con opciones seleccionables, te permite ajustar la temperatura de color y la potencia de la luminaria gracias a un interruptor integrado.



Potencia ajustable mediante switch



Flujo luminoso ajustable mediante switch



Temperatura de color ajustable mediante switch

¡Puedes ajustarla cuando lo necesites!

Nuestro portafolio Selectable cuenta con el respaldo de las mejores marcas de iluminación de Signify, y te brinda el beneficio adicional de comprar un SKU en lugar de múltiples SKU, manteniendo bajo tu inventario.

Day-Brite
CFI

LIGHTOLIER

Stonco

CHLORIDE

LUMEC

Contacta a tu asesor comercial de Signify para cotizar tu proyecto o
escríbenos en www.signify.com/es-co



Downlights selectables

Los downlights Lightolier proporcionan el equilibrio entre flexibilidad, rendimiento y atractivo comercial, están diseñados para remodelaciones, nuevas construcciones y reacondicionamiento. Tiene variedad de aplicaciones como oficinas, instituciones educativas, atención médica y retail.

LIGHTOLIER



ModuLyte LED 4"



Potencia ajustable mediante switch



Flujo luminoso ajustable mediante switch



Temperatura de color ajustable mediante switch

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Temp. de color ajustable	Lumen ajustable	Vida útil
		W	V	K	lm	Hs.
912401592618	M4RDL259CSWCLZ10U	15.5/20.5/25.5	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	1500/2000/2500	72000
912401592619	M4RDL259CSWCDZ10U	15.5/20.5/25.5	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	1500/2000/2500	72000
912401592620	M4RDL259CSWWHZ10U	15.5/20.5/25.5	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	1500/2000/2500	72000

Accesorios

12NC	Descripción del producto	Comentarios
912401592651	M4RLW	Lens Wall Wash Optics
912401592654	M4MED	Medium Beam Optics
912401592656	M4GRW	Goof Ring White
912401592564	4RNSR	Frame SQ BH NJB



ModuLyte LED 6"



Potencia ajustable mediante switch



Flujo luminoso ajustable mediante switch



Temperatura de color ajustable mediante switch

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Temp. de color ajustable	Lumen ajustable	Vida útil
		W	V	K	lm	Hs.
912401592621	M6RDL259CSWCLZ10U	15.5/20.5/25.5	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	1500/2000/2500	72000
912401592622	M6RDL259CSWCDZ10U	15.5/20.5/25.5	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	1500/2000/2500	72000
912401592623	M6RDL259CSWWHZ10U	15.5/20.5/25.5	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	1500/2000/2500	72000
912401592624	M6RDL409CSMCLZ10U	29.5/34.1/39.1	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	3000/3500/4000	72000
912401592625	M6RDL409CSMCDZ10U	29.5/34.1/39.1	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	3000/3500/4000	72000
912401592626	M6RDL409CSMWHZ10U	29.5/34.1/39.1	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	3000/3500/4000	72000

Accesorios

12NC	Descripción del producto	Comentarios
912401592652	M6RLW	Lens Wall Wash Optics
912401592655	M6MED	Medium Beam Optics
912401592657	M6GRW	Goof Ring White
912401592655	6RNSR	Frame SQ BH NJB



ModuLyte LED 8"



Potencia ajustable mediante switch



Flujo luminoso ajustable mediante switch



Temperatura de color ajustable mediante switch

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Temp. de color ajustable	Lumen ajustable	Vida útil
		W	V	K	lm	Hs.
912401592627	M8RDL259CSWCLZ10U	15.5/20.5/25.5	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	1500/2000/2500	72000
912401592628	M8RDL259CSWCDZ10U	15.5/20.5/25.5	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	1500/2000/2500	72000
912401592629	M8RDL259CSWWHZ10U	15.5/20.5/25.5	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	1500/2000/2500	72000
912401592630	M8RDL409CSMCLZ10U	29.5/34.1/39.1	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	3000/3500/4000	72000
912401592631	M8RDL409CSMCDZ10U	29.5/34.1/39.1	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	3000/3500/4000	72000
912401592632	M8RDL409CSMWHZ10U	29.5/34.1/39.1	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	3000/3500/4000	72000

Accesorios

12NC	Descripción del producto	Comentarios
912401592653	M8RLW	Lens Wall Wash Optics
912401592672	M8MED	Medium Beam Optics
912401592658	M8GRW	Goof Ring White
912401592635	8RNR	Frame SQ BH NJB



Commercial Retrofit Downlight



Potencia ajustable mediante switch



Flujo luminoso ajustable mediante switch



Temperatura de color ajustable mediante switch

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Temp. de color ajustable	Lumen ajustable	Vida útil
		W	V	K	lm	Hs.
911401870081	CR4RLMCCT	5.5/8/12	120-347	3000/3500/4000	500-1000	50.000
911401870181	CR6RLMCCT	7/10/17	120-347	3000/3500/4000	700-1500	50.000
911401870281	CR8RLMCCT	10/15/21	120-347	3000/3500/4000	1000-2000	50.000
911401870381	CR10RLMCCT	20/25/32	120-347	3000/3500/4000	2000-3000	50.000



Downlight 3'' 4'' 6''



Potencia ajustable mediante switch



Flujo luminoso ajustable mediante switch



Temperatura de color ajustable mediante switch

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Temp. de color ajustable	Lumen ajustable	Vida útil
		W	V	K	lm	Hs.
911401837684	DL3RSLMZ10SCTUW	6/8	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	370/500	50.000
911401837884	DL4RSLMZ10SCTUW	11/9	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	540/700	50.000
911401838084	DL6RSLMZ10SCTUW	13/15	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	900/1100	50.000
911401884284	DL3R4ESCT1W	8	120	2700/3000/3500/4000/5000	500	50.000
911401837784	DL4R7ESCT1W	11	120	2700/3000/3500/4000/5000	700	50.000
911401837984	DL6R11ESCT1W	15	120	2700/3000/3500/4000/5000	1100	50.000



Gimbal 3'' 4'' 6''



Potencia ajustable mediante switch



Flujo luminoso ajustable mediante switch



Temperatura de color ajustable mediante switch

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Temp. de color ajustable	Lumen ajustable	Vida útil
		W	V	K	lm	Hs.
911401837184	GB3RSLMZ10SCTUW	6/8	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	370/500	50.000
911401837384	GB4RSLMZ10SCTUW	11/9	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	540/700	50.000
911401837584	GB6RSLMZ10SCTUW	13/15	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	900/1100	50.000
911401884184	GB3R4ESCT1W	8	120	2700/3000/3500/4000/5000	500	50.000
911401837284	GB4R7ESCT1W	11	120	2700/3000/3500/4000/5000	700	50.000
911401837484	GB6R11ESCT1W	15	120	2700/3000/3500/4000/5000	1100	50.000

Accesorios Downlight 3" 4" 6" & Gimbal

12NC	Descripción del producto	Comentarios
911401810685	DSDL6RTBK	6" Trim Negro
911401810885	DSDL4RTBK	4" Trim Negro
911401833385	DSDL3RTBK	3" Trim Negro
911401810785	DSGB6RTBK	6" Trim Negro
911401810385	DSGB4RTBK	4" Trim Negro
911401810585	DSGB3RTBK	3" Trim Negro
911401809985	DSANCP468	4" 6" 8" Plate
911401808985	DSANCP5	5" Plate
911401809985	DSANCP468	4" 6" 8" Plate
911401809885	DSANCP346	3" 4" 6" Plate
911401809485	DSANCP468	4" 6" 8" Plate
911401809185	DSANCP346	3" 4" 6" Plate
911401809085	DSAEC20	20" Ext. Cord



Surface Mount Downlight



Potencia ajustable mediante switch



Flujo luminoso ajustable mediante switch



Temperatura de color ajustable mediante switch

12NC	Descripción del producto	Potencia		Temp. de color ajustable		Lumen ajustable	Vida útil
		W	V	K		lm	Hs.
911401836584	SD5RSLMZ10SCTUW	11/9	120-277	2700/3000/3500/4000/5000		540/700	50000
911401836784	SD7RSLMZ10SCTUW	14/12	120-277	2700/3000/3500/4000/5000		800/1000	50000
911401836884	SD9RSLMZ10SCTUW	16/13	120-277	2700/3000/3500/4000/5000		900/1200	50000
911401836984	SD11RSLMZ10SCTUW	20/16	120-277	2700/3000/3500/4000/5000		1200/1500	50000
911401837084	SD14RSLMZ10SCTUW	25/20	120-277	2700/3000/3500/4000/5000		1600/2000	50000
911401836484	SD5R7ESCT1W	11	120	2700/3000/3500/4000/5000		700	50000
911401836684	SD7R10ESCT1W	14	120	2700/3000/3500/4000/5000		1000	50000
911401883884	SD9R12ESCT1W	16	120	2700/3000/3500/4000/5000		1200	50000
911401883984	SD11R15ESCT1W	20	120	2700/3000/3500/4000/5000		1500	50000
911401884084	SD14R16ESCT1W	25	120	2700/3000/3500/4000/5000		2000	50000



FlatDownlight



12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Temp. de color ajustable	Lumen ajustable	Vida útil
		W	V	K	lm	Hs.
911401825284	FD3RSLMZ10SCTUW	8/6	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	370/500	50000
911401825484	FD4RSLMZ10SCTUW	11/9	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	540/700	50000
911401825584	FD5RSLMZ10SCTUW	13/11	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	900/1100	50000
911401825784	FD6RSLMZ10SCTUW	15/12	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	900/1100	50000
911401825884	FD8RSLMZ10SCTUW	18/15	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	1100/1300	50000
911401825984	FD3SSLMZ10SCTUW	8/6	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	370/500	50000
911401826084	FD4SSLMZ10SCTUW	11/9	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	540/700	50000
911401826184	FD6SSLMZ10SCTUW	15/12	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	900/1100	50000
911401826284	FD8SSLMZ10SCTUW	18/15	120-277	2700/3000/3500/4000/5000	1100/1300	50000
911401883584	FD3R7ESCT1W	8	120	2700/3000/3500/4000/5000	480	50000
911401825384	FD4R7ESCT1W	11	120	2700/3000/3500/4000/5000	700	50000
911401883684	FD5R9ESCT1W	13	120	2700/3000/3500/4000/5000	900	50000
911401825684	FD6R1ESCT1W	15	120	2700/3000/3500/4000/5000	1100	50000
911401883784	FD8R13ESCT1W	18	120	2700/3000/3500/4000/5000	1300	50000

Accesorios FlatDownlight

12NC	Descripción del producto	Comentarios
911401809785	DSFD8RTBK	8" Redondo - Trim Negro
911401809685	DSFD6RTBK	6" Redondo - Trim Negro
911401810285	DSFD5RTBK	5" Redondo - Trim Negro
911401810185	DSFD4RTBK	4" Redondo - Trim Negro
911401810085	DSFD3RTBK	3" Redondo - Trim Negro
911401809385	DSFD8STBK	8" Cuadrado - Trim Negro
911401809285	DSFD6STBK	6" Cuadrado - Trim Negro
911401809585	DSFD4STBK	4" Cuadrado - Trim Negro
911401810485	DSFD3STBK	3" Cuadrado - Trim Negro
911401865081	FD4NCP	4" Plate
911401865181	FD6NCP	6" Plate
911401808985	DSANCPR5	5" Plate
911401809885	DSANCPR346	3" 4" 6" Plate
911401809185	DSANCP346	3" 4" 6" Plate
911401809485	DSANCP3468	4" 6" 8" Plate
911401809085	DSAEC20	20" Ext. Cord



Industriales selectables

Las luminarias industriales tipo High Bay de Day-Brite da vida a tus espacios comerciales e institucionales con esta luminaria rentable, construida para durar, con un acabado resistente a la corrosión. No más sacrificios, solo una apariencia excelente, confiabilidad y ahorro de energía; Útil para bodegas, almacenes, fábricas

Day-Brite
CFI



HCY Sealed High Bay



12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Temp. de color ajustable	Lumen ajustable	Vida útil
		W	V	K	lm	Hs.
911401809987	HCY0823L8CST-UN3-DIM-BK	50/90/150	120-347	4000/5000	8000/14000/23000	50000
911401820487	HCY0823L8CST-UN3-DIM-WH	150/210/240	120-347	4000/5000	8000/14000/23000	50000
911401810087	HCY2437L8CST-UN3-DIM-BK	50/90/150	120-347	4000/5000	24000/33000/37000	50000
911401820587	HCY2437L8CST-UN3-DIM-WH	150/210/240	120-347	4000/5000	24000/33000/37000	50000

Accesorios HCY Sealed High Bay

12NC	Descripción del producto	Comentarios
911401810487	HCY3-PRSM	Reflector de policarbonato transparente para HCY0823L
911401810387	HCY3-PRLG	Reflector de policarbonato transparente para HCY2437L
911401821987	HCY3-LCSMLG	Cubierta de lente inferior para reflector de policarbonato
911401821787	HCY3-WGSM	Protector de cables para HCY0823L
911401821887	HCY3-WGLG	Protector de cables para HCY2437L
911401874682	HCY-SENSOR	Sensor
911401855781	HCY-REMOTE	Programa de 4 sensores remotos
911401856081	HCY-SURFACE BKT SM	Soporte de montaje en superficie para HCY0823
911401856181	HCY-SURFACE BKT LG	Soporte de montaje en superficie para HCY2437



FCY Value High Bay



12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Temp. de color ajustable	Lumen ajustable	Vida útil
		W	V	K	lm	Hs.
912401592578	FCY0815L8CST-UNV-DIM	55.2/80.5/104	120-277	4000/5000	8000/12000/15000	100000
912401592579	FCY1524L8CST-UNV-DIM	100.9/123.4/162.4	120-277	4000/5000	15000/18000/24000	100000
912401592580	FCY2436L8CST-UNV-DIM	160.5/202.2/244.6	120-277	4000/5000	24000/30000/36000	100000

Accesorios FCY Value High Bay

12NC	Descripción del producto	Comentarios
912401592590	FCY-REMOTE	Programa de 4 sensores remotos
912401592591	FCY-SENSOR	Sensor
912401592592	FCY-WG15	Protector de alambre de 15 lm
912401592593	FCY-WG24	Protector de alambre de 24 lm
912401592594	FCY-PENHGR24	Kit de suspensión colgante de 15 lm y 24 lm
912401592595	FCY-SBK24	Kit de soporte de superficie 15 lm y 24 lm
912401592596	FCY-WG36	Protector de alambre de 36 lm
912401592597	FCY-PENHGR36	Kit de suspensión colgante de 36 lm
912401592598	FCY-SBK36	Kit de soporte de superficie de 36 lm



Paneles selectables

Los paneles de Day-Brite son luminarias muy versátiles, diseñadas para proporcionar paquetes de tres opciones de temperatura y lúmenes por tamaño; Disponible para uso en aplicaciones empotradas, suspendidas y de montaje en superficies. Es ideal para aplicaciones de iluminación general como oficinas abiertas, escuelas, atención médica y comercio minorista.

Day-Brite
CFI


1x4'



2x2'



2x4'



DSRT Gen2



Potencia ajustable mediante switch



Flujo luminoso ajustable mediante switch



Temperatura de color ajustable mediante switch

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Temp. de color ajustable	Lumen ajustable	Vida útil
		W	V	K	lm	Hs.
911401810587	1DSRT3050LCS-4-UNV-DIM	23/31/39	120-277	3500/4000/5000	2900/4100/5150	50000
911401821487	1DSRT3050LCS-4-UNV-DIM-DAYOCC	23/31/39	120-277	3500/4000/5000	2900/4100/5150	50000
911401810687	2DSRT3050LCS-2-UNV-DIM	22/28/35	120-277	3500/4000/5000	2800/3800/4500	50000
911401821587	2DSRT3050LCS-2-UNV-DIM-DAYOCC	22/28/35	120-277	3500/4000/5000	2800/3800/4500	50000
911401810787	2DSRT4060LCS-4-UNV-DIM	30/39/46	120-277	3500/4000/5000	4000/5150/6150	50000
911401821687	2DSRT4060LCS-4-UNV-DIM-DAYOCC	30/39/46	120-277	3500/4000/5000	4000/5150/6150	50000

Accesorios DSRT Gen2

12NC	Descripción del producto	Comentarios
911401838887	1DSRT-4-SKT	Kit de superficie DSRT 1x4
911401838987	2DSRT-2-SKT	Kit de superficie DSRT 2x2
911401839087	2DSRT-4-SKT	Kit de superficie DSRT 2x4
911401838687	DSRT-CKT-NP	Kit de suspensión DSRT sin potencia
911401838787	DSRT-CKT-WP	Kit de suspensión DSRT con potencia

1x4'



2x2'



2x4'



Selectable Backlit Panel



12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Temp. de color ajustable	Lumen ajustable	Vida útil
		W	V	K	lm	Hs.
912401592648	1SBP2035L8DS-4-UNV-DIM	29/33/36	120-277	3500/4000/5000	3640/4047/4443	67000
912401592649	2SBP2035L8DS-2-UNV-DIM	28/32/36	120-277	3500/4000/5000	3434/3819/4207	67000
912401592650	2SBP3050L8DS-4-UNV-DIM	33/37/47	120-277	3500/4000/5000	4260/4718/5847	67000

Accesorios

12NC	Descripción del producto	Comentarios
912401608930	FPEMLED10RM	Controlador LED de emergencia, Clase 2, 10W, compatible con SBP / NWL / SDS / FCY
912401457671	FSF24	Kit de instalación en campo de montaje en superficie de 2'x4' (ensamblado en campo)
912401457672	FSF22	Kit de instalación en campo de montaje en superficie de 2'x2' (ensamblado en campo)
912401501775	FSK22	Kit de instalación en campo de montaje en superficie de 2'x2' (costuras soldadas de fábrica)
912400346339	FMA24	Bastidor de montaje "F" de 2'x4' para montaje NEMA "F"
912400346340	FMA22	Bastidor de montaje "F" de 2'x2' para montaje NEMA "F"
912400346341	FMA14	Bastidor de montaje "F" de 1'x4' para montaje NEMA "F"
912401457671	FSF24	Kit de instalación en campo de montaje en superficie de 2'x4' (ensamblado en campo)
912401457672	FSF22	Kit de instalación en campo de montaje en superficie de 2'x2' (ensamblado en campo)
912401457673	FSF14	Kit de montaje en campo de montaje en superficie de 1'x4' (ensamblado en campo).
828820214404	FMA14 - FP	Bastidor de montaje "F" de 1'x4' para montaje NEMA "F"

Field Emergency Kit (FPEM)

12NC	Descripción del producto	Comentarios
912401608930	FPEMLED10RM	Controlador LED de emergencia, Clase 2, 10W, compatible con Panel Seleccionable / NWL Wrap / SDS Strip / FCY



Lineal

Las luminarias lineales de la marca Day-Brite son productos duraderos, clasificados para ubicaciones humanas, están diseñados para entornos interiores y exteriores, ofrecen fiabilidad, capacidad de selección y eficiencia robusta.

Day-Brite
CFI



NWL Selectable Wraparound



12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Temp. de color ajustable	Lumen ajustable	Vida útil
		W	V	K	lm	Hs.
911401893085	NWL21525L8CST-UNV-DIM	13	120-277	3000/3500/4000	1500/2000/2500	50000
911401893185	NWL43050L8CST-UN3-DIM	26	120-277	3000/3500/4000	3000/4000/5000	50000
911401893285	NWL860100L8CST-UN3-DIM	52	120-277	3000/3500/4000	6000/8000/10000	50000

Accesorios

12NC	Descripción del producto	Comentarios
912401608930	FPEMLED10RM	Controlador LED de emergencia, Clase 2, 10W, compatible con SBP / NWL / SDS / FCY
912401459117	HNH5-VHOOK	Cadenas de 54" y soportes en V
912401459114	HCH10-VHOOK	Cables de 10' y soportes en V
912401459113	HCH5-VHOOK	Cables de 5' y soportes en V




SDS Selectable Strip




12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Temp. de color ajustable	Lumen ajustable	Vida útil	Tamaño
		W	V	K	lm	Hs.	
911401847187	SDS455LCST-UN3-DIM	10/15/20	UNV	3500/4000/5000	5500	50000	4ft
911401847387	SDS8130LCST-UN3-DIM	20/30/40	UNV	3500/4000/5000	13000	50000	8ft
911401846987	SDS21224LCST-UN3-DIM-OCC	40/60/80	UNV	3500/4000/5000	1200/1800/2400	50000	2ft
911401847087	SDS42550LCST-UN3-DIM-OCC	10/15/20	UNV	3500/4000/5000	2500/3600/5000	50000	4ft
911401847287	SDS84998LCST-UN3-DIM-OCC	20/30/40	UNV	3500/4000/5000	4900/7350/9800	50000	8ft


2ft



4ft



8ft



Accesorios

12NC	Descripción del producto	Comentarios
911401850887	SDS2-WG	
911401850987	SDS4-WG	
911401851087	SDS-JP	

2ft



4ft



8ft



VTS Sealed Strip LED dual select



12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Temp. de color ajustable	Lumen ajustable	Vida útil	Tamaño
		W	V	K	lm	Hs.	
911401824985	VTS22028L8CST-UN3-DIM	14/17/21	120-347	3500/4000/5000	2000/2400/2800		2ft
911401825185	VTS42856L8CST-UN3-DIM	22/32/46	120-347	3500/4000/5000	2800/4200/5600		4ft
911401825385	VTS880130L8CST-UN3-DIM	57/78/94	120-347	3500/4000/5000	8000/11000/13000		8ft
911401827085	VTS225L840-UN3-DIM	22	120-347	4000	2500		2ft
911401825085	VTS450L840-UN3-DIM	44	120-347	4000	5000		4ft
911401825285	VTS8100L840-UN3-DIM	80	120-347	4000	10000		8ft



Emergencia

Las luminarias de emergencia Chloride es una línea que ofrece un diseño de perfil bajo, lo que da un atractivo elegante adecuado para cualquier aplicación de propósito general. Utilizando LED de alto rendimiento y larga duración que brindan solución para aplicaciones comerciales y minoristas.

CHLORIDE



Value+ LED Señales de salida

12NC	Descripción del producto	Comentarios
912400348806	VEGW	Montaje universal, letras verdes, carcasa termoplástica blanca, solo CA
912400348808	VEGWEM	Montaje universal, letras verdes, carcasa termoplástica blanca, batería Nicad
912400348805	VERW	Montaje universal, letras rojas, carcasa termoplástica blanca, solo CA
912400348807	VERWEM	Montaje universal, letras rojas, carcasa termoplástica blanca, batería Nicad

Aplica solo para centroamérica



Value+ LED Unidades de emergencia

12NC	Descripción del producto	Comentarios
912401289503	VLLCR	Lámparas LED de 3,6 V y (2) de 1 vatio, sin capacidad remota, letras rojas, carcasa blanca
912401289504	VLLCR2R	Lámparas LED de 3,6 V y (2) de 1 vatio, capacidad de cabezal remoto, letras rojas, carcasa blanca
912401289507	VLLCG2R	Lámparas LED de 3,6 V y (2) de 1 vatio, capacidad de cabezal remoto, letras verdes, carcasa blanca
912401461342	VLTOR3R	Lámparas LED de 3,6 V y (2) de 1 vatio, capacidad de cabezal remoto (cabezales de lámpara de 2-1 W o 1-2 W), letras rojas, carcasa blanca
912401289498	VLLU	Lámparas LED redondas de 3,6 V y (2) de 1 vatio, sin capacidad remota, carcasa blanca
912401289502	VLLU2	Lámparas LED redondas de 3,6 V y (2) de 2 vatios, sin capacidad remota, carcasa blanca
912401289499	VLLUR	Lámparas LED redondas de 3,6 V y (2) de 1 vatio, capacidad de cabezal remoto, carcasa blanca
912401461338	VLTU	Lámparas LED cuadradas de 3,6 V y (2) de 1 vatio, sin capacidad remota, carcasa blanca
912401461339	VLTUR	Lámparas LED cuadradas, de 3,6 V y (2) de 1 vatio, capacidad de cabezal remoto (cabezales de 201 W o 1-2 W), carcasa blanca
912401289509	VLL1R	Cabezal remoto interior redondo simple, 3,6 V y (1) lámpara LED de 1 vatio, carcasa de color blanco roto
912401289510	VLL2R	Cabezal remoto interior redondo doble, 3,6 V y (2) lámparas LED de 1 vatio, carcasa de color blanquecino
912401461341	VLT1R	Cabezal remoto interior cuadrado simple, 3,6 V y (1) lámpara LED de 1 vatio, carcasa de color blanquecino
912401461410	VLT2R	Cabezal remoto interior cuadrado doble, 3,6 V y (2) lámparas LED de 1 vatio, carcasa de color blanquecino
912401592119	VLL1RGO	Cabezal remoto cuadrado para exteriores simple, 3,6 V, 6 V, 9,6 V o 12 V y (1) lámpara LED de 1 vatio, carcasa gris
912401592120	VLL2RGO	Cabezal remoto cuadrado para exteriores simple, 3,6 V, 6 V, 9,6 V o 12 V y (2) lámpara LED de 1 vatio, carcasa gris

Aplica solo para centroamérica



Reflectores

Los reflectores LED Stonco son la mejor opción para un diseño discreto y moderno, promocional flexibilidad de aplicación para instalaciones de montaje en suelo, pared o poste; Ideal para iluminación de letreros, fachadas de edificios, iluminación de seguridad y aplicaciones de propósito general.

Stonco



SlimFlood



Potencia ajustable mediante switch



Flujo luminoso ajustable mediante switch



Temperatura de color ajustable mediante switch

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Temp. de color ajustable	Lumen ajustable	Vida útil
		W	V	K	lm	Hs.
911401859687	SF20-SCT-KY-G3-10-PCB-BZ	15	UNV	3000/4000/5000	1500/2200/2900	50000
911401859787	SF35-SCT-KY-G3-10-PCB-BZ	15	UNV	3000/4000/5000	2450/3900/4040	50000
911401859887	SF60-SCT-KY-G3-10-PCB-BZ	15/25/35	UNV	3000/4000/5000	5750/7100/9400	50000
911401859987	SF80-SCT-ST-G3-10-PCB-BZ	15/25/35	UNV	3000/4000/5000	9450/10600/12350	50000
911401860087	SF150-SCT-ST-G3-10-PCB-BZ	15/35/60	UNV	3000/4000/5000	15550/18550/22250	50000
911401860187	SF250-SCT-ST-G3-10-PCB-BZ	15/35/60	UNV	3000/4000/5000	30400/34000/38050	50000
911401860287	SF300-SCT-ST-G3-10-PCB-BZ	60/80/100	UNV	3000/4000/5000	24650/37200/45800	50000

Accesorios

12NC	Descripción del producto	Comentarios
911401860387	SFWG-20	
911401860487	SFWG-30	
911401860587	SFWG-60	
911401872587	SFWG-80	
911401860687	SFWG-150	
911401860787	SFWG-250-300	



Wall pack

Las luminarias tipo Wallpack de Stonco cuentan con tecnología LED de ahorro de energía, ideal para aplicaciones montadas en la pared, disponible en diferentes tamaños, temperaturas de color y potencias para adaptarse a múltiples alturas de montaje. Ideal para edificios municipales, aeropuertos, bancos, hospitales, bodegas.

Stonco



Wall Pack LED dual select



12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Temp. de color ajustable	Lumen ajustable	Vida útil
		W	V	K	lm	Hs.
911401872381	WP60-SCT-G2-10-BZ (Color bronce)	28/40/60	120-347	3000/4000/5000	3860/4060/3920 5280/5720/5360 7380/8160/7680	54000
911401870985	WP60-SCT-G2-10-WH (Color blanco)	28/40/60	120-347	3000/4000/5000	3860/4060/3920 5280/5720/5360 7380/8160/7680	54000
911401871085	WP100-SCT-G2-10-WH (Color blanco)	70/80/90/100	120-347	3000/4000/5000	9240/1080/9800 10240/11360/10960 11250/12330/11970 12300/13600/12800	54000
911401872481	WP100-SCT-G2-10-BZ (Color bronce)	70/80/90/100	120-347	3000/4000/5000	9240/1080/9800 10240/11360/10960 11250/12330/11970 12300/13600/12800	54000



Slim Wall Pack LED dual select



Potencia ajustable mediante switch



Flujo luminoso ajustable mediante switch



Temperatura de color ajustable mediante switch

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Temp. de color ajustable	Lumen ajustable	Vida útil
		W	V	K	lm	Hs.
912401591885	ASW25-SCT-G1-8-PCB-BW	10/20/25	120-277	3000/4000/5000	1800/2400/3000	50000
912401591886	ASW75-SCT-G1-8-PCB-BW	45/60/75	120-277	3000/4000/5000	5400/7200/9000	50000



Residential Wall Pack LED select



Potencia ajustable mediante switch



Flujo luminoso ajustable mediante switch



Temperatura de color ajustable mediante switch

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Temp. de color ajustable	Lumen ajustable	Vida útil
		W	V	K	lm	Hs.
911401822487	RWP30-SCT-G1-10-BZ	18/24/30	120-277	3000/4000/5000	2520/3456/4380	60000



Exteriores

Las luminarias de exterior utilizan tecnología LED para ofrecer productos de alta eficacia, listo para conectar y disponibles en múltiples lúmenes y temperatura de color, permite instalaciones más fáciles para el contratista.

Stonco



LytePro Area



12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Temp. de color ajustable	Lumen ajustable	Vida útil
		W	V	K	lm	Hs.
912300004181	LPA-A06-740-T3-UNV-FAWS-TRPC-BZ	78.2/78/104	120-277	3000/4000/5000	11339/11697/16325	100000
912300004183	LPA-A06-740-T4-UNV-FAWS-TRPC-BZ	78.2/78/104	120-277	3000/4000/5000	11451/11812/16485	100000
912300004185	LPA-A11-740-T3-UNV-FAWS-TRPC-BZ	159.5/160/160	120-277	3000/4000/5000	27100/27955/27955	100000
912300004187	LPA-A11-740-T4-UNV-FAWS-TRPC-BZ	159.5/160/160	120-277	3000/4000/5000	27366/28229/28229	100000



Productos no selectables

LUMEC



High Focus

Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Temp. de color	Lumen	Vida útil
	W	V	K	lm	Hs.
HFP-545W240LED-750-G1-4-UNV-DMG-SP2-TLRD7-GY3	545	120-277	5000	86035	102000
HFP-545W240LED-750-G1-R2M-UNV-DMG-SP2-TLRD7-GY3	545	120-277	5000	86034	102000
HFP-400W160LED-750-G1-1-UNV-DMG-SP2-TLRD7-GY3	400	120-277	5000	64980	102000
HFP-400W160LED-750-G1-4-UNV-DMG-SP2-TLRD7-GY3	400	120-277	5000	62923	102000
HFP-400W160LED-750-G1-R2M-UNV-DMG-SP2-TLRD7-GY3	400	120-277	5000	62922	102000

*Código disponible bajo pedido

*No es selectable



FBZ LED High Bay

Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Temp. de color	Lumen	Garantía
	W	V	K	lm	Años
FBZ36L840-UNV-M-LCA-SWZCSH	224,4	120-277	4000	35304	5
FBZ36L840-UNV-M-LCA-SWZCSH-BSL14B2	224,4	120-277	4000	35304	5
FBZ18L840-UNV-M-LCA-SWZCSH	100,9	120-277	4000	16500	5
FBZ18L840-UNV-M-LCA-SWZCSH-BSL14B2	100,9	120-277	4000	16500	5
FBZ24L840-UNV-M-LCA-SWZCSH	150,8	120-277	4000	23298	5
FBZ24L840-UNV-M-LCA-SWZCSH-BSL14B2	150,8	120-277	4000	23298	5
FBZ30L840-UNV-M-LCA-SWZCSH	192,1	120-277	4000	28890	5
FBZ30L840-UNV-M-LCA-SWZCSH-BSL14B2	192,1	120-277	4000	28890	5

*Código disponible bajo pedido

*No es selectable



FluxPanel gen 2

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Temp. de color	Lumen	Vida útil
		W	V	K	lm	Hs.
912401587017	1FPZ38B835-4-DS-UNV-DIM	30	120-277	3500	3800	90000
912401609016	1FPZ38B840-4-DS-UNV-DIM	30	120-277	4000	3800	90000
912401499479	2FPZ20L840-2-DS-UNV-DIM	16	120-277	4000	2000	90000
912401591705	2FPZ20L850-2-DS UNV DIM	16	120-277	5000	2000	90000
912401591601	2FPZ30L835-2-DS UNV DIM	23	120-277	3500	3000	90000
912401499484	2FPZ30L840-2-DS-UNV-DIM	23	120-277	4000	3000	90000
912401499581	2FPZ30L835-4-DS-UNV-DIM	33	120-277	3500	3800	90000
912401609019	2FPZ38B840-2-DS-UNV-DIM	33	120-277	4000	3800	90000
912401609020	2FPZ38B850-2-DS-UNV-DIM	33	120-277	5000	3800	90000
912401591604	2FPZ30L840-4-DS UNV DIM	23	120-277	4000	3000	90000
912401591706	2FPZ30L850-4-DS UNV DIM	23	120-277	5000	3000	90000
912401499745	2FPZ38L835-4-DS-UNV-DIM	28	120-277	3500	3800	90000
912401591605	2FPZ38L840-4-DS UNV DIM	28	120-277	4000	3800	90000
912401609021	2FPZ42B835-4-DS-UNV-DIM	40	120-277	3500	4200	90000
912401609022	2FPZ42B840-4-DS-UNV-DIM	40	120-277	4000	4200	90000
912401609023	2FPZ42B850-2-DS-UNV-DIM	34	120-277	5000	4200	90000

Accesorios FluxPanel gen 2

12NC	Descripción del producto	Comentarios
912401457671	FSF24	Kit de instalación en campo de montaje en superficie de 2'x4' (ensamblado en campo)
912401457672	FSF22	Kit de instalación en campo de montaje en superficie de 2'x2' (ensamblado en campo)

**Clasificado para uso en clean room: cumple con ISO14644-1 Clase 5-9
(equivalente a la Norma Federal No. 209E Clase 100-100,000)**

B- Configuración Básica

L - Mayor especificación

***Producto no selectable**



Luminarios
profesionales

¡Conoce
nuestra nueva
marca de iluminación
LED PILA!



Iluminación confiable
y eficiente para todos



Tubo LED

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp. de color	Driver	IP
		W	V	lm	Hs.	K		
929003561712	PILA LEDtube 600mm 8W 765 T8 WV	8	110-220	800	15000	6500	On-Off	20
929003561512	PILA LEDtube 1200mm 16W 765 T8 WV	16	110-220	1600	15000	6500	On-Off	20



Paneles

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp. de color	Driver	IP
		W	V	lm	Hs.	K		
911401880985	PILA RC007B LED36S/840 W59L59 UNV LA G3	36	120-277	3600	20000	4000	On-Off	20
911401881085	PILA RC007B LED36S/865 W59L59 UNV LA G3	36	120-277	3600	20000	6500	On-Off	20
911401881185	PILA RC007B LED36S/840 W60L60 UNV LA G3	36	120-277	3600	20000	4000	On-Off	20
911401881285	PILA RC007B LED36S/865 W60L60 UNV LA G3	36	120-277	3600	20000	6500	On-Off	20



Reflectores

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp. de color	Driver	IP
		W	V	lm	Hs.	K		
911401894685	PILA BVP008 10W 110-277 CW SE	10	120-277	850	10000	6500	On-Off	65
911401894885	PILA BVP008 30W 110-277 CW SE	30	120-277	2550	10000	6500	On-Off	65
911401895085	PILA BVP008 50W 110-277 CW SE	50	120-277	4250	10000	6500	On-Off	65
911401895285	PILA BVP008 100W 110-277 CW SE	100	120-277	8500	10000	6500	On-Off	65
911401895485	PILA BVP008 150W 110-277 CW SE	150	120-277	12750	10000	6500	On-Off	65
911401895685	PILA BVP008 200W 110-277 CW SE	200	120-277	17000	10000	6500	On-Off	65



Industriales

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp. de color	Driver	IP
		W	V	lm	Hs.	K		
911401878184	PILA BY007 100W/CW 120-277 WB	100	120-277	11000	30000	6500	On-Off	65
911401878284	PILA BY007 150W/CW 120-277 WB	150	120-277	16500	30000	6500	On-Off	65
911401878384	PILA BY007 200W/CW 120-277 WB	200	120-277	22000	30000	6500	On-Off	65



Herméticas

12NC	Descripción del producto	Potencia	Voltaje	Lumens	Vida Útil	Temp. de color	Driver	IP
911401855680	PILA WT007 17W/840 120-277	17	120-277	1700	20000	4000	On-Off	65
911401855780	PILA WT007 17W/865 120-277	17	120-277	1700	20000	6500	On-Off	65
911401855880	PILA WT007 34W/840 120-277	34	120-277	3400	20000	4000	On-Off	65
911401855980	PILA WT007 34W/865 120-277	34	120-277	3400	20000	6500	On-Off	65
911401856080	PILA WT007 54W/840 120-277	54	120-277	5400	20000	4000	On-Off	65
911401856180	PILA WT007 54W/865 120-277	54	120-277	5400	20000	6500	On-Off	65



Signify Colombiana S.A.
Calle 93 No. 11 a 11 Piso 7
Bogotá, Colombia
www.signify.com/es-co

Torre V : Business Park,
Avenida de la Rotonda
Panama City, Panamá
www.signify.com/es-ce

Signify Holding. Todos los derechos reservados. La información proporcionada en este documento podría ser modificada sin previo aviso. Signify no declara ni garantiza la precisión o exhaustividad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que se pueda emprender al respecto. La información presentada en este documento no es una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, salvo que se acuerde otra cosa por Signify.

Philips y Emblema Escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.