


# Sådan vælger du det rigtige LED-lysrør



Philips har et meget omfattende sortiment, så du nemt kan finde det rigtige LED-lysrør til ethvert behov, enhver plan og ethvert budget. Følg de tre trin nedenfor for at vælge det rigtige LED-lysrør og spar energi med det samme.

## Vælg Philips LED-lysrør til:



### Tilslutningsbens sikkerhed

- Det er sikkert at berøre endekapper under installationen
- Den integrerede driver er isoleret fra tilgængelige dele
- Opfylder UL- og IEC-sikkerhedskrav for tilslutningsben



### Problemfri kompatibilitet

- Ikke behov for udskiftning af ledninger eller drivere
- InstantFit-løsninger fungerer med elektroniske HF-forkoblinger
- Universal LED-lysrør til rådighed: kompatible med EM-forkoblinger, HF-forkoblinger og netspænding



### Hurtig og nem installation

Philips LED-lysrør er ægte eftermonteringsløsninger og de hurtigste at installere




### Pålidelig ydelse

- Lav tidlig fejlfrekvens
- Garanti op til 10 år
- Robust over for intervaller mellem tænd/sluk

## #0 | Hvilken forkobling bruger du nu?

### Har dit armatur en glimtænder?

Denne figur viser, hvor glimtænderen typisk er placeret i et åbent eller lukket armatur til 1200 og 1500 mm rør.



#### Ja

Dette armatur fungerer med elektromagnetisk (EM) forkobling. Udskift den gamle glimtænder med den nye (EM) LED-tænder, der følger med i pakken, og installer LED-lysrøret (EM/Mains eller Universal).

#### Nej

Armaturet fungerer på højfrekvensforkoblinger (HF). Det er ikke nødvendigt at skifte drivere eller ledninger. Tjek, om forkoblingen er kompatibel, og vælg et InstantFit HF- eller Universal LED-rør.

#### Vil du omkoble til direkte netspænding?

Hvis din forkobling ikke er kompatibel, eller hvis du ønsker at udskifte den. Klip ledningerne, afmonter forkoblingen, og tilslut direkte til lysnettet. Vælg et EM/Mains-, Mains- eller Universal LED-rør.

#### Eller vælg Universal!

Philips Universal (UN) LED-rør fungerer i alle tilfælde.

Vores infografik beskriver tydeligt, hvordan man installerer LED-lysrøret på hver forkobling

# #02

## Hvad har du brug for, og hvad er dit budget?

Philips har et omfattende sortiment, så du altid kan finde en kvalitetsløsning i det rette prisleje.



Vælg CorePro LED-lysrør til udskiftning af lystofrør til dagligt brug.



MASTER Value-serien tilbyder fremragende ydeevne til intensivt brug og krævende anvendelsesscenarier.



MASTER-serien er det rigtige valg til ethvert projekt, der kræver den bedste ydeevne.



MasterConnect LED-lysrør er Interact Ready og kan integreres i smarte belysnings-systemer til personlig og automatiseret lysstyring.



Interact ready.

# #03

## Hvad er dit anvendelsesområde?

Værdi og egenskaber:	T8-armatur							T5-armatur			
	CorePro LEDlysrør SO	Core Pro LEDlysrør UO	MASTER Value LEDlysrør HO	MASTER Value LEDlysrør UO	MASTER LEDlysrør HO	MASTER LEDlysrør UO	MASTER LEDlysrør UE	MasterConnect LEDlysrør	MASTER LEDlysrør HE	MASTER LEDlysrør HO	MASTER LEDlysrør UO
	Op til 2200 lm	Op til 3500 lm	Op til 3100 lm	Op til 3700 lm	Op til 3100 lm	Op til 3700 lm	Op til 3700 lm	Op til 3700 lm	Op til 3000 lm	Op til 3900 lm	Op til 5600 lm
<b>Industri</b> Brændetid: varierer; maks. 24/7 Krav til belysning: 200-500+ lux		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
<b>Lagre/fabrikker</b> Brændetid: 12-24 timer dagligt Krav til belysning: 200-300 lux		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
<b>Parkeringsanlæg</b> Brændetid: 24/7 Krav til belysning: 200+ lux	✓	✓	✓		✓			✓		✓	
<b>Supermarkeder/detailhandel</b> Brændetid: 12-24 timer dagligt Krav til belysning: 500+ lux		✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
<b>Kontorer/skoler/sundhedssektoren</b> Brændetid: som regel 12 timer dagligt Krav til belysning: 500+ lux		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
<b>Offentlige bygninger</b> Brændetid: 12-24 timer dagligt Krav til belysning: 100-500+ lux		✓	✓		✓			✓	✓	✓	

Vi har det rigtige Philips LED-produkt til enhver opgave.

Find alt, hvad du behøver, på [signify.com/installatorer](https://www.signify.com/installatorer)