

PHILIPS

Katuvalaistus

TrueForce Core LED



HID-lamppujen laadukas korvaaja

Philips TrueForce Core LED HPL -lamput – täydellisesti sopiva LED-vaihtoehto suurpainelamppujen tilalle.

Uusi **Philips TrueForce Core LED HPL** -lamppu tarjoaa helpon tavan korvata HID-lamput lyhyellä takaisinmaksuajalla. Lamput tarjoavat todellista energiatehokkuutta ja pitkän polttoajan pienellä alkuinvestoinnilla taaten säästöjä heti ensikäytöstä alkaen.

PerfectFit-ratkaisu: Philips TrueForce Core LED HPL on suunniteltu optimaalisen kokoiseksi ja sen valonjako jäljittelee perinteisiä lamppuja. Lampun kupu on lasia ja lamppu perustuu korkeatehoiseen **LED-filamenttiteknoologiaan**. Lisäksi IP65-luokitus takaa, että lamppu on asennettavissa suoraan perinteisen tilalle sekä **ulko- että sisävalaistuksen kohteissa**.

**REAL
PROs**
**REAL
QUALITY**

Ainoa markkinoilla

- ✓ **Technologia - Patentoitu korkeatehoinen LED-filamentti**
 - Korkea valotehokkuus
 - Laadukas ja tasainen valo
- ✓ **Design - yksilöllinen kuvun muotoilu**
 - Samankaltainen ulkonäkö ja tuntuma kuin perinteisissä lampuissa
 - "PerfectFit" -sopivuus perinteisiin valaisimiin sisä- ja ulkovalaistuksessa

Miksi?

- Valovirta jopa 4000 lm
- Valotehokkuus jopa 166 lm/W
- LED-filamentti, ympärisäteilevä
- Huurrettu kupu
- Suunniteltu mukailemaan HID-lampun kokoa
- IP65-luokitus



Käyttökohteet

- ✓ Katu- ja tievalaistus
- ✓ Puistot, torit ja muut ulkovalaistuksen kohteet
- ✓ Teollisuusrakennukset ja varastotilat



* Takuuehdot:
www.lighting.philips.com/main/support/support/warranty

The TrueForce Core LED HPL

Sopii täydellisesti HID-valaisimiin

- ✓ Kompakti koko
- ✓ Suunniteltu mukailemaan HID-lamppuja
- ✓ Kevyt
- ✓ Yhteensopiva suoraan verkkovirrälle ja EM-liitäntälaitteen kanssa (ennen käyttöä poista sytytin/kondensaattori)

Soveltuu ulko- ja sisävalaistukseen

- ✓ -20-45 °C käyttölämpötiloissa
- ✓ IP65
- ✓ Ylijännitesuoja 2KV



Erinomainen valon laatu

- ✓ Korkeatehoinen LED-filamentti tuottaa laadukasta ja tasaista valoa
- ✓ Hyvä värintoisto (CRI80)
- ✓ Valovirrat: 2000/3000/4000lm
- ✓ 3000/4000K CCT
- ✓ Pitkä käyttöikä 25 000 tuntia

LED HID-korvaavat



Tuotetyppi	13W E27	18W E27	26W E27
TrueForce Core LED			
HPL 50W E27	○	×	
HPL 80W E27		○	×
HPL 125W E27			○
SON 50W E27		○	×
SON 50W E27			○

× = valovirta alussa on sama tai korkeampi kuin HPL/S-lampuissa

○ = keskimääräinen valovirta, kun polttoikää verrataan HPL/SON-lamppuihin.

Order information



Tuotetyppi	Teho	Valovirta	Valo- tehokkuus	CRI	Väriämpötila	Polttoikä	EEL	Sähkönumero
TrueForce Core LED HPL	W	lm	lm/W		K	Hrs.		
13W E27 830 FR	13	2000	154	80	3000	25000	A++	4820105
13W E27 840 FR	13	2000	154	80	4000	25000	A++	4820106
18W E27 830 FR	18	3000	167	80	3000	25000	A++	4820107
18W E27 840 FR	18	3000	167	80	4000	25000	A++	4820108
26W E27 830 FR	26	4000	154	80	3000	25000	A++	4820109
26W E27 840 FR	26	4000	154	80	4000	25000	A++	4820110



Kaikki tekniset tiedot löytyvät www.philips.com/trueforce -sivuilta. Tarkista aina tekniset tiedot esitteestä tai asennusohjeesta. Pidätämme oikeuden muuttua teknisiä ominaisuuksia yksipuolisesti milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.